



Eigenständige, 3 Stunden konforme Ausgangsbeschilderung

Sicherheit ist für Gebäudeeigentümer wichtig, und daher ist eine angemessene Notbeleuchtung ein wichtiges Anliegen für sie. Die Ausgangsbeschilderungen EM155C und EM159C bieten eine einfache Lösung für eine eigenständige Notfallbeleuchtung, die vollständig den europäischen Vorschriften entspricht. Die Lithiumbatterie (LiFePO₄) hat viele Vorteile gegenüber nickelbasierten Produkten, denn sie hat eine längere Lebensdauer, ein besseres Entladeverhalten, wird umweltfreundlicher hergestellt und kann recycelt werden. Legenden, Montage-Kits und Hängeadapter sind als Zubehör erhältlich.

Vorteile

- Entspricht Europäischen Standards für Notfallbeleuchtungen.
- Der Batterietyp auf Lithiumbasis bietet eine längere Lebensdauer, geringe Selbstentladung und hohe Temperaturtoleranz.
- Umweltfreundlichere Lösung als auf Nickel basierende Produkte, da die Batterie dem Recycling zugeführt werden kann.

Applications

- Ausgang und Notausgang
- Büros

Versions




Emergency Slim Exit Sign
EM155C SPP




Emergency Exit Sign EM159C
SPP01

Abmessungsskizzen



EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP LEG WH



EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP LEG WH

Produktdetails



Emergency Slim Exit Sign
EM155C DET02



Emergency Slim Exit Sign
EM155C DET01

- Einzelhandel
- Hotel- und Gastgewerbe
- Produktionsstätten

Merkmale

- 3 Stunden Notbeleuchtung
- Manuelle und Selbsttest-Optionen
- Bis zu 30 m Betrachtungsabstand, Leuchtdichte höher als 20cd/m²
- Dauerhafte/nicht dauerhafte Notfallbeleuchtung
- Einbau- und Abhänge-Kits als Zubehör erhältlich



Emergency Exit Sign EM159C
DET02



Emergency Exit Sign all
legends



Emergency Slim Exit Sign all
legends



Emergency Exit Sign EM159C
DET01

Allgemeine Informationen

Lichtquelle austauschbar	Nein
Anzahl Betriebsgeräte	Einheit
Betriebsgerät inklusive	Ja
Service Tag	Nein

Lichttechnische Daten

Ähnlichste Farbtemperatur	6500 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥80
Optik	-

Betrieb und Elektrik

Eingangsspannung	220-240 V
Netzfrequenz	50 Hz
Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten	Nicht anwendbar
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanik und Gehäuse

Gehäusefarbe	Weiß
Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Schlagfestigkeit (IK)	IK03 [0,3 J]

Notfallbetrieb

Nennbetriebsdauer der Notfallbeleuchtung 3 Stunde(n)
(bei voller Ladung)

Zentrale Notbeleuchtung	Nein
Notbeleuchtung	Notbeleuchtung, 3 Stunden Laufzeit, Pro-Version

Genehmigung und Anwendung

Glühfadentest	-
Entflammbarkeitszeichen	-
CE-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen	-
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Umgebungstemperaturbereich	+5 bis +45 °C

Initialkennwerte (IEC-konform)

Lichtstromtoleranz	+/-5%
Anfängliche Farbsättigung	(0.316, 0.332) SDCM<5

Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Lichtstrom	Nennlichtausbeute (Nom)
8719514880672	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP LEG WH	85 lm	32 lm/W
8719514880665	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP LEG WH	23 lm	22 lm/W

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
8719514880672	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP LEG WH	4 W
8719514880665	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP LEG WH	3 W

Notfallbetrieb

Order Code	Full Product Name	Notlichtstrom
8719514880672	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP LEG WH	85 lm
8719514880665	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP LEG WH	23 lm