

Segnale d'uscita

10667535



Cartelli di uscita autonomi conformi alle norme di 3 ore

La sicurezza è importante per i proprietari di edifici e pertanto disporre di un'adeguata illuminazione di emergenza è una delle loro principali preoccupazioni. I segnali di uscita EM155C ed EM159C offrono una soluzione semplice per l'illuminazione di emergenza autonoma, pienamente conforme alle normative europee. La batteria al litio (LiFePO4) presenta numerosi vantaggi rispetto ai prodotti a base di nichel: ha una durata maggiore, un comportamento di scarica migliore, è prodotta in modo più rispettoso dell'ambiente e può essere riciclata. Come accessori sono disponibili le legende, il kit di montaggio ad incasso e il kit di sospensione.

Vantaggi

- Soddisfa gli standard europei relativi agli apparecchi d'illuminazione di emergenza.
- La batteria a litio fornisce una maggiore durata maggiore e una tolleranza alle alte temperature.
- Soluzione rispettosa del benessere rispetto ai prodotti a base di nichel, poiché la batteria può essere riciclata.

Applications

- Uscita ed emergenza
- Uffici
- Vendita al dettaglio
- Hotel, ristoranti e bar
- Produzione

Caratteristiche

- 3 ore di illuminazione in emergenza
- Opzioni manuale e autotest

- Distanza di visione fino a 30 m, luminanza superiore a 20 cd/m²
- Illuminazione di emergenza mantenuta/non mantenuta
- Kit da incasso e kit di sospensione disponibili come accessori

Versions




Emergency Slim Exit Sign
EM155C SPP




Emergency Exit Sign EM159C
SPP01

Disegno tecnico



EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH



EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELB UP WH

Dati del prodotto



Emergency Slim Exit Sign
EM155C DET02




Emergency Slim Exit Sign
EM155C DET01



Emergency Exit Sign EM159C
DET02



Emergency Exit Sign all
legends



Emergency Slim Exit Sign all legends



Emergency Exit Sign EM159C
DET01

Informazioni generali

Codice famiglia lampada	-
Numero di riduttori	1 unità
Driver incluso	Sì
Service tag	No

Dati tecnici di illuminazione

Temperatura di colore correlata (Nom)	6500 K
Indice di resa cromatica (CRI)	>80
Tipo di ottica	-

Funzionamento e parte elettrica

Tensione in ingresso	220-240 V
Frequenza di linea	50 Hz
Adatto per la commutazione casuale	Non applicabile
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento II

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
Livello massimo di attenuazione	Non applicabile
Controllo integrato	-

Meccanica e corpo

Colore alloggiamento e una gestione termica	Bianco IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK03 [0,3 J]
Tipo copertura ottica	-

Funzionamento di emergenza

Durata nominale dell'illuminazione di emergenza (completamente carica)	3 ore
Emergenza centralizzata	No

Approvazione e applicazione

Test filo incandescente	-
Marchio di infiammabilità	-
Marchio CE	Sì
Marchio ENEC	-
Intervallo temperatura ambiente	Da +5 a +45 °C

Performance iniziale (conforme a IEC)

Tolleranza al flusso luminoso	+/-5%
Cromaticità iniziale	0.33

Dati tecnici di illuminazione

Order Code	Full Product Name	Rapporto di emissione luminosa verso l'alto	Flusso luminoso	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)
79899400	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH	0,01	85 lm	32 lm/W
79900700	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELB UP WH	0,01	85 lm	32 lm/W
79904500	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH	34,8	23 lm	22 lm/W

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
79899400	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH	4 W
79900700	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELB UP WH	4 W
79904500	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH	3 W

Funzionamento di emergenza

Order Code	Full Product Name	Flusso in emergenza	Illuminazione di emergenza
79899400	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH	85 lm	Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3 versione Pro
79900700	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELB UP WH	85 lm	Illuminazione di emergenza durata 3 ore versione base
79904500	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH	23 lm	Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3 versione Pro