

Utgang-skilt

10667535



Frittstående 3-timers utgangsskilt

Sikkerhet er viktig for bygningseiere, og derfor er det en stor bekymring for dem å ha riktig nødbelysning på plass. Utgangsskiltene EM155C og EM159C tilbyr en enkel løsning for frittstående nødbelysning, som er fullstendig i samsvar med europeiske forskrifter. Litiumbatteriet (LiFePO4) har mange fordeler fremfor nikkelbaserte produkter, da det har lengre levetid, bedre utladningsadferd, er produsert på en mer velferdsvennlig måte og kan resirkuleres. Symboler, innfelt monteringssett samt opphengssett er tilgjengelig som tilbehør.

Fordeler

- Oppfyller europeiske standarder for nødlysarmaturer.
- Litiumbasert batteritype gir lengre levetid, lav selvutlading og høy temperaturløstoleranse.
- Miljøvennlig løsning i forhold til nikkelbaserte produkter ettersom batteriet kan resirkuleres.

Applications

- Utgangsbelysning og nødlys
- Kontorer
- Detaljhandel
- Hotell, restaurant og catering
- Produksjon

Funksjoner

- 3 timer nødlys
- Manuelt tilbehør og selvtesttilbehør

- Opptil 30 m synsavstand, lysstyrke høyere enn 20 cd/m²
- Opprettholdt / ikke opprettholdt nødlys
- Innfelt sett og opphengssett tilgjengelig som tilbehør

Versions




Emergency Slim Exit Sign
EM155C SPP




Emergency Exit Sign EM159C
SPP01

Målskisse



EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH



EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELB UP WH

Produkt detaljer



Emergency Slim Exit Sign
EM155C DET02



Emergency Slim Exit Sign
EM155C DET01



Emergency Exit Sign EM159C
DET02



Emergency Exit Sign all
legends



Emergency Slim Exit Sign all legends



Emergency Exit Sign EM159C
DET01

Generell informasjon

Lampefamiliekode	-
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Driver inkludert	Ja
Service Tag	Nei

Teknisk belysning

Korrelert fargetemperatur (nom.)	6500 K
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80
Optikktype	-

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220-240 V
Line Frequency	50 Hz
Egnet for tilfeldig veksling	Ikke relevant
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
Maksimalt dimmenivå	Ikke relevant
Innebygd styring	-

Mekanikk og innfatning

Innfatningsfarge	Hvit
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK03 [0,3 J]
Type optisk deksel	-

Nøddrift

Nominell varighet av nødbelysningen (når fulladet)	3 time(r)
Sentral nødbelysning	Nei

Godkjenning og bruksområde

Test av glødetråd	-
Brennbarhetsmerke	-
CE-merke	Ja
ENEC-merke	-
For omgivelsestemperaturer mellom	+5 til +45 °C

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-5%
Innledende kromatisitet	0.33

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Oppover lyseffektforhold	Lysytelse	Lysutbytte (vurdert) (Nom)
912401483514	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH	0,01	85 lm	32 lm/W
912401483515	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELB UP WH	0,01	85 lm	32 lm/W
912401483519	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH	34,8	23 lm	22 lm/W

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
912401483514	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH	4 W
912401483515	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELB UP WH	4 W
912401483519	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH	3 W

Nøddrift

Order Code	Full Product Name	Nødlisytelse	Nødbelysning
912401483514	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH	85 lm	Nødbelysning, 3 timers varighet, Pro-versjon
912401483515	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELB UP WH	85 lm	Nødbelysning, 3 timers varighet, grunnversjon
912401483519	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH	23 lm	Nødbelysning, 3 timers varighet, Pro-versjon