



Автономні 3-годинні знаки аварійного виходу

Безпека важлива для власників будівель, тому вони серйозно підходять до вибору належного аварійного освітлення. Знаки виходу EM155C і EM159C пропонують просте рішення для автономного аварійного освітлення, яке повністю відповідає європейським нормам. Літієва батарея (LiFePO₄) має багато переваг перед виробами на основі нікелю, оскільки вона має довший термін служби, краще розряджається, виробляється більш безпечним способом і може бути перероблена. Позначення, комплект для вбудованого монтажу, а також комплект підвіски доступні як аксесуари.

Переваги

- Відповідає європейським стандартам для світильників аварійного освітлення.
- Тип літієвої батареї забезпечує довший термін служби, низький саморозряд і стійкість до високих температур.
- Безпечніше для довкілля рішення порівняно з продуктами на основі нікелю, оскільки батарею можна переробляти.

Applications

- Освітлення виходу й аварійне освітлення
- Офіси
- Крамниці
- Готелі
- Виробництво

Характеристики

- Аварійне освітлення: 3 години
- Ручні та самостійні варіанти перевірки
- Відстань перегляду до 30 м, яскравість вище 20 кд/м²

- Аварійне освітлення: незалежне / з живленням від електромережі
- Комплект для вбудованого монтажу й комплект підвіски доступні як аксесуари

Версії





Emergency Slim Exit Sign
EM155C SPP



Emergency Exit Sign EM159C
SPP01

Розміри



EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH

EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH

Деталі по продукції



Emergency Slim Exit Sign
EM155C DET02



Emergency Slim Exit Sign
EM155C DET01



Emergency Exit Sign EM159C
DET02



Emergency Exit Sign all
legends



Emergency Slim Exit Sign all legends



Emergency Exit Sign EM159C
DET01

Загальна інформація

Код сімейства ламп	-
Кількість розподільних коробок	1 шт.
Драйвер входить у комплект	Так
Service tag	Ні

Світлотехнічні

Корельована колірна температура (ном.)	6500 K
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	>80
Тип оптичного пристрою	-

Експлуатаційні й електричні

Вхідна напруга	220-240 V
Частота мережі	50 Hz
Підходить для довільного перемикання	Не застосовується
Клас захисту IEC	II клас безпеки

Елементи керування й затемнення

З регульованою яскравістю	Ні
Максимальний рівень зменшення яскравості	Не застосовується
Вбудований контроль	-

Механічні деталі й корпус

Колір корпусу	Білий
Код захисту від проникнення	IP20 [Захист пальців]
Код захисту від механічного впливу	IK03 [0,3 Дж]
Тип кришки об'єктива	-

Робота в аварійному режимі

Номінальна тривалість аварійного освітлення (після повної зарядки)	3 година (-н)
Центральне аварійне освітлення	Ні

Затвердження й застосування

Випробування на займання	-
Позначка займистості	-
Знак CE	Так
Знак ENEC	-
Діапазон температури довкілля	від +5 °C до +45 °C

Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)

Допустиме відхилення світлового потоку	+/-5%
Початкова колірність	0.33

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Коефіцієнт висхідної світловіддачі	Світловий потік	Світловіддача (номінальна) (ном.)
912401483514	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH	0,01	85 lm	32 lm/W
912401483515	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELB UP WH	0,01	85 lm	32 lm/W
912401483519	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH	34,8	23 lm	22 lm/W

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
912401483514	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH	4 W
912401483515	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELB UP WH	4 W
912401483519	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH	3 W

Робота в аварійному режимі

Order Code	Full Product Name	Резервний світловий потік	Аварійне освітлення
912401483514	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH	85 lm	Аварійне освітлення, професійна версія, тривалість роботи: 3 години
912401483515	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELB UP WH	85 lm	Аварійне освітлення, базова версія, тривалість роботи: 3 години
912401483519	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH	23 lm	Аварійне освітлення, професійна версія, тривалість роботи: 3 години