



Автономні 3-годинні знаки аварійного виходу

Знак виходу

Безпека важлива для власників будівель, тому вони серйозно підходять до вибору належного аварійного освітлення. Знаки виходу EM155C і EM159C пропонують просте рішення для автономного аварійного освітлення, яке повністю відповідає європейським нормам. Літійова батарея (LiFePO₄) має багато переваг перед виробами на основі нікелю, оскільки вона має довший термін служби, краще розряджається, виробляється більш безпечним способом і може бути перероблена. Позначення, комплект для вбудованого монтажу, а також комплект підвіски доступні як аксесуари.

Переваги

- Відповідає європейським стандартам для світильників аварійного освітлення.
- Тип літійової батареї забезпечує довший термін служби, низький саморозряд і стійкість до високих температур.
- Безпечніше для довкілля рішення порівняно з продуктами на основі нікелю, оскільки батарею можна переробляти.

Характеристики

- Аварійне освітлення: 3 години
- Ручні та самостійні варіанти перевірки
- Відстань перегляду до 30 м, яскравість вище 20 кд/м²
- Аварійне освітлення: незалежне / з живленням від електромережі
- Комплект для вбудованого монтажу й комплект підвіски доступні як аксесуари

Знак виходу

Застосування



- Освітлення виходу й аварійне освітлення
- Офіси
- Крамниці
- Готелі
- Виробництво

Версії



Emergency Exit Sign EM159C SPP01

Розміри



Деталі по продукції



Emergency Slim Exit Sign EM155C
DET02



Emergency Slim Exit Sign EM155C
DET01

Знак виходу

Деталі по продукції



Emergency Exit Sign EM159C
DET02



Emergency Exit Sign all legends



Emergency Slim Exit Sign all
legends



Emergency Exit Sign EM159C
DET01

Загальна інформація	
Драйвер входить у комплект	Так
Код сімейства ламп	-
Кількість розподільних коробок	1 шт.
Service tag	Hi
Світлотехнічні	
Корельована колірна температура (ном.)	6500 K
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	>80
Тип оптичного пристрою	-
Експлуатаційні й електричні	
Клас захисту IEC	II клас безпеки
Вхідна напруга	220-240 V
Частота мережі	50 Hz
Підходить для довільного перемикання	Не застосовується
Елементи керування й затемнення	
З регульованою яскравістю	Hi
Вбудований контроль	-
Максимальний рівень зменшення яскравості	Не застосовується
Механічні деталі й корпус	
Тип кришки об'єктива	-
Колір корпусу	Білий
Код захисту від механічного впливу	IK03
Код захисту від проникнення	IP20
Робота в аварійному режимі	
Центральне аварійне освітлення	Hi
Номінальна тривалість аварійного освітлення (після повної зарядки)	3 година (-н)
Затвердження й застосування	
Діапазон температури довкілля	від +5 °C до +45 °C
Знак CE	Так
Знак ENEC	-
Позначка займистості	-
Випробування на займання	-
Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)	
Початкова колірність	0.33
Допустиме відхилення світлового потоку	+/-5%

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Світловіддача	Світловий потік	Коефіцієнт
		(номінальна) (ном.)		висхідної світловіддачі
912401483514	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH	32 lm/W	85 lm	0,01
912401483515	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELB UP WH	32 lm/W	85 lm	0,01
912401483519	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH	22 lm/W	23 lm	34,8

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
912401483514	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH	4 W
912401483515	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELB UP WH	4 W

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
912401483519	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH	3 W

Робота в аварійному режимі

Order Code	Full Product Name	Аварійне освітлення	Резервний світловий потік	Order Code	Full Product Name	Аварійне освітлення	Резервний світловий потік
912401483514	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH	Аварійне освітлення, професійна версія, тривалість роботи: 3 години	85 lm	912401483519	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH	Аварійне освітлення, професійна версія, тривалість роботи: 3 години	23 lm
912401483515	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELB UP WH	Аварійне освітлення, базова версія, тривалість роботи: 3 години	85 lm				

