



Iluminación de emergencia independiente de 3 horas de duración Twin Spot

La seguridad es importante para los propietarios de edificios y, por lo tanto, contar con una iluminación de emergencia adecuada es una preocupación importante para ellos. La iluminación de emergencia Twin Spot EM164C es una solución sencilla de iluminación de emergencia independiente no mantenida totalmente conforme a las normativas europeas. La batería de litio (LiFePO4) presenta muchas ventajas sobre los productos de níquel, ya que tiene una vida útil más larga, mejores comportamientos de descarga, se produce de una manera más respetuosa con el medio ambiente y se puede reciclar.

Beneficios

- Cumple las normas europeas para luminarias de iluminación de emergencia.
- El tipo de batería a base de litio proporciona una vida útil más larga, baja autodescarga y alta tolerancia a la temperatura.
- Solución respetuosa con el medio ambiente frente a los productos de níquel, puesto que la batería puede reciclarse.

Applications

- Salida y emergencia
- Oficinas

- Comercios
- hostelería
- Fabricación

Características


- Iluminación de emergencia no mantenida
- 3 horas de iluminación de emergencia
- Opción de test manual
- IP65

Versions



Emergency
 TwinSpot_EM164C_SPP

Plano de dimensiones



EM164C SM TWIN SPOT NM3 ELP IP65

Detalles del producto



Emergency
 TwinSpot_EM164C_DET

Información general

Código de familias de lámparas	-
Número de unidades de equipo	1 unidad
Driver incluido	Sí
Service tag	No

Datos técnicos de la luz

Ratio de potencia lumínica ascendente	3,71
Flujo luminoso	1.000 lm
Temperatura de color correlacionada (nom.)	6500 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	135 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	>80
Tipo de óptica	-

Operativos y eléctricos

Tensión de entrada	220-240 V
Line Frequency	50 Hz
Consumo de energía	9 W
Adecuado para conmutación aleatoria	No aplicable
Clase de protección IEC	Seguridad clase II

Controles y regulación

Regulable	No
Nivel máximo de atenuación	No aplicable
Control integrado	-

Mecánicos y de carcasa

Color de la carcasa	Blanco
Código de protección de entrada	IP65 [Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK07 [2] reforzada]
Tipo de cubierta óptica	-

Funcionamiento de emergencia

Flujo de emergencia	1.000 lm
Duración nominal de la iluminación de emergencia (cuando está totalmente cargada)	3 hora(s)
Emergencia centralizada	No
Iluminación de emergencia	Iluminación de emergencia de 3 horas de duración versión básica

Aprobación y aplicación

Test del hilo incandescente	-
Marca de inflamabilidad	-
Marca CE	Sí
Certificado ENEC	-
Rango de temperatura ambiente	+5 °C a +45 °C

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Tolerancia de flujo luminoso	+/-5%
Cromaticidad inicial	0.33