



Автономний подвійний аварійний прожектор із 3-годинним освітленням

Безпека важлива для власників будівель, тому вони серйозно підходять до вибору належного аварійного освітлення. Подвійний аварійний прожектор EM164C ідеально підходить для автономного аварійного освітлення з живленням від електромережі й повністю відповідає європейським нормам. Літієва батарея (LiFePO4) має багато переваг перед виробами на основі нікелю, оскільки вона має довший термін служби, краще розряджається, виготовляється безпечнішим способом і може бути перероблена.

Переваги

- Відповідає європейським стандартам для світильників аварійного освітлення.
- Тип літієвої батареї забезпечує довший термін служби, низький саморозряд і стійкість до високих температур.
- Безпечніше для довкілля рішення порівняно з продуктами на основі нікелю, оскільки батарею можна переробляти.

Applications

- Освітлення виходу й аварійне освітлення
- Офіси
- Крамниці
- Готелі
- Виробництво

Характеристики


- Необслуговуване аварійне освітлення
- Аварійне освітлення: 3 години

- Опція ручного тестування
- IP65

Версії



Розміри



EM164C SM TWIN SPOT NM3 ELP IP65

Деталі по продукції



Загальна інформація

Код сімейства ламп	-
Кількість розподільних коробок	1 шт.
Драйвер входить у комплект	Так
Service tag	Hi

Світлотехнічні

Коефіцієнт висхідної світловіддачі	3,71
Світловий потік	1 000 lm
Корельована колірна температура (ном.)	6500 K
Світловіддача (номінальна) (ном.)	135 lm/W
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	>80
Тип оптичного пристрою	-

Експлуатаційні й електричні

Вхідна напруга	220-240 V
Частота мережі	50 Hz
Споживана потужність	9 W
Підходить для довільного перемикання	Не застосовується
Клас захисту IEC	II клас безпеки

Елементи керування й затемнення

З регульованою яскравістю	Ні
Максимальний рівень зменшення яскравості	Не застосовується
Вбудований контроль	-

Механічні деталі й корпус

Колір корпусу	Білий
Код захисту від проникнення	IP65 [Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води]
Код захисту від механічного впливу	IK07 [2 Дж посилений]
Тип кришки об'єктива	-

Робота в аварійному режимі

Резервний світловий потік	1 000 lm
Номінальна тривалість аварійного освітлення (після повної зарядки)	3 година (-н)
Центральне аварійне освітлення	Ні
Аварійне освітлення	Аварійне освітлення, базова версія, тривалість роботи: 3 години

Затвердження й застосування

Випробування на займання	-
Позначка займистості	-
Знак CE	Так
Знак ENEC	-
Діапазон температури довкілля	від +5 °C до +45 °C

Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)

Допустиме відхилення світлового потоку +/-5%

Початкова колірність 0.33

