

Nødbelysningsspot

10679286



Selvstændig 3 timers kompatibel nødbelysningsspot

Sikkerhed er vigtig for bygningsejere, og derfor er det en stor bekymring for dem at have ordentlig nødbelysning på plads. Emergency spot EM150B tilbyder en nem løsning til enkeltstående nødbelysning, der er fuldt ud i overensstemmelse med europæiske regler. Lithiumbatteriet (LiFePO4) har mange fordele i forhold til nikkelbaserede produkter, da det har længere levetid, bedre afladningsadfærd, er produceret på en mere velfærdsvenlig måde og kan genbruges. Der følger to identiske linser med produktet, så spredningsvinklen kan justeres i forhold til anvendelsesområdet.

Fordele

- Opfylder europæiske standarder for nødbelysningsarmaturer.
- Lithiumbaseret batteritype giver længere levetid, lav selvafladning og høj temperaturløselighed.
- Miljøvenlig løsning sammenlignet med nikkelbaserede produkter, da batteriet kan genbruges.

Applications

- Udgangs- og nødbelysning
- Kontorer

- Detailhandel
- Hoteller og restauranter
- Produktion

Funktioner


- To identiske linseoptikker; korridor og åbne områder
- Ikke-kontinuerlig nødbelysning
- 3 timers nødbelysning
- Ekstraudstyr til manuel og selvtest

Versions

EM150B Emergency spot



Målskitse



EM150B REC 1S OA/CO NM3 ELP WH IP20

Generelle oplysninger

Kode for lampeserie	-
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Driver inkluderet	Ja
Service-kode	Nej

Lysteknisk

Opadrettet lysudbyttegrad	0,96
Lysstrøm	135 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	6500 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	130 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80
Optiktype	Åbent område eller korridoroptik

Drift og el

Indgangsspænding	220-240 V
Linjefrekvens	50 Hz
Strømforbrug	2 W
Velegnet til tilfældigt skift	Ikke relevant
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
Maksimalt dæmningsniveau	Ikke relevant
Indbygget lysstyringssystem	-

Mekanik og armaturhus

Farve på armaturhus	Hvid
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK04 [0,5 J, standard plus]
Optikafskærmningstype	-

Nøddrift

Nødbelysningsstrøm	135 lm
Forventet varighed af nødbelysningen (når den er fuldt opladet)	3 t
Centraliseret nødbelysning	Nej

Godkendelse og anvendelsesområde

Glødetrådtest	-
Mærke for brændbarhed	-
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	-
Omgivelsestemperaturområde	+5 til +45 °C

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømtolerance	+/-5%
Indledende kromaticitet	0.33

Nøddrift

Order Code	Full Product Name	Nødbelysning
912401483504	EM150B REC 1S OA/CO NM3 ELP WH IP20	Nødbelysning, 3 timers varighed, Pro-version
912401483505	EM150B REC 1S OA/CO NM3 ELB WH IP20	Basisversion til tre timers nødbelysning