



Selvstændig 3 timers kompatibel nødbelysningsspot

Nødbelysningsspot

Sikkerhed er vigtig for bygningsejere, og derfor er det en stor bekymring for dem at have ordentlig nødbelysning på plads. Emergency spot EM150B tilbyder en nem løsning til enkeltstående nødbelysning, der er fuldt ud i overensstemmelse med europæiske regler. Lithiumbatteriet (LiFePO4) har mange fordele i forhold til nikkelbaserede produkter, da det har længere levetid, bedre afladningsadfærd, er produceret på en mere velfærdsvenlig måde og kan genbruges. Der følger to identiske linser med produktet, så spredningsvinklen kan justeres i forhold til anvendelsesområdet.

Fordele

- Opfylder europæiske standarder for nødbelysningsarmaturer.
- Lithiumbaseret batteritype giver længere levetid, lav selvafladning og høj temperatortolerance.
- Miljøvenlig løsning sammenlignet med nikkelbaserede produkter, da batteriet kan genbruges.

Funktioner

- To identiske linseoptikker; korridor og åbne områder
- Ikke-kontinuerlig nødbelysning
- 3 timers nødbelysning
- Ekstraudstyr til manuel og selvtest

Nødbelysningsspot

Anvendelsesområder


- Udgangs- og nødbelysning
- Kontorer
- Detailhandel
- Hoteller og restauranter
- Produktion

Versions



EM150B Emergency spot

Målskitse



Generelle oplysninger	
Driver inkluderet	Ja
Kode for lampeserie	-
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Lysteknisk	
Korreleret farvetemperatur (nom.)	6500 K
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80
Lyseffekt (nominel) (nom.)	130 lm/W
Lysstrøm	135 lm
Optiktype	Åbent område eller korridoroptik
Opadrettet lysudbyttegrad	0,96
Drift og el	
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Indgangsspænding	220-240 V
Linjefrekvens	50 Hz
Strømforbrug	2 W
Velegnet til tilfældigt skift	Ikke relevant
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Indbygget lysstyringssystem	-
Maksimalt dæmningsniveau	Ikke relevant
Mekanik og armaturhus	
Optikafskærmningstype	-
Farve på armaturhus	Hvid
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK04
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20
Nøddrift	
Centraliseret nødbelysning	Nej
Nødbelysningsstrøm	135 lm
Forventet varighed af nødbelysningen (når den er fuldt opladet)	3 t
Godkendelse og anvendelsesområde	
Omgivelsestemperaturområde	+5 til +45 °C
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	-
Mærke for brændbarhed	-
Glødetrådtest	-
Indledende ydelse (overholder IEC-standard)	
Indledende kromaticitet	0.33
Lysstrømtolerance	+/-5%

Nøddrift

Order Code	Full Product Name	Nødbelysning
912401483504	EM150B REC 1S OA/CO NM3 ELP WH IP20	Nødbelysning, 3 timers varighed, Pro-version
912401483505	EM150B REC 1S OA/CO NM3 ELB WH IP20	Basisversion til tre timers nødbelysning

