



3 ore di illuminazione di emergenza indipendente

La sicurezza è importante per i proprietari di edifici e pertanto disporre di un'adeguata illuminazione di emergenza è una delle loro principali preoccupazioni. Il faretto di emergenza EM150B offre una soluzione semplice per l'illuminazione di emergenza autonoma, pienamente conforme alle normative europee. La batteria al litio (LiFePO4) presenta numerosi vantaggi rispetto ai prodotti a base di nichel: ha una durata maggiore, un comportamento di scarica migliore, è prodotta in modo più rispettoso della salute e può essere riciclata. Con il prodotto vengono fornite due lenti intercambiabili per adattare l'angolo del fascio all'applicazione.

Vantaggi

- Soddisfa gli standard europei relativi agli apparecchi d'illuminazione di emergenza.
- La batteria a litio fornisce una maggiore durata maggiore e una tolleranza alle alte temperature.
- Soluzione rispettosa del benessere rispetto ai prodotti a base di nichel, poiché la batteria può essere riciclata.

Applications

- Uscita ed emergenza
- Uffici

- Vendita al dettaglio
- Hotel, ristoranti e bar
- Produzione

Caratteristiche


- Due lenti intercambiabili; corridoio e spazi aperti
- Illuminazione di emergenza non mantenuta
- 3 ore di illuminazione di emergenza
- Opzioni manuale e autotest

Versions

EM150B Emergency spot



Disegno tecnico



EM150B REC 1S OA/CO NM3 ELB WH IP20

Informazioni generali

Codice famiglia lampada	-
Numero di riduttori	1 unità
Driver incluso	Sì
Service tag	No

Dati tecnici di illuminazione

Rapporto di emissione luminosa verso l'alto	0,96
Flusso luminoso	135 lm
Temperatura di colore correlata (Nom)	6500 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	130 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	>80
Tipo di ottica	Ottica per area aperta o corridoio

Funzionamento e parte elettrica

Tensione in ingresso	220-240 V
Frequenza di linea	50 Hz
Consumo energetico	2 W
Adatto per la commutazione casuale	Non applicabile
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento II

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
Livello massimo di attenuazione	Non applicabile
Controllo integrato	-

Meccanica e corpo

Colore alloggiamento	Bianco
e una gestione termica	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK04 [0,5 J standard plus]
Tipo copertura ottica	-

Funzionamento di emergenza

Flusso in emergenza	135 lm
Durata nominale dell'illuminazione di emergenza (completamente carica)	3 ore
Emergenza centralizzata	No

Approvazione e applicazione

Test filo incandescente	-
Marchio di infiammabilità	-
Marchio CE	Sì
Marchio ENEC	-
Intervallo temperatura ambiente	Da +5 a +45 °C

Performance iniziale (conforme a IEC)

Tolleranza al flusso luminoso	+/-5%
Cromaticità iniziale	0.33

Funzionamento di emergenza

Order Code	Full Product Name	Illuminazione di emergenza
79889500	EM150B REC 1S OA/CO NM3 ELP WH IP20	Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3 versione Pro
79890100	EM150B REC 1S OA/CO NM3 ELB WH IP20	Illuminazione di emergenza durata 3 ore versione base