

Nødlysspot

10679286



Frittstående 3 timers nødbelysning, spot

Sikkerhet er viktig for bygningseiere, og derfor er det en stor bekymring for dem å ha riktig nødbelysning på plass. Nødlysspotten EM150B tilbyr en enkel løsning for frittstående nødbelysning som samsvarer med europeiske forskrifter. Litiumbatteriet (LiFePO4) har mange fordeler fremfor nikkelbaserte produkter, da det har lengre levetid, bedre utladningsadferd, er produsert på en mer velferdsvennlig måte og kan resirkuleres. To utskiftbare linser leveres med produktet slik at du kan justere spredningsvinkelen til bruksområdet.

Fordeler

- Oppfyller europeiske standarder for nødlysarmaturer.
- Litiumbasert batteritype gir lengre levetid, lav selvutlading og høy temperaturtoleranse.
- Miljøvennlig løsning i forhold til nikkelbaserte produkter ettersom batteriet kan resirkuleres.

Applications

- Utgangsbelysning og nødlys
- Kontorer

- Detaljhandel
- Hotell, restaurant og catering
- Produksjon

Funksjoner


- To typer utskiftbar linseoptikk: korridor og åpent område
- Ikke opprettholdt nødlys
- 3 timer nødlys
- Manuelt tilbehør og selvtesttilbehør

Versions

EM150B Emergency spot



Målskisse



EM150B REC 1S OA/CO NM3 ELP WH IP20

Generell informasjon

Lampefamiliekode	-
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Driver inkludert	Ja
Service Tag	Nei

Teknisk belysning

Oppover lyseffektforhold	0,96
Lysytelse	135 lm
Korrelert fargetemperatur (nom.)	6500 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	130 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80
Optikktype	Optikk for åpent område eller korridor

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220-240 V
Line Frequency	50 Hz
Effektforbruk	2 W
Egnet for tilfeldig veksling	Ikke relevant
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
Maksimalt dimmenivå	Ikke relevant
Innebygd styring	-

Mekanikk og innfatning

Innfatningsfarge	Hvit
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK04 [0,5 J standard pluss]
Type optisk deksel	-

Nøddrift

Nødlysytelse	135 lm
Nominell varighet av nødbelysningen (når fulladet)	3 time(r)
Sentral nødbelysning	Nei
Nødbelysning	Nødbelysning, 3 timers varighet, Pro-versjon

Godkjenning og bruksområde

Test av glødetråd	-
Brennbarhetsmerke	-
CE-merke	Ja
ENEC-merke	-
For omgivelsestemperaturer mellom	+5 til +45 °C

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-5%
Innledende kromatisitet	0.33