



Iluminat de urgență conform de 3 ore, autonom, spot

Spot de urgență

Siguranța este importantă pentru proprietarii de clădiri și, prin urmare, un iluminat de urgență adecvat este o preocupare majoră pentru aceștia. Spotul de urgență EM150B oferă o soluție simplă pentru iluminatul de urgență autonom, care este pe deplin în conformitate cu reglementările europene. Bateria cu litiu (LiFePO4) are multe avantaje față de produsele pe bază de nichel, deoarece are o durată de viață mai lungă, un comportament de descărcare mai bun, este produsă într-un mod mai prietenos cu bunăstarea și poate fi reciclată. Două lentile interschimbabile sunt furnizate împreună cu produsul, pentru a ajusta unghiul de distribuție luminoasă la utilizare.

Beneficii

- Satisface standardele europene pentru aparatele de iluminat de urgență.
- Tipul de baterie pe bază de litiu oferă o durată de viață mai lungă, autodescărcare scăzută și toleranță la temperaturi ridicate.
- Soluție favorabilă sustenabilității prin comparație cu produsele pe bază de nichel, deoarece bateria poate fi reciclată.

Caracteristici


- Două sisteme optice cu lentile interschimbabile; coridor și spațiu deschis
- Iluminat de urgență neîntreținut
- Iluminat de urgență de 3 ore
- Opțiuni de testare manuală și autotestare

Spot de urgență

Cerere

- Ieșire și Urgență
- Birouri
- Retail
- Industria hotelieră
- Producție;

Cote



Spot de urgență

Informații generale

Balast inclus	Da
Cod familie lămpi	-
Număr de unități de echipament	1 unitate

Date tehnice lumină

Temperatură de culoare corelată (nom.)	6500 K
Indice de redare a culorilor (IRC)	>80
Randament luminos (nominal) (nom.)	130 lm/W
Flux luminos	135 lm
Tip de sistem optic	Sistem optic pentru spațiu deschis sau coridor
Randament luminos orientat în sus	0,96

Funcționare și sistem electric

Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță II
Tensiune de intrare	220-240 V
Frecvență linie	50 Hz
Consum de curent	2 W
Adecvat pentru comutare aleatorie	Nu se aplică

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Comandă încorporată	-
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase	Nu se aplică

Sistem mecanic și carcasă

Tip capac optic/lentilă	-
Culoare carcasă	Alb
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK04
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20

Funcționare de urgență

Central de urgență	Nu
Flux de urgență	135 lm
Durata nominală a iluminatului de urgență (când este complet încărcat)	3 ore

Aprobare și aplicație

Interval temperatură ambientală	De la +5 până la +45 °C
Marcaj CE	Da
Marcaj ENEC	-
Marcaj de inflamabilitate	-
Test de incandescență	-

Performanță inițială (conformitate IEC)

Cromatică inițială	0.33
Toleranță flux luminos	+/-5%

Funcționare de urgență

Order Code	Full Product Name	Iluminat de urgență
79889500	EM150B REC 1S OA/CO NM3 ELP WH IP20	Iluminat de urgență durată 3 ore versiune Pro
79890100	EM150B REC 1S OA/CO NM3 ELB WH IP20	Iluminat de urgență durată 3 ore versiune de bază

