

Nödbelysningsspot

10679286



Fristående tre timmars nödbelysning

Säkerhet är viktigt för fastighetsägare och därför är det viktigt för dem att ha rätt nödbelysning installerad. Emergency spot EM150B är en enkel lösning för fristående nödbelysning som helt överensstämmer med europeiska föreskrifter. Litiumbatteriet (LiFePO4) har många fördelar jämfört med nickelbaserade produkter, eftersom det har en längre livslängd, bättre urladdningsbeteende, produceras på ett mer välfärdsvänligt sätt och kan återvinnas. Två utbytbara linser levereras med produkten för att justera spridningsvinkeln till användningen.

Fördelar

- Uppfyller europeiska standarder för nödbelysningsarmaturer.
- Litiumbaserade batterityper ger längre livslängd, låg självurladdning och hög temperaturlöslans.
- Hållbar lösning jämfört med nickelbaserade produkter eftersom batteriet kan återvinnas.

Applications

- Utgång och nödsituation
- Kontor

- Butiker
- Hotell och restaurang
- Tillverkning

Funktioner


- Två utbytbara linsoptiksalternativ: korridor och öppet område
- Ej underhållen nödbelysning
- Tre timmars nödbelysning
- Alternativ för manuell- och självtest

Versions

EM150B Emergency spot



Måttskiss



EM150B REC 1S OA/CO NM3 ELB WH IP20

Allmän information	
Lampfamiljskod	-
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Driftdon ingår	Ja
Service tag	Nej
Ljusteknik	
Uppåtriktat ljusflödesförhållande	0,96
Ljusflöde	135 lm
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	6500 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	130 lm/W
Färgåtergivningsindex	>80
Optiktyp	Öppen yta eller korridoroptik
Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220-240 V
Line Frequency	50 Hz
Strömförbrukning	2 W
Lämplig för slumpmässig brytning	Ej tillämpligt
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
Max. dimringsnivå	Inte tillämpbar
Inbyggd styrning	-

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets färg	Vit
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK04 [0.5 J standard plus]
Typ av optisk kåpa	-

Nöddrift

Nödljusflöde	135 lm
Uppskattad användningstid av nödbelysning (när den är fulladdad)	3 h
Central nödbelysning	Nej

Användning och godkännande

Glödtrådtest	-
Säkerhetsmärkning, antändlighet	-
CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	-
Omgivningstemperatur	+5 till +45 °C

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-5%
Initial kromaticitet	0.33

Nöddrift

Order Code	Full Product Name	Nödbelysning
912401483504	EM150B REC 1S OA/CO NM3 ELP WH IP20	Nödbelysning, 3 timmars användning, Pro-version
912401483505	EM150B REC 1S OA/CO NM3 ELB WH IP20	Nödbelysning, 3 timmars användning, grundversion

