



Автономний аварійний прожектор із 3-годинним освітленням

Безпека важлива для власників будівель, тому вони серйозно підходять до вибору належного аварійного освітлення. Аварійна точка EM150B пропонує просте рішення для автономного аварійного освітлення, яке повністю відповідає європейським нормам. Літєва батарея (LiFePO4) має багато переваг перед виробами на основі нікелю, оскільки вона має довший термін служби, краще розряджається, виготовляється більш безпечним способом і може бути перероблена. Дві змінні лінзи постачаються з продуктом, щоб регулювати кут променя відповідно до застосування.

Переваги

- Відповідає європейським стандартам для світильників аварійного освітлення.
- Тип літєвої батареї забезпечує довший термін служби, низький саморозряд і стійкість до високих температур.
- Безпечніше для довкілля рішення порівняно з продуктами на основі нікелю, оскільки батарею можна переробляти.

Applications

- Освітлення виходу й аварійне освітлення
- Офіси
- Крамниці
- Готелі
- Виробництво

Характеристики


- Два взаємозамінні лінзові оптичні пристрої: для коридору та відкритого простору
- Необслуговуване аварійне освітлення

- Аварійне освітлення: 3 години
- Варіанти ручного та самоперевірки

Версії



Розміри



EM150B REC 1S OA/CO NM3 ELP WH IP20

Загальна інформація	
Код сімейства ламп	-
Кількість розподільних коробок	1 шт.
Драйвер входить у комплект	Так
Service tag	Ні
Світлотехнічні	
Коефіцієнт висхідної світловіддачі	0,96
Світловий потік	135 lm
Корельована колірна температура (ном.)	6500 K
Світловіддача (номінальна) (ном.)	130 lm/W
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	>80
Тип оптичного пристрою	Оптичний пристрій для відкритих зон або коридорів

Експлуатаційні й електричні

Вхідна напруга	220-240 V
Частота мережі	50 Hz
Споживана потужність	2 W
Підходить для довільного перемикання	Не застосовується
Клас захисту IEC	II клас безпеки

Елементи керування й затемнення

З регульованою яскравістю	Ні
Максимальний рівень зменшення яскравості	Не застосовується
Вбудований контроль	-

Механічні деталі й корпус

Колір корпусу	Білий
Код захисту від проникнення	IP20 [Захист пальців]
Код захисту від механічного впливу	IK04 [0,5 Дж покращений стандарт]
Тип кришки об'єктива	-

Робота в аварійному режимі

Резервний світловий потік	135 lm
Номінальна тривалість аварійного освітлення (після повної зарядки)	3 година (-н)
Центральне аварійне освітлення	Ні
Аварійне освітлення	Аварійне освітлення, професійна версія, тривалість роботи: 3 години

Затвердження й застосування

Випробування на займання	-
Позначка займистості	-
Знак CE	Так
Знак ENEC	-
Діапазон температури довкілля	від +5 °C до +45 °C

Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)

Допустиме відхилення світлового потоку	+/-5%
Початкова колірність	0.33