



Downlight med selvstændig 3 timers kompatibel nødbelysning

Sikkerhed er vigtig for bygningsejere, og derfor er det en stor bekymring for dem at have ordentlig nødbelysning på plads. Downlight EM151B nødbelysning tilbyder en nem løsning til selvstændig nødbelysning, som er fuldt ud i overensstemmelse med de europæiske regler. Lithiumbatteriet (LiFePO4) har mange fordele i forhold til nikkelbaserede produkter, da det har længere levetid, bedre afladningsadfærd, er produceret på en mere velfærdsvenlig måde og kan genbruges. Der følger to identiske linser med produktet, så spredningsvinklen kan justeres i forhold til anvendelsesområdet.

Fordele

- Opfylder europæiske standarder for nødbelysningsarmaturer.
- Lithiumbaseret batteritype giver længere levetid, lav selvafladning og høj temperaturtolerance.
- Miljøvenlig løsning sammenlignet med nikkelbaserede produkter, da batteriet kan genbruges.

Applications


- Udgangs- og nødbelysning
- Kontorer

- Detailhandel
- Hoteller og restauranter
- Produktion


Funktioner

- To identiske linseoptikker; korridor og åbne områder
- Ikke-kontinuerlig nødbelysning
- 3 timers nødbelysning
- Muligheder for selvtest

Versions



Målskitse



EM151B REC 3S OA/CO NM3 ELP WH IP20

Generelle oplysninger	
Kode for lampeserie	-
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Driver inkluderet	Ja
Service-kode	Nej
Lysteknisk	
Opadrettet lysudbyttegrad	0,6
Lysstrøm	328 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	6500 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	143 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80
Optiktype	Åbent område eller korridoroptik
Drift og el	
Indgangsspænding	220-240 V
Linjefrekvens	50 Hz
Strømforbrug	3 W
Velegnet til tilfældigt skift	Ikke relevant
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
Maksimalt dæmningsniveau	Ikke relevant
Indbygget lysstyringssystem	-

Mekanik og armaturhus

Farve på armaturhus	Hvid
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK04 [0,5 J, standard plus]
Optikafskærmningstype	-

Nøddrift

Nødbelysningsstrøm	328 lm
Forventet varighed af nødbelysningen (når den er fuldt opladet)	3 t
Centraliseret nødbelysning	Nej
Nødbelysning	Nødbelysning, 3 timers varighed, Pro-version

Godkendelse og anvendelsesområde

Glødetrådtest	-
Mærke for brændbarhed	-
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	-
Omgivelsestemperaturområde	+5 til +45 °C

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømtolerance	+/-5%
Indledende kromaticitet	0.33