

Downlight de secours

10684600



Downlight de secours conforme sur une durée de 3 h

La sécurité est importante pour les propriétaires d'immeubles et, par conséquent, disposer d'un éclairage de secours adéquat constitue pour eux une préoccupation majeure. Le Downlight de secours EM151B offre une solution simple pour un éclairage de secours autonome, entièrement conforme aux réglementations européennes. La batterie au lithium (LiFePO4) présente de nombreux avantages par rapport aux produits à base de nickel, car elle a une durée de vie plus longue, un meilleur comportement de décharge, est produite de manière plus respectueuse du bien-être et peut être recyclée. Deux lentilles interchangeables sont fournies avec le produit, pour ajuster l'angle du faisceau à l'application.

Avantages

- Respecte les normes européennes des éclairages de secours.
- Type de batterie au lithium procurant une durée de vie accrue, une faible auto-décharge et une haute tolérance thermique.
- Solution qui privilégie le bien-être par rapport aux produits à base de nickel, puisque la batterie peut-être recyclée.

Applications


- Sortie et urgence
- Bureaux
- Commerces
- Hôtellerie
- Sites de production

Fonctions

- Deux lentilles optiques interchangeables ; couloir et espace ouvert


- Éclairage de secours non intégré
- Éclairage de secours 3 heures
- Options d'auto-test

Versions



EM151B Emergency Downlight

Schéma dimensionnel



EM151B REC 3S OA/CO NM3 ELP WH IP20

Informations générales

Code famille lampe	-
Nombre d'appareillages	1 unité
Driver inclus	Oui
Service Tag	Non

Données techniques de l'éclairage

Rendement du flux lumineux vers le haut	0,6
Flux lumineux	328 lm
Température de couleur corrélée (nom.)	6500 K
Efficacité lumineuse (nominale)	143 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80
Type d'optique	Optique espace ouvert ou couloir

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	220-240 V
Fréquence linéaire	50 Hz
Consommation électrique	3 W
Convient pour la commutation aléatoire	Non applicable
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
Niveau de gradation maximal	Non applicable
Commande intégrée	-

Mécanique et boîtier

Couleur du corps	Blanc
Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Protection contre les chocs mécaniques	IK04 [0,5 J standard plus]
Type de cache optique/de lentille	-

Fonctionnement de secours

Flux en mode secours	328 lm
Durée nominale de l'éclairage de secours (à pleine charge)	3 h
Secours centralisé	Non
Eclairage de secours	Éclairage de secours 3 heures version Pro

Approbation et application

Essai au fil incandescent	-
Inflammabilité	-
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	-
Gamme de températures ambiantes	+5 à +45 °C

Performances initiales

Tolérance de flux lumineux	+/-5%
Chromaticité initiale	0.33