



Fristående tre timmars nödbelysnings-downlight

Säkerhet är viktigt för fastighetsägare och därför är det viktigt för dem att ha rätt nödbelysning installerad. Nödbelysnings-downlight EM151B är en enkel lösning för fristående nödbelysning som överensstämmer med europeiska föreskrifter. Litiumbatteriet (LiFePO4) har många fördelar jämfört med nickelbaserade produkter, eftersom det har en längre livslängd, bättre urladdningsbeteende, produceras på ett mer välfärdsvänligt sätt och kan återvinnas. Två utbytbara linser levereras med produkten för att justera spridningsvinkeln till användningen.

Fördelar

- Uppfyller europeiska standarder för nödbelysningsarmaturer.
- Litiumbaserade batterityper ger längre livslängd, låg självurladdning och hög temperaturlöslans.
- Hållbar lösning jämfört med nickelbaserade produkter eftersom batteriet kan återvinnas.

Applications

- Utgång och nödsituation
- Kontor

- Butiker
- Hotell och restaurang
- Tillverkning

Funktioner


- Två utbytbara linsoptiksalternativ: korridor och öppet område
- Ej underhållen nödbelysning
- Tre timmars nödbelysning
- Självteststillval

Versions



EM151B Emergency
Downlight

Måttskiss



EM151B REC 3S OA/CO NM3 ELP WH IP20

Allmän information

Lampfamiljskod	-
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Driftdon ingår	Ja
Service tag	Nej

Ljusteknik

Uppåtriktat ljusflödesförhållande	0,6
Ljusflöde	328 lm
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	6500 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	143 lm/W
Färgåtergivningningsindex	>80
Optiktyp	Öppen yta eller korridoroptik

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	220-240 V
Line Frequency	50 Hz
Strömförbrukning	3 W
Lämplig för slumpmässig brytning	Ej tillämpligt
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
Max. dimringsnivå	Inte tillämpbar
Inbyggd styrning	-

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets färg	Vit
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petsyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK04 [0.5 J standard plus]
Typ av optisk kåpa	-

Nöddrift

Nödljusflöde	328 lm
Uppskattad användningstid av nödbelysning (när den är fulladdad)	3 h
Central nödbelysning	Nej
Nödbelysning	Nödbelysning, 3 timmars användning, Pro-version

Användning och godkännande

Glödtrådtest	-
Säkerhetsmärkning, antändlighet	-
CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	-
Omgivningstemperatur	+5 till +45 °C

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-5%
Initial kromaticitet	0.33