



Αξιόπιστη απόδοση. Κάθε μέρα.

Το Philips Ledinaire waterproof EcoSet (WT075) παρουσιάζει μια μοναδική ασύρματη λύση απλής τοποθέτησης και άμεσης λειτουργίας. Αυτό το αδιάβροχο φωτιστικό LED προσφέρει έναν εύκολο τρόπο για ακόμα περισσότερη εξοικονόμηση ενέργειας σε σύγκριση με τα συστήματα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης και φέρνει τον απλό αυτοματοποιημένο φωτισμό σε χώρους στάθμευσης. Η τελευταία μας καινοτομία επιτρέπει στα αδιάβροχα φωτιστικά μας να λειτουργούν με έναν εξωτερικό αισθητήρα που τροφοδοτείται με AC και ανιχνεύει την κίνηση και το φως της ημέρας. Οι αισθητήρες κίνησης ενεργοποιούν την αυτόματη ρύθμιση έντασης του φωτιστικού. Η εγκατάσταση είναι πολύ απλή, τα φώτα σας είναι έτοιμα για χρήση μόλις εγκατασταθούν στην οροφή. Τι είναι ακόμα καλύτερο – Το Ledinaire EcoSet συμβάλλει στην αίσθηση ασφάλειας στους χώρους στάθμευσης. Τα φώτα παραμένουν χαμηλά όταν δεν χρησιμοποιούνται, γεγονός που επιτρέπει εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και ασφάλεια για τους επισκέπτες στους χώρους. Κέρδος και για τις δύο πλευρές.

Οφέλη

- Υψηλή εξοικονόμηση ενέργειας
- Καλή ποιότητα και εύκολη χρήση
- Εγκατάσταση και ρύθμιση σε μηδενικό χρόνο
- Χωρίς κινδύνους, αξιόπιστη απόδοση
- Καινοτομία στην αγορά

Applications

- Χώροι στάθμευσης

Χαρακτηριστικά

- Έξοδος: 4800 lm, 6800 lm, 4000K
- Απόδοση: έως και 135 lm/W

Versions

Ledinaire waterproof EcoSet




Ledinaire waterproof EcoSet



Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




WT075C 68S/840 ESW L1500 EcoSet




WT075C 48S/840 ESW L1200 EcoSet

Λεπτομέρειες για το προϊόν



Ledinaire waterproof
WT065C, side view

Ledinaire waterproof,
WT065C, wiring



Ledinaire waterproof
WT065C, side view

Γενικές πληροφορίες

Αριθμός οργάνων	1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Ναι
Ετικέτα σέρβις	Όχι

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	4000 K
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	>80
Τύπος οπτικού συστήματος	Συμμετρικό

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Τάση εισόδου	220 έως 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off	Όχι
Κατηγορία προστασίας IEC	Κατηγορία ασφαλείας I

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Με ρύθμιση έντασης	Ναι
--------------------	-----

Μηχανικά εξαρτήματα και Περίβλημα

Χρώμα περιβλήματος	Γκρι
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP65 [Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης και πίδακα νερού]
Κωδικός προστασίας από μηχαν. κρούσεις	IK08 [5 J Με προστασία από βανδαλισμούς]

Λειτουργία έκτακτης ανάγκης

Κεντρικός φωτισμός έκτακτης ανάγκης Όχι

Έγκριση και Εφαρμογή

Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	Θερμοκρασία 850 °C, διάρκεια 30 s
Σήμανση ευφλεκτότητας	Για τοποθέτηση σε εύκολα αναφλέξιμες επιφάνειες
Σήμανση CE	Ναι
Σήμανση ENEC	-
Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM)	0,5
Στροβοσκοπικό εφέ	1
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20 έως +35 °C

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Ανοχή φωτεινής ροής	+/-10%
Αρχική χρωματικότητα	(0.38,0.38) SDCM≤5

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Order Code	Full Product Name	Φωτεινή ροή	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)
75036499	WT075C 48S/840 ESW L1200 EcoSet	4.800 lm	137 lm/W
75037199	WT075C 68S/840 ESW L1500 EcoSet	6.800 lm	136 lm/W 136 lm/W

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
75036499	WT075C 48S/840 ESW L1200 EcoSet	35 W
75037199	WT075C 68S/840 ESW L1500 EcoSet	50 W