

Ledinaire estanca EcoSet

10781943



Rendimiento fiable. Todos los días.

La solución estanca Philips Ledinaire EcoSet (WT075) es una luminaria plug-and-play e inalámbrica. Esta luminaria estanca LED permite un mayor ahorro energético en comparación con los sistemas On/Off, así como disponer de una iluminación automatizada sencilla en los aparcamientos. Nuestra última innovación permite que nuestras luminarias estancas con iluminación mediante LED funcionen con un sensor externo de microondas alimentado por CA para detectar el movimiento y la luz natural. Estos sensores externos adicionales habilitan la regulación automatizada de la luminaria. La configuración es muy simple, sus luminarias están listas para usar tan pronto como se instalan en el techo. Lo que es aún mejor: Ledinaire EcoSet contribuye a una sensación de seguridad en las plazas de aparcamiento. Las luces permanecen reguladas cuando no están en uso, con el consiguiente ahorro energético y seguridad para los usuarios de los estacionamientos. Todos ganan.

Beneficios

- Elevado ahorro energético
- Buena calidad y fácil de usar
- Instalación y configuración en un instante
- Sin riesgos, rendimiento fiable
- Innovación en el mercado

Applications

- Garajes

Características

- flujo: 4800 lm, 6800 lm, 4000 K
- Eficacia: hasta 135 lm/W

Versions

- Vida útil: 50Khr L80, 75Khr L70
- Sensor PIR alimentado por CA: control de movimiento y luz natural
- Radio de 5 m @ 3m de altura, modifique la configuración mediante microinterruptores o control remoto
- Garantía de 3 años

Ledinaire waterproof EcoSet




Ledinaire waterproof EcoSet



Plano de dimensiones



WT075C 68S/840 ESW L1500 EcoSet




WT075C 48S/840 ESW L1200 EcoSet

Detalles del producto



Ledinaire waterproof
WT065C, side view



Ledinaire waterproof,
WT065C, wiring



Ledinaire waterproof
WT065C, side view

Información general

Número de unidades de equipo	1 unidad
Driver incluido	Sí
Service tag	No

Datos técnicos de la luz

Temperatura de color correlacionada (nom.)	4000 K
Índice de reproducción cromática (IRC)	>80
Tipo de óptica	Simétrica

Operativos y eléctricos

Tensión de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Adecuado para conmutación aleatoria	No
Clase de protección IEC	Seguridad clase I

Controles y regulación

Regulable	Sí
-----------	----

Mecánicos y de carcasa

Color de la carcasa	Gris
Código de protección de entrada	IP65 [Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK08 [5] resistente al vandalismo]

Funcionamiento de emergencia

Emergencia centralizada No

Aprobación y aplicación

Test del hilo incandescente Temperatura 850 °C, duración 30 s

Marca de inflamabilidad Para su montaje en superficies fácilmente inflamables

Marca CE Sí

Certificado ENEC -

Valor de parpadeo (PstLM) 0,5

Valor de efecto estroboscópico (SVM) 1

Rango de temperatura ambiente -20 °C a +35 °C

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Tolerancia de flujo luminoso +/-10%

Cromaticidad inicial (0.38,0.38) SDCM≤5

Datos técnicos de la luz

Order Code	Full Product Name	Flujo luminoso	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)
75036499	WT075C 48S/840 ESW L1200 EcoSet	4.800 lm	137 lm/W
75037199	WT075C 68S/840 ESW L1500 EcoSet	6.800 lm	136 lm/W 136 lm/W

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
75036499	WT075C 48S/840 ESW L1200 EcoSet	35 W
75037199	WT075C 68S/840 ESW L1500 EcoSet	50 W