

Ledinaire Etanche EcoSet

10781943



Performances fiables. Tous les jours.

Philips Ledinaire Etanche EcoSet (WT075) présente une solution sans fil plug-and-play unique. Cet éclairage LED étanche offre un moyen simple de réaliser davantage d'économies d'énergie par rapport aux systèmes marche/arrêt et permet un éclairage automatisé simple dans les parkings. Notre dernière innovation permet à nos luminaires étanches à l'éclairage LED de fonctionner avec un capteur micro-ondes externe alimenté par courant alternatif, pour détecter les mouvements et la lumière du jour. Ces capteurs de lumière externes supplémentaires déclenchent une gradation automatique du luminaire. L'installation est très simple : vos lampes sont prêtes à l'emploi dès leur installation au plafond. Mieux encore, Ledinaire EcoSet contribue au sentiment de sécurité dans les places de stationnement. Les luminaires restent tamisés en l'absence de mouvement détecté, ce qui permet de réaliser des économies d'énergie tout en assurant la sécurité des visiteurs dans les parkings.

Avantages

- Importantes économies d'énergie
- Bonne qualité et facile à utiliser
- Installez et configurez en un rien de temps
- Aucun risque, performances fiables
- Innovation sur le marché

Applications

- Parkings couverts

Fonctions

- Sortie : 4 800 lm, 6 800 lm, 4 000 K
- Efficacité : pouvant atteindre 135 lm/w

Versions

- Durée de vie : L80 à 50 000 heures, L70 à 75 000 heures
- Capteur PIR alimenté par courant alternatif : détection de mouvement et de la lumière du jour
- Rayon de 5 m à 3 m de hauteur, modification des paramètres via des commutateurs DIP ou à distance
- garantie unique de 3 ans

Ledinaire waterproof EcoSet




Ledinaire waterproof EcoSet



Schéma dimensionnel



WT075C 68S/840 ESW L1500 EcoSet




WT075C 48S/840 ESW L1200 EcoSet

Détails sur le produit



Ledinaire waterproof
WT065C, side view



Ledinaire waterproof,
WT065C, wiring



Ledinaire waterproof
WT065C, side view

Informations générales

Nombre d'appareillages	1 unité
Driver inclus	Oui
Service Tag	Non

Données techniques de l'éclairage

Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80
Type d'optique	Symétrique

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Convient pour la commutation aléatoire	Non
Classe de protection CEI	Classe électrique I

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Oui
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Couleur du corps	Gris
Indice de protection	IP65 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Protection contre les chocs mécaniques	IK08 [5 J] protection contre le vandalisme]

Fonctionnement de secours

Secours centralisé	Non
--------------------	-----

Approbation et application

Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 30 s
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces aisément inflammables
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	-
Valeur de scintillement (PstLM)	0,5
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	1
Gamme de températures ambiantes	-20 à +35 °C

Performances initiales

Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Chromaticité initiale	(0.38,0.38) SDCM≤5

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Efficacité lumineuse (nominale)
8720169750364	WT075C 48S/840 ESW L1200 EcoSet	4.800 lm	137 lm/W
8720169750371	WT075C 68S/840 ESW L1500 EcoSet	6.800 lm	136 lm/W 136 lm/W

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8720169750364	WT075C 48S/840 ESW L1200 EcoSet	35 W
8720169750371	WT075C 68S/840 ESW L1500 EcoSet	50 W