

## Ledinaire Etanche EcoSet

10781943



## Performances fiables. Tous les jours.

Philips Ledinaire Etanche EcoSet (WT075) présente une solution sans fil plug-and-play unique. Cet éclairage LED étanche offre un moyen simple de réaliser davantage d'économies d'énergie par rapport aux systèmes marche/arrêt et permet un éclairage automatisé simple dans les parkings. Notre dernière innovation permet à nos luminaires étanches à l'éclairage LED de fonctionner avec un capteur micro-ondes externe alimenté par courant alternatif, pour détecter les mouvements et la lumière du jour. Ces capteurs de lumière externes supplémentaires déclenchent une gradation automatique du luminaire. L'installation est très simple : vos lampes sont prêtes à l'emploi dès leur installation au plafond. Mieux encore, Ledinaire EcoSet contribue au sentiment de sécurité dans les places de stationnement. Les luminaires restent tamisés en l'absence de mouvement détecté, ce qui permet de réaliser des économies d'énergie tout en assurant la sécurité des visiteurs dans les parkings.

### Avantages

- Importantes économies d'énergie
- Bonne qualité et facile à utiliser
- Installez et configurez en un rien de temps
- Aucun risque, performances fiables
- Innovation sur le marché

## Applications

- Parkings couverts

## Fonctions

- Sortie : 4 800 lm, 6 800 lm, 4 000 K
- Efficacité : pouvant atteindre 135 lm/w

## Versions

- Durée de vie : L80 à 50 000 heures, L70 à 75 000 heures
- Capteur PIR alimenté par courant alternatif : détection de mouvement et de la lumière du jour
- Rayon de 5 m à 3 m de hauteur, modification des paramètres via des commutateurs DIP ou à distance
- garantie unique de 3 ans

Ledinaire waterproof EcoSet




Ledinaire waterproof EcoSet



## Schéma dimensionnel



WT075C 68S/840 ESW L1500 EcoSet




WT075C 48S/840 ESW L1200 EcoSet

Détails sur le produit



Ledinaire waterproof  
WT065C, side view



Ledinaire waterproof,  
WT065C, wiring



Ledinaire waterproof  
WT065C, side view

Informations générales

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Nombre d'appareillages | 1 unité |
| Driver inclus          | Oui     |
| Service Tag            | Non     |

Données techniques de l'éclairage

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Température de couleur corrélée (nom.) | 4000 K     |
| Indice de rendu de couleur (IRC)       | >80        |
| Type d'optique                         | Symétrique |

Fonctionnement et électricité

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Tension d'entrée                       | 220 à 240 V         |
| Fréquence linéaire                     | 50 or 60 Hz         |
| Convient pour la commutation aléatoire | Non                 |
| Classe de protection CEI               | Classe électrique I |

Commandes et gradation

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Variation de l'intensité lumineuse | Oui |
|------------------------------------|-----|

Mécanique et boîtier

|                                        |                                                                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Couleur du corps                       | Gris                                                                                   |
| Indice de protection                   | IP65 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau] |
| Protection contre les chocs mécaniques | IK08 [5 J] protection contre le vandalisme]                                            |

## Fonctionnement de secours

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Secours centralisé | Non |
|--------------------|-----|

## Approbation et application

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Essai au fil incandescent           | Température 850 °C, durée 30 s                  |
| Inflammabilité                      | Pour montage sur surfaces aisément inflammables |
| Marquage CE                         | Oui                                             |
| Marquage ENEC                       | -                                               |
| Valeur de scintillement (PstLM)     | 0,5                                             |
| Valeur d'effet stroboscopique (SVM) | 1                                               |
| Gamme de températures ambiantes     | -20 à +35 °C                                    |

## Performances initiales

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Tolérance de flux lumineux | +/-10%             |
| Chromaticité initiale      | (0.38,0.38) SDCM≤5 |

## Données techniques de l'éclairage

| Order Code | Full Product Name               | Flux lumineux | Efficacité lumineuse (nominale) |
|------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------|
| 75036499   | WT075C 48S/840 ESW L1200 EcoSet | 4 800 lm      | 137 lm/W                        |
| 75037199   | WT075C 68S/840 ESW L1500 EcoSet | 6 800 lm      | 136 lm/W<br>136 lm/W            |

## Fonctionnement et électricité

| Order Code | Full Product Name               | Consommation électrique |
|------------|---------------------------------|-------------------------|
| 75036499   | WT075C 48S/840 ESW L1200 EcoSet | 35 W                    |
| 75037199   | WT075C 68S/840 ESW L1500 EcoSet | 50 W                    |