

EcoSet impermeabile Ledinaire

10781943



Prestazioni affidabili. Ogni giorno.

L'EcoSet impermeabile Philips Ledinaire (WT075) introduce un'esclusiva soluzione wireless plug-and-play. Questa illuminazione a LED impermeabile offre un modo semplice per ottenere maggiori risparmi energetici rispetto ai sistemi on/off e consente una semplice illuminazione automatizzata nei parcheggi. La nostra ultima innovazione consente ai nostri pannelli d'illuminazione LED di funzionare con un sensore PIR esterno alimentato in CA per rilevare il movimento e la luce del giorno. Questi sensori d'illuminazione esterni supplementari attivano la dimmerazione automatizzata dell'apparecchio. La configurazione è molto semplice, le luci sono pronte per l'uso non appena installate nel soffitto. Cosa c'è di meglio: Ledinaire EcoSet contribuisce a creare una sensazione di sicurezza nei parcheggi. Le luci rimangono attenuate quando non vengono utilizzate; consentendo il risparmio energetico e la sicurezza dei visitatori nei parcheggi. Una soluzione vincente per tutti.

Vantaggi

- Elevato risparmio energetico
- Buona qualità e facile da usare
- Installa e configura in un batter d'occhio
- Nessun rischio, prestazioni affidabili
- Innovazione sul mercato

Applications

- Parcheggi al coperto

Caratteristiche

- Emissione: 4800 lm, 6800 lm, 4000K
- Efficienza: fino a 135 lm/W

Versions

- Durata: L80 a 50.000 ore, L70 a 75.000 ore
- Sensore PIR alimentato in CA: controllo del movimento e della luce diurna
- Raggio di 5 m a 3 m di altezza, modifica delle impostazioni tramite dip-switch o telecomando
- Garanzia 3 anni

Ledinaire waterproof EcoSet



Ledinaire waterproof EcoSet



Disegno tecnico



WT075C 68S/840 ESW L1500 EcoSet




WT075C 48S/840 ESW L1200 EcoSet

Dati del prodotto



Ledinaire waterproof
WT065C, side view



Ledinaire waterproof,
WT065C, wiring



Ledinaire waterproof
WT065C, side view

Informazioni generali

Numero di riduttori	1 unità
Driver incluso	Sì
Service tag	No

Dati tecnici di illuminazione

Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K
Indice di resa cromatica (CRI)	>80
Tipo di ottica	Simmetrica

Funzionamento e parte elettrica

Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 or 60 Hz
Adatto per la commutazione casuale	No
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento I

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	Sì
-------------	----

Meccanica e corpo

Colore alloggiamento e una gestione termica	Grigio IP65 [Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK08 [5 J] protezione dagli atti vandalici]

Funzionamento di emergenza

Emergenza centralizzata	No
-------------------------	----

Approvazione e applicazione

Test filo incandescente	Temperatura 850 °C, durata 30 s
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici facilmente infiammabili
Marchio CE	Sì
Marchio ENEC	-
Valore di tremolio (PstLM)	0,5
Effetto stroboscopico	1
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +35 °C

Performance iniziale (conforme a IEC)

Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
Cromaticità iniziale	(0.38,0.38) SDCM≤5

Dati tecnici di illuminazione

Order Code	Full Product Name	Flusso luminoso	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)
75036499	WT075C 48S/840 ESW L1200 EcoSet	4.800 lm	137 lm/W
75037199	WT075C 68S/840 ESW L1500 EcoSet	6.800 lm	136 lm/W 136 lm/W

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
75036499	WT075C 48S/840 ESW L1200 EcoSet	35 W
75037199	WT075C 68S/840 ESW L1500 EcoSet	50 W