



# Vertrouwde prestaties. Elke dag.

## Ledinaire Waterdicht EcoSet WT075C

The Philips Ledinaire waterproof EcoSet (WT075) introduceert een unieke plug-and-play draadloze oplossing. Deze waterproof LED-verlichting biedt een gemakkelijke manier om meer energiebesparingen te realiseren, vergeleken met aan/uit-systemen, en maakt eenvoudige geautomatiseerde verlichting in parkeergarages mogelijk. Onze nieuwste innovatie zorgt ervoor dat onze waterdichte armaturen voor LED-verlichting kunnen werken met een externe microgolfsensor op wisselstroom om beweging en daglicht te detecteren. Deze aanvullende externe lichtsensoren zorgen voor het automatisch dimmen van de armatuur. De installatie is eenvoudig: zodra je lampen in het plafond zijn geïnstalleerd, zijn ze klaar voor gebruik. En het mooiste is natuurlijk dat Ledinaire EcoSet bijdraagt aan een veilig gevoel in parkeergarages. De lampen blijven gedimd wanneer ze niet nodig zijn. Dit zorgt niet alleen voor energiebesparingen maar vergroot ook de veiligheid van bezoekers van parkeergarages. Een win-winsituatie.

### Voordelen

- Verhoogde energiebesparingen
- Goede kwaliteit en gemakkelijk te gebruiken
- Snelle installatie en configuratie
- Geen risico's, vertrouwde prestaties
- Innovatie op de markt

### Kenmerken

- Lichtopbrengst: 4800 lm, 6800 lm, 4000 K
- Rendement: tot 135 lm/W
- Levensduur: L80 bij 50.000 uur, L70 bij 75.000 uur
- PIR-sensor op wisselstroom: bewegings- en daglichtregeling
- 5 m straal bij 3 m hoogte, wijzig instellingen via dipswitches of afstandsbediening
- 3 jaar garantie

# Ledinaire Waterdicht EcoSet WT075C

## Toepassing

- Parkeergarages

## Versions





Ledinaire waterproof EcoSet



Ledinaire waterproof EcoSet


## Maatschets



## Productgegevens



Ledinaire waterproof WT065C,  
side view



Ledinaire waterproof, WT065C,  
wiring

# Ledinaire Waterdicht EcoSet WT075C

## Productgegevens

Ledinaire waterproof WT065C,  
side view



# Ledinaire Waterdicht EcoSet WT075C

## Algemene informatie

Driver/VSA inbegrepen	Ja
Aantal VSA's	1 unit

## Gegevens lichttechniek

Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Kleurweergave-index (CRI)	>80
Optiektype	Symmetrisch

## Bedrijfs- en elektrische gegevens

IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 or 60 Hz
Geschikt voor willekeurige schakeling	Nee

## Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Ja
---------	----

## Eigenschappen behuizing en afmetingen

Kleur behuizing	Grijs
IK-classificatie	IK08
Beschermingsklasse	IP 65

## Werking op noodstroom

Centrale noodpost	Nee
-------------------	-----

## Keurmerken en classificaties

Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +35 °C
CE-markering	Ja
ENEC-markering	-
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken
Gloeidraadtest	Temperatuur 850 °C, duur 30 s
Flikkerwaarde (PstLM)	0,5
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	1

## Initiële prestaties (conform IEC)

Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.38,0.38) SDCM≤5
Tolerantie lichtstroom	+/-10%

## Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
8720169750364	WT075C 48S/840 ESW L1200 EcoSet	137 lm/W	4.800 lm
8720169750371	WT075C 68S/840 ESW L1500 EcoSet	136 lm/W	6.800 lm

## Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8720169750364	WT075C 48S/840 ESW L1200 EcoSet	35 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8720169750371	WT075C 68S/840 ESW L1500 EcoSet	50 W

## Ledinaire Waterdicht EcoSet WT075C

