



Надійна продуктивність. Кожен день.

Вологозахищені світильники Philips Ledinaire EcoSet (WT075) є унікальним бездротовим рішенням «підключи та працюй». Це вологозахищене світлодіодне освітлення пропонує простий спосіб досягти більшої економії енергії в порівнянні з системами ввімкнення/вимкнення та забезпечує просте автоматичне освітлення в гаражах. Наша остання інновація дозволяє вологозахищеним світильникам зі світлодіодним освітленням працювати із зовнішнім мікрохвильовим датчиком, що живиться змінним струмом, для виявлення руху та денного світла. Ці додаткові зовнішні датчики освітлення запускають автоматичне регулювання яскравості світельника. Налаштування дуже просте, ваші світильники готові до використання, щойно вони встановлені на стелі. Що ще краще – Ledinaire EcoSet створює відчуття безпеки на паркувальних місцях. Світло залишається приглушеним, коли воно не використовується; забезпечуючи енергозбереження та безпеку для відвідувачів на паркувальних місцях. Безпрограшний варіант.

Переваги

- Підвищене енергозбереження
- Хороша якість і простота у використанні
- Миттєве встановлення та налаштування
- Без ризиків, надійна робота
- Інновації на ринку

Applications

- Криті автостоянки

Характеристики

- Світловий потік: 4800 лм, 6800 лм, 4000 К
- Ефективність: до 135 лм/Вт

Версії

Ledinaire waterproof EcoSet




Ledinaire waterproof EcoSet



Розміри




WT075C 68S/840 ESW L1500 EcoSet



WT075C 48S/840 ESW L1200 EcoSet

Деталі по продукції



Ledinaire waterproof
WT065C, side view

Ledinaire waterproof,
WT065C, wiring

Загальна інформація

Кількість розподільних коробок	1 шт.
Драйвер входить у комплект	Так
Service tag	Ні

Світлотехнічні

Корельована колірна температура (ном.)	4000 K
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	>80
Тип оптичного пристрою	Симетричний

Експлуатаційні й електричні

Вхідна напруга	Від 220 до 240 V
Частота мережі	50 or 60 Hz
Підходить для довільного перемикання	Ні
Клас захисту IEC	Клас безпеки I

Елементи керування й затемнення

З регульованою яскравістю	Так
---------------------------	-----

Механічні деталі й корпус

Колір корпусу	Сірий
Код захисту від проникнення	IP65 [Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води]
Код захисту від механічного впливу	IK08 [5 Дж захищено від нищення]

Робота в аварійному режимі

Центральне аварійне освітлення Ні

Затвердження й застосування

Випробування на займання Температура 850 °C, тривалість 30 с

Позначка займистості Для монтажу на легкозаймисті поверхні

Знак CE Так

Знак ENEC -

Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно до EN 61000-3-3 0,5

Міра видимості стробоскопічного ефекту (SVM) 1

Діапазон температури довкілля від -20 °C до +35 °C

Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)

Допустиме відхилення світлового потоку +/-10%

Початкова колірність (0.38,0.38) SDCM≤5

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Світловий потік	Світловіддача (номінальна) (ном.)
911401802987	WT075C 48S/840 ESW L1200 EcoSet	4 800 lm	137 lm/W
911401803087	WT075C 68S/840 ESW L1500 EcoSet	6 800 lm	136 lm/W 136 lm/W

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
911401802987	WT075C 48S/840 ESW L1200 EcoSet	35 W
911401803087	WT075C 68S/840 ESW L1500 EcoSet	50 W