



GentleSpace – Effektiv belysning af høj kvalitet, udviklet til at være det perfekte valg i krævende miljøer

GentleSpace gen4 er den ideelle belysningsløsning til industrielle omgivelser og indendørs sportsfaciliteter. Den sikrer høj lyskvalitet, forbedrer sikkerhed og produktivitet, og overholder sikkerhedsbestemmelser. Med lang levetid og lav vedligeholdelse er den perfekt til højloftede installationer. Dens energieffektivitet reducerer driftsomkostningerne.

GentleSpace gen4 tilbyder forskellige optik, strålevinkler, lumenpakker og tilslutningsmuligheder, hvilket gør den nem at tilpasse. Det flade design letter installation og vedligeholdelse. Den er robust og egnet til ekstreme temperaturer, farlige områder og sportsapplikationer. Klar til intelligente lysstyringssystemer som Interact, GentleSpace gen4 prioriterer holdbarhed og genanvendelighed. Den kan serviceres, og information er tilgængelig via Signify Service tag-appen. Uanset om du søger en 'tilpas og glem'-løsning eller en, der kan styres efter installation, er GentleSpace gen4 det rette valg.

Fordele

- Robust design, skabt til at modstå barske forhold i alle mulige miljøer
- Kompakt produktarkitektur, modstandsdygtig over for stød (IK08), vand og støv (IP65)
- Fremragende lysensartethed og lav blænding for optimerede arbejdsforhold med forbedret sikkerhed og større visuel komfort
- Attraktive samlede ejerudgifter takket være højt lysudbytte af lyskilde (op til 189 lm/W), lang levetid (100.000 timer ved L85) og optimeret belysningsplan, der kræver færre armaturer pr. anvendelsesområde
- Nem installation. Enkeltstykke, lettere arkitektur (ca. 20% lettere end den forrige generation) med flere monteringsmuligheder for fleksibel installation i forskellige miljøer og forhold
- Mulighed for Interact Ready-versioner til smart belysning. Opret forbindelse til skyen og opdag yderligere måder at spare energi gennem optimeret effektivitet, bevægelsesregistrering og dagslysindsamling samt forbedret lysstyring, produktivitet og sikkerhed
- Udviklet med fokus på bæredygtighed. Opfylder kriterierne for cirkulær belysning for at hjælpe dig med at nå dine bæredygtigheds mål

Applications

- Produktionsfaciliteter (fra mad og drikke til tung industri)
- Lager og distributionscentre
- Indendørs sportsfaciliteter, svømmebassiner og udstillingshaller

Versions



GentleSpace gen4-large,
suspension



GentleSpace gen4-large,
bracket, Interact ready

Funktioner

- Enestående ydeevne med UltraEfficient (UE, 189 lm/W) og High-Efficiency (HE, 183 lm/W) versioner
- Lang levetid på 100.000 timer ved L85
- Høj grad af beskyttelse mod vand (IP65) og slag (IK08)
- Stort udvalg af optik (bredstrålende/mellemstrålende/smålstrålende/ekstra smalstrålende/høje reolsystemer/asymmetrisk)
- Særligt ekstraudstyr til mange forskellige anvendelsesområder: Mulighed for ekstrem version (XT) op til 70 °C, sikkerhedsklasse I eller II, swimmingpoolbeskyttet version (SWP), beskyttelse mod havsalt (MSP), VDE-certificeret boldsikker (BP), ATEX 2/22-certificeret version. Testet i forhold til en bred liste af kemiske stoffer, der kan forekomme i industrielle omgivelser
- Aftageligt monteringsystem for nem installation, inklusive forskellige monteringsmuligheder og stik (IP65 præ-monteret stik eller fly-wire kabel)
- Robust, trykstøbt aluminiumshus med effektiv termisk styring og fladt front- og bagdesign for nem installation, rengøring og vedligeholdelse
- Enkelt LED-moduldesign for overlegen lyskvalitet
- Adgang til Signify Service tag-appen med service- og vedligeholdelses- oplysninger



GentleSpace gen4-large,
suspension, Interact ready



GentleSpace gen4-small,
bracket, Interact ready



GentleSpace gen4-large, wall-
bracket



GentleSpace gen4-small,
suspension



GentleSpace gen4-small,
bracket



GentleSpace gen4-large,
bracket



GentleSpace gen4



GentleSpace gen4-small, wall-
bracket




GentleSpace gen4-large,
suspension



GentleSpace gen4, Interact
Ready

Målskitse


BY580X suspended



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4


700s suspended



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY581P 700S/840 DIA WB GC SI


BY581X suspended



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4


BY580P, BY582P suspended



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI


BY581P, BY583P Bracket



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5


BY580P, BY582P Wallmounted bracket



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW


BY580P, BY582P Bracket



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5


BY581X Bracket



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR


BY580X Bracket



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR


BY581P, BY583P Wallmounted bracket



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW


700S Bracket



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR


BY581P, BY583P suspended




With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI

Oplysninger om produktet



GentleSpace gen4-large,
suspension



GentleSpace gen4-small,
suspension

Generelle oplysninger

Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Driver inkluderet	Ja
Service-kode	Ja

Lysteknisk

Lyskildens strålevinkel	10 or 24 °
-------------------------	------------

Drift og el

Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz

Lysstyringssystemer og dæmpning

Maksimalt dæmningsniveau	10%
Indbygget lysstyringssystem	Sensor SNH (R) 210

Mekanik og armaturhus

Farve på armaturhus	Sølv
Slagmodstand til specifikke applikationer	Boldvalideret/boldsikker belysning
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP65 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænkæt]

Nøddrift

Forventet varighed af nødbelysningen (når den er fuldt opladet)	3 t
Centraliseret nødbelysning	Nej
Batteritype til nødbelysning	Lithium

Godkendelse og anvendelsesområde

Mærke for brændbarhed	Til montering på letantændelige overflader
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømtolerance	+/-10%
-------------------	--------

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Farvegensivelsesindeks (CRI)	Optiktype
910505102953	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	70.000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Bred strålevinkel
910505102954	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	70.000 lm	4000 K	177 lm/W	>80	Bred strålevinkel
910505102955	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	70.000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Bred strålevinkel
910505102956	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	70.000 lm	4000 K	177 lm/W	>80	Bred strålevinkel
910505102865	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	25.000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Bred strålevinkel
910505102866	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	25.000 lm	4000 K	184 lm/W	>80	Bred strålevinkel
910505102858	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	25.000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Bred strålevinkel
910505102859	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	35.000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Bred strålevinkel
910505102862	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	25.000 lm	4000 K	184 lm/W	>80	Bred strålevinkel
910505102863	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	35.000 lm	4000 K	177 lm/W	>80	Bred strålevinkel
910505102868	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	25.000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Bred strålevinkel
910505102869	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	25.000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Bred strålevinkel
910505102870	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	25.000 lm	4000 K	184 lm/W	>80	Bred strålevinkel
910505102871	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	25.000 lm	4000 K	184 lm/W	>80	Bred strålevinkel
910505102864	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	17.000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Bred strålevinkel
910505102867	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	17.000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Bred strålevinkel
910505104565	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	25.000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Bred strålevinkel
910505102872	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	17.000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Bred strålevinkel
910505102874	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	17.000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Bred strålevinkel
910505102876	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	10.000 lm	4000 K	182 lm/W	>80	Bred strålevinkel
910505102878	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	13.000 lm	4000 K	171 lm/W	>80	Bred strålevinkel
910505102879	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	17.000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Bred strålevinkel
910505102882	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	13.000 lm	4000 K	178 lm/W	>80	Bred strålevinkel
910505102883	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	17.000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Bred strålevinkel
910505102886	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	17.000 lm	4000 K	155 lm/W	>80	Bred strålevinkel
910505102890	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	17.000 lm	4000 K	164 lm/W	>80	Bred strålevinkel
910505102894	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	17.000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Bred strålevinkel
910505102896	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	17.000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Bred strålevinkel
910505102898	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	13.000 lm	4000 K	169 lm/W	>80	Mellem strålevinkel

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Farvegen-givelsesin-deks (CRI)	Optiktype
910505102899	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	17.000 lm	4000 K	164 lm/W	>80	Mellem strålevinkel
910505102903	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	13.000 lm	4000 K	178 lm/W	>80	Mellem strålevinkel
910505102904	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	17.000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Mellem strålevinkel
910505102914	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	17.000 lm	4000 K	164 lm/W	>80	Smalstrålende
910505102916	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	17.000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Smalstrålende
910505102918	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	17.000 lm	4000 K	164 lm/W	>80	Smalstrålende
910505102920	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	17.000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Smalstrålende
910505102922	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	17.000 lm	4000 K	164 lm/W	>80	Optik til høje reolssystemer
910505102924	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	17.000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Optik til høje reolssystemer
910505102926	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	17.000 lm	6500 K	164 lm/W	>80	Bred strålevinkel
910505102928	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	17.000 lm	6500 K	172 lm/W	>80	Bred strålevinkel
910505102930	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	17.000 lm	3000 K	155 lm/W	>80	Bred strålevinkel
910505102932	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	17.000 lm	3000 K	159 lm/W	>80	Bred strålevinkel
910505102934	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	17.000 lm	4000 K	157 lm/W	>90	Bred strålevinkel
910505104554	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	17.000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Bred strålevinkel
910505104556	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	17.000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Bred strålevinkel
910505102910	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	17.000 lm	4000 K	157 lm/W	>80	Asymmetrisk strålevinkel
910505102912	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	17.000 lm	4000 K	170 lm/W	>80	Asymmetrisk strålevinkel
910505102889	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	25.000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Bred strålevinkel
910505102893	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	25.000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Bred strålevinkel
910505102907	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	25.000 lm	4000 K	165 lm/W	>80	Asymmetrisk strålevinkel
910505102909	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	25.000 lm	4000 K	176 lm/W	>80	Asymmetrisk strålevinkel
910505102911	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	25.000 lm	4000 K	165 lm/W	>80	Asymmetrisk strålevinkel
910505102913	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	25.000 lm	4000 K	176 lm/W	>80	Asymmetrisk strålevinkel
910505102938	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	35.000 lm	4000 K	177 lm/W	>80	Bred strålevinkel
910505104551	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	25.000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Bred strålevinkel
910505104553	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	25.000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Bred strålevinkel
910505104563	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	25.000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Bred strålevinkel
910505102888	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	17.000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Bred strålevinkel
910505102892	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	17.000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Bred strålevinkel
910505102908	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	17.000 lm	4000 K	170 lm/W	>80	Asymmetrisk strålevinkel
910505104550	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	17.000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Bred strålevinkel
910505104562	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	17.000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Bred strålevinkel
910505104564	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMBW1mCW5	17.000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Bred strålevinkel
910505102873	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	25.000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Bred strålevinkel
910505102875	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	25.000 lm	4000 K	184 lm/W	>80	Bred strålevinkel

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Farvegen-givelsesin-deks (CRI)	Optiktype
910505102877	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	20.000 lm	4000 K	189 lm/W	>80	Bred strålevinkel
910505102880	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	25.000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Bred strålevinkel
910505102881	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	35.000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Bred strålevinkel
910505102884	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	25.000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Bred strålevinkel
910505102885	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	35.000 lm	4000 K	177 lm/W	>80	Bred strålevinkel
910505102887	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	25.000 lm	4000 K	162 lm/W	>80	Bred strålevinkel
910505102891	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	25.000 lm	4000 K	171 lm/W	>80	Bred strålevinkel
910505102895	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	25.000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Bred strålevinkel
910505102897	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	25.000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Bred strålevinkel
910505102901	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	25.000 lm	4000 K	171 lm/W	>80	Mellem strålevinkel
910505102902	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	35.000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Mellem strålevinkel
910505102905	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	25.000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Mellem strålevinkel
910505102906	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	35.000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Mellem strålevinkel
910505102915	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	25.000 lm	4000 K	171 lm/W	>80	Smalstrålende
910505102917	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	25.000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Smalstrålende
910505102919	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	25.000 lm	4000 K	171 lm/W	>80	Smalstrålende
910505102921	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	25.000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Smalstrålende
910505102923	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	25.000 lm	4000 K	171 lm/W	>80	Optik til høje reolsystemer
910505102925	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	25.000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Optik til høje reolsystemer
910505102927	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	25.000 lm	6500 K	171 lm/W	>80	Bred strålevinkel
910505102929	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	25.000 lm	6500 K	179 lm/W	>80	Bred strålevinkel
910505102931	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	25.000 lm	3000 K	162 lm/W	>80	Bred strålevinkel
910505102933	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	25.000 lm	3000 K	171 lm/W	>80	Bred strålevinkel
910505102935	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	25.000 lm	4000 K	165 lm/W	>90	Bred strålevinkel
910505102936	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	25.000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Bred strålevinkel
910505102937	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	35.000 lm	4000 K	177 lm/W	>80	Bred strålevinkel
910505104555	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	25.000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Bred strålevinkel
910505104557	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	25.000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Bred strålevinkel
910505102856	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	13.000 lm	4000 K	171 lm/W	>80	Bred strålevinkel
910505102857	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	17.000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Bred strålevinkel
910505102860	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	13.000 lm	4000 K	178 lm/W	>80	Bred strålevinkel
910505102861	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	17.000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Bred strålevinkel

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømfor-brug	Velegnet til tilfældigt skift	Beskyttelsesklasse IEC
910505102953	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	420 W	Nej	Sikkerhedsklasse I
910505102954	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	397 W	Nej	Sikkerhedsklasse I
910505102955	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	420 W	Nej	Sikkerhedsklasse I

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Velegnet til tilfældigt skift	Beskyttelsesklasse IEC
910505102956	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	397 W	Nej	Sikkerhedsklasse I
910505102865	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	144 W	Ja (vedrører tilstedeværelses-/bevægelsesdetektering og udnyttelse af dagslys)	Sikkerhedsklasse I
910505102866	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	136 W	Ja (vedrører tilstedeværelses-/bevægelsesdetektering og udnyttelse af dagslys)	Sikkerhedsklasse I
910505102858	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	144 W	Ja (vedrører tilstedeværelses-/bevægelsesdetektering og udnyttelse af dagslys)	Sikkerhedsklasse I
910505102859	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	210 W	Ja (vedrører tilstedeværelses-/bevægelsesdetektering og udnyttelse af dagslys)	Sikkerhedsklasse I
910505102862	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	136 W	Ja (vedrører tilstedeværelses-/bevægelsesdetektering og udnyttelse af dagslys)	Sikkerhedsklasse I
910505102863	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	198 W	Ja (vedrører tilstedeværelses-/bevægelsesdetektering og udnyttelse af dagslys)	Sikkerhedsklasse I
910505102868	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	144 W	Ja (vedrører tilstedeværelses-/bevægelsesdetektering og udnyttelse af dagslys)	Sikkerhedsklasse I
910505102869	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	144 W	Ja (vedrører tilstedeværelses-/bevægelsesdetektering og udnyttelse af dagslys)	Sikkerhedsklasse I
910505102870	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	136 W	Ja (vedrører tilstedeværelses-/bevægelsesdetektering og udnyttelse af dagslys)	Sikkerhedsklasse I
910505102871	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	136 W	Ja (vedrører tilstedeværelses-/bevægelsesdetektering og udnyttelse af dagslys)	Sikkerhedsklasse I
910505102864	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	102 W	Ja (vedrører tilstedeværelses-/bevægelsesdetektering og udnyttelse af dagslys)	Sikkerhedsklasse I
910505102867	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	97 W	Ja (vedrører tilstedeværelses-/bevægelsesdetektering og udnyttelse af dagslys)	Sikkerhedsklasse I
910505104565	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	138 W	Nej	Sikkerhedsklasse I
910505102872	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	102 W	Nej	Sikkerhedsklasse I
910505102874	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	97 W	Nej	Sikkerhedsklasse I
910505102876	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	55 W	Nej	Sikkerhedsklasse I
910505102878	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	76 W	Nej	Sikkerhedsklasse I
910505102879	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	102 W	Nej	Sikkerhedsklasse I
910505102882	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	73 W	Nej	Sikkerhedsklasse I
910505102883	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	97 W	Nej	Sikkerhedsklasse I
910505102886	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	110 W	Nej	Sikkerhedsklasse I
910505102890	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	104 W	Nej	Sikkerhedsklasse I
910505102894	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	102 W	Nej	Sikkerhedsklasse I
910505102896	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	97 W	Nej	Sikkerhedsklasse I
910505102898	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	77 W	Nej	Sikkerhedsklasse I
910505102899	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	104 W	Nej	Sikkerhedsklasse I
910505102903	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	73 W	Nej	Sikkerhedsklasse I

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Velegnet til tilfældigt skift	Beskyttelsesklasse IEC
910505102904	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	98 W	Nej	Sikkerhedsklasse I
910505102914	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	104 W	Nej	Sikkerhedsklasse I
910505102916	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	98 W	Nej	Sikkerhedsklasse I
910505102918	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	104 W	Nej	Sikkerhedsklasse I
910505102920	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	98 W	Nej	Sikkerhedsklasse I
910505102922	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	104 W	Nej	Sikkerhedsklasse I
910505102924	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	98 W	Nej	Sikkerhedsklasse I
910505102926	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	104 W	Nej	Sikkerhedsklasse I
910505102928	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	99 W	Nej	Sikkerhedsklasse I
910505102930	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	110 W	Nej	Sikkerhedsklasse I
910505102932	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	104 W	Nej	Sikkerhedsklasse I
910505102934	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	108 W	Nej	Sikkerhedsklasse I
910505104554	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	102 W	Nej	Sikkerhedsklasse I
910505104556	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	97 W	Nej	Sikkerhedsklasse I
910505102910	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	108 W	Nej	Sikkerhedsklasse I
910505102912	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	100 W	Nej	Sikkerhedsklasse I
910505102889	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	144 W	Nej	Sikkerhedsklasse I
910505102893	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	138 W	Nej	Sikkerhedsklasse I
910505102907	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	152 W	Nej	Sikkerhedsklasse I
910505102909	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	142 W	Nej	Sikkerhedsklasse I
910505102911	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	152 W	Nej	Sikkerhedsklasse I
910505102913	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	142 W	Nej	Sikkerhedsklasse I
910505102938	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	198 W	Nej	Sikkerhedsklasse I
910505104551	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	138 W	Nej	Sikkerhedsklasse I
910505104553	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	144 W	Nej	Sikkerhedsklasse II
910505104563	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	144 W	Nej	Sikkerhedsklasse I
910505102888	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	102 W	Nej	Sikkerhedsklasse I
910505102892	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	97 W	Nej	Sikkerhedsklasse I
910505102908	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	100 W	Nej	Sikkerhedsklasse I
910505104550	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	97 W	Nej	Sikkerhedsklasse I
910505104562	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	102 W	Nej	Sikkerhedsklasse I
910505104564	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	97 W	Nej	Sikkerhedsklasse I
910505102873	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	144 W	Nej	Sikkerhedsklasse I
910505102875	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	136 W	Nej	Sikkerhedsklasse I
910505102877	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	106 W	Nej	Sikkerhedsklasse I
910505102880	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	144 W	Nej	Sikkerhedsklasse I
910505102881	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	210 W	Nej	Sikkerhedsklasse I
910505102884	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	138 W	Nej	Sikkerhedsklasse I
910505102885	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	198 W	Nej	Sikkerhedsklasse I
910505102887	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	154 W	Nej	Sikkerhedsklasse I
910505102891	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	146 W	Nej	Sikkerhedsklasse I
910505102895	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	144 W	Nej	Sikkerhedsklasse I

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Velegnet til tilfældigt skift	Beskyttelsesklasse IEC
910505102897	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	138 W	Nej	Sikkerhedsklasse I
910505102901	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	146 W	Nej	Sikkerhedsklasse I
910505102902	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	210 W	Nej	Sikkerhedsklasse I
910505102905	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	138 W	Nej	Sikkerhedsklasse I
910505102906	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	200 W	Nej	Sikkerhedsklasse I
910505102915	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	146 W	Nej	Sikkerhedsklasse I
910505102917	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	138 W	Nej	Sikkerhedsklasse I
910505102919	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	146 W	Nej	Sikkerhedsklasse I
910505102921	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	138 W	Nej	Sikkerhedsklasse I
910505102923	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	146 W	Nej	Sikkerhedsklasse I
910505102925	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	138 W	Nej	Sikkerhedsklasse I
910505102927	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	146 W	Nej	Sikkerhedsklasse I
910505102929	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	140 W	Nej	Sikkerhedsklasse I
910505102931	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	154 W	Nej	Sikkerhedsklasse I
910505102933	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	146 W	Nej	Sikkerhedsklasse I
910505102935	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	152 W	Nej	Sikkerhedsklasse I
910505102936	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	138 W	Nej	Sikkerhedsklasse I
910505102937	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	198 W	Nej	Sikkerhedsklasse I
910505104555	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	144 W	Nej	Sikkerhedsklasse I
910505104557	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	138 W	Nej	Sikkerhedsklasse I
910505102856	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	76 W	Ja (vedrører tilstedeværelses-/bevægelsesdetektering og udnyttelse af dagslys)	Sikkerhedsklasse I
910505102857	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	102 W	Ja (vedrører tilstedeværelses-/bevægelsesdetektering og udnyttelse af dagslys)	Sikkerhedsklasse I
910505102860	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	73 W	Ja (vedrører tilstedeværelses-/bevægelsesdetektering og udnyttelse af dagslys)	Sikkerhedsklasse I
910505102861	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	97 W	Ja (vedrører tilstedeværelses-/bevægelsesdetektering og udnyttelse af dagslys)	Sikkerhedsklasse I

Lysstyringssystemer og dæmpning

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
910505102953	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	Ja
910505102954	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	Ja
910505102955	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	Ja
910505102956	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	Ja
910505102865	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Ja
910505102866	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Ja
910505102858	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	Ja
910505102859	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	Ja
910505102862	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	Ja

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
910505102863	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	Ja
910505102868	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	Ja
910505102869	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	Ja
910505102870	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	Ja
910505102871	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	Ja
910505102864	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Ja
910505102867	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Ja
910505104565	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	Ja
910505102872	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	Nej
910505102874	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	Nej
910505102876	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	Ja
910505102878	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	Ja
910505102879	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	Ja
910505102882	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	Ja
910505102883	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	Ja
910505102886	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	Ja
910505102890	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	Ja
910505102894	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	Ja
910505102896	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	Ja
910505102898	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	Ja
910505102899	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	Ja
910505102903	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	Ja
910505102904	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	Ja
910505102914	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	Ja
910505102916	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	Ja
910505102918	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	Ja
910505102920	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	Ja
910505102922	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	Ja
910505102924	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	Ja
910505102926	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	Ja
910505102928	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	Ja
910505102930	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	Ja
910505102932	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	Ja
910505102934	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	Ja
910505104554	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	Ja
910505104556	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	Ja
910505102910	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	Ja
910505102912	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	Ja
910505102889	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	Ja
910505102893	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	Ja
910505102907	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	Ja
910505102909	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	Ja

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
910505102911	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	Ja
910505102913	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	Ja
910505102938	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	Ja
910505104551	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	Ja
910505104553	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	Ja
910505104563	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	Ja
910505102888	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	Ja
910505102892	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	Ja
910505102908	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	Ja
910505104550	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	Ja
910505104562	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	Ja
910505104564	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	Ja
910505102873	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	Nej
910505102875	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	Nej
910505102877	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	Ja
910505102880	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	Ja
910505102881	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	Ja
910505102884	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	Ja
910505102885	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	Ja
910505102887	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	Ja
910505102891	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	Ja
910505102895	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	Ja
910505102897	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	Ja
910505102901	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	Ja
910505102902	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	Ja
910505102905	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	Ja
910505102906	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	Ja
910505102915	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	Ja
910505102917	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	Ja
910505102919	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	Ja
910505102921	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	Ja
910505102923	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	Ja
910505102925	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	Ja
910505102927	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	Ja
910505102929	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	Ja
910505102931	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	Ja
910505102933	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	Ja
910505102935	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	Ja
910505102936	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	Ja
910505102937	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	Ja
910505104555	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	Ja
910505104557	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	Ja

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
910505102856	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	Ja
910505102857	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	Ja
910505102860	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	Ja
910505102861	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	Ja

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Kode for mekanisk stødbeskyttelse
910505102953	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	IK07
910505102954	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	IK07
910505102955	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	IK07
910505102956	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	IK07
910505102865	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	IK03
910505102866	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	IK03
910505102858	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	IK03
910505102859	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	IK03
910505102862	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK03
910505102863	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK03
910505102868	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	IK03
910505102869	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	IK03
910505102870	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	IK03
910505102871	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	IK03
910505102864	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	IK03
910505102867	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	IK03
910505104565	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSCHEMMBW1mCW5	IK07
910505102872	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	IK07
910505102874	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	IK07
910505102876	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	IK07
910505102878	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	IK07
910505102879	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	IK07
910505102882	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	IK07
910505102883	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	IK07
910505102886	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	IK07
910505102890	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	IK07
910505102894	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	IK07
910505102896	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	IK07
910505102898	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	IK07
910505102899	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	IK07
910505102903	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	IK07
910505102904	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	IK07
910505102914	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	IK07
910505102916	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	IK07
910505102918	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	IK07

Order Code	Full Product Name	Kode for mekanisk stødbeskyttelse
910505102920	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	IK07
910505102922	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	IK07
910505102924	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	IK07
910505102926	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	IK07
910505102928	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	IK07
910505102930	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	IK07
910505102932	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	IK07
910505102934	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	IK07
910505104554	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	IK07
910505104556	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	IK07
910505102910	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	IK07
910505102912	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	IK07
910505102889	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	IK07
910505102893	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	IK07
910505102907	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	IK07
910505102909	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	IK07
910505102911	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	IK07
910505102913	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	IK07
910505102938	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	IK07
910505104551	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	IK07
910505104553	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	IK07
910505104563	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	IK07
910505102888	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	IK07
910505102892	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	IK07
910505102908	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	IK07
910505104550	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	IK07
910505104562	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	IK07
910505104564	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	IK07
910505102873	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	IK07
910505102875	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	IK07
910505102877	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	IK07
910505102880	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	IK07
910505102881	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	IK07
910505102884	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	IK07
910505102885	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	IK07
910505102887	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	IK07
910505102891	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	IK07
910505102895	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	IK07
910505102897	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	IK07
910505102901	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	IK07
910505102902	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	IK07
910505102905	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	IK07

Order Code	Full Product Name	Kode for mekanisk stødbeskyttelse
910505102906	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	IK07
910505102915	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	IK07
910505102917	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	IK07
910505102919	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	IK07
910505102921	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	IK07
910505102923	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	IK07
910505102925	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	IK07
910505102927	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	IK07
910505102929	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	IK07
910505102931	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	IK07
910505102933	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	IK07
910505102935	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	IK07
910505102936	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	IK07
910505102937	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	IK07
910505104555	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	IK07
910505104557	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	IK07
910505102856	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	IK03
910505102857	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	IK03
910505102860	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK03
910505102861	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK03

Nøddrift

Order Code	Full Product Name	Nødbelysnings-strøm	Strømforbrug under Central DC-nødtil-stand	Nødbelysning
910505102953	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	-	-	-
910505102954	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-
910505102955	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	-	-	-
910505102956	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	-	-
910505102865	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-	-	-
910505102866	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-	-	-
910505102858	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	-	-	-
910505102859	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	-	-	-
910505102862	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	-	-
910505102863	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	-	-
910505102868	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	850 lm	5 W	Nødbelysning, 3 timers varighed, Pro-version
910505102869	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	850 lm	5 W	Nødbelysning, 3 timers varighed, med trådløs grænseflade
910505102870	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	850 lm	5 W	Nødbelysning, 3 timers varighed, Pro-version
910505102871	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	850 lm	5 W	Nødbelysning, 3 timers varighed, med trådløs grænseflade
910505102864	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Nødbelysnings- strøm	Strømforbrug under Central DC-nødtil- stand	Nødbelysning
910505102867	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-	-	-
910505104565	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	-	-	-
910505102872	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	-	-	-
910505102874	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	-	-	-
910505102876	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	-	-	-
910505102878	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	-	-	-
910505102879	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	-	-	-
910505102882	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-
910505102883	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-
910505102886	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	-	-	-
910505102890	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	-	-	-
910505102894	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	450 lm	3 W	Nødbelysning, 3 timers varighed, Pro-version
910505102896	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	450 lm	3 W	Nødbelysning, 3 timers varighed, Pro-version
910505102898	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	-	-	-
910505102899	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	-	-	-
910505102903	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	-	-	-
910505102904	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	-	-	-
910505102914	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	-	-	-
910505102916	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	-	-	-
910505102918	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	-	-	-
910505102920	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	-	-	-
910505102922	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	-	-	-
910505102924	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	-	-	-
910505102926	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	-	-	-
910505102928	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	-	-	-
910505102930	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	-	-	-
910505102932	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	-	-	-
910505102934	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	-	-	-
910505104554	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	-	-	-
910505104556	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	-	-	-
910505102910	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-	-	-
910505102912	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-	-	-
910505102889	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	-	-	-
910505102893	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	-	-
910505102907	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	-	-	-
910505102909	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-	-	-
910505102911	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-	-	-
910505102913	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-	-	-
910505102938	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	-	-	-
910505104551	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Nødbelysnings- strøm	Strømforbrug under Central DC-nødtil- stand	Nødbelysning
910505104553	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	-	-	-
910505104563	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	-	-	-
910505102888	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	-	-	-
910505102892	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	-	-
910505102908	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-	-	-
910505104550	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-	-	-
910505104562	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	-	-	-
910505104564	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	-	-	-
910505102873	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	-	-	-
910505102875	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	-	-	-
910505102877	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	-	-	-
910505102880	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	-	-	-
910505102881	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	-	-	-
910505102884	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-
910505102885	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-
910505102887	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	-	-	-
910505102891	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	-	-	-
910505102895	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	850 lm	5 W	Nødbelysning, 3 timers varighed, med DALI-grænseflade
910505102897	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	850 lm	5 W	Nødbelysning, 3 timers varighed, med DALI-grænseflade
910505102901	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	-	-	-
910505102902	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	-	-	-
910505102905	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	-	-	-
910505102906	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	-	-	-
910505102915	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	-	-	-
910505102917	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	-	-	-
910505102919	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	-	-	-
910505102921	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	-	-	-
910505102923	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	-	-	-
910505102925	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	-	-	-
910505102927	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	-	-	-
910505102929	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	-	-	-
910505102931	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	-	-	-
910505102933	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	-	-	-
910505102935	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	-	-	-
910505102936	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-	-	-
910505102937	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-	-	-
910505104555	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	-	-	-
910505104557	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	-	-	-
910505102856	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	-	-	-
910505102857	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Nødbelysnings-strøm	Strømforbrug under Central DC-nødtil-stand	Nødbelysning
910505102860	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	-	-
910505102861	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	-	-

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Glødetrådtest	Flimmer-værdi (PstLM)	Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	Omgivelsestemperaturområde
910505102953	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	0,22	0,01	-30 til +55 °C
910505102954	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	0,22	0,01	-30 til +55 °C
910505102955	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	0,22	0,01	-30 til +55 °C
910505102956	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	0,22	0,01	-30 til +55 °C
910505102865	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	1	0,4	-30 til +55 °C
910505102866	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	1	0,4	-30 til +55 °C
910505102858	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	1	0,4	-30 til +55 °C
910505102859	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	1	0,4	-30 til +55 °C
910505102862	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	1	0,4	-30 til +55 °C
910505102863	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	1	0,4	-30 til +55 °C
910505102868	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	Temperatur 850 °C, varighed 30 s	1	0,4	0 °C til 25 °C
910505102869	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	Temperatur 850 °C, varighed 30 s	1	0,4	0 °C til 25 °C
910505102870	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	Temperatur 850 °C, varighed 30 s	1	0,4	0 °C til 25 °C
910505102871	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	Temperatur 850 °C, varighed 30 s	1	0,4	0 °C til 25 °C
910505102864	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	1	0,4	-30 til +55 °C
910505102867	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	1	0,4	-30 til +55 °C
910505104565	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	0,12	0,07	-30 til +55 °C
910505102872	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	0,04	0,07	-30 til +55 °C
910505102874	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	0,04	0,07	-30 til +55 °C
910505102876	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	-	-	-30 til +55 °C
910505102878	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	-	-	-30 til +55 °C

Order Code	Full Product Name	Glødetrådstest	Flimmer- værdi (PstLM)	Værdi for strobos- kopisk effekt (SVM)	Omgivelsestempera- turmåde
910505102879	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	0,12	0,07	-30 til +55 °C
910505102882	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	-	-	-30 til +55 °C
910505102883	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	-	-	-30 til +55 °C
910505102886	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	0,12	0,07	-30 til +55 °C
910505102890	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	-	-	-30 til +55 °C
910505102894	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	Temperatur 850 °C, varighed 30 s	0,12	0,07	0 °C til 25 °C
910505102896	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	Temperatur 850 °C, varighed 30 s	-	-	0 °C til 25 °C
910505102898	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	-	-	-30 til +55 °C
910505102899	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	0,12	0,07	-30 til +55 °C
910505102903	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	-	-	-30 til +55 °C
910505102904	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	-	-	-30 til +55 °C
910505102914	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	-	-	-30 til +55 °C
910505102916	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	-	-	-30 til +55 °C
910505102918	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	0,12	0,07	-30 til +55 °C
910505102920	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	-	-	-30 til +55 °C
910505102922	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	0,12	0,07	-30 til +55 °C
910505102924	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	-	-	-30 til +55 °C
910505102926	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	0,12	0,07	-30 til +55 °C
910505102928	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	-	-	-30 til +55 °C
910505102930	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	0,12	0,07	-30 til +55 °C
910505102932	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	-	-	-30 til +55 °C
910505102934	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	0,12	0,07	-30 til +55 °C
910505104554	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	0,12	0,07	-30 til +55 °C
910505104556	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	-	-	-30 til +55 °C

Order Code	Full Product Name	Glødetrådstest	Flimmer- værdi (PstLM)	Værdi for strobos- kopisk effekt (SVM)	Omgivelsestempera- turmåde
910505102910	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	0,12	0,07	-30 til +55 °C
910505102912	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	-	-	-30 til +55 °C
910505102889	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	0,12	0,07	-30 til +55 °C
910505102893	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	0,12	0,07	-30 til +55 °C
910505102907	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	0,12	0,07	-30 til +55 °C
910505102909	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	0,12	0,07	-30 til +55 °C
910505102911	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	0,12	0,07	-30 til +55 °C
910505102913	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	0,12	0,07	-30 til +55 °C
910505102938	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	0,22	0,01	-30 °C til 55 °C
910505104551	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	0,12	0,07	-30 til +55 °C
910505104553	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	0,35	0,07	-30 til +55 °C
910505104563	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	0,12	0,07	-30 til +55 °C
910505102888	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	0,12	0,07	-30 til +55 °C
910505102892	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	-	-	-30 til +55 °C
910505102908	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	-	-	-30 til +55 °C
910505104550	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	-	-	-30 til +55 °C
910505104562	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	0,12	0,07	-30 til +55 °C
910505104564	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	-	-	-30 til +55 °C
910505102873	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	0,04	0,07	-30 til +55 °C
910505102875	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	0,04	0,07	-30 til +55 °C
910505102877	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	0,12	0,07	-30 til +55 °C
910505102880	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	0,12	0,07	-30 til +55 °C
910505102881	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	0,22	0,01	-30 til +55 °C
910505102884	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	0,12	0,07	-30 til +55 °C

Order Code	Full Product Name	Glødetrådstest	Flimmer- værdi (PstLM)	Værdi for strobos- kopisk effekt (SVM)	Omgivelsestempera- turmåde
910505102885	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	0,22	0,01	-30 til +55 °C
910505102887	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	0,12	0,07	-30 til +55 °C
910505102891	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	0,12	0,07	-30 til +55 °C
910505102895	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	Temperatur 850 °C, varighed 30 s	0,12	0,07	0 °C til 25 °C
910505102897	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	Temperatur 850 °C, varighed 30 s	0,12	0,07	0 °C til 25 °C
910505102901	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	0,12	0,07	-30 til +55 °C
910505102902	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	0,22	0,01	-30 til +55 °C
910505102905	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	0,12	0,07	-30 til +55 °C
910505102906	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	0,22	0,01	-30 til +55 °C
910505102915	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	0,12	0,07	-30 til +55 °C
910505102917	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	0,12	0,07	-30 til +55 °C
910505102919	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	0,12	0,07	-30 til +55 °C
910505102921	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	0,12	0,07	-30 til +55 °C
910505102923	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	0,12	0,07	-30 til +55 °C
910505102925	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	0,12	0,07	-30 til +55 °C
910505102927	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	0,12	0,07	-30 til +55 °C
910505102929	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	0,12	0,07	-30 til +55 °C
910505102931	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	0,12	0,07	-30 til +55 °C
910505102933	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	0,12	0,07	-30 til +55 °C
910505102935	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	0,12	0,07	-30 til +55 °C
910505102936	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	0,12	0,07	-30 °C til 65 °C
910505102937	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	0,22	0,01	-30 °C til 55 °C
910505104555	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	0,12	0,07	-30 til +55 °C
910505104557	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	0,12	0,07	-30 til +55 °C

Order Code	Full Product Name	Glødetrådstest	Flimmer-værdi (PstLM)	Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	Omgivelsestemperaturområde
910505102856	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	1	0,4	-30 til +55 °C
910505102857	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	1	0,4	-30 til +55 °C
910505102860	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	1	0,4	-30 til +55 °C
910505102861	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	1	0,4	-30 til +55 °C

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
910505102953	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102954	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102955	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102956	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102865	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102866	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102858	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102859	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102862	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102863	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102868	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102869	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102870	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102871	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102864	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102867	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505104565	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102872	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102874	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102876	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102878	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102879	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102882	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102883	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102886	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102890	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102894	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102896	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102898	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
910505102899	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102903	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102904	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102914	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102916	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102918	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102920	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102922	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102924	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102926	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	(0.312, 0.327) SDCM 3
910505102928	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	(0.312, 0.325) SDCM 3
910505102930	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	(0.432, 0.400) SDCM 3
910505102932	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	(0.435, 0.401) SDCM 3
910505102934	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505104554	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505104556	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102910	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102912	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102889	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102893	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102907	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102909	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102911	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102913	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102938	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505104551	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505104553	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505104563	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSCICHEMBR1mCW5	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102888	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102892	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102908	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505104550	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505104562	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSCICHEMBR1mCW5	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505104564	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSCICHEMBW1mCW5	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102873	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102875	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102877	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102880	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102881	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102884	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102885	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102887	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
910505102891	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102895	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102897	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102901	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102902	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102905	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102906	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102915	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102917	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102919	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102921	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102923	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102925	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102927	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	(0.312, 0.327) SDCM 3
910505102929	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	(0.312, 0.325) SDCM 3
910505102931	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	(0.432, 0.400) SDCM 3
910505102933	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	(0.435, 0.401) SDCM 3
910505102935	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102936	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102937	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505104555	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505104557	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102856	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102857	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102860	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102861	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	(0.383, 0.377) SDCM 3


Produktdata

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505102953	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	BY581P
910505102954	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	BY581P
910505102955	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	BY581P
910505102956	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	BY581P
910505102865	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	BY580X
910505102866	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	BY581X
910505102858	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	BY580X
910505102859	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	BY581X
910505102862	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	BY581X
910505102863	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	BY581X
910505102868	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	BY581X
910505102869	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	BY581X
910505102870	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	BY581X


Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505102871	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	BY581X
910505102864	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	BY580X
910505102867	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	BY580X
910505104565	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	BY581P
910505102872	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	BY580P
910505102874	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	BY580P
910505102876	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	BY580P
910505102878	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	BY580P
910505102879	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	BY580P
910505102882	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	BY580P
910505102883	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	BY580P
910505102886	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	BY580P
910505102890	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	BY580P
910505102894	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	BY580P
910505102896	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	BY580P
910505102898	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	BY580P
910505102899	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	BY580P
910505102903	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	BY580P
910505102904	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	BY580P
910505102914	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	BY580P
910505102916	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	BY580P
910505102918	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	BY580P
910505102920	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	BY580P
910505102922	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	BY580P
910505102924	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	BY580P
910505102926	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	BY580P
910505102928	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	BY580P
910505102930	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	BY580P
910505102932	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	BY580P
910505102934	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	BY580P
910505104554	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	BY580P
910505104556	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	BY580P
910505102910	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	BY580P
910505102912	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	BY580P
910505102889	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	BY581P
910505102893	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	BY581P
910505102907	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	BY581P
910505102909	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	BY581P
910505102911	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	BY581P
910505102913	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	BY581P
910505102938	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	BY581P
910505104551	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	BY581P

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505104553	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	BY581P
910505104563	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	BY581P
910505102888	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	BY580P
910505102892	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	BY580P
910505102908	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	BY580P
910505104550	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	BY580P
910505104562	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	BY580P
910505104564	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	BY580P
910505102873	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	BY581P
910505102875	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	BY581P
910505102877	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	BY581P
910505102880	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	BY581P
910505102881	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	BY581P
910505102884	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	BY581P
910505102885	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	BY581P
910505102887	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	BY581P
910505102891	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	BY581P
910505102895	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	BY581P
910505102897	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	BY581P
910505102901	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	BY581P
910505102902	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	BY581P
910505102905	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	BY581P
910505102906	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	BY581P
910505102915	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	BY581P
910505102917	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	BY581P
910505102919	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	BY581P
910505102921	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	BY581P
910505102923	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	BY581P
910505102925	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	BY581P
910505102927	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	BY581P
910505102929	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	BY581P
910505102931	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	BY581P
910505102933	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	BY581P
910505102935	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	BY581P
910505102936	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	BY581P
910505102937	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	BY581P
910505104555	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	BY581P
910505104557	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	BY581P
910505102856	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	BY580X
910505102857	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	BY580X
910505102860	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	BY580X
910505102861	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	BY580X


Polar normal diagrams




BY580PI - 910505102872




BY580PI - 910505102863




BY580PI - 910505102914




BY580PI - 910505102899




BY580PI - 910505102869




BY580PI - 910505102915




BY580PI - 910505102865




BY580PI - 910505102895




BY580PI - 910505102898




BY580PI - 910505102856




BY580PI - 910505102924




BY580PI - 910505102881




BY580PI - 910505102925




BY580PI - 910505102857




BY580PI - 910505102933




BY580PI - 910505102873




BY580PI - 910505102902




BY580PI - 910505102884




BY580PI - 910505102874




BY580PI - 910505102896




BY580PI - 910505102875




BY580PI - 910505102868




BY580PI - 910505102923




BY580PI - 910505102858




BY580PI - 910505102871




BY580PI - 910505102901




BY580PI - 910505102922




BY580PI - 910505102862




BY580PI - 910505102906




BY580PI - 910505102921




BY580PI - 910505102920




BY580PI - 910505102932




BY580PI - 910505102864




BY580PI - 910505102934




BY580PI - 910505102878




BY580PI - 910505102866




BY580PI - 910505102885




BY580PI - 910505102883




BY580PI - 910505102918




BY580PI - 910505102882




BY580PI - 910505102916




BY580PI - 910505102926




BY580PI - 910505102928




BY580PI - 910505102935




BY580PI - 910505102903




BY580PI - 910505102891




BY580PI - 910505102904




BY580PI - 910505102886




BY580PI - 910505102867




BY580PI - 910505102905




BY580PI - 910505102890




BY580PI - 910505102894




BY580PI - 910505102930




BY580PI - 910505102919




BY580PI - 910505102879




BY580PI - 910505102870




BY580PI - 910505102887




BY580PI - 910505102859




BY580PI - 910505102892




BY580PI - 910505102893




BY580PI - 910505102860




BY580PI - 910505102929




BY580PI - 910505102931




BY580PI - 910505102917




BY580PI - 910505102877




BY580PI - 910505102889




BY580PI - 910505102927




BY580PI - 910505102861




BY580PI - 910505102888




BY580PI - 910505102880




BY580PI - 910505102897




BY580PI - 910505102876




BY580PI - 910505102938




BY580PI - 910505102936




BY580PI - 910505102937




BY580PI - 910505104550




BY580PI - 910505104551




BY580PI - 910505102907




BY580PI - 910505102913




BY580PI - 910505102912




BY580PI - 910505102909




BY580PI - 910505102908




BY580PI - 910505102910




BY580PI - 910505102911




BY580PI - 910505104557




BY580PI - 910505104554




BY580PI - 910505104555




BY580PI - 910505104563




BY580PI - 910505104556




BY580PI - 910505104564



BY580PI - 910505104565



BY580PI - 910505104562



BY580PI - 910505104553