



# **Philips GentleSpace - Spitzenreiter für die Hallenbeleuchtung mit bestem Sehkomfort, kombiniert mit Effizienz und hervorragender Leistung - auch in schwierigen Umgebungen**

## **GentleSpace Gen4**

GentleSpace Gen4 ist die ultimative Beleuchtungslösung für industrielle Umgebungen, Lager- und Sporthallen. Sie garantiert eine hervorragende Lichtqualität, die Sicherheit und Produktivität der Mitarbeiter verbessert und alle relevanten Sicherheitsvorschriften einhält. GentleSpace Gen4 ist auf Langlebigkeit ausgelegt und reduziert die Häufigkeit, den Aufwand und die Kosten der Wartung, was sie ideal für Installationen mit hohen Decken macht. Ihr energieeffizientes Design senkt die Betriebskosten und bietet maximale Anwendungseffizienz sowie

## GentleSpace Gen4

attraktive Gesamtbetriebskosten (TCO). Sie bietet eine große Auswahl an Optiken, Ausstrahlungswinkeln, Lichtstrompaketen und Anschlussmöglichkeiten. Mit GentleSpace Gen4 erstellen Sie mühelos eine maßgeschneiderte Beleuchtungslösung für alle Anwendungen in Räumen mit hohen Decken. Das moderne, flache Design macht die Installation und Wartung einfacher. Staubansammlungen werden verhindert und bei Bedarf kann das Betriebsgeräte in der Installation getauscht werden, ohne dass die Leuchte demontiert werden muss. Die große Lichtaustrittsfläche sorgt für allerbesten Sehkomfort ohne Blendung. Eine Vielzahl von Montagemöglichkeiten und Optionen für elektrischen Anschluss, beispielsweise der vormontierte IP65-Steckverbinder von Wieland, ermöglichen eine schnelle und einfache Installation. Das robuste Design ermöglicht es, rauen Bedingungen in den unterschiedlichsten Umgebungen standzuhalten. Sie können zwischen verschiedenen Spezialausführungen wählen, einschließlich spezieller Varianten für extreme Temperaturen bis 70°C (XT), explosionsgefährdete Bereiche (ATEX 2/22) und Sportanwendungen. Darüber hinaus kann die GentleSpace Gen4 in das vernetzte Beleuchtungssystem Interact Pro von Signify integriert werden. Zuverlässige, hocheffiziente Beleuchtung mit smarter Vernetzung – die kluge Wahl für eine bessere Zukunft. Setzen Sie auf Nachhaltigkeit: Mit GentleSpace Gen4, der LED-Hallenbeleuchtung gemäß den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft durch ihren Fokus auf Langlebigkeit und Wiederverwertbarkeit. Das Gehäuse besteht zu 85% aus recyceltem Aluminium. Die Leuchte ist leicht zu warten und alle Informationen sind über die Signify Service Tag App jederzeit abrufbar. Egal, ob Sie eine zuverlässige „Fit and Forget“-Lösung suchen oder eine, die nach der Installation angepasst und smart gesteuert werden kann: GentleSpace Gen4 ist immer die richtige Wahl für Sie.

### Vorteile

- Robustes Design, das den rauen Bedingungen in verschiedensten Umgebungen standhält.
- Kompakte Produktarchitektur, widerstandsfähig gegen starke Stöße (IK08), Wasser und Staub (IP65).
- Hervorragende Lichtqualität und geringe Blendung durch große Lichtaustrittsfläche für optimierte Arbeitsbedingungen mit verbesserter Sicherheit und höherem Sehkomfort.
- Attraktive Gesamtbetriebskosten dank der hohen Lichtausbeute (bis zu 189 lm/W), der langen Lebensdauer (100.000 Stunden @L85) und der high-end Optiken, mit denen der Beleuchtungsplan optimiert werden kann – für weniger Leuchten in der Anwendung.
- Einfache Installation dank leichter Architektur (ca. 20 % leichter als die vorherige Generation) mit mehreren Montageoptionen (Seilabhängung, Bügel für Decken- oder Wandmontage) für eine flexible Installation in verschiedenen Umgebungen und Bedingungen.
- Entwickelt im Sinne der Nachhaltigkeit. Erfüllt die Beleuchtungskriterien für die Kreislaufwirtschaft und hilft Ihnen, Ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen

# GentleSpace Gen4

## Merkmale

- Außergewöhnliche Effizienz mit den Versionen UltraEffizient (UE, 189 lm/W) und HochEffizient (HE, 183 lm/W)
- Lange Lebensdauer von 100.000 Stunden bei L85
- Hohe Schutzart (IP65) und Schlagfestigkeit (IK08)
- Große Auswahl an Optiken, um jede Anwendung optimal zu beleuchten (breitstrahlend/mittelbreitstrahlend/engstrahlend/extra engstrahlend/Hochregaloptik/asymmetrisch)
- Optionen für eine breite Palette von speziellen Anwendungen: Extreme Version (XT) für Umgebungstemperaturen bis 70 °C, Sicherheitsklasse I oder II, ATEX 2/22 zertifizierte Version, Spezialbeschichtung gegen eine breite Liste chemischer Substanzen (CHEM), die in industriellen Umgebungen vorkommen können oder beschichtet für den Einsatz in Schwimmbändern (SWP) oder salzhaltiger Umgebungsluft (MSP) sowie als VDE-zertifizierte ballwurfsichere Ausführung (BP)
- Verschiedene Montageoptionen (Seilabhängung, Bügel für Decken- oder Wandmontage). Der Bügel kann vorab an Wand oder Decke montiert und die Leuchte danach einfach eingehängt werden. Für den elektrischen Anschluss kann zwischen vormontiertem IP65-Steckverbinder von Wieland (direkt am Gehäuse oder am Kabel) und einem Kabel mit offenem Ende gewählt werden.
- Robustes Druckguss-Aluminiumgehäuse aus 85% recyceltem Aluminium mit effizientem Wärmemanagement und flachem Front- und Rückseitendesign für einfache Installation, Reinigung und Wartung. Die glatte und abgeschrägte Rückseite verhindert Staubansammlungen.
- Große Lichtaustrittsfläche mit individuellem LED-Modul-Design für hervorragende Lichtqualität und Sehkomfort.
- Zugriff auf die Signify Service Tag App mit Service- und Wartungsinformationen

## Anwendung

- Produktionsstätten (von der Lebensmittel- bis zur Schwerindustrie)
- Lagerhallen, Logistikzentren, sowie Messehallen,
- Sporthallen und Schwimmbäder

## Versions



GentleSpace gen4-small, bracket,  
Interact ready



GentleSpace gen4-large, wall-  
bracket




GentleSpace gen4-small, bracket



GentleSpace gen4-small, wall-  
bracket


## Abmessungsskizzen

BY580X suspended




With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m, or 2m

700s suspended




With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m, or 2m

BY581X suspended




With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m, or 2m

BY580P, BY582P suspended




With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m, or 2m

BY581P, BY583P Bracket




With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m, or 2m

BY580P, BY582P Wallmounted bracket




With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m, or 2m

BY580P, BY582P Bracket



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m, or 2m


BY581X Bracket



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m, or 2m


## Abmessungsskizzen

BY580X Bracket




With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m, or 2m

BY581P, BY583P Wallmounted bracket




With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m, or 2m

7005 Bracket




With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m, or 2m

BY581P, BY583P suspended




With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m, or 2m

## Produktdetails



GentleSpace gen4-large,  
suspension



GentleSpace gen4-small,  
suspension

## Allgemeine Informationen

Betriebsgerät inklusive	Ja
Anzahl Betriebsgeräte	Einheit

## Betrieb und Elektrik

Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz

## Mechanik und Gehäuse

Gehäusefarbe	Silber
Schutzart (IP)	IP65

## Notfallbetrieb

Zentrale Notbeleuchtung	Nein
-------------------------	------

## Genehmigung und Anwendung

CE-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen
Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen (D-Zeichen)

## Initialkennwerte (IEC-konform)

Lichtstromtoleranz	+/-10%
--------------------	--------

## Allgemeine Informationen

Order Code	Full Product Name	Service Tag
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	Ja
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	Ja
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	Ja
58952000	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	Ja
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Ja
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Ja
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	Ja
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	Ja
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	Ja
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	Ja
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	Ja
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	Ja
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	Ja
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	Ja
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Ja
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Ja
59061800	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSCICHEMMBW1mCW5	-
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	Ja
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	Ja
59412800	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	-
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	Ja
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	Ja
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	Ja
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	Ja
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	Ja
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	Ja
59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	Ja
59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	Ja
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	Ja
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	Ja
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	Ja
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	Ja
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	Ja
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	Ja
58912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	-
58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	-
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	Ja
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	Ja
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	Ja
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	Ja
58924700	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	Ja
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	Ja
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	Ja
59050200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	-
59052600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	-
58904900	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-
58906300	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	Ja
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	Ja
58901800	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	-
58903200	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-

Order Code	Full Product Name	Service Tag
58905600	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-
58907000	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-
58932200	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	-
59047200	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-
59049600	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	-
59059500	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	-
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	Ja
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	Ja
58902500	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-
59046500	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-
59058800	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	-
59060100	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMBW1mCW5	-
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	Ja
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	Ja
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	-
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	Ja
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	Ja
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	Ja
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	Ja
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	Ja
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	Ja
59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	Ja
59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	Ja
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	Ja
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	Ja
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	Ja
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	Ja
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	Ja
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	Ja
58913100	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	-
58915500	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	-
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	Ja
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	Ja
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	Ja
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	Ja
58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	Ja
58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	Ja
58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	Ja
58930800	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-
58931500	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-
59051900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	-
59053300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	-
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	Ja
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	Ja
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	Ja
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	Ja

## Lichttechnische Daten (1/2)

# GentleSpace Gen4

Order Code	Full Product Name	Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	Ähnlichste Farbtemperatur	Farbwiedergabe (CRI)	Order Code	Full Product Name	Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	Ähnlichste Farbtemperatur	Farbwiedergabe (CRI)
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	-	4000 K	>80	59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	-	4000 K	>80
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	-	4000 K	>80	59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	-	4000 K	>80
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	-	4000 K	>80	59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	-	4000 K	>80
58952000	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	4000 K	>80	59434000	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	-	4000 K	>80
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-	4000 K	>80	59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	-	4000 K	>80
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-	4000 K	>80	59438800	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	-	4000 K	>80
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	-	4000 K	>80	59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	-	4000 K	>80
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	-	4000 K	>80	58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	10 or 24 Grad	4000 K	>80
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	4000 K	>80	58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	10 or 24 Grad	4000 K	>80
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	4000 K	>80	58912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	-	4000 K	>80
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	-	4000 K	>80	58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	-	4000 K	>80
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	-	4000 K	>80	58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	-	4000 K	>80
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	-	4000 K	>80	58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	-	4000 K	>80
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	-	4000 K	>80	58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	-	6500 K	>80
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-	4000 K	>80	58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	-	6500 K	>80
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-	4000 K	>80	58924700	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	-	3000 K	>80
59061800	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	-	4000 K	>80	58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	-	3000 K	>80
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	-	4000 K	>80	58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	-	4000 K	>90
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	-	4000 K	>80	59050200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	-	4000 K	>80
59412800	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	-	4000 K	>80	59052600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	-	4000 K	>80
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	-	4000 K	>80	58904900	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-	4000 K	>80
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	-	4000 K	>80	58906300	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-	4000 K	>80
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	-	4000 K	>80	59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	-	4000 K	>80
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	-	4000 K	>80	59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	4000 K	>80
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	-	4000 K	>80	58901800	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	-	4000 K	>80

Order Code	Full Product Name	Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	Ähnlichste Farbtemperatur	Farbwiedergabe (CRI)	Order Code	Full Product Name	Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	Ähnlichste Farbtemperatur	Farbwiedergabe (CRI)
58903200	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-	4000 K	>80	59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	-	4000 K	>80
58905600	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-	4000 K	>80	59437100	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	-	4000 K	>80
58907000	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-	4000 K	>80	59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	-	4000 K	>80
58932200	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	-	4000 K	>80	59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	-	4000 K	>80
59047200	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-	4000 K	>80	58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	10 or 24 Grad	4000 K	>80
59049600	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	-	4000 K	>80	58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	10 or 24 Grad	4000 K	>80
59059500	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	-	4000 K	>80	58913100	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	-	4000 K	>80
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	-	4000 K	>80	58915500	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	-	4000 K	>80
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	4000 K	>80	58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	-	4000 K	>80
58902500	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-	4000 K	>80	58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	-	4000 K	>80
59046500	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-	4000 K	>80	58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	-	6500 K	>80
59058800	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	-	4000 K	>80	58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	-	6500 K	>80
59060100	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	-	4000 K	>80	58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	-	3000 K	>80
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	-	4000 K	>80	58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	-	3000 K	>80
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	-	4000 K	>80	58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	-	4000 K	>90
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	-	4000 K	>80	58930800	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-	4000 K	>80
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	-	4000 K	>80	58931500	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-	4000 K	>80
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	-	4000 K	>80	59051900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	-	4000 K	>80
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	-	4000 K	>80	59053300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	-	4000 K	>80
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	-	4000 K	>80	59392300	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	-	4000 K	>80
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	-	4000 K	>80	59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	-	4000 K	>80
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	-	4000 K	>80	59396100	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	4000 K	>80
59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	-	4000 K	>80	59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	4000 K	>80
59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	-	4000 K	>80		181 lm/W			

## Lichttechnische Daten (2/2)

Order Code	Full Product Name	Lichtstrom	Optik
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	70'000 lm	Breitstrahlend (WB)
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	70'000 lm	Breitstrahlend (WB)
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	70'000 lm	Breitstrahlend (WB)
58952000	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	70'000 lm	Breitstrahlend (WB)
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	25'000 lm	Breitstrahlend (WB)
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	25'000 lm	Breitstrahlend (WB)
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	25'000 lm	Breitstrahlend (WB)
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	35'000 lm	Breitstrahlend (WB)
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	25'000 lm	Breitstrahlend (WB)
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	35'000 lm	Breitstrahlend (WB)
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	25'000 lm	Breitstrahlend (WB)
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	25'000 lm	Breitstrahlend (WB)
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	25'000 lm	Breitstrahlend (WB)
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	25'000 lm	Breitstrahlend (WB)
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	17'000 lm	Breitstrahlend (WB)
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	17'000 lm	Breitstrahlend (WB)
59061800	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	25'000 lm	Breitstrahlend (WB)
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	17'000 lm	Breitstrahlend (WB)
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	17'000 lm	Breitstrahlend (WB)
59412800	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	10'000 lm	Breitstrahlend (WB)
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	13'000 lm	Breitstrahlend (WB)
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	17'000 lm	Breitstrahlend (WB)
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	13'000 lm	Breitstrahlend (WB)
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	17'000 lm	Breitstrahlend (WB)
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	17'000 lm	Breitstrahlend (WB)
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	17'000 lm	Breitstrahlend (WB)
59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	17'000 lm	Breitstrahlend (WB)
59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	17'000 lm	Breitstrahlend (WB)
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	13'000 lm	Tiefbreitstrahlend (MB)
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	17'000 lm	Tiefbreitstrahlend (MB)
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	13'000 lm	Tiefbreitstrahlend (MB)
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	17'000 lm	Tiefbreitstrahlend (MB)
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	17'000 lm	Tiefstrahlend (NB)
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	17'000 lm	Tiefstrahlend (NB)
58912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	17'000 lm	Tiefstrahlend (NB)
58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	17'000 lm	Tiefstrahlend (NB)
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	17'000 lm	Hochregaloptik
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	17'000 lm	Hochregaloptik
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	17'000 lm	Breitstrahlend (WB)
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	17'000 lm	Breitstrahlend (WB)

Order Code	Full Product Name	Lichtstrom	Optik
58924700	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	17'000 lm	Breitstrahlend (WB)
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	17'000 lm	Breitstrahlend (WB)
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	17'000 lm	Breitstrahlend (WB)
59050200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	17'000 lm	Breitstrahlend (WB)
59052600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	17'000 lm	Breitstrahlend (WB)
58904900	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	17'000 lm	Asymmetrischer Abstrahlungswinkel
58906300	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	17'000 lm	Asymmetrischer Abstrahlungswinkel
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	25'000 lm	Breitstrahlend (WB)
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	25'000 lm	Breitstrahlend (WB)
58901800	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	25'000 lm	Asymmetrischer Abstrahlungswinkel
58903200	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	25'000 lm	Asymmetrischer Abstrahlungswinkel
58905600	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	25'000 lm	Asymmetrischer Abstrahlungswinkel
58907000	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	25'000 lm	Asymmetrischer Abstrahlungswinkel
58932200	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	35'000 lm	Breitstrahlend (WB)
59047200	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	25'000 lm	Breitstrahlend (WB)
59049600	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	25'000 lm	Breitstrahlend (WB)
59059500	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	25'000 lm	Breitstrahlend (WB)
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	17'000 lm	Breitstrahlend (WB)
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	17'000 lm	Breitstrahlend (WB)
58902500	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	17'000 lm	Asymmetrischer Abstrahlungswinkel
59046500	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	17'000 lm	Breitstrahlend (WB)
59058800	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	17'000 lm	Breitstrahlend (WB)
59060100	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	17'000 lm	Breitstrahlend (WB)
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	25'000 lm	Breitstrahlend (WB)
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	25'000 lm	Breitstrahlend (WB)
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	20'000 lm	Breitstrahlend (WB)
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	25'000 lm	Breitstrahlend (WB)
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	35'000 lm	Breitstrahlend (WB)
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	25'000 lm	Breitstrahlend (WB)
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	35'000 lm	Breitstrahlend (WB)
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	25'000 lm	Breitstrahlend (WB)
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	25'000 lm	Breitstrahlend (WB)
59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	25'000 lm	Breitstrahlend (WB)
59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	25'000 lm	Breitstrahlend (WB)
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	25'000 lm	Tiefbreitstrahlend (MB)

Order Code	Full Product Name	Lichtstrom	Optik	Order Code	Full Product Name	Lichtstrom	Optik
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	35'000 lm	Tiefbreitstrahlend (MB)	58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	25'000 lm	Breitstrahlend (WB)
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	25'000 lm	Tiefbreitstrahlend (MB)	58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	25'000 lm	Breitstrahlend (WB)
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	35'000 lm	Tiefbreitstrahlend (MB)	58930800	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	25'000 lm	Breitstrahlend (WB)
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	25'000 lm	Tiefstrahlend (NB)	58931500	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	35'000 lm	Breitstrahlend (WB)
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	25'000 lm	Tiefstrahlend (NB)	59051900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	25'000 lm	Breitstrahlend (WB)
58913100	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	25'000 lm	Tiefstrahlend (NB)	59053300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	25'000 lm	Breitstrahlend (WB)
58915500	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	25'000 lm	Tiefstrahlend (NB)	59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	13'000 lm	Breitstrahlend (WB)
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	25'000 lm	Hochregaloptik	59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	17'000 lm	Breitstrahlend (WB)
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	25'000 lm	Hochregaloptik	59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	13'000 lm	Breitstrahlend (WB)
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	25'000 lm	Breitstrahlend (WB)	59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	17'000 lm	Breitstrahlend (WB)
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	25'000 lm	Breitstrahlend (WB)				
58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	25'000 lm	Breitstrahlend (WB)				

## Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	IEC-Schutzklasse	Systemleistung	Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten	Order Code	Full Product Name	IEC-Schutzklasse	Systemleistung	Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	Schutzklasse I	420 W	Nein					und Tageslichtnutzung)
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	Schutzklasse I	397 W	Nein	59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	Schutzklasse I	198 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	Schutzklasse I	420 W	Nein					
58952000	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	Schutzklasse I	397 W	Nein	59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	Schutzklasse I	144 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Schutzklasse I	144 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)	59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	Schutzklasse I	144 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Schutzklasse I	136 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)	59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	Schutzklasse I	136 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	Schutzklasse I	144 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)	59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	Schutzklasse I	136 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	Schutzklasse I	210 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)	59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Schutzklasse I	102 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	Schutzklasse I	136 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung					

Order Code	Full Product Name	IEC-Schutzklasse	Systemleistung	Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten		IEC-Schutzklasse	Systemleistung	Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten
				Ausschalten	Code			
				und	58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	98 W	Nein
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Schutzklasse I	97 W	Ja (bezieht sich auf Tageslichtnutzung)	58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	104 W	Nein
				Bewegungserkennung	58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	99 W	Nein
				und	58924700	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	110 W	Nein
59061800	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMWB1mCW5	Schutzklasse I	138 W	Nein	58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	104 W	Nein
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	Schutzklasse I	102 W	Nein	58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	108 W	Nein
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	Schutzklasse I	97 W	Nein	59050200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	102 W	Nein
59412800	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	Schutzklasse I	55 W	Nein	59052600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	97 W	Nein
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	Schutzklasse I	76 W	Nein	58904900	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	108 W	Nein
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	Schutzklasse I	102 W	Nein	58906300	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	100 W	Nein
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	Schutzklasse I	73 W	Nein	59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	144 W	Nein
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	Schutzklasse I	97 W	Nein	59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	138 W	Nein
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	Schutzklasse I	110 W	Nein	58901800	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	152 W	Nein
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	Schutzklasse I	104 W	Nein	58903200	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	142 W	Nein
59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	Schutzklasse I	102 W	Nein	58905600	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	152 W	Nein
59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	Schutzklasse I	97 W	Nein	58907000	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	142 W	Nein
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	Schutzklasse I	77 W	Nein	58932200	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	198 W	Nein
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	Schutzklasse I	104 W	Nein	59047200	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	138 W	Nein
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	Schutzklasse I	73 W	Nein	59049600	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	144 W	Nein
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	Schutzklasse I	98 W	Nein	59059500	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	144 W	Nein
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	Schutzklasse I	104 W	Nein	59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	102 W	Nein
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	Schutzklasse I	98 W	Nein	59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	97 W	Nein
58912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	Schutzklasse I	104 W	Nein	58902500	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	100 W	Nein
58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	Schutzklasse I	98 W	Nein	59046500	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	97 W	Nein
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	Schutzklasse I	104 W	Nein	59058800	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	102 W	Nein

Order		Geeignet zum			Order		Geeignet zum		
Code	Full Product Name	IEC- Schutzklasse	Systemleistung	häufigen Ein- u Ausschalten	Code	Full Product Name	IEC- Schutzklasse	Systemleistung	häufigen Ein- und Ausschalten
59060100	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	Schutzklasse I	97 W	Nein	58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	Schutzklasse I	138 W	Nein
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	Schutzklasse I	144 W	Nein	58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	Schutzklasse I	146 W	Nein
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	Schutzklasse I	136 W	Nein	58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	Schutzklasse I	140 W	Nein
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	Schutzklasse I	106 W	Nein	58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	Schutzklasse I	154 W	Nein
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	Schutzklasse I	144 W	Nein	58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	Schutzklasse I	146 W	Nein
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	Schutzklasse I	210 W	Nein	58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	Schutzklasse I	152 W	Nein
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	Schutzklasse I	138 W	Nein	58930800	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	Schutzklasse I	138 W	Nein
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	Schutzklasse I	198 W	Nein	58931500	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	Schutzklasse I	198 W	Nein
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	Schutzklasse I	154 W	Nein	59051900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	Schutzklasse I	144 W	Nein
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	Schutzklasse I	146 W	Nein	59053300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	Schutzklasse I	138 W	Nein
59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	Schutzklasse I	144 W	Nein	59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	Schutzklasse I	76 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	Schutzklasse I	138 W	Nein					
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	Schutzklasse I	146 W	Nein	59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	Schutzklasse I	102 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	Schutzklasse I	210 W	Nein					
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	Schutzklasse I	138 W	Nein					
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	Schutzklasse I	200 W	Nein	59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	Schutzklasse I	73 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	Schutzklasse I	146 W	Nein					
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	Schutzklasse I	138 W	Nein	59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	Schutzklasse I	97 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
58913100	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	Schutzklasse I	146 W	Nein					
58915500	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	Schutzklasse I	138 W	Nein					
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	Schutzklasse I	146 W	Nein					

## Lichtregelung und Dimmen

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Lichtregelung	Maximaler Dimmlevel
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	Ja	-	10%
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	Ja	-	10%

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Lichtregelung	Maximaler Dimmlevel
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	Ja	-	10%

# GentleSpace Gen4

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Lichtregelung	Maximaler Dimmlevel
58952000	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	Ja	-	10%
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Ja	Sensor SNH (R) 210	-
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Ja	Sensor SNH (R) 210	-
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	Ja	Sensor SNH (R) 210	-
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	Ja	Sensor SNH (R) 210	-
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	Ja	Sensor SNH (R) 210	-
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	Ja	Sensor SNH (R) 210	-
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	Ja	Sensor SNH (R) 210	-
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	Ja	Sensor SNH (R) 210	-
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	Ja	Sensor SNH (R) 210	-
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	Ja	Sensor SNH (R) 210	-
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Ja	Sensor SNH (R) 210	-
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Ja	Sensor SNH (R) 210	-
59061800	BY581P 250S/840 DIA HEWBGC SICHEMMEBW1mCW5	Ja	-	10%
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	Nein	-	-
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	Nein	-	-
59412800	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	Ja	-	10%
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	Ja	-	10%
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	Ja	-	10%
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	Ja	-	10%
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	Ja	-	10%
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	Ja	-	10%
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	Ja	-	10%
59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	Ja	-	10%
59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	Ja	-	10%
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	Ja	-	10%
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	Ja	-	10%
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	Ja	-	10%

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Lichtregelung	Maximaler Dimmlevel
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	Ja	-	10%
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	Ja	-	10%
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	Ja	-	10%
58912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	Ja	-	10%
58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	Ja	-	10%
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	Ja	-	10%
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	Ja	-	10%
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	Ja	-	10%
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	Ja	-	10%
58924700	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	Ja	-	10%
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	Ja	-	10%
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	Ja	-	10%
59050200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	Ja	-	10%
59052600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	Ja	-	10%
58904900	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	Ja	-	10%
58906300	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	Ja	-	10%
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	Ja	-	10%
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	Ja	-	10%
58901800	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	Ja	-	10%
58903200	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	Ja	-	10%
58905600	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	Ja	-	10%
58907000	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	Ja	-	10%
58932200	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	Ja	-	10%
59047200	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	Ja	-	10%
59049600	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	Ja	-	10%
59059500	BY581P 250S/840 DIA HE WBGC SICHEMBR1mCW5	Ja	-	10%
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	Ja	-	10%
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	Ja	-	10%

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Lichtregelung	Maximaler Dimmlevel
58902500	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	Ja	-	10%
59046500	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	Ja	-	10%
59058800	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	Ja	-	10%
59060100	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	Ja	-	10%
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	Nein	-	-
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	Nein	-	-
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	Ja	-	10%
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	Ja	-	10%
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	Ja	-	10%
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	Ja	-	10%
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	Ja	-	10%
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	Ja	-	10%
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	Ja	-	10%
59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	Ja	-	10%
59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	Ja	-	10%
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	Ja	-	10%
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	Ja	-	10%
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	Ja	-	10%
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	Ja	-	10%

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Lichtregelung	Maximaler Dimmlevel
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	Ja	-	10%
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	Ja	-	10%
58913100	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	Ja	-	10%
58915500	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	Ja	-	10%
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	Ja	-	10%
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	Ja	-	10%
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	Ja	-	10%
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	Ja	-	10%
58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	Ja	-	10%
58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	Ja	-	10%
58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	Ja	-	10%
58930800	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	Ja	-	10%
58931500	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	Ja	-	10%
59051900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	Ja	-	10%
59053300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	Ja	-	10%
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	Ja	Sensor SNH (R) 210	-
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	Ja	Sensor SNH (R) 210	-
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	Ja	Sensor SNH (R) 210	-
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	Ja	Sensor SNH (R) 210	-

## Mechanik und Gehäuse

Order Code	Full Product Name	Schlagfestigkeit (IK)	Schlagfestigkeit für spezifische Anwendungen
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	IK07	-
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	IK07	-
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	IK07	-
58952000	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	IK07	-
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	IK03	-
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	IK03	-
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	IK03	-
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	IK03	-
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK03	-

Order Code	Full Product Name	Schlagfestigkeit (IK)	Schlagfestigkeit für spezifische Anwendungen
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK03	-
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	IK03	-
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	IK03	-
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	IK03	-
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	IK03	-
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	IK03	-

Order Code	Full Product Name	Schlagfestigkeit (IK)	Schlagfestigkeit für spezifische Anwendungen
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	IK03	-
59061800	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	IK07	-
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	IK07	-
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	IK07	-
59412800	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	IK07	-
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	IK07	-
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	IK07	-
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	IK07	-
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	IK07	-
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	IK07	-
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	IK07	-
59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	IK07	-
59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	IK07	-
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	IK07	-
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	IK07	-
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	IK07	-
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	IK07	-
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	IK07	-
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	IK07	-
58912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	IK07	-
58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	IK07	-
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	IK07	-
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	IK07	-
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	IK07	-
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	IK07	-
58924700	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	IK07	-
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	IK07	-
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	IK07	-
59050200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	IK07	Ballwurfsichere Beleuchtung
59052600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	IK07	Ballwurfsichere Beleuchtung
58904900	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	IK07	-
58906300	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	IK07	-
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	IK07	-
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	IK07	-
58901800	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	IK07	-
58903200	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	IK07	-
58905600	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	IK07	-

Order Code	Full Product Name	Schlagfestigkeit (IK)	Schlagfestigkeit für spezifische Anwendungen
58907000	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	IK07	-
58932200	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	IK07	-
59047200	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	IK07	-
59049600	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	IK07	-
59059500	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	IK07	-
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	IK07	-
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	IK07	-
58902500	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	IK07	-
59046500	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	IK07	-
59058800	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	IK07	-
59060100	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	IK07	-
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	IK07	-
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	IK07	-
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	IK07	-
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	IK07	-
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	IK07	-
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	IK07	-
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	IK07	-
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	IK07	-
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	IK07	-
59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	IK07	-
59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	IK07	-
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	IK07	-
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	IK07	-
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	IK07	-
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	IK07	-
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	IK07	-
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	IK07	-
58913100	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	IK07	-
58915500	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	IK07	-
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	IK07	-
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	IK07	-
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	IK07	-
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	IK07	-
58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	IK07	-
58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	IK07	-
58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	IK07	-

Order Code	Full Product Name	Schlagfestigkeit (IK)	Schlagfestigkeit für spezifische Anwendungen
58930800	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	IK07	-
58931500	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	IK07	-
59051900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	IK07	Ballwurfsichere Beleuchtung
59053300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	IK07	Ballwurfsichere Beleuchtung

Order Code	Full Product Name	Schlagfestigkeit (IK)	Schlagfestigkeit für spezifische Anwendungen
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	IK03	-
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	IK03	-
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK03	-
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK03	-

## Notfallbetrieb (1/2)

Order Code	Full Product Name	Notbeleuchtung	Notlichtstrom	Batterietyp c	Order Code	Full Product Name	Notbeleuchtung	Notlichtstrom	Batterietyp der	Order Code	Full Product Name	Notbeleuchtung	Notlichtstrom	Batterietyp der
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	-	-	-	-	-	Dauer mit Wireless Interface	-	-	-	-	-	-	-
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-	59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-	-	-	-	-	-	-	-
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	-	-	-	59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-	-	-	-	-	-	-	-
58952000	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	-	-	59061800	BY581P 250S/840 DIA HEWBGC SICHEMMBW1mCW5	-	-	-	-	-	-	-	-
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-	-	-	59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	-	-	-	-	-	-	-	-
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-	-	-	59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	-	-	-	-	-	-	-	-
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	-	-	-	59412800	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	-	-	-	-	-	-	-	-
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	-	-	-	59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	-	-	-	-	-	-	-	-
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	-	-	59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	-	-	-	-	-	-	-	-
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	-	-	59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-	-	-	-	-	-
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	Notbeleuchtung, 3 Stunden Laufzeit, Pro-Version	850 lm	Lithium	59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-	-	-	-	-	-
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	Notfallbeleuchtung für 3 Stunden Dauer mit Wireless Interface	850 lm	Lithium	59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	-	-	-	-	-	-	-	-
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	Notbeleuchtung, 3 Stunden Laufzeit, Pro-Version	850 lm	Lithium	5 W	59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	Notbeleuchtung, 3 Stunden Laufzeit, Pro-Version	450 lm	Lithium	3 V	-	-	-
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	Notfallbeleuchtung für 3 Stunden	850 lm	Lithium	5 W	59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	Notbeleuchtung, 3 Stunden Laufzeit, Pro-Version	450 lm	Lithium	3 V	-	-	-

Order				Batterietyp c Order				Batterietyp der			
Code	Full Product Name	Notbeleuchtung	Notlichtstrom	Notbeleucht	Code	Full Product Name	Notbeleuchtung	Notlichtstrom	Notbeleuchtung	Notlichtstrom	Notbeleuchtung
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	-	-	-	58907000	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-	-	-	-	-
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	-	-	-	58932200	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	-	-	-	-	-
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	-	-	-	59047200	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-	-	-	-	-
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	-	-	-	59049600	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	-	-	-	-	-
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	-	-	-	59059500	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	-	-	-	-	-
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	-	-	-	59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	-	-	-	-	-
58912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	-	-	-	59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	-	-	-	-
58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	-	-	-	58902500	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-	-	-	-	-
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	-	-	-	59046500	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-	-	-	-	-
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	-	-	-	59058800	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	-	-	-	-	-
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	-	-	-	59060100	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	-	-	-	-	-
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	-	-	-	59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	-	-	-	-	-
58924700	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	-	-	-	59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	-	-	-	-	-
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	-	-	-	59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	-	-	-	-	-
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	-	-	-	59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	-	-	-	-	-
59050200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	-	-	-	59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	-	-	-	-	-
59052600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	-	-	-	59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-	-	-
58904900	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-	-	-	59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-	-	-
58906300	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-	-	-	59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	-	-	-	-	-
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	-	-	-	59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	-	-	-	-	-
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	-	-	59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	Notbeleuchtung, 3 Stunden	850 lm	Lithium	5	5
58901800	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	-	-	-	-	-	Laufzeit, mit DALI-Schnittstelle	-	-	-	-
58903200	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-	-	-	59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	Notbeleuchtung, 3 Stunden	850 lm	Lithium	5	5
58905600	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-	-	-	-	-	Laufzeit, mit DALI-Schnittstelle	-	-	-	-

Order				Batterietyp c Order				Batterietyp der DC						
Code	Full Product Name	Notbeleuchtung	Notlichtstrom	Notbeleucht	Code	Full Product Name	Notbeleuchtung	Notlichtstrom	Notbeleuchtung	Code	Full Product Name	Notbeleuchtung	Notlichtstrom	Notbeleuchtung
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	-	-	-	58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	-	-	-					
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	-	-	-	58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	-	-	-					
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	-	-	-	58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	-	-	-					
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	-	-	-	58930800	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-	-	-					
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	-	-	-	58931500	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-	-	-					
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	-	-	-	59051900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	-	-	-					
58913100	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	-	-	-	59053300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	-	-	-					
58915500	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	-	-	-	59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	-	-	-					
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	-	-	-	59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	-	-	-					
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	-	-	-	59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	-	-					
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	-	-	-	59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	-	-					
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	-	-	-	-	-	-	-	-					

Notfallbetrieb (2/2)

Order Code	Full Product Name	Nennbetriebsdauer der Notfallbeleuchtung (bei voller Ladung)
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	-
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	-
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	-
58952000	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	-
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	-
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	-
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	-
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	-
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	3 Stunde(n)
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	3 Stunde(n)
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	3 Stunde(n)
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	3 Stunde(n)
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-
59061800	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSCHEMMBW1mCW5	-

Order Code	Full Product Name	Nennbetriebsdauer der Notfallbeleuchtung (bei voller Ladung)
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	-
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	-
59412800	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	-
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	-
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	-
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	-
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	-
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	-
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	-
59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	3 Stunde(n)
59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	3 Stunde(n)
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	-
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	-
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	-
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	-
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	-
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	-
58912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	-

Order Code	Full Product Name	Nennbetriebsdauer der Notfallbeleuchtung (bei voller Ladung)
58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	-
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	-
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	-
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	-
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	-
58924700	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	-
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	-
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	-
59050200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	-
59052600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	-
58904900	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-
58906300	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	-
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	-
58901800	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	-
58903200	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-
58905600	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-
58907000	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-
58932200	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	-
59047200	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-
59049600	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	-
59059500	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	-
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	-
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	-
58902500	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-
59046500	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-
59058800	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	-
59060100	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMBW1mCW5	-
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	-
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	-

Order Code	Full Product Name	Nennbetriebsdauer der Notfallbeleuchtung (bei voller Ladung)
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	-
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	-
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	-
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	-
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	-
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	-
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	-
59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	3 Stunde(n)
59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	3 Stunde(n)
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	-
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	-
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	-
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	-
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	-
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	-
58913100	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	-
58915500	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	-
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	-
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	-
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	-
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	-
58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	-
58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	-
58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	-
58930800	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-
58931500	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-
59051900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	-
59053300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	-
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	-
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	-
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	-
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	-

Genehmigung und Anwendung

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich	Glühfadentest	Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich	Glühfadentest	Flackertest (PstLM) gemäß IEC 61010-1
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	58952000	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	0,22
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	1
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	1

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich	Glühfadentest	Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich	Glühfadentest	Flackertest (PstLM) gemäß
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	1 59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	-
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	1 59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	-
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	1 59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	0.12
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	1 59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	-
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	0 °C bis 25 °C	Temperatur: 850 °C, Dauer: 30 s	1 59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	0 °C bis 25 °C	Temperatur: 850 °C, Dauer: 30 s	0.12
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	0 °C bis 25 °C	Temperatur: 850 °C, Dauer: 30 s	1 59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	0 °C bis 25 °C	Temperatur: 850 °C, Dauer: 30 s	-
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	0 °C bis 25 °C	Temperatur: 850 °C, Dauer: 30 s	1 59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	-
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	0 °C bis 25 °C	Temperatur: 850 °C, Dauer: 30 s	1 59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	0.12
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	1 59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	-
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	1 59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	-
59061800	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	052908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	-
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	052910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	-
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	052912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	0.12
59412800	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	- 58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	-
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	- 58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	0.12
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	052918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	-

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich	Glühfadentest	Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich	Glühfadentest	Flackertest (PstLM) gemäß
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	059047200	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	0.12
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	-59049600	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	0.35
58924700	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	059059500	BY581P 250S/840 DIA HE WB GCSICHEMBR1mCW5	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	0.12
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	-59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	0.12
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	059428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	-
59050200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	059025500	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	-
59052600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	-59046500	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	-
58904900	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	059058800	BY580P 170S/840 DIA HE WB GCSICHEMBR1mCW5	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	0.12
58906300	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	-59060100	BY580P 170S/840 DIA HEWB GCSICHEMBW1mCW5	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	-
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	059409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	0.04
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	059411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	0.04
58901800	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	059413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	0.12
58903200	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	059416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	0.12
58905600	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	059417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	0.22
58907000	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	059420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	0.12
58932200	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	-30 °C bis 55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	059421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	0.22

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich	Glühfadentest	Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich	Glühfadentest	Flackertest (PstLM) gemäß IEC 61000-3-2
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	058921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	0.12
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	058923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	0.12
59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	0 °C bis 25 °C	Temperatur: 850 °C, Dauer: 30 s	058925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	0.12
59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	0 °C bis 25 °C	Temperatur: 850 °C, Dauer: 30 s	058927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	0.12
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	058929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	0.12
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	058930800	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-30 °C bis 65 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	0.12
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	058931500	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-30 °C bis 55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	0.22
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	0589051900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	0.12
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	0589053300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	0.12
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	0589392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	1
58913100	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	0589393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	1
58915500	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	0589396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	1
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	0589397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	1
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	-30 bis +55 °C	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	0.12	0.07			

## Initialkennwerte (IEC-konform)

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung	Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3	58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3


Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
58952000	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
59061800	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	(0.383, 0.377) SDCM 3
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59412800	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	(0.380, 0.375) SDCM 3
59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	(0.383, 0.377) SDCM 3
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
58912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	(0.312, 0.327) SDCM 3
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	(0.312, 0.325) SDCM 3
58924700	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	(0.432, 0.400) SDCM 3
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	(0.435, 0.401) SDCM 3
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59050200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	(0.380, 0.375) SDCM 3
59052600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	(0.383, 0.377) SDCM 3
58904900	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	(0.380, 0.375) SDCM 3
58906300	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	(0.383, 0.377) SDCM 3
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
58901800	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
58903200	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
58905600	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	(0.380, 0.375) SDCM 3
58907000	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	(0.383, 0.377) SDCM 3
58932200	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	(0.383, 0.377) SDCM 3
59047200	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
59049600	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
59059500	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	(0.383, 0.377) SDCM 3
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
58902500	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
59046500	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
59058800	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	(0.383, 0.377) SDCM 3
59060100	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	(0.383, 0.377) SDCM 3
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	(0.380, 0.375) SDCM 3
59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	(0.383, 0.377) SDCM 3
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
58913100	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
58915500	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	(0.312, 0.327) SDCM 3
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	(0.312, 0.325) SDCM 3
58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	(0.432, 0.400) SDCM 3
58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	(0.435, 0.401) SDCM 3
58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
58930800	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	(0.383, 0.377) SDCM 3
58931500	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	(0.383, 0.377) SDCM 3
59051900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	(0.380, 0.375) SDCM 3
59053300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	(0.383, 0.377) SDCM 3
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	(0.383, 0.377) SDCM 3


Produktdaten

Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode	Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	BY581P	58901800	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	BY581P
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	BY581P	58903200	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	BY581P
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	BY581P	58905600	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	BY581P
58952000	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	BY581P	58907000	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	BY581P
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	BY580X	58932200	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	BY581P
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	BY581X	59047200	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	BY581P
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	BY580X	59049600	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	BY581P
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	BY581X	59059500	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	BY581P
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	BY581X	59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	BY580P
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	BY581X	59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	BY580P
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	BY581X	58902500	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	BY580P
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	BY581X	59046500	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	BY580P
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	BY581X	59058800	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	BY580P
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	BY581X	59060100	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	BY580P
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	BY580X	59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	BY581P
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	BY580X	59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	BY581P
59061800	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	BY581P	59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	BY581P
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	BY580P	59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	BY581P
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	BY580P	59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	BY581P
59412800	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	BY580P	59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	BY581P
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	BY580P	59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	BY581P
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	BY580P	59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	BY581P
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	BY580P	59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	BY581P
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	BY580P	59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	BY581P
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	BY580P	59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	BY581P
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	BY580P	59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	BY581P
59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	BY580P	59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	BY581P
59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	BY580P	59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	BY581P
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	BY580P	59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	BY581P
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	BY580P	58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	BY581P
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	BY580P	58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	BY581P
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	BY580P	58913100	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	BY581P
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	BY580P	58915500	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	BY581P
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	BY580P	58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	BY581P
58912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	BY580P	58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	BY581P
58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	BY580P	58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	BY581P
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	BY580P	58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	BY581P
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	BY580P	58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	BY581P
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	BY580P	58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	BY581P
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	BY580P	58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	BY581P
58924700	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	BY580P	58930800	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	BY581P
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	BY580P	58931500	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	BY581P
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	BY580P	59051900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	BY581P
59050200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	BY580P	59053300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	BY581P
59052600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	BY580P	59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	BY580X
58904900	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	BY580P	59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	BY580X
58906300	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	BY580P	59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	BY580X
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	BY581P	59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	BY580X
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	BY581P			


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102872




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102863




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102914




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102899




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102869




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102915



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102865




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102895




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102898


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102856




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102924




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102881




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102925




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102857




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102933



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102873




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102902




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102884


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102874




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102896




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102875




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102868




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102923




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102858



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102871




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102901




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102922


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102862




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102906




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102921




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102920




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102932




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102864



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102934




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102878




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102866


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102885




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102883




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102918




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102882




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102916




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102926



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102928




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102935




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102903


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102891




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102904




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102886




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102867




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102905




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102890



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102894




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102930




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102919




Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102917




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102877




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102889




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102927




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102861




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102888



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102880




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102897




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102876


## Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102938**




**Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102936**




**Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102937**




**Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104550**




**Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104551**




**Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102907**



**Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102913**




**Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102912**




**Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102909**


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102908




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102910




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102911




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104557




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104554




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104555



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104563




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104556




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104564


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104565




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104562




Polar Normal (separate) - null - 910505102956



Polar Normal (separate) - null - 910505102955



Polar Normal (separate) - null - 910505102954



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104553

