



GentleSpace – Erinomaisen laadukasta ja tehokasta valaistusta vaativiinkin käyttökohteisiin

GentleSpace gen4 on paras teollisuusvalaisin tuotantolinjoille, varastoihin, logiikkakeskuksiin ja sisäurheilutiloihin. Se on laadukas valaisin, joka parantaa työntekijöiden turvallisuutta ja tuotteliaisuutta ja täyttää turvallisuusmääräykset. Pitkäikäiseksi suunniteltu GentleSpace gen4 -teollisuusvalaisin vähentää huollon tarvetta sekä siihen liittyvää työmäärää ja kustannuksia, joten se on erinomainen valinta korkeisiin tiloihin. Valaisimen energiatehokkuus on huippuluokkaa, mikä vähentää käytön aikaisia kustannuksia ja takaa edulliset kokonaiskustannukset. Tuotesarja sisältää laajan valikoiman optiikkavaihtoehtoja, keilakulmia (erittäin kapeasta leveään), valovirtavaihtoehtoja ja liitännävaihtoehtoja. GentleSpace gen4:n avulla voit helposti luoda tarpeiden mukaan räätälöidyn valaistusratkaisun jokaiseen korkeaan tilaan. Sen moderni, litteä muotoilu helpottaa asennusta, puhtaanapitoa ja huoltoa. Useat asennusmahdollisuudet ja liitinvaihtoehdot, kuten esiasennettu IP65-liitin, mahdollistavat nopean ja helpon asennuksen. Valaisimen

vankka rakenne kestää monien eri käyttökohteiden vaativia olosuhteita. Saatavilla on korkeisiin lämpötiloihin sopivia valaisinmalleja (XT, Extreme-malli), räjähdysvaarallisiin tiloihin sopivia valaisinmalleja (ATEX 2/22) ja urheilutiloihin sopivia valaisinmalleja. Lisäksi GentleSpace gen4 -teollisuusvalaisimen voi yhdistää älykkääseen valaistuksenohjausjärjestelmään, kuten Interactiin. Luotettava, huipputehokas ja älykäs valaistus on loistava ja vastuullinen valinta. GentleSpace gen4 on kiertotalouden periaatteiden mukainen – sen suunnittelussa on otettu huomioon kestävyys ja kierrätettävyys. Valaisin on huollettavissa, ja kaikki tiedot huolto- ja kunnossapitotiedot ovat käden ulottuvilla Signifyn huoltotunnisteen (Service tag) ansiosta. GentleSpace gen4 soveltuu mainiosti sekä kertaluontoisiin asennuksiin että kohteisiin, joissa järjestelmää pitää muuttaa ja säätää asennuksen jälkeen.

Hyödyt

- Kestävä valaisin, joka sopii monien eri käyttökohteiden vaativiin olosuhteisiin
- Kompakti rakenne, kestää suuria iskuja (IK08), vettä ja pölyä (IP65)
- Erinomaisen tasainen ja miellyttävä valo ei häikäise ja takaa turvalliset työskentelyolot
- Houkuttelevat kokonaiskustannukset korkean valotehokkuuden (jopa 192 lm/W), pitkän käyttöiän (100 000 tuntia @L85) ja optimoidun valaistussuunnittelun ansiosta, kun valaisimia tarvitaan vähemmän kohteeseen
- Helppo asentaa. Yksiosainen, kevyempi rakenne (noin 20 % kevyempi kuin edellinen sukupolvi) ja useat asennusvaihtoehdot takaavat vaivattoman asennuksen moniin eri käyttökohteisiin.
- Interact Ready, voidaan yhdistää älykkääseen valaistuksenohjausjärjestelmään
- Älykkäällä valaistuksenohjauksella pilven kautta etänä voidaan säästää lisää energiaa liike- ja päivänvalotunnistuksella sekä parantaa valaistuksen hyötysuhdetta
- Suunniteltu kestävä kehitys huomioiden. Tukee kiertotaloutta ja auttaa saavuttamaan vastuullisuustavoitteet.

Applications

- Tuotantolinjat (mm. ruokateollisuus, juomateollisuus, raskas teollisuus)
- Varastot ja logistiikkakeskukset
- Urheiluhallit, uimahallit ja messuhallit

Ominaisuudet

- Erittäin hyvä valotehokkuus sekä UltraEfficient- (UE, 189 lm/W) että HighEfficiency- (HE, 183 lm/W) -malleissa
- Pitkä käyttöikä: 100 000 tuntia (L85)
- Suojattu vedeltä (IP65) ja iskuilta (IK08)
- Useita optiikkavaihtoehtoja (leveä keilakulma / keskileveä keilakulma / kapea keilakulma / erittäin kapea keilakulma / korkea hyllyväli / epäsymmetrinen)
- Lisäksi saatavilla Extreme-versio (XT) jopa 70 °C lämpötilaan, sähkösuojaluokka I tai II, uimahalliversio (SWP), merisuojasuojaus (MSP), VDE-sertifioitu pallonkestävä (BP) versio sekä ATEX 2/22 -sertifioitu versio. Testattu teollisuuskohteissa esiintyvien kemikaalien osalta
- Helppo asentaa, saatavilla erilaisia asennusvaihtoehtoja ja liittimiä (IP65-suojattu esiasennettu liitin tai fly-wire-kaapeli)
- Vankassa painevaletussa alumiinirungossa on tehokas lämmönhallinta sekä tasainen etu- ja takarakenne, mikä helpottaa asennusta, puhdistusta ja huoltoa
- Sisältää vain yhden LED-moduulin, mikä takaa erinomaisen valonlaadun
- Huolto ja kunnossapito on helppoa Signifyn huoltotunnisteella (Service tag).

Versions



GentleSpace gen4-large,
suspension



GentleSpace gen4-large,
bracket, Interact ready



GentleSpace gen4-large,
suspension, Interact ready



GentleSpace gen4-small,
bracket, Interact ready



GentleSpace gen4-large, wall-
bracket



GentleSpace gen4-small,
suspension



GentleSpace gen4-small,
bracket



GentleSpace gen4-large,
bracket



GentleSpace gen4



GentleSpace gen4-small, wall-
bracket




GentleSpace gen4-large,
suspension



GentleSpace gen4, Interact
Ready

Mittapiirros


BY580X suspended



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4


700s suspended



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY581P 700S/840 DIA WB GC SI


BY581X suspended



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4


BY580P, BY582P suspended



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY580P 130S/840 DIA WB GC SI


BY581P, BY583P Bracket



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR


BY580P, BY582P Wallmounted bracket



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW


BY580P, BY582P Bracket



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR


BY581X Bracket



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR


BY580X Bracket



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR


BY581P, BY583P Wallmounted bracket



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW


700S Bracket



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR


BY581P, BY583P suspended




With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI

Tuotetiedot



GentleSpace gen4-large,
suspension



GentleSpace gen4-small,
suspension

Yleistä tietoa

Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Huoltotunniste	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot

Valonlähteen keilakulma	10 or 24 °
-------------------------	------------

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220–240 V
Verkkotaajuus	50 to 60 Hz

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Enimmäishimmennystaso	10%
Integroitu ohjaus	Sensori SNH (R) 210

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon väri	Hopea
Erityinen iskunkestävyys	Pallonkestävä / pallo-osuman kestävä valaistus
Suojausluokan koodi	IP65 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]

Hätätilakäyttö

Turvavalaistuksen nimelliskesto (täydellä akulla)	3 tuntia
Keskusakustollinen turvavalaistus	Ei
Turvavalaistuksen akun tyyppi	Lithium

Merkinnät ja luokitukset

Syttyvyysluokka	Soveltuu asennettavaksi helposti syttyville pinnoille
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
-----------------------	--------

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Valovirta	Väriämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)	Värintoistoindeksi (CRI)	Optiikan tyyppi
910505102953	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	70 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Leveä valokeila
910505102954	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	70 000 lm	4000 K	177 lm/W	>80	Leveä valokeila
910505102955	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	70 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Leveä valokeila
910505102956	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	70 000 lm	4000 K	177 lm/W	>80	Leveä valokeila
910505102865	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	25 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Leveä valokeila
910505102866	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	25 000 lm	4000 K	184 lm/W	>80	Leveä valokeila
910505102858	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	25 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Leveä valokeila
910505102859	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	35 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Leveä valokeila
910505102862	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	25 000 lm	4000 K	184 lm/W	>80	Leveä valokeila
910505102863	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	35 000 lm	4000 K	177 lm/W	>80	Leveä valokeila
910505102868	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	25 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Leveä valokeila
910505102869	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	25 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Leveä valokeila
910505102870	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	25 000 lm	4000 K	184 lm/W	>80	Leveä valokeila
910505102871	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	25 000 lm	4000 K	184 lm/W	>80	Leveä valokeila
910505102864	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	17 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Leveä valokeila
910505102867	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	17 000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Leveä valokeila
910505104565	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	25 000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Leveä valokeila

Order Code	Full Product Name	Valovirta	Väriämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)	Värintoistoindeksi (CRI)	Optiikan tyyppi
910505102872	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	17 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Leveä valokeila
910505102874	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	17 000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Leveä valokeila
910505102876	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	10 000 lm	4000 K	182 lm/W	>80	Leveä valokeila
910505102878	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	13 000 lm	4000 K	171 lm/W	>80	Leveä valokeila
910505102879	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	17 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Leveä valokeila
910505102882	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	13 000 lm	4000 K	178 lm/W	>80	Leveä valokeila
910505102883	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	17 000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Leveä valokeila
910505102886	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	17 000 lm	4000 K	155 lm/W	>80	Leveä valokeila
910505102890	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	17 000 lm	4000 K	164 lm/W	>80	Leveä valokeila
910505102894	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	17 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Leveä valokeila
910505102896	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	17 000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Leveä valokeila
910505102898	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	13 000 lm	4000 K	169 lm/W	>80	Keskileveä valokeila
910505102899	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	17 000 lm	4000 K	164 lm/W	>80	Keskileveä valokeila
910505102903	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	13 000 lm	4000 K	178 lm/W	>80	Keskileveä valokeila
910505102904	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	17 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Keskileveä valokeila
910505102914	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	17 000 lm	4000 K	164 lm/W	>80	Kapea valokeila
910505102916	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	17 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Kapea valokeila
910505102918	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	17 000 lm	4000 K	164 lm/W	>80	Kapea valokeila
910505102920	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	17 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Kapea valokeila
910505102922	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	17 000 lm	4000 K	164 lm/W	>80	Korkean hyllyvälin optiikka
910505102924	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	17 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Korkean hyllyvälin optiikka
910505102926	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	17 000 lm	6500 K	164 lm/W	>80	Leveä valokeila
910505102928	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	17 000 lm	6500 K	172 lm/W	>80	Leveä valokeila
910505102930	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	17 000 lm	3000 K	155 lm/W	>80	Leveä valokeila
910505102932	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	17 000 lm	3000 K	159 lm/W	>80	Leveä valokeila
910505102934	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	17 000 lm	4000 K	157 lm/W	>90	Leveä valokeila
910505104554	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	17 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Leveä valokeila
910505104556	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	17 000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Leveä valokeila
910505102910	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	17 000 lm	4000 K	157 lm/W	>80	Epäsymmetrinen keilakulma
910505102912	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	17 000 lm	4000 K	170 lm/W	>80	Epäsymmetrinen keilakulma
910505102889	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	25 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Leveä valokeila
910505102893	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	25 000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Leveä valokeila
910505102907	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	25 000 lm	4000 K	165 lm/W	>80	Epäsymmetrinen keilakulma
910505102909	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	25 000 lm	4000 K	176 lm/W	>80	Epäsymmetrinen keilakulma
910505102911	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	25 000 lm	4000 K	165 lm/W	>80	Epäsymmetrinen keilakulma
910505102913	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	25 000 lm	4000 K	176 lm/W	>80	Epäsymmetrinen keilakulma

Order Code	Full Product Name	Valovirta	Väriämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)	Värintoistoindeksi (CRI)	Optiikan tyyppi
910505102938	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	35 000 lm	4000 K	177 lm/W	>80	Leveä valokeila
910505104551	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	25 000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Leveä valokeila
910505104553	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	25 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Leveä valokeila
910505104563	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	25 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Leveä valokeila
910505102888	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	17 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Leveä valokeila
910505102892	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	17 000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Leveä valokeila
910505102908	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	17 000 lm	4000 K	170 lm/W	>80	Epäsymmetrinen keilakulma
910505104550	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	17 000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Leveä valokeila
910505104562	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	17 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Leveä valokeila
910505104564	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMBW1mCW5	17 000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Leveä valokeila
910505102873	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	25 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Leveä valokeila
910505102875	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	25 000 lm	4000 K	184 lm/W	>80	Leveä valokeila
910505102877	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	20 000 lm	4000 K	189 lm/W	>80	Leveä valokeila
910505102880	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	25 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Leveä valokeila
910505102881	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	35 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Leveä valokeila
910505102884	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	25 000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Leveä valokeila
910505102885	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	35 000 lm	4000 K	177 lm/W	>80	Leveä valokeila
910505102887	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	25 000 lm	4000 K	162 lm/W	>80	Leveä valokeila
910505102891	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	25 000 lm	4000 K	171 lm/W	>80	Leveä valokeila
910505102895	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	25 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Leveä valokeila
910505102897	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	25 000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Leveä valokeila
910505102901	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	25 000 lm	4000 K	171 lm/W	>80	Keskileveä valokeila
910505102902	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	35 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Keskileveä valokeila
910505102905	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	25 000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Keskileveä valokeila
910505102906	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	35 000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Keskileveä valokeila
910505102915	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	25 000 lm	4000 K	171 lm/W	>80	Kapea valokeila
910505102917	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	25 000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Kapea valokeila
910505102919	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	25 000 lm	4000 K	171 lm/W	>80	Kapea valokeila
910505102921	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	25 000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Kapea valokeila
910505102923	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	25 000 lm	4000 K	171 lm/W	>80	Korkean hyllyvälin optiikka
910505102925	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	25 000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Korkean hyllyvälin optiikka
910505102927	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	25 000 lm	6500 K	171 lm/W	>80	Leveä valokeila
910505102929	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	25 000 lm	6500 K	179 lm/W	>80	Leveä valokeila
910505102931	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	25 000 lm	3000 K	162 lm/W	>80	Leveä valokeila
910505102933	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	25 000 lm	3000 K	171 lm/W	>80	Leveä valokeila
910505102935	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	25 000 lm	4000 K	165 lm/W	>90	Leveä valokeila
910505102936	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	25 000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Leveä valokeila
910505102937	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	35 000 lm	4000 K	177 lm/W	>80	Leveä valokeila
910505104555	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	25 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Leveä valokeila
910505104557	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	25 000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Leveä valokeila

Order Code	Full Product Name	Valovirta	Väri­lämpö­tila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)	Värintoi­stoindeksi (CRI)	Optiikan tyyppi
910505102856	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	13 000 lm	4000 K	171 lm/W	>80	Leveä valokeila
910505102857	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	17 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Leveä valokeila
910505102860	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	13 000 lm	4000 K	178 lm/W	>80	Leveä valokeila
910505102861	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	17 000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Leveä valokeila

Käyttö- ja sähkö­ tiedot

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus	Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Suojausluokka IEC
910505102953	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	420 W	Ei	Suojausluokka I
910505102954	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	397 W	Ei	Suojausluokka I
910505102955	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	420 W	Ei	Suojausluokka I
910505102956	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	397 W	Ei	Suojausluokka I
910505102865	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	144 W	Kyllä (koskee läsnäolon/liikkeen tunnistusta ja päivänvalon hyödyntämistä)	Suojausluokka I
910505102866	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	136 W	Kyllä (koskee läsnäolon/liikkeen tunnistusta ja päivänvalon hyödyntämistä)	Suojausluokka I
910505102858	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	144 W	Kyllä (koskee läsnäolon/liikkeen tunnistusta ja päivänvalon hyödyntämistä)	Suojausluokka I
910505102859	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	210 W	Kyllä (koskee läsnäolon/liikkeen tunnistusta ja päivänvalon hyödyntämistä)	Suojausluokka I
910505102862	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	136 W	Kyllä (koskee läsnäolon/liikkeen tunnistusta ja päivänvalon hyödyntämistä)	Suojausluokka I
910505102863	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	198 W	Kyllä (koskee läsnäolon/liikkeen tunnistusta ja päivänvalon hyödyntämistä)	Suojausluokka I
910505102868	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	144 W	Kyllä (koskee läsnäolon/liikkeen tunnistusta ja päivänvalon hyödyntämistä)	Suojausluokka I
910505102869	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	144 W	Kyllä (koskee läsnäolon/liikkeen tunnistusta ja päivänvalon hyödyntämistä)	Suojausluokka I
910505102870	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	136 W	Kyllä (koskee läsnäolon/liikkeen tunnistusta ja päivänvalon hyödyntämistä)	Suojausluokka I
910505102871	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	136 W	Kyllä (koskee läsnäolon/liikkeen tunnistusta ja päivänvalon hyödyntämistä)	Suojausluokka I
910505102864	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	102 W	Kyllä (koskee läsnäolon/liikkeen tunnistusta ja päivänvalon hyödyntämistä)	Suojausluokka I
910505102867	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	97 W	Kyllä (koskee läsnäolon/liikkeen tunnistusta ja päivänvalon hyödyntämistä)	Suojausluokka I
910505104565	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	138 W	Ei	Suojausluokka I
910505102872	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	102 W	Ei	Suojausluokka I
910505102874	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	97 W	Ei	Suojausluokka I

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus	Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Suojausluokka IEC
910505102876	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	55 W	Ei	Suojausluokka I
910505102878	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	76 W	Ei	Suojausluokka I
910505102879	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	102 W	Ei	Suojausluokka I
910505102882	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	73 W	Ei	Suojausluokka I
910505102883	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	97 W	Ei	Suojausluokka I
910505102886	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	110 W	Ei	Suojausluokka I
910505102890	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	104 W	Ei	Suojausluokka I
910505102894	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	102 W	Ei	Suojausluokka I
910505102896	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	97 W	Ei	Suojausluokka I
910505102898	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	77 W	Ei	Suojausluokka I
910505102899	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	104 W	Ei	Suojausluokka I
910505102903	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	73 W	Ei	Suojausluokka I
910505102904	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	98 W	Ei	Suojausluokka I
910505102914	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	104 W	Ei	Suojausluokka I
910505102916	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	98 W	Ei	Suojausluokka I
910505102918	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	104 W	Ei	Suojausluokka I
910505102920	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	98 W	Ei	Suojausluokka I
910505102922	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	104 W	Ei	Suojausluokka I
910505102924	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	98 W	Ei	Suojausluokka I
910505102926	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	104 W	Ei	Suojausluokka I
910505102928	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	99 W	Ei	Suojausluokka I
910505102930	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	110 W	Ei	Suojausluokka I
910505102932	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	104 W	Ei	Suojausluokka I
910505102934	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	108 W	Ei	Suojausluokka I
910505104554	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	102 W	Ei	Suojausluokka I
910505104556	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	97 W	Ei	Suojausluokka I
910505102910	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	108 W	Ei	Suojausluokka I
910505102912	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	100 W	Ei	Suojausluokka I
910505102889	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	144 W	Ei	Suojausluokka I
910505102893	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	138 W	Ei	Suojausluokka I
910505102907	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	152 W	Ei	Suojausluokka I
910505102909	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	142 W	Ei	Suojausluokka I
910505102911	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	152 W	Ei	Suojausluokka I
910505102913	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	142 W	Ei	Suojausluokka I
910505102938	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	198 W	Ei	Suojausluokka I
910505104551	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	138 W	Ei	Suojausluokka I
910505104553	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	144 W	Ei	Suojausluokka II
910505104563	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	144 W	Ei	Suojausluokka I
910505102888	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	102 W	Ei	Suojausluokka I
910505102892	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	97 W	Ei	Suojausluokka I
910505102908	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	100 W	Ei	Suojausluokka I
910505104550	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	97 W	Ei	Suojausluokka I

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus	Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Suojausluokka IEC
910505104562	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	102 W	Ei	Suojausluokka I
910505104564	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	97 W	Ei	Suojausluokka I
910505102873	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	144 W	Ei	Suojausluokka I
910505102875	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	136 W	Ei	Suojausluokka I
910505102877	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	106 W	Ei	Suojausluokka I
910505102880	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	144 W	Ei	Suojausluokka I
910505102881	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	210 W	Ei	Suojausluokka I
910505102884	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	138 W	Ei	Suojausluokka I
910505102885	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	198 W	Ei	Suojausluokka I
910505102887	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	154 W	Ei	Suojausluokka I
910505102891	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	146 W	Ei	Suojausluokka I
910505102895	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	144 W	Ei	Suojausluokka I
910505102897	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	138 W	Ei	Suojausluokka I
910505102901	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	146 W	Ei	Suojausluokka I
910505102902	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	210 W	Ei	Suojausluokka I
910505102905	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	138 W	Ei	Suojausluokka I
910505102906	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	200 W	Ei	Suojausluokka I
910505102915	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	146 W	Ei	Suojausluokka I
910505102917	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	138 W	Ei	Suojausluokka I
910505102919	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	146 W	Ei	Suojausluokka I
910505102921	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	138 W	Ei	Suojausluokka I
910505102923	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	146 W	Ei	Suojausluokka I
910505102925	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	138 W	Ei	Suojausluokka I
910505102927	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	146 W	Ei	Suojausluokka I
910505102929	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	140 W	Ei	Suojausluokka I
910505102931	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	154 W	Ei	Suojausluokka I
910505102933	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	146 W	Ei	Suojausluokka I
910505102935	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	152 W	Ei	Suojausluokka I
910505102936	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	138 W	Ei	Suojausluokka I
910505102937	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	198 W	Ei	Suojausluokka I
910505104555	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	144 W	Ei	Suojausluokka I
910505104557	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	138 W	Ei	Suojausluokka I
910505102856	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	76 W	Kyllä (koskee läsnäolon/liikkeen tunnistusta ja päivänvalon hyödyntämistä)	Suojausluokka I
910505102857	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	102 W	Kyllä (koskee läsnäolon/liikkeen tunnistusta ja päivänvalon hyödyntämistä)	Suojausluokka I
910505102860	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	73 W	Kyllä (koskee läsnäolon/liikkeen tunnistusta ja päivänvalon hyödyntämistä)	Suojausluokka I
910505102861	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	97 W	Kyllä (koskee läsnäolon/liikkeen tunnistusta ja päivänvalon hyödyntämistä)	Suojausluokka I

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
910505102953	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	Kyllä
910505102954	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	Kyllä
910505102955	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	Kyllä
910505102956	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	Kyllä
910505102865	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Kyllä
910505102866	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Kyllä
910505102858	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	Kyllä
910505102859	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	Kyllä
910505102862	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	Kyllä
910505102863	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	Kyllä
910505102868	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	Kyllä
910505102869	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	Kyllä
910505102870	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	Kyllä
910505102871	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	Kyllä
910505102864	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Kyllä
910505102867	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Kyllä
910505104565	BY581P 250S/840 DIA HEWBGC SICHEMMBW1mCW5	Kyllä
910505102872	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	Ei
910505102874	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	Ei
910505102876	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	Kyllä
910505102878	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	Kyllä
910505102879	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	Kyllä
910505102882	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	Kyllä
910505102883	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	Kyllä
910505102886	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	Kyllä
910505102890	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	Kyllä
910505102894	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	Kyllä
910505102896	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	Kyllä
910505102898	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	Kyllä
910505102899	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	Kyllä
910505102903	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	Kyllä
910505102904	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	Kyllä
910505102914	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	Kyllä
910505102916	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	Kyllä
910505102918	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	Kyllä
910505102920	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	Kyllä
910505102922	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	Kyllä
910505102924	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	Kyllä
910505102926	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	Kyllä
910505102928	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	Kyllä
910505102930	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	Kyllä

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
910505102932	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	Kyllä
910505102934	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	Kyllä
910505104554	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	Kyllä
910505104556	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	Kyllä
910505102910	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	Kyllä
910505102912	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	Kyllä
910505102889	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	Kyllä
910505102893	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	Kyllä
910505102907	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	Kyllä
910505102909	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	Kyllä
910505102911	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	Kyllä
910505102913	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	Kyllä
910505102938	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	Kyllä
910505104551	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	Kyllä
910505104553	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	Kyllä
910505104563	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	Kyllä
910505102888	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	Kyllä
910505102892	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	Kyllä
910505102908	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	Kyllä
910505104550	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	Kyllä
910505104562	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	Kyllä
910505104564	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	Kyllä
910505102873	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	Ei
910505102875	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	Ei
910505102877	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	Kyllä
910505102880	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	Kyllä
910505102881	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	Kyllä
910505102884	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	Kyllä
910505102885	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	Kyllä
910505102887	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	Kyllä
910505102891	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	Kyllä
910505102895	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	Kyllä
910505102897	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	Kyllä
910505102901	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	Kyllä
910505102902	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	Kyllä
910505102905	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	Kyllä
910505102906	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	Kyllä
910505102915	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	Kyllä
910505102917	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	Kyllä
910505102919	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	Kyllä
910505102921	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	Kyllä
910505102923	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	Kyllä

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
910505102925	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	Kyllä
910505102927	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	Kyllä
910505102929	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	Kyllä
910505102931	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	Kyllä
910505102933	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	Kyllä
910505102935	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	Kyllä
910505102936	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	Kyllä
910505102937	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	Kyllä
910505104555	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	Kyllä
910505104557	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	Kyllä
910505102856	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	Kyllä
910505102857	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	Kyllä
910505102860	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	Kyllä
910505102861	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	Kyllä

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Iskunkestävyysluokka
910505102953	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	IK07
910505102954	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	IK07
910505102955	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	IK07
910505102956	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	IK07
910505102865	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	IK03
910505102866	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	IK03
910505102858	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	IK03
910505102859	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	IK03
910505102862	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK03
910505102863	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK03
910505102868	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	IK03
910505102869	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	IK03
910505102870	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	IK03
910505102871	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	IK03
910505102864	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	IK03
910505102867	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	IK03
910505104565	BY581P 250S/840 DIA HEWBGC5ICHEMMBW1mCW5	IK07
910505102872	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	IK07
910505102874	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	IK07
910505102876	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	IK07
910505102878	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	IK07
910505102879	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	IK07
910505102882	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	IK07
910505102883	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	IK07
910505102886	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	IK07

Order Code	Full Product Name	Iskunkestävyysluokka
910505102890	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	IK07
910505102894	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	IK07
910505102896	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	IK07
910505102898	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	IK07
910505102899	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	IK07
910505102903	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	IK07
910505102904	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	IK07
910505102914	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	IK07
910505102916	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	IK07
910505102918	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	IK07
910505102920	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	IK07
910505102922	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	IK07
910505102924	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	IK07
910505102926	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	IK07
910505102928	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	IK07
910505102930	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	IK07
910505102932	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	IK07
910505102934	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	IK07
910505104554	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	IK07
910505104556	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	IK07
910505102910	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	IK07
910505102912	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	IK07
910505102889	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	IK07
910505102893	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	IK07
910505102907	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	IK07
910505102909	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	IK07
910505102911	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	IK07
910505102913	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	IK07
910505102938	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	IK07
910505104551	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	IK07
910505104553	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	IK07
910505104563	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	IK07
910505102888	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	IK07
910505102892	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	IK07
910505102908	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	IK07
910505104550	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	IK07
910505104562	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	IK07
910505104564	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMBW1mCW5	IK07
910505102873	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	IK07
910505102875	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	IK07
910505102877	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	IK07
910505102880	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	IK07

Order Code	Full Product Name	Iskunkestävyysluokka
910505102881	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	IK07
910505102884	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	IK07
910505102885	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	IK07
910505102887	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	IK07
910505102891	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	IK07
910505102895	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	IK07
910505102897	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	IK07
910505102901	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	IK07
910505102902	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	IK07
910505102905	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	IK07
910505102906	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	IK07
910505102915	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	IK07
910505102917	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	IK07
910505102919	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	IK07
910505102921	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	IK07
910505102923	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	IK07
910505102925	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	IK07
910505102927	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	IK07
910505102929	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	IK07
910505102931	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	IK07
910505102933	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	IK07
910505102935	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	IK07
910505102936	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	IK07
910505102937	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	IK07
910505104555	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	IK07
910505104557	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	IK07
910505102856	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	IK03
910505102857	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	IK03
910505102860	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK03
910505102861	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK03

Hätätilakäyttö

Order Code	Full Product Name	Turvavalaistuksen valovirta	Turvavalaistuksen tehonkulutus (kes- kusakustollinen tur- vavalaistus)	Turvavalaistus
910505102953	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	-	-	-
910505102954	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-
910505102955	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	-	-	-
910505102956	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	-	-
910505102865	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-	-	-
910505102866	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-	-	-
910505102858	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Turvavalaistuksen valovirta	Turvavalaistuksen tehonkulutus (kes- kusakustollinen tur- vavalaistus)	Turvavalaistus
910505102859	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	-	-	-
910505102862	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	-	-
910505102863	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	-	-
910505102868	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	850 lm	5 W	Turvavalaistus, 3 tunnin akku, Pro-versio
910505102869	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	850 lm	5 W	Turvavalaistus, 3 tunnin akku, langaton ohjaus
910505102870	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	850 lm	5 W	Turvavalaistus, 3 tunnin akku, Pro-versio
910505102871	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	850 lm	5 W	Turvavalaistus, 3 tunnin akku, langaton ohjaus
910505102864	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-	-	-
910505102867	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-	-	-
910505104565	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	-	-	-
910505102872	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	-	-	-
910505102874	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	-	-	-
910505102876	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	-	-	-
910505102878	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	-	-	-
910505102879	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	-	-	-
910505102882	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-
910505102883	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-
910505102886	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	-	-	-
910505102890	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	-	-	-
910505102894	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	450 lm	3 W	Turvavalaistus, 3 tunnin akku, Pro-versio
910505102896	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	450 lm	3 W	Turvavalaistus, 3 tunnin akku, Pro-versio
910505102898	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	-	-	-
910505102899	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	-	-	-
910505102903	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	-	-	-
910505102904	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	-	-	-
910505102914	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	-	-	-
910505102916	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	-	-	-
910505102918	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	-	-	-
910505102920	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	-	-	-
910505102922	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	-	-	-
910505102924	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	-	-	-
910505102926	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	-	-	-
910505102928	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	-	-	-
910505102930	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	-	-	-
910505102932	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	-	-	-
910505102934	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	-	-	-
910505104554	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	-	-	-
910505104556	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Turvavalaistuksen valovirta	Turvavalaistuksen tehonkulutus (kes- kusakustollinen tur- vavalaistus)	Turvavalaistus
910505102910	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-	-	-
910505102912	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-	-	-
910505102889	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	-	-	-
910505102893	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	-	-
910505102907	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	-	-	-
910505102909	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-	-	-
910505102911	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-	-	-
910505102913	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-	-	-
910505102938	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	-	-	-
910505104551	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-	-	-
910505104553	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	-	-	-
910505104563	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	-	-	-
910505102888	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	-	-	-
910505102892	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	-	-
910505102908	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-	-	-
910505104550	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-	-	-
910505104562	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	-	-	-
910505104564	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	-	-	-
910505102873	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	-	-	-
910505102875	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	-	-	-
910505102877	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	-	-	-
910505102880	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	-	-	-
910505102881	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	-	-	-
910505102884	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-
910505102885	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-
910505102887	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	-	-	-
910505102891	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	-	-	-
910505102895	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	850 lm	5 W	Turvavalaistus, 3 tunnin akku, DALI-ohjaus
910505102897	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	850 lm	5 W	Turvavalaistus, 3 tunnin akku, DALI-ohjaus
910505102901	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	-	-	-
910505102902	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	-	-	-
910505102905	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	-	-	-
910505102906	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	-	-	-
910505102915	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	-	-	-
910505102917	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	-	-	-
910505102919	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	-	-	-
910505102921	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	-	-	-
910505102923	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	-	-	-
910505102925	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	-	-	-
910505102927	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Turvavalaistuksen valovirta	Turvavalaistuksen tehonkulutus (kes- kusakustollinen tur- vavalaistus)	Turvavalaistus
910505102929	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	-	-	-
910505102931	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	-	-	-
910505102933	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	-	-	-
910505102935	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	-	-	-
910505102936	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-	-	-
910505102937	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-	-	-
910505104555	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	-	-	-
910505104557	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	-	-	-
910505102856	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	-	-	-
910505102857	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	-	-	-
910505102860	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	-	-
910505102861	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	-	-

Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	Hehkulankatesti	Välkyn- täärho (PstLM)	Strobos- kooppi- ilmiön arvo (SVM)	Käyttölämpötila- alue
910505102953	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,22	0,01	-30...+55 °C
910505102954	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,22	0,01	-30...+55 °C
910505102955	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,22	0,01	-30...+55 °C
910505102956	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,22	0,01	-30...+55 °C
910505102865	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	1	0,4	-30...+55 °C
910505102866	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	1	0,4	-30...+55 °C
910505102858	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	1	0,4	-30...+55 °C
910505102859	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	1	0,4	-30...+55 °C
910505102862	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	1	0,4	-30...+55 °C
910505102863	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	1	0,4	-30...+55 °C
910505102868	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	Lämpötila 850 °C, kesto 30 s	1	0,4	0...+25 °C
910505102869	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	Lämpötila 850 °C, kesto 30 s	1	0,4	0...+25 °C
910505102870	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	Lämpötila 850 °C, kesto 30 s	1	0,4	0...+25 °C
910505102871	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	Lämpötila 850 °C, kesto 30 s	1	0,4	0...+25 °C
910505102864	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	1	0,4	-30...+55 °C
910505102867	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	1	0,4	-30...+55 °C
910505104565	BY581P 250S/840 DIA HEWBGC SICHEMMBW1mCW5	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,12	0,07	-30...+55 °C
910505102872	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,04	0,07	-30...+55 °C
910505102874	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,04	0,07	-30...+55 °C
910505102876	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	-	-	-30...+55 °C
910505102878	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	-	-	-30...+55 °C
910505102879	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,12	0,07	-30...+55 °C
910505102882	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	-	-	-30...+55 °C

Order Code	Full Product Name	Hehkulankatesti	Välkyn- täärho (PstLM)	Strobos- kooppi- ilmiön arvo (SVM)	Käyttölämpötila- alue
910505102883	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	-	-	-30...+55 °C
910505102886	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,12	0,07	-30...+55 °C
910505102890	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	-	-	-30...+55 °C
910505102894	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	Lämpötila 850 °C, kesto 30 s	0,12	0,07	0...+25 °C
910505102896	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	Lämpötila 850 °C, kesto 30 s	-	-	0...+25 °C
910505102898	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	-	-	-30...+55 °C
910505102899	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,12	0,07	-30...+55 °C
910505102903	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	-	-	-30...+55 °C
910505102904	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	-	-	-30...+55 °C
910505102914	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	-	-	-30...+55 °C
910505102916	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	-	-	-30...+55 °C
910505102918	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,12	0,07	-30...+55 °C
910505102920	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	-	-	-30...+55 °C
910505102922	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,12	0,07	-30...+55 °C
910505102924	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	-	-	-30...+55 °C
910505102926	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,12	0,07	-30...+55 °C
910505102928	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	-	-	-30...+55 °C
910505102930	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,12	0,07	-30...+55 °C
910505102932	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	-	-	-30...+55 °C
910505102934	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,12	0,07	-30...+55 °C
910505104554	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,12	0,07	-30...+55 °C
910505104556	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	-	-	-30...+55 °C
910505102910	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,12	0,07	-30...+55 °C
910505102912	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	-	-	-30...+55 °C
910505102889	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,12	0,07	-30...+55 °C
910505102893	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,12	0,07	-30...+55 °C
910505102907	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,12	0,07	-30...+55 °C
910505102909	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,12	0,07	-30...+55 °C
910505102911	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,12	0,07	-30...+55 °C
910505102913	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,12	0,07	-30...+55 °C
910505102938	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,22	0,01	-30...+55 °C
910505104551	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,12	0,07	-30...+55 °C
910505104553	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,35	0,07	-30...+55 °C
910505104563	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,12	0,07	-30...+55 °C
910505102888	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,12	0,07	-30...+55 °C
910505102892	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	-	-	-30...+55 °C
910505102908	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	-	-	-30...+55 °C
910505104550	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	-	-	-30...+55 °C
910505104562	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,12	0,07	-30...+55 °C
910505104564	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMBW1mCW5	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	-	-	-30...+55 °C

Order Code	Full Product Name	Hehkulankatesti	Välkyn- täärho (PstLM)	Strobos- kooppi- ilmiön arvo (SVM)	Käyttölämpötila- alue
910505102873	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,04	0,07	-30...+55 °C
910505102875	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,04	0,07	-30...+55 °C
910505102877	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,12	0,07	-30...+55 °C
910505102880	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,12	0,07	-30...+55 °C
910505102881	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,22	0,01	-30...+55 °C
910505102884	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,12	0,07	-30...+55 °C
910505102885	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,22	0,01	-30...+55 °C
910505102887	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,12	0,07	-30...+55 °C
910505102891	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,12	0,07	-30...+55 °C
910505102895	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	Lämpötila 850 °C, kesto 30 s	0,12	0,07	0...+25 °C
910505102897	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	Lämpötila 850 °C, kesto 30 s	0,12	0,07	0...+25 °C
910505102901	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,12	0,07	-30...+55 °C
910505102902	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,22	0,01	-30...+55 °C
910505102905	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,12	0,07	-30...+55 °C
910505102906	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,22	0,01	-30...+55 °C
910505102915	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,12	0,07	-30...+55 °C
910505102917	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,12	0,07	-30...+55 °C
910505102919	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,12	0,07	-30...+55 °C
910505102921	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,12	0,07	-30...+55 °C
910505102923	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,12	0,07	-30...+55 °C
910505102925	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,12	0,07	-30...+55 °C
910505102927	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,12	0,07	-30...+55 °C
910505102929	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,12	0,07	-30...+55 °C
910505102931	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,12	0,07	-30...+55 °C
910505102933	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,12	0,07	-30...+55 °C
910505102935	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,12	0,07	-30...+55 °C
910505102936	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,12	0,07	-30...+65 °C
910505102937	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,22	0,01	-30...+55 °C
910505104555	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,12	0,07	-30...+55 °C
910505104557	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,12	0,07	-30...+55 °C
910505102856	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	1	0,4	-30...+55 °C
910505102857	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	1	0,4	-30...+55 °C
910505102860	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	1	0,4	-30...+55 °C
910505102861	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	1	0,4	-30...+55 °C

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Order Code	Full Product Name	Kromaattisuus alussa
910505102953	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102954	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102955	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3

Order Code	Full Product Name	Kromaattisuus alussa
910505102956	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102865	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102866	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102858	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102859	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102862	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102863	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102868	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102869	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102870	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102871	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102864	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102867	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505104565	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102872	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102874	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102876	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102878	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102879	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102882	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102883	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102886	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102890	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102894	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102896	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102898	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102899	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102903	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102904	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102914	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102916	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102918	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102920	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102922	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102924	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102926	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	(0.312, 0.327) SDCM 3
910505102928	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	(0.312, 0.325) SDCM 3
910505102930	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	(0.432, 0.400) SDCM 3
910505102932	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	(0.435, 0.401) SDCM 3
910505102934	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505104554	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505104556	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	(0.383, 0.377) SDCM 3

Order Code	Full Product Name	Kromaattisuus alussa
910505102910	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102912	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102889	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102893	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102907	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102909	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102911	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102913	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102938	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505104551	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505104553	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505104563	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102888	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102892	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102908	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505104550	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505104562	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505104564	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMBW1mCW5	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102873	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102875	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102877	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102880	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102881	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102884	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102885	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102887	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102891	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102895	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102897	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102901	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102902	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102905	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102906	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102915	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102917	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102919	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102921	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102923	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102925	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102927	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	(0.312, 0.327) SDCM 3
910505102929	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	(0.312, 0.325) SDCM 3
910505102931	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	(0.432, 0.400) SDCM 3

Order Code	Full Product Name	Kromaattisuus alussa
910505102933	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	(0.435, 0.401) SDCM 3
910505102935	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102936	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102937	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505104555	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505104557	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102856	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102857	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102860	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102861	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	(0.383, 0.377) SDCM 3


Tuotetiedot


Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
910505102953	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	BY581P
910505102954	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	BY581P
910505102955	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	BY581P
910505102956	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	BY581P
910505102865	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	BY580X
910505102866	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	BY581X
910505102858	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	BY580X
910505102859	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	BY581X
910505102862	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	BY581X
910505102863	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	BY581X
910505102868	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	BY581X
910505102869	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	BY581X
910505102870	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	BY581X
910505102871	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	BY581X
910505102864	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	BY580X
910505102867	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	BY580X
910505104565	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	BY581P
910505102872	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	BY580P
910505102874	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	BY580P
910505102876	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	BY580P
910505102878	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	BY580P
910505102879	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	BY580P
910505102882	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	BY580P
910505102883	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	BY580P
910505102886	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	BY580P
910505102890	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	BY580P
910505102894	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	BY580P
910505102896	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	BY580P
910505102898	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	BY580P

Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
910505102899	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	BY580P
910505102903	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	BY580P
910505102904	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	BY580P
910505102914	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	BY580P
910505102916	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	BY580P
910505102918	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	BY580P
910505102920	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	BY580P
910505102922	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	BY580P
910505102924	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	BY580P
910505102926	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	BY580P
910505102928	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	BY580P
910505102930	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	BY580P
910505102932	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	BY580P
910505102934	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	BY580P
910505104554	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	BY580P
910505104556	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	BY580P
910505102910	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	BY580P
910505102912	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	BY580P
910505102889	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	BY581P
910505102893	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	BY581P
910505102907	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	BY581P
910505102909	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	BY581P
910505102911	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	BY581P
910505102913	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	BY581P
910505102938	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	BY581P
910505104551	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	BY581P
910505104553	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	BY581P
910505104563	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	BY581P
910505102888	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	BY580P
910505102892	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	BY580P
910505102908	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	BY580P
910505104550	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	BY580P
910505104562	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	BY580P
910505104564	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	BY580P
910505102873	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	BY581P
910505102875	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	BY581P
910505102877	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	BY581P
910505102880	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	BY581P
910505102881	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	BY581P
910505102884	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	BY581P
910505102885	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	BY581P
910505102887	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	BY581P


Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
910505102891	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	BY581P
910505102895	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	BY581P
910505102897	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	BY581P
910505102901	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	BY581P
910505102902	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	BY581P
910505102905	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	BY581P
910505102906	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	BY581P
910505102915	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	BY581P
910505102917	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	BY581P
910505102919	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	BY581P
910505102921	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	BY581P
910505102923	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	BY581P
910505102925	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	BY581P
910505102927	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	BY581P
910505102929	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	BY581P
910505102931	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	BY581P
910505102933	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	BY581P
910505102935	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	BY581P
910505102936	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	BY581P
910505102937	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	BY581P
910505104555	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	BY581P
910505104557	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	BY581P
910505102856	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	BY580X
910505102857	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	BY580X
910505102860	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	BY580X
910505102861	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	BY580X

Polar normal diagrams







BY580PI - 910505102899




BY580PI - 910505102869




BY580PI - 910505102915




BY580PI - 910505102865




BY580PI - 910505102895




BY580PI - 910505102898




BY580PI - 910505102856




BY580PI - 910505102924




BY580PI - 910505102881




BY580PI - 910505102925




BY580PI - 910505102857




BY580PI - 910505102933




BY580PI - 910505102873




BY580PI - 910505102902




BY580PI - 910505102884




BY580PI - 910505102874




BY580PI - 910505102896




BY580PI - 910505102875




BY580PI - 910505102868




BY580PI - 910505102923




BY580PI - 910505102858




BY580PI - 910505102871




BY580PI - 910505102901




BY580PI - 910505102922




BY580PI - 910505102862




BY580PI - 910505102906




BY580PI - 910505102921




BY580PI - 910505102920




BY580PI - 910505102932




BY580PI - 910505102864




BY580PI - 910505102934




BY580PI - 910505102878




BY580PI - 910505102866




BY580PI - 910505102885




BY580PI - 910505102883




BY580PI - 910505102918




BY580PI - 910505102882




BY580PI - 910505102916




BY580PI - 910505102926




BY580PI - 910505102928




BY580PI - 910505102935




BY580PI - 910505102903




BY580PI - 910505102891




BY580PI - 910505102904




BY580PI - 910505102886




BY580PI - 910505102867




BY580PI - 910505102905




BY580PI - 910505102890




BY580PI - 910505102894




BY580PI - 910505102930




BY580PI - 910505102919




BY580PI - 910505102879




BY580PI - 910505102870




BY580PI - 910505102887




BY580PI - 910505102859




BY580PI - 910505102892




BY580PI - 910505102893




BY580PI - 910505102860




BY580PI - 910505102929




BY580PI - 910505102931




BY580PI - 910505102917




BY580PI - 910505102877




BY580PI - 910505102889




BY580PI - 910505102927




BY580PI - 910505102861




BY580PI - 910505102888




BY580PI - 910505102880




BY580PI - 910505102897




BY580PI - 910505102876




BY580PI - 910505102938




BY580PI - 910505102936




BY580PI - 910505102937




BY580PI - 910505104550




BY580PI - 910505104551




BY580PI - 910505102907




BY580PI - 910505102913




BY580PI - 910505102912




BY580PI - 910505102909




BY580PI - 910505102908




BY580PI - 910505102910




BY580PI - 910505102911




BY580PI - 910505104557




BY580PI - 910505104554




BY580PI - 910505104555




BY580PI - 910505104563




BY580PI - 910505104556




BY580PI - 910505104564



BY580PI - 910505104565



BY580PI - 910505104562



BY580PI - 910505104553