



# GentleSpace – Erinomaisen laadukasta ja tehokasta valaistusta vaativiinkin käyttökohteisiin

## GentleSpace gen4

GentleSpace gen4 on paras teollisuusvalaisin tuotantolinjoille, varastoihin, logiikkakeskuksiin ja sisäurheilutiloihin. Se on laadukas valaisin, joka parantaa työntekijöiden turvallisuutta ja tuotteliaisuutta ja täyttää turvallisuusmääräykset. Pitkäikäiseksi suunniteltu GentleSpace gen4 -teollisuusvalaisin vähentää huollon tarvetta sekä siihen liittyvää työmäärää ja kustannuksia, joten se on erinomainen valinta korkeisiin tiloihin. Valaisimen energiatehokkuus on huippuluokkaa, mikä vähentää käytön aikaisia kustannuksia ja takaa edulliset kokonaiskustannukset. Tuotesarja sisältää laajan valikoiman optiikkavaihtoehtoja, keilakulmia (erittäin kapeasta leveään), valovirtavaihtoehtoja ja liitintävaihtoehtoja. GentleSpace gen4:n avulla voit helposti luoda tarpeiden mukaan räätälöidyn valaistusratkaisun jokaiseen korkeaan tilaan. Sen moderni, litteä muotoilu helpottaa asennusta, puhtaanapitoa ja huoltoa. Useat asennusmahdollisuudet ja liitinvaihtoehdot, kuten esiasennettu IP65-liitin, mahdollistavat nopean ja helpon asennuksen. Valaisimen vankka rakenne kestää monien eri käyttökohteiden vaativia olosuhteita. Saatavilla on korkeisiin lämpötiloihin sopivia valaisimille (XT, Extreme-malli), räjähdysvaarallisiin tiloihin sopivia valaisimille (ATEX 2/22) ja urheilutiloihin sopivia valaisimille. Lisäksi GentleSpace gen4 -teollisuusvalaisimen voi yhdistää älykkääseen valaistuksenohjausjärjestelmään, kuten Interactiin. Luotettava, huipputehokas ja älykäs valaistus on loistava ja vastuullinen valinta. GentleSpace gen4 on kiertotalouden periaatteiden mukainen – sen suunnittelussa on otettu huomioon

## GentleSpace gen4

kestävyys ja kierrätettävyys. Valaisin on huollettavissa, ja kaikki tiedot huolto- ja kunnossapitotiedot ovat käden ulottuvilla Signifyn huoltotunnisteen (Service tag) ansiosta. GentleSpace gen4 soveltuu mainiosti sekä kertaluontoisiin asennuksiin että kohteisiin, joissa järjestelmää pitää muuttaa ja säätää asennuksen jälkeen.

### Hyödyt

- Kestävä valaisin, joka sopii monien eri käyttökohteiden vaativiin olosuhteisiin
- Kompakti rakenne, kestää suuria iskuja (IK08), vettä ja pölyä (IP65)
- Erinomaisen tasainen ja miellyttävä valo ei häikäise ja takaa turvalliset työskentelyolot
- Houkuttelevat kokonaiskustannukset korkean valotehokkuuden (jopa 192 lm/W), pitkän käyttöiän (100 000 tuntia @L85) ja optimoidun valaistussuunnittelun ansiosta, kun valaisimia tarvitaan vähemmän kohteeseen
- Helppo asentaa. Yksiosainen, kevyempi rakenne (noin 20 % kevyempi kuin edellinen sukupolvi) ja useat asennusvaihtoehdot takaavat vaivattoman asennuksen moniin eri käyttökohteisiin.
- Interact Ready, voidaan yhdistää älykkääseen valaistuksenohjausjärjestelmään
- Älykkäällä valaistuksenohjauksella pilven kautta etänä voidaan säästää lisää energiaa liike- ja päivänvalotunnistuksella sekä parantaa valaistuksen hyötysuhdetta
- Suunniteltu kestävä kehitys huomioiden. Tukee kiertotaloutta ja auttaa saavuttamaan vastuullisuustavoitteet.

### Ominaisuudet

- Erittäin hyvä valotehokkuus sekä UltraEfficient- (UE, 189 lm/W) että HighEfficiency- (HE, 183 lm/W) -malleissa
- Pitkä käyttöikä: 100 000 tuntia (L85)
- Suojattu vedeltä (IP65) ja iskuilta (IK08)
- Useita optiikkavaihtoehtoja (leveä keilakulma / keskileveä keilakulma / kapea keilakulma / erittäin kapea keilakulma / korkea hyllyväli / epäsymmetrinen)
- Lisäksi saatavilla Extreme-versio (XT) jopa 70 °C lämpötilaan, sähkösuojausluokka I tai II, uimahalliversio (SWP), merisuolasuojaus (MSP), VDE-sertifioitu pallonkestävä (BP) versio sekä ATEX 2/22 -sertifioitu versio. Testattu teollisuuskohteissa esiintyvien kemikaalien osalta
- Helppo asentaa, saatavilla erilaisia asennusvaihtoehtoja ja liittimiä (IP65-suojattu esiasennettu liitin tai fly-wire-kaapeli)
- Vankassa painealletussa alumiinirungossa on tehokas lämmönhallinta sekä tasainen etu- ja takarakenne, mikä helpottaa asennusta, puhdistusta ja huoltoa
- Sisältää vain yhden LED-moduulin, mikä takaa erinomaisen valonlaadun
- Huolto ja kunnossapito on helppoa Signifyn huoltotunnisteella (Service tag).

### Käyttökohteet

- Tuotantolinjat (mm. ruokateollisuus, juomateollisuus, raskas teollisuus)
- Varastot ja logistiikkakeskukset
- Urheiluhallit, uimahallit ja messuhallit

# GentleSpace gen4

## Versions

GentleSpace gen4-large, suspension



GentleSpace gen4-large, bracket, Interact ready



GentleSpace gen4-large, wall-bracket



GentleSpace gen4-small, bracket





GentleSpace gen4-small, wall-bracket





## Mittapiirros

BY580X suspended



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is 0.5m or 1m or 1.5m, or 2m


700s suspended



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is 0.5m or 1m or 1.5m, or 2m


Mittapiirros

BY581X suspended




With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m, or 2m

BY580P, BY582P suspended




With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m, or 2m

BY581P, BY583P Bracket




With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m, or 2m

BY580P, BY582P Wallmounted bracket




With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m, or 2m

BY580P, BY582P Bracket




With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m, or 2m

BY581X Bracket




With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m, or 2m

BY580X Bracket





With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m, or 2m

BY581P, BY583P Wallmounted bracket




With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m, or 2m


## Mittapiirros



## Tuotetiedot



GentleSpace gen4-large,  
suspension



GentleSpace gen4-small,  
suspension

### Yleistä tietoa

Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö

### Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220–240 V
Verkkotaajuus	50 to 60 Hz

### Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon väri	Hopea
Suojausluokan koodi	IP65

### Hätätilakäyttö

Keskusastollinen turvalaistus	Ei
-------------------------------	----

### Merkinnät ja luokitukset

CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Syttyvyysluokka	Soveltuu asennettavaksi helposti syttyville pinnoille

### Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
-----------------------	--------

### Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Huoltotunniste
910505102953	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	Kyllä
910505102954	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	Kyllä
910505102955	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	Kyllä
910505102956	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	Kyllä
910505102865	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Kyllä
910505102866	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Kyllä
910505102858	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	Kyllä
910505102859	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	Kyllä
910505102862	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	Kyllä
910505102863	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	Kyllä
910505102868	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	Kyllä
910505102869	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	Kyllä
910505102870	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	Kyllä
910505102871	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	Kyllä
910505102864	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Kyllä
910505102867	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Kyllä
910505104565	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMWBW1mCW5	-
910505102872	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	Kyllä
910505102874	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	Kyllä
910505102876	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	-
910505102878	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	Kyllä
910505102879	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	Kyllä

Order Code	Full Product Name	Huoltotunniste
910505102882	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	Kyllä
910505102883	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	Kyllä
910505102886	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	Kyllä
910505102890	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	Kyllä
910505102894	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	Kyllä
910505102896	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	Kyllä
910505102898	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	Kyllä
910505102899	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	Kyllä
910505102903	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	Kyllä
910505102904	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	Kyllä
910505102914	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	Kyllä
910505102916	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	Kyllä
910505102918	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	-
910505102920	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	-
910505102922	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	Kyllä
910505102924	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	Kyllä
910505102926	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	Kyllä
910505102928	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	Kyllä
910505102930	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	Kyllä
910505102932	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	Kyllä
910505102934	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	Kyllä
910505104554	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	-
910505104556	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	-
910505102910	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-
910505102912	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-
910505102889	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	Kyllä
910505102893	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	Kyllä
910505102907	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	-
910505102909	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-
910505102911	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-
910505102913	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-
910505102938	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	-
910505104551	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-
910505104553	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	-
910505104563	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	-
910505102888	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	Kyllä
910505102892	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	Kyllä
910505102908	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-
910505104550	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-
910505104562	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	-
910505104564	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	-
910505102873	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	Kyllä
910505102875	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	Kyllä
910505102877	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	-
910505102880	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	Kyllä
910505102881	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	Kyllä
910505102884	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	Kyllä
910505102885	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	Kyllä
910505102887	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	Kyllä
910505102891	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	Kyllä
910505102895	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	Kyllä
910505102897	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	Kyllä

Order Code	Full Product Name	Huoltotunniste
910505102901	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	Kyllä
910505102902	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	Kyllä
910505102905	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	Kyllä
910505102906	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	Kyllä
910505102915	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	Kyllä
910505102917	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	Kyllä
910505102919	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	-
910505102921	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	-
910505102923	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	Kyllä
910505102925	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	Kyllä
910505102927	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	Kyllä
910505102929	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	Kyllä
910505102931	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	Kyllä
910505102933	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	Kyllä
910505102935	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	Kyllä
910505102936	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-
910505102937	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-
910505104555	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	-
910505104557	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	-
910505102856	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	Kyllä
910505102857	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	Kyllä
910505102860	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	Kyllä
910505102861	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	Kyllä

## Valaistuksen tekniset tiedot (1/2)

Order Code	Full Product Name	Valonlähteen keilakulma	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoind (CRI)	Order Code	Full Product Name	Valonlähteen keilakulma	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Värintoistoindeksi (CRI)
910505102953	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	-	4000 K	>80	910505102870	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	-	4000 K	>80	18
910505102954	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	-	4000 K	>80	910505102871	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	-	4000 K	>80	18
910505102955	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	-	4000 K	>80	910505102864	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-	4000 K	>80	16
910505102956	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	4000 K	>80	910505102867	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-	4000 K	>80	17
910505102865	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-	4000 K	>80	910505104565	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSCICHEMMBW1mCW5	-	4000 K	>80	18
910505102866	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-	4000 K	>80	910505102872	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	-	4000 K	>80	16
910505102858	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	-	4000 K	>80	910505102874	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	-	4000 K	>80	17
910505102859	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	-	4000 K	>80	910505102876	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	-	4000 K	>80	18
910505102862	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	4000 K	>80	910505102878	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	-	4000 K	>80	17
910505102863	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	4000 K	>80	910505102879	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	-	4000 K	>80	16
910505102868	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	-	4000 K	>80	910505102882	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	-	4000 K	>80	17
910505102869	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	-	4000 K	>80	910505102883	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	-	4000 K	>80	17

Order Code	Full Product Name	Valonlähteen keilakulma	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoind (CRI)	Order Code	Full Product Name	Valonlähteen keilakulma	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Order Code	Full Product Name	Valonlähteen keilakulma	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)
910505102886	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	-	4000 K	>80	910505102907	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	-	4000 K	>80	910505102907	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	-	4000 K	>80
910505102890	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	-	4000 K	>80	910505102909	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-	4000 K	>80	910505102909	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-	4000 K	>80
910505102894	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	-	4000 K	>80	910505102911	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-	4000 K	>80	910505102911	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-	4000 K	>80
910505102896	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	-	4000 K	>80	910505102913	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-	4000 K	>80	910505102913	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-	4000 K	>80
910505102898	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	-	4000 K	>80	910505102915	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	-	4000 K	>80	910505102915	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	-	4000 K	>80
910505102899	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	-	4000 K	>80	910505102917	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-	4000 K	>80	910505102917	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-	4000 K	>80
910505102903	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	-	4000 K	>80	910505102919	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	-	4000 K	>80	910505102919	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	-	4000 K	>80
910505102904	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	-	4000 K	>80	910505102921	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	-	4000 K	>80	910505102921	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	-	4000 K	>80
910505102914	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	10 or 24 °	4000 K	>80	910505102923	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	-	4000 K	>80	910505102923	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	-	4000 K	>80
910505102916	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	10 or 24 °	4000 K	>80	910505102925	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	4000 K	>80	910505102925	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	4000 K	>80
910505102918	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	-	4000 K	>80	910505102927	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-	4000 K	>80	910505102927	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-	4000 K	>80
910505102920	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	-	4000 K	>80	910505102929	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-	4000 K	>80	910505102929	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-	4000 K	>80
910505102922	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	-	4000 K	>80	910505102931	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	-	4000 K	>80	910505102931	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	-	4000 K	>80
910505102924	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	-	4000 K	>80	910505102933	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMBW1mCW5	-	4000 K	>80	910505102933	BY580P 170S/840 DIA HE HEWBGCSICHEMBW1mCW5	-	4000 K	>80
910505102926	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	-	6500 K	>80	910505102935	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	-	4000 K	>80	910505102935	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	-	4000 K	>80
910505102928	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	-	6500 K	>80	910505102937	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	-	4000 K	>80	910505102937	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	-	4000 K	>80
910505102930	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	-	3000 K	>80	910505102939	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	-	4000 K	>80	910505102939	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	-	4000 K	>80
910505102932	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	-	3000 K	>80	910505102941	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	-	4000 K	>80	910505102941	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	-	4000 K	>80
910505102934	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	-	4000 K	>90	910505102943	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	-	4000 K	>80	910505102943	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	-	4000 K	>80
910505104554	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	-	4000 K	>80	910505102945	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	-	4000 K	>80	910505102945	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	-	4000 K	>80
910505104556	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	-	4000 K	>80	910505102947	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	-	4000 K	>80	910505102947	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	-	4000 K	>80
910505102910	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-	4000 K	>80	910505102949	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	-	4000 K	>80	910505102949	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	-	4000 K	>80
910505102912	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-	4000 K	>80	910505102951	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	-	4000 K	>80	910505102951	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	-	4000 K	>80
910505102889	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	-	4000 K	>80	910505102953	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	-	4000 K	>80	910505102953	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	-	4000 K	>80
910505102893	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	4000 K	>80	910505102955	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	-	4000 K	>80	910505102955	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	-	4000 K	>80

Order Code	Full Product Name	Valonlähteen keilakulma	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Order Code	Full Product Name	Valonlähteen keilakulma	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)
910505102901	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	-	4000 K	>80	910505102901	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	-	3000 K	>80
910505102902	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	-	4000 K	>80	910505102903	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	-	3000 K	>80
910505102905	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	-	4000 K	>80	910505102905	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	-	4000 K	>90
910505102906	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	-	4000 K	>80	910505102906	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-	4000 K	>80
910505102915	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	10 or 24 °	4000 K	>80	910505102907	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-	4000 K	>80
910505102917	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	10 or 24 °	4000 K	>80	910505102905	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	-	4000 K	>80
910505102919	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	-	4000 K	>80	910505102907	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	-	4000 K	>80
910505102921	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	-	4000 K	>80	910505102906	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	-	4000 K	>80
910505102923	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	-	4000 K	>80	910505102907	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	-	4000 K	>80
910505102925	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	-	4000 K	>80	910505102900	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	4000 K	>80
910505102927	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	-	6500 K	>80	910505102901	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	4000 K	>80
910505102929	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	-	6500 K	>80		179 lm/W			

Valaistuksen tekniset tiedot (2/2)

Order Code	Full Product Name	Valovirta	Optiikan tyyppi
910505102953	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	70 000 lm	Leveä valokeila
910505102954	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	70 000 lm	Leveä valokeila
910505102955	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	70 000 lm	Leveä valokeila
910505102956	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	70 000 lm	Leveä valokeila
910505102865	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	25 000 lm	Leveä valokeila
910505102866	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	25 000 lm	Leveä valokeila
910505102858	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	25 000 lm	Leveä valokeila
910505102859	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	35 000 lm	Leveä valokeila
910505102862	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	25 000 lm	Leveä valokeila
910505102863	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	35 000 lm	Leveä valokeila
910505102868	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	25 000 lm	Leveä valokeila
910505102869	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	25 000 lm	Leveä valokeila
910505102870	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	25 000 lm	Leveä valokeila
910505102871	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	25 000 lm	Leveä valokeila
910505102864	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	17 000 lm	Leveä valokeila
910505102867	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	17 000 lm	Leveä valokeila

Order Code	Full Product Name	Valovirta	Optiikan tyyppi
910505104565	BY581P 250S/840 DIA HEWBGC SICHEMMBW1mCW5	25 000 lm	Leveä valokeila
910505102872	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	17 000 lm	Leveä valokeila
910505102874	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	17 000 lm	Leveä valokeila
910505102876	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	10 000 lm	Leveä valokeila
910505102878	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	13 000 lm	Leveä valokeila
910505102879	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	17 000 lm	Leveä valokeila
910505102882	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	13 000 lm	Leveä valokeila
910505102883	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	17 000 lm	Leveä valokeila
910505102886	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	17 000 lm	Leveä valokeila
910505102890	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	17 000 lm	Leveä valokeila
910505102894	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	17 000 lm	Leveä valokeila
910505102896	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	17 000 lm	Leveä valokeila
910505102898	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	13 000 lm	Keskileveä valokeila
910505102899	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	17 000 lm	Keskileveä valokeila
910505102903	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	13 000 lm	Keskileveä valokeila
910505102904	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	17 000 lm	Keskileveä valokeila
910505102914	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	17 000 lm	Kapea valokeila

Order Code	Full Product Name	Valovirta	Optiikan tyyppi	Order Code	Full Product Name	Valovirta	Optiikan tyyppi
910505102916	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	17 000 lm	Kapea valokeila	910505102873	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	25 000 lm	Leveä valokeila
910505102918	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	17 000 lm	Kapea valokeila	910505102875	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	25 000 lm	Leveä valokeila
910505102920	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	17 000 lm	Kapea valokeila	910505102877	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	20 000 lm	Leveä valokeila
910505102922	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	17 000 lm	Korkean hyllyvälin optiikka	910505102880	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	25 000 lm	Leveä valokeila
910505102924	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	17 000 lm	Korkean hyllyvälin optiikka	910505102881	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	35 000 lm	Leveä valokeila
910505102926	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	17 000 lm	Leveä valokeila	910505102884	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	25 000 lm	Leveä valokeila
910505102928	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	17 000 lm	Leveä valokeila	910505102885	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	35 000 lm	Leveä valokeila
910505102930	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	17 000 lm	Leveä valokeila	910505102887	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	25 000 lm	Leveä valokeila
910505102932	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	17 000 lm	Leveä valokeila	910505102891	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	25 000 lm	Leveä valokeila
910505102934	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	17 000 lm	Leveä valokeila	910505102895	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	25 000 lm	Leveä valokeila
910505104554	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	17 000 lm	Leveä valokeila	910505102897	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	25 000 lm	Leveä valokeila
910505104556	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	17 000 lm	Leveä valokeila	910505102901	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	25 000 lm	Keskileveä valokeila
910505102910	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	17 000 lm	Epäsymmetrinen keilakulma	910505102902	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	35 000 lm	Keskileveä valokeila
910505102912	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	17 000 lm	Epäsymmetrinen keilakulma	910505102905	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	25 000 lm	Keskileveä valokeila
910505102889	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	25 000 lm	Leveä valokeila	910505102906	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	35 000 lm	Keskileveä valokeila
910505102893	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	25 000 lm	Leveä valokeila	910505102915	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	25 000 lm	Kapea valokeila
910505102907	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	25 000 lm	Epäsymmetrinen keilakulma	910505102917	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	25 000 lm	Kapea valokeila
910505102909	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	25 000 lm	Epäsymmetrinen keilakulma	910505102919	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	25 000 lm	Kapea valokeila
910505102911	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	25 000 lm	Epäsymmetrinen keilakulma	910505102921	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	25 000 lm	Kapea valokeila
910505102913	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	25 000 lm	Epäsymmetrinen keilakulma	910505102923	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	25 000 lm	Korkean hyllyvälin optiikka
910505102938	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	35 000 lm	Leveä valokeila	910505102925	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	25 000 lm	Korkean hyllyvälin optiikka
910505104551	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	25 000 lm	Leveä valokeila	910505102927	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	25 000 lm	Leveä valokeila
910505104553	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	25 000 lm	Leveä valokeila	910505102929	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	25 000 lm	Leveä valokeila
910505104563	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	25 000 lm	Leveä valokeila	910505102931	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	25 000 lm	Leveä valokeila
910505102888	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	17 000 lm	Leveä valokeila	910505102933	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	25 000 lm	Leveä valokeila
910505102892	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	17 000 lm	Leveä valokeila	910505102935	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	25 000 lm	Leveä valokeila
910505102908	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	17 000 lm	Epäsymmetrinen keilakulma	910505102936	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	25 000 lm	Leveä valokeila
910505104550	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	17 000 lm	Leveä valokeila	910505102937	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	35 000 lm	Leveä valokeila
910505104562	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	17 000 lm	Leveä valokeila	910505104555	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	25 000 lm	Leveä valokeila
910505104564	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMBW1mCW5	17 000 lm	Leveä valokeila	910505104557	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	25 000 lm	Leveä valokeila
				910505102856	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	13 000 lm	Leveä valokeila
				910505102857	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	17 000 lm	Leveä valokeila
				910505102860	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	13 000 lm	Leveä valokeila
				910505102861	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	17 000 lm	Leveä valokeila

## Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Suojausluokka		Soveltuu satunnaiseen			Order Code	Full Product Name	Suojausluokka		Soveltuu satunnaiseen
		IEC	Tehonkulutus	kytkentään	kytkentään	IEC			Tehonkulutus	kytkentään	
910505102953	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	Suojausluokka I	420 W	Ei	910505102869	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	Suojausluokka I	144 W	Kyllä (koskee läsnäolon/ liikkeen tunnistusta ja päivänvalon hyödyntämistä)		
910505102954	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	Suojausluokka I	397 W	Ei							
910505102955	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	Suojausluokka I	420 W	Ei							
910505102956	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	Suojausluokka I	397 W	Ei	910505102870	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	Suojausluokka I	136 W	Kyllä (koskee läsnäolon/ liikkeen tunnistusta ja päivänvalon hyödyntämistä)		
910505102865	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Suojausluokka I	144 W	Kyllä (koskee läsnäolon/ liikkeen tunnistusta ja päivänvalon hyödyntämistä)	910505102871	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	Suojausluokka I	136 W	Kyllä (koskee läsnäolon/ liikkeen tunnistusta ja päivänvalon hyödyntämistä)		
910505102866	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Suojausluokka I	136 W	Kyllä (koskee läsnäolon/ liikkeen tunnistusta ja päivänvalon hyödyntämistä)	910505102864	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Suojausluokka I	102 W	Kyllä (koskee läsnäolon/ liikkeen tunnistusta ja päivänvalon hyödyntämistä)		
910505102858	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	Suojausluokka I	144 W	Kyllä (koskee läsnäolon/ liikkeen tunnistusta ja päivänvalon hyödyntämistä)	910505102867	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Suojausluokka I	97 W	Kyllä (koskee läsnäolon/ liikkeen tunnistusta ja päivänvalon hyödyntämistä)		
910505102859	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	Suojausluokka I	210 W	Kyllä (koskee läsnäolon/ liikkeen tunnistusta ja päivänvalon hyödyntämistä)	910505104565	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSCHEMMBW1mCW5	Suojausluokka I	138 W	Ei		
910505102862	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	Suojausluokka I	136 W	Kyllä (koskee läsnäolon/ liikkeen tunnistusta ja päivänvalon hyödyntämistä)	910505102872	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	Suojausluokka I	102 W	Ei		
					910505102874	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	Suojausluokka I	97 W	Ei		
					910505102876	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	Suojausluokka I	55 W	Ei		
910505102863	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	Suojausluokka I	198 W	Kyllä (koskee läsnäolon/ liikkeen tunnistusta ja päivänvalon hyödyntämistä)	910505102878	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	Suojausluokka I	76 W	Ei		
					910505102879	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	Suojausluokka I	102 W	Ei		
					910505102882	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	Suojausluokka I	73 W	Ei		
910505102868	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	Suojausluokka I	144 W	Kyllä (koskee läsnäolon/ liikkeen tunnistusta ja päivänvalon hyödyntämistä)	910505102883	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	Suojausluokka I	97 W	Ei		
					910505102886	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	Suojausluokka I	110 W	Ei		
					910505102890	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	Suojausluokka I	104 W	Ei		

Order Code	Full Product Name	Suojausluokka		Soveltuu satunnaiseen			Order Code	Full Product Name	Suojausluokka		Soveltuu satunnaiseen
		IEC	Tehonkulutus	kytkentään	IEC	Tehonkulutus			kytkentään		
910505102894	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	Suojausluokka I	102 W	Ei	910505102911	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	Suojausluokka I	152 W	Ei		
910505102896	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	Suojausluokka I	97 W	Ei	910505102913	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	Suojausluokka I	142 W	Ei		
910505102898	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	Suojausluokka I	77 W	Ei	910505102938	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	Suojausluokka I	198 W	Ei		
910505102899	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	Suojausluokka I	104 W	Ei	910505104551	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	Suojausluokka I	138 W	Ei		
910505102903	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	Suojausluokka I	73 W	Ei	910505104553	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	Suojausluokka II	144 W	Ei		
910505102904	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	Suojausluokka I	98 W	Ei	910505104563	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	Suojausluokka I	144 W	Ei		
910505102914	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	Suojausluokka I	104 W	Ei	910505102888	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	Suojausluokka I	102 W	Ei		
910505102916	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	Suojausluokka I	98 W	Ei	910505102892	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	Suojausluokka I	97 W	Ei		
910505102918	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	Suojausluokka I	104 W	Ei	910505102908	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	Suojausluokka I	100 W	Ei		
910505102920	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	Suojausluokka I	98 W	Ei	910505104550	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	Suojausluokka I	97 W	Ei		
910505102922	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	Suojausluokka I	104 W	Ei	910505104562	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	Suojausluokka I	102 W	Ei		
910505102924	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	Suojausluokka I	98 W	Ei	910505104564	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMBW1mCW5	Suojausluokka I	97 W	Ei		
910505102926	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	Suojausluokka I	104 W	Ei	910505102873	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	Suojausluokka I	144 W	Ei		
910505102928	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	Suojausluokka I	99 W	Ei	910505102875	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	Suojausluokka I	136 W	Ei		
910505102930	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	Suojausluokka I	110 W	Ei	910505102877	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	Suojausluokka I	106 W	Ei		
910505102932	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	Suojausluokka I	104 W	Ei	910505102880	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	Suojausluokka I	144 W	Ei		
910505102934	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	Suojausluokka I	108 W	Ei	910505102881	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	Suojausluokka I	210 W	Ei		
910505104554	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	Suojausluokka I	102 W	Ei	910505102884	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	Suojausluokka I	138 W	Ei		
910505104556	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	Suojausluokka I	97 W	Ei	910505102885	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	Suojausluokka I	198 W	Ei		
910505102910	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	Suojausluokka I	108 W	Ei	910505102887	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	Suojausluokka I	154 W	Ei		
910505102912	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	Suojausluokka I	100 W	Ei	910505102891	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	Suojausluokka I	146 W	Ei		
910505102889	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	Suojausluokka I	144 W	Ei	910505102895	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	Suojausluokka I	144 W	Ei		
910505102893	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	Suojausluokka I	138 W	Ei	910505102897	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	Suojausluokka I	138 W	Ei		
910505102907	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	Suojausluokka I	152 W	Ei	910505102901	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	Suojausluokka I	146 W	Ei		
910505102909	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	Suojausluokka I	142 W	Ei	910505102902	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	Suojausluokka I	210 W	Ei		

Order Code	Full Product Name	Suojausluokka			Soveltuu satunnaiseen		Order Code	Full Product Name	Suojausluokka		Soveltuu satunnaiseen	
		IEC	Tehonkulutus	kytkentään	IEC	Tehonkulutus			kytkentään			
910505102905	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	Suojausluokka I	138 W	Ei	910505104555	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	Suojausluokka I	144 W	Ei			
910505102906	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	Suojausluokka I	200 W	Ei	910505104557	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	Suojausluokka I	138 W	Ei			
910505102915	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	Suojausluokka I	146 W	Ei	910505102856	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	Suojausluokka I	76 W		Kyllä (koskee läsnäolon/ liikkeen tunnistusta ja päivänvalon hyödyntämistä)		
910505102917	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	Suojausluokka I	138 W	Ei								
910505102919	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	Suojausluokka I	146 W	Ei								
910505102921	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	Suojausluokka I	138 W	Ei	910505102857	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	Suojausluokka I	102 W		Kyllä (koskee läsnäolon/ liikkeen tunnistusta ja päivänvalon hyödyntämistä)		
910505102923	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	Suojausluokka I	146 W	Ei								
910505102925	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	Suojausluokka I	138 W	Ei								
910505102927	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	Suojausluokka I	146 W	Ei	910505102860	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	Suojausluokka I	73 W		Kyllä (koskee läsnäolon/ liikkeen tunnistusta ja päivänvalon hyödyntämistä)		
910505102929	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	Suojausluokka I	140 W	Ei								
910505102931	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	Suojausluokka I	154 W	Ei								
910505102933	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	Suojausluokka I	146 W	Ei	910505102861	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	Suojausluokka I	97 W		Kyllä (koskee läsnäolon/ liikkeen tunnistusta ja päivänvalon hyödyntämistä)		
910505102935	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	Suojausluokka I	152 W	Ei								
910505102936	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	Suojausluokka I	138 W	Ei								
910505102937	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	Suojausluokka I	198 W	Ei								

### Ohjaujärjestelmät ja himmennys

Order Code	Full Product Name	Integroitu			Order Code	Full Product Name	Integroitu		
		Himmennettävä	ohjaus	Enimmäishimm			Himmennettävä	ohjaus	Enimmäishimmennys
910505102953	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	Kyllä	-	10%	910505102858	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	Kyllä	Sensori SNH (R)	-
910505102954	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	Kyllä	-	10%				210	
910505102955	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	Kyllä	-	10%	910505102859	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	Kyllä	Sensori SNH (R)	-
910505102956	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	Kyllä	-	10%				210	
910505102865	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Kyllä	Sensori SNH (R)	-	910505102862	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	Kyllä	Sensori SNH (R)	-
			210					210	
910505102866	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Kyllä	Sensori SNH (R)	-	910505102863	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	Kyllä	Sensori SNH (R)	-
			210					210	
					910505102868	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	Kyllä	Sensori SNH (R)	-
								210	

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä	Integroitu			Order Code	Full Product Name	Himmennettävä	Integroitu		
			ohjaus	Enimmäishimm					ohjaus	Enimmäishimmennyst	
910505102869	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	Kyllä	Sensori SNH (R) 210	-		910505102918	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	Kyllä	-	10%	
910505102870	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	Kyllä	Sensori SNH (R) 210	-		910505102920	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	Kyllä	-	10%	
910505102871	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	Kyllä	Sensori SNH (R) 210	-		910505102922	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	Kyllä	-	10%	
910505102864	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Kyllä	Sensori SNH (R) 210	-		910505102924	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	Kyllä	-	10%	
910505102867	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Kyllä	Sensori SNH (R) 210	-		910505102926	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	Kyllä	-	10%	
910505104565	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMWBW1mCW5	Kyllä	-	10%		910505102928	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	Kyllä	-	10%	
910505102872	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	Ei	-	-		910505102930	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	Kyllä	-	10%	
910505102874	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	Ei	-	-		910505102932	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	Kyllä	-	10%	
910505102876	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	Kyllä	-	10%		910505102934	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	Kyllä	-	10%	
910505102878	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	Kyllä	-	10%		910505104554	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	Kyllä	-	10%	
910505102879	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	Kyllä	-	10%		910505104556	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	Kyllä	-	10%	
910505102882	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	Kyllä	-	10%		910505102910	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	Kyllä	-	10%	
910505102883	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	Kyllä	-	10%		910505102912	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	Kyllä	-	10%	
910505102886	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	Kyllä	-	10%		910505102889	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	Kyllä	-	10%	
910505102890	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	Kyllä	-	10%		910505102893	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	Kyllä	-	10%	
910505102894	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	Kyllä	-	10%		910505102907	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	Kyllä	-	10%	
910505102896	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	Kyllä	-	10%		910505102909	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	Kyllä	-	10%	
910505102898	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	Kyllä	-	10%		910505102911	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	Kyllä	-	10%	
910505102899	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	Kyllä	-	10%		910505102913	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	Kyllä	-	10%	
910505102903	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	Kyllä	-	10%		910505102938	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	Kyllä	-	10%	
910505102904	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	Kyllä	-	10%		910505104551	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	Kyllä	-	10%	
910505102914	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	Kyllä	-	10%		910505104553	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	Kyllä	-	10%	
910505102916	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	Kyllä	-	10%		910505104563	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	Kyllä	-	10%	
						910505102888	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	Kyllä	-	10%	
						910505102892	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	Kyllä	-	10%	

Order Code	Full Product Name	Integroitu			Order Code	Full Product Name	Integroitu		
		Himmennettävä	ohjaus	Enimmäishimm			Himmennettävä	ohjaus	Enimmäishimmennyst
910505102908	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	Kyllä	-	10%	910505102917	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	Kyllä	-	10%
910505104550	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	Kyllä	-	10%	910505102919	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	Kyllä	-	10%
910505104562	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	Kyllä	-	10%	910505102921	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	Kyllä	-	10%
910505104564	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	Kyllä	-	10%	910505102923	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	Kyllä	-	10%
910505102873	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	Ei	-	-	910505102925	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	Kyllä	-	10%
910505102875	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	Ei	-	-	910505102927	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	Kyllä	-	10%
910505102877	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	Kyllä	-	10%	910505102929	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	Kyllä	-	10%
910505102880	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	Kyllä	-	10%	910505102931	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	Kyllä	-	10%
910505102881	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	Kyllä	-	10%	910505102933	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	Kyllä	-	10%
910505102884	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	Kyllä	-	10%	910505102935	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	Kyllä	-	10%
910505102885	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	Kyllä	-	10%	910505102936	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	Kyllä	-	10%
910505102887	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	Kyllä	-	10%	910505102937	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	Kyllä	-	10%
910505102891	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	Kyllä	-	10%	910505104555	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	Kyllä	-	10%
910505102895	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	Kyllä	-	10%	910505104557	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	Kyllä	-	10%
910505102897	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	Kyllä	-	10%	910505102856	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	Kyllä	Sensori SNH (R) 210	-
910505102901	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	Kyllä	-	10%	910505102857	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	Kyllä	Sensori SNH (R) 210	-
910505102902	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	Kyllä	-	10%	910505102860	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	Kyllä	Sensori SNH (R) 210	-
910505102905	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	Kyllä	-	10%	910505102861	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	Kyllä	Sensori SNH (R) 210	-
910505102906	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	Kyllä	-	10%					
910505102915	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	Kyllä	-	10%					

## Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Erityinen		Order Code	Full Product Name	Erityinen	
		Iskunkestävyysluokka	iskunkestävyys			Iskunkestävyysluokka	iskunkestävyys
910505102953	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	IK07	-	910505102956	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	IK07	-
910505102954	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	IK07	-	910505102865	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	IK03	-
910505102955	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	IK07	-	910505102866	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	IK03	-

Order Code	Full Product Name	Iskunkestävyyssluokka	Erityinen iskunkestävyys
910505102858	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	IK03	-
910505102859	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	IK03	-
910505102862	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK03	-
910505102863	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK03	-
910505102868	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	IK03	-
910505102869	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	IK03	-
910505102870	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	IK03	-
910505102871	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	IK03	-
910505102864	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	IK03	-
910505102867	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	IK03	-
910505104565	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSCHEMMBW1mCW5	IK07	-
910505102872	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	IK07	-
910505102874	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	IK07	-
910505102876	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	IK07	-
910505102878	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	IK07	-
910505102879	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	IK07	-
910505102882	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	IK07	-
910505102883	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	IK07	-
910505102886	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	IK07	-
910505102890	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	IK07	-
910505102894	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	IK07	-
910505102896	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	IK07	-
910505102898	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	IK07	-
910505102899	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	IK07	-
910505102903	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	IK07	-

Order Code	Full Product Name	Iskunkestävyyssluokka	Erityinen iskunkestävyys
910505102904	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	IK07	-
910505102914	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	IK07	-
910505102916	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	IK07	-
910505102918	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	IK07	-
910505102920	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	IK07	-
910505102922	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	IK07	-
910505102924	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	IK07	-
910505102926	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	IK07	-
910505102928	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	IK07	-
910505102930	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	IK07	-
910505102932	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	IK07	-
910505102934	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	IK07	-
910505104554	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	IK07	Pallonkestävä / pallo-osuman kestävä valaistus
910505104556	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	IK07	Pallonkestävä / pallo-osuman kestävä valaistus
910505102910	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	IK07	-
910505102912	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	IK07	-
910505102889	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	IK07	-
910505102893	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	IK07	-
910505102907	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	IK07	-
910505102909	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	IK07	-
910505102911	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	IK07	-
910505102913	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	IK07	-
910505102938	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	IK07	-

Order Code	Full Product Name	Iskunkestävyyssluokka	Erityinen iskunkestävyys
910505104551	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	IK07	-
910505104553	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	IK07	-
910505104563	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	IK07	-
910505102888	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	IK07	-
910505102892	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	IK07	-
910505102908	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	IK07	-
910505104550	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	IK07	-
910505104562	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	IK07	-
910505104564	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	IK07	-
910505102873	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	IK07	-
910505102875	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	IK07	-
910505102877	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	IK07	-
910505102880	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	IK07	-
910505102881	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	IK07	-
910505102884	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	IK07	-
910505102885	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	IK07	-
910505102887	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	IK07	-
910505102891	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	IK07	-
910505102895	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	IK07	-
910505102897	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	IK07	-
910505102901	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	IK07	-
910505102902	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	IK07	-
910505102905	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	IK07	-

Order Code	Full Product Name	Iskunkestävyyssluokka	Erityinen iskunkestävyys
910505102906	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	IK07	-
910505102915	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	IK07	-
910505102917	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	IK07	-
910505102919	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	IK07	-
910505102921	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	IK07	-
910505102923	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	IK07	-
910505102925	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	IK07	-
910505102927	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	IK07	-
910505102929	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	IK07	-
910505102931	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	IK07	-
910505102933	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	IK07	-
910505102935	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	IK07	-
910505102936	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	IK07	-
910505102937	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	IK07	-
910505104555	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	IK07	Pallonkestävä / pallo-osuman kestävä valaistus
910505104557	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	IK07	Pallonkestävä / pallo-osuman kestävä valaistus
910505102856	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	IK03	-
910505102857	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	IK03	-
910505102860	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK03	-
910505102861	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK03	-

## Hätätilakäyttö (1/2)

Order Code	Full Product Name	Turvavalaistuksen Turvaval			Order Code	Full Product Name	Turvavalaistuksen Turvavalaistuks		
		Turvavalaistus	valovirta	akun tyy			Turvavalaistus	valovirta	akun tyyppi
910505102953	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	-	-	-	910505102879	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	-	-	-
910505102954	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-	910505102882	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-
910505102955	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	-	-	-	910505102883	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-
910505102956	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	-	-	910505102886	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	-	-	-
910505102865	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-	-	-	910505102890	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	-	-	-
910505102866	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-	-	-	910505102894	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	Turvavalaistus, 450 lm		Lithium
910505102858	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	-	-	-	-	-	3 tunnin akku, Pro-versio		
910505102859	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	-	-	-	910505102896	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	Turvavalaistus, 450 lm		Lithium
910505102862	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	-	-	910505102898	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	-	-	-
910505102863	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	-	-	910505102899	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	-	-	-
910505102868	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	Turvavalaistus, 850 lm		Lithium	910505102903	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	-	-	-
910505102869	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	Turvavalaistus, 850 lm		Lithium	910505102904	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	-	-	-
910505102870	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	Turvavalaistus, 850 lm		Lithium	5 W	GC SI	-	-	-
910505102871	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	Turvavalaistus, 850 lm		Lithium	910505102914	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	-	-	-
910505102864	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-	-	-	910505102916	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	-	-	-
910505102867	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-	-	-	910505102918	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	-	-	-
910505104565	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	-	-	-	910505102920	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	-	-	-
910505102872	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	-	-	-	910505102922	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	-	-	-
910505102874	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	-	-	-	910505102924	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	-	-	-
910505102876	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	-	-	-	910505102926	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	-	-	-
910505102878	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	-	-	-	910505102928	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	-	-	-
					910505102930	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	-	-	-
					910505102932	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	-	-	-
					910505102934	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	-	-	-
					910505104554	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Turvavalaistuksen Turvaval			Order Code	Full Product Name	Turvavalaistuksen Turvavalaistuks		
		Turvavalaistus	valovirta	akun tyyppi			Turvavalaistus	valovirta	akun tyyppi
910505104556	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	-	-	-	910505102884	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-
910505102910	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-	-	-	910505102885	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-
910505102912	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-	-	-	910505102887	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	-	-	-
910505102889	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	-	-	-	910505102891	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	-	-	-
910505102893	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	-	-	910505102895	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	Turvavalaistus,	850 lm	Lithium
910505102907	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	-	-	-	-	-	3 tunnin akku, DALI-ohjaus		
910505102909	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-	-	-	910505102897	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	Turvavalaistus,	850 lm	Lithium
910505102911	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-	-	-	-	-	3 tunnin akku, DALI-ohjaus		
910505102913	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-	-	-	910505102901	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	-	-	-
910505102938	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	-	-	-	910505102902	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	-	-	-
910505104551	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-	-	-	910505102905	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	-	-	-
910505104553	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	-	-	-	910505102906	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	-	-	-
910505104563	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	-	-	-	910505102915	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	-	-	-
910505102888	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	-	-	-	910505102917	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	-	-	-
910505102892	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	-	-	910505102919	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	-	-	-
910505102908	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-	-	-	910505102921	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	-	-	-
910505104550	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-	-	-	910505102923	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	-	-	-
910505104562	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	-	-	-	910505102925	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	-	-	-
910505104564	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	-	-	-	910505102927	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	-	-	-
910505102873	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	-	-	-	910505102929	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	-	-	-
910505102875	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	-	-	-	910505102931	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	-	-	-
910505102877	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	-	-	-	910505102933	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	-	-	-
910505102880	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	-	-	-	910505102935	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	-	-	-
910505102881	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	-	-	-	910505102936	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-	-	-
					910505102937	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Turvavalaistuksen Turvaval			Order Code	Full Product Name	Turvavalaistuksen Turvavalaistuks		
		Turvavalaistus	valovirta	akun tyy			Turvavalaistus	valovirta	akun tyyppi
910505104555	BY581P 250S/840 DIA WB GC - SI BP 1m CW5	-	-	-	910505102857	BY580X 170S/840 SIA WB GC - SI H4	-	-	-
910505104557	BY581P 250S/840 DIA HE WB - GC SI BP 1mCW5	-	-	-	910505102860	BY580X 130S/840 SIA HE WB - GC SI H4	-	-	-
910505102856	BY580X 130S/840 SIA WB GC - SI H4	-	-	-	910505102861	BY580X 170S/840 SIA HE WB - GC SI H4	-	-	-

## Hätätilakäyttö (2/2)

Order Code	Full Product Name	Turvavalaistuksen nimelliskesto (täydellä akulla)	Order Code	Full Product Name	Turvavalaistuksen nimelliskesto (täydellä akulla)
910505102953	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	-	910505102922	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	-
910505102954	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	-	910505102924	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	-
910505102955	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	-	910505102926	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	-
910505102956	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	910505102928	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	-
910505102865	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-	910505102930	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	-
910505102866	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-	910505102932	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	-
910505102858	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	-	910505102934	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	-
910505102859	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	-	910505104554	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	-
910505102862	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	910505104556	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	-
910505102863	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	910505102910	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-
910505102868	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	3 tuntia	910505102912	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-
910505102869	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	3 tuntia	910505102889	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	-
910505102870	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	3 tuntia	910505102893	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	-
910505102871	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	3 tuntia	910505102907	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	-
910505102864	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-	910505102909	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-
910505102867	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-	910505102911	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-
910505104565	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	-	910505102913	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-
910505102872	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	-	910505102938	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	-
910505102874	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	-	910505104551	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-
910505102876	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	-	910505104553	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	-
910505102878	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	-	910505104563	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	-
910505102879	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	-	910505102888	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	-
910505102882	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	-	910505102892	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	-
910505102883	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	-	910505102908	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-
910505102886	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	-	910505104550	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-
910505102890	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	-	910505104562	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	-
910505102894	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	3 tuntia	910505104564	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	-
910505102896	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	3 tuntia	910505102873	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	-
910505102898	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	-	910505102875	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	-
910505102899	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	-	910505102877	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	-
910505102903	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	-	910505102880	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	-
910505102904	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	-	910505102881	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	-
910505102914	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	-	910505102884	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	-
910505102916	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	-	910505102885	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	-
910505102918	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	-			
910505102920	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	-			

Order Code	Full Product Name	Turvavalaistuksen nimelliskesto (täydellä akulla)
910505102887	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	-
910505102891	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	-
910505102895	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	3 tuntia
910505102897	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	3 tuntia
910505102901	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	-
910505102902	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	-
910505102905	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	-
910505102906	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	-
910505102915	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	-
910505102917	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	-
910505102919	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	-
910505102921	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	-
910505102923	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	-
910505102925	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	-

Order Code	Full Product Name	Turvavalaistuksen nimelliskesto (täydellä akulla)
910505102927	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	-
910505102929	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	-
910505102931	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	-
910505102933	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	-
910505102935	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	-
910505102936	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-
910505102937	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-
910505104555	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	-
910505104557	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	-
910505102856	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	-
910505102857	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	-
910505102860	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	-
910505102861	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	-

## Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	Käyttölämpötila- alue	Hehkulankatesti	Välkynt (PstLM)	Order Code	Full Product Name	Käyttölämpötila- alue	Hehkulankatesti	Välkyntäarvo (PstLM)
910505102953	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	-30...+55 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,22	910505102867	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-30...+55 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	1
910505102954	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	-30...+55 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,22	910505104565	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	-30...+55 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,12
910505102955	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	-30...+55 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,22	910505102872	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	-30...+55 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,04
910505102956	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	-30...+55 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,22	910505102874	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	-30...+55 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,04
910505102865	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-30...+55 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	1	910505102876	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	-30...+55 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	-
910505102866	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-30...+55 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	1	910505102878	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	-30...+55 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	-
910505102858	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	-30...+55 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	1	910505102879	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	-30...+55 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,12
910505102859	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	-30...+55 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	1	910505102882	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	-30...+55 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	-
910505102862	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	-30...+55 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	1	910505102883	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	-30...+55 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	-
910505102863	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	-30...+55 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	1	910505102886	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	-30...+55 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,12
910505102868	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	0...+25 °C	Lämpötila 850 °C, kesto 30 s	1	910505102890	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	-30...+55 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	-
910505102869	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	0...+25 °C	Lämpötila 850 °C, kesto 30 s	1	910505102894	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	0...+25 °C	Lämpötila 850 °C, kesto 30 s	0,12
910505102870	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	0...+25 °C	Lämpötila 850 °C, kesto 30 s	1	910505102896	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	0...+25 °C	Lämpötila 850 °C, kesto 30 s	-
910505102871	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	0...+25 °C	Lämpötila 850 °C, kesto 30 s	1	910505102898	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	-30...+55 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	-
910505102864	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-30...+55 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	1	910505102899	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	-30...+55 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,12

Order Code	Full Product Name	Käyttölämpötila-		Välkynt		Käyttölämpötila-		Välkyntäarvo	
		alue	Hehkulankatesti	(PstLM)	Order Code	Full Product Name	alue	Hehkulankatesti	(PstLM)
910505102903	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	-30...+55 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	-	910505104553	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	-30...+55 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,35
910505102904	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	-30...+55 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	-	910505104563	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	-30...+55 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,12
910505102914	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	-30...+55 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	-	910505102888	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	-30...+55 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,12
910505102916	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	-30...+55 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	-	910505102892	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	-30...+55 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	-
910505102918	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	-30...+55 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,12	910505102908	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-30...+55 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	-
910505102920	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	-30...+55 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	-	910505104550	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-30...+55 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	-
910505102922	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	-30...+55 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,12	910505102952	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	-30...+55 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,12
910505102924	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	-30...+55 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	-	910505104564	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMBW1mCW5	-30...+55 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	-
910505102926	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	-30...+55 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,12	910505102873	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	-30...+55 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,04
910505102928	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	-30...+55 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	-	910505102875	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	-30...+55 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,04
910505102930	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	-30...+55 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,12	910505102877	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	-30...+55 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,12
910505102932	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	-30...+55 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	-	910505102880	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	-30...+55 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,12
910505102934	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	-30...+55 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,12	910505102881	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	-30...+55 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,22
910505104554	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	-30...+55 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,12	910505102884	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	-30...+55 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,12
910505104556	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	-30...+55 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	-	910505102885	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	-30...+55 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,22
910505102910	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-30...+55 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,12	910505102887	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	-30...+55 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,12
910505102912	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-30...+55 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	-	910505102891	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	-30...+55 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,12
910505102889	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	-30...+55 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,12	910505102895	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	0...+25 °C	Lämpötila 850 °C, kesto 30 s	0,12
910505102893	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	-30...+55 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,12	910505102897	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	0...+25 °C	Lämpötila 850 °C, kesto 30 s	0,12
910505102907	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	-30...+55 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,12	910505102901	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	-30...+55 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,12
910505102909	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-30...+55 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,12	910505102902	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	-30...+55 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,22
910505102911	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-30...+55 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,12	910505102905	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	-30...+55 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,12
910505102913	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-30...+55 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,12	910505102906	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	-30...+55 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,22
910505102938	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	-30...+55 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,22	910505102915	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	-30...+55 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,12
910505104551	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-30...+55 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,12	910505102917	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	-30...+55 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,12

Order Code	Full Product Name	Käyttölämpötila-		Välkynt		Käyttölämpötila-		Välkyntäarvo	
		alue	Hehkulankatesti	(PstLM)	Order Code	Full Product Name	alue	Hehkulankatesti	(PstLM)
910505102919	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	-30...+55 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,12	910505102936	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-30...+65 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,12
910505102921	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	-30...+55 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,12	910505102937	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-30...+55 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,22
910505102923	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	-30...+55 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,12	910505102955	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	-30...+55 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,12
910505102925	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	-30...+55 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,12	910505102957	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	-30...+55 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,12
910505102927	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	-30...+55 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,12	910505102856	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	-30...+55 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	1
910505102929	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	-30...+55 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,12	910505102857	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	-30...+55 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	1
910505102931	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	-30...+55 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,12	910505102860	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	-30...+55 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	1
910505102933	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	-30...+55 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,12	910505102861	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	-30...+55 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	1
910505102935	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	-30...+55 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,12	0,07				

## Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Order Code	Full Product Name	Kromaattisuus alussa	Order Code	Full Product Name	Kromaattisuus alussa
910505102953	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3	910505102896	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102954	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3	910505102898	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102955	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3	910505102899	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102956	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3	910505102903	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102865	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	(0.380, 0.375) SDCM 3	910505102904	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102866	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	(0.383, 0.377) SDCM 3	910505102914	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102858	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	(0.380, 0.375) SDCM 3	910505102916	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102859	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	(0.380, 0.375) SDCM 3	910505102918	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102862	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	(0.383, 0.377) SDCM 3	910505102920	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102863	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	(0.383, 0.377) SDCM 3	910505102922	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102868	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	(0.380, 0.375) SDCM 3	910505102924	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102869	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	(0.380, 0.375) SDCM 3	910505102926	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	(0.312, 0.327) SDCM 3
910505102870	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	(0.383, 0.377) SDCM 3	910505102928	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	(0.312, 0.325) SDCM 3
910505102871	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	(0.383, 0.377) SDCM 3	910505102930	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	(0.432, 0.400) SDCM 3
910505102864	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	(0.380, 0.375) SDCM 3	910505102932	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	(0.435, 0.401) SDCM 3
910505102867	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	(0.383, 0.377) SDCM 3	910505102934	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505104565	BY581P 250S/840 DIA HEWBGC SICHEMMBW1mCW5	(0.383, 0.377) SDCM 3	910505104554	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102872	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3	910505104556	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102874	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3	910505102910	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102876	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3	910505102912	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102878	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3	910505102889	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102879	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3	910505102893	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102882	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3	910505102907	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102883	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3	910505102909	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102886	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3	910505102911	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102890	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3	910505102913	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102894	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	(0.380, 0.375) SDCM 3	910505102938	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	(0.383, 0.377) SDCM 3
			910505104551	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	(0.383, 0.377) SDCM 3

Order Code	Full Product Name	Kromaattisuus alussa
910505104553	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505104563	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102888	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102892	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102908	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505104550	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505104562	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505104564	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102873	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102875	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102877	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102880	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102881	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102884	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102885	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102887	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102891	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102895	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102897	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102901	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3

Order Code	Full Product Name	Kromaattisuus alussa
910505102902	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102905	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102906	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102915	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102917	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102919	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102921	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102923	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102925	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102927	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	(0.312, 0.327) SDCM 3
910505102929	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	(0.312, 0.325) SDCM 3
910505102931	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	(0.432, 0.400) SDCM 3
910505102933	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	(0.435, 0.401) SDCM 3
910505102935	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102936	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102937	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505104555	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505104557	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102856	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102857	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102860	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102861	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	(0.383, 0.377) SDCM 3

## Tuotetiedot


Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
910505102953	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	BY581P
910505102954	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	BY581P
910505102955	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	BY581P
910505102956	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	BY581P
910505102865	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	BY580X
910505102866	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	BY581X
910505102858	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	BY580X
910505102859	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	BY581X
910505102862	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	BY581X
910505102863	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	BY581X
910505102868	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	BY581X
910505102869	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	BY581X
910505102870	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	BY581X
910505102871	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	BY581X
910505102864	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	BY580X
910505102867	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	BY580X
910505104565	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	BY581P
910505102872	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	BY580P
910505102874	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	BY580P
910505102876	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	BY580P
910505102878	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	BY580P
910505102879	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	BY580P
910505102882	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	BY580P
910505102883	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	BY580P

Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
910505102886	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	BY580P
910505102890	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	BY580P
910505102894	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	BY580P
910505102896	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	BY580P
910505102898	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	BY580P
910505102899	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	BY580P
910505102903	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	BY580P
910505102904	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	BY580P
910505102914	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	BY580P
910505102916	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	BY580P
910505102918	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	BY580P
910505102920	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	BY580P
910505102922	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	BY580P
910505102924	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	BY580P
910505102926	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	BY580P
910505102928	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	BY580P
910505102930	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	BY580P
910505102932	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	BY580P
910505102934	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	BY580P
910505104554	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	BY580P
910505104556	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	BY580P
910505102910	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	BY580P
910505102912	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	BY580P
910505102889	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	BY581P


Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
910505102893	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	BY581P
910505102907	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	BY581P
910505102909	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	BY581P
910505102911	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	BY581P
910505102913	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	BY581P
910505102938	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	BY581P
910505104551	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	BY581P
910505104553	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	BY581P
910505104563	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	BY581P
910505102888	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	BY580P
910505102892	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	BY580P
910505102908	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	BY580P
910505104550	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	BY580P
910505104562	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	BY580P
910505104564	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	BY580P
910505102873	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	BY581P
910505102875	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	BY581P
910505102877	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	BY581P
910505102880	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	BY581P
910505102881	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	BY581P
910505102884	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	BY581P
910505102885	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	BY581P
910505102887	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	BY581P
910505102891	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	BY581P

Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
910505102895	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	BY581P
910505102897	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	BY581P
910505102901	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	BY581P
910505102902	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	BY581P
910505102905	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	BY581P
910505102906	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	BY581P
910505102915	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	BY581P
910505102917	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	BY581P
910505102919	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	BY581P
910505102921	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	BY581P
910505102923	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	BY581P
910505102925	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	BY581P
910505102927	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	BY581P
910505102929	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	BY581P
910505102931	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	BY581P
910505102933	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	BY581P
910505102935	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	BY581P
910505102936	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	BY581P
910505102937	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	BY581P
910505104555	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	BY581P
910505104557	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	BY581P
910505102856	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	BY580X
910505102857	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	BY580X
910505102860	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	BY580X
910505102861	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	BY580X


## Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102872




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102863




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102914


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102899




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102869




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102915




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102865




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102895




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102898



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102856




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102924




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102881


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102925




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102857




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102933




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102873




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102902




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102884



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102874






Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102896



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102875




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102868

Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102923




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102858



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102871

Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102901

Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102922




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102862


Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102906

Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102921


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102920




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102932




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102864




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102934




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102878




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102866



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102885




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102883




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102918


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102882




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102916




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102926




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102928




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102935




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102903



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102891




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102904




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102886


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102867




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102905




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102890




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102894




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102930




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102919



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102879




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102870




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102887


Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102859**




**Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102892**




**Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102893**




**Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102860**




**Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102929**




**Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102931**



**Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102917**




**Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102877**




**Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102889**


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102927




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102861




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102888




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102880




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102897




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102876



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102938




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102936




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102937


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104550




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104551




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102907




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102913




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102912




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102909



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102908




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102910




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102911


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104557




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104554




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104555




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104563




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104556




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104564



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104565



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104562



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104553

