



GentleSpace – Éclairage de haute qualité et efficace conçu pour l'excellence dans les environnements difficiles

GentleSpace gen4 est la solution d'éclairage ultime pour les environnements industriels et les installations sportives intérieures. Il dépasse les attentes en garantissant une qualité de lumière supérieure, en améliorant la sécurité et la productivité des employés, et en respectant toutes les réglementations de sécurité en vigueur. Conçu pour la longévité, GentleSpace gen4 réduit la fréquence, les tracas et les coûts de maintenance, ce qui le rend idéal pour les installations à hauts plafonds. Sa conception économe en énergie réduit les dépenses opérationnelles, offrant une efficacité maximale des applications et un coût total de possession (TCO) attractif. Cette gamme de produits offre une grande variété d'optiques, d'angles de faisceau (de très étroit à large), de flux lumineux et d'options de connectivité. Avec GentleSpace gen4, vous pouvez facilement créer une solution d'éclairage sur mesure pour chaque application à haut plafond. Son design moderne et plat le rend plus facile à

installer, à nettoyer et à entretenir. La conception à fenêtre optique unique offre des performances visuelles supérieures. Une variété de possibilités de montage et de connecteurs, comme le connecteur IP65 pré-monté, permettent une installation rapide et facile. La conception robuste permet de résister à des conditions difficiles dans toutes sortes d'environnements. Vous pouvez choisir parmi différents matériaux de cache, y compris des variantes spécialisées pour des applications avec des températures extrêmes (XT), dans des zones dangereuses (ATEX 2/22) ou pour des applications sportives. En outre, GentleSpace gen4 offre des options de connectivité avancées. Il est prêt à être utilisé dans les systèmes d'éclairage connecté comme Interact. Un éclairage fiable et à haute efficacité avec une connectivité intelligente – un choix brillant pour un avenir meilleur. Adoptez la durabilité avec GentleSpace gen4, la solution d'éclairage pour grandes hauteurs qui respecte les principes de l'économie circulaire en privilégiant la durabilité et la recyclabilité. Le luminaire peut être entretenu, et toutes les informations sont disponibles à portée de main via l'application Signify Service Tag. Que vous recherchiez une solution fiable qui saura se faire oublier ou une solution pouvant être adaptée et contrôlée après installation, GentleSpace gen4 est le choix qu'il vous faut.

Avantages

- Conception robuste, créée pour résister aux conditions difficiles dans toutes sortes d'environnements
- Architecture de produit compacte, résistante aux chocs élevés (IK08), à l'eau et à la poussière (IP65)
- Excellente uniformité de la lumière et faible éblouissement pour des conditions de travail optimisées avec une sécurité améliorée et un plus grand confort visuel
- Coût total de possession attractif grâce à sa haute efficacité lumineuse (jusqu'à 189 lm/W), sa longue durée de vie (100 000 heures à L85) et son plan d'éclairage optimisé qui nécessite moins de luminaires par application
- Installation facile. Architecture monobloc plus légère (environ 20 % plus légère que la génération précédente) avec plusieurs options de montage pour une installation flexible dans divers environnements et conditions
- Connectivité Interact Ready pour un éclairage intelligent. Connectez-vous au cloud et découvrez d'autres moyens d'économiser de l'énergie grâce à une efficacité optimisée, à la détection de mouvement et à l'utilisation de la lumière du jour, ainsi qu'à une gestion de l'éclairage, à une productivité et à une sécurité améliorées.
- Conçu dans un souci de durabilité. Répond aux critères d'éclairage pour la circularité pour vous aider à atteindre vos objectifs de développement durable

Applications

- Sites de fabrication (de l'alimentation et des boissons à l'industrie lourde)
- Centres logistiques et entrepôts
- Installations sportives couvertes, piscines et salles d'exposition

Fonctions

- Des performances exceptionnelles avec les versions UltraEfficient (UE, 189 lm/W) et High-Efficiency (HE, 183 lm/W)
- Longue durée de vie de 100 000 heures à L85
- Haute résistance à l'eau (IP65) et grande protection contre les chocs (IK08)
- Grande variété d'optiques (faisceau extensif/faisceau semi-intensif/faisceau intensif/faisceau extra-intensif/grande hauteur/asymétrique)
- Options spéciales pour un large éventail d'applications : version Extreme (XT) jusqu'à 70 °C, classe de sécurité I ou II, version protégée pour piscine (SWP), protection marine (MSP), option résistante aux balles certifiée VDE (BP), version certifiée ATEX 2/22. Testé par rapport à une large liste de substances chimiques pouvant être présentes en milieu industriel

- Système de montage amovible pour une installation facile, comprenant diverses options de montage et divers connecteurs (connecteur prémonté IP65 ou câble à fil volant)
- Boîtier robuste en aluminium moulé sous pression avec gestion thermique efficace ainsi que conception plate à l'avant et à l'arrière pour faciliter l'installation, le nettoyage et la maintenance.
- Conception de module LED unique pour une qualité de lumière supérieure
- Accès à l'application Signify Service tag avec des informations de service et de maintenance

Versions



GentleSpace gen4-large,
suspension



GentleSpace gen4-large,
bracket, Interact ready



GentleSpace gen4-large,
suspension, Interact ready



GentleSpace gen4-small,
bracket, Interact ready



GentleSpace gen4-large, wall-
bracket



GentleSpace gen4-small,
suspension



GentleSpace gen4-small,
bracket



GentleSpace gen4-large,
bracket



GentleSpace gen4



GentleSpace gen4-small, wall-bracket





GentleSpace gen4-large, suspension





GentleSpace gen4, Interact Ready

Schéma dimensionnel

BY580X suspended



700s suspended




With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4

With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI


BY581X suspended



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4


BY580P, BY582P suspended



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI


BY581P, BY583P Bracket



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5


BY580P, BY582P Wallmounted bracket



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW


BY580P, BY582P Bracket



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR


BY581X Bracket



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR


BY580X Bracket



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR


BY581P, BY583P Wallmounted bracket



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW


700S Bracket



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR

BY581P, BY583P suspended




With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI

Détails sur le produit



GentleSpace gen4-large,
suspension



GentleSpace gen4-small,
suspension

Informations générales

Nombre d'appareillages	1 unité
Driver inclus	Oui
Service Tag	Oui

Données techniques de l'éclairage

Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	10 or 24 degré(s)
--	-------------------

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Classe de protection CEI	Classe électrique I

Commandes et gradation

Niveau de gradation maximal	10%
Commande intégrée	Capteur SNH (R) 210

Mécanique et boîtier

Couleur du corps	Argent
Résistance aux chocs pour des applications spécifiques	Éclairage résistant aux balles/impacts de balles
Indice de protection	IP65 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]

Fonctionnement de secours

Durée nominale de l'éclairage de secours (à pleine charge)	3 h
Secours centralisé	Non
Type de batterie d'éclairage de secours	Lithium

Approbation et application

Inflammabilité	Pour montage sur surfaces aisément inflammables
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC

Performances initiales

Tolérance de flux lumineux	+/-10%
----------------------------	--------

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Type d'optique
8720169589490	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	70.000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Faisceau extensif
8720169589506	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	70.000 lm	4000 K	177 lm/W	>80	Faisceau extensif
8720169589513	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	70.000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Faisceau extensif
8720169589520	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	70.000 lm	4000 K	177 lm/W	>80	Faisceau extensif
8720169594012	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	25.000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Faisceau extensif
8720169594029	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	25.000 lm	4000 K	184 lm/W	>80	Faisceau extensif
8720169593947	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	25.000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Faisceau extensif
8720169593954	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	35.000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Faisceau extensif
8720169593985	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	25.000 lm	4000 K	184 lm/W	>80	Faisceau extensif
8720169593992	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	35.000 lm	4000 K	177 lm/W	>80	Faisceau extensif
8720169594043	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	25.000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Faisceau extensif
8720169594050	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	25.000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Faisceau extensif
8720169594067	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	25.000 lm	4000 K	184 lm/W	>80	Faisceau extensif
8720169594074	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	25.000 lm	4000 K	184 lm/W	>80	Faisceau extensif
8720169594005	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	17.000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Faisceau extensif
8720169594036	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	17.000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Faisceau extensif
8720169590618	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mcW5	25.000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Faisceau extensif
8720169594081	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	17.000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Faisceau extensif
8720169594104	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	17.000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Faisceau extensif
8720169594128	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	10.000 lm	4000 K	182 lm/W	>80	Faisceau extensif
8720169594142	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	13.000 lm	4000 K	171 lm/W	>80	Faisceau extensif
8720169594159	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	17.000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Faisceau extensif
8720169594180	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	13.000 lm	4000 K	178 lm/W	>80	Faisceau extensif
8720169594197	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	17.000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Faisceau extensif
8720169594227	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	17.000 lm	4000 K	155 lm/W	>80	Faisceau extensif
8720169594265	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	17.000 lm	4000 K	164 lm/W	>80	Faisceau extensif
8720169594302	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	17.000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Faisceau extensif
8720169594326	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	17.000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Faisceau extensif
8720169594340	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	13.000 lm	4000 K	169 lm/W	>80	Faisceau semi-intensif
8720169594357	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	17.000 lm	4000 K	164 lm/W	>80	Faisceau semi-intensif
8720169594388	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	13.000 lm	4000 K	178 lm/W	>80	Faisceau semi-intensif
8720169594395	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	17.000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Faisceau semi-intensif
8720169589087	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	17.000 lm	4000 K	164 lm/W	>80	Faisceau intensif
8720169589100	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	17.000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Faisceau intensif
8720169589124	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	17.000 lm	4000 K	164 lm/W	>80	Faisceau intensif

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Type d'optique
8720169589148	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	17.000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Faisceau intensif
8720169589162	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	17.000 lm	4000 K	164 lm/W	>80	Optique grande hauteur
8720169589186	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	17.000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Optique grande hauteur
8720169589209	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	17.000 lm	6500 K	164 lm/W	>80	Faisceau extensif
8720169589223	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	17.000 lm	6500 K	172 lm/W	>80	Faisceau extensif
8720169589247	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	17.000 lm	3000 K	155 lm/W	>80	Faisceau extensif
8720169589261	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	17.000 lm	3000 K	159 lm/W	>80	Faisceau extensif
8720169589285	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	17.000 lm	4000 K	157 lm/W	>90	Faisceau extensif
8720169590502	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	17.000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Faisceau extensif
8720169590526	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	17.000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Faisceau extensif
8720169589049	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	17.000 lm	4000 K	157 lm/W	>80	Angle d'ouverture de faisceau asymétrique
8720169589063	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	17.000 lm	4000 K	170 lm/W	>80	Angle d'ouverture de faisceau asymétrique
8720169594258	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	25.000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Faisceau extensif
8720169594296	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	25.000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Faisceau extensif
8720169589018	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	25.000 lm	4000 K	165 lm/W	>80	Angle d'ouverture de faisceau asymétrique
8720169589032	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	25.000 lm	4000 K	176 lm/W	>80	Angle d'ouverture de faisceau asymétrique
8720169589056	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	25.000 lm	4000 K	165 lm/W	>80	Angle d'ouverture de faisceau asymétrique
8720169589070	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	25.000 lm	4000 K	176 lm/W	>80	Angle d'ouverture de faisceau asymétrique
8720169589322	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	35.000 lm	4000 K	177 lm/W	>80	Faisceau extensif
8720169590595	BY581P 250S/840 DIA HE WBGC SICHEMBR1mCW5	25.000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Faisceau extensif
8720169594241	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	17.000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Faisceau extensif
8720169594289	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	17.000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Faisceau extensif
8720169589025	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	17.000 lm	4000 K	170 lm/W	>80	Angle d'ouverture de faisceau asymétrique
8720169590588	BY580P 170S/840 DIA HE WBGC SICHEMBR1mCW5	17.000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Faisceau extensif
8720169590601	BY580P 170S/840 DIA HEWBGC SICHEMMBW1mCW5	17.000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Faisceau extensif
8720169594098	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	25.000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Faisceau extensif
8720169594111	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	25.000 lm	4000 K	184 lm/W	>80	Faisceau extensif
8720169594135	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	20.000 lm	4000 K	189 lm/W	>80	Faisceau extensif
8720169594166	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	25.000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Faisceau extensif
8720169594173	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	35.000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Faisceau extensif
8720169594203	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	25.000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Faisceau extensif
8720169594210	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	35.000 lm	4000 K	177 lm/W	>80	Faisceau extensif
8720169594234	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	25.000 lm	4000 K	162 lm/W	>80	Faisceau extensif
8720169594272	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	25.000 lm	4000 K	171 lm/W	>80	Faisceau extensif

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Type d'optique
8720169594319	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	25.000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Faisceau extensif
8720169594333	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	25.000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Faisceau extensif
8720169594364	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	25.000 lm	4000 K	171 lm/W	>80	Faisceau semi-intensif
8720169594371	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	35.000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Faisceau semi-intensif
8720169594401	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	25.000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Faisceau semi-intensif
8720169594418	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	35.000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Faisceau semi-intensif
8720169589094	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	25.000 lm	4000 K	171 lm/W	>80	Faisceau intensif
8720169589117	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	25.000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Faisceau intensif
8720169589131	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	25.000 lm	4000 K	171 lm/W	>80	Faisceau intensif
8720169589155	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	25.000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Faisceau intensif
8720169589179	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	25.000 lm	4000 K	171 lm/W	>80	Optique grande hauteur
8720169589193	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	25.000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Optique grande hauteur
8720169589216	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	25.000 lm	6500 K	171 lm/W	>80	Faisceau extensif
8720169589230	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	25.000 lm	6500 K	179 lm/W	>80	Faisceau extensif
8720169589254	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	25.000 lm	3000 K	162 lm/W	>80	Faisceau extensif
8720169589278	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	25.000 lm	3000 K	171 lm/W	>80	Faisceau extensif
8720169589292	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	25.000 lm	4000 K	165 lm/W	>90	Faisceau extensif
8720169589308	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	25.000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Faisceau extensif
8720169589315	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	35.000 lm	4000 K	177 lm/W	>80	Faisceau extensif
8720169590519	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	25.000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Faisceau extensif
8720169590533	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	25.000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Faisceau extensif
8720169593923	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	13.000 lm	4000 K	171 lm/W	>80	Faisceau extensif
8720169593930	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	17.000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Faisceau extensif
8720169593961	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	13.000 lm	4000 K	178 lm/W	>80	Faisceau extensif
8720169593978	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	17.000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Faisceau extensif

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
8720169589490	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	420 W	Non
8720169589506	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	397 W	Non
8720169589513	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	420 W	Non
8720169589520	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	397 W	Non
8720169594012	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	144 W	Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour)

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
8720169594029	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	136 W	Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
8720169593947	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	144 W	Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
8720169593954	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	210 W	Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
8720169593985	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	136 W	Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
8720169593992	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	198 W	Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
8720169594043	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	144 W	Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
8720169594050	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	144 W	Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
8720169594067	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	136 W	Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
8720169594074	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	136 W	Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
8720169594005	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	102 W	Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
8720169594036	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	97 W	Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
8720169590618	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	138 W	Non
8720169594081	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	102 W	Non
8720169594104	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	97 W	Non
8720169594128	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	55 W	Non
8720169594142	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	76 W	Non
8720169594159	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	102 W	Non
8720169594180	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	73 W	Non
8720169594197	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	97 W	Non
8720169594227	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	110 W	Non
8720169594265	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	104 W	Non
8720169594302	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	102 W	Non
8720169594326	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	97 W	Non
8720169594340	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	77 W	Non
8720169594357	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	104 W	Non
8720169594388	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	73 W	Non
8720169594395	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	98 W	Non
8720169589087	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	104 W	Non
8720169589100	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	98 W	Non
8720169589124	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	104 W	Non
8720169589148	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	98 W	Non
8720169589162	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	104 W	Non
8720169589186	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	98 W	Non
8720169589209	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	104 W	Non
8720169589223	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	99 W	Non
8720169589247	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	110 W	Non

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
8720169589261	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	104 W	Non
8720169589285	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	108 W	Non
8720169590502	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	102 W	Non
8720169590526	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	97 W	Non
8720169589049	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	108 W	Non
8720169589063	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	100 W	Non
8720169594258	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	144 W	Non
8720169594296	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	138 W	Non
8720169589018	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	152 W	Non
8720169589032	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	142 W	Non
8720169589056	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	152 W	Non
8720169589070	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	142 W	Non
8720169589322	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	198 W	Non
8720169590595	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	144 W	Non
8720169594241	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	102 W	Non
8720169594289	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	97 W	Non
8720169589025	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	100 W	Non
8720169590588	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	102 W	Non
8720169590601	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	97 W	Non
8720169594098	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	144 W	Non
8720169594111	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	136 W	Non
8720169594135	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	106 W	Non
8720169594166	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	144 W	Non
8720169594173	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	210 W	Non
8720169594203	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	138 W	Non
8720169594210	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	198 W	Non
8720169594234	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	154 W	Non
8720169594272	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	146 W	Non
8720169594319	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	144 W	Non
8720169594333	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	138 W	Non
8720169594364	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	146 W	Non
8720169594371	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	210 W	Non
8720169594401	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	138 W	Non
8720169594418	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	200 W	Non
8720169589094	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	146 W	Non
8720169589117	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	138 W	Non
8720169589131	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	146 W	Non
8720169589155	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	138 W	Non
8720169589179	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	146 W	Non
8720169589193	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	138 W	Non
8720169589216	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	146 W	Non
8720169589230	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	140 W	Non

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
8720169589254	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	154 W	Non
8720169589278	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	146 W	Non
8720169589292	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	152 W	Non
8720169589308	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	138 W	Non
8720169589315	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	198 W	Non
8720169590519	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	144 W	Non
8720169590533	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	138 W	Non
8720169593923	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	76 W	Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
8720169593930	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	102 W	Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
8720169593961	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	73 W	Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
8720169593978	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	97 W	Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour)

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8720169589490	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	Oui
8720169589506	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	Oui
8720169589513	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	Oui
8720169589520	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	Oui
8720169594012	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Oui
8720169594029	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Oui
8720169593947	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	Oui
8720169593954	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	Oui
8720169593985	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	Oui
8720169593992	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	Oui
8720169594043	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	Oui
8720169594050	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	Oui
8720169594067	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	Oui
8720169594074	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	Oui
8720169594005	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Oui
8720169594036	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Oui
8720169590618	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCISICHEMMBW1mCW5	Oui
8720169594081	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	Non
8720169594104	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	Non
8720169594128	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	Oui
8720169594142	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	Oui
8720169594159	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	Oui
8720169594180	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	Oui
8720169594197	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	Oui
8720169594227	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	Oui

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8720169594265	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	Oui
8720169594302	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	Oui
8720169594326	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	Oui
8720169594340	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	Oui
8720169594357	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	Oui
8720169594388	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	Oui
8720169594395	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	Oui
8720169589087	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	Oui
8720169589100	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	Oui
8720169589124	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	Oui
8720169589148	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	Oui
8720169589162	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	Oui
8720169589186	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	Oui
8720169589209	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	Oui
8720169589223	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	Oui
8720169589247	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	Oui
8720169589261	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	Oui
8720169589285	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	Oui
8720169590502	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	Oui
8720169590526	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	Oui
8720169589049	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	Oui
8720169589063	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	Oui
8720169594258	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	Oui
8720169594296	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	Oui
8720169589018	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	Oui
8720169589032	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	Oui
8720169589056	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	Oui
8720169589070	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	Oui
8720169589322	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	Oui
8720169590595	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSCHEMBR1mCW5	Oui
8720169594241	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	Oui
8720169594289	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	Oui
8720169589025	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	Oui
8720169590588	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSCHEMBR1mCW5	Oui
8720169590601	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSCHEMMBW1mCW5	Oui
8720169594098	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	Non
8720169594111	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	Non
8720169594135	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	Oui
8720169594166	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	Oui
8720169594173	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	Oui
8720169594203	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	Oui
8720169594210	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	Oui

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8720169594234	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	Oui
8720169594272	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	Oui
8720169594319	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	Oui
8720169594333	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	Oui
8720169594364	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	Oui
8720169594371	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	Oui
8720169594401	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	Oui
8720169594418	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	Oui
8720169589094	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	Oui
8720169589117	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	Oui
8720169589131	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	Oui
8720169589155	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	Oui
8720169589179	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	Oui
8720169589193	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	Oui
8720169589216	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	Oui
8720169589230	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	Oui
8720169589254	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	Oui
8720169589278	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	Oui
8720169589292	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	Oui
8720169589308	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	Oui
8720169589315	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	Oui
8720169590519	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	Oui
8720169590533	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	Oui
8720169593923	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	Oui
8720169593930	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	Oui
8720169593961	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	Oui
8720169593978	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	Oui

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Protection contre les chocs mécaniques
8720169589490	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	IK07
8720169589506	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	IK07
8720169589513	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	IK07
8720169589520	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	IK07
8720169594012	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	IK03
8720169594029	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	IK03
8720169593947	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	IK03
8720169593954	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	IK03
8720169593985	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK03
8720169593992	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK03
8720169594043	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	IK03

Order Code	Full Product Name	Protection contre les chocs mécaniques
8720169594050	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	IK03
8720169594067	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	IK03
8720169594074	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	IK03
8720169594005	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	IK03
8720169594036	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	IK03
8720169590618	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	IK07
8720169594081	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	IK07
8720169594104	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	IK07
8720169594128	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	IK07
8720169594142	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	IK07
8720169594159	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	IK07
8720169594180	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	IK07
8720169594197	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	IK07
8720169594227	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	IK07
8720169594265	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	IK07
8720169594302	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	IK07
8720169594326	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	IK07
8720169594340	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	IK07
8720169594357	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	IK07
8720169594388	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	IK07
8720169594395	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	IK07
8720169589087	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	IK07
8720169589100	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	IK07
8720169589124	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	IK07
8720169589148	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	IK07
8720169589162	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	IK07
8720169589186	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	IK07
8720169589209	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	IK07
8720169589223	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	IK07
8720169589247	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	IK07
8720169589261	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	IK07
8720169589285	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	IK07
8720169590502	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	IK07
8720169590526	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	IK07
8720169589049	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	IK07
8720169589063	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	IK07
8720169594258	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	IK07
8720169594296	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	IK07
8720169589018	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	IK07
8720169589032	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	IK07
8720169589056	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	IK07
8720169589070	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	IK07

Order Code	Full Product Name	Protection contre les chocs mécaniques
8720169589322	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	IK07
8720169590595	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	IK07
8720169594241	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	IK07
8720169594289	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	IK07
8720169589025	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	IK07
8720169590588	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	IK07
8720169590601	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	IK07
8720169594098	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	IK07
8720169594111	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	IK07
8720169594135	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	IK07
8720169594166	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	IK07
8720169594173	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	IK07
8720169594203	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	IK07
8720169594210	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	IK07
8720169594234	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	IK07
8720169594272	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	IK07
8720169594319	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	IK07
8720169594333	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	IK07
8720169594364	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	IK07
8720169594371	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	IK07
8720169594401	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	IK07
8720169594418	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	IK07
8720169589094	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	IK07
8720169589117	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	IK07
8720169589131	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	IK07
8720169589155	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	IK07
8720169589179	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	IK07
8720169589193	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	IK07
8720169589216	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	IK07
8720169589230	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	IK07
8720169589254	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	IK07
8720169589278	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	IK07
8720169589292	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	IK07
8720169589308	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	IK07
8720169589315	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	IK07
8720169590519	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	IK07
8720169590533	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	IK07
8720169593923	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	IK03
8720169593930	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	IK03
8720169593961	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK03
8720169593978	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK03

Fonctionnement de secours

Order Code	Full Product Name	Flux en mode secours	Alimentation de secours	Eclairage de secours
8720169589490	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	-	-	-
8720169589506	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-
8720169589513	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	-	-	-
8720169589520	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	-	-
8720169594012	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-	-	-
8720169594029	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-	-	-
8720169593947	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	-	-	-
8720169593954	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	-	-	-
8720169593985	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	-	-
8720169593992	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	-	-
8720169594043	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	850 lm	5 W	Éclairage de secours 3 heures version Pro
8720169594050	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	850 lm	5 W	Éclairage de secours 3 heures avec interface sans fil
8720169594067	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	850 lm	5 W	Éclairage de secours 3 heures version Pro
8720169594074	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	850 lm	5 W	Éclairage de secours 3 heures avec interface sans fil
8720169594005	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-	-	-
8720169594036	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-	-	-
8720169590618	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	-	-	-
8720169594081	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	-	-	-
8720169594104	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	-	-	-
8720169594128	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	-	-	-
8720169594142	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	-	-	-
8720169594159	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	-	-	-
8720169594180	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-
8720169594197	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-
8720169594227	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	-	-	-
8720169594265	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	-	-	-
8720169594302	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	450 lm	3 W	Éclairage de secours 3 heures version Pro
8720169594326	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	450 lm	3 W	Éclairage de secours 3 heures version Pro
8720169594340	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	-	-	-
8720169594357	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	-	-	-
8720169594388	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	-	-	-
8720169594395	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	-	-	-
8720169589087	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	-	-	-
8720169589100	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	-	-	-
8720169589124	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Flux en mode secours	Alimentation de secours	Eclairage de secours
8720169589148	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	-	-	-
8720169589162	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	-	-	-
8720169589186	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	-	-	-
8720169589209	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	-	-	-
8720169589223	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	-	-	-
8720169589247	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	-	-	-
8720169589261	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	-	-	-
8720169589285	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	-	-	-
8720169590502	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	-	-	-
8720169590526	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	-	-	-
8720169589049	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-	-	-
8720169589063	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-	-	-
8720169594258	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	-	-	-
8720169594296	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	-	-
8720169589018	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	-	-	-
8720169589032	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-	-	-
8720169589056	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-	-	-
8720169589070	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-	-	-
8720169589322	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	-	-	-
8720169590595	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	-	-	-
8720169594241	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	-	-	-
8720169594289	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	-	-
8720169589025	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-	-	-
8720169590588	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	-	-	-
8720169590601	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	-	-	-
8720169594098	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	-	-	-
8720169594111	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	-	-	-
8720169594135	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	-	-	-
8720169594166	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	-	-	-
8720169594173	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	-	-	-
8720169594203	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-
8720169594210	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-
8720169594234	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	-	-	-
8720169594272	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	-	-	-
8720169594319	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	850 lm	5 W	Éclairage de secours 3 heures avec interface DALI
8720169594333	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	850 lm	5 W	Éclairage de secours 3 heures avec interface DALI
8720169594364	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	-	-	-
8720169594371	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	-	-	-
8720169594401	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	-	-	-
8720169594418	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Flux en mode secours	Alimentation de secours	Eclairage de secours
8720169589094	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	-	-	-
8720169589117	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	-	-	-
8720169589131	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	-	-	-
8720169589155	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	-	-	-
8720169589179	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	-	-	-
8720169589193	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	-	-	-
8720169589216	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	-	-	-
8720169589230	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	-	-	-
8720169589254	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	-	-	-
8720169589278	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	-	-	-
8720169589292	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	-	-	-
8720169589308	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-	-	-
8720169589315	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-	-	-
8720169590519	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	-	-	-
8720169590533	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	-	-	-
8720169593923	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	-	-	-
8720169593930	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	-	-	-
8720169593961	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	-	-
8720169593978	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	-	-

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Essai au fil incandescent	Valeur de scintillement (PstLM)	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	Gamme de températures ambiantes
8720169589490	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	Température 650 °C, durée 30 s	0,22	0,01	-30 à +55 °C
8720169589506	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	Température 650 °C, durée 30 s	0,22	0,01	-30 à +55 °C
8720169589513	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	Température 650 °C, durée 30 s	0,22	0,01	-30 à +55 °C
8720169589520	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	Température 650 °C, durée 30 s	0,22	0,01	-30 à +55 °C
8720169594012	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Température 650 °C, durée 30 s	1	0,4	-30 à +55 °C
8720169594029	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Température 650 °C, durée 30 s	1	0,4	-30 à +55 °C
8720169593947	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	Température 650 °C, durée 30 s	1	0,4	-30 à +55 °C
8720169593954	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	Température 650 °C, durée 30 s	1	0,4	-30 à +55 °C
8720169593985	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	Température 650 °C, durée 30 s	1	0,4	-30 à +55 °C
8720169593992	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	Température 650 °C, durée 30 s	1	0,4	-30 à +55 °C
8720169594043	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	Température 850 °C, durée 30 s	1	0,4	0 °C à 25 °C

Order Code	Full Product Name	Essai au fil incandescent	Valeur de scintillement (PstLM)	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	Gamme de températures ambiantes
8720169594050	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	Température 850 °C, durée 30 s	1	0,4	0 °C à 25 °C
8720169594067	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	Température 850 °C, durée 30 s	1	0,4	0 °C à 25 °C
8720169594074	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	Température 850 °C, durée 30 s	1	0,4	0 °C à 25 °C
8720169594005	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Température 650 °C, durée 30 s	1	0,4	-30 à +55 °C
8720169594036	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Température 650 °C, durée 30 s	1	0,4	-30 à +55 °C
8720169590618	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07	-30 à +55 °C
8720169594081	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	Température 650 °C, durée 30 s	0,04	0,07	-30 à +55 °C
8720169594104	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	Température 650 °C, durée 30 s	0,04	0,07	-30 à +55 °C
8720169594128	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	Température 650 °C, durée 30 s	-	-	-30 à +55 °C
8720169594142	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	Température 650 °C, durée 30 s	-	-	-30 à +55 °C
8720169594159	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07	-30 à +55 °C
8720169594180	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	Température 650 °C, durée 30 s	-	-	-30 à +55 °C
8720169594197	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	Température 650 °C, durée 30 s	-	-	-30 à +55 °C
8720169594227	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07	-30 à +55 °C
8720169594265	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	Température 650 °C, durée 30 s	-	-	-30 à +55 °C
8720169594302	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	Température 850 °C, durée 30 s	0,12	0,07	0 °C à 25 °C
8720169594326	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	Température 850 °C, durée 30 s	-	-	0 °C à 25 °C
8720169594340	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	Température 650 °C, durée 30 s	-	-	-30 à +55 °C
8720169594357	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07	-30 à +55 °C
8720169594388	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	Température 650 °C, durée 30 s	-	-	-30 à +55 °C
8720169594395	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	Température 650 °C, durée 30 s	-	-	-30 à +55 °C
8720169589087	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	Température 650 °C, durée 30 s	-	-	-30 à +55 °C
8720169589100	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	Température 650 °C, durée 30 s	-	-	-30 à +55 °C
8720169589124	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07	-30 à +55 °C

Order Code	Full Product Name	Essai au fil incandescent	Valeur de scintillement (PstLM)	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	Gamme de températures ambiantes
8720169589148	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	Température 650 °C, durée 30 s	-	-	-30 à +55 °C
8720169589162	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07	-30 à +55 °C
8720169589186	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	Température 650 °C, durée 30 s	-	-	-30 à +55 °C
8720169589209	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07	-30 à +55 °C
8720169589223	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	Température 650 °C, durée 30 s	-	-	-30 à +55 °C
8720169589247	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07	-30 à +55 °C
8720169589261	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	Température 650 °C, durée 30 s	-	-	-30 à +55 °C
8720169589285	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07	-30 à +55 °C
8720169590502	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07	-30 à +55 °C
8720169590526	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	Température 650 °C, durée 30 s	-	-	-30 à +55 °C
8720169589049	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07	-30 à +55 °C
8720169589063	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	Température 650 °C, durée 30 s	-	-	-30 à +55 °C
8720169594258	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07	-30 à +55 °C
8720169594296	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07	-30 à +55 °C
8720169589018	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07	-30 à +55 °C
8720169589032	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07	-30 à +55 °C
8720169589056	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07	-30 à +55 °C
8720169589070	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07	-30 à +55 °C
8720169589322	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	Température 650 °C, durée 30 s	0,22	0,01	-30 °C à 55 °C
8720169590595	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCICHEMBR1mCW5	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07	-30 à +55 °C
8720169594241	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07	-30 à +55 °C
8720169594289	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	Température 650 °C, durée 30 s	-	-	-30 à +55 °C
8720169589025	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	Température 650 °C, durée 30 s	-	-	-30 à +55 °C
8720169590588	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCICHEMBR1mCW5	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07	-30 à +55 °C

Order Code	Full Product Name	Essai au fil incandescent	Valeur de scintillement (PstLM)	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	Gamme de températures ambiantes
8720169590601	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	Température 650 °C, durée 30 s	-	-	-30 à +55 °C
8720169594098	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	Température 650 °C, durée 30 s	0,04	0,07	-30 à +55 °C
8720169594111	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	Température 650 °C, durée 30 s	0,04	0,07	-30 à +55 °C
8720169594135	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07	-30 à +55 °C
8720169594166	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07	-30 à +55 °C
8720169594173	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	Température 650 °C, durée 30 s	0,22	0,01	-30 à +55 °C
8720169594203	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07	-30 à +55 °C
8720169594210	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	Température 650 °C, durée 30 s	0,22	0,01	-30 à +55 °C
8720169594234	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07	-30 à +55 °C
8720169594272	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07	-30 à +55 °C
8720169594319	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	Température 850 °C, durée 30 s	0,12	0,07	0 °C à 25 °C
8720169594333	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	Température 850 °C, durée 30 s	0,12	0,07	0 °C à 25 °C
8720169594364	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07	-30 à +55 °C
8720169594371	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	Température 650 °C, durée 30 s	0,22	0,01	-30 à +55 °C
8720169594401	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07	-30 à +55 °C
8720169594418	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	Température 650 °C, durée 30 s	0,22	0,01	-30 à +55 °C
8720169589094	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07	-30 à +55 °C
8720169589117	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07	-30 à +55 °C
8720169589131	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07	-30 à +55 °C
8720169589155	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07	-30 à +55 °C
8720169589179	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07	-30 à +55 °C
8720169589193	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07	-30 à +55 °C
8720169589216	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07	-30 à +55 °C
8720169589230	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07	-30 à +55 °C

Order Code	Full Product Name	Essai au fil incandescent	Valeur de scintillement (PstLM)	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	Gamme de températures ambiantes
8720169589254	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07	-30 à +55 °C
8720169589278	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07	-30 à +55 °C
8720169589292	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07	-30 à +55 °C
8720169589308	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07	-30 °C à 65 °C
8720169589315	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	Température 650 °C, durée 30 s	0,22	0,01	-30 °C à 55 °C
8720169590519	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07	-30 à +55 °C
8720169590533	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07	-30 à +55 °C
8720169593923	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	Température 650 °C, durée 30 s	1	0,4	-30 à +55 °C
8720169593930	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	Température 650 °C, durée 30 s	1	0,4	-30 à +55 °C
8720169593961	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	Température 650 °C, durée 30 s	1	0,4	-30 à +55 °C
8720169593978	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	Température 650 °C, durée 30 s	1	0,4	-30 à +55 °C

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8720169589490	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
8720169589506	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
8720169589513	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
8720169589520	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
8720169594012	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
8720169594029	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
8720169593947	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
8720169593954	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
8720169593985	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
8720169593992	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
8720169594043	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
8720169594050	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
8720169594067	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
8720169594074	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
8720169594005	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
8720169594036	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
8720169590618	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	(0.383, 0.377) SDCM 3
8720169594081	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
8720169594104	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8720169594128	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
8720169594142	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
8720169594159	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
8720169594180	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
8720169594197	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
8720169594227	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
8720169594265	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
8720169594302	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	(0.380, 0.375) SDCM 3
8720169594326	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	(0.383, 0.377) SDCM 3
8720169594340	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
8720169594357	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
8720169594388	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
8720169594395	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
8720169589087	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
8720169589100	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
8720169589124	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
8720169589148	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
8720169589162	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
8720169589186	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
8720169589209	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	(0.312, 0.327) SDCM 3
8720169589223	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	(0.312, 0.325) SDCM 3
8720169589247	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	(0.432, 0.400) SDCM 3
8720169589261	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	(0.435, 0.401) SDCM 3
8720169589285	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
8720169590502	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	(0.380, 0.375) SDCM 3
8720169590526	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	(0.383, 0.377) SDCM 3
8720169589049	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	(0.380, 0.375) SDCM 3
8720169589063	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	(0.383, 0.377) SDCM 3
8720169594258	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
8720169594296	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
8720169589018	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
8720169589032	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
8720169589056	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	(0.380, 0.375) SDCM 3
8720169589070	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	(0.383, 0.377) SDCM 3
8720169589322	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	(0.383, 0.377) SDCM 3
8720169590595	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	(0.383, 0.377) SDCM 3
8720169594241	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
8720169594289	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
8720169589025	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
8720169590588	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	(0.383, 0.377) SDCM 3
8720169590601	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	(0.383, 0.377) SDCM 3
8720169594098	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8720169594111	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
8720169594135	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
8720169594166	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
8720169594173	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
8720169594203	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
8720169594210	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
8720169594234	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
8720169594272	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
8720169594319	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	(0.380, 0.375) SDCM 3
8720169594333	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	(0.383, 0.377) SDCM 3
8720169594364	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
8720169594371	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
8720169594401	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
8720169594418	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
8720169589094	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
8720169589117	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
8720169589131	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
8720169589155	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
8720169589179	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
8720169589193	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
8720169589216	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	(0.312, 0.327) SDCM 3
8720169589230	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	(0.312, 0.325) SDCM 3
8720169589254	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	(0.432, 0.400) SDCM 3
8720169589278	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	(0.435, 0.401) SDCM 3
8720169589292	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
8720169589308	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	(0.383, 0.377) SDCM 3
8720169589315	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	(0.383, 0.377) SDCM 3
8720169590519	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	(0.380, 0.375) SDCM 3
8720169590533	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	(0.383, 0.377) SDCM 3
8720169593923	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
8720169593930	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
8720169593961	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
8720169593978	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	(0.383, 0.377) SDCM 3

Données du produit


Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
8720169589490	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	BY581P
8720169589506	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	BY581P
8720169589513	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	BY581P
8720169589520	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	BY581P
8720169594012	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	BY580X

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
8720169594029	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	BY581X
8720169593947	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	BY580X
8720169593954	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	BY581X
8720169593985	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	BY581X
8720169593992	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	BY581X
8720169594043	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	BY581X
8720169594050	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	BY581X
8720169594067	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	BY581X
8720169594074	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	BY581X
8720169594005	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	BY580X
8720169594036	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	BY580X
8720169590618	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	BY581P
8720169594081	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	BY580P
8720169594104	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	BY580P
8720169594128	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	BY580P
8720169594142	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	BY580P
8720169594159	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	BY580P
8720169594180	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	BY580P
8720169594197	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	BY580P
8720169594227	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	BY580P
8720169594265	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	BY580P
8720169594302	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	BY580P
8720169594326	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	BY580P
8720169594340	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	BY580P
8720169594357	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	BY580P
8720169594388	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	BY580P
8720169594395	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	BY580P
8720169589087	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	BY580P
8720169589100	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	BY580P
8720169589124	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	BY580P
8720169589148	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	BY580P
8720169589162	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	BY580P
8720169589186	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	BY580P
8720169589209	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	BY580P
8720169589223	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	BY580P
8720169589247	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	BY580P
8720169589261	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	BY580P
8720169589285	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	BY580P
8720169590502	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	BY580P
8720169590526	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	BY580P
8720169589049	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	BY580P
8720169589063	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	BY580P

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
8720169594258	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	BY581P
8720169594296	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	BY581P
8720169589018	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	BY581P
8720169589032	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	BY581P
8720169589056	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	BY581P
8720169589070	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	BY581P
8720169589322	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	BY581P
8720169590595	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	BY581P
8720169594241	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	BY580P
8720169594289	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	BY580P
8720169589025	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	BY580P
8720169590588	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	BY580P
8720169590601	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	BY580P
8720169594098	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	BY581P
8720169594111	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	BY581P
8720169594135	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	BY581P
8720169594166	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	BY581P
8720169594173	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	BY581P
8720169594203	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	BY581P
8720169594210	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	BY581P
8720169594234	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	BY581P
8720169594272	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	BY581P
8720169594319	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	BY581P
8720169594333	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	BY581P
8720169594364	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	BY581P
8720169594371	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	BY581P
8720169594401	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	BY581P
8720169594418	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	BY581P
8720169589094	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	BY581P
8720169589117	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	BY581P
8720169589131	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	BY581P
8720169589155	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	BY581P
8720169589179	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	BY581P
8720169589193	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	BY581P
8720169589216	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	BY581P
8720169589230	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	BY581P
8720169589254	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	BY581P
8720169589278	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	BY581P
8720169589292	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	BY581P
8720169589308	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	BY581P
8720169589315	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	BY581P
8720169590519	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	BY581P

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
8720169590533	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	BY581P
8720169593923	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	BY580X
8720169593930	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	BY580X
8720169593961	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	BY580X
8720169593978	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	BY580X


PDiagramme photométrique polaire



BY580PI - 910505102872

BY580PI - 910505102863


BY580PI - 910505102914




BY580PI - 910505102899

BY580PI - 910505102869


BY580PI - 910505102915




BY580PI - 910505102865




BY580PI - 910505102895




BY580PI - 910505102898




BY580PI - 910505102856




BY580PI - 910505102924




BY580PI - 910505102881




BY580PI - 910505102925




BY580PI - 910505102857




BY580PI - 910505102933




BY580PI - 910505102873




BY580PI - 910505102902




BY580PI - 910505102884




BY580PI - 910505102874




BY580PI - 910505102896




BY580PI - 910505102875




BY580PI - 910505102868




BY580PI - 910505102923




BY580PI - 910505102858




BY580PI - 910505102871




BY580PI - 910505102901




BY580PI - 910505102922




BY580PI - 910505102862




BY580PI - 910505102906




BY580PI - 910505102921




BY580PI - 910505102920




BY580PI - 910505102932




BY580PI - 910505102864




BY580PI - 910505102934




BY580PI - 910505102878




BY580PI - 910505102866




BY580PI - 910505102885




BY580PI - 910505102883




BY580PI - 910505102918




BY580PI - 910505102882




BY580PI - 910505102916




BY580PI - 910505102926




BY580PI - 910505102928




BY580PI - 910505102935




BY580PI - 910505102903




BY580PI - 910505102891




BY580PI - 910505102904




BY580PI - 910505102886




BY580PI - 910505102867




BY580PI - 910505102905




BY580PI - 910505102890




BY580PI - 910505102894




BY580PI - 910505102930




BY580PI - 910505102919




BY580PI - 910505102879




BY580PI - 910505102870




BY580PI - 910505102887




BY580PI - 910505102859




BY580PI - 910505102892




BY580PI - 910505102893




BY580PI - 910505102860




BY580PI - 910505102929




BY580PI - 910505102931




BY580PI - 910505102917




BY580PI - 910505102877




BY580PI - 910505102889




BY580PI - 910505102927




BY580PI - 910505102861




BY580PI - 910505102888




BY580PI - 910505102880




BY580PI - 910505102897




BY580PI - 910505102876




BY580PI - 910505102938




BY580PI - 910505102936




BY580PI - 910505102937




BY580PI - 910505102907




BY580PI - 910505102913




BY580PI - 910505102912




BY580PI - 910505102909




BY580PI - 910505102908




BY580PI - 910505102910




BY580PI - 910505102911




BY580PI - 910505104557




BY580PI - 910505104554




BY580PI - 910505104555




BY580PI - 910505104563




BY580PI - 910505104556



BY580PI - 910505104564



BY580PI - 910505104565



BY580PI - 910505104562