



GentleSpace – Éclairage de haute qualité et efficace conçu pour l'excellence dans les environnements difficiles

GentleSpace gen4

GentleSpace gen4 est la solution d'éclairage ultime pour les environnements industriels et les installations sportives intérieures. Il dépasse les attentes en garantissant une qualité de lumière supérieure, en améliorant la sécurité et la productivité des employés, et en respectant toutes les réglementations de sécurité en vigueur. Conçu pour la longévité, GentleSpace gen4 réduit la fréquence, les tracas et les coûts de maintenance, ce qui le rend idéal pour les installations à hauts plafonds. Sa conception économe en énergie réduit les dépenses opérationnelles, offrant une efficacité maximale des applications et un coût total de possession (TCO) attractif. Cette gamme de produits offre une grande variété d'optiques, d'angles de faisceau (de très étroit à large), de flux lumineux et d'options de connectivité. Avec GentleSpace gen4, vous pouvez facilement créer une solution d'éclairage sur mesure pour chaque application à haut plafond. Son design moderne et plat le rend plus facile à installer, à nettoyer et à entretenir. La conception à fenêtre optique unique offre des performances visuelles supérieures. Une variété de possibilités de montage et de connecteurs, comme le connecteur IP65 pré-monté, permettent une installation rapide et facile. La conception robuste permet de résister à des conditions difficiles dans toutes sortes d'environnements. Vous pouvez

GentleSpace gen4

choisir parmi différents matériaux de cache, y compris des variantes spécialisées pour des applications avec des températures extrêmes (XT), dans des zones dangereuses (ATEX 2/22) ou pour des applications sportives. En outre, GentleSpace gen4 offre des options de connectivité avancées. Il est prêt à être utilisé dans les systèmes d'éclairage connecté comme Interact. Un éclairage fiable et à haute efficacité avec une connectivité intelligente – un choix brillant pour un avenir meilleur. Adoptez la durabilité avec GentleSpace gen4, la solution d'éclairage pour grandes hauteurs qui respecte les principes de l'économie circulaire en privilégiant la durabilité et la recyclabilité. Le luminaire peut être entretenu, et toutes les informations sont disponibles à portée de main via l'application Signify Service Tag. Que vous recherchiez une solution fiable qui saura se faire oublier ou une solution pouvant être adaptée et contrôlée après installation, GentleSpace gen4 est le choix qu'il vous faut.

Avantages

- Conception robuste, créée pour résister aux conditions difficiles dans toutes sortes d'environnements
- Architecture de produit compacte, résistante aux chocs élevés (IK08), à l'eau et à la poussière (IP65)
- Excellente uniformité de la lumière et faible éblouissement pour des conditions de travail optimisées avec une sécurité améliorée et un plus grand confort visuel
- Coût total de possession attractif grâce à sa haute efficacité lumineuse (jusqu'à 189 lm/W), sa longue durée de vie (100 000 heures à L85) et son plan d'éclairage optimisé qui nécessite moins de luminaires par application
- Installation facile. Architecture monobloc plus légère (environ 20 % plus légère que la génération précédente) avec plusieurs options de montage pour une installation flexible dans divers environnements et conditions
- Connectivité Interact Ready pour un éclairage intelligent. Connectez-vous au cloud et découvrez d'autres moyens d'économiser de l'énergie grâce à une efficacité optimisée, à la détection de mouvement et à l'utilisation de la lumière du jour, ainsi qu'à une gestion de l'éclairage, à une productivité et à une sécurité améliorées.
- Conçu dans un souci de durabilité. Répond aux critères d'éclairage pour la circularité pour vous aider à atteindre vos objectifs de développement durable

GentleSpace gen4

Fonctions

- Des performances exceptionnelles avec les versions UltraEfficient (UE, 189 lm/W) et High-Efficiency (HE, 183 lm/W)
- Longue durée de vie de 100 000 heures à L85
- Haute résistance à l'eau (IP65) et grande protection contre les chocs (IK08)
- Grande variété d'optiques (faisceau extensif/faisceau semi-intensif/faisceau intensif/faisceau extra-intensif/grande hauteur/asymétrique)
- Options spéciales pour un large éventail d'applications : version Extreme (XT) jusqu'à 70 °C, classe de sécurité I ou II, version protégée pour piscine (SWP), protection marine (MSP), option résistante aux balles certifiée VDE (BP), version certifiée ATEX 2/22. Testé par rapport à une large liste de substances chimiques pouvant être présentes en milieu industriel
- Système de montage amovible pour une installation facile, comprenant diverses options de montage et divers connecteurs (connecteur prémonté IP65 ou câble à fil volant)
- Boîtier robuste en aluminium moulé sous pression avec gestion thermique efficace ainsi que conception plate à l'avant et à l'arrière pour faciliter l'installation, le nettoyage et la maintenance.
- Conception de module LED unique pour une qualité de lumière supérieure
- Accès à l'application Signify Service tag avec des informations de service et de maintenance

Application

- Sites de fabrication (de l'alimentation et des boissons à l'industrie lourde)
- Centres logistiques et entrepôts
- Installations sportives couvertes, piscines et salles d'exposition

Versions



GentleSpace gen4-large, bracket,
Interact ready



GentleSpace gen4-small, bracket,
Interact ready




GentleSpace gen4-large, wall-
bracket



GentleSpace gen4-small, wall-
bracket


Schéma dimensionnel

BY580X suspended




With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m, or 2m

700s suspended




With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m, or 2m

BY581X suspended




With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m, or 2m

BY580P, BY582P suspended




With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m, or 2m

BY581P, BY583P Bracket




With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m, or 2m

BY580P, BY582P Wallmounted bracket




With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m, or 2m

BY580P, BY582P Bracket



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m, or 2m


BY581X Bracket



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m, or 2m


Schéma dimensionnel

BY580X Bracket




With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m, or 2m

BY581P, BY583P Wallmounted bracket




With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m, or 2m

7005 Bracket




With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m, or 2m

BY581P, BY583P suspended




With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m, or 2m

Détails sur le produit



GentleSpace gen4-large,
suspension



GentleSpace gen4-small,
suspension

Informations générales

Ballast/pilote inclus	Oui
Nombre d'appareillages	1 unité

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz

Mécanique et boîtier

Couleur du boîtier	Argent
Code d'indice de protection	IP65

Fonctionnement de secours

Secours central	Non
-----------------	-----

Approbation et application

Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Essai au fil incandescent	Pour montage sur surfaces aisément inflammables

Performances initiales (conformité à la norme IEC)

Tolérance de flux lumineux	+/-10%
----------------------------	--------

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Service Tag
910505102953	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	Oui
910505102954	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	Oui
910505102955	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	Oui
910505102956	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	Oui
910505102865	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Oui
910505102866	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Oui
910505102858	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	Oui
910505102859	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	Oui
910505102862	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	Oui
910505102863	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	Oui
910505102868	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	Oui
910505102869	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	Oui
910505102870	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	Oui
910505102871	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	Oui
910505102864	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Oui
910505102867	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Oui
910505104565	BY581P 250S/840 DIA HEWBGC SICHEMWB1mCW5	-
910505102872	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	Oui
910505102874	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	Oui
910505102876	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	-
910505102878	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	Oui
910505102879	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	Oui
910505102882	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	Oui
910505102883	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	Oui
910505102886	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	Oui
910505102890	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	Oui
910505102894	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	Oui
910505102896	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	Oui
910505102898	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	Oui
910505102899	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	Oui
910505102903	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	Oui
910505102904	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	Oui
910505102914	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	Oui
910505102916	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	Oui
910505102918	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	-
910505102920	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	-
910505102922	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	Oui
910505102924	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	Oui
910505102926	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	Oui
910505102928	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	Oui
910505102930	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	Oui
910505102932	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	Oui
910505102934	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	Oui
910505104554	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	-
910505104556	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1m CW5	-
910505104558	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI IA9	-
910505102910	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-
910505102912	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-
910505102889	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	Oui
910505102893	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	Oui
910505102907	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	-

Order Code	Full Product Name	Service Tag
910505102909	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-
910505102911	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-
910505102913	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-
910505102938	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	-
910505104551	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-
910505104553	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	-
910505104563	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	-
910505102888	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	Oui
910505102892	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	Oui
910505102908	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-
910505104550	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-
910505104562	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	-
910505104564	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMB1mCW5	-
910505102873	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	Oui
910505102875	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	Oui
910505102877	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	-
910505102880	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	Oui
910505102881	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	Oui
910505102884	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	Oui
910505102885	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	Oui
910505102887	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	Oui
910505102891	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	Oui
910505102895	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	Oui
910505102897	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	Oui
910505102901	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	Oui
910505102902	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	Oui
910505102905	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	Oui
910505102906	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	Oui
910505102915	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	Oui
910505102917	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	Oui
910505102919	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	-
910505102921	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	-
910505102923	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	Oui
910505102925	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	Oui
910505102927	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	Oui
910505102929	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	Oui
910505102931	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	Oui
910505102933	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	Oui
910505102935	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	Oui
910505102936	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-
910505102937	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-
910505104555	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	-
910505104557	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	-
910505102856	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	Oui
910505102857	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	Oui
910505102860	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	Oui
910505102861	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	Oui

Données techniques de l'éclairage (1/2)

Order Code	Full Product Name	Angle d'ouverture		Indice de rendu		Efficacité lumineuse (valeur nominale)	Order Code	Full Product Name	Angle d'ouverture		Indice de rendu		Efficacité lumineuse (valeur nominale)
		de la source lumineuse	Température de couleur (nom.)	de couleur	de couleur (IRC)				de la source lumineuse	Température de couleur (nom.)	de couleur	de couleur (IRC)	
910505102953	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	-	4000 K	>80	167 lm/W	910505102883	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	-	4000 K	>80	175 lm/W		
910505102954	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	-	4000 K	>80	177 lm/W	910505102886	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	-	4000 K	>80	155 lm/W		
910505102955	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	-	4000 K	>80	167 lm/W	910505102890	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	-	4000 K	>80	164 lm/W		
910505102956	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	4000 K	>80	177 lm/W	910505102894	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	-	4000 K	>80	167 lm/W		
910505102865	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-	4000 K	>80	174 lm/W	910505102896	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	-	4000 K	>80	175 lm/W		
910505102866	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-	4000 K	>80	184 lm/W	910505102898	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	-	4000 K	>80	169 lm/W		
910505102858	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	-	4000 K	>80	174 lm/W	910505102899	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	-	4000 K	>80	164 lm/W		
910505102859	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	-	4000 K	>80	167 lm/W	910505102903	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	-	4000 K	>80	178 lm/W		
910505102862	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	4000 K	>80	184 lm/W	910505102904	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	-	4000 K	>80	174 lm/W		
910505102863	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	4000 K	>80	177 lm/W	910505102914	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	10 or 24 degré(s)	4000 K	>80	164 lm/W		
910505102868	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	-	4000 K	>80	174 lm/W	910505102916	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	10 or 24 degré(s)	4000 K	>80	174 lm/W		
910505102869	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	-	4000 K	>80	174 lm/W	910505102918	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	-	4000 K	>80	164 lm/W		
910505102870	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	-	4000 K	>80	184 lm/W	910505102920	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	-	4000 K	>80	174 lm/W		
910505102871	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	-	4000 K	>80	184 lm/W	910505102922	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	-	4000 K	>80	164 lm/W		
910505102864	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-	4000 K	>80	167 lm/W	910505102924	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	-	4000 K	>80	174 lm/W		
910505102867	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-	4000 K	>80	175 lm/W	910505102926	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	-	6500 K	>80	164 lm/W		
910505104565	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	-	4000 K	>80	181 lm/W	910505102928	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	-	6500 K	>80	172 lm/W		
910505102872	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	-	4000 K	>80	167 lm/W	910505102930	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	-	3000 K	>80	155 lm/W		
910505102874	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	-	4000 K	>80	175 lm/W	910505102932	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	-	3000 K	>80	159 lm/W		
910505102876	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	-	4000 K	>80	182 lm/W	910505102934	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	-	4000 K	>90	157 lm/W		
910505102878	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	-	4000 K	>80	171 lm/W	910505104554	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	-	4000 K	>80	167 lm/W		
910505102879	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	-	4000 K	>80	167 lm/W	910505104556	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1m CW5	-	4000 K	>80	175 lm/W		
910505102882	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	-	4000 K	>80	178 lm/W	910505104558	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI IA9	-	4000 K	>80	167 lm/W		

Order Code	Full Product Name	Angle d'ouverture		Indice de rendu		Efficacité lumineuse (valeur nominal)	Order Code	Full Product Name	Angle d'ouverture		Indice de rendu		Efficacité lumineuse (valeur nominale)
		de la source lumineuse	Température de couleur (nom.)	de couleur	de couleur (IRC)				de la source lumineuse	Température de couleur (nom.)	de couleur	de couleur (IRC)	
910505102910	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-	4000 K	>80	157 lm/W	910505102884	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	-	4000 K	>80	181 lm/W		
910505102912	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-	4000 K	>80	170 lm/W	910505102885	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	-	4000 K	>80	177 lm/W		
910505102889	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	-	4000 K	>80	174 lm/W	910505102887	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	-	4000 K	>80	162 lm/W		
910505102893	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	4000 K	>80	181 lm/W	910505102891	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	-	4000 K	>80	171 lm/W		
910505102907	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	-	4000 K	>80	165 lm/W	910505102895	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	-	4000 K	>80	174 lm/W		
910505102909	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-	4000 K	>80	176 lm/W	910505102897	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	-	4000 K	>80	181 lm/W		
910505102911	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-	4000 K	>80	165 lm/W	910505102901	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	-	4000 K	>80	171 lm/W		
910505102913	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-	4000 K	>80	176 lm/W	910505102902	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	-	4000 K	>80	167 lm/W		
910505102938	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	-	4000 K	>80	177 lm/W	910505102905	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	-	4000 K	>80	181 lm/W		
910505104551	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-	4000 K	>80	181 lm/W	910505102906	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	-	4000 K	>80	175 lm/W		
910505104553	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	-	4000 K	>80	174 lm/W	910505102915	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	10 or 24 degré(s)	4000 K	>80	171 lm/W		
910505104563	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	-	4000 K	>80	174 lm/W	910505102917	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	10 or 24 degré(s)	4000 K	>80	181 lm/W		
910505102888	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	-	4000 K	>80	167 lm/W	910505102919	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	-	4000 K	>80	171 lm/W		
910505102892	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	4000 K	>80	175 lm/W	910505102921	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	-	4000 K	>80	181 lm/W		
910505102908	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-	4000 K	>80	170 lm/W	910505102923	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	-	4000 K	>80	171 lm/W		
910505104550	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-	4000 K	>80	175 lm/W	910505102925	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	-	4000 K	>80	181 lm/W		
910505104562	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	-	4000 K	>80	167 lm/W	910505102927	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	-	6500 K	>80	171 lm/W		
910505104564	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	-	4000 K	>80	175 lm/W	910505102929	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	-	6500 K	>80	179 lm/W		
910505102873	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	-	4000 K	>80	174 lm/W	910505102931	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	-	3000 K	>80	162 lm/W		
910505102875	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	-	4000 K	>80	184 lm/W	910505102933	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	-	3000 K	>80	171 lm/W		
910505102877	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	-	4000 K	>80	189 lm/W	910505102935	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	-	4000 K	>90	165 lm/W		
910505102880	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	-	4000 K	>80	174 lm/W	910505102936	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-	4000 K	>80	181 lm/W		
910505102881	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	-	4000 K	>80	167 lm/W	910505102937	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-	4000 K	>80	177 lm/W		

Order Code	Full Product Name	Angle d'ouverture				Indice de rendu		Order Code	Full Product Name	Angle d'ouverture				Indice de rendu	
		du faisceau de la source lumineuse	Température de couleur (nom.)	de	Efficacité lumineuse (valeur nominal)	de	de			du faisceau de la source lumineuse	Température de couleur (nom.)	de	Efficacité lumineuse (valeur nominale)		
910505104555	BY581P 250S/840 DIA WB GC - SI BP 1m CW5	-	4000 K	>80	174 lm/W	910505102857	BY580X 170S/840 SIA WB GC - SI H4	-	4000 K	>80	167 lm/W				
910505104557	BY581P 250S/840 DIA HE WB - GC SI BP 1mCW5	-	4000 K	>80	181 lm/W	910505102860	BY580X 130S/840 SIA HE WB - GC SI H4	-	4000 K	>80	178 lm/W				
910505102856	BY580X 130S/840 SIA WB GC - SI H4	-	4000 K	>80	171 lm/W	910505102861	BY580X 170S/840 SIA HE WB - GC SI H4	-	4000 K	>80	175 lm/W				

Données techniques de l'éclairage (2/2)

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Type d'optique	Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Type d'optique
910505102953	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	70 000 lm	Faisceau extensif	910505102874	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	17 000 lm	Faisceau extensif
910505102954	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	70 000 lm	Faisceau extensif	910505102876	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	10 000 lm	Faisceau extensif
910505102955	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	70 000 lm	Faisceau extensif	910505102878	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	13 000 lm	Faisceau extensif
910505102956	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	70 000 lm	Faisceau extensif	910505102879	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	17 000 lm	Faisceau extensif
910505102865	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	25 000 lm	Faisceau extensif	910505102882	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	13 000 lm	Faisceau extensif
910505102866	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	25 000 lm	Faisceau extensif	910505102883	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	17 000 lm	Faisceau extensif
910505102858	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	25 000 lm	Faisceau extensif	910505102886	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	17 000 lm	Faisceau extensif
910505102859	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	35 000 lm	Faisceau extensif	910505102890	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	17 000 lm	Faisceau extensif
910505102862	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	25 000 lm	Faisceau extensif	910505102894	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	17 000 lm	Faisceau extensif
910505102863	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	35 000 lm	Faisceau extensif	910505102896	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	17 000 lm	Faisceau extensif
910505102868	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	25 000 lm	Faisceau extensif	910505102898	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	13 000 lm	Faisceau semi-intensif
910505102869	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	25 000 lm	Faisceau extensif	910505102899	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	17 000 lm	Faisceau semi-intensif
910505102870	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	25 000 lm	Faisceau extensif	910505102903	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	13 000 lm	Faisceau semi-intensif
910505102871	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	25 000 lm	Faisceau extensif	910505102904	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	17 000 lm	Faisceau semi-intensif
910505102864	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	17 000 lm	Faisceau extensif	910505102914	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	17 000 lm	Faisceau intensif
910505102867	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	17 000 lm	Faisceau extensif	910505102916	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	17 000 lm	Faisceau intensif
910505104565	BY581P 250S/840 DIA HEWBGC SICHEMMBW1mCW5	25 000 lm	Faisceau extensif	910505102918	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	17 000 lm	Faisceau intensif
910505102872	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	17 000 lm	Faisceau extensif	910505102920	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	17 000 lm	Faisceau intensif

Order Code	Full Product Name	Flux	
		lumineux	Type d'optique
910505102922	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	17 000 lm	Optique grande hauteur
910505102924	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	17 000 lm	Optique grande hauteur
910505102926	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	17 000 lm	Faisceau extensif
910505102928	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	17 000 lm	Faisceau extensif
910505102930	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	17 000 lm	Faisceau extensif
910505102932	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	17 000 lm	Faisceau extensif
910505102934	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	17 000 lm	Faisceau extensif
910505104554	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	17 000 lm	Faisceau extensif
910505104556	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	17 000 lm	Faisceau extensif
910505104558	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI IA9	17 000 lm	Faisceau extensif
910505102910	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	17 000 lm	Angle d'ouverture de faisceau asymétrique
910505102912	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	17 000 lm	Angle d'ouverture de faisceau asymétrique
910505102889	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	25 000 lm	Faisceau extensif
910505102893	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	25 000 lm	Faisceau extensif
910505102907	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	25 000 lm	Angle d'ouverture de faisceau asymétrique
910505102909	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	25 000 lm	Angle d'ouverture de faisceau asymétrique
910505102911	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	25 000 lm	Angle d'ouverture de faisceau asymétrique
910505102913	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	25 000 lm	Angle d'ouverture de faisceau asymétrique
910505102938	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	35 000 lm	Faisceau extensif

Order Code	Full Product Name	Flux	
		lumineux	Type d'optique
910505104551	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	25 000 lm	Faisceau extensif
910505104553	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	25 000 lm	Faisceau extensif
910505104563	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	25 000 lm	Faisceau extensif
910505102888	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	17 000 lm	Faisceau extensif
910505102892	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	17 000 lm	Faisceau extensif
910505102908	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	17 000 lm	Angle d'ouverture de faisceau asymétrique
910505104550	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	17 000 lm	Faisceau extensif
910505104562	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	17 000 lm	Faisceau extensif
910505104564	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMBW1mCW5	17 000 lm	Faisceau extensif
910505102873	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	25 000 lm	Faisceau extensif
910505102875	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	25 000 lm	Faisceau extensif
910505102877	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	20 000 lm	Faisceau extensif
910505102880	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	25 000 lm	Faisceau extensif
910505102881	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	35 000 lm	Faisceau extensif
910505102884	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	25 000 lm	Faisceau extensif
910505102885	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	35 000 lm	Faisceau extensif
910505102887	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	25 000 lm	Faisceau extensif
910505102891	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	25 000 lm	Faisceau extensif
910505102895	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	25 000 lm	Faisceau extensif
910505102897	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	25 000 lm	Faisceau extensif
910505102901	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	25 000 lm	Faisceau semi- intensif
910505102902	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	35 000 lm	Faisceau semi- intensif
910505102905	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	25 000 lm	Faisceau semi- intensif
910505102906	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	35 000 lm	Faisceau semi- intensif

Order Code	Full Product Name	Flux	
		lumineux	Type d'optique
910505102915	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	25 000 lm	Faisceau intensif
910505102917	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	25 000 lm	Faisceau intensif
910505102919	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	25 000 lm	Faisceau intensif
910505102921	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	25 000 lm	Faisceau intensif
910505102923	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	25 000 lm	Optique grande hauteur
910505102925	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	25 000 lm	Optique grande hauteur
910505102927	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	25 000 lm	Faisceau extensif
910505102929	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	25 000 lm	Faisceau extensif
910505102931	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	25 000 lm	Faisceau extensif
910505102933	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	25 000 lm	Faisceau extensif

Order Code	Full Product Name	Flux	
		lumineux	Type d'optique
910505102935	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	25 000 lm	Faisceau extensif
910505102936	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	25 000 lm	Faisceau extensif
910505102937	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	35 000 lm	Faisceau extensif
910505104555	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	25 000 lm	Faisceau extensif
910505104557	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	25 000 lm	Faisceau extensif
910505102856	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	13 000 lm	Faisceau extensif
910505102857	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	17 000 lm	Faisceau extensif
910505102860	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	13 000 lm	Faisceau extensif
910505102861	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	17 000 lm	Faisceau extensif

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Classe de protection IEC	Consommation électrique	Convient pour la
				commutation aléatoire
910505102953	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	Classe électrique I	420 W	Non
910505102954	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	Classe électrique I	397 W	Non
910505102955	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	Classe électrique I	420 W	Non
910505102956	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	Classe électrique I	397 W	Non
910505102865	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Classe électrique I	144 W	Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
910505102866	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Classe électrique I	136 W	Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour)

Order Code	Full Product Name	Classe de protection IEC	Consommation électrique	Convient pour la
				commutation aléatoire
910505102858	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	Classe électrique I	144 W	Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
910505102859	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	Classe électrique I	210 W	Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
910505102862	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	Classe électrique I	136 W	Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour)

Order Code	Full Product Name	Classe de protection IEC	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire	Order Code	Full Product Name	Classe de protection IEC	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
910505102863	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	Classe électrique I	198 W	Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour)	910505102867	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Classe électrique I	97 W	Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
910505102868	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	Classe électrique I	144 W	Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour)	910505104565	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	Classe électrique I	138 W	Non
910505102869	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	Classe électrique I	144 W	Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour)	910505102872	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	Classe électrique I	102 W	Non
910505102870	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	Classe électrique I	136 W	Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour)	910505102874	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	Classe électrique I	97 W	Non
910505102871	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	Classe électrique I	136 W	Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour)	910505102876	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	Classe électrique I	55 W	Non
910505102864	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Classe électrique I	102 W	Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour)	910505102878	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	Classe électrique I	76 W	Non
					910505102879	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	Classe électrique I	102 W	Non
					910505102882	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	Classe électrique I	73 W	Non
					910505102883	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	Classe électrique I	97 W	Non
					910505102886	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	Classe électrique I	110 W	Non
					910505102890	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	Classe électrique I	104 W	Non
					910505102894	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	Classe électrique I	102 W	Non
					910505102896	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	Classe électrique I	97 W	Non
					910505102898	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	Classe électrique I	77 W	Non
					910505102899	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	Classe électrique I	104 W	Non
					910505102903	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	Classe électrique I	73 W	Non
					910505102904	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	Classe électrique I	98 W	Non
					910505102914	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	Classe électrique I	104 W	Non
					910505102916	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	Classe électrique I	98 W	Non
					910505102918	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	Classe électrique I	104 W	Non
					910505102920	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	Classe électrique I	98 W	Non

Order Code	Full Product Name	Classe de protection IEC	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire	Order Code	Full Product Name	Classe de protection IEC	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
910505102922	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	Classe électrique I	104 W	Non	910505104563	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	Classe électrique I	144 W	Non
910505102924	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	Classe électrique I	98 W	Non	910505102888	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	Classe électrique I	102 W	Non
910505102926	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	Classe électrique I	104 W	Non	910505102892	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	Classe électrique I	97 W	Non
910505102928	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	Classe électrique I	99 W	Non	910505102908	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	Classe électrique I	100 W	Non
910505102930	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	Classe électrique I	110 W	Non	910505104550	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	Classe électrique I	97 W	Non
910505102932	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	Classe électrique I	104 W	Non	910505104562	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	Classe électrique I	102 W	Non
910505102934	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	Classe électrique I	108 W	Non	910505104564	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	Classe électrique I	97 W	Non
910505104554	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	Classe électrique I	102 W	Non	910505102873	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	Classe électrique I	144 W	Non
910505104556	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	Classe électrique I	97 W	Non	910505102875	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	Classe électrique I	136 W	Non
910505104558	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI IA9	Classe électrique I	102 W	Oui (relatif à la détection de présence/ mouvement et à la collecte de la lumière du jour)	910505102877	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	Classe électrique I	106 W	Non
910505102910	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	Classe électrique I	108 W	Non	910505102880	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	Classe électrique I	144 W	Non
910505102912	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	Classe électrique I	100 W	Non	910505102881	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	Classe électrique I	210 W	Non
910505102889	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	Classe électrique I	144 W	Non	910505102884	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	Classe électrique I	138 W	Non
910505102893	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	Classe électrique I	138 W	Non	910505102885	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	Classe électrique I	198 W	Non
910505102907	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	Classe électrique I	152 W	Non	910505102887	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	Classe électrique I	154 W	Non
910505102909	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	Classe électrique I	142 W	Non	910505102891	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	Classe électrique I	146 W	Non
910505102911	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	Classe électrique I	152 W	Non	910505102895	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	Classe électrique I	144 W	Non
910505102913	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	Classe électrique I	142 W	Non	910505102897	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	Classe électrique I	138 W	Non
910505102938	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	Classe électrique I	198 W	Non	910505102901	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	Classe électrique I	146 W	Non
910505104551	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	Classe électrique I	138 W	Non	910505102902	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	Classe électrique I	210 W	Non
910505104553	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	Classe de sécurité II	144 W	Non	910505102905	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	Classe électrique I	138 W	Non
					910505102906	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	Classe électrique I	200 W	Non
					910505102915	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	Classe électrique I	146 W	Non
					910505102917	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	Classe électrique I	138 W	Non

Order Code	Full Product Name	Classe de protection IEC	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire	Order Code	Full Product Name	Classe de protection IEC	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
910505102919	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	Classe électrique I	146 W	Non					mouvement et à la
910505102921	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	Classe électrique I	138 W	Non					collecte de la lumière du jour)
910505102923	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	Classe électrique I	146 W	Non					
910505102925	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	Classe électrique I	138 W	Non	910505102857	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	Classe électrique I	102 W	Oui (relatif à la détection de présence/ mouvement et à la
910505102927	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	Classe électrique I	146 W	Non					collecte de la lumière du jour)
910505102929	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	Classe électrique I	140 W	Non					
910505102931	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	Classe électrique I	154 W	Non	910505102860	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	Classe électrique I	73 W	Oui (relatif à la détection de présence/ mouvement et à la
910505102933	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	Classe électrique I	146 W	Non					collecte de la lumière du jour)
910505102935	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	Classe électrique I	152 W	Non					
910505102936	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	Classe électrique I	138 W	Non	910505102861	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	Classe électrique I	97 W	Oui (relatif à la détection de présence/ mouvement et à la
910505102937	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	Classe électrique I	198 W	Non					collecte de la lumière du jour)
910505104555	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	Classe électrique I	144 W	Non					
910505104557	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	Classe électrique I	138 W	Non					
910505102856	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	Classe électrique I	76 W	Oui (relatif à la détection de présence/					collecte de la lumière du jour)

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Commande intégrée	Niveau de gradation maximal	Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Commande intégrée	Niveau de gradation maximal
910505102953	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	Oui	-	10%	910505102859	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	Oui	Capteur SNH (R) 210	-
910505102954	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	Oui	-	10%	910505102862	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	Oui	Capteur SNH (R) 210	-
910505102955	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	Oui	-	10%	910505102863	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	Oui	Capteur SNH (R) 210	-
910505102956	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	Oui	-	10%	910505102868	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	Oui	Capteur SNH (R) 210	-
910505102865	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Oui	Capteur SNH (R) 210	-	910505102869	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	Oui	Capteur SNH (R) 210	-
910505102866	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Oui	Capteur SNH (R) 210	-	910505102870	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	Oui	Capteur SNH (R) 210	-
910505102858	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	Oui	Capteur SNH (R) 210	-					

Order Code	Full Product Name	Variation de		Niveau de gradation maximal
		l'intensité lumineuse	Commande intégrée	
910505102871	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	Oui	Capteur SNH (R) 210	-
910505102864	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Oui	Capteur SNH (R) 210	-
910505102867	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Oui	Capteur SNH (R) 210	-
910505104565	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	Oui	-	10%
910505102872	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	Non	-	-
910505102874	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	Non	-	-
910505102876	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	Oui	-	10%
910505102878	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	Oui	-	10%
910505102879	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	Oui	-	10%
910505102882	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	Oui	-	10%
910505102883	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	Oui	-	10%
910505102886	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	Oui	-	10%
910505102890	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	Oui	-	10%
910505102894	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	Oui	-	10%
910505102896	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	Oui	-	10%
910505102898	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	Oui	-	10%
910505102899	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	Oui	-	10%
910505102903	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	Oui	-	10%
910505102904	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	Oui	-	10%
910505102914	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	Oui	-	10%
910505102916	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	Oui	-	10%
910505102918	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	Oui	-	10%
910505102920	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	Oui	-	10%
910505102922	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	Oui	-	10%
910505102924	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	Oui	-	10%
910505102926	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	Oui	-	10%
910505102928	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	Oui	-	10%
910505102930	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	Oui	-	10%
910505102932	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	Oui	-	10%
910505102934	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	Oui	-	10%

Order Code	Full Product Name	Variation de		Niveau de gradation maximal
		l'intensité lumineuse	Commande intégrée	
910505104554	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	Oui	-	10%
910505104556	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	Oui	-	10%
910505104558	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI IA9	Oui	Capteur SNH (R) 210	-
910505102910	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	Oui	-	10%
910505102912	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	Oui	-	10%
910505102889	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	Oui	-	10%
910505102893	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	Oui	-	10%
910505102907	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	Oui	-	10%
910505102909	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	Oui	-	10%
910505102911	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	Oui	-	10%
910505102913	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	Oui	-	10%
910505102938	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	Oui	-	10%
910505104551	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	Oui	-	10%
910505104553	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	Oui	-	10%
910505104563	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	Oui	-	10%
910505102888	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	Oui	-	10%
910505102892	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	Oui	-	10%
910505102908	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	Oui	-	10%
910505104550	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	Oui	-	10%
910505104562	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	Oui	-	10%
910505104564	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	Oui	-	10%
910505102873	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	Non	-	-
910505102875	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	Non	-	-
910505102877	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	Oui	-	10%
910505102880	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	Oui	-	10%
910505102881	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	Oui	-	10%

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité		Niveau de gradation maximal
		Commande lumineuse	Commande intégrée	
910505102884	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	Oui	-	10%
910505102885	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	Oui	-	10%
910505102887	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	Oui	-	10%
910505102891	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	Oui	-	10%
910505102895	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	Oui	-	10%
910505102897	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	Oui	-	10%
910505102901	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	Oui	-	10%
910505102902	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	Oui	-	10%
910505102905	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	Oui	-	10%
910505102906	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	Oui	-	10%
910505102915	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	Oui	-	10%
910505102917	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	Oui	-	10%
910505102919	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	Oui	-	10%
910505102921	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	Oui	-	10%
910505102923	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	Oui	-	10%
910505102925	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	Oui	-	10%

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité		Niveau de gradation maximal
		Commande lumineuse	Commande intégrée	
910505102927	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	Oui	-	10%
910505102929	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	Oui	-	10%
910505102931	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	Oui	-	10%
910505102933	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	Oui	-	10%
910505102935	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	Oui	-	10%
910505102936	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	Oui	-	10%
910505102937	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	Oui	-	10%
910505104555	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	Oui	-	10%
910505104557	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	Oui	-	10%
910505102856	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	Oui	Capteur SNH (R) 210	-
910505102857	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	Oui	Capteur SNH (R) 210	-
910505102860	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	Oui	Capteur SNH (R) 210	-
910505102861	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	Oui	Capteur SNH (R) 210	-

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Code de protection	Résistance aux chocs
		contre les chocs méca.	pour des applications spécifiques
910505102953	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	IK07	-
910505102954	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	IK07	-
910505102955	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	IK07	-
910505102956	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	IK07	-
910505102865	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	IK03	-
910505102866	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	IK03	-
910505102858	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	IK03	-
910505102859	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	IK03	-
910505102862	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK03	-
910505102863	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK03	-
910505102868	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	IK03	-
910505102869	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	IK03	-
910505102870	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	IK03	-

Order Code	Full Product Name	Code de protection	Résistance aux chocs
		contre les chocs méca.	pour des applications spécifiques
910505102871	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	IK03	-
910505102864	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	IK03	-
910505102867	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	IK03	-
910505104565	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	IK07	-
910505102872	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	IK07	-
910505102874	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	IK07	-
910505102876	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	IK07	-
910505102878	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	IK07	-
910505102879	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	IK07	-
910505102882	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	IK07	-
910505102883	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	IK07	-
910505102886	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	IK07	-
910505102890	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	IK07	-

Order Code	Full Product Name	Code de protection contre les chocs méca.	Résistance aux chocs pour des applications spécifiques
910505102894	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	IK07	-
910505102896	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	IK07	-
910505102898	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	IK07	-
910505102899	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	IK07	-
910505102903	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	IK07	-
910505102904	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	IK07	-
910505102914	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	IK07	-
910505102916	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	IK07	-
910505102918	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	IK07	-
910505102920	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	IK07	-
910505102922	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	IK07	-
910505102924	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	IK07	-
910505102926	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	IK07	-
910505102928	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	IK07	-
910505102930	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	IK07	-
910505102932	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	IK07	-
910505102934	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	IK07	-
910505104554	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	IK07	Éclairage résistant aux balles/ impacts de balles
910505104556	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	IK07	Éclairage résistant aux balles/ impacts de balles
910505104558	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI IA9	IK03	-
910505102910	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	IK07	-
910505102912	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	IK07	-
910505102889	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	IK07	-
910505102893	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	IK07	-
910505102907	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	IK07	-
910505102909	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	IK07	-
910505102911	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	IK07	-
910505102913	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	IK07	-
910505102938	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	IK07	-
910505104551	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	IK07	-
910505104553	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	IK07	-
910505104563	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	IK07	-
910505102888	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	IK07	-
910505102892	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	IK07	-
910505102908	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	IK07	-

Order Code	Full Product Name	Code de protection contre les chocs méca.	Résistance aux chocs pour des applications spécifiques
910505104550	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	IK07	-
910505104562	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	IK07	-
910505104564	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMBW1mCW5	IK07	-
910505102873	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	IK07	-
910505102875	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	IK07	-
910505102877	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	IK07	-
910505102880	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	IK07	-
910505102881	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	IK07	-
910505102884	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	IK07	-
910505102885	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	IK07	-
910505102887	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	IK07	-
910505102891	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	IK07	-
910505102895	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	IK07	-
910505102897	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	IK07	-
910505102901	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	IK07	-
910505102902	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	IK07	-
910505102905	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	IK07	-
910505102906	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	IK07	-
910505102915	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	IK07	-
910505102917	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	IK07	-
910505102919	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	IK07	-
910505102921	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	IK07	-
910505102923	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	IK07	-
910505102925	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	IK07	-
910505102927	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	IK07	-
910505102929	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	IK07	-
910505102931	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	IK07	-
910505102933	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	IK07	-
910505102935	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	IK07	-
910505102936	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	IK07	-
910505102937	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	IK07	-
910505104555	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	IK07	Éclairage résistant aux balles/ impacts de balles
910505104557	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	IK07	Éclairage résistant aux balles/ impacts de balles
910505102856	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	IK03	-
910505102857	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	IK03	-
910505102860	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK03	-
910505102861	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK03	-

Fonctionnement de secours (1/2)

Order Code	Full Product Name	Éclairage de secours	Flux d'éclairage secours	Type de batterie d'éclairage de secours	Consomm. électrique mode d'urgence CC central	Order Code	Full Product Name	Éclairage de secours	Flux d'éclairage secours	Type de batterie d'éclairage de secours	Consommation électrique en mode d'urgence du CC central
910505102953	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	-	-	-	-	910505102864	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-	-	-	-
910505102954	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-	-	910505102867	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-	-	-	-
910505102955	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	-	-	-	-	910505104565	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSCICHEMMBW1mCW5	-	-	-	-
910505102956	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	-	-	-	910505102872	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	-	-	-	-
910505102865	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-	-	-	-	910505102874	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	-	-	-	-
910505102866	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-	-	-	-	910505102876	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	-	-	-	-
910505102858	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	-	-	-	-	910505102878	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	-	-	-	-
910505102859	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	-	-	-	-	910505102879	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	-	-	-	-
910505102862	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	-	-	-	910505102882	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-	-
910505102863	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	-	-	-	910505102883	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-	-
910505102868	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	Éclairage de secours version Pro	850 lm	Lithium	5 W	910505102886	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	-	-	-	-
						910505102890	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	-	-	-	-
						910505102894	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	Éclairage de secours version Pro	450 lm	Lithium	3 W
910505102869	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	Éclairage de secours avec interface sans fil	850 lm	Lithium	5 W	910505102896	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	Éclairage de secours version Pro	450 lm	Lithium	3 W
						910505102870	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	Éclairage de secours version Pro	-	-	-
						910505102878	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	-	-	-	-
910505102871	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	Éclairage de secours avec interface sans fil	850 lm	Lithium	5 W	910505102899	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	-	-	-	-
						910505102903	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	-	-	-	-
						910505102904	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	-	-	-	-
910505102872	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	Éclairage de secours avec interface sans fil	850 lm	Lithium	5 W	910505102914	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	-	-	-	-
						910505102914	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Éclairage de secours	Flux éclairage secours	Type de batterie d'éclairage de secours	Consommation électrique en mode d'urgence CC central	Order Code	Full Product Name	Éclairage de secours	Flux éclairage secours	Type de batterie d'éclairage de secours	Consommation électrique en mode d'urgence CC central
910505102916	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	-	-	-	-	910505104563	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	-	-	-	-
910505102918	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	-	-	-	-	910505102888	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	-	-	-	-
910505102920	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	-	-	-	-	910505102892	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	-	-	-
910505102922	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	-	-	-	-	910505102908	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-	-	-	-
910505102924	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	-	-	-	-	910505104550	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-	-	-	-
910505102926	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	-	-	-	-	910505104562	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	-	-	-	-
910505102928	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	-	-	-	-	910505104564	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	-	-	-	-
910505102930	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	-	-	-	-	910505102873	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	-	-	-	-
910505102932	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	-	-	-	-	910505102875	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	-	-	-	-
910505102934	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	-	-	-	-	910505102877	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	-	-	-	-
910505104554	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	-	-	-	-	910505102880	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	-	-	-	-
910505104556	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	-	-	-	-	910505102881	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	-	-	-	-
910505104558	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI IA9	-	-	-	-	910505102884	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-	-
910505102910	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-	-	-	-	910505102885	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-	-
910505102912	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-	-	-	-	910505102887	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	-	-	-	-
910505102889	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	-	-	-	-	910505102891	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	-	-	-	-
910505102893	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	-	-	-	910505102895	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	Éclairage de secours	850 lm	Lithium	5 W
910505102907	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	-	-	-	-			3 heures			
910505102909	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-	-	-	-			avec interface			
910505102911	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-	-	-	-			DALI			
910505102913	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-	-	-	-	910505102897	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	Éclairage de secours	850 lm	Lithium	5 W
910505102938	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	-	-	-	-			3 heures			
910505104551	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-	-	-	-			avec interface			
910505104553	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	-	-	-	-	910505102901	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	DALI			

Order Code	Full Product Name	Éclairage de secours	Flux d'éclairage secours	Type de batterie d'éclairage de secours	Consommation électrique en mode d'urgence CC central	Order Code	Full Product Name	Éclairage de secours	Flux d'éclairage secours	Type de batterie d'éclairage de secours	Consommation électrique en mode d'urgence CC central
910505102905	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	-	-	-	-	910505102933	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	-	-	-	-
910505102906	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	-	-	-	-	910505102935	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	-	-	-	-
910505102915	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	-	-	-	-	910505102936	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-	-	-	-
910505102917	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	-	-	-	-	910505102937	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-	-	-	-
910505102919	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	-	-	-	-	910505104555	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	-	-	-	-
910505102921	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	-	-	-	-	910505104557	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	-	-	-	-
910505102923	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	-	-	-	-	910505102856	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	-	-	-	-
910505102925	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	-	-	-	-	910505102857	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	-	-	-	-
910505102927	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	-	-	-	-	910505102860	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	-	-	-
910505102929	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	-	-	-	-	910505102861	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	-	-	-

Fonctionnement de secours (2/2)

Order Code	Full Product Name	Durée nominale de l'éclairage de secours (en charge pleine)	Order Code	Full Product Name	Durée nominale de l'éclairage de secours (en charge pleine)
910505102953	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	-	910505102876	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	-
910505102954	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	-	910505102878	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	-
910505102955	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	-	910505102879	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	-
910505102956	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	910505102882	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	-
910505102865	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-	910505102883	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	-
910505102866	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-	910505102886	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	-
910505102858	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	-	910505102890	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	-
910505102859	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	-	910505102894	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	3 h
910505102862	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	910505102896	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	3 h
910505102863	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	910505102898	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	-
910505102868	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	3 h	910505102899	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	-
910505102869	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	3 h	910505102903	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	-
910505102870	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	3 h	910505102904	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	-
910505102871	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	3 h	910505102914	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	-
910505102864	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-	910505102916	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	-
910505102867	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-	910505102918	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	-
910505104565	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCICHEMMBW1mCW5	-	910505102920	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	-
910505102872	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	-	910505102922	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	-
910505102874	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	-	910505102924	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	-

Order Code	Full Product Name	Durée nominale de l'éclairage de secours (en charge pleine)
910505102926	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	-
910505102928	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	-
910505102930	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	-
910505102932	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	-
910505102934	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	-
910505104554	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	-
910505104556	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	-
910505104558	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI IA9	-
910505102910	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-
910505102912	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-
910505102889	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	-
910505102893	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	-
910505102907	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	-
910505102909	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-
910505102911	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-
910505102913	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-
910505102938	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	-
910505104551	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-
910505104553	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	-
910505104563	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	-
910505102888	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	-
910505102892	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	-
910505102908	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-
910505104550	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-
910505104562	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	-
910505104564	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMBR1mCW5	-
910505102873	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	-
910505102875	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	-
910505102877	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	-
910505102880	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	-

Order Code	Full Product Name	Durée nominale de l'éclairage de secours (en charge pleine)
910505102881	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	-
910505102884	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	-
910505102885	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	-
910505102887	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	-
910505102891	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	-
910505102895	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	3 h
910505102897	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	3 h
910505102901	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	-
910505102902	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	-
910505102905	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	-
910505102906	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	-
910505102915	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	-
910505102917	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	-
910505102919	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	-
910505102921	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	-
910505102923	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	-
910505102925	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	-
910505102927	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	-
910505102929	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	-
910505102931	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	-
910505102933	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	-
910505102935	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	-
910505102936	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-
910505102937	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-
910505104555	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	-
910505104557	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	-
910505102856	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	-
910505102857	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	-
910505102860	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	-
910505102861	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	-

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Plage de température ambiante	Essai au fil incandescent	Valeur de clignotement E (PstLM)	Order Code	Full Product Name	Plage de température ambiante	Essai au fil incandescent	Valeur de clignotement (PstLM)	Effet stroboscopique
910505102953	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	-30 à +55 °C	Température 650 °C, durée 30 s	0,22	910505102865	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-30 à +55 °C	Température 650 °C, durée 30 s	1	0,4
910505102954	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	-30 à +55 °C	Température 650 °C, durée 30 s	0,22	910505102866	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-30 à +55 °C	Température 650 °C, durée 30 s	1	0,4
910505102955	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	-30 à +55 °C	Température 650 °C, durée 30 s	0,22	910505102858	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	-30 à +55 °C	Température 650 °C, durée 30 s	1	0,4
910505102956	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	-30 à +55 °C	Température 650 °C, durée 30 s	0,22	910505102859	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	-30 à +55 °C	Température 650 °C, durée 30 s	1	0,4

Order Code	Full Product Name	Plage de température		Essai au fil incandescent	Valeur de clignotement (PstLM)	E	Order Code	Full Product Name	Plage de température		Essai au fil incandescent	Valeur de clignotement (PstLM)	Effet stroboscopique
		ambiante	°C						ambiante	°C			
910505102862	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	-30 à +55 °C		Température 650 °C, durée 30 s	1		910505102886	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	-30 à +55 °C		Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07
910505102863	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	-30 à +55 °C		Température 650 °C, durée 30 s	1		910505102890	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	-30 à +55 °C		Température 650 °C, durée 30 s	-	-
910505102868	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	0 °C à 25 °C		Température 850 °C, durée 30 s	1		910505102894	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	0 °C à 25 °C		Température 850 °C, durée 30 s	0,12	0,07
910505102869	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	0 °C à 25 °C		Température 850 °C, durée 30 s	1		910505102896	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	0 °C à 25 °C		Température 850 °C, durée 30 s	-	-
910505102870	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	0 °C à 25 °C		Température 850 °C, durée 30 s	1		910505102898	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	-30 à +55 °C		Température 650 °C, durée 30 s	-	-
910505102871	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	0 °C à 25 °C		Température 850 °C, durée 30 s	1		910505102899	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	-30 à +55 °C		Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07
910505102864	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-30 à +55 °C		Température 650 °C, durée 30 s	1		910505102903	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	-30 à +55 °C		Température 650 °C, durée 30 s	-	-
910505102867	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-30 à +55 °C		Température 650 °C, durée 30 s	1		910505102904	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	-30 à +55 °C		Température 650 °C, durée 30 s	-	-
910505104565	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	-30 à +55 °C		Température 650 °C, durée 30 s	0,12		910505102914	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	-30 à +55 °C		Température 650 °C, durée 30 s	-	-
910505102872	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	-30 à +55 °C		Température 650 °C, durée 30 s	0,04		910505102916	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	-30 à +55 °C		Température 650 °C, durée 30 s	-	-
910505102874	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	-30 à +55 °C		Température 650 °C, durée 30 s	0,04		910505102918	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	-30 à +55 °C		Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07
910505102876	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	-30 à +55 °C		Température 650 °C, durée 30 s	-	-	910505102920	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	-30 à +55 °C		Température 650 °C, durée 30 s	-	-
910505102878	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	-30 à +55 °C		Température 650 °C, durée 30 s	-	-	910505102922	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	-30 à +55 °C		Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07
910505102879	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	-30 à +55 °C		Température 650 °C, durée 30 s	0,12		910505102924	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	-30 à +55 °C		Température 650 °C, durée 30 s	-	-
910505102882	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	-30 à +55 °C		Température 650 °C, durée 30 s	-	-	910505102926	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	-30 à +55 °C		Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07
910505102883	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	-30 à +55 °C		Température 650 °C, durée 30 s	-	-	910505102928	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	-30 à +55 °C		Température 650 °C, durée 30 s	-	-

Order Code	Full Product Name	Plage de température		Essai au fil incandescent	Valeur de clignotement (PstLM)	E	Order Code	Full Product Name	Plage de température		Essai au fil incandescent	Valeur de clignotement (PstLM)	Effet stroboscopique
		ambiante	-30 à +55 °C						ambiante	-30 à +55 °C			
910505102930	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	-30 à +55 °C		Température 650 °C, durée 30 s	0,12		910505104553	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	-30 à +55 °C		Température 650 °C, durée 30 s	0,35	0,07
910505102932	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	-30 à +55 °C		Température 650 °C, durée 30 s	-		910505104563	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	-30 à +55 °C		Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07
910505102934	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	-30 à +55 °C		Température 650 °C, durée 30 s	0,12		910505102888	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	-30 à +55 °C		Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07
910505104554	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	-30 à +55 °C		Température 650 °C, durée 30 s	0,12		910505102892	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	-30 à +55 °C		Température 650 °C, durée 30 s	-	-
910505104556	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	-30 à +55 °C		Température 650 °C, durée 30 s	-		910505102908	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-30 à +55 °C		Température 650 °C, durée 30 s	-	-
910505104558	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI IA9	-30 à +55 °C		Température 650 °C, durée 30 s	1		910505104550	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-30 à +55 °C		Température 650 °C, durée 30 s	-	-
910505102910	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-30 à +55 °C		Température 650 °C, durée 30 s	0,12		910505104562	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	-30 à +55 °C		Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07
910505102912	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-30 à +55 °C		Température 650 °C, durée 30 s	-		910505104564	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMBW1mCW5	-30 à +55 °C		Température 650 °C, durée 30 s	-	-
910505102889	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	-30 à +55 °C		Température 650 °C, durée 30 s	0,12		910505102873	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	-30 à +55 °C		Température 650 °C, durée 30 s	0,04	0,07
910505102893	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	-30 à +55 °C		Température 650 °C, durée 30 s	0,12		910505102875	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	-30 à +55 °C		Température 650 °C, durée 30 s	0,04	0,07
910505102907	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	-30 à +55 °C		Température 650 °C, durée 30 s	0,12		910505102877	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	-30 à +55 °C		Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07
910505102909	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-30 à +55 °C		Température 650 °C, durée 30 s	0,12		910505102880	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	-30 à +55 °C		Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07
910505102911	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-30 à +55 °C		Température 650 °C, durée 30 s	0,12		910505102881	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	-30 à +55 °C		Température 650 °C, durée 30 s	0,22	0,01
910505102913	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-30 à +55 °C		Température 650 °C, durée 30 s	0,12		910505102884	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	-30 à +55 °C		Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07
910505102938	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	-30 °C à 55 °C		Température 650 °C, durée 30 s	0,22		910505102885	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	-30 à +55 °C		Température 650 °C, durée 30 s	0,22	0,01
910505104551	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-30 à +55 °C		Température 650 °C, durée 30 s	0,12		910505102887	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	-30 à +55 °C		Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07

Order Code	Full Product Name	Plage de température ambiante	Essai au fil incandescent	Valeur de clignotement (PstLM)	E	Order Code	Full Product Name	Plage de température ambiante	Essai au fil incandescent	Valeur de clignotement (PstLM)	Effet stroboscopique
910505102891	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	-30 à +55 °C	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,97	910505102927	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	-30 à +55 °C	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07
910505102895	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	0 °C à 25 °C	Température 850 °C, durée 30 s	0,12	0,97	910505102929	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	-30 à +55 °C	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07
910505102897	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	0 °C à 25 °C	Température 850 °C, durée 30 s	0,12	0,97	910505102931	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	-30 à +55 °C	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07
910505102901	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	-30 à +55 °C	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,97	910505102933	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	-30 à +55 °C	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07
910505102902	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	-30 à +55 °C	Température 650 °C, durée 30 s	0,22	0,91	910505102935	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	-30 à +55 °C	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07
910505102905	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	-30 à +55 °C	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,97	910505102936	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-30 °C à 65 °C	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07
910505102906	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	-30 à +55 °C	Température 650 °C, durée 30 s	0,22	0,91	910505102937	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-30 °C à 55 °C	Température 650 °C, durée 30 s	0,22	0,01
910505102915	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	-30 à +55 °C	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,97	910505104555	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	-30 à +55 °C	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07
910505102917	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	-30 à +55 °C	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,97	910505104557	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	-30 à +55 °C	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07
910505102919	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	-30 à +55 °C	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,97	910505102856	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	-30 à +55 °C	Température 650 °C, durée 30 s	1	0,4
910505102921	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	-30 à +55 °C	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,97	910505102857	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	-30 à +55 °C	Température 650 °C, durée 30 s	1	0,4
910505102923	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	-30 à +55 °C	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,97	910505102860	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	-30 à +55 °C	Température 650 °C, durée 30 s	1	0,4
910505102925	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	-30 à +55 °C	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,97	910505102861	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	-30 à +55 °C	Température 650 °C, durée 30 s	1	0,4

Performances initiales (conformité à la norme IEC)

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
910505102953	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102954	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102955	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102956	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
910505102865	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102866	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102858	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102859	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	(0.380, 0.375) SDCM 3

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
910505102862	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102863	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102868	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102869	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102870	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102871	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102864	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102867	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505104565	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102872	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102874	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102876	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102878	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102879	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102882	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102883	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102886	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102890	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102894	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102896	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102898	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102899	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102903	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102904	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102914	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102916	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102918	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102920	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102922	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102924	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102926	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	(0.312, 0.327) SDCM 3
910505102928	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	(0.312, 0.325) SDCM 3
910505102930	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	(0.432, 0.400) SDCM 3
910505102932	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	(0.435, 0.401) SDCM 3
910505102934	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
910505104554	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505104556	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505104558	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI IA9	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102910	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102912	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102889	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102893	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102907	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102909	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102911	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102913	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102938	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505104551	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505104553	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505104563	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102888	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102892	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102908	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505104550	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505104562	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505104564	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102873	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102875	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102877	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102880	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102881	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102884	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102885	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102887	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102891	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102895	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102897	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102901	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102902	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
910505102905	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102906	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102915	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102917	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102919	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102921	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102923	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102925	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102927	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	(0.312, 0.327) SDCM 3
910505102929	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	(0.312, 0.325) SDCM 3
910505102931	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	(0.432, 0.400) SDCM 3

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
910505102933	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	(0.435, 0.401) SDCM 3
910505102935	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102936	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102937	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505104555	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505104557	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102856	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102857	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102860	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102861	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	(0.383, 0.377) SDCM 3

Données du produit


Order Code	Full Product Name	Code de la famille de produits
910505102953	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	BY581P
910505102954	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	BY581P
910505102955	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	BY581P
910505102956	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	BY581P
910505102865	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	BY580X
910505102866	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	BY581X
910505102858	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	BY580X
910505102859	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	BY581X
910505102862	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	BY581X
910505102863	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	BY581X
910505102868	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	BY581X
910505102869	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	BY581X
910505102870	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	BY581X
910505102871	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	BY581X
910505102864	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	BY580X
910505102867	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	BY580X
910505104565	BY581P 250S/840 DIA HEWBGC SICHEM BW1mCW5	BY581P
910505102872	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	BY580P
910505102874	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	BY580P
910505102876	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	BY580P
910505102878	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	BY580P
910505102879	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	BY580P
910505102882	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	BY580P
910505102883	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	BY580P
910505102886	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	BY580P
910505102890	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	BY580P
910505102894	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	BY580P
910505102896	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	BY580P
910505102898	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	BY580P
910505102899	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	BY580P
910505102903	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	BY580P

Order Code	Full Product Name	Code de la famille de produits
910505102904	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	BY580P
910505102914	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	BY580P
910505102916	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	BY580P
910505102918	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	BY580P
910505102920	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	BY580P
910505102922	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	BY580P
910505102924	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	BY580P
910505102926	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	BY580P
910505102928	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	BY580P
910505102930	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	BY580P
910505102932	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	BY580P
910505102934	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	BY580P
910505104554	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	BY580P
910505104556	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	BY580P
910505104558	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI IA9	BY580X
910505102910	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	BY580P
910505102912	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	BY580P
910505102889	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	BY581P
910505102893	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	BY581P
910505102907	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	BY581P
910505102909	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	BY581P
910505102911	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	BY581P
910505102913	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	BY581P
910505102938	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	BY581P
910505104551	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	BY581P
910505104553	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	BY581P
910505104563	BY581P 250S/840 DIA HE WBGC SICHEM BR1mCW5	BY581P
910505102888	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	BY580P
910505102892	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	BY580P
910505102908	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	BY580P
910505104550	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	BY580P


Order Code	Full Product Name	Code de la famille de produits
910505104562	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	BY580P
910505104564	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	BY580P
910505102873	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	BY581P
910505102875	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	BY581P
910505102877	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	BY581P
910505102880	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	BY581P
910505102881	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	BY581P
910505102884	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	BY581P
910505102885	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	BY581P
910505102887	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	BY581P
910505102891	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	BY581P
910505102895	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	BY581P
910505102897	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	BY581P
910505102901	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	BY581P
910505102902	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	BY581P
910505102905	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	BY581P
910505102906	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	BY581P
910505102915	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	BY581P

Order Code	Full Product Name	Code de la famille de produits
910505102917	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	BY581P
910505102919	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	BY581P
910505102921	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	BY581P
910505102923	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	BY581P
910505102925	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	BY581P
910505102927	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	BY581P
910505102929	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	BY581P
910505102931	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	BY581P
910505102933	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	BY581P
910505102935	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	BY581P
910505102936	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	BY581P
910505102937	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	BY581P
910505104555	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	BY581P
910505104557	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	BY581P
910505102856	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	BY580X
910505102857	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	BY580X
910505102860	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	BY580X
910505102861	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	BY580X


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102872




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102863




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102914



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102899




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102869




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102915


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102865




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102895




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102898




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102856




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102924




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102881



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102925




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102857




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102933


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102873




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102902




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102884




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102874




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102896




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102875



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102868




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102923




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102858


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102871




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102901




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102922




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102862




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102906




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102921



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102920




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102932




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102864


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102934




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102878




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102866




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102885




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102883




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102918



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102882




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102916




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102926


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102928




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102935




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102903




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102891




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102904




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102886



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102867




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102905




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102890


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102894




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102930




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102919




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102879




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102870




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102887



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102859




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102892




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102893


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102860




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102929




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102931




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102917




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102877




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102889



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102927




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102861




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102888


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102880




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102897




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102876




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102938




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102936




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102937



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104550




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104551




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102907


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102913




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102912




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102909




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102908




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102910




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102911



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104557




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104554




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104555


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104563




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104556




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104564




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104565



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104562



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104553



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104558

