



GentleSpace – Kiváló minőségű, hatékony világítás, amelyet a zord környezeti feltételekhez terveztek

A GentleSpace gen4 a tökéletes világítási megoldás ipari környezetben és beltéri sportlétesítményekben. Meghaladja az elvárásokat a kiváló fényminőség biztosításával, az alkalmazottak biztonságának és termelékenységének javításával, valamint az összes vonatkozó biztonsági előírás betartásával. A hosszú élettartamra tervezett GentleSpace gen4 csökkenti a karbantartás gyakoriságát, gondját és költségeit, így ideális a magas mennyezetű telepítésekhez. Energiahatékony kialakítása csökkenti az üzemeltetési költségeket, maximális alkalmazási hatékonyságot és vonzó teljes birtoklási költséget (TCO) kínál. Ez a termékcsalád optikák, sugárzási szögek (nagyon keskenytől szélesig), lumen-csomagok és csatlakozási lehetőségek széles választékát kínálja. A GentleSpace gen4 segítségével könnyedén létrehozhat személyre szabott világítási megoldást minden magas mennyezeti alkalmazáshoz. Modern, lapos kialakítása megkönnyíti a telepítést, a tisztítást és a karbantartást. Az egyszeri optikai nyílásos kialakítás kiváló vizuális teljesítményt biztosít. A

különféle rögzítési lehetőségek és csatlakozók, mint például az előre szerelt IP65-ös csatlakozó, gyors és egyszerű telepítést tesznek lehetővé. A robusztus kialakítás lehetővé teszi, hogy zord körülményeknek is ellenálljon mindenféle környezetben. Különböző burkolatanyagok közül választhat, és speciális változatok is rendelkezésre állnak: szélsőséges hőmérsékletekhez (XT), veszélyes területekhez (ATEX 2/22), illetve sportalkalmazásokhoz. Ezenkívül a GentleSpace gen4 fejlett csatlakoztatási lehetőségeket is biztosít. Felhasználásra kész olyan csatlakoztatott világítási rendszerekben, mint az Interact. Megbízható, nagy hatékonyságú világítástechnika intelligens csatlakoztathatósággal – fényes választás egy szebb jövőért. Válassza a fenntarthatóságot a GentleSpace gen4 nagy belmagasságra kifejlesztett megoldásával, amely megfelel a körforgásos gazdaság elveinek azáltal, hogy előtérbe helyezi a tartósságot és az újrahasznosíthatóságot. A lámpatest szervizelhető, a Signify Service tag alkalmazásnak köszönhetően minden információhoz könnyedén hozzáférhet. Ha olyan megbízható, kevés karbantartást igénylő megoldást keres, amely a telepítés után is adaptálható és szabályozható, a GentleSpace gen4 az ideális megoldás.

Előnyök

- Robusztus kialakítás, amely mindenféle környezetben ellenáll a zord körülményeknek
- Kompakt termékarchitektúra, ellenáll a nagy ütéseknek (IK08), víznek és pornak (IP65)
- Kiváló egyenletes megvilágítás és alacsony káprázás az optimalizált munkakörülményekért, nagyobb biztonsággal és nagyobb vizuális kényelemmel
- Vonzó teljes élettartam alatti költség a lámpatest nagy (akár 189 lm/W-os) hatásfokának, hosszú élettartamának (100 000 óra L85-nél) és az alkalmazásonként kevesebb lámpatestet igénylő optimalizált világítási tervnek köszönhetően.
- Könnyen szerelhető. Egyrészes, könnyebb architektúra (körülbelül 20%-kal könnyebb, mint az előző generációnál) többféle rögzítési lehetőséggel a rugalmas telepítéshez különféle környezetben és körülmények között
- Interact Ready csatlakozás az intelligens világításhoz. Csatlakozzon a felhőszolgáltatáshoz, és fedezzen fel további energiamegtakarítási módokat az optimalizált hatékonyság, a mozgásérzékelő funkció és a napfény hasznosítása által, valamint a jobb világításkezelés, a termelékenység és a biztonság révén
- A fenntarthatóságot szem előtt tartva tervezték. Megfelel a körforgásos gazdaságért tervezett világítástechnika kritériumainak, ezáltal hozzájárul a fenntarthatósági célok eléréséhez

Applications

- Gyártóhelyek (élelmiszeripar és nehézipar)
- Raktárak és logisztikai központok
- Fedett sportlétesítmények, uszodák, kiállítótermek

Szolgáltatások

- Kivételes teljesítményű UltraEfficient (UE, 189 lm/W) és High-Efficiency (HE, 183 lm/W) változatok
- Hosszú élettartam, 100 000 óra L85-nél
- Magas fokú védelem víz (IP65) és ütés ellen (IK08)
- Az optikák széles választéka (széles sugárzási szög / közepes sugárzási szög / keskeny sugárzási szög / extra keskeny sugárzási szög / magas polcos / aszimmetrikus)
- Speciális lehetőségek az alkalmazások széles skálájához: Extrém verzió (XT) 70°C-ig, I. vagy II. biztonsági osztály, úszómedencével védett változat (SWP), tengeri védelem (MSP), VDE minősítésű labdaálló (BP) opció, ATEX 2/22 minősítésű változat. Az ipari környezetben előforduló vegyi anyagok széles listáján tesztelve
- Levehető rögzítőrendszer az egyszerű telepítés érdekében, beleértve a különféle rögzítési lehetőségeket és csatlakozókat (IP65 előre szerelt csatlakozó vagy fly-wire kábel)
- Robusztus, öntött alumínium ház hatékony hőkezeléssel, valamint lapos elülső és hátsó kialakítással az egyszerű telepítés, tisztítás és karbantartás érdekében

- Egyetlen LED-modul kialakítás a kiváló fényminőség érdekében

- Hozzáférés a Signify Service tag alkalmazáshoz, amely szervizelési és karbantartási információkat tartalmaz

Versions



GentleSpace gen4-large,
suspension



GentleSpace gen4-large,
bracket, Interact ready



GentleSpace gen4-large,
suspension, Interact ready



GentleSpace gen4-small,
bracket, Interact ready



GentleSpace gen4-small,
suspension



GentleSpace gen4-large,
bracket



GentleSpace gen4




GentleSpace gen4-large,
suspension



GentleSpace gen4, Interact Ready

Méretezett rajza


BY580X suspended



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4


BY581X suspended



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4


700s suspended



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY581P 700S/840 DIA WB GC SI


BY580P, BY582P suspended



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY580P 170S/940 DIA WB GC SI


BY581P, BY583P Bracket



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR


BY580P, BY582P Bracket



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR


BY581X Bracket



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR


BY580X Bracket



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR


700S Bracket



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR


BY581P, BY583P suspended



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI

Termék részletei



GentleSpace gen4-large,
suspension



GentleSpace gen4-small,
suspension

Általános információ	
Előtetegységek száma	1 egység
Előtét mellékelve	Igen
Szervizcímke	Igen
Technikai adatok	
A fényforrás sugárzási szöge	10 or 24 fok
Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Maximális szabályozási szint	10%
Beépített vezérlés	SNH (R) 210 érzékelő
Mechanika és tokozás	
Ház színe	Ezüst
Por és víz elleni védelem kódja	IP65 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Vészhelyzeti működés	
A vészvilágítás névleges időtartama (teljesen feltöltött állapotban)	3 h
Központi vészvilágítás	Nem
Vészvilágítási akkumulátor típusa	Lithium
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Gyúlékonysági jelzés	Gyúlékony felületekre szereléshez
CE jelölés	Igen
ENEC jel	ENEC-jel

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Fényáram-tolerancia +/-10%

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Fényáram	Korrelált szín- hőmérséklet (névleges)	Fényhasznosítás (névleges) (névle- ges)	Színvisszaa- dási index (CRI)	Az optika típusa
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	70 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Széles sugárzási szög
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	70 000 lm	4000 K	177 lm/W	>80	Széles sugárzási szög
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	70 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Széles sugárzási szög
58952000	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	70 000 lm	4000 K	177 lm/W	>80	Széles sugárzási szög
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	25 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Széles sugárzási szög
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	25 000 lm	4000 K	184 lm/W	>80	Széles sugárzási szög
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	25 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Széles sugárzási szög
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	35 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Széles sugárzási szög
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	25 000 lm	4000 K	184 lm/W	>80	Széles sugárzási szög
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	35 000 lm	4000 K	177 lm/W	>80	Széles sugárzási szög
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	25 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Széles sugárzási szög
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	25 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Széles sugárzási szög
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	25 000 lm	4000 K	184 lm/W	>80	Széles sugárzási szög
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	25 000 lm	4000 K	184 lm/W	>80	Széles sugárzási szög
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	17 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Széles sugárzási szög
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	17 000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Széles sugárzási szög
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	17 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Széles sugárzási szög
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	17 000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Széles sugárzási szög
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	13 000 lm	4000 K	171 lm/W	>80	Széles sugárzási szög
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	17 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Széles sugárzási szög
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	13 000 lm	4000 K	178 lm/W	>80	Széles sugárzási szög
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	17 000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Széles sugárzási szög
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	17 000 lm	4000 K	155 lm/W	>80	Széles sugárzási szög
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	17 000 lm	4000 K	164 lm/W	>80	Széles sugárzási szög
59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	17 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Széles sugárzási szög
59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	17 000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Széles sugárzási szög
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	13 000 lm	4000 K	169 lm/W	>80	Közepes sugárzási szög
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	17 000 lm	4000 K	164 lm/W	>80	Közepes sugárzási szög
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	13 000 lm	4000 K	178 lm/W	>80	Közepes sugárzási szög
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	17 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Közepes sugárzási szög
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	17 000 lm	4000 K	164 lm/W	>80	Keskeny sugárzási szög
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	17 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Keskeny sugárzási szög
58912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	17 000 lm	4000 K	164 lm/W	>80	Keskeny sugárzási szög
58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	17 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Keskeny sugárzási szög
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	17 000 lm	4000 K	164 lm/W	>80	Magas polcos optika

Order Code	Full Product Name	Fényáram	Korrelált szín- hőmérséklet (névleges)	Fényhasznosítás (névleges) (névle- ges)	Színvisszaa- dási index (CRI)	Az optika típusa
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	17 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Magas polcos optika
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	17 000 lm	6500 K	164 lm/W	>80	Széles sugárzási szög
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	17 000 lm	6500 K	172 lm/W	>80	Széles sugárzási szög
58924700	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	17 000 lm	3000 K	155 lm/W	>80	Széles sugárzási szög
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	17 000 lm	3000 K	159 lm/W	>80	Széles sugárzási szög
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	17 000 lm	4000 K	157 lm/W	>90	Széles sugárzási szög
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	25 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Széles sugárzási szög
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	25 000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Széles sugárzási szög
59047200	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	25 000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Széles sugárzási szög
59049600	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	25 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Széles sugárzási szög
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	17 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Széles sugárzási szög
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	17 000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Széles sugárzási szög
59046500	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	17 000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Széles sugárzási szög
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	25 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Széles sugárzási szög
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	25 000 lm	4000 K	184 lm/W	>80	Széles sugárzási szög
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	20 000 lm	4000 K	189 lm/W	>80	Széles sugárzási szög
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	25 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Széles sugárzási szög
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	35 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Széles sugárzási szög
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	25 000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Széles sugárzási szög
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	35 000 lm	4000 K	177 lm/W	>80	Széles sugárzási szög
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	25 000 lm	4000 K	162 lm/W	>80	Széles sugárzási szög
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	25 000 lm	4000 K	171 lm/W	>80	Széles sugárzási szög
59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	25 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Széles sugárzási szög
59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	25 000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Széles sugárzási szög
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	25 000 lm	4000 K	171 lm/W	>80	Közepes sugárzási szög
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	35 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Közepes sugárzási szög
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	25 000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Közepes sugárzási szög
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	35 000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Közepes sugárzási szög
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	25 000 lm	4000 K	171 lm/W	>80	Keskeny sugárzási szög
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	25 000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Keskeny sugárzási szög
58913100	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	25 000 lm	4000 K	171 lm/W	>80	Keskeny sugárzási szög
58915500	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	25 000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Keskeny sugárzási szög
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	25 000 lm	4000 K	171 lm/W	>80	Magas polcos optika
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	25 000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Magas polcos optika
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	25 000 lm	6500 K	171 lm/W	>80	Széles sugárzási szög
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	25 000 lm	6500 K	179 lm/W	>80	Széles sugárzási szög
58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	25 000 lm	3000 K	162 lm/W	>80	Széles sugárzási szög
58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	25 000 lm	3000 K	171 lm/W	>80	Széles sugárzási szög
58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	25 000 lm	4000 K	165 lm/W	>90	Széles sugárzási szög
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	13 000 lm	4000 K	171 lm/W	>80	Széles sugárzási szög
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	17 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Széles sugárzási szög
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	13 000 lm	4000 K	178 lm/W	>80	Széles sugárzási szög
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	17 000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Széles sugárzási szög

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel	Véletlenszerű váltásra alkalmas	IEC védelmi osztály
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	420 W	Nem	I. biztonsági osztály
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	397 W	Nem	I. biztonsági osztály
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	420 W	Nem	I. biztonsági osztály
58952000	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	397 W	Nem	I. biztonsági osztály
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	144 W	Igen (jelenlét-/mozgásérzékelésre és nappali betakarításra vonatkozik)	I. biztonsági osztály
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	136 W	Igen (jelenlét-/mozgásérzékelésre és nappali betakarításra vonatkozik)	I. biztonsági osztály
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	144 W	Igen (jelenlét-/mozgásérzékelésre és nappali betakarításra vonatkozik)	I. biztonsági osztály
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	210 W	Igen (jelenlét-/mozgásérzékelésre és nappali betakarításra vonatkozik)	I. biztonsági osztály
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	136 W	Igen (jelenlét-/mozgásérzékelésre és nappali betakarításra vonatkozik)	I. biztonsági osztály
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	198 W	Igen (jelenlét-/mozgásérzékelésre és nappali betakarításra vonatkozik)	I. biztonsági osztály
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	144 W	Igen (jelenlét-/mozgásérzékelésre és nappali betakarításra vonatkozik)	I. biztonsági osztály
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	144 W	Igen (jelenlét-/mozgásérzékelésre és nappali betakarításra vonatkozik)	I. biztonsági osztály
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	136 W	Igen (jelenlét-/mozgásérzékelésre és nappali betakarításra vonatkozik)	I. biztonsági osztály
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	136 W	Igen (jelenlét-/mozgásérzékelésre és nappali betakarításra vonatkozik)	I. biztonsági osztály
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	102 W	Igen (jelenlét-/mozgásérzékelésre és nappali betakarításra vonatkozik)	I. biztonsági osztály
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	97 W	Igen (jelenlét-/mozgásérzékelésre és nappali betakarításra vonatkozik)	I. biztonsági osztály
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	102 W	Nem	I. biztonsági osztály
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	97 W	Nem	I. biztonsági osztály
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	76 W	Nem	I. biztonsági osztály
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	102 W	Nem	I. biztonsági osztály
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	73 W	Nem	I. biztonsági osztály
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	97 W	Nem	I. biztonsági osztály
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	110 W	Nem	I. biztonsági osztály
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	104 W	Nem	I. biztonsági osztály
59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	102 W	Nem	I. biztonsági osztály
59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	97 W	Nem	I. biztonsági osztály
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	77 W	Nem	I. biztonsági osztály
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	104 W	Nem	I. biztonsági osztály
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	73 W	Nem	I. biztonsági osztály
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	98 W	Nem	I. biztonsági osztály
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	104 W	Nem	I. biztonsági osztály
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	98 W	Nem	I. biztonsági osztály
58912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	104 W	Nem	I. biztonsági osztály

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel	Véletlenszerű váltásra alkalmas	IEC védelmi osztály
58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	98 W	Nem	I. biztonsági osztály
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	104 W	Nem	I. biztonsági osztály
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	98 W	Nem	I. biztonsági osztály
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	104 W	Nem	I. biztonsági osztály
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	99 W	Nem	I. biztonsági osztály
58924700	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	110 W	Nem	I. biztonsági osztály
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	104 W	Nem	I. biztonsági osztály
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	108 W	Nem	I. biztonsági osztály
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	144 W	Nem	I. biztonsági osztály
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	138 W	Nem	I. biztonsági osztály
59047200	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	138 W	Nem	I. biztonsági osztály
59049600	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	144 W	Nem	II. biztonsági osztály
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	102 W	Nem	I. biztonsági osztály
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	97 W	Nem	I. biztonsági osztály
59046500	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	97 W	Nem	I. biztonsági osztály
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	144 W	Nem	I. biztonsági osztály
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	136 W	Nem	I. biztonsági osztály
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	106 W	Nem	I. biztonsági osztály
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	144 W	Nem	I. biztonsági osztály
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	210 W	Nem	I. biztonsági osztály
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	138 W	Nem	I. biztonsági osztály
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	198 W	Nem	I. biztonsági osztály
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	154 W	Nem	I. biztonsági osztály
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	146 W	Nem	I. biztonsági osztály
59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	144 W	Nem	I. biztonsági osztály
59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	138 W	Nem	I. biztonsági osztály
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	146 W	Nem	I. biztonsági osztály
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	210 W	Nem	I. biztonsági osztály
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	138 W	Nem	I. biztonsági osztály
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	200 W	Nem	I. biztonsági osztály
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	146 W	Nem	I. biztonsági osztály
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	138 W	Nem	I. biztonsági osztály
58913100	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	146 W	Nem	I. biztonsági osztály
58915500	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	138 W	Nem	I. biztonsági osztály
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	146 W	Nem	I. biztonsági osztály
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	138 W	Nem	I. biztonsági osztály
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	146 W	Nem	I. biztonsági osztály
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	140 W	Nem	I. biztonsági osztály
58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	154 W	Nem	I. biztonsági osztály
58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	146 W	Nem	I. biztonsági osztály
58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	152 W	Nem	I. biztonsági osztály
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	76 W	Igen (jelenlét-/mozgásérzékelésre és nappali betakarításra vonatkozik)	I. biztonsági osztály

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel	Véletlenszerű váltásra alkalmas	IEC védelmi osztály
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	102 W	Igen (jelenlét-/mozgásérzékelésre és nappali betakarításra vonatkozik)	I. biztonsági osztály
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	73 W	Igen (jelenlét-/mozgásérzékelésre és nappali betakarításra vonatkozik)	I. biztonsági osztály
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	97 W	Igen (jelenlét-/mozgásérzékelésre és nappali betakarításra vonatkozik)	I. biztonsági osztály

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	Igen
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	Igen
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	Igen
58952000	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	Igen
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Igen
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Igen
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	Igen
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	Igen
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	Igen
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	Igen
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	Igen
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	Igen
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	Igen
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	Igen
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Igen
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Igen
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	Nem
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	Nem
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	Igen
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	Igen
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	Igen
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	Igen
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	Igen
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	Igen
59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	Igen
59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	Igen
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	Igen
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	Igen
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	Igen
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	Igen
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	Igen
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	Igen
58912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	Igen

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	Igen
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	Igen
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	Igen
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	Igen
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	Igen
58924700	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	Igen
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	Igen
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	Igen
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	Igen
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	Igen
59047200	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	Igen
59049600	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	Igen
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	Igen
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	Igen
59046500	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	Igen
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	Nem
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	Nem
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	Igen
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	Igen
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	Igen
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	Igen
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	Igen
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	Igen
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	Igen
59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	Igen
59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	Igen
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	Igen
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	Igen
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	Igen
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	Igen
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	Igen
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	Igen
58913100	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	Igen
58915500	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	Igen
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	Igen
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	Igen
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	Igen
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	Igen
58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	Igen
58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	Igen
58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	Igen
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	Igen

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	Igen
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	Igen
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	Igen

Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Mech. behatások elleni védelem kódja
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	IK07
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	IK07
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	IK07
58952000	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	IK07
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	IK03
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	IK03
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	IK03
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	IK03
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK03
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK03
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	IK03
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	IK03
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	IK03
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	IK03
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	IK03
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	IK03
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	IK07
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	IK07
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	IK07
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	IK07
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	IK07
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	IK07
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	IK07
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	IK07
59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	IK07
59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	IK07
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	IK07
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	IK07
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	IK07
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	IK07
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	IK07
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	IK07
58912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	IK07
58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	IK07
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	IK07

Order Code	Full Product Name	Mech. behatások elleni védelem kódja
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	IK07
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	IK07
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	IK07
58924700	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	IK07
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	IK07
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	IK07
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	IK07
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	IK07
59047200	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	IK07
59049600	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	IK07
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	IK07
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	IK07
59046500	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	IK07
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	IK07
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	IK07
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	IK07
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	IK07
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	IK07
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	IK07
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	IK07
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	IK07
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	IK07
59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	IK07
59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	IK07
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	IK07
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	IK07
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	IK07
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	IK07
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	IK07
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	IK07
58913100	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	IK07
58915500	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	IK07
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	IK07
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	IK07
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	IK07
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	IK07
58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	IK07
58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	IK07
58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	IK07
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	IK03
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	IK03
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK03
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK03

Vészhelyzeti működés

Order Code	Full Product Name	Vészhelyzeti fényáram	Teljesítményfelvétel köz- ponti egyenáramú vészüzem módban	Vészvilágítás
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	-	-	-
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	-	-	-
58952000	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	-	-
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-	-	-
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-	-	-
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	-	-	-
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	-	-	-
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	-	-
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	-	-
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	850 lm	5 W	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, Pro változat
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	850 lm	5 W	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, vezeték nélküli illesztővel
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	850 lm	5 W	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, Pro változat
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	850 lm	5 W	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, vezeték nélküli illesztővel
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-	-	-
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-	-	-
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	-	-	-
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	-	-	-
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	-	-	-
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	-	-	-
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	-	-	-
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	-	-	-
59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	450 lm	3 W	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, Pro változat
59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	450 lm	3 W	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, Pro változat
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	-	-	-
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	-	-	-
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	-	-	-
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	-	-	-
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	-	-	-
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	-	-	-
58912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	-	-	-
58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	-	-	-
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Vészhelyzeti fényáram	Teljesítményfelvétel központi egyenáramú vészüzem módban	Vészvilágítás
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	-	-	-
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	-	-	-
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	-	-	-
58924700	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	-	-	-
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	-	-	-
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	-	-	-
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	-	-	-
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	-	-
59047200	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-	-	-
59049600	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	-	-	-
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	-	-	-
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	-	-
59046500	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-	-	-
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	-	-	-
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	-	-	-
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	-	-	-
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	-	-	-
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	-	-	-
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	-	-	-
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	-	-	-
59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	850 lm	5 W	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, DALI illesztővel
59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	850 lm	5 W	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, DALI illesztővel
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	-	-	-
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	-	-	-
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	-	-	-
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	-	-	-
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	-	-	-
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	-	-	-
58913100	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	-	-	-
58915500	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	-	-	-
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	-	-	-
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	-	-	-
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	-	-	-
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	-	-	-
58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	-	-	-
58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	-	-	-
58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	-	-	-
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Vészhelyzeti fényáram	Teljesítményfelvétel központi egyenáramú vészüzem módban	Vészvilágítás
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	-	-	-
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	-	-
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	-	-

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	Izzóhuzalos teszt	Villogás (PstLM)	Stroboszkóp hatás (SVM)	Környezeti hőmérséklet-tartomány
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	0,22	0,01	-30 – +55 °C
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	0,22	0,01	-30 – +55 °C
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	0,22	0,01	-30 – +55 °C
58952000	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	0,22	0,01	-30 – +55 °C
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	1	0,4	-30 – +55 °C
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	1	0,4	-30 – +55 °C
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	1	0,4	-30 – +55 °C
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	1	0,4	-30 – +55 °C
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	1	0,4	-30 – +55 °C
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	1	0,4	-30 – +55 °C
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s	1	0,4	0 és 25 °C között
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s	1	0,4	0 és 25 °C között
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s	1	0,4	0 és 25 °C között
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s	1	0,4	0 és 25 °C között
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	1	0,4	-30 – +55 °C
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	1	0,4	-30 – +55 °C
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	0,04	0,07	-30 – +55 °C
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	0,04	0,07	-30 – +55 °C
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	-	-	-30 – +55 °C
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	0,12	0,07	-30 – +55 °C
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	-	-	-30 – +55 °C
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	-	-	-30 – +55 °C
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	0,12	0,07	-30 – +55 °C
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	-	-	-30 – +55 °C
59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s	0,12	0,07	0 és 25 °C között
59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s	-	-	0 és 25 °C között
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	-	-	-30 – +55 °C
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	0,12	0,07	-30 – +55 °C
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	-	-	-30 – +55 °C
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	-	-	-30 – +55 °C
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	-	-	-30 – +55 °C
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	-	-	-30 – +55 °C
58912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	0,12	0,07	-30 – +55 °C

Order Code	Full Product Name	Izzóhuzalos teszt	Villogás (PstLM)	Strobosz- kóp hatás (SVM)	Környezeti hőmérsék- let-tartomány
58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s -	-	-	-30 – +55 °C
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s 0,12	0,07	0,07	-30 – +55 °C
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s -	-	-	-30 – +55 °C
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s 0,12	0,07	0,07	-30 – +55 °C
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s -	-	-	-30 – +55 °C
58924700	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s 0,12	0,07	0,07	-30 – +55 °C
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s -	-	-	-30 – +55 °C
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s 0,12	0,07	0,07	-30 – +55 °C
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s 0,12	0,07	0,07	-30 – +55 °C
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s 0,12	0,07	0,07	-30 – +55 °C
59047200	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s 0,12	0,07	0,07	-30 – +55 °C
59049600	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s 0,35	0,07	0,07	-30 – +55 °C
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s 0,12	0,07	0,07	-30 – +55 °C
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s -	-	-	-30 – +55 °C
59046500	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s -	-	-	-30 – +55 °C
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s 0,04	0,07	0,07	-30 – +55 °C
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s 0,04	0,07	0,07	-30 – +55 °C
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s 0,12	0,07	0,07	-30 – +55 °C
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s 0,12	0,07	0,07	-30 – +55 °C
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s 0,22	0,01	0,01	-30 – +55 °C
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s 0,12	0,07	0,07	-30 – +55 °C
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s 0,22	0,01	0,01	-30 – +55 °C
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s 0,12	0,07	0,07	-30 – +55 °C
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s 0,12	0,07	0,07	-30 – +55 °C
59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s 0,12	0,07	0,07	0 és 25 °C között
59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s 0,12	0,07	0,07	0 és 25 °C között
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s 0,12	0,07	0,07	-30 – +55 °C
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s 0,22	0,01	0,01	-30 – +55 °C
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s 0,12	0,07	0,07	-30 – +55 °C
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s 0,22	0,01	0,01	-30 – +55 °C
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s 0,12	0,07	0,07	-30 – +55 °C
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s 0,12	0,07	0,07	-30 – +55 °C
58913100	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s 0,12	0,07	0,07	-30 – +55 °C
58915500	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s 0,12	0,07	0,07	-30 – +55 °C
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s 0,12	0,07	0,07	-30 – +55 °C
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s 0,12	0,07	0,07	-30 – +55 °C
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s 0,12	0,07	0,07	-30 – +55 °C
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s 0,12	0,07	0,07	-30 – +55 °C
58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s 0,12	0,07	0,07	-30 – +55 °C
58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s 0,12	0,07	0,07	-30 – +55 °C
58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s 0,12	0,07	0,07	-30 – +55 °C
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s 1	0,4	0,4	-30 – +55 °C

Order Code	Full Product Name	Izzóhuzalos teszt	Villogás (PstLM)	Strobosz- kóp hatás (SVM)	Környezeti hőmérsék- let-tartomány
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	1	0,4	-30 – +55 °C
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	1	0,4	-30 – +55 °C
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	1	0,4	-30 – +55 °C

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
58952000	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	(0.380, 0.375) SDCM 3
59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	(0.383, 0.377) SDCM 3
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
58912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3


Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	(0.312, 0.327) SDCM 3
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	(0.312, 0.325) SDCM 3
58924700	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	(0.432, 0.400) SDCM 3
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	(0.435, 0.401) SDCM 3
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
59047200	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
59049600	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
59046500	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	(0.380, 0.375) SDCM 3
59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	(0.383, 0.377) SDCM 3
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
58913100	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
58915500	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	(0.312, 0.327) SDCM 3
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	(0.312, 0.325) SDCM 3
58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	(0.432, 0.400) SDCM 3
58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	(0.435, 0.401) SDCM 3
58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	(0.383, 0.377) SDCM 3

Termékadatok


Order Code	Full Product Name	Termékcsalád kódja
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	BY581P
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	BY581P
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	BY581P
58952000	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	BY581P
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	BY580X
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	BY581X
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	BY580X
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	BY581X
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	BY581X
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	BY581X
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	BY581X
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	BY581X
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	BY581X
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	BY581X
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	BY580X
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	BY580X
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	BY580P
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	BY580P
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	BY580P
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	BY580P
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	BY580P
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	BY580P
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	BY580P
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	BY580P
59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	BY580P
59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	BY580P
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	BY580P
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	BY580P
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	BY580P
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	BY580P
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	BY580P
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	BY580P
58912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	BY580P
58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	BY580P
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	BY580P
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	BY580P
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	BY580P
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	BY580P
58924700	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	BY580P
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	BY580P
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	BY580P

Order Code	Full Product Name	Termékcsalád kódja
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	BY581P
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	BY581P
59047200	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	BY581P
59049600	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	BY581P
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	BY580P
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	BY580P
59046500	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	BY580P
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	BY581P
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	BY581P
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	BY581P
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	BY581P
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	BY581P
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	BY581P
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	BY581P
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	BY581P
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	BY581P
59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	BY581P
59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	BY581P
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	BY581P
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	BY581P
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	BY581P
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	BY581P
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	BY581P
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	BY581P
58913100	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	BY581P
58915500	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	BY581P
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	BY581P
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	BY581P
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	BY581P
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	BY581P
58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	BY581P
58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	BY581P
58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	BY581P
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	BY580X
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	BY580X
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	BY580X
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	BY580X


Polar normal diagrams




BY580PI - 910505102872




BY580PI - 910505102863




BY580PI - 910505102914




BY580PI - 910505102899




BY580PI - 910505102869




BY580PI - 910505102915




BY580PI - 910505102865




BY580PI - 910505102895




BY580PI - 910505102898




BY580PI - 910505102856




BY580PI - 910505102924




BY580PI - 910505102881




BY580PI - 910505102925




BY580PI - 910505102857




BY580PI - 910505102933




BY580PI - 910505102873




BY580PI - 910505102902




BY580PI - 910505102884




BY580PI - 910505102874




BY580PI - 910505102896




BY580PI - 910505102875




BY580PI - 910505102868




BY580PI - 910505102923




BY580PI - 910505102858




BY580PI - 910505102871




BY580PI - 910505102901




BY580PI - 910505102922




BY580PI - 910505102862




BY580PI - 910505102906




BY580PI - 910505102921




BY580PI - 910505102920




BY580PI - 910505102932




BY580PI - 910505102864




BY580PI - 910505102934




BY580PI - 910505102878




BY580PI - 910505102866




BY580PI - 910505102885




BY580PI - 910505102883




BY580PI - 910505102918




BY580PI - 910505102882




BY580PI - 910505102916




BY580PI - 910505102926




BY580PI - 910505102928




BY580PI - 910505102935




BY580PI - 910505102903




BY580PI - 910505102891




BY580PI - 910505102904




BY580PI - 910505102886




BY580PI - 910505102867




BY580PI - 910505102905




BY580PI - 910505102890




BY580PI - 910505102894




BY580PI - 910505102930




BY580PI - 910505102919




BY580PI - 910505102879




BY580PI - 910505102870




BY580PI - 910505102887




BY580PI - 910505102859




BY580PI - 910505102892




BY580PI - 910505102893




BY580PI - 910505102860




BY580PI - 910505102929




BY580PI - 910505102931




BY580PI - 910505102917




BY580PI - 910505102877




BY580PI - 910505102889




BY580PI - 910505102927




BY580PI - 910505102861




BY580PI - 910505102888




BY580PI - 910505102880




BY580PI - 910505102897



BY580PI - 910505104550



BY580PI - 910505104551



BY580PI - 910505104553