



GentleSpace – Kiváló minőségű, hatékony világítás, amelyet a zord környezeti feltételekhez terveztek

GentleSpace gen4

A GentleSpace gen4 a tökéletes világítási megoldás ipari környezetben és beltéri sportlétesítményekben. Meghaladja az elvárásokat a kiváló fényminőség biztosításával, az alkalmazottak biztonságának és termelékenységének javításával, valamint az összes vonatkozó biztonsági előírás betartásával. A hosszú élettartamra tervezett GentleSpace gen4 csökkenti a karbantartás gyakoriságát, gondját és költségeit, így ideális a magas mennyezetű telepítésekhez. Energiahatékony kialakítása csökkenti az üzemeltetési költségeket, maximális alkalmazási hatékonyságot és vonzó teljes birtoklási költséget (TCO) kínál. Ez a termékcsalád optikák, sugárzási szögek (nagyon keskenytől szélesig), lumen-csomagok és csatlakozási lehetőségek széles választékát kínálja. A GentleSpace gen4 segítségével könnyedén létrehozhat személyre szabott világítási megoldást minden magas mennyezeti alkalmazáshoz. Modern, lapos kialakítása megkönnyíti a telepítést, a tisztítást és a karbantartást. Az egyszeri optikai nyílásos kialakítás kiváló vizuális teljesítményt biztosít. A különféle rögzítési lehetőségek és csatlakozók, mint például az előre szerelt IP65-ös csatlakozó, gyors és egyszerű telepítést tesznek lehetővé. A robusztus kialakítás lehetővé teszi, hogy zord körülményeknek is ellenálljon mindenféle környezetben. Különböző burkolatanyagok közül választhat, és speciális változatok is rendelkezésre állnak: szélsőséges hőmérsékletekhez (XT), veszélyes területekhez (ATEX 2/22), illetve sportalkalmazásokhoz. Ezenkívül a GentleSpace gen4 fejlett csatlakoztatási lehetőségeket is biztosít. Felhasználásra

kész olyan csatlakoztatott világítási rendszerekben, mint az Interact. Megbízható, nagy hatékonyságú világítástechnika intelligens csatlakoztathatósággal – fényes választás egy szebb jövőért. Válassza a fenntarthatóságot a GentleSpace gen4 nagy belmagasságra kifejlesztett megoldásával, amely megfelel a körforgásos gazdaság elveinek azáltal, hogy előtérbe helyezi a tartósságot és az újrahasznosíthatóságot. A lámpatest szervizelhető, a Signify Service tag alkalmazásnak köszönhetően minden információhoz könnyedén hozzáférhet. Ha olyan megbízható, kevés karbantartást igénylő megoldást keres, amely a telepítés után is adaptálható és szabályozható, a GentleSpace gen4 az ideális megoldás.

Előnyök

- Robusztus kialakítás, amely mindenféle környezetben ellenáll a zord körülményeknek
- Kompakt termékarchitektúra, ellenáll a nagy ütéseknek (IK08), víznek és pornak (IP65)
- Kiváló egyenletes megvilágítás és alacsony káprázás az optimalizált munkakörülményekért, nagyobb biztonsággal és nagyobb vizuális kényelemmel
- Vonzó teljes élettartam alatti költség a lámpatest nagy (akár 189 lm/W-os) hatásfokának, hosszú élettartamának (100 000 óra L85-nél) és az alkalmazásonként kevesebb lámpatestet igénylő optimalizált világítási tervnek köszönhetően.
- Könnyen szerelhető. Egyrészes, könnyebb architektúra (körülbelül 20%-kal könnyebb, mint az előző generációnál) többféle rögzítési lehetőséggel a rugalmas telepítéshez különféle környezetben és körülmények között
- Interact Ready csatlakozás az intelligens világításhoz. Csatlakozzon a felhőszolgáltatáshoz, és fedezzen fel további energiamegtakarítási módokat az optimalizált hatékonyság, a mozgásérzékelő funkció és a napfény hasznosítása által, valamint a jobb világításkezelés, a termelékenység és a biztonság révén
- A fenntarthatóságot szem előtt tartva tervezték. Megfelel a körforgásos gazdaságért tervezett világítástechnika kritériumainak, ezáltal hozzájárul a fenntarthatósági célok eléréséhez

Szolgáltatások

- Kivételes teljesítményű UltraEfficient (UE, 189 lm/W) és High-Efficiency (HE, 183 lm/W) változatok
- Hosszú élettartam, 100 000 óra L85-nél
- Magas fokú védelem víz (IP65) és ütés ellen (IK08)
- Az optikák széles választéka (széles sugárzási szög / közepes sugárzási szög / keskeny sugárzási szög / extra keskeny sugárzási szög / magas polcos / aszimmetrikus)
- Speciális lehetőségek az alkalmazások széles skálájához: Extrém verzió (XT) 70°C-ig, I. vagy II. biztonsági osztály, úszómedencével védett változat (SWP), tengeri védelem (MSP), VDE minősítésű labdaálló (BP) opció, ATEX 2/22 minősítésű változat. Az ipari környezetben előforduló vegyi anyagok széles listáján tesztelve
- Levehető rögzítőrendszer az egyszerű telepítés érdekében, beleértve a különféle rögzítési lehetőségeket és csatlakozókat (IP65 előre szerelt csatlakozó vagy fly-wire kábel)
- Robusztus, öntött alumínium ház hatékony hőkezeléssel, valamint lapos elülső és hátsó kialakítással az egyszerű telepítés, tisztítás és karbantartás érdekében
- Egyetlen LED-modul kialakítás a kiváló fényminőség érdekében
- Hozzáférés a Signify Service tag alkalmazáshoz, amely szervizelési és karbantartási információkat tartalmaz

GentleSpace gen4

Alkalmazás

- Gyártóhelyek (élelmiszeripar és nehézipar)
- Raktárak és logisztikai központok
- Fedett sportlétesítmények, uszodák, kiállítótermek

Versions




GentleSpace gen4-large, suspension

GentleSpace gen4


Méretezett rajza

BY580X suspended




With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m, or 2m

700s suspended




With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m, or 2m

BY581X suspended









With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m, or 2m

BY580P, BY582P suspended




With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m, or 2m

Méretezett rajza



Termék részletei



GentleSpace gen4-large,
suspension



GentleSpace gen4-small,
suspension

Általános információ	
Előtét mellékelve	Igen
Előtét egységek száma	1 egység
Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Mechanika és tokozás	
Ház színe	Ezüst
Por és víz elleni védelem kódja	IP65
Vészhelyzeti működés	
Központi vészvilágítás	Nem
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
CE jelölés	Igen
ENEC jel	ENEC-jel
Gyúlékonysági jelzés	Gyúlékony felületekre szereléshez
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Fényáram-tolerancia	+/-10%

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Szervizcímke
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	Igen
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	Igen
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	Igen
58952000	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	Igen
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Igen
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Igen
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	Igen
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	Igen
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	Igen
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	Igen
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	Igen
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	Igen
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	Igen
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	Igen
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Igen
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Igen
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	Igen
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	Igen
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	Igen
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	Igen
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	Igen
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	Igen
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	Igen
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	Igen
59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	Igen
59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	Igen
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	Igen
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	Igen
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	Igen
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	Igen
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	Igen
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	Igen
58912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	-
58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	-
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	Igen
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	Igen
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	Igen
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	Igen
58924700	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	Igen
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	Igen
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	Igen
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	Igen
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	Igen
59047200	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-
59049600	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	-
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	Igen
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	Igen
59046500	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	Igen
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	Igen
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	-

Order Code	Full Product Name	Szervizcímke
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	Igen
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	Igen
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	Igen
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	Igen
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	Igen
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	Igen
59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	Igen
59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	Igen
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	Igen
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	Igen
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	Igen
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	Igen
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	Igen
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	Igen
58913100	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	-
58915500	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	-
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	Igen
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	Igen
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	Igen
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	Igen
58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	Igen
58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	Igen
58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	Igen
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	Igen
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	Igen
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	Igen
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	Igen

Technikai adatok (1/2)

Order Code	A				
	Full Product Name	fényforrás sugárzási szöge	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Színvisszaadási index (CRI)	Fényhasznosítás (névleges)
58949000	BY581P 700S/84 O DIA WB GC SI	-	4000 K	>80	167 lm/W
58950600	BY581P 700S/84 O DIA HE WB GC SI	-	4000 K	>80	177 lm/W
58951300	BY581P 700S/84 O DIA WB GC SI BR	-	4000 K	>80	167 lm/W
58952000	BY581P 700S/84 O DIA HE	-	4000 K	>80	177 lm/W

Order Code	A				
	Full Product Name	fényforrás sugárzási szöge	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Színvisszaadási index (CRI)	Fényhasznosítás (névleges)
59401200	WB GC SI BR 250S/84 O SIA WB GC SI H4 BR	-	4000 K	>80	174 lm/W
59402900	BY581X 250S/84 O SIA HE WB GC SI H4 BR	-	4000 K	>80	184 lm/W
59394700	BY581X 250S/84 O SIA WB GC SI H4	-	4000 K	>80	174 lm/W

Order	Full Product Name	A				Fényhasznosítás (névleges)
		fényforrás sugárzási szöge	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Színvisszaadási index (CRI)		
59395400	BY581X 350S/84 O SIA WB GC SI H4	-	4000 K	>80		167 lm/W
59398500	BY581X 250S/84 O SIA HE WB GC SI H4	-	4000 K	>80		184 lm/W
59399200	BY581X 350S/84 O SIA HE WB GC SI H4	-	4000 K	>80		177 lm/W
59404300	BY581X 250S/84 O SIA WB GC SI ELP3 H4	-	4000 K	>80		174 lm/W
59405000	BY581X 250S/84 O SIA WB GC SI ELW3 H4	-	4000 K	>80		174 lm/W
59406700	BY581X 250S/84 O SIA HE WB GC SI ELP3 H4	-	4000 K	>80		184 lm/W
59407400	BY581X 250S/84 O SIA HE WB GC SI ELW3 H4	-	4000 K	>80		184 lm/W
59400500	BY580X 170S/84 O SIA WB GC SI H4 BR	-	4000 K	>80		167 lm/W
59403600	BY580X 170S/84 O SIA HE WB GC SI H4 BR	-	4000 K	>80		175 lm/W

Order	Full Product Name	A				Fényhasznosítás (névleges)
		fényforrás sugárzási szöge	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Színvisszaadási index (CRI)		
59408100	BY580P 170S/84 O PSU WB GC SI	-	4000 K	>80		167 lm/W
59410400	BY580P 170S/84 O PSU HE WB GC SI	-	4000 K	>80		175 lm/W
59414200	BY580P 130S/84 O DIA WB GC SI	-	4000 K	>80		171 lm/W
59415900	BY580P 170S/84 O DIA WB GC SI	-	4000 K	>80		167 lm/W
59418000	BY580P 130S/84 O DIA HE WB GC SI	-	4000 K	>80		178 lm/W
59419700	BY580P 170S/84 O DIA HE WB GC SI	-	4000 K	>80		175 lm/W
59422700	BY580P 170S/84 O DIA WB PC SI	-	4000 K	>80		155 lm/W
59426500	BY580P 170S/84 O DIA HE WB PC SI	-	4000 K	>80		164 lm/W
59430200	BY580P 170S/84 O DIA WB GC SI ELP3	-	4000 K	>80		167 lm/W
59432600	BY580P 170S/84 O DIA HE	-	4000 K	>80		175 lm/W

Order Code	Full Product Name	A				Fényhasznosítás (névleges)
		fényforrás sugárzási szöge	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Színvisszaadási index (CRI)		
	WB GC SI ELP3					
59434000	BY580P 130S/84 O DIA MB GC SI	-	4000 K	>80		169 lm/W
59435700	BY580P 170S/84 O DIA MB GC SI	-	4000 K	>80		164 lm/W
59438800	BY580P 130S/84 O DIA HE MB GC SI	-	4000 K	>80		178 lm/W
59439500	BY580P 170S/84 O DIA HE MB GC SI	-	4000 K	>80		174 lm/W
58908700	BY580P 170S/84 O DIA NB GC SI	10 or 24 fok	4000 K	>80		164 lm/W
58910000	BY580P 170S/84 O DIA HE NB GC SI	10 or 24 fok	4000 K	>80		174 lm/W
58912400	BY580P 170S/84 O DIA XNB GC SI	-	4000 K	>80		164 lm/W
58914800	BY580P 170S/84 O DIA HE XNB GC SI	-	4000 K	>80		174 lm/W
58916200	BY580P 170S/84 O DIA HRO GC SI	-	4000 K	>80		164 lm/W
58918600	BY580P 170S/84 O DIA HE	-	4000 K	>80		174 lm/W

Order Code	Full Product Name	A				Fényhasznosítás (névleges)
		fényforrás sugárzási szöge	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Színvisszaadási index (CRI)		
	HRO GC SI					
58920900	BY580P 170S/86 5 DIA WB GC SI	-	6500 K	>80		164 lm/W
58922300	BY580P 170S/86 5 DIA HE WB GC SI	-	6500 K	>80		172 lm/W
58924700	BY580P 170S/83 O DIA WB GC SI	-	3000 K	>80		155 lm/W
58926100	BY580P 170S/83 O DIA HE WB GC SI	-	3000 K	>80		159 lm/W
58928500	BY580P 170S/94 O DIA WB GC SI	-	4000 K	>90		157 lm/W
59425800	BY581P 250S/84 O DIA WB GC SI BR	-	4000 K	>80		174 lm/W
59429600	BY581P 250S/84 O DIA HE WB GC SI BR	-	4000 K	>80		181 lm/W
59047200	BY581P 250S/84 O DIA HE WB GC SI MSP BR	-	4000 K	>80		181 lm/W
59049600	BY581P 250S/84 O PSD WB GC II SI BR	-	4000 K	>80		174 lm/W

Order	Full Product Name	A				Fényhasznosítás (névleges)
		fényforrás sugárzási szöge	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Színvisszaadási index (CRI)		
59424100	BY580P 170S/84 O DIA WB GC SI BR	-	4000 K	>80		167 lm/W
59428900	BY580P 170S/84 O DIA HE WB GC SI BR	-	4000 K	>80		175 lm/W
59046500	BY580P 170S/84 O DIA HE WB GC SI MSP BR	-	4000 K	>80		175 lm/W
59409800	BY581P 250S/84 O PSU WB GC SI	-	4000 K	>80		174 lm/W
59411100	BY581P 250S/84 O PSU HE WB GC SI	-	4000 K	>80		184 lm/W
59413500	BY581P 200S/84 O DIA UE WB GC SI	-	4000 K	>80		189 lm/W
59416600	BY581P 250S/84 O DIA WB GC SI	-	4000 K	>80		174 lm/W
59417300	BY581P 350S/84 O DIA WB GC SI	-	4000 K	>80		167 lm/W
59420300	BY581P 250S/84 O DIA HE WB GC SI	-	4000 K	>80		181 lm/W
59421000	BY581P 350S/84 O DIA HE	-	4000 K	>80		177 lm/W

Order	Full Product Name	A				Fényhasznosítás (névleges)
		fényforrás sugárzási szöge	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Színvisszaadási index (CRI)		
	WB GC SI					
59423400	BY581P 250S/84 O DIA WB PC SI	-	4000 K	>80		162 lm/W
59427200	BY581P 250S/84 O DIA HE WB PC SI	-	4000 K	>80		171 lm/W
59431900	BY581P 250S/84 O DIA WB GC SI ELD3	-	4000 K	>80		174 lm/W
59433300	BY581P 250S/84 O DIA HE WB GC SI ELD3	-	4000 K	>80		181 lm/W
59436400	BY581P 250S/84 O DIA MB GC SI	-	4000 K	>80		171 lm/W
59437100	BY581P 350S/84 O DIA MB GC SI	-	4000 K	>80		167 lm/W
59440100	BY581P 250S/84 O DIA HE MB GC SI	-	4000 K	>80		181 lm/W
59441800	BY581P 350S/84 O DIA HE MB GC SI	-	4000 K	>80		175 lm/W
58909400	BY581P 250S/84 O DIA NB GC SI	10 or 24 fok	4000 K	>80		171 lm/W
58911700	BY581P 250S/84	10 or 24 fok	4000 K	>80		181 lm/W

Order Code	A				
	Full Product Name	fényforrás sugárzási szöge	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Színvisszaadási index (CRI)	Fényhasznosítás (névleges)
58913100	O DIA HE	-	4000 K	>80	171 lm/W
	NB GC SI				
58915500	BY581P 250S/84	-	4000 K	>80	181 lm/W
	O DIA HE XNB GC SI				
58917900	BY581P 250S/84	-	4000 K	>80	171 lm/W
	O DIA HRO GC SI				
58919300	BY581P 250S/84	-	4000 K	>80	181 lm/W
	O DIA HE HRO GC SI				
58921600	BY581P 250S/86	-	6500 K	>80	171 lm/W
	5 DIA WB GC SI				
58923000	BY581P 250S/86	-	6500 K	>80	179 lm/W
	5 DIA HE WB GC SI				
58925400	BY581P 250S/83	-	3000 K	>80	162 lm/W

Technikai adatok (2/2)

Order Code	Full Product Name	Fényáram	Az optika típusa
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	70 000 lm	Széles sugárzási szög
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	70 000 lm	Széles sugárzási szög
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	70 000 lm	Széles sugárzási szög
58952000	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	70 000 lm	Széles sugárzási szög
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	25 000 lm	Széles sugárzási szög
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	25 000 lm	Széles sugárzási szög
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	25 000 lm	Széles sugárzási szög
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	35 000 lm	Széles sugárzási szög
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	25 000 lm	Széles sugárzási szög
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	35 000 lm	Széles sugárzási szög

Order Code	A				
	Full Product Name	fényforrás sugárzási szöge	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Színvisszaadási index (CRI)	Fényhasznosítás (névleges)
58927800	O DIA WB GC SI	-	3000 K	>80	171 lm/W
	BY581P 250S/83				
58929200	BY581P 250S/94	-	4000 K	>90	165 lm/W
	O DIA WB GC SI				
59392300	BY580X 130S/84	-	4000 K	>80	171 lm/W
	O SIA WB GC SI H4				
59393000	BY580X 170S/84	-	4000 K	>80	167 lm/W
	O SIA WB GC SI H4				
59396100	BY580X 130S/84	-	4000 K	>80	178 lm/W
	O SIA HE WB GC SI H4				
59397800	BY580X 170S/84	-	4000 K	>80	175 lm/W
	O SIA HE WB GC SI H4				

Order Code	Full Product Name	Fényáram	Az optika típusa
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	25 000 lm	Széles sugárzási szög
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	25 000 lm	Széles sugárzási szög
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	25 000 lm	Széles sugárzási szög
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	25 000 lm	Széles sugárzási szög
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	17 000 lm	Széles sugárzási szög
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	17 000 lm	Széles sugárzási szög

Order Code	Full Product Name	Fényáram	Az optika típusa
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	17 000 lm	Széles sugárzási szög
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	17 000 lm	Széles sugárzási szög
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	13 000 lm	Széles sugárzási szög
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	17 000 lm	Széles sugárzási szög
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	13 000 lm	Széles sugárzási szög
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	17 000 lm	Széles sugárzási szög
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	17 000 lm	Széles sugárzási szög
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	17 000 lm	Széles sugárzási szög
59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	17 000 lm	Széles sugárzási szög
59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	17 000 lm	Széles sugárzási szög
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	13 000 lm	Közepes sugárzási szög
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	17 000 lm	Közepes sugárzási szög
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	13 000 lm	Közepes sugárzási szög
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	17 000 lm	Közepes sugárzási szög
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	17 000 lm	Keskeny sugárzási szög
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	17 000 lm	Keskeny sugárzási szög
58912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	17 000 lm	Keskeny sugárzási szög
58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	17 000 lm	Keskeny sugárzási szög
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	17 000 lm	Magas polcos optika
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	17 000 lm	Magas polcos optika
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	17 000 lm	Széles sugárzási szög
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	17 000 lm	Széles sugárzási szög
58924700	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	17 000 lm	Széles sugárzási szög
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	17 000 lm	Széles sugárzási szög
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	17 000 lm	Széles sugárzási szög
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	25 000 lm	Széles sugárzási szög
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	25 000 lm	Széles sugárzási szög
59047200	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	25 000 lm	Széles sugárzási szög
59049600	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	25 000 lm	Széles sugárzási szög
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	17 000 lm	Széles sugárzási szög
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	17 000 lm	Széles sugárzási szög

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	IEC védelmi osztály	Teljesítményfelvétel	Véletlenszerű váltásra alkalmas
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	I. biztonsági osztály	420 W	Nem
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	I. biztonsági osztály	397 W	Nem

Order Code	Full Product Name	Fényáram	Az optika típusa
59046500	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	17 000 lm	Széles sugárzási szög
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	25 000 lm	Széles sugárzási szög
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	25 000 lm	Széles sugárzási szög
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	20 000 lm	Széles sugárzási szög
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	25 000 lm	Széles sugárzási szög
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	35 000 lm	Széles sugárzási szög
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	25 000 lm	Széles sugárzási szög
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	35 000 lm	Széles sugárzási szög
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	25 000 lm	Széles sugárzási szög
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	25 000 lm	Széles sugárzási szög
59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	25 000 lm	Széles sugárzási szög
59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	25 000 lm	Széles sugárzási szög
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	25 000 lm	Közepes sugárzási szög
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	35 000 lm	Közepes sugárzási szög
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	25 000 lm	Közepes sugárzási szög
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	35 000 lm	Közepes sugárzási szög
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	25 000 lm	Keskeny sugárzási szög
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	25 000 lm	Keskeny sugárzási szög
58913100	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	25 000 lm	Keskeny sugárzási szög
58915500	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	25 000 lm	Keskeny sugárzási szög
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	25 000 lm	Magas polcos optika
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	25 000 lm	Magas polcos optika
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	25 000 lm	Széles sugárzási szög
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	25 000 lm	Széles sugárzási szög
58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	25 000 lm	Széles sugárzási szög
58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	25 000 lm	Széles sugárzási szög
58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	25 000 lm	Széles sugárzási szög
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	13 000 lm	Széles sugárzási szög
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	17 000 lm	Széles sugárzási szög
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	13 000 lm	Széles sugárzási szög
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	17 000 lm	Széles sugárzási szög

Order Code	Full Product Name	IEC védelmi osztály	Teljesítményfelvétel	Véletlenszerű váltásra alkalmas
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	I. biztonsági osztály	420 W	Nem
58952000	BY581P 700S/840 DIA	I. biztonsági osztály	397 W	Nem

Order Code	Full Product Name	IEC védelmi osztály	Teljesítményfelvétel	Véletlenszerű váltásra alkalmas
	HE WB GC SI BR			
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	I. biztonsági osztály	144 W	Igen (jelenlét-/ mozgásérzékelésre és nappali betakarításra vonatkozik)
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	I. biztonsági osztály	136 W	Igen (jelenlét-/ mozgásérzékelésre és nappali betakarításra vonatkozik)
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	I. biztonsági osztály	144 W	Igen (jelenlét-/ mozgásérzékelésre és nappali betakarításra vonatkozik)
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	I. biztonsági osztály	210 W	Igen (jelenlét-/ mozgásérzékelésre és nappali betakarításra vonatkozik)
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	I. biztonsági osztály	136 W	Igen (jelenlét-/ mozgásérzékelésre és nappali betakarításra vonatkozik)
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	I. biztonsági osztály	198 W	Igen (jelenlét-/ mozgásérzékelésre és nappali betakarításra vonatkozik)
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	I. biztonsági osztály	144 W	Igen (jelenlét-/ mozgásérzékelésre és nappali betakarításra vonatkozik)
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	I. biztonsági osztály	144 W	Igen (jelenlét-/ mozgásérzékelésre és nappali betakarításra vonatkozik)
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	I. biztonsági osztály	136 W	Igen (jelenlét-/ mozgásérzékelésre és nappali betakarításra vonatkozik)
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	I. biztonsági osztály	136 W	Igen (jelenlét-/ mozgásérzékelésre és nappali

Order Code	Full Product Name	IEC védelmi osztály	Teljesítményfelvétel	Véletlenszerű váltásra alkalmas
				betakarításra vonatkozik)
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	I. biztonsági osztály	102 W	Igen (jelenlét-/ mozgásérzékelésre és nappali betakarításra vonatkozik)
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	I. biztonsági osztály	97 W	Igen (jelenlét-/ mozgásérzékelésre és nappali betakarításra vonatkozik)
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	I. biztonsági osztály	102 W	Nem
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	I. biztonsági osztály	97 W	Nem
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	I. biztonsági osztály	76 W	Nem
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	I. biztonsági osztály	102 W	Nem
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	I. biztonsági osztály	73 W	Nem
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	I. biztonsági osztály	97 W	Nem
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	I. biztonsági osztály	110 W	Nem
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	I. biztonsági osztály	104 W	Nem
59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	I. biztonsági osztály	102 W	Nem
59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	I. biztonsági osztály	97 W	Nem
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	I. biztonsági osztály	77 W	Nem
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	I. biztonsági osztály	104 W	Nem

Order Code	Full Product Name	IEC védelmi osztály	Teljesítményfelvétel	Véletlenszerű váltásra alkalmas
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	I. biztonsági osztály	73 W	Nem
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	I. biztonsági osztály	98 W	Nem
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	I. biztonsági osztály	104 W	Nem
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	I. biztonsági osztály	98 W	Nem
58912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	I. biztonsági osztály	104 W	Nem
58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	I. biztonsági osztály	98 W	Nem
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	I. biztonsági osztály	104 W	Nem
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	I. biztonsági osztály	98 W	Nem
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	I. biztonsági osztály	104 W	Nem
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	I. biztonsági osztály	99 W	Nem
58924700	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	I. biztonsági osztály	110 W	Nem
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	I. biztonsági osztály	104 W	Nem
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	I. biztonsági osztály	108 W	Nem
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	I. biztonsági osztály	144 W	Nem
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	I. biztonsági osztály	138 W	Nem
59047200	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	I. biztonsági osztály	138 W	Nem

Order Code	Full Product Name	IEC védelmi osztály	Teljesítményfelvétel	Véletlenszerű váltásra alkalmas
59049600	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	II. biztonsági osztály	144 W	Nem
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	I. biztonsági osztály	102 W	Nem
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	I. biztonsági osztály	97 W	Nem
59046500	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	I. biztonsági osztály	97 W	Nem
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	I. biztonsági osztály	144 W	Nem
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	I. biztonsági osztály	136 W	Nem
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	I. biztonsági osztály	106 W	Nem
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	I. biztonsági osztály	144 W	Nem
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	I. biztonsági osztály	210 W	Nem
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	I. biztonsági osztály	138 W	Nem
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	I. biztonsági osztály	198 W	Nem
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	I. biztonsági osztály	154 W	Nem
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	I. biztonsági osztály	146 W	Nem
59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	I. biztonsági osztály	144 W	Nem
59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	I. biztonsági osztály	138 W	Nem
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	I. biztonsági osztály	146 W	Nem

Order Code	Full Product	IEC védelmi		Véletlenszerű	
	Name	osztály	Teljesítményfelvétel	váltásra alkalmas	
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	I. biztonsági osztály	210 W	Nem	
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	I. biztonsági osztály	138 W	Nem	
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	I. biztonsági osztály	200 W	Nem	
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	I. biztonsági osztály	146 W	Nem	
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	I. biztonsági osztály	138 W	Nem	
58913100	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	I. biztonsági osztály	146 W	Nem	
58915500	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	I. biztonsági osztály	138 W	Nem	
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	I. biztonsági osztály	146 W	Nem	
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	I. biztonsági osztály	138 W	Nem	
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	I. biztonsági osztály	146 W	Nem	
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	I. biztonsági osztály	140 W	Nem	

Order Code	Full Product	IEC védelmi		Véletlenszerű	
	Name	osztály	Teljesítményfelvétel	váltásra alkalmas	
58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	I. biztonsági osztály	154 W	Nem	
58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	I. biztonsági osztály	146 W	Nem	
58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	I. biztonsági osztály	152 W	Nem	
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	I. biztonsági osztály	76 W	Igen (jelenlét-/ mozgásérzékelésre és nappali betakarításra vonatkozik)	
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	I. biztonsági osztály	102 W	Igen (jelenlét-/ mozgásérzékelésre és nappali betakarításra vonatkozik)	
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	I. biztonsági osztály	73 W	Igen (jelenlét-/ mozgásérzékelésre és nappali betakarításra vonatkozik)	
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	I. biztonsági osztály	97 W	Igen (jelenlét-/ mozgásérzékelésre és nappali betakarításra vonatkozik)	

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Order Code	Full Product Name	Szabályozható	Beépített		Maximális szabályozási szint
			vezérlés		
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	Igen	-		10%
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	Igen	-		10%
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	Igen	-		10%
58952000	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	Igen	-		10%
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Igen	SNH (R) 210 érzékelő	-	
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Igen	SNH (R) 210 érzékelő	-	

Order Code	Full Product Name	Szabályozható	Beépített		Maximális szabályozási szint
			vezérlés		
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	Igen	SNH (R) 210 érzékelő	-	
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	Igen	SNH (R) 210 érzékelő	-	
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	Igen	SNH (R) 210 érzékelő	-	
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	Igen	SNH (R) 210 érzékelő	-	
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	Igen	SNH (R) 210 érzékelő	-	
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	Igen	SNH (R) 210 érzékelő	-	

Order Code	Full Product Name	Szabályozható	Beépített vezérlés	Maximális szabályozási szint
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	Igen	SNH (R) 210 érzékelő	-
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	Igen	SNH (R) 210 érzékelő	-
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Igen	SNH (R) 210 érzékelő	-
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Igen	SNH (R) 210 érzékelő	-
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	Nem	-	-
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	Nem	-	-
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	Igen	-	10%
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	Igen	-	10%
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	Igen	-	10%
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	Igen	-	10%
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	Igen	-	10%
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	Igen	-	10%
59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	Igen	-	10%
59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	Igen	-	10%
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	Igen	-	10%
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	Igen	-	10%
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	Igen	-	10%
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	Igen	-	10%
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	Igen	-	10%
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	Igen	-	10%
58912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	Igen	-	10%
58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	Igen	-	10%
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	Igen	-	10%
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	Igen	-	10%
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	Igen	-	10%

Order Code	Full Product Name	Szabályozható	Beépített vezérlés	Maximális szabályozási szint
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	Igen	-	10%
58924700	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	Igen	-	10%
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	Igen	-	10%
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	Igen	-	10%
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	Igen	-	10%
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	Igen	-	10%
59047200	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	Igen	-	10%
59049600	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	Igen	-	10%
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	Igen	-	10%
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	Igen	-	10%
59046500	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	Igen	-	10%
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	Nem	-	-
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	Nem	-	-
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	Igen	-	10%
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	Igen	-	10%
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	Igen	-	10%
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	Igen	-	10%
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	Igen	-	10%
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	Igen	-	10%
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	Igen	-	10%
59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	Igen	-	10%
59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	Igen	-	10%
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	Igen	-	10%
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	Igen	-	10%
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	Igen	-	10%

Order Code	Full Product Name	Szabályozható	Beépített vezérlés	Maximális szabályozási szint
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	Igen	-	10%
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	Igen	-	10%
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	Igen	-	10%
58913100	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	Igen	-	10%
58915500	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	Igen	-	10%
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	Igen	-	10%
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	Igen	-	10%
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	Igen	-	10%

Order Code	Full Product Name	Szabályozható	Beépített vezérlés	Maximális szabályozási szint
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	Igen	-	10%
58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	Igen	-	10%
58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	Igen	-	10%
58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	Igen	-	10%
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	Igen	SNH (R) 210 érzékelő	-
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	Igen	SNH (R) 210 érzékelő	-
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	Igen	SNH (R) 210 érzékelő	-
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	Igen	SNH (R) 210 érzékelő	-

Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Mech. behatások elleni védelem kódja
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	IK07
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	IK07
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	IK07
58952000	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	IK07
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	IK03
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	IK03
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	IK03
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	IK03
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK03
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK03
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	IK03
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	IK03
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	IK03
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	IK03
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	IK03
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	IK03
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	IK07
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	IK07
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	IK07
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	IK07
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	IK07
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	IK07
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	IK07
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	IK07
59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	IK07
59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	IK07
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	IK07
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	IK07
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	IK07

Order Code	Full Product Name	Mech. behatások elleni védelem kódja
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	IK07
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	IK07
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	IK07
58912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	IK07
58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	IK07
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	IK07
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	IK07
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	IK07
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	IK07
58924700	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	IK07
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	IK07
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	IK07
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	IK07
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	IK07
59047200	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	IK07
59049600	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	IK07
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	IK07
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	IK07
59046500	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	IK07
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	IK07
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	IK07
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	IK07
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	IK07
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	IK07
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	IK07
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	IK07
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	IK07
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	IK07
59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	IK07

Order Code	Full Product Name	Mech. behatások elleni védelem kódja
59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	IK07
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	IK07
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	IK07
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	IK07
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	IK07
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	IK07
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	IK07
58913100	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	IK07
58915500	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	IK07
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	IK07

Order Code	Full Product Name	Mech. behatások elleni védelem kódja
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	IK07
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	IK07
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	IK07
58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	IK07
58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	IK07
58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	IK07
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	IK03
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	IK03
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK03
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK03

Vészhelyzeti működés (1/2)

		Teljesítményfelvétel			
Order	Full	Vészhelyzeti		Vészvilágítási	központi
Code	Product	Vészvilágítás	fényáram	akkumulátor típusa	egyenáramú vészüzemmódban
58949000	BY581P 700S/8 40 DIA WB GC SI	-	-	-	-
58950600	BY581P 700S/8 40 DIA HE WB GC SI	-	-	-	-
58951300	BY581P 700S/8 40 DIA WB GC SI BR	-	-	-	-
58952000	BY581P 700S/8 40 DIA HE WB GC SI BR	-	-	-	-
59401200	BY581X 250S/84 O SIA WB GC SI H4 BR	-	-	-	-
59402900	BY581X 250S/84 O SIA HE WB GC SI H4 BR	-	-	-	-
59394700	BY581X 250S/84	-	-	-	-

		Teljesítményfelvétel			
Order	Full	Vészhelyzeti		Vészvilágítási	központi
Code	Product	Vészvilágítás	fényáram	akkumulátor típusa	egyenáramú vészüzemmódban
	O SIA WB GC SI H4				
59395400	BY581X 350S/84 O SIA WB GC SI H4	-	-	-	-
59398500	BY581X 250S/84 O SIA HE WB GC SI H4	-	-	-	-
59399200	BY581X 350S/84 O SIA HE WB GC SI H4	-	-	-	-
59404300	BY581X 250S/84 O SIA WB GC SI ELP3 H4	Vészvilágítás, 3 órá	850 lm	Lithium	5 W
59405000	BY581X 250S/84 O SIA WB GC SI ELW3 H4	Vészvilágítás, 3 órá	850 lm	Lithium	5 W
59406700	BY581X 250S/84	Vészvilágítás, 3 órá	850 lm	Lithium	5 W

Teljesítményfelvétel					
Order	Full	Vészvilágítási központi			
Code	Product	Vészhelyzeti	akkumulátor	egyenáramú	vészüzemmodban
	Name	Vészvilágítás	fényáram	típusa	
	O SIA	időtartam,			
	HE WB	Pro változat			
	GC SI				
	ELP3 H4				
59407400	BY581X	Vészvilágítás,	850 lm	Lithium	5 W
	250S/84	3 órás			
	O SIA	időtartam,			
	HE WB	vezeték			
	GC SI	nélküli			
	ELW3	illesztővel			
	H4				
59400500	BY580X	-	-	-	-
	170S/84				
	O SIA				
	WB GC				
	SI H4 BR				
59403600	BY580X	-	-	-	-
	170S/84				
	O SIA				
	HE WB				
	GC SI				
	H4 BR				
59408100	BY580P	-	-	-	-
	170S/84				
	O PSU				
	WB GC				
	SI				
59410400	BY580P	-	-	-	-
	170S/84				
	O PSU				
	HE WB				
	GC SI				
59414200	BY580P	-	-	-	-
	130S/84				
	O DIA				
	WB GC				
	SI				
59415900	BY580P	-	-	-	-
	170S/84				
	O DIA				
	WB GC				
	SI				
59418000	BY580P	-	-	-	-
	130S/84				
	O DIA				
	HE WB				
	GC SI				
59419700	BY580P	-	-	-	-
	170S/84				

Teljesítményfelvétel					
Order	Full	Vészvilágítási központi			
Code	Product	Vészhelyzeti	akkumulátor	egyenáramú	vészüzemmodban
	Name	Vészvilágítás	fényáram	típusa	
	O DIA				
	HE WB				
	GC SI				
59422700	BY580P	-	-	-	-
	170S/84				
	O DIA				
	WB PC				
	SI				
59426500	BY580P	-	-	-	-
	170S/84				
	O DIA				
	HE WB				
	PC SI				
59430200	BY580P	Vészvilágítás,	450 lm	Lithium	3 W
	170S/84	3 órás			
	O DIA	időtartam,			
	WB GC	Pro változat			
	SI ELP3				
59432600	BY580P	Vészvilágítás,	450 lm	Lithium	3 W
	170S/84	3 órás			
	O DIA	időtartam,			
	HE WB	Pro változat			
	GC SI				
	ELP3				
59434000	BY580P	-	-	-	-
	130S/84				
	O DIA				
	MB GC				
	SI				
59435700	BY580P	-	-	-	-
	170S/84				
	O DIA				
	MB GC				
	SI				
59438800	BY580P	-	-	-	-
	130S/84				
	O DIA				
	HE MB				
	GC SI				
59439500	BY580P	-	-	-	-
	170S/84				
	O DIA				
	HE MB				
	GC SI				
58908700	BY580P	-	-	-	-
	170S/84				
	O DIA				
	NB GC				
	SI				

Order	Full Product	Vészvilágítás	Vészhelyzeti fényáram	Vészvilágítási akkumulátor típusa	Teljesítményfelvétel központi egyenáramú vészüzem módban
58910000	BY580P 170S/84 O DIA HE NB GC SI	-	-	-	-
58912400	BY580P 170S/84 O DIA XNB GC SI	-	-	-	-
58914800	BY580P 170S/84 O DIA HE XNB GC SI	-	-	-	-
58916200	BY580P 170S/84 O DIA HRO GC SI	-	-	-	-
58918600	BY580P 170S/84 O DIA HE HRO GC SI	-	-	-	-
58920900	BY580P 170S/86 5 DIA WB GC SI	-	-	-	-
58922300	BY580P 170S/86 5 DIA HE WB GC SI	-	-	-	-
58924700	BY580P 170S/83 O DIA WB GC SI	-	-	-	-
58926100	BY580P 170S/83 O DIA HE WB GC SI	-	-	-	-
58928500	BY580P 170S/94 O DIA	-	-	-	-

Order	Full Product	Vészvilágítás	Vészhelyzeti fényáram	Vészvilágítási akkumulátor típusa	Teljesítményfelvétel központi egyenáramú vészüzem módban
	WB GC SI				
59425800	BY581P 250S/84 O DIA WB GC SI BR	-	-	-	-
59429600	BY581P 250S/84 O DIA HE WB GC SI BR	-	-	-	-
59047200	BY581P 250S/84 O DIA HE WB GC SI MSP BR	-	-	-	-
59049600	BY581P 250S/84 O PSD WB GC II SI BR	-	-	-	-
59424100	BY580P 170S/84 O DIA WB GC SI BR	-	-	-	-
59428900	BY580P 170S/84 O DIA HE WB GC SI BR	-	-	-	-
59046500	BY580P 170S/84 O DIA HE WB GC SI MSP BR	-	-	-	-
59409800	BY581P 250S/84 O PSU WB GC SI	-	-	-	-
59411100	BY581P 250S/84 O PSU	-	-	-	-

Order	Full Product	Teljesítményfelvétel			
		Vészvilágítás	Vészhelyzeti fényáram	Vészvilágítási akkumulátor típusa	központi egyenáramú vészüzemmódban
59413500	HE WB				
	GC SI				
59413500	BY581P	-	-	-	-
	200S/8				
59416600	40 DIA				
	UE WB				
59416600	GC SI				
	BY581P	-	-	-	-
59417300	250S/84				
	O DIA				
59420300	WB GC				
	SI				
59421000	BY581P	-	-	-	-
	350S/84				
59423400	O DIA				
	WB GC				
59427200	SI				
	BY581P	-	-	-	-
59433300	250S/84				
	O DIA				
59433300	HE WB				
	GC SI				
59433300	BY581P	-	-	-	-
	250S/84				
59433300	O DIA				
	HE WB				
59433300	GC SI				
	ELD3				

Order	Full Product	Teljesítményfelvétel			
		Vészvilágítás	Vészhelyzeti fényáram	Vészvilágítási akkumulátor típusa	központi egyenáramú vészüzemmódban
59436400	BY581P	-	-	-	-
	250S/84				
59437100	O DIA				
	MB GC				
59437100	SI				
	BY581P	-	-	-	-
59440100	350S/84				
	O DIA				
59440100	MB GC				
	SI				
59441800	BY581P	-	-	-	-
	250S/84				
58909400	O DIA				
	HE MB				
58911700	GC SI				
	BY581P	-	-	-	-
58913100	350S/84				
	O DIA				
58915500	HE NB				
	GC SI				
58917900	BY581P	-	-	-	-
	250S/84				
58919300	O DIA				
	HRO GC				
58919300	SI				
	BY581P	-	-	-	-
58919300	250S/84				
	O DIA				

Teljesítményfelvétel					
Order	Full	Vészvilágítási központi			
Code	Product	Vészhelyzeti	akkumulátor	egyenáramú	vészüzemmódban
	Name	Vészvilágítás	fényáram	típusa	
	HE HRO				
	GC SI				
58921600	BY581P	-	-	-	-
	250S/86				
	5 DIA				
	WB GC				
	SI				
58923000	BY581P	-	-	-	-
	250S/86				
	5 DIA				
	HE WB				
	GC SI				
58925400	BY581P	-	-	-	-
	250S/83				
	0 DIA				
	WB GC				
	SI				
58927800	BY581P	-	-	-	-
	250S/83				
	0 DIA				
	HE WB				
	GC SI				
58929200	BY581P	-	-	-	-
	250S/94				
	0 DIA				

Teljesítményfelvétel					
Order	Full	Vészvilágítási központi			
Code	Product	Vészhelyzeti	akkumulátor	egyenáramú	vészüzemmódban
	Name	Vészvilágítás	fényáram	típusa	
	WB GC				
	SI				
59392300	BY580X	-	-	-	-
	130S/84				
	0 SIA				
	WB GC				
	SI H4				
59393000	BY580X	-	-	-	-
	170S/84				
	0 SIA				
	WB GC				
	SI H4				
59396100	BY580X	-	-	-	-
	130S/84				
	0 SIA				
	HE WB				
	GC SI				
	H4				
59397800	BY580X	-	-	-	-
	170S/84				
	0 SIA				
	HE WB				
	GC SI				
	H4				

Vészhelyzeti működés (2/2)

A vészvilágítás névleges időtartama (teljesen feltöltött állapotban)		
Order Code	Full Product Name	
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	-
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	-
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	-
58952000	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	-
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	-
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	-
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	-
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	-
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	3 h
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	3 h
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	3 h
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	3 h
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	-
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	-

A vészvilágítás névleges időtartama (teljesen feltöltött állapotban)		
Order Code	Full Product Name	
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	-
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	-
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	-
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	-
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	-
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	-
59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	3 h
59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	3 h
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	-
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	-
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	-
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	-
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	-
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	-
58912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	-
58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	-
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	-
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	-

Order Code	Full Product Name	A vészvilágítás névleges időtartama (teljesen feltöltött állapotban)
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	-
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	-
58924700	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	-
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	-
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	-
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	-
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	-
59047200	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-
59049600	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	-
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	-
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	-
59046500	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	-
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	-
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	-
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	-
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	-
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	-
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	-
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	-
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	-

Order Code	Full Product Name	A vészvilágítás névleges időtartama (teljesen feltöltött állapotban)
59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	3 h
59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	3 h
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	-
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	-
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	-
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	-
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	-
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	-
58913100	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	-
58915500	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	-
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	-
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	-
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	-
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	-
58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	-
58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	-
58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	-
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	-
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	-
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	-
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	-

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	Környezeti			
		hőmérséklet-tartomány	Izzóhuzalos teszt	Villogás (PstLM)	Stroboszkóp hatás (SVM)
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	-30 – +55 °C	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	0,22	0,01
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	-30 – +55 °C	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	0,22	0,01
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	-30 – +55 °C	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	0,22	0,01
58952000	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	-30 – +55 °C	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	0,22	0,01
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-30 – +55 °C	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	1	0,4
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-30 – +55 °C	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	1	0,4

Order Code	Full Product Name	Környezeti			
		hőmérséklet-tartomány	Izzóhuzalos teszt	Villogás (PstLM)	Stroboszkóp hatás (SVM)
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	-30 – +55 °C	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	1	0,4
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	-30 – +55 °C	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	1	0,4
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	-30 – +55 °C	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	1	0,4
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	-30 – +55 °C	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	1	0,4
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	0 és 25 °C között	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s	1	0,4
59405000	BY581X 250S/840	0 és 25 °C között	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s	1	0,4

Order Code	Full Product Name	Környezeti hőmérséklet-tartomány	Izzóhuzalos teszt	Villogás (PstLM)	Stroboszkóp hatás (SVM)
	SIA WB GC SI ELW3 H4				
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	0 és 25 °C között	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s	1	0,4
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	0 és 25 °C között	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s	1	0,4
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-30 – +55 °C	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	1	0,4
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-30 – +55 °C	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	1	0,4
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	-30 – +55 °C	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	0,04	0,07
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	-30 – +55 °C	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	0,04	0,07
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	-30 – +55 °C	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	-	-
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	-30 – +55 °C	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	0,12	0,07
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	-30 – +55 °C	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	-	-
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	-30 – +55 °C	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	-	-
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	-30 – +55 °C	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	0,12	0,07
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	-30 – +55 °C	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	-	-
59430200	BY580P 170S/840 DIA	0 és 25 °C között	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s	0,12	0,07

Order Code	Full Product Name	Környezeti hőmérséklet-tartomány	Izzóhuzalos teszt	Villogás (PstLM)	Stroboszkóp hatás (SVM)
	WB GC SI ELP3				
59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	0 és 25 °C között	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s	-	-
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	-30 – +55 °C	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	-	-
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	-30 – +55 °C	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	0,12	0,07
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	-30 – +55 °C	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	-	-
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	-30 – +55 °C	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	-	-
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	-30 – +55 °C	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	-	-
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	-30 – +55 °C	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	-	-
58912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	-30 – +55 °C	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	0,12	0,07
58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	-30 – +55 °C	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	-	-
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	-30 – +55 °C	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	0,12	0,07
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	-30 – +55 °C	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	-	-
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	-30 – +55 °C	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	0,12	0,07
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	-30 – +55 °C	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	-	-
58924700	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	-30 – +55 °C	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	0,12	0,07

Order Code	Full Product Name	Környezeti hőmérséklet-tartomány	Izzóhuzalos teszt	Villogás (PstLM)	Stroboszkóp hatás (SVM)
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	-30 – +55 °C	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	-	-
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	-30 – +55 °C	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	0,12	0,07
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	-30 – +55 °C	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	0,12	0,07
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	-30 – +55 °C	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	0,12	0,07
59047200	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-30 – +55 °C	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	0,12	0,07
59049600	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	-30 – +55 °C	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	0,35	0,07
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	-30 – +55 °C	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	0,12	0,07
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	-30 – +55 °C	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	-	-
59046500	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-30 – +55 °C	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	-	-
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	-30 – +55 °C	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	0,04	0,07
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	-30 – +55 °C	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	0,04	0,07
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	-30 – +55 °C	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	0,12	0,07
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	-30 – +55 °C	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	0,12	0,07

Order Code	Full Product Name	Környezeti hőmérséklet-tartomány	Izzóhuzalos teszt	Villogás (PstLM)	Stroboszkóp hatás (SVM)
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	-30 – +55 °C	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	0,22	0,01
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	-30 – +55 °C	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	0,12	0,07
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	-30 – +55 °C	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	0,22	0,01
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	-30 – +55 °C	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	0,12	0,07
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	-30 – +55 °C	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	0,12	0,07
59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	0 és 25 °C között	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s	0,12	0,07
59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	0 és 25 °C között	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s	0,12	0,07
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	-30 – +55 °C	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	0,12	0,07
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	-30 – +55 °C	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	0,22	0,01
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	-30 – +55 °C	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	0,12	0,07
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	-30 – +55 °C	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	0,22	0,01
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	-30 – +55 °C	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	0,12	0,07
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	-30 – +55 °C	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	0,12	0,07
58913100	BY581P 250S/840	-30 – +55 °C	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	0,12	0,07

Order Code	Full Product Name	Környezeti			
		hőmérséklet-tartomány	Izzóhuzalos teszt	Villogás (PstLM)	Stroboszkóp hatás (SVM)
58915500	DIA XNB GC SI				
	BY581P 250S/840	-30 – +55 °C	Hőmérséklet: 650 °C,	0,12	0,07
	DIA HE XNB GC SI		időtartam: 30 s		
58917900	BY581P 250S/840	-30 – +55 °C	Hőmérséklet: 650 °C,	0,12	0,07
	DIA HRO GC SI		időtartam: 30 s		
	BY581P 250S/840	-30 – +55 °C	Hőmérséklet: 650 °C,	0,12	0,07
58919300	DIA HE HRO GC SI		időtartam: 30 s		
	BY581P 250S/840	-30 – +55 °C	Hőmérséklet: 650 °C,	0,12	0,07
	DIA HE HRO GC SI		időtartam: 30 s		
58921600	BY581P 250S/865	-30 – +55 °C	Hőmérséklet: 650 °C,	0,12	0,07
	DIA WB GC SI		időtartam: 30 s		
58923000	BY581P 250S/865	-30 – +55 °C	Hőmérséklet: 650 °C,	0,12	0,07
	DIA HE WB GC SI		időtartam: 30 s		
58925400	BY581P 250S/830	-30 – +55 °C	Hőmérséklet: 650 °C,	0,12	0,07
	DIA WB GC SI		időtartam: 30 s		

Order Code	Full Product Name	Környezeti			
		hőmérséklet-tartomány	Izzóhuzalos teszt	Villogás (PstLM)	Stroboszkóp hatás (SVM)
58927800	BY581P 250S/830	-30 – +55 °C	Hőmérséklet: 650 °C,	0,12	0,07
	DIA HE WB GC SI		időtartam: 30 s		
58929200	BY581P 250S/940	-30 – +55 °C	Hőmérséklet: 650 °C,	0,12	0,07
	DIA WB GC SI		időtartam: 30 s		
59392300	BY580X 130S/840 SIA	-30 – +55 °C	Hőmérséklet: 650 °C,	1	0,4
	WB GC SI H4		időtartam: 30 s		
59393000	BY580X 170S/840 SIA	-30 – +55 °C	Hőmérséklet: 650 °C,	1	0,4
	WB GC SI H4		időtartam: 30 s		
59396100	BY580X 130S/840 SIA	-30 – +55 °C	Hőmérséklet: 650 °C,	1	0,4
	HE WB GC SI H4		időtartam: 30 s		
59397800	BY580X 170S/840 SIA	-30 – +55 °C	Hőmérséklet: 650 °C,	1	0,4
	HE WB GC SI H4		időtartam: 30 s		

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
58952000	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	(0.380, 0.375) SDCM 3
59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	(0.383, 0.377) SDCM 3
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
58912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	(0.312, 0.327) SDCM 3
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	(0.312, 0.325) SDCM 3
58924700	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	(0.432, 0.400) SDCM 3
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	(0.435, 0.401) SDCM 3
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
59047200	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	(0.383, 0.377) SDCM 3

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
59049600	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
59046500	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	(0.380, 0.375) SDCM 3
59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	(0.383, 0.377) SDCM 3
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
58913100	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
58915500	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	(0.312, 0.327) SDCM 3
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	(0.312, 0.325) SDCM 3
58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	(0.432, 0.400) SDCM 3
58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	(0.435, 0.401) SDCM 3
58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	(0.383, 0.377) SDCM 3

Termékadatok




Order Code	Full Product Name	Termékcsalád kódja
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	BY581P
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	BY581P
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	BY581P
58952000	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	BY581P
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	BY580X
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	BY581X
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	BY580X
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	BY581X
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	BY581X
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	BY581X
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	BY581X
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	BY581X
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	BY581X
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	BY581X
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	BY580X
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	BY580X
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	BY580P
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	BY580P
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	BY580P
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	BY580P
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	BY580P
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	BY580P
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	BY580P
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	BY580P
59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	BY580P
59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	BY580P
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	BY580P
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	BY580P
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	BY580P
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	BY580P
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	BY580P

Order Code	Full Product Name	Termékcsalád kódja
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	BY580P
58912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	BY580P
58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	BY580P
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	BY580P
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	BY580P
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	BY580P
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	BY580P
58924700	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	BY580P
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	BY580P
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	BY580P
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	BY581P
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	BY581P
59047200	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	BY581P
59049600	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	BY581P
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	BY580P
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	BY580P
59046500	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	BY580P
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	BY581P
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	BY581P
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	BY581P
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	BY581P
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	BY581P
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	BY581P
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	BY581P
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	BY581P
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	BY581P
59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	BY581P
59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	BY581P
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	BY581P
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	BY581P
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	BY581P


Order Code	Full Product Name	Terméksalád kódja
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	BY581P
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	BY581P
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	BY581P
58913100	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	BY581P
58915500	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	BY581P
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	BY581P
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	BY581P
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	BY581P

Order Code	Full Product Name	Terméksalád kódja
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	BY581P
58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	BY581P
58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	BY581P
58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	BY581P
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	BY580X
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	BY580X
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	BY580X
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	BY580X


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102872




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102863




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102914




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102899




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102869




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102915



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102865




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102895




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102898




Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102856




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102924




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102881




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102925




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102857




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102933



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102873




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102902




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102884


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102874




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102896




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102875




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102868




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102923




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102858



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102871






Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102901



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102922




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102862

Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102906




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102921



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102920

Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102932

Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102864




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102934


Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102878

Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102866


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102885




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102883




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102918




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102882




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102916




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102926



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102928




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102935




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102903


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102891




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102904




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102886




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102867




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102905




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102890



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102894






Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102930



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102919




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102879

Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102870




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102887



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102859

Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102892

Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102893




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102860


Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102929

Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102931


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102917




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102877




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102889




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102927




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102861




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102888



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102880




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102897




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104550


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104551




Polar Normal (separate) - null - 910505102956




Polar Normal (separate) - null - 910505102953



Polar Normal (separate) - null - 910505102955



Polar Normal (separate) - null - 910505102954



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104553

