



GentleSpace – Effektiv belysning i høy kvalitet. Laget for tøffe miljøer

GentleSpace gen4 er den ultimate belysningsløsningen for industrien og innendørs idrettsanlegg. Gentlespace sørger for optimal lyskvalitet, noe som forbedrer ansattes sikkerhet og produktivitet og overholder alle relevante sikkerhetsforskrifter. GentleSpace gen4 er konstruert for lang levetid, og reduserer både kostnadene og bryet ved vedlikehold. Dette gjør produktet ideelt for installasjoner der det er høyt under taket. Det energieffektive designet reduserer driftskostnadene, og tilbyr maksimal applikasjonseffektivitet og en attraktiv total eierskapskostnad (TCO). Denne produktserien tilbyr et bredt utvalg av optikk, spredningsvinkler (fra veldig smale til brede), lumenpakker og tilkoblingsmuligheter. Med GentleSpace gen4 kan du enkelt lage en skreddersydd belysningsløsning for ethvert bruksområde med stor takhøyde. Det moderne flate design gjør armaturet enklere å installere, rengjøre og vedlikeholde. Utformingen med ett optiske vindu gir overlegen visuell ytelse. En rekke monteringsmuligheter og kontakter, som den forhåndsmonterte IP65-

kontakten, muliggjør rask og enkel installasjon. Den robuste designen gjør at armaturet kan tåle tøffe forhold i alle slags miljøer. Du kan velge mellom ulike dekselmaterialer, inkludert spesialiserte varianter for ekstreme temperaturer (XT), farlige områder (ATEX 2/22) og sportsbruksområder. I tillegg tilbyr GentleSpace gen4 avanserte tilkoblingsmuligheter. Armaturet er klargjort for bruk i intelligente belysningssystemer som Interact. Pålitelig, høyeffektiv belysning med smart tilkobling – et lysende valg for en bedre fremtid. Omfavn bærekraft med GentleSpace gen4, highbay-belysningsløsningen som overholder prinsippene for den sirkulære økonomien ved å prioritere holdbarhet og resirkulerbarhet. Armaturen er servicebar, med all informasjon tilgjengelig for hånden via Signify Service tag-appen. Enten du leter etter en pålitelig "fit and forget"-løsning eller en som kan tilpasses og kontrolleres etter installasjon, er GentleSpace gen4 det rette valget for deg.

Fordeler

- Robust design, laget for å tåle tøffe forhold i alle slags miljøer
- Kompakt produktarkitektur, motstandsdyktig mot kraftige støt (IK08), vann og støv (IP65)
- Utmerket lysuniformitet og lav blending for optimaliserte arbeidsforhold med forbedret sikkerhet og større visuell komfort
- Attraktiv TCO takket være høy lyseffekt (opptil 189 lm/W), lang levetid (100 000 timer ved L85) og en optimalisert belysningsplan som krever færre armaturer per bruksområde
- Enkel montering. I et stykke lettvektsmateriale (omtrent 20 % lettere enn forrige generasjon) med flere monteringsmuligheter for fleksibel installasjon i ulike miljøer og forhold
- Interact Ready-kobling for smart belysning. Koble til skyen og oppdag flere måter å spare energi på gjennom optimert effektivitet, bevegelsesregistrering og høsting av dagslys, samt forbedret lysstyring, produktivitet og sikkerhet
- Konstruert med bærekraft i tankene. Oppfyller Lighting for Circularity-kriteriene for å hjelpe deg med å nå bærekraftsmålene

Applications

- Produksjonssteder (fra mat & drikke til tungindustri)
- Lager og logistikkentre
- Innendørs idrettsanlegg, svømmebasseng og utstillingshaller

Funksjoner

- Optimal ytelse med versjonene UltraEfficient (UE, 189 lm/W) og High-Efficiency (HE, 183 lm/W)
- Lang levetid på 100 000 timer ved L85
- Høy vannbeskyttelse (IP65) og støtbeskyttelse (IK08)
- Stort utvalg av optikk (bredstrålet / mellomstrålet / smalstrålet / ekstra smalstrålet / høye hyller / asymmetrisk)
- Spesielt tilbehør for en rekke bruksområder: Ekstremversjon (XT) opp til 70 °C, sikkerhetsklasse I eller II, svømmebassengbeskyttet versjon (SWP), marinebeskyttelse (MSP), VDE-sertifisert, ballsikkert (BP) tilbehør, ATEX 2/22-sertifisert versjon. Produktet er testet på en bred liste av kjemiske stoffer som kan være tilstede i industrielle omgivelser
- Avtakbart monteringsystem for enkel installasjon, inkludert ulike monteringsmuligheter og koblinger (forhåndsmontert IP65-kontakt eller løs ledning)
- Robust innfatning i formstøpt aluminium med effektiv varmestyring og flat fremside og bakside for enkel montering, enkel rengjøring og enkelt vedlikehold
- Enkel LED-moduldesign for overlegen lyskvalitet
- Tilgang til Signify Service tag-app med service- og vedlikeholdsinformasjon

Versions



GentleSpace gen4-large,
suspension



GentleSpace gen4-large,
bracket, Interact ready



GentleSpace gen4-large,
suspension, Interact ready



GentleSpace gen4-small,
bracket, Interact ready



GentleSpace gen4-large, wall-
bracket



GentleSpace gen4-small,
suspension



GentleSpace gen4-small,
bracket



GentleSpace gen4-large,
bracket



GentleSpace gen4



GentleSpace gen4-small, wall-
bracket




GentleSpace gen4-large,
suspension



GentleSpace gen4, Interact
Ready

Målskisse


BY580X suspended



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4


700s suspended



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY581P 700S/840 DIA WB GC SI


BY581X suspended



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4


BY580P, BY582P suspended



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY580P 170S/840 DIA WB GC SI


BY581P, BY583P Bracket



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR


BY580P, BY582P Wallmounted bracket



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW


BY580P, BY582P Bracket



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5


BY581X Bracket



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR


BY580X Bracket



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR


BY581P, BY583P Wallmounted bracket



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW


700S Bracket



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR


BY581P, BY583P suspended




With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI

Produkt detaljer



GentleSpace gen4-large,
suspension



GentleSpace gen4-small,
suspension

Generell informasjon

Antall utstyrsenheter	1 enhet
Driver inkludert	Ja
Service Tag	Ja

Teknisk belysning

Lyskjeglevinkel for lyskilde	10 or 24 grad(er)
------------------------------	-------------------

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz

Kontroller og dimming

Maksimalt dimmenivå	10%
Innebygd styring	Sensor SNH (R) 210

Mekanikk og innfatning

Innfatningsfarge	Sølvfarget
Slagfasthet for spesifikke bruksområder	Ballsikker belysning
Ingress beskyttelseskode	IP65 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]

Nøddrift

Nominell varighet av nødbelysningen (når fulladet)	3 time(r)
Sentral nødbelysning	Nei
Type nødbelysningsbatteri	Lithium

Godkjenning og bruksområde

Brennbarhetsmerke	For montering på lett antennebare overflater
CE-merke	Ja
ENEC-merke	ENEC-merke

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-10%
-------------------	--------

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Lysytelse	Korreisert fargetemperatur (nom.)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	Optikktype
910505102953	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	70 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Bredstrålet
910505102954	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	70 000 lm	4000 K	177 lm/W	>80	Bredstrålet
910505102955	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	70 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Bredstrålet
910505102956	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	70 000 lm	4000 K	177 lm/W	>80	Bredstrålet
910505102865	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	25 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Bredstrålet
910505102866	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	25 000 lm	4000 K	184 lm/W	>80	Bredstrålet
910505102858	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	25 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Bredstrålet
910505102859	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	35 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Bredstrålet
910505102862	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	25 000 lm	4000 K	184 lm/W	>80	Bredstrålet
910505102863	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	35 000 lm	4000 K	177 lm/W	>80	Bredstrålet
910505102868	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	25 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Bredstrålet
910505102869	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	25 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Bredstrålet
910505102870	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	25 000 lm	4000 K	184 lm/W	>80	Bredstrålet
910505102871	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	25 000 lm	4000 K	184 lm/W	>80	Bredstrålet
910505102864	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	17 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Bredstrålet

Order Code	Full Product Name	Lysytelse	Korreleret fargetemperatur (nom.)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Fargeegjengivelsesindeks (CRI)	Optikktype
910505102867	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	17 000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Bredstrålet
910505104565	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSCHEMMBW1mCW5	25 000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Bredstrålet
910505102872	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	17 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Bredstrålet
910505102874	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	17 000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Bredstrålet
910505102876	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	10 000 lm	4000 K	182 lm/W	>80	Bredstrålet
910505102878	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	13 000 lm	4000 K	171 lm/W	>80	Bredstrålet
910505102879	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	17 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Bredstrålet
910505102882	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	13 000 lm	4000 K	178 lm/W	>80	Bredstrålet
910505102883	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	17 000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Bredstrålet
910505102886	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	17 000 lm	4000 K	155 lm/W	>80	Bredstrålet
910505102890	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	17 000 lm	4000 K	164 lm/W	>80	Bredstrålet
910505102894	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	17 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Bredstrålet
910505102896	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	17 000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Bredstrålet
910505102898	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	13 000 lm	4000 K	169 lm/W	>80	Mellomstrålet
910505102899	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	17 000 lm	4000 K	164 lm/W	>80	Mellomstrålet
910505102903	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	13 000 lm	4000 K	178 lm/W	>80	Mellomstrålet
910505102904	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	17 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Mellomstrålet
910505102914	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	17 000 lm	4000 K	164 lm/W	>80	Smalstrålet
910505102916	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	17 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Smalstrålet
910505102918	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	17 000 lm	4000 K	164 lm/W	>80	Smalstrålet
910505102920	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	17 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Smalstrålet
910505102922	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	17 000 lm	4000 K	164 lm/W	>80	Optikk for høye hyller
910505102924	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	17 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Optikk for høye hyller
910505102926	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	17 000 lm	6500 K	164 lm/W	>80	Bredstrålet
910505102928	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	17 000 lm	6500 K	172 lm/W	>80	Bredstrålet
910505102930	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	17 000 lm	3000 K	155 lm/W	>80	Bredstrålet
910505102932	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	17 000 lm	3000 K	159 lm/W	>80	Bredstrålet
910505102934	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	17 000 lm	4000 K	157 lm/W	>90	Bredstrålet
910505104554	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	17 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Bredstrålet
910505104556	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	17 000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Bredstrålet
910505102910	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	17 000 lm	4000 K	157 lm/W	>80	Asymmetrisk spredningsvinkel
910505102912	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	17 000 lm	4000 K	170 lm/W	>80	Asymmetrisk spredningsvinkel
910505102889	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	25 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Bredstrålet
910505102893	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	25 000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Bredstrålet
910505102907	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	25 000 lm	4000 K	165 lm/W	>80	Asymmetrisk spredningsvinkel
910505102909	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	25 000 lm	4000 K	176 lm/W	>80	Asymmetrisk spredningsvinkel
910505102911	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	25 000 lm	4000 K	165 lm/W	>80	Asymmetrisk spredningsvinkel
910505102913	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	25 000 lm	4000 K	176 lm/W	>80	Asymmetrisk spredningsvinkel

Order Code	Full Product Name	Lysytelse	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Fargeegjengivelsesindeks (CRI)	Optikktype
910505102938	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	35 000 lm	4000 K	177 lm/W	>80	Bredstrålet
910505104551	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	25 000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Bredstrålet
910505104553	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	25 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Bredstrålet
910505104563	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	25 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Bredstrålet
910505102888	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	17 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Bredstrålet
910505102892	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	17 000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Bredstrålet
910505102908	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	17 000 lm	4000 K	170 lm/W	>80	Asymmetrisk spredningsvinkel
910505104550	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	17 000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Bredstrålet
910505104562	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	17 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Bredstrålet
910505104564	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	17 000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Bredstrålet
910505102873	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	25 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Bredstrålet
910505102875	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	25 000 lm	4000 K	184 lm/W	>80	Bredstrålet
910505102877	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	20 000 lm	4000 K	189 lm/W	>80	Bredstrålet
910505102880	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	25 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Bredstrålet
910505102881	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	35 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Bredstrålet
910505102884	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	25 000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Bredstrålet
910505102885	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	35 000 lm	4000 K	177 lm/W	>80	Bredstrålet
910505102887	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	25 000 lm	4000 K	162 lm/W	>80	Bredstrålet
910505102891	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	25 000 lm	4000 K	171 lm/W	>80	Bredstrålet
910505102895	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	25 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Bredstrålet
910505102897	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	25 000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Bredstrålet
910505102901	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	25 000 lm	4000 K	171 lm/W	>80	Mellomstrålet
910505102902	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	35 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Mellomstrålet
910505102905	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	25 000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Mellomstrålet
910505102906	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	35 000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Mellomstrålet
910505102915	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	25 000 lm	4000 K	171 lm/W	>80	Smalstrålet
910505102917	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	25 000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Smalstrålet
910505102919	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	25 000 lm	4000 K	171 lm/W	>80	Smalstrålet
910505102921	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	25 000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Smalstrålet
910505102923	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	25 000 lm	4000 K	171 lm/W	>80	Optikk for høye hyller
910505102925	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	25 000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Optikk for høye hyller
910505102927	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	25 000 lm	6500 K	171 lm/W	>80	Bredstrålet
910505102929	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	25 000 lm	6500 K	179 lm/W	>80	Bredstrålet
910505102931	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	25 000 lm	3000 K	162 lm/W	>80	Bredstrålet
910505102933	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	25 000 lm	3000 K	171 lm/W	>80	Bredstrålet
910505102935	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	25 000 lm	4000 K	165 lm/W	>90	Bredstrålet
910505102936	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	25 000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Bredstrålet
910505102937	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	35 000 lm	4000 K	177 lm/W	>80	Bredstrålet
910505104555	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	25 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Bredstrålet
910505104557	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	25 000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Bredstrålet

Order Code	Full Product Name	Lysytelse	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Fargegjen-givelsesindeks (CRI)	Optikktype
910505102856	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	13 000 lm	4000 K	171 lm/W	>80	Bredstrålet
910505102857	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	17 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Bredstrålet
910505102860	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	13 000 lm	4000 K	178 lm/W	>80	Bredstrålet
910505102861	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	17 000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Bredstrålet

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk	Egnet for tilfeldig veksling	IEC-beskyttelsesklasse
910505102953	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	420 W	Nei	Sikkerhetsklasse I
910505102954	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	397 W	Nei	Sikkerhetsklasse I
910505102955	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	420 W	Nei	Sikkerhetsklasse I
910505102956	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	397 W	Nei	Sikkerhetsklasse I
910505102865	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	144 W	Ja (relatert til nærværs-/bevegelsesdeteksjon og utnyttelse av dagslys)	Sikkerhetsklasse I
910505102866	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	136 W	Ja (relatert til nærværs-/bevegelsesdeteksjon og utnyttelse av dagslys)	Sikkerhetsklasse I
910505102858	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	144 W	Ja (relatert til nærværs-/bevegelsesdeteksjon og utnyttelse av dagslys)	Sikkerhetsklasse I
910505102859	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	210 W	Ja (relatert til nærværs-/bevegelsesdeteksjon og utnyttelse av dagslys)	Sikkerhetsklasse I
910505102862	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	136 W	Ja (relatert til nærværs-/bevegelsesdeteksjon og utnyttelse av dagslys)	Sikkerhetsklasse I
910505102863	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	198 W	Ja (relatert til nærværs-/bevegelsesdeteksjon og utnyttelse av dagslys)	Sikkerhetsklasse I
910505102868	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	144 W	Ja (relatert til nærværs-/bevegelsesdeteksjon og utnyttelse av dagslys)	Sikkerhetsklasse I
910505102869	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	144 W	Ja (relatert til nærværs-/bevegelsesdeteksjon og utnyttelse av dagslys)	Sikkerhetsklasse I
910505102870	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	136 W	Ja (relatert til nærværs-/bevegelsesdeteksjon og utnyttelse av dagslys)	Sikkerhetsklasse I
910505102871	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	136 W	Ja (relatert til nærværs-/bevegelsesdeteksjon og utnyttelse av dagslys)	Sikkerhetsklasse I
910505102864	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	102 W	Ja (relatert til nærværs-/bevegelsesdeteksjon og utnyttelse av dagslys)	Sikkerhetsklasse I
910505102867	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	97 W	Ja (relatert til nærværs-/bevegelsesdeteksjon og utnyttelse av dagslys)	Sikkerhetsklasse I
910505104565	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	138 W	Nei	Sikkerhetsklasse I
910505102872	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	102 W	Nei	Sikkerhetsklasse I
910505102874	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	97 W	Nei	Sikkerhetsklasse I

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk	Egnet for tilfeldig veksling	IEC-beskyttelsesklasse
910505102876	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	55 W	Nei	Sikkerhetsklasse I
910505102878	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	76 W	Nei	Sikkerhetsklasse I
910505102879	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	102 W	Nei	Sikkerhetsklasse I
910505102882	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	73 W	Nei	Sikkerhetsklasse I
910505102883	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	97 W	Nei	Sikkerhetsklasse I
910505102886	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	110 W	Nei	Sikkerhetsklasse I
910505102890	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	104 W	Nei	Sikkerhetsklasse I
910505102894	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	102 W	Nei	Sikkerhetsklasse I
910505102896	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	97 W	Nei	Sikkerhetsklasse I
910505102898	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	77 W	Nei	Sikkerhetsklasse I
910505102899	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	104 W	Nei	Sikkerhetsklasse I
910505102903	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	73 W	Nei	Sikkerhetsklasse I
910505102904	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	98 W	Nei	Sikkerhetsklasse I
910505102914	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	104 W	Nei	Sikkerhetsklasse I
910505102916	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	98 W	Nei	Sikkerhetsklasse I
910505102918	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	104 W	Nei	Sikkerhetsklasse I
910505102920	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	98 W	Nei	Sikkerhetsklasse I
910505102922	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	104 W	Nei	Sikkerhetsklasse I
910505102924	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	98 W	Nei	Sikkerhetsklasse I
910505102926	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	104 W	Nei	Sikkerhetsklasse I
910505102928	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	99 W	Nei	Sikkerhetsklasse I
910505102930	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	110 W	Nei	Sikkerhetsklasse I
910505102932	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	104 W	Nei	Sikkerhetsklasse I
910505102934	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	108 W	Nei	Sikkerhetsklasse I
910505104554	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	102 W	Nei	Sikkerhetsklasse I
910505104556	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	97 W	Nei	Sikkerhetsklasse I
910505102910	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	108 W	Nei	Sikkerhetsklasse I
910505102912	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	100 W	Nei	Sikkerhetsklasse I
910505102889	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	144 W	Nei	Sikkerhetsklasse I
910505102893	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	138 W	Nei	Sikkerhetsklasse I
910505102907	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	152 W	Nei	Sikkerhetsklasse I
910505102909	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	142 W	Nei	Sikkerhetsklasse I
910505102911	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	152 W	Nei	Sikkerhetsklasse I
910505102913	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	142 W	Nei	Sikkerhetsklasse I
910505102938	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	198 W	Nei	Sikkerhetsklasse I
910505104551	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	138 W	Nei	Sikkerhetsklasse I
910505104553	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	144 W	Nei	Sikkerhetsklasse II
910505104563	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	144 W	Nei	Sikkerhetsklasse I
910505102888	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	102 W	Nei	Sikkerhetsklasse I
910505102892	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	97 W	Nei	Sikkerhetsklasse I
910505102908	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	100 W	Nei	Sikkerhetsklasse I
910505104550	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	97 W	Nei	Sikkerhetsklasse I

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk	Egnet for tilfeldig veksling	IEC-beskyttelsesklasse
910505104562	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	102 W	Nei	Sikkerhetsklasse I
910505104564	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	97 W	Nei	Sikkerhetsklasse I
910505102873	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	144 W	Nei	Sikkerhetsklasse I
910505102875	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	136 W	Nei	Sikkerhetsklasse I
910505102877	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	106 W	Nei	Sikkerhetsklasse I
910505102880	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	144 W	Nei	Sikkerhetsklasse I
910505102881	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	210 W	Nei	Sikkerhetsklasse I
910505102884	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	138 W	Nei	Sikkerhetsklasse I
910505102885	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	198 W	Nei	Sikkerhetsklasse I
910505102887	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	154 W	Nei	Sikkerhetsklasse I
910505102891	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	146 W	Nei	Sikkerhetsklasse I
910505102895	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	144 W	Nei	Sikkerhetsklasse I
910505102897	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	138 W	Nei	Sikkerhetsklasse I
910505102901	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	146 W	Nei	Sikkerhetsklasse I
910505102902	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	210 W	Nei	Sikkerhetsklasse I
910505102905	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	138 W	Nei	Sikkerhetsklasse I
910505102906	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	200 W	Nei	Sikkerhetsklasse I
910505102915	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	146 W	Nei	Sikkerhetsklasse I
910505102917	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	138 W	Nei	Sikkerhetsklasse I
910505102919	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	146 W	Nei	Sikkerhetsklasse I
910505102921	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	138 W	Nei	Sikkerhetsklasse I
910505102923	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	146 W	Nei	Sikkerhetsklasse I
910505102925	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	138 W	Nei	Sikkerhetsklasse I
910505102927	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	146 W	Nei	Sikkerhetsklasse I
910505102929	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	140 W	Nei	Sikkerhetsklasse I
910505102931	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	154 W	Nei	Sikkerhetsklasse I
910505102933	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	146 W	Nei	Sikkerhetsklasse I
910505102935	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	152 W	Nei	Sikkerhetsklasse I
910505102936	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	138 W	Nei	Sikkerhetsklasse I
910505102937	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	198 W	Nei	Sikkerhetsklasse I
910505104555	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	144 W	Nei	Sikkerhetsklasse I
910505104557	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	138 W	Nei	Sikkerhetsklasse I
910505102856	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	76 W	Ja (relatert til nærværs-/bevegelsesdeteksjon og utnyttelse av dagslys)	Sikkerhetsklasse I
910505102857	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	102 W	Ja (relatert til nærværs-/bevegelsesdeteksjon og utnyttelse av dagslys)	Sikkerhetsklasse I
910505102860	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	73 W	Ja (relatert til nærværs-/bevegelsesdeteksjon og utnyttelse av dagslys)	Sikkerhetsklasse I
910505102861	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	97 W	Ja (relatert til nærværs-/bevegelsesdeteksjon og utnyttelse av dagslys)	Sikkerhetsklasse I

Kontroller og dimming

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes
910505102953	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	Ja
910505102954	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	Ja
910505102955	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	Ja
910505102956	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	Ja
910505102865	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Ja
910505102866	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Ja
910505102858	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	Ja
910505102859	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	Ja
910505102862	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	Ja
910505102863	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	Ja
910505102868	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	Ja
910505102869	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	Ja
910505102870	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	Ja
910505102871	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	Ja
910505102864	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Ja
910505102867	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Ja
910505104565	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	Ja
910505102872	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	Nei
910505102874	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	Nei
910505102876	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	Ja
910505102878	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	Ja
910505102879	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	Ja
910505102882	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	Ja
910505102883	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	Ja
910505102886	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	Ja
910505102890	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	Ja
910505102894	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	Ja
910505102896	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	Ja
910505102898	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	Ja
910505102899	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	Ja
910505102903	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	Ja
910505102904	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	Ja
910505102914	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	Ja
910505102916	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	Ja
910505102918	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	Ja
910505102920	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	Ja
910505102922	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	Ja
910505102924	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	Ja
910505102926	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	Ja
910505102928	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	Ja
910505102930	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	Ja

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes
910505102932	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	Ja
910505102934	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	Ja
910505104554	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	Ja
910505104556	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	Ja
910505102910	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	Ja
910505102912	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	Ja
910505102889	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	Ja
910505102893	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	Ja
910505102907	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	Ja
910505102909	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	Ja
910505102911	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	Ja
910505102913	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	Ja
910505102938	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	Ja
910505104551	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	Ja
910505104553	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	Ja
910505104563	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	Ja
910505102888	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	Ja
910505102892	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	Ja
910505102908	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	Ja
910505104550	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	Ja
910505104562	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	Ja
910505104564	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	Ja
910505102873	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	Nei
910505102875	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	Nei
910505102877	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	Ja
910505102880	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	Ja
910505102881	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	Ja
910505102884	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	Ja
910505102885	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	Ja
910505102887	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	Ja
910505102891	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	Ja
910505102895	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	Ja
910505102897	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	Ja
910505102901	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	Ja
910505102902	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	Ja
910505102905	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	Ja
910505102906	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	Ja
910505102915	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	Ja
910505102917	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	Ja
910505102919	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	Ja
910505102921	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	Ja
910505102923	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	Ja

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes
910505102925	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	Ja
910505102927	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	Ja
910505102929	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	Ja
910505102931	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	Ja
910505102933	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	Ja
910505102935	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	Ja
910505102936	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	Ja
910505102937	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	Ja
910505104555	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	Ja
910505104557	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	Ja
910505102856	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	Ja
910505102857	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	Ja
910505102860	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	Ja
910505102861	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	Ja

Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Mekanisk støtbeskyttelseskode
910505102953	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	IK07
910505102954	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	IK07
910505102955	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	IK07
910505102956	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	IK07
910505102865	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	IK03
910505102866	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	IK03
910505102858	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	IK03
910505102859	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	IK03
910505102862	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK03
910505102863	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK03
910505102868	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	IK03
910505102869	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	IK03
910505102870	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	IK03
910505102871	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	IK03
910505102864	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	IK03
910505102867	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	IK03
910505104565	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	IK07
910505102872	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	IK07
910505102874	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	IK07
910505102876	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	IK07
910505102878	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	IK07
910505102879	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	IK07
910505102882	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	IK07
910505102883	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	IK07
910505102886	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	IK07

Order Code	Full Product Name	Mekanisk støtbeskyttelseskode
910505102890	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	IK07
910505102894	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	IK07
910505102896	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	IK07
910505102898	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	IK07
910505102899	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	IK07
910505102903	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	IK07
910505102904	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	IK07
910505102914	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	IK07
910505102916	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	IK07
910505102918	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	IK07
910505102920	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	IK07
910505102922	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	IK07
910505102924	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	IK07
910505102926	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	IK07
910505102928	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	IK07
910505102930	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	IK07
910505102932	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	IK07
910505102934	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	IK07
910505104554	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	IK07
910505104556	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	IK07
910505102910	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	IK07
910505102912	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	IK07
910505102889	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	IK07
910505102893	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	IK07
910505102907	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	IK07
910505102909	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	IK07
910505102911	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	IK07
910505102913	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	IK07
910505102938	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	IK07
910505104551	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	IK07
910505104553	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	IK07
910505104563	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	IK07
910505102888	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	IK07
910505102892	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	IK07
910505102908	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	IK07
910505104550	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	IK07
910505104562	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	IK07
910505104564	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	IK07
910505102873	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	IK07
910505102875	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	IK07
910505102877	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	IK07
910505102880	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	IK07

Order Code	Full Product Name	Mekanisk støtbeskyttelseskode
910505102881	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	IK07
910505102884	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	IK07
910505102885	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	IK07
910505102887	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	IK07
910505102891	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	IK07
910505102895	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	IK07
910505102897	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	IK07
910505102901	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	IK07
910505102902	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	IK07
910505102905	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	IK07
910505102906	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	IK07
910505102915	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	IK07
910505102917	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	IK07
910505102919	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	IK07
910505102921	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	IK07
910505102923	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	IK07
910505102925	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	IK07
910505102927	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	IK07
910505102929	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	IK07
910505102931	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	IK07
910505102933	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	IK07
910505102935	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	IK07
910505102936	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	IK07
910505102937	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	IK07
910505104555	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	IK07
910505104557	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	IK07
910505102856	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	IK03
910505102857	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	IK03
910505102860	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK03
910505102861	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK03

Nøddrift

Order Code	Full Product Name	Nødlysytelse	Strømforbruk under sentral DC nødmodus	Nødbelysning
910505102953	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	-	-	-
910505102954	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-
910505102955	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	-	-	-
910505102956	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	-	-
910505102865	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-	-	-
910505102866	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-	-	-
910505102858	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Nødløstlys	Strømforbruk under sentral DC nødmodus	Nødbelysning
910505102859	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	-	-	-
910505102862	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	-	-
910505102863	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	-	-
910505102868	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	850 lm	5 W	Nødbelysning, 3 timers varighet, Pro-versjon
910505102869	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	850 lm	5 W	Nødbelysning, 3 timers varighet med trådløst grensesnitt
910505102870	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	850 lm	5 W	Nødbelysning, 3 timers varighet, Pro-versjon
910505102871	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	850 lm	5 W	Nødbelysning, 3 timers varighet med trådløst grensesnitt
910505102864	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-	-	-
910505102867	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-	-	-
910505104565	BY581P 250S/840 DIA HEWBGC SICHEMMBW1mCW5	-	-	-
910505102872	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	-	-	-
910505102874	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	-	-	-
910505102876	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	-	-	-
910505102878	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	-	-	-
910505102879	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	-	-	-
910505102882	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-
910505102883	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-
910505102886	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	-	-	-
910505102890	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	-	-	-
910505102894	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	450 lm	3 W	Nødbelysning, 3 timers varighet, Pro-versjon
910505102896	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	450 lm	3 W	Nødbelysning, 3 timers varighet, Pro-versjon
910505102898	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	-	-	-
910505102899	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	-	-	-
910505102903	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	-	-	-
910505102904	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	-	-	-
910505102914	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	-	-	-
910505102916	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	-	-	-
910505102918	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	-	-	-
910505102920	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	-	-	-
910505102922	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	-	-	-
910505102924	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	-	-	-
910505102926	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	-	-	-
910505102928	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	-	-	-
910505102930	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	-	-	-
910505102932	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	-	-	-
910505102934	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	-	-	-
910505104554	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	-	-	-
910505104556	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Nødløstlysytelse	Strømforbruk under sentral DC nødmodus	Nødbelysning
910505102910	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-	-	-
910505102912	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-	-	-
910505102889	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	-	-	-
910505102893	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	-	-
910505102907	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	-	-	-
910505102909	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-	-	-
910505102911	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-	-	-
910505102913	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-	-	-
910505102938	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	-	-	-
910505104551	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-	-	-
910505104553	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	-	-	-
910505104563	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	-	-	-
910505102888	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	-	-	-
910505102892	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	-	-
910505102908	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-	-	-
910505104550	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-	-	-
910505104562	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	-	-	-
910505104564	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	-	-	-
910505102873	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	-	-	-
910505102875	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	-	-	-
910505102877	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	-	-	-
910505102880	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	-	-	-
910505102881	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	-	-	-
910505102884	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-
910505102885	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-
910505102887	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	-	-	-
910505102891	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	-	-	-
910505102895	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	850 lm	5 W	Nødbelysning, 3 timers varighet med DALI-grensesnitt
910505102897	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	850 lm	5 W	Nødbelysning, 3 timers varighet med DALI-grensesnitt
910505102901	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	-	-	-
910505102902	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	-	-	-
910505102905	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	-	-	-
910505102906	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	-	-	-
910505102915	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	-	-	-
910505102917	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	-	-	-
910505102919	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	-	-	-
910505102921	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	-	-	-
910505102923	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	-	-	-
910505102925	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	-	-	-
910505102927	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Nødløstlys	Strømforbruk under sentral DC nødmodus	Nødbelysning
910505102929	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	-	-	-
910505102931	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	-	-	-
910505102933	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	-	-	-
910505102935	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	-	-	-
910505102936	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-	-	-
910505102937	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-	-	-
910505104555	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	-	-	-
910505104557	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	-	-	-
910505102856	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	-	-	-
910505102857	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	-	-	-
910505102860	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	-	-
910505102861	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	-	-

Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	Test av glødetråd	Flimmer-verdi (PstLM)	Strobo-skopisk effekt	For omgivelsestemperaturer mellom
910505102953	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,22	0,01	-30 til +55 °C
910505102954	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,22	0,01	-30 til +55 °C
910505102955	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,22	0,01	-30 til +55 °C
910505102956	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,22	0,01	-30 til +55 °C
910505102865	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	1	0,4	-30 til +55 °C
910505102866	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	1	0,4	-30 til +55 °C
910505102858	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	1	0,4	-30 til +55 °C
910505102859	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	1	0,4	-30 til +55 °C
910505102862	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	1	0,4	-30 til +55 °C
910505102863	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	1	0,4	-30 til +55 °C
910505102868	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	Temperatur 850 °C, varighet 30 sek	1	0,4	0 °C til 25 °C
910505102869	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	Temperatur 850 °C, varighet 30 sek	1	0,4	0 °C til 25 °C
910505102870	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	Temperatur 850 °C, varighet 30 sek	1	0,4	0 °C til 25 °C
910505102871	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	Temperatur 850 °C, varighet 30 sek	1	0,4	0 °C til 25 °C
910505102864	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	1	0,4	-30 til +55 °C

Order Code	Full Product Name	Test av glødetråd	Flim- mer- verdi (PstLM)	Strobo- skopisk effekt	For omgivelsestempe- raturer mellom
910505102867	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	1	0,4	-30 til +55 °C
910505104565	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,12	0,07	-30 til +55 °C
910505102872	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,04	0,07	-30 til +55 °C
910505102874	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,04	0,07	-30 til +55 °C
910505102876	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	-	-	-30 til +55 °C
910505102878	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	-	-	-30 til +55 °C
910505102879	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,12	0,07	-30 til +55 °C
910505102882	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	-	-	-30 til +55 °C
910505102883	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	-	-	-30 til +55 °C
910505102886	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,12	0,07	-30 til +55 °C
910505102890	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	-	-	-30 til +55 °C
910505102894	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	Temperatur 850 °C, varighet 30 sek	0,12	0,07	0 °C til 25 °C
910505102896	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	Temperatur 850 °C, varighet 30 sek	-	-	0 °C til 25 °C
910505102898	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	-	-	-30 til +55 °C
910505102899	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,12	0,07	-30 til +55 °C
910505102903	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	-	-	-30 til +55 °C
910505102904	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	-	-	-30 til +55 °C
910505102914	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	-	-	-30 til +55 °C
910505102916	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	-	-	-30 til +55 °C
910505102918	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,12	0,07	-30 til +55 °C
910505102920	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	-	-	-30 til +55 °C
910505102922	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,12	0,07	-30 til +55 °C
910505102924	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	-	-	-30 til +55 °C
910505102926	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,12	0,07	-30 til +55 °C
910505102928	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	-	-	-30 til +55 °C
910505102930	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,12	0,07	-30 til +55 °C

Order Code	Full Product Name	Test av glødetråd	Flim- mer- verdi (PstLM)	Strobo- skopisk effekt	For omgivelsestempe- raturer mellom
910505102932	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	-	-	-30 til +55 °C
910505102934	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,12	0,07	-30 til +55 °C
910505104554	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,12	0,07	-30 til +55 °C
910505104556	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	-	-	-30 til +55 °C
910505102910	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,12	0,07	-30 til +55 °C
910505102912	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	-	-	-30 til +55 °C
910505102889	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,12	0,07	-30 til +55 °C
910505102893	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,12	0,07	-30 til +55 °C
910505102907	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,12	0,07	-30 til +55 °C
910505102909	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,12	0,07	-30 til +55 °C
910505102911	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,12	0,07	-30 til +55 °C
910505102913	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,12	0,07	-30 til +55 °C
910505102938	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,22	0,01	-30 °C til 55 °C
910505104551	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,12	0,07	-30 til +55 °C
910505104553	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,35	0,07	-30 til +55 °C
910505104563	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,12	0,07	-30 til +55 °C
910505102888	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,12	0,07	-30 til +55 °C
910505102892	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	-	-	-30 til +55 °C
910505102908	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	-	-	-30 til +55 °C
910505104550	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	-	-	-30 til +55 °C
910505104562	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,12	0,07	-30 til +55 °C
910505104564	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	-	-	-30 til +55 °C
910505102873	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,04	0,07	-30 til +55 °C
910505102875	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,04	0,07	-30 til +55 °C
910505102877	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,12	0,07	-30 til +55 °C
910505102880	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,12	0,07	-30 til +55 °C

Order Code	Full Product Name	Test av glødetråd	Flim- mer- verdi (PstLM)	Strobo- skopisk effekt	For omgivelsestempe- raturer mellom
910505102881	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,22	0,01	-30 til +55 °C
910505102884	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,12	0,07	-30 til +55 °C
910505102885	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,22	0,01	-30 til +55 °C
910505102887	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,12	0,07	-30 til +55 °C
910505102891	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,12	0,07	-30 til +55 °C
910505102895	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	Temperatur 850 °C, varighet 30 sek	0,12	0,07	0 °C til 25 °C
910505102897	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	Temperatur 850 °C, varighet 30 sek	0,12	0,07	0 °C til 25 °C
910505102901	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,12	0,07	-30 til +55 °C
910505102902	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,22	0,01	-30 til +55 °C
910505102905	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,12	0,07	-30 til +55 °C
910505102906	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,22	0,01	-30 til +55 °C
910505102915	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,12	0,07	-30 til +55 °C
910505102917	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,12	0,07	-30 til +55 °C
910505102919	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,12	0,07	-30 til +55 °C
910505102921	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,12	0,07	-30 til +55 °C
910505102923	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,12	0,07	-30 til +55 °C
910505102925	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,12	0,07	-30 til +55 °C
910505102927	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,12	0,07	-30 til +55 °C
910505102929	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,12	0,07	-30 til +55 °C
910505102931	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,12	0,07	-30 til +55 °C
910505102933	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,12	0,07	-30 til +55 °C
910505102935	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,12	0,07	-30 til +55 °C
910505102936	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,12	0,07	-30 °C til 65 °C
910505102937	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,22	0,01	-30 °C til 55 °C
910505104555	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,12	0,07	-30 til +55 °C
910505104557	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,12	0,07	-30 til +55 °C

Order Code	Full Product Name	Test av glødetråd	Flim- mer- verdi (PstLM)	Strobo- skopisk effekt	For omgivelsestempe- raturer mellom
910505102856	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	1	0,4	-30 til +55 °C
910505102857	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	1	0,4	-30 til +55 °C
910505102860	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	1	0,4	-30 til +55 °C
910505102861	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	1	0,4	-30 til +55 °C

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
910505102953	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102954	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102955	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102956	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102865	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102866	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102858	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102859	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102862	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102863	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102868	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102869	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102870	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102871	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102864	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102867	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505104565	BY581P 250S/840 DIA HEWBGC SICHEMMBW1mCW5	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102872	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102874	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102876	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102878	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102879	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102882	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102883	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102886	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102890	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102894	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102896	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102898	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102899	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102903	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
910505102904	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102914	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102916	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102918	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102920	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102922	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102924	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102926	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	(0.312, 0.327) SDCM 3
910505102928	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	(0.312, 0.325) SDCM 3
910505102930	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	(0.432, 0.400) SDCM 3
910505102932	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	(0.435, 0.401) SDCM 3
910505102934	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505104554	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505104556	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102910	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102912	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102889	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102893	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102907	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102909	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102911	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102913	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102938	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505104551	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505104553	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505104563	BY581P 250S/840 DIA HE WBGC SICHEMBR1mCW5	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102888	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102892	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102908	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505104550	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505104562	BY580P 170S/840 DIA HE WBGC SICHEMBR1mCW5	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505104564	BY580P 170S/840 DIA HEWBGC SICHEMMBW1mCW5	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102873	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102875	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102877	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102880	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102881	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102884	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102885	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102887	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102891	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102895	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	(0.380, 0.375) SDCM 3

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
910505102897	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102901	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102902	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102905	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102906	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102915	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102917	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102919	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102921	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102923	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102925	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102927	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	(0.312, 0.327) SDCM 3
910505102929	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	(0.312, 0.325) SDCM 3
910505102931	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	(0.432, 0.400) SDCM 3
910505102933	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	(0.435, 0.401) SDCM 3
910505102935	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102936	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102937	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505104555	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505104557	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102856	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102857	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102860	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102861	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	(0.383, 0.377) SDCM 3


Produktdata

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505102953	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	BY581P
910505102954	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	BY581P
910505102955	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	BY581P
910505102956	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	BY581P
910505102865	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	BY580X
910505102866	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	BY581X
910505102858	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	BY580X
910505102859	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	BY581X
910505102862	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	BY581X
910505102863	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	BY581X
910505102868	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	BY581X
910505102869	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	BY581X
910505102870	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	BY581X
910505102871	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	BY581X
910505102864	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	BY580X

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505102867	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	BY580X
910505104565	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	BY581P
910505102872	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	BY580P
910505102874	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	BY580P
910505102876	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	BY580P
910505102878	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	BY580P
910505102879	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	BY580P
910505102882	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	BY580P
910505102883	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	BY580P
910505102886	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	BY580P
910505102890	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	BY580P
910505102894	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	BY580P
910505102896	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	BY580P
910505102898	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	BY580P
910505102899	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	BY580P
910505102903	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	BY580P
910505102904	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	BY580P
910505102914	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	BY580P
910505102916	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	BY580P
910505102918	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	BY580P
910505102920	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	BY580P
910505102922	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	BY580P
910505102924	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	BY580P
910505102926	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	BY580P
910505102928	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	BY580P
910505102930	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	BY580P
910505102932	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	BY580P
910505102934	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	BY580P
910505104554	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	BY580P
910505104556	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	BY580P
910505102910	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	BY580P
910505102912	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	BY580P
910505102889	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	BY581P
910505102893	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	BY581P
910505102907	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	BY581P
910505102909	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	BY581P
910505102911	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	BY581P
910505102913	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	BY581P
910505102938	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	BY581P
910505104551	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	BY581P
910505104553	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	BY581P
910505104563	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	BY581P

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505102888	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	BY580P
910505102892	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	BY580P
910505102908	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	BY580P
910505104550	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	BY580P
910505104562	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	BY580P
910505104564	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	BY580P
910505102873	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	BY581P
910505102875	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	BY581P
910505102877	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	BY581P
910505102880	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	BY581P
910505102881	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	BY581P
910505102884	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	BY581P
910505102885	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	BY581P
910505102887	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	BY581P
910505102891	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	BY581P
910505102895	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	BY581P
910505102897	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	BY581P
910505102901	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	BY581P
910505102902	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	BY581P
910505102905	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	BY581P
910505102906	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	BY581P
910505102915	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	BY581P
910505102917	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	BY581P
910505102919	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	BY581P
910505102921	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	BY581P
910505102923	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	BY581P
910505102925	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	BY581P
910505102927	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	BY581P
910505102929	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	BY581P
910505102931	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	BY581P
910505102933	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	BY581P
910505102935	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	BY581P
910505102936	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	BY581P
910505102937	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	BY581P
910505104555	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	BY581P
910505104557	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	BY581P
910505102856	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	BY580X
910505102857	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	BY580X
910505102860	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	BY580X
910505102861	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	BY580X


Polarkoordinatsystem



BY580PI - 910505102872

BY580PI - 910505102863


BY580PI - 910505102914



BY580PI - 910505102899

BY580PI - 910505102869


BY580PI - 910505102915




BY580PI - 910505102865

BY580PI - 910505102895


BY580PI - 910505102898




BY580PI - 910505102856




BY580PI - 910505102924




BY580PI - 910505102881




BY580PI - 910505102925




BY580PI - 910505102857




BY580PI - 910505102933




BY580PI - 910505102873




BY580PI - 910505102902




BY580PI - 910505102884




BY580PI - 910505102874




BY580PI - 910505102896




BY580PI - 910505102875




BY580PI - 910505102868




BY580PI - 910505102923




BY580PI - 910505102858




BY580PI - 910505102871




BY580PI - 910505102901




BY580PI - 910505102922




BY580PI - 910505102862




BY580PI - 910505102906




BY580PI - 910505102921




BY580PI - 910505102920




BY580PI - 910505102932




BY580PI - 910505102864




BY580PI - 910505102934




BY580PI - 910505102878




BY580PI - 910505102866




BY580PI - 910505102885




BY580PI - 910505102883




BY580PI - 910505102918




BY580PI - 910505102882




BY580PI - 910505102916




BY580PI - 910505102926




BY580PI - 910505102928




BY580PI - 910505102935




BY580PI - 910505102903




BY580PI - 910505102891




BY580PI - 910505102904




BY580PI - 910505102886




BY580PI - 910505102867




BY580PI - 910505102905




BY580PI - 910505102890




BY580PI - 910505102894




BY580PI - 910505102930




BY580PI - 910505102919




BY580PI - 910505102879




BY580PI - 910505102870




BY580PI - 910505102887




BY580PI - 910505102859




BY580PI - 910505102892




BY580PI - 910505102893




BY580PI - 910505102860




BY580PI - 910505102929




BY580PI - 910505102931




BY580PI - 910505102917




BY580PI - 910505102877




BY580PI - 910505102889




BY580PI - 910505102927




BY580PI - 910505102861




BY580PI - 910505102888




BY580PI - 910505102880




BY580PI - 910505102897




BY580PI - 910505102876




BY580PI - 910505102938




BY580PI - 910505102936




BY580PI - 910505102937




BY580PI - 910505104550




BY580PI - 910505104551




BY580PI - 910505102907




BY580PI - 910505102913




BY580PI - 910505102912




BY580PI - 910505102909




BY580PI - 910505102908




BY580PI - 910505102910




BY580PI - 910505102911




BY580PI - 910505104557




BY580PI - 910505104554




BY580PI - 910505104555




BY580PI - 910505104563




BY580PI - 910505104556




BY580PI - 910505104564



BY580PI - 910505104565



BY580PI - 910505104562



BY580PI - 910505104553