



GentleSpace – Wysokiej jakości, wydajne oświetlenie zaprojektowane z myślą o doskonałej pracy w trudnych warunkach

GentleSpace gen4 to najlepsze rozwiązanie oświetleniowe dla zastosowań przemysłowych i hal sportowych. Przekracza oczekiwania, gwarantując doskonałą jakość światła, poprawiając bezpieczeństwo i wydajność pracowników oraz spełniając wszystkie stosowne przepisy bezpieczeństwa. GentleSpace gen4 to oświetlenie zaprojektowane z myślą o długiej trwałości, zmniejszające częstotliwość, problemy powstające podczas korzystania i koszty utrzymania, dzięki czemu idealnie nadaje się do montażu na wysokich sufitach.

Energooszczędna konstrukcja obniża koszty operacyjne, zapewniając maksymalną wydajność i atrakcyjny całkowity koszt użytkowania. Ta seria produktów oferuje szeroką gamę układów optycznych, kątów rozsyłu światła (od bardzo wąskich do szerokich), strumienia świetlnego i opcji łączności. Dzięki zastosowaniu oświetlenia GentleSpace gen4 możesz łatwo stworzyć rozwiązanie dopasowane do każdego pomieszczenia z wysokimi sufitami. Nowoczesna,

płaska konstrukcja ułatwia instalację, czyszczenie i konserwację. Konstrukcja pojedynczego elementu optycznego zapewnia doskonałą wydajność. Różnorodne możliwości montażu i złączy, w tym wstępnie zamontowane złącze IP65, umożliwiają szybką i łatwą instalację. Solidna konstrukcja pozwala na pracę w trudnych warunkach w różnych środowiskach. Istnieje możliwość wyboru spośród różnych materiałów wykonania klosza/oprawy, w tym specjalistycznych wariantów do ekstremalnych temperatur (XT), obszarów niebezpiecznych (ATEX 2/22) i zastosowań sportowych. Ponadto GentleSpace gen4 oferuje zaawansowane opcje w zakresie łączności. Jest gotowy do użycia w systemach oświetlenia zintegrowanego, takich jak Interact. Niezawodne, wydajne oświetlenie, oferujące możliwość inteligentnej łączności stanowią doskonały wybór, zapewniający jaśniejszą przyszłość. Wybierz trwałość, możliwość recyklingu i postaw na zrównoważony rozwój dzięki GentleSpace gen4, rozwiązaniu oświetlenia wysokiego składowania, które jest zgodne z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym. Oprawę można serwisować, a wszystkie informacje są dostępne na wyciągnięcie ręki dzięki aplikacji Signify Service Tag. Niezależnie od tego, czy szukasz niezawodnego rozwiązania typu „zamontuj i zapomnij”, czy takiego, które można dostosować i kontrolować po instalacji, GentleSpace gen4 będzie dla Ciebie właściwym wyborem.

Korzyści

- Solidna konstrukcja, stworzona, aby wytrzymać trudne warunki w różnych środowiskach
- Kompaktowa architektura produktu, odporna na silne uderzenia (IK08), wodę i pył (IP65)
- Doskonała równomierność oświetlenia i niski poziom oślnienia zapewniają optymalne warunki pracy, większe bezpieczeństwo i większy komfort widzenia
- Atrakcyjny całkowity koszt posiadania dzięki wysokiej skuteczności świetlnej (do 189 lm/W), długiej trwałości (100 000 godzin przy L85) i zoptymalizowanemu planowi oświetlenia wymagającemu mniejszej liczby opraw na jedno zastosowanie
- Bezproblemowa instalacja: Jednoczęściowa, lżejsza architektura (około 20% lżejsza od poprzedniej generacji) z wieloma opcjami montażu, umożliwiającą elastyczną instalację w różnych środowiskach i warunkach

- Łączność Interact Ready dla inteligentnego oświetlenia. Połącz się z chmurą i odkryj dodatkowe sposoby oszczędzania energii dzięki zoptymalizowanej wydajności, wykrywaniu ruchu i wykorzystaniu światła dziennego, a także ulepszonemu zarządzaniu oświetleniem, produktywności i bezpieczeństwu.
- Zaprojektowane z myślą o zrównoważonym rozwoju. Oświetlenie przystosowane do wymogów gospodarki o obiegu zamkniętym przyczynia się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju

Applications

- Obiekty produkcyjne (od przemysłu spożywczego i napojów po przemysł ciężki)
- Magazyny i centra logistyczne
- Obiekty sportowe kryte, baseny i hale wystawowe

Cechy

- Wyjątkowa wydajność w wersjach UltraEfficient (UE, 189 lm/W) i High-Efficiency (HE, 183 lm/W)
- Długa trwałość 100 000 godzin przy L85
- Wysoka odporność na wodę i pył (IP65) i uderzenia (IK08)

- Szeroka gama optyki (szeroki rozsył światła/średni rozsył światła/wąski rozsył światła/wyjatkowo wąski rozsył światła/rozsył do wysokiego składowania/wiązka asymetryczna)
- Opcje zaprojektowane specjalnie do szerokiego zakresu zastosowań: wersja Extreme (XT) do 70°C, klasa bezpieczeństwa I lub II, wersja z powłoką ochronną do stosowania na basenach (SWP), opcja z powłoką chroniącą przed wodą morską (MSP), opcja z certyfikatem VDE odporna na uderzenia piłką (BP), wersja z certyfikatem ATEX 2/22. Przetestowano na szerokiej liście substancji chemicznych, które mogą występować w środowisku przemysłowym
- Odłączany system montażowy ułatwiający montaż, obejmujący różne opcje montażu i złącza (wstępnie zamontowane złącze IP65 lub linka nośna)
- Solidny, odlewany ciśnieniowo aluminiowy korpus z wydajnym systemem zarządzania temperaturą i płaską konstrukcją z przodu i z tyłu, umożliwiające dogodny montaż, utrzymanie czystości i konserwację
- Konstrukcja pojedynczego modułu LED zapewniająca doskonałą jakość światła
- Dostęp do aplikacji oznakowania serwisowego Signify zawierającej informacje serwisowe i konserwacyjne

Wersje



GentleSpace gen4-large,
suspension



GentleSpace gen4-large,
bracket, Interact ready



GentleSpace gen4-large,
suspension, Interact ready



GentleSpace gen4-small,
bracket, Interact ready



GentleSpace gen4-small,
suspension



GentleSpace gen4-large,
bracket



GentleSpace gen4




GentleSpace gen4-large, suspension



GentleSpace gen4, Interact Ready

Rysunki techniczne


BY580X suspended



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4


700s suspended



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY581P 700S/840 DIA WB GC SI


BY581X suspended



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4


BY580P, BY582P suspended



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI


BY581P, BY583P Bracket



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR


BY580P, BY582P Bracket



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR


BY581X Bracket



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR


BY580X Bracket



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR


700S Bracket



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR


BY581P, BY583P suspended




With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY581P 250S/865 DIA WB GC SI

Więcej o produkcie



GentleSpace gen4-large,
suspension



GentleSpace gen4-small,
suspension

Informacje ogólne

Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
W zestawie sterownik	Tak
Service Tag	Tak

Dane techniczne oświetlenia

Kąt rozsyłu źródła światła	10 or 24 °
----------------------------	------------

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz

Układy sterowania i ściemnianie

Maksymalny poziom przyciemnienia	10%
Sterownik wbudowany	Czujnik SNH (R) 210

Mechanika i korpus

Kolor Korpusu	Srebrny
Kod stopnia ochrony	IP65 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]

Praca w trybie awaryjnym

Znamionowy czas działania oświetlenia awaryjnego (przy pełnym naładowaniu)	3 h
Centralne oświetlenie awaryjne	Nie
Typ akumulatora wykorzystywanego na potrzeby oświetlenia awaryjnego	Lithium

Certyfikaty i zastosowania

Oznaczenie palności	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach łatwopalnych
Znak CE	Tak
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
----------------------------------	--------

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Strumień Świetlny	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	Typ optyki
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	70 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Szeroki rozsył światła
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	70 000 lm	4000 K	177 lm/W	>80	Szeroki rozsył światła
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	70 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Szeroki rozsył światła
58952000	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	70 000 lm	4000 K	177 lm/W	>80	Szeroki rozsył światła
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	25 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Szeroki rozsył światła
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	25 000 lm	4000 K	184 lm/W	>80	Szeroki rozsył światła
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	25 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Szeroki rozsył światła
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	35 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Szeroki rozsył światła
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	25 000 lm	4000 K	184 lm/W	>80	Szeroki rozsył światła
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	35 000 lm	4000 K	177 lm/W	>80	Szeroki rozsył światła
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	25 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Szeroki rozsył światła
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	25 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Szeroki rozsył światła
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	25 000 lm	4000 K	184 lm/W	>80	Szeroki rozsył światła
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	25 000 lm	4000 K	184 lm/W	>80	Szeroki rozsył światła
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	17 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Szeroki rozsył światła
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	17 000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Szeroki rozsył światła
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	17 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Szeroki rozsył światła

Order Code	Full Product Name	Strumień Świetlny	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	Typ optyki
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	17 000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Szeroki rozsył światła
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	13 000 lm	4000 K	171 lm/W	>80	Szeroki rozsył światła
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	17 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Szeroki rozsył światła
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	13 000 lm	4000 K	178 lm/W	>80	Szeroki rozsył światła
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	17 000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Szeroki rozsył światła
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	17 000 lm	4000 K	155 lm/W	>80	Szeroki rozsył światła
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	17 000 lm	4000 K	164 lm/W	>80	Szeroki rozsył światła
59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	17 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Szeroki rozsył światła
59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	17 000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Szeroki rozsył światła
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	13 000 lm	4000 K	169 lm/W	>80	Średni rozsył światła
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	17 000 lm	4000 K	164 lm/W	>80	Średni rozsył światła
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	13 000 lm	4000 K	178 lm/W	>80	Średni rozsył światła
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	17 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Średni rozsył światła
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	17 000 lm	4000 K	164 lm/W	>80	Wąski rozsył światła
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	17 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Wąski rozsył światła
58912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	17 000 lm	4000 K	164 lm/W	>80	Wąski rozsył światła
58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	17 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Wąski rozsył światła
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	17 000 lm	4000 K	164 lm/W	>80	Optyka na wysoki stelaż
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	17 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Optyka na wysoki stelaż
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	17 000 lm	6500 K	164 lm/W	>80	Szeroki rozsył światła
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	17 000 lm	6500 K	172 lm/W	>80	Szeroki rozsył światła
58924700	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	17 000 lm	3000 K	155 lm/W	>80	Szeroki rozsył światła
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	17 000 lm	3000 K	159 lm/W	>80	Szeroki rozsył światła
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	17 000 lm	4000 K	157 lm/W	>90	Szeroki rozsył światła
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	25 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Szeroki rozsył światła
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	25 000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Szeroki rozsył światła
59047200	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	25 000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Szeroki rozsył światła
59049600	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	25 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Szeroki rozsył światła
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	17 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Szeroki rozsył światła
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	17 000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Szeroki rozsył światła
59046500	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	17 000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Szeroki rozsył światła
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	25 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Szeroki rozsył światła
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	25 000 lm	4000 K	184 lm/W	>80	Szeroki rozsył światła
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	20 000 lm	4000 K	189 lm/W	>80	Szeroki rozsył światła
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	25 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Szeroki rozsył światła
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	35 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Szeroki rozsył światła
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	25 000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Szeroki rozsył światła
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	35 000 lm	4000 K	177 lm/W	>80	Szeroki rozsył światła
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	25 000 lm	4000 K	162 lm/W	>80	Szeroki rozsył światła
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	25 000 lm	4000 K	171 lm/W	>80	Szeroki rozsył światła

Order Code	Full Product Name	Strumień Świetlny	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	Typ optyki
59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	25 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Szeroki rozsył światła
59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	25 000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Szeroki rozsył światła
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	25 000 lm	4000 K	171 lm/W	>80	Średni rozsył światła
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	35 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Średni rozsył światła
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	25 000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Średni rozsył światła
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	35 000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Średni rozsył światła
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	25 000 lm	4000 K	171 lm/W	>80	Wąski rozsył światła
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	25 000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Wąski rozsył światła
58913100	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	25 000 lm	4000 K	171 lm/W	>80	Wąski rozsył światła
58915500	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	25 000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Wąski rozsył światła
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	25 000 lm	4000 K	171 lm/W	>80	Optyka na wysoki stelaż
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	25 000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Optyka na wysoki stelaż
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	25 000 lm	6500 K	171 lm/W	>80	Szeroki rozsył światła
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	25 000 lm	6500 K	179 lm/W	>80	Szeroki rozsył światła
58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	25 000 lm	3000 K	162 lm/W	>80	Szeroki rozsył światła
58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	25 000 lm	3000 K	171 lm/W	>80	Szeroki rozsył światła
58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	25 000 lm	4000 K	165 lm/W	>90	Szeroki rozsył światła
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	13 000 lm	4000 K	171 lm/W	>80	Szeroki rozsył światła
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	17 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Szeroki rozsył światła
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	13 000 lm	4000 K	178 lm/W	>80	Szeroki rozsył światła
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	17 000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Szeroki rozsył światła

Eksplotacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii	Nadaje się do losowego przełączania	Klasa ochrony IEC
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	420 W	Nie	Klasa bezpieczeństwa I
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	397 W	Nie	Klasa bezpieczeństwa I
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	420 W	Nie	Klasa bezpieczeństwa I
58952000	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	397 W	Nie	Klasa bezpieczeństwa I
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	144 W	Tak (dotyczy wykrywania obecności/ruchu i zbierania światła dziennego)	Klasa bezpieczeństwa I
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	136 W	Tak (dotyczy wykrywania obecności/ruchu i zbierania światła dziennego)	Klasa bezpieczeństwa I
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	144 W	Tak (dotyczy wykrywania obecności/ruchu i zbierania światła dziennego)	Klasa bezpieczeństwa I
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	210 W	Tak (dotyczy wykrywania obecności/ruchu i zbierania światła dziennego)	Klasa bezpieczeństwa I
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	136 W	Tak (dotyczy wykrywania obecności/ruchu i zbierania światła dziennego)	Klasa bezpieczeństwa I
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	198 W	Tak (dotyczy wykrywania obecności/ruchu i zbierania światła dziennego)	Klasa bezpieczeństwa I
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	144 W	Tak (dotyczy wykrywania obecności/ruchu i zbierania światła dziennego)	Klasa bezpieczeństwa I

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii	Nadaje się do losowego przełączania	Klasa ochrony IEC
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	144 W	Tak (dotyczy wykrywania obecności/ruchu i zbierania światła dziennego)	Klasa bezpieczeństwa I
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	136 W	Tak (dotyczy wykrywania obecności/ruchu i zbierania światła dziennego)	Klasa bezpieczeństwa I
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	136 W	Tak (dotyczy wykrywania obecności/ruchu i zbierania światła dziennego)	Klasa bezpieczeństwa I
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	102 W	Tak (dotyczy wykrywania obecności/ruchu i zbierania światła dziennego)	Klasa bezpieczeństwa I
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	97 W	Tak (dotyczy wykrywania obecności/ruchu i zbierania światła dziennego)	Klasa bezpieczeństwa I
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	102 W	Nie	Klasa bezpieczeństwa I
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	97 W	Nie	Klasa bezpieczeństwa I
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	76 W	Nie	Klasa bezpieczeństwa I
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	102 W	Nie	Klasa bezpieczeństwa I
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	73 W	Nie	Klasa bezpieczeństwa I
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	97 W	Nie	Klasa bezpieczeństwa I
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	110 W	Nie	Klasa bezpieczeństwa I
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	104 W	Nie	Klasa bezpieczeństwa I
59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	102 W	Nie	Klasa bezpieczeństwa I
59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	97 W	Nie	Klasa bezpieczeństwa I
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	77 W	Nie	Klasa bezpieczeństwa I
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	104 W	Nie	Klasa bezpieczeństwa I
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	73 W	Nie	Klasa bezpieczeństwa I
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	98 W	Nie	Klasa bezpieczeństwa I
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	104 W	Nie	Klasa bezpieczeństwa I
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	98 W	Nie	Klasa bezpieczeństwa I
58912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	104 W	Nie	Klasa bezpieczeństwa I
58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	98 W	Nie	Klasa bezpieczeństwa I
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	104 W	Nie	Klasa bezpieczeństwa I
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	98 W	Nie	Klasa bezpieczeństwa I
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	104 W	Nie	Klasa bezpieczeństwa I
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	99 W	Nie	Klasa bezpieczeństwa I
58924700	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	110 W	Nie	Klasa bezpieczeństwa I
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	104 W	Nie	Klasa bezpieczeństwa I
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	108 W	Nie	Klasa bezpieczeństwa I
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	144 W	Nie	Klasa bezpieczeństwa I
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	138 W	Nie	Klasa bezpieczeństwa I
59047200	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	138 W	Nie	Klasa bezpieczeństwa I
59049600	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	144 W	Nie	Klasa bezpieczeństwa II
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	102 W	Nie	Klasa bezpieczeństwa I
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	97 W	Nie	Klasa bezpieczeństwa I
59046500	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	97 W	Nie	Klasa bezpieczeństwa I
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	144 W	Nie	Klasa bezpieczeństwa I
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	136 W	Nie	Klasa bezpieczeństwa I
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	106 W	Nie	Klasa bezpieczeństwa I

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii	Nadaje się do losowego przełączania	Klasa ochrony IEC
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	144 W	Nie	Klasa bezpieczeństwa I
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	210 W	Nie	Klasa bezpieczeństwa I
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	138 W	Nie	Klasa bezpieczeństwa I
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	198 W	Nie	Klasa bezpieczeństwa I
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	154 W	Nie	Klasa bezpieczeństwa I
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	146 W	Nie	Klasa bezpieczeństwa I
59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	144 W	Nie	Klasa bezpieczeństwa I
59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	138 W	Nie	Klasa bezpieczeństwa I
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	146 W	Nie	Klasa bezpieczeństwa I
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	210 W	Nie	Klasa bezpieczeństwa I
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	138 W	Nie	Klasa bezpieczeństwa I
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	200 W	Nie	Klasa bezpieczeństwa I
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	146 W	Nie	Klasa bezpieczeństwa I
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	138 W	Nie	Klasa bezpieczeństwa I
58913100	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	146 W	Nie	Klasa bezpieczeństwa I
58915500	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	138 W	Nie	Klasa bezpieczeństwa I
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	146 W	Nie	Klasa bezpieczeństwa I
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	138 W	Nie	Klasa bezpieczeństwa I
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	146 W	Nie	Klasa bezpieczeństwa I
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	140 W	Nie	Klasa bezpieczeństwa I
58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	154 W	Nie	Klasa bezpieczeństwa I
58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	146 W	Nie	Klasa bezpieczeństwa I
58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	152 W	Nie	Klasa bezpieczeństwa I
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	76 W	Tak (dotyczy wykrywania obecności/ruchu i zbierania światła dziennego)	Klasa bezpieczeństwa I
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	102 W	Tak (dotyczy wykrywania obecności/ruchu i zbierania światła dziennego)	Klasa bezpieczeństwa I
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	73 W	Tak (dotyczy wykrywania obecności/ruchu i zbierania światła dziennego)	Klasa bezpieczeństwa I
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	97 W	Tak (dotyczy wykrywania obecności/ruchu i zbierania światła dziennego)	Klasa bezpieczeństwa I

Układy sterowania i ściemnianie

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	Tak
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	Tak
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	Tak
58952000	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	Tak
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Tak
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Tak
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	Tak
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	Tak
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	Tak

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	Tak
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	Tak
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	Tak
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	Tak
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	Tak
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Tak
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Tak
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	Nie
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	Nie
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	Tak
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	Tak
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	Tak
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	Tak
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	Tak
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	Tak
59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	Tak
59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	Tak
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	Tak
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	Tak
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	Tak
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	Tak
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	Tak
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	Tak
58912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	Tak
58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	Tak
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	Tak
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	Tak
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	Tak
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	Tak
58924700	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	Tak
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	Tak
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	Tak
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	Tak
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	Tak
59047200	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	Tak
59049600	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	Tak
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	Tak
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	Tak
59046500	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	Tak
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	Nie
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	Nie
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	Tak

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	Tak
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	Tak
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	Tak
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	Tak
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	Tak
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	Tak
59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	Tak
59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	Tak
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	Tak
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	Tak
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	Tak
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	Tak
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	Tak
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	Tak
58913100	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	Tak
58915500	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	Tak
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	Tak
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	Tak
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	Tak
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	Tak
58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	Tak
58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	Tak
58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	Tak
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	Tak
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	Tak
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	Tak
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	Tak

Mechanika i korpus

Order Code	Full Product Name	Mech. kod ochrony przed uderzeniami
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	IK07
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	IK07
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	IK07
58952000	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	IK07
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	IK03
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	IK03
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	IK03
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	IK03
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK03
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK03
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	IK03

Order Code	Full Product Name	Mech. kod ochrony przed uderzeniami
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	IK03
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	IK03
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	IK03
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	IK03
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	IK03
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	IK07
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	IK07
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	IK07
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	IK07
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	IK07
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	IK07
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	IK07
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	IK07
59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	IK07
59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	IK07
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	IK07
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	IK07
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	IK07
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	IK07
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	IK07
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	IK07
58912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	IK07
58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	IK07
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	IK07
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	IK07
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	IK07
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	IK07
58924700	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	IK07
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	IK07
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	IK07
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	IK07
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	IK07
59047200	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	IK07
59049600	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	IK07
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	IK07
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	IK07
59046500	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	IK07
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	IK07
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	IK07
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	IK07
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	IK07
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	IK07

Order Code	Full Product Name	Mech. kod ochrony przed uderzeniami
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	IK07
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	IK07
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	IK07
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	IK07
59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	IK07
59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	IK07
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	IK07
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	IK07
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	IK07
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	IK07
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	IK07
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	IK07
58913100	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	IK07
58915500	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	IK07
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	IK07
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	IK07
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	IK07
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	IK07
58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	IK07
58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	IK07
58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	IK07
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	IK03
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	IK03
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK03
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK03

Praca w trybie awaryjnym

Order Code	Full Product Name	Strumień świetlny oświetlenia awaryjnego	Pobór mocy w trybie awaryjnym centralnego prądu stałego	Oświetlenie awaryjne
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	-	-	-
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	-	-	-
58952000	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	-	-
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-	-	-
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-	-	-
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	-	-	-
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	-	-	-
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	-	-
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	-	-
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	850 lm	5 W	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji Pro

Order Code	Full Product Name	Strumień świetlny oświetlenia awaryj- nego	Pobór mocy w trybie awaryjnym central- nego prądu stałego	Oświetlenie awaryjne
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	850 lm	5 W	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godz. z interfejsem bezprzewodowym
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	850 lm	5 W	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji Pro
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	850 lm	5 W	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godz. z interfejsem bezprzewodowym
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-	-	-
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-	-	-
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	-	-	-
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	-	-	-
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	-	-	-
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	-	-	-
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	-	-	-
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	-	-	-
59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	450 lm	3 W	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji Pro
59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	450 lm	3 W	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji Pro
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	-	-	-
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	-	-	-
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	-	-	-
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	-	-	-
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	-	-	-
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	-	-	-
58912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	-	-	-
58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	-	-	-
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	-	-	-
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	-	-	-
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	-	-	-
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	-	-	-
58924700	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	-	-	-
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	-	-	-
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	-	-	-
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	-	-	-
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	-	-
59047200	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-	-	-
59049600	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	-	-	-
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	-	-	-
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	-	-
59046500	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-	-	-
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Strumień świetlny oświetlenia awaryjnego	Pobór mocy w trybie awaryjnym centralnego prądu stałego	Oświetlenie awaryjne
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	-	-	-
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	-	-	-
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	-	-	-
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	-	-	-
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	-	-	-
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	-	-	-
59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	850 lm	5 W	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny z interfejsem DALI
59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	850 lm	5 W	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny z interfejsem DALI
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	-	-	-
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	-	-	-
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	-	-	-
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	-	-	-
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	-	-	-
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	-	-	-
58913100	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	-	-	-
58915500	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	-	-	-
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	-	-	-
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	-	-	-
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	-	-	-
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	-	-	-
58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	-	-	-
58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	-	-	-
58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	-	-	-
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	-	-	-
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	-	-	-
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	-	-
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	-	-

Certyfikaty i zastosowania

Order Code	Full Product Name	Test rozżarzonym drutem	Wartość migotania (PstLM)	Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	Zakres temperatury otoczenia
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	Temperatura 650°C, czas 30 s	0,22	0,01	Od -30°C do +55°C
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	Temperatura 650°C, czas 30 s	0,22	0,01	Od -30°C do +55°C
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	Temperatura 650°C, czas 30 s	0,22	0,01	Od -30°C do +55°C
58952000	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	Temperatura 650°C, czas 30 s	0,22	0,01	Od -30°C do +55°C
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Temperatura 650°C, czas 30 s	1	0,4	Od -30°C do +55°C

Order Code	Full Product Name	Test rozżarzonym drutem	Wartość migotania (PstLM)	Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	Zakres temperatury otoczenia
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Temperatura 650°C, czas 30 s	1	0,4	Od -30°C do +55°C
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	Temperatura 650°C, czas 30 s	1	0,4	Od -30°C do +55°C
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	Temperatura 650°C, czas 30 s	1	0,4	Od -30°C do +55°C
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	Temperatura 650°C, czas 30 s	1	0,4	Od -30°C do +55°C
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	Temperatura 650°C, czas 30 s	1	0,4	Od -30°C do +55°C
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	Temperatura 850°C, czas 30 s	1	0,4	Od 0°C do 25°C
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	Temperatura 850°C, czas 30 s	1	0,4	Od 0°C do 25°C
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	Temperatura 850°C, czas 30 s	1	0,4	Od 0°C do 25°C
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	Temperatura 850°C, czas 30 s	1	0,4	Od 0°C do 25°C
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Temperatura 650°C, czas 30 s	1	0,4	Od -30°C do +55°C
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Temperatura 650°C, czas 30 s	1	0,4	Od -30°C do +55°C
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	Temperatura 650°C, czas 30 s	0,04	0,07	Od -30°C do +55°C
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	Temperatura 650°C, czas 30 s	0,04	0,07	Od -30°C do +55°C
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	Temperatura 650°C, czas 30 s	-	-	Od -30°C do +55°C
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	Temperatura 650°C, czas 30 s	0,12	0,07	Od -30°C do +55°C
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	Temperatura 650°C, czas 30 s	-	-	Od -30°C do +55°C
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	Temperatura 650°C, czas 30 s	-	-	Od -30°C do +55°C
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	Temperatura 650°C, czas 30 s	0,12	0,07	Od -30°C do +55°C
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	Temperatura 650°C, czas 30 s	-	-	Od -30°C do +55°C
59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	Temperatura 850°C, czas 30 s	0,12	0,07	Od 0°C do 25°C
59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	Temperatura 850°C, czas 30 s	-	-	Od 0°C do 25°C
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	Temperatura 650°C, czas 30 s	-	-	Od -30°C do +55°C
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	Temperatura 650°C, czas 30 s	0,12	0,07	Od -30°C do +55°C
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	Temperatura 650°C, czas 30 s	-	-	Od -30°C do +55°C
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	Temperatura 650°C, czas 30 s	-	-	Od -30°C do +55°C
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	Temperatura 650°C, czas 30 s	-	-	Od -30°C do +55°C
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	Temperatura 650°C, czas 30 s	-	-	Od -30°C do +55°C
58912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	Temperatura 650°C, czas 30 s	0,12	0,07	Od -30°C do +55°C
58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	Temperatura 650°C, czas 30 s	-	-	Od -30°C do +55°C
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	Temperatura 650°C, czas 30 s	0,12	0,07	Od -30°C do +55°C
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	Temperatura 650°C, czas 30 s	-	-	Od -30°C do +55°C
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	Temperatura 650°C, czas 30 s	0,12	0,07	Od -30°C do +55°C
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	Temperatura 650°C, czas 30 s	-	-	Od -30°C do +55°C
58924700	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	Temperatura 650°C, czas 30 s	0,12	0,07	Od -30°C do +55°C
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	Temperatura 650°C, czas 30 s	-	-	Od -30°C do +55°C
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	Temperatura 650°C, czas 30 s	0,12	0,07	Od -30°C do +55°C
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	Temperatura 650°C, czas 30 s	0,12	0,07	Od -30°C do +55°C
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	Temperatura 650°C, czas 30 s	0,12	0,07	Od -30°C do +55°C
59047200	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	Temperatura 650°C, czas 30 s	0,12	0,07	Od -30°C do +55°C
59049600	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	Temperatura 650°C, czas 30 s	0,35	0,07	Od -30°C do +55°C

Order Code	Full Product Name	Test rozżarzonym drutem	Wartość migotania (PstLM)	Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	Zakres temperatury otoczenia
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	Temperatura 650°C, czas 30 s	0,12	0,07	Od -30°C do +55°C
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	Temperatura 650°C, czas 30 s	-	-	Od -30°C do +55°C
59046500	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	Temperatura 650°C, czas 30 s	-	-	Od -30°C do +55°C
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	Temperatura 650°C, czas 30 s	0,04	0,07	Od -30°C do +55°C
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	Temperatura 650°C, czas 30 s	0,04	0,07	Od -30°C do +55°C
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	Temperatura 650°C, czas 30 s	0,12	0,07	Od -30°C do +55°C
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	Temperatura 650°C, czas 30 s	0,12	0,07	Od -30°C do +55°C
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	Temperatura 650°C, czas 30 s	0,22	0,01	Od -30°C do +55°C
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	Temperatura 650°C, czas 30 s	0,12	0,07	Od -30°C do +55°C
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	Temperatura 650°C, czas 30 s	0,22	0,01	Od -30°C do +55°C
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	Temperatura 650°C, czas 30 s	0,12	0,07	Od -30°C do +55°C
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	Temperatura 650°C, czas 30 s	0,12	0,07	Od -30°C do +55°C
59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	Temperatura 850°C, czas 30 s	0,12	0,07	Od 0°C do 25°C
59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	Temperatura 850°C, czas 30 s	0,12	0,07	Od 0°C do 25°C
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	Temperatura 650°C, czas 30 s	0,12	0,07	Od -30°C do +55°C
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	Temperatura 650°C, czas 30 s	0,22	0,01	Od -30°C do +55°C
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	Temperatura 650°C, czas 30 s	0,12	0,07	Od -30°C do +55°C
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	Temperatura 650°C, czas 30 s	0,22	0,01	Od -30°C do +55°C
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	Temperatura 650°C, czas 30 s	0,12	0,07	Od -30°C do +55°C
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	Temperatura 650°C, czas 30 s	0,12	0,07	Od -30°C do +55°C
58913100	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	Temperatura 650°C, czas 30 s	0,12	0,07	Od -30°C do +55°C
58915500	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	Temperatura 650°C, czas 30 s	0,12	0,07	Od -30°C do +55°C
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	Temperatura 650°C, czas 30 s	0,12	0,07	Od -30°C do +55°C
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	Temperatura 650°C, czas 30 s	0,12	0,07	Od -30°C do +55°C
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	Temperatura 650°C, czas 30 s	0,12	0,07	Od -30°C do +55°C
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	Temperatura 650°C, czas 30 s	0,12	0,07	Od -30°C do +55°C
58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	Temperatura 650°C, czas 30 s	0,12	0,07	Od -30°C do +55°C
58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	Temperatura 650°C, czas 30 s	0,12	0,07	Od -30°C do +55°C
58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	Temperatura 650°C, czas 30 s	0,12	0,07	Od -30°C do +55°C
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	Temperatura 650°C, czas 30 s	1	0,4	Od -30°C do +55°C
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	Temperatura 650°C, czas 30 s	1	0,4	Od -30°C do +55°C
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	Temperatura 650°C, czas 30 s	1	0,4	Od -30°C do +55°C
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	Temperatura 650°C, czas 30 s	1	0,4	Od -30°C do +55°C

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromatyczność
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromatyczność
58952000	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	(0.380, 0.375) SDCM 3
59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	(0.383, 0.377) SDCM 3
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
58912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	(0.312, 0.327) SDCM 3
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	(0.312, 0.325) SDCM 3
58924700	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	(0.432, 0.400) SDCM 3
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	(0.435, 0.401) SDCM 3
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
59047200	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
59049600	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromatyczność
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
59046500	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	(0.380, 0.375) SDCM 3
59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	(0.383, 0.377) SDCM 3
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
58913100	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
58915500	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	(0.312, 0.327) SDCM 3
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	(0.312, 0.325) SDCM 3
58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	(0.432, 0.400) SDCM 3
58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	(0.435, 0.401) SDCM 3
58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	(0.383, 0.377) SDCM 3


Dane techniczne produktu

Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	BY581P
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	BY581P
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	BY581P
58952000	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	BY581P
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	BY580X


Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	BY581X
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	BY580X
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	BY581X
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	BY581X
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	BY581X
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	BY581X
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	BY581X
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	BY581X
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	BY581X
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	BY580X
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	BY580X
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	BY580P
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	BY580P
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	BY580P
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	BY580P
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	BY580P
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	BY580P
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	BY580P
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	BY580P
59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	BY580P
59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	BY580P
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	BY580P
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	BY580P
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	BY580P
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	BY580P
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	BY580P
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	BY580P
58912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	BY580P
58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	BY580P
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	BY580P
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	BY580P
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	BY580P
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	BY580P
58924700	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	BY580P
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	BY580P
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	BY580P
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	BY581P
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	BY581P
59047200	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	BY581P
59049600	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	BY581P
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	BY580P
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	BY580P

Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
59046500	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	BY580P
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	BY581P
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	BY581P
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	BY581P
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	BY581P
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	BY581P
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	BY581P
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	BY581P
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	BY581P
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	BY581P
59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	BY581P
59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	BY581P
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	BY581P
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	BY581P
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	BY581P
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	BY581P
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	BY581P
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	BY581P
58913100	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	BY581P
58915500	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	BY581P
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	BY581P
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	BY581P
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	BY581P
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	BY581P
58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	BY581P
58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	BY581P
58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	BY581P
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	BY580X
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	BY580X
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	BY580X
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	BY580X


Polar normal diagrams




BY580PI - 910505102872




BY580PI - 910505102863




BY580PI - 910505102914




BY580PI - 910505102899




BY580PI - 910505102869




BY580PI - 910505102915




BY580PI - 910505102865




BY580PI - 910505102895




BY580PI - 910505102898




BY580PI - 910505102856




BY580PI - 910505102924




BY580PI - 910505102881




BY580PI - 910505102925




BY580PI - 910505102857




BY580PI - 910505102933




BY580PI - 910505102873




BY580PI - 910505102902




BY580PI - 910505102884




BY580PI - 910505102874




BY580PI - 910505102896




BY580PI - 910505102875




BY580PI - 910505102868




BY580PI - 910505102923




BY580PI - 910505102858




BY580PI - 910505102871




BY580PI - 910505102901




BY580PI - 910505102922




BY580PI - 910505102862




BY580PI - 910505102906




BY580PI - 910505102921




BY580PI - 910505102920




BY580PI - 910505102932




BY580PI - 910505102864




BY580PI - 910505102934




BY580PI - 910505102878




BY580PI - 910505102866




BY580PI - 910505102885




BY580PI - 910505102883




BY580PI - 910505102918




BY580PI - 910505102882




BY580PI - 910505102916




BY580PI - 910505102926




BY580PI - 910505102928




BY580PI - 910505102935




BY580PI - 910505102903




BY580PI - 910505102891




BY580PI - 910505102904




BY580PI - 910505102886




BY580PI - 910505102867




BY580PI - 910505102905




BY580PI - 910505102890




BY580PI - 910505102894




BY580PI - 910505102930




BY580PI - 910505102919




BY580PI - 910505102879




BY580PI - 910505102870




BY580PI - 910505102887




BY580PI - 910505102859




BY580PI - 910505102892




BY580PI - 910505102893




BY580PI - 910505102860




BY580PI - 910505102929




BY580PI - 910505102931




BY580PI - 910505102917




BY580PI - 910505102877




BY580PI - 910505102889




BY580PI - 910505102927




BY580PI - 910505102861




BY580PI - 910505102888




BY580PI - 910505102880




BY580PI - 910505102897



BY580PI - 910505104550



BY580PI - 910505104551



BY580PI - 910505104553