



GentleSpace – Iluminação eficiente e de alta qualidade projetada para excelência em ambientes difíceis

GentleSpace gen4 é a solução de iluminação definitiva para ambientes industriais e instalações desportivas de interior. Supera as expectativas ao assegurar uma qualidade de luz superior, ao melhorar a segurança e a produtividade dos funcionários, e ao respeitar todas as regulamentações de segurança relevantes. Projetado para durar, o GentleSpace gen4 reduz a frequência, os incómodos e os custos de manutenção, tornando-o ideal para instalações em tetos altos. O seu design de eficiência energética reduz as despesas operacionais, proporcionando a máxima eficiência da aplicação e um custo total de propriedade (TCO) atrativo. Esta linha de produtos oferece uma ampla variedade de ópticas, ângulos de feixe (de muito estreito a amplo), pacotes de lúmens e opções de conectividade. Com o GentleSpace gen4, pode criar facilmente uma solução de iluminação personalizada para cada aplicação de teto alto. Seu design moderno e plano facilita a instalação, a limpeza e a manutenção. O design com uma única janela ótica oferece um desempenho visual

superior. Uma variedade de possibilidades de montagem e conectores, como o conector IP65 pré-montado, permitem uma instalação rápida e fácil. O design robusto permite suportar condições adversas em todos os tipos de ambientes. Pode escolher entre vários materiais de cobertura, incluindo variantes especializadas para temperaturas extremas (XT), áreas perigosas (ATEX 2/22) e aplicações desportivas. Além disso, o GentleSpace gen4 oferece opções avançadas de conectividade. Está pronto para utilização em sistemas de iluminação conectada como o Interact. Iluminação de confiança e de alta eficiência com conectividade inteligente – uma escolha brilhante para um futuro melhor. Adote a sustentabilidade com o GentleSpace gen4, a solução de iluminação de alto nível que atende aos princípios da economia circular, priorizando a durabilidade e a reciclabilidade. A luminária pode ser reparada, com todas as informações disponíveis na ponta dos dedos por meio da aplicação Signify Service Tag. Quer esteja procurando uma solução de confiança do tipo "instale e esqueça" ou uma que possa ser adaptada e controlada após a instalação, o GentleSpace gen4 é a escolha certa para si.

Benefícios

- Design robusto, criado para suportar condições adversas em todos os tipos de ambientes
- Arquitetura compacta do produto, resistente a alto impacto (IK08), água e poeira (IP65)
- Excelente uniformidade da luz e baixo encandeamamento para condições de trabalho otimizadas com segurança melhorada e um maior conforto visual
- Custo total de propriedade atrativo graças à sua alta eficácia luminosa (até 189 lm/W), longa vida útil (100.000 horas @L85) e plano de iluminação otimizado que requer menos luminárias por aplicação
- Instalação fácil. Arquitetura mais leve e de peça única (aproximadamente 20% mais leve que a geração anterior) com múltiplas opções de montagem para instalação flexível em vários ambientes e condições
- Conectividade Interact Ready para iluminação inteligente. Conecte-se à nuvem e descubra formas adicionais de poupar energia graças a uma eficiência otimizada, à detecção de movimento e ao aproveitamento da luz do dia, bem como a uma gestão da iluminação, produtividade e segurança melhoradas
- Projetado com a sustentabilidade em mente. Cumpre os critérios de iluminação para circularidade para o ajudar a atingir os seus objetivos de sustentabilidade

Applications

- Locais de fabricação (de alimentos e bebidas à indústria pesada)
- Armazéns e centros logísticos
- Instalações desportivas cobertas, piscinas e salas de exposição

Características

- Desempenho excecional com as versões UltraEfficient (UE, 189 lm/W) e High-Efficiency (HE, 183 lm/W)
- Vida útil longa de 100.000 horas a L85
- Proteção contra água (IP65) e impacto (IK08)
- Ampla variedade de óticas (feixe largo/feixe médio/feixe estreito/feixe extraestreito/suporte elevado/assimétrico)
- Opções especiais para uma ampla gama de aplicações: versão Extreme (XT) até 70 °C, classe de segurança I ou II, versão protegida para piscina (SWP), proteção marítima (MSP), opção com resistência ao impacto de bolas (BP) com certificação VDE, versão com certificação ATEX 2/22. Testado em relação a uma ampla lista de substâncias químicas que podem estar presentes em ambientes industriais
- Sistema de montagem destacável para fácil instalação, incluindo várias opções de montagem e conectores (conector pré-montado IP65 ou cabo fly-wire)

- Corpo robusto em alumínio fundido sob pressão com gestão térmica eficiente e design frontal e traseiro plano para uma fácil instalação, limpeza e manutenção

- Design de módulo LED único para qualidade de luz superior
- Acesso à aplicação Signify Service tag com informações de serviço e manutenção

Versions



GentleSpace gen4-large,
suspension



GentleSpace gen4-large,
bracket, Interact ready



GentleSpace gen4-large,
suspension, Interact ready



GentleSpace gen4-small,
bracket, Interact ready



GentleSpace gen4-small,
suspension



GentleSpace gen4-small,
bracket



GentleSpace gen4-large,
bracket



GentleSpace gen4




GentleSpace gen4-large,
suspension



GentleSpace gen4, Interact
Ready

Desenho dimensional


BY580X suspended



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4


BY581X suspended



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4


BY581P, BY583P Bracket



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR


700s suspended



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY581P 700S/840 DIA WB GC SI


BY580P, BY582P suspended



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY582P 170S/840 DIA HE WB GC SI 1m CW5


BY580P, BY582P Wallmounted bracket



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW


BY580P, BY582P Bracket



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR


BY581X Bracket



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR


BY580X Bracket



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR


BY581P, BY583P Wallmounted bracket



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW


700S Bracket



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR

BY581P, BY583P suspended



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY581P 250S/840 DIA WB GC SI

Detalhes do produto



Informações gerais

Número de unidades de equipamento	1 unidade
Driver incluído	Sim
Service tag	Sim

Caraterísticas técnicas da luz

Ângulo do feixe da fonte de luz	10 or 24 °
---------------------------------	------------

Funcionamento e caraterísticas elétricas

Tensão de entrada	220 a 240 V
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Classe de proteção IEC	Classe de segurança I

Controlos e regulação

Nível de regulação máximo	10%
Controlo incorporado	Sensor SNH (R) 210

Características mecânicas e compartimento

Cor do compartimento	Prata
Código de proteção de entrada	IP65 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]
Classe de perigo de explosão	Zona 2 e 22

Funcionamento de emergência

A duração nominal da iluminação de emergência (quando está totalmente carregada)	3 h
Central de emergência	Não
Tipo de bateria de iluminação de emergência	Lithium

Aprovação e aplicação

Marca de inflamabilidade	Para montagem em superfícies facilmente inflamáveis
Marca CE	Sim
Marca ENEC	Marca ENEC

Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)

Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
------------------------------	--------

Caraterísticas técnicas da luz

Order Code	Full Product Name	Fluxo Luminoso	Temperatura de correlacionada (Nom.)	Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)	Índice de Restituição Cromática (IRC)	Tipo de ótica
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	70.000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Feixe largo
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	70.000 lm	4000 K	177 lm/W	>80	Feixe largo
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	70.000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Feixe largo
58952000	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	70.000 lm	4000 K	177 lm/W	>80	Feixe largo
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	25.000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Feixe largo
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	25.000 lm	4000 K	184 lm/W	>80	Feixe largo
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	25.000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Feixe largo
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	35.000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Feixe largo
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	25.000 lm	4000 K	184 lm/W	>80	Feixe largo
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	35.000 lm	4000 K	177 lm/W	>80	Feixe largo
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	25.000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Feixe largo
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	25.000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Feixe largo
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	25.000 lm	4000 K	184 lm/W	>80	Feixe largo
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	25.000 lm	4000 K	184 lm/W	>80	Feixe largo
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	17.000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Feixe largo
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	17.000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Feixe largo
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	17.000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Feixe largo
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	17.000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Feixe largo
59412800	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	10.000 lm	4000 K	182 lm/W	>80	Feixe largo
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	13.000 lm	4000 K	171 lm/W	>80	Feixe largo
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	17.000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Feixe largo
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	13.000 lm	4000 K	178 lm/W	>80	Feixe largo
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	17.000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Feixe largo
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	17.000 lm	4000 K	155 lm/W	>80	Feixe largo
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	17.000 lm	4000 K	164 lm/W	>80	Feixe largo
59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	17.000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Feixe largo
59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	17.000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Feixe largo

Order Code	Full Product Name	Fluxo Lumino- so	Tempera- tura de cor correlacio- nada (Nom.)	Eficácia lumi- nosa (nominal) (Nom.)	Índice de Restituição Cromática (IRC)	Tipo de ótica
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	13.000 lm	4000 K	169 lm/W	>80	Feixe médio
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	17.000 lm	4000 K	164 lm/W	>80	Feixe médio
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	13.000 lm	4000 K	178 lm/W	>80	Feixe médio
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	17.000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Feixe médio
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	17.000 lm	4000 K	164 lm/W	>80	Feixe estreito
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	17.000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Feixe estreito
58912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	17.000 lm	4000 K	164 lm/W	>80	Feixe estreito
58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	17.000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Feixe estreito
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	17.000 lm	4000 K	164 lm/W	>80	Ótica de suporte elevado
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	17.000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Ótica de suporte elevado
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	17.000 lm	6500 K	164 lm/W	>80	Feixe largo
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	17.000 lm	6500 K	172 lm/W	>80	Feixe largo
58924700	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	17.000 lm	3000 K	155 lm/W	>80	Feixe largo
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	17.000 lm	3000 K	159 lm/W	>80	Feixe largo
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	17.000 lm	4000 K	157 lm/W	>90	Feixe largo
59036600	BY582P 170S/840 DIA HE WB GC SI 0.5m CW5	17.000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Feixe largo
59038000	BY582P 170S/840 DIA HE WB GC SI 1m CW5	17.000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Feixe largo
58904900	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	17.000 lm	4000 K	157 lm/W	>80	Abertura de feixe assimétrico
58906300	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	17.000 lm	4000 K	170 lm/W	>80	Abertura de feixe assimétrico
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	25.000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Feixe largo
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	25.000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Feixe largo
58901800	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	25.000 lm	4000 K	165 lm/W	>80	Abertura de feixe assimétrico
58903200	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	25.000 lm	4000 K	176 lm/W	>80	Abertura de feixe assimétrico
58905600	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	25.000 lm	4000 K	165 lm/W	>80	Abertura de feixe assimétrico
58907000	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	25.000 lm	4000 K	176 lm/W	>80	Abertura de feixe assimétrico
58932200	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	35.000 lm	4000 K	177 lm/W	>80	Feixe largo
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	17.000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Feixe largo
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	17.000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Feixe largo
58902500	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	17.000 lm	4000 K	170 lm/W	>80	Abertura de feixe assimétrico
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	25.000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Feixe largo
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	25.000 lm	4000 K	184 lm/W	>80	Feixe largo
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	20.000 lm	4000 K	189 lm/W	>80	Feixe largo
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	25.000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Feixe largo
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	35.000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Feixe largo
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	25.000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Feixe largo
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	35.000 lm	4000 K	177 lm/W	>80	Feixe largo

Order Code	Full Product Name	Fluxo Lumino- so	Tempera- tura de cor correlacio- nada (Nom.)	Eficácia lumi- nosa (nominal) (Nom.)	Índice de Restituição Cromática (IRC)	Tipo de ótica
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	25.000 lm	4000 K	162 lm/W	>80	Feixe largo
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	25.000 lm	4000 K	171 lm/W	>80	Feixe largo
59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	25.000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Feixe largo
59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	25.000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Feixe largo
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	25.000 lm	4000 K	171 lm/W	>80	Feixe médio
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	35.000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Feixe médio
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	25.000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Feixe médio
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	35.000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Feixe médio
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	25.000 lm	4000 K	171 lm/W	>80	Feixe estreito
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	25.000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Feixe estreito
58913100	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	25.000 lm	4000 K	171 lm/W	>80	Feixe estreito
58915500	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	25.000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Feixe estreito
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	25.000 lm	4000 K	171 lm/W	>80	Ótica de suporte elevado
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	25.000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Ótica de suporte elevado
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	25.000 lm	6500 K	171 lm/W	>80	Feixe largo
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	25.000 lm	6500 K	179 lm/W	>80	Feixe largo
58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	25.000 lm	3000 K	162 lm/W	>80	Feixe largo
58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	25.000 lm	3000 K	171 lm/W	>80	Feixe largo
58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	25.000 lm	4000 K	165 lm/W	>90	Feixe largo
58930800	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	25.000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Feixe largo
58931500	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	35.000 lm	4000 K	177 lm/W	>80	Feixe largo
59037300	BY583P 250S/840 DIA HE WB GC SI 0.5m CW5	25.000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Feixe largo
59039700	BY583P 250S/840 DIA HE WB GC SI 1m CW5	25.000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Feixe largo
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	13.000 lm	4000 K	171 lm/W	>80	Feixe largo
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	17.000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Feixe largo
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	13.000 lm	4000 K	178 lm/W	>80	Feixe largo
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	17.000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Feixe largo

Funcionamento e caraterísticas elétricas

Order Code	Full Product Name	Consumo de Energia	Adequado para uma comutação aleatória
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	420 W	Não
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	397 W	Não
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	420 W	Não
58952000	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	397 W	Não
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	144 W	Sim (relacionado com deteção de presença/movimento e aproveitamento da luz diurna)
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	136 W	Sim (relacionado com deteção de presença/movimento e aproveitamento da luz diurna)
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	144 W	Sim (relacionado com deteção de presença/movimento e aproveitamento da luz diurna)

Order Code	Full Product Name	Consumo de Energia	Adequado para uma comutação aleatória
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	210 W	Sim (relacionado com detecção de presença/movimento e aproveitamento da luz diurna)
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	136 W	Sim (relacionado com detecção de presença/movimento e aproveitamento da luz diurna)
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	198 W	Sim (relacionado com detecção de presença/movimento e aproveitamento da luz diurna)
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	144 W	Sim (relacionado com detecção de presença/movimento e aproveitamento da luz diurna)
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	144 W	Sim (relacionado com detecção de presença/movimento e aproveitamento da luz diurna)
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	136 W	Sim (relacionado com detecção de presença/movimento e aproveitamento da luz diurna)
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	136 W	Sim (relacionado com detecção de presença/movimento e aproveitamento da luz diurna)
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	102 W	Sim (relacionado com detecção de presença/movimento e aproveitamento da luz diurna)
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	97 W	Sim (relacionado com detecção de presença/movimento e aproveitamento da luz diurna)
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	102 W	Não
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	97 W	Não
59412800	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	55 W	Não
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	76 W	Não
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	102 W	Não
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	73 W	Não
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	97 W	Não
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	110 W	Não
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	104 W	Não
59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	102 W	Não
59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	97 W	Não
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	77 W	Não
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	104 W	Não
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	73 W	Não
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	98 W	Não
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	104 W	Não
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	98 W	Não
58912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	104 W	Não
58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	98 W	Não
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	104 W	Não
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	98 W	Não
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	104 W	Não
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	99 W	Não
58924700	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	110 W	Não
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	104 W	Não
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	108 W	Não
59036600	BY582P 170S/840 DIA HE WB GC SI 0.5m CW5	102 W	Não
59038000	BY582P 170S/840 DIA HE WB GC SI 1m CW5	102 W	Não
58904900	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	108 W	Não

Order Code	Full Product Name	Consumo de Energia	Adequado para uma comutação aleatória
58906300	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	100 W	Não
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	144 W	Não
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	138 W	Não
58901800	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	152 W	Não
58903200	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	142 W	Não
58905600	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	152 W	Não
58907000	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	142 W	Não
58932200	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	198 W	Não
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	102 W	Não
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	97 W	Não
58902500	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	100 W	Não
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	144 W	Não
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	136 W	Não
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	106 W	Não
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	144 W	Não
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	210 W	Não
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	138 W	Não
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	198 W	Não
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	154 W	Não
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	146 W	Não
59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	144 W	Não
59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	138 W	Não
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	146 W	Não
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	210 W	Não
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	138 W	Não
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	200 W	Não
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	146 W	Não
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	138 W	Não
58913100	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	146 W	Não
58915500	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	138 W	Não
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	146 W	Não
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	138 W	Não
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	146 W	Não
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	140 W	Não
58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	154 W	Não
58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	146 W	Não
58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	152 W	Não
58930800	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	138 W	Não
58931500	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	198 W	Não
59037300	BY583P 250S/840 DIA HE WB GC SI 0.5m CW5	144 W	Não
59039700	BY583P 250S/840 DIA HE WB GC SI 1m CW5	144 W	Não
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	76 W	Sim (relacionado com detecção de presença/movimento e aproveitamento da luz diurna)

Order Code	Full Product Name	Consumo de Energia	Adequado para uma comutação aleatória
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	102 W	Sim (relacionado com detecção de presença/movimento e aproveitamento da luz diurna)
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	73 W	Sim (relacionado com detecção de presença/movimento e aproveitamento da luz diurna)
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	97 W	Sim (relacionado com detecção de presença/movimento e aproveitamento da luz diurna)

Controlos e regulação

Order Code	Full Product Name	Regulável
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	Sim
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	Sim
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	Sim
58952000	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	Sim
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Sim
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Sim
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	Sim
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	Sim
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	Sim
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	Sim
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	Sim
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	Sim
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	Sim
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	Sim
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Sim
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Sim
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	Não
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	Não
59412800	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	Sim
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	Sim
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	Sim
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	Sim
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	Sim
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	Sim
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	Sim
59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	Sim
59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	Sim
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	Sim
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	Sim
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	Sim
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	Sim
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	Sim
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	Sim

Order Code	Full Product Name	Regulável
58912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	Sim
58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	Sim
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	Sim
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	Sim
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	Sim
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	Sim
58924700	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	Sim
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	Sim
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	Sim
59036600	BY582P 170S/840 DIA HE WB GC SI 0.5m CW5	Sim
59038000	BY582P 170S/840 DIA HE WB GC SI 1m CW5	Sim
58904900	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	Sim
58906300	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	Sim
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	Sim
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	Sim
58901800	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	Sim
58903200	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	Sim
58905600	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	Sim
58907000	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	Sim
58932200	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	Sim
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	Sim
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	Sim
58902500	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	Sim
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	Não
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	Não
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	Sim
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	Sim
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	Sim
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	Sim
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	Sim
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	Sim
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	Sim
59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	Sim
59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	Sim
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	Sim
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	Sim
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	Sim
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	Sim
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	Sim
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	Sim
58913100	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	Sim
58915500	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	Sim

Order Code	Full Product Name	Regulável
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	Sim
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	Sim
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	Sim
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	Sim
58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	Sim
58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	Sim
58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	Sim
58930800	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	Sim
58931500	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	Sim
59037300	BY583P 250S/840 DIA HE WB GC SI 0.5m CW5	Sim
59039700	BY583P 250S/840 DIA HE WB GC SI 1m CW5	Sim
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	Sim
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	Sim
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	Sim
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	Sim

Características mecânicas e compartimento

Order Code	Full Product Name	Código de proteção mecânica contra impactos
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	IK07
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	IK07
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	IK07
58952000	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	IK07
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	IK03
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	IK03
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	IK03
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	IK03
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK03
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK03
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	IK03
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	IK03
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	IK03
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	IK03
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	IK03
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	IK03
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	IK07
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	IK07
59412800	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	IK07
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	IK07
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	IK07
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	IK07
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	IK07

Order Code	Full Product Name	Código de proteção mecânica contra impactos
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	IK07
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	IK07
59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	IK07
59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	IK07
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	IK07
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	IK07
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	IK07
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	IK07
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	IK07
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	IK07
58912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	IK07
58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	IK07
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	IK07
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	IK07
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	IK07
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	IK07
58924700	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	IK07
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	IK07
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	IK07
59036600	BY582P 170S/840 DIA HE WB GC SI 0.5m CW5	IK07
59038000	BY582P 170S/840 DIA HE WB GC SI 1m CW5	IK07
58904900	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	IK07
58906300	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	IK07
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	IK07
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	IK07
58901800	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	IK07
58903200	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	IK07
58905600	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	IK07
58907000	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	IK07
58932200	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	IK07
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	IK07
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	IK07
58902500	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	IK07
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	IK07
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	IK07
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	IK07
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	IK07
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	IK07
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	IK07
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	IK07
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	IK07
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	IK07

Order Code	Full Product Name	Código de proteção mecânica contra impactos
59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	IK07
59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	IK07
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	IK07
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	IK07
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	IK07
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	IK07
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	IK07
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	IK07
58913100	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	IK07
58915500	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	IK07
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	IK07
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	IK07
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	IK07
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	IK07
58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	IK07
58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	IK07
58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	IK07
58930800	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	IK07
58931500	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	IK07
59037300	BY583P 250S/840 DIA HE WB GC SI 0.5m CW5	IK07
59039700	BY583P 250S/840 DIA HE WB GC SI 1m CW5	IK07
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	IK03
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	IK03
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK03
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK03

Funcionamento de emergência

Order Code	Full Product Name	Fluxo de emergência	Consumo de energia durante o modo de emergência DC central	Iluminação de emergência
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	-	-	-
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	-	-	-
58952000	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	-	-
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-	-	-
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-	-	-
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	-	-	-
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	-	-	-
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	-	-
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	-	-
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	850 lm	5 W	Iluminação de emergência de 3 horas, versão Pro

Order Code	Full Product Name	Fluxo de emergência	Consumo de energia durante o modo de emergência DC central	Iluminação de emergência
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	850 lm	5 W	Iluminação de emergência de 3 horas de duração com Interface sem fios
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	850 lm	5 W	Iluminação de emergência de 3 horas, versão Pro
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	850 lm	5 W	Iluminação de emergência de 3 horas de duração com Interface sem fios
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-	-	-
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-	-	-
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	-	-	-
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	-	-	-
59412800	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	-	-	-
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	-	-	-
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	-	-	-
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	-	-	-
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	-	-	-
59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	450 lm	3 W	Iluminação de emergência de 3 horas, versão Pro
59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	450 lm	3 W	Iluminação de emergência de 3 horas, versão Pro
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	-	-	-
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	-	-	-
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	-	-	-
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	-	-	-
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	-	-	-
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	-	-	-
58912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	-	-	-
58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	-	-	-
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	-	-	-
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	-	-	-
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	-	-	-
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	-	-	-
58924700	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	-	-	-
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	-	-	-
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	-	-	-
59036600	BY582P 170S/840 DIA HE WB GC SI 0.5m CW5	-	-	-
59038000	BY582P 170S/840 DIA HE WB GC SI 1m CW5	-	-	-
58904900	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-	-	-
58906300	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-	-	-
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	-	-	-
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	-	-
58901800	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Fluxo de emergência	Consumo de energia durante o modo de emergência DC central	Iluminação de emergência
58903200	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-	-	-
58905600	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-	-	-
58907000	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-	-	-
58932200	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	-	-	-
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	-	-	-
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	-	-
58902500	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-	-	-
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	-	-	-
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	-	-	-
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	-	-	-
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	-	-	-
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	-	-	-
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	-	-	-
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	-	-	-
59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	850 lm	5 W	Iluminação de emergência de 3 horas de duração com interface DALI
59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	850 lm	5 W	Iluminação de emergência de 3 horas de duração com interface DALI
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	-	-	-
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	-	-	-
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	-	-	-
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	-	-	-
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	-	-	-
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	-	-	-
58913100	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	-	-	-
58915500	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	-	-	-
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	-	-	-
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	-	-	-
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	-	-	-
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	-	-	-
58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	-	-	-
58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	-	-	-
58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	-	-	-
58930800	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-	-	-
58931500	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-	-	-
59037300	BY583P 250S/840 DIA HE WB GC SI 0.5m CW5	-	-	-
59039700	BY583P 250S/840 DIA HE WB GC SI 1m CW5	-	-	-
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	-	-	-
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	-	-	-
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	-	-
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	-	-

Aprovação e aplicação

Order Code	Full Product Name	Teste de resistência do cabo	Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3	Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM)	Intervalo de temperatura ambiente
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	Temperatura 650 °C, duração 30 s	0,22	0,01	-30 a +55 °C
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	Temperatura 650 °C, duração 30 s	0,22	0,01	-30 a +55 °C
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	Temperatura 650 °C, duração 30 s	0,22	0,01	-30 a +55 °C
58952000	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	Temperatura 650 °C, duração 30 s	0,22	0,01	-30 a +55 °C
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Temperatura 650 °C, duração 30 s	1	0,4	-30 a +55 °C
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Temperatura 650 °C, duração 30 s	1	0,4	-30 a +55 °C
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	Temperatura 650 °C, duração 30 s	1	0,4	-30 a +55 °C
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	Temperatura 650 °C, duração 30 s	1	0,4	-30 a +55 °C
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	Temperatura 650 °C, duração 30 s	1	0,4	-30 a +55 °C
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	Temperatura 650 °C, duração 30 s	1	0,4	-30 a +55 °C
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	Temperatura 850 °C, duração 30 s	1	0,4	0 °C a 25 °C
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	Temperatura 850 °C, duração 30 s	1	0,4	0 °C a 25 °C
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	Temperatura 850 °C, duração 30 s	1	0,4	0 °C a 25 °C
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	Temperatura 850 °C, duração 30 s	1	0,4	0 °C a 25 °C
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Temperatura 650 °C, duração 30 s	1	0,4	-30 a +55 °C
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Temperatura 650 °C, duração 30 s	1	0,4	-30 a +55 °C
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	Temperatura 650 °C, duração 30 s	0,04	0,07	-30 a +55 °C
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	Temperatura 650 °C, duração 30 s	0,04	0,07	-30 a +55 °C
59412800	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	Temperatura 650 °C, duração 30 s	-	-	-30 a +55 °C
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	Temperatura 650 °C, duração 30 s	-	-	-30 a +55 °C
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	Temperatura 650 °C, duração 30 s	0,12	0,07	-30 a +55 °C
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	Temperatura 650 °C, duração 30 s	-	-	-30 a +55 °C
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	Temperatura 650 °C, duração 30 s	-	-	-30 a +55 °C
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	Temperatura 650 °C, duração 30 s	0,12	0,07	-30 a +55 °C
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	Temperatura 650 °C, duração 30 s	-	-	-30 a +55 °C
59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	Temperatura 850 °C, duração 30 s	0,12	0,07	0 °C a 25 °C
59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	Temperatura 850 °C, duração 30 s	-	-	0 °C a 25 °C
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	Temperatura 650 °C, duração 30 s	-	-	-30 a +55 °C
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	Temperatura 650 °C, duração 30 s	0,12	0,07	-30 a +55 °C
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	Temperatura 650 °C, duração 30 s	-	-	-30 a +55 °C
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	Temperatura 650 °C, duração 30 s	-	-	-30 a +55 °C
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	Temperatura 650 °C, duração 30 s	-	-	-30 a +55 °C
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	Temperatura 650 °C, duração 30 s	-	-	-30 a +55 °C
58912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	Temperatura 650 °C, duração 30 s	0,12	0,07	-30 a +55 °C
58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	Temperatura 650 °C, duração 30 s	-	-	-30 a +55 °C

Order Code	Full Product Name	Teste de resistência do cabo	Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3	Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM)	Intervalo de temperatura ambiente
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	Temperatura 650 °C, duração 30 s	0,12	0,07	-30 a +55 °C
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	Temperatura 650 °C, duração 30 s	-	-	-30 a +55 °C
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	Temperatura 650 °C, duração 30 s	0,12	0,07	-30 a +55 °C
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	Temperatura 650 °C, duração 30 s	-	-	-30 a +55 °C
58924700	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	Temperatura 650 °C, duração 30 s	0,12	0,07	-30 a +55 °C
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	Temperatura 650 °C, duração 30 s	-	-	-30 a +55 °C
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	Temperatura 650 °C, duração 30 s	0,12	0,07	-30 a +55 °C
59036600	BY582P 170S/840 DIA HE WB GC SI 0.5m CW5	Temperatura 650 °C, duração 30 s	0,12	0,07	-30 a +55 °C
59038000	BY582P 170S/840 DIA HE WB GC SI 1m CW5	Temperatura 650 °C, duração 30 s	0,12	0,07	-30 a +55 °C
58904900	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	Temperatura 650 °C, duração 30 s	0,12	0,07	-30 a +55 °C
58906300	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	Temperatura 650 °C, duração 30 s	-	-	-30 a +55 °C
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	Temperatura 650 °C, duração 30 s	0,12	0,07	-30 a +55 °C
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	Temperatura 650 °C, duração 30 s	0,12	0,07	-30 a +55 °C
58901800	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	Temperatura 650 °C, duração 30 s	0,12	0,07	-30 a +55 °C
58903200	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	Temperatura 650 °C, duração 30 s	0,12	0,07	-30 a +55 °C
58905600	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	Temperatura 650 °C, duração 30 s	0,12	0,07	-30 a +55 °C
58907000	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	Temperatura 650 °C, duração 30 s	0,12	0,07	-30 a +55 °C
58932200	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	Temperatura 650 °C, duração 30 s	0,22	0,01	-30 °C a 55 °C
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	Temperatura 650 °C, duração 30 s	0,12	0,07	-30 a +55 °C
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	Temperatura 650 °C, duração 30 s	-	-	-30 a +55 °C
58902500	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	Temperatura 650 °C, duração 30 s	-	-	-30 a +55 °C
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	Temperatura 650 °C, duração 30 s	0,04	0,07	-30 a +55 °C
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	Temperatura 650 °C, duração 30 s	0,04	0,07	-30 a +55 °C
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	Temperatura 650 °C, duração 30 s	0,12	0,07	-30 a +55 °C
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	Temperatura 650 °C, duração 30 s	0,12	0,07	-30 a +55 °C
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	Temperatura 650 °C, duração 30 s	0,22	0,01	-30 a +55 °C
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	Temperatura 650 °C, duração 30 s	0,12	0,07	-30 a +55 °C
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	Temperatura 650 °C, duração 30 s	0,22	0,01	-30 a +55 °C
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	Temperatura 650 °C, duração 30 s	0,12	0,07	-30 a +55 °C
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	Temperatura 650 °C, duração 30 s	0,12	0,07	-30 a +55 °C
59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	Temperatura 850 °C, duração 30 s	0,12	0,07	0 °C a 25 °C
59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	Temperatura 850 °C, duração 30 s	0,12	0,07	0 °C a 25 °C
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	Temperatura 650 °C, duração 30 s	0,12	0,07	-30 a +55 °C
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	Temperatura 650 °C, duração 30 s	0,22	0,01	-30 a +55 °C
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	Temperatura 650 °C, duração 30 s	0,12	0,07	-30 a +55 °C
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	Temperatura 650 °C, duração 30 s	0,22	0,01	-30 a +55 °C

Order Code	Full Product Name	Teste de resistência do cabo	Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3	Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM)	Intervalo de temperatura ambiente
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	Temperatura 650 °C, duração 30 s	0,12	0,07	-30 a +55 °C
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	Temperatura 650 °C, duração 30 s	0,12	0,07	-30 a +55 °C
58913100	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	Temperatura 650 °C, duração 30 s	0,12	0,07	-30 a +55 °C
58915500	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	Temperatura 650 °C, duração 30 s	0,12	0,07	-30 a +55 °C
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	Temperatura 650 °C, duração 30 s	0,12	0,07	-30 a +55 °C
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	Temperatura 650 °C, duração 30 s	0,12	0,07	-30 a +55 °C
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	Temperatura 650 °C, duração 30 s	0,12	0,07	-30 a +55 °C
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	Temperatura 650 °C, duração 30 s	0,12	0,07	-30 a +55 °C
58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	Temperatura 650 °C, duração 30 s	0,12	0,07	-30 a +55 °C
58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	Temperatura 650 °C, duração 30 s	0,12	0,07	-30 a +55 °C
58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	Temperatura 650 °C, duração 30 s	0,12	0,07	-30 a +55 °C
58930800	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	Temperatura 650 °C, duração 30 s	0,12	0,07	-30 °C a 65 °C
58931500	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	Temperatura 650 °C, duração 30 s	0,22	0,01	-30 °C a 55 °C
59037300	BY583P 250S/840 DIA HE WB GC SI 0.5m CW5	Temperatura 650 °C, duração 30 s	0,12	0,07	-30 a +55 °C
59039700	BY583P 250S/840 DIA HE WB GC SI 1m CW5	Temperatura 650 °C, duração 30 s	0,12	0,07	-30 a +55 °C
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	Temperatura 650 °C, duração 30 s	1	0,4	-30 a +55 °C
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	Temperatura 650 °C, duração 30 s	1	0,4	-30 a +55 °C
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	Temperatura 650 °C, duração 30 s	1	0,4	-30 a +55 °C
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	Temperatura 650 °C, duração 30 s	1	0,4	-30 a +55 °C

Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
58952000	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	(0.380, 0.375) SDCM 3

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59412800	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	(0.380, 0.375) SDCM 3
59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	(0.383, 0.377) SDCM 3
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
58912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	(0.312, 0.327) SDCM 3
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	(0.312, 0.325) SDCM 3
58924700	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	(0.432, 0.400) SDCM 3
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	(0.435, 0.401) SDCM 3
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59036600	BY582P 170S/840 DIA HE WB GC SI 0.5m CW5	(0.380, 0.375) SDCM 3
59038000	BY582P 170S/840 DIA HE WB GC SI 1m CW5	(0.380, 0.375) SDCM 3
58904900	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	(0.380, 0.375) SDCM 3
58906300	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	(0.383, 0.377) SDCM 3
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
58901800	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
58903200	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
58905600	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	(0.380, 0.375) SDCM 3
58907000	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	(0.383, 0.377) SDCM 3
58932200	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	(0.383, 0.377) SDCM 3
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
58902500	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	(0.380, 0.375) SDCM 3
59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	(0.383, 0.377) SDCM 3
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
58913100	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
58915500	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	(0.312, 0.327) SDCM 3
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	(0.312, 0.325) SDCM 3
58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	(0.432, 0.400) SDCM 3
58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	(0.435, 0.401) SDCM 3
58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
58930800	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	(0.383, 0.377) SDCM 3
58931500	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	(0.383, 0.377) SDCM 3
59037300	BY583P 250S/840 DIA HE WB GC SI 0.5m CW5	(0.380, 0.375) SDCM 3
59039700	BY583P 250S/840 DIA HE WB GC SI 1m CW5	(0.380, 0.375) SDCM 3
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	(0.383, 0.377) SDCM 3


Dados do produto

Order Code	Full Product Name	Código da família de produtos
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	BY581P
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	BY581P
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	BY581P
58952000	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	BY581P
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	BY580X

Order Code	Full Product Name	Código da família de produtos
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	BY581X
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	BY580X
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	BY581X
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	BY581X
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	BY581X
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	BY581X
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	BY581X
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	BY581X
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	BY581X
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	BY580X
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	BY580X
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	BY580P
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	BY580P
59412800	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	BY580P
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	BY580P
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	BY580P
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	BY580P
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	BY580P
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	BY580P
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	BY580P
59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	BY580P
59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	BY580P
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	BY580P
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	BY580P
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	BY580P
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	BY580P
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	BY580P
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	BY580P
58912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	BY580P
58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	BY580P
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	BY580P
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	BY580P
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	BY580P
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	BY580P
58924700	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	BY580P
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	BY580P
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	BY580P
59036600	BY582P 170S/840 DIA HE WB GC SI 0.5m CW5	BY582P
59038000	BY582P 170S/840 DIA HE WB GC SI 1m CW5	BY582P
58904900	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	BY580P
58906300	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	BY580P
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	BY581P

Order Code	Full Product Name	Código da família de produtos
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	BY581P
58901800	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	BY581P
58903200	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	BY581P
58905600	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	BY581P
58907000	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	BY581P
58932200	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	BY581P
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	BY580P
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	BY580P
58902500	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	BY580P
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	BY581P
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	BY581P
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	BY581P
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	BY581P
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	BY581P
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	BY581P
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	BY581P
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	BY581P
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	BY581P
59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	BY581P
59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	BY581P
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	BY581P
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	BY581P
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	BY581P
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	BY581P
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	BY581P
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	BY581P
58913100	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	BY581P
58915500	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	BY581P
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	BY581P
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	BY581P
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	BY581P
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	BY581P
58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	BY581P
58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	BY581P
58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	BY581P
58930800	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	BY581P
58931500	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	BY581P
59037300	BY583P 250S/840 DIA HE WB GC SI 0.5m CW5	BY583P
59039700	BY583P 250S/840 DIA HE WB GC SI 1m CW5	BY583P
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	BY580X
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	BY580X
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	BY580X
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	BY580X


Polar normal diagrams



BY580PI - 910505104540

BY580PI - 910505104542


BY580PI - 910505104541



BY580PI - 910505104543

BY580PI - 910505102872


BY580PI - 910505102863




BY580PI - 910505102914

BY580PI - 910505102899


BY580PI - 910505102869




BY580PI - 910505102915




BY580PI - 910505102865




BY580PI - 910505102895




BY580PI - 910505102898




BY580PI - 910505102856




BY580PI - 910505102924




BY580PI - 910505102881




BY580PI - 910505102925




BY580PI - 910505102857




BY580PI - 910505102933




BY580PI - 910505102873




BY580PI - 910505102902




BY580PI - 910505102884




BY580PI - 910505102874




BY580PI - 910505102896




BY580PI - 910505102875




BY580PI - 910505102868




BY580PI - 910505102923




BY580PI - 910505102858




BY580PI - 910505102871




BY580PI - 910505102901




BY580PI - 910505102922




BY580PI - 910505102862




BY580PI - 910505102906




BY580PI - 910505102921




BY580PI - 910505102920




BY580PI - 910505102932




BY580PI - 910505102864




BY580PI - 910505102934




BY580PI - 910505102878




BY580PI - 910505102866




BY580PI - 910505102885




BY580PI - 910505102883




BY580PI - 910505102918




BY580PI - 910505102882




BY580PI - 910505102916




BY580PI - 910505102926




BY580PI - 910505102928




BY580PI - 910505102935




BY580PI - 910505102903




BY580PI - 910505102891




BY580PI - 910505102904




BY580PI - 910505102886




BY580PI - 910505102867




BY580PI - 910505102905




BY580PI - 910505102890




BY580PI - 910505102894




BY580PI - 910505102930




BY580PI - 910505102919




BY580PI - 910505102879




BY580PI - 910505102870




BY580PI - 910505102887




BY580PI - 910505102859




BY580PI - 910505102892




BY580PI - 910505102893




BY580PI - 910505102860




BY580PI - 910505102929




BY580PI - 910505102931




BY580PI - 910505102917




BY580PI - 910505102877




BY580PI - 910505102889




BY580PI - 910505102927




BY580PI - 910505102861




BY580PI - 910505102888




BY580PI - 910505102880




BY580PI - 910505102897




BY580PI - 910505102876




BY580PI - 910505102938




BY580PI - 910505102936




BY580PI - 910505102937




BY580PI - 910505102907




BY580PI - 910505102913




BY580PI - 910505102912




BY580PI - 910505102909



BY580PI - 910505102908



BY580PI - 910505102910



BY580PI - 910505102911