



GentleSpace – Vysokokvalitné a efektívne osvetlenie navrhnuté pre vynikajúce výsledky v náročných prostrediach

GentleSpace gen4 je dokonalé riešenie osvetlenia pre priemyselné prostredie a vnútorné športové zariadenia. Prevyšuje očakávania tým, že zabezpečuje vynikajúcu kvalitu svetla, zlepšuje bezpečnosť a produktivitu zamestnancov a spĺňa všetky príslušné bezpečnostné predpisy. GentleSpace gen4 je osvetlenie navrhnuté s dôrazom na dlhú životnosť, zníženie frekvencie zásahov, menej problémov a nižšie náklady na údržbu, vďaka čomu je ideálne na inštaláciu na vysoké stropy. Jeho energeticky efektívny dizajn znižuje prevádzkové náklady, ponúka maximálnu efektivitu použitia a atraktívne celkové náklady na vlastníctvo (TCO). Tento rad produktov ponúka širokú škálu typov optiky, uhlov vyžarovania (od veľmi úzkych po široké), svetelných účinností a možností pripojenia. S GentleSpace gen4 môžete ľahko vytvoriť riešenie osvetlenia na mieru pre každú aplikáciu s vysokým stropom. Jeho moderný plochý dizajn uľahčuje inštaláciu, čistenie a údržbu. Dizajn s jedným optickým prvkom

prináša vynikajúci výkon. Rôzne možnosti montáže a konektory, ako napríklad vopred namontovaný konektor IP65, umožňujú rýchlu a jednoduchú inštaláciu. Robustný dizajn umožňuje odolávať náročným podmienkam vo všetkých druhoch prostredí. Môžete si vybrať z rôznych materiálov tienidla/rámu, vrátane špecializovaných variantov pre extrémne teploty (XT), nebezpečné oblasti (ATEX 2/22) a športové použitia. Svetidlo GentleSpace gen4 navyše ponúka pokročilé možnosti pripojenia. Je pripravený na použitie v pripojených osvetľovacích systémoch, ako je Interact. Spoľahlivé a efektívne osvetlenie s inteligentnou konektivitou je dokonalou voľbou pre lepšiu budúcnosť. Vyberte si trvanlivosť, recyklovateľnosť a zamerajte sa na udržateľnosť so svetidlom GentleSpace gen4, riešením osvetlenia na vysoké stropy, ktoré sa riadi princípmi obehového hospodárstva. Svetidlo je opraviteľné a všetky informácie máte na dosah ruky prostredníctvom aplikácie Signify Service tag. Či už hľadáte spoľahlivé riešenie „nasadte a zabudnite“ alebo také, ktoré sa dá po inštalácii prispôbiť a ovládať, GentleSpace gen4 je pre vás tou správnou voľbou.

Výhody

- Robustný dizajn vytvorený tak, aby odolal drsným podmienkam vo všetkých druhoch prostredia
- Kompaktná architektúra produktu, odolná voči vysokým nárazom (IK08), vode a prachu (IP65)
- Vynikajúca rovnomernosť svetla a nízke oslnenie pre optimalizované pracovné podmienky so zvýšenou bezpečnosťou a vyšším vizuálnym komfortom
- Atraktívne celkové náklady na vlastníctvo vďaka vysokej svetelnej účinnosti (až 189 lm/W), dlhej životnosti (100 000 hodín @L85) a optimalizovanému plánu osvetlenia, ktorý vyžaduje menej svetiel na jednu aplikáciu
- Jednoduchá inštalácia. Jednodielná, ľahšia architektúra (približne o 20 % ľahšia ako predchádzajúca generácia) s viacerými možnosťami montáže pre flexibilnú inštaláciu v rôznych prostrediach a podmienkach
- Konektivita Interact Ready pre inteligentné osvetlenie. Pripojte sa ku cloudu a objavte ďalšie spôsoby, ako šetriť energiu pomocou optimalizovaného výkonu, detekcie pohybu a denného osvetlenia, ako aj vylepšenej správy osvetlenia, produktivity a zabezpečenia.
- Navrhnuté s ohľadom na udržateľnosť. Osvetlenie prispôbené požiadavkám obehového hospodárstva prispieva k dosahovaniu cieľov trvalo udržateľného rozvoja

Applications

- Výrobné miesta (od potravín a nápojov až po ťažký priemysel)
- Sklady a logistické centrá
- Vnútorne športové zariadenia, bazény a výstavné haly

Vlastnosti

- Výnimočný výkon s verziami UltraEfficient (UE, 189 lm/W) a High-Efficiency (HE, 183 lm/W)
- Dlhá životnosť 100 000 hodín pri L85
- Vysoká ochrana proti vode (IP65) a nárazu (IK08)
- Široká škála typov optiky (široké vyžarovanie/stredné vyžarovanie/úzke vyžarovanie/mimoriadne úzke vyžarovanie/pre vysoké regály/asymetrické)
- Špeciálne možnosti na širokú škálu použití: verzia Extreme (XT) do 70 °C, bezpečnostná trieda I alebo II, verzia s ochranou pred vodou v bazéne (SWP), ochrana pred pôsobením morskej vody (MSP), verzia odolná voči nárazom lopty VDE (BP), verzia s certifikátom ATEX 2/22. Testované proti širokému zoznamu chemických látok, ktoré môžu byť prítomné v priemyselnom prostredí
- Odnímateľný montážny systém na jednoduchú inštaláciu vrátane rôznych možností montáže a konektorov (predinštalovaný konektor IP65 alebo voľný vodič)
- Robustný kryt z tlakovo liateho hliníka s účinným tepelným manažmentom a plochým predným a zadným dizajnom pre jednoduchú inštaláciu, čistenie a údržbu

- Dizajn jedného LED modulu pre vynikajúcu kvalitu svetla

- Prístup k aplikácii Signify Service tag s informáciami o servise a údržbe

Versions



GentleSpace gen4-large,
suspension



GentleSpace gen4-large,
bracket, Interact ready



GentleSpace gen4-large,
suspension, Interact ready



GentleSpace gen4-small,
bracket, Interact ready



GentleSpace gen4-small,
suspension



GentleSpace gen4-large,
bracket



GentleSpace gen4




GentleSpace gen4-large,
suspension



GentleSpace gen4, Interact Ready

Rozmerový obrázok


BY580X suspended



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4


700s suspended



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI


BY581X suspended



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4


BY580P, BY582P suspended



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI


BY581P, BY583P Bracket



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR


BY580P, BY582P Bracket



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR


BY581X Bracket



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR


BY580X Bracket



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR


700S Bracket



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR


BY581P, BY583P suspended



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI

Podrobnosti o produkte

	GentleSpace gen4-large, suspension		GentleSpace gen4-small, suspension
---	---------------------------------------	---	---------------------------------------

Všeobecné informácie

Počet jednotiek predradníka	1 jednotka
Vrátane napájača	Áno
Servisná značka	Áno

Svetelné technické

Uhol vyžarovania svetelného zdroja	10 or 24 stupeň (stupne)
------------------------------------	--------------------------

Prevádzkové a elektrické

Vstupné napätie	220 až 240 V
Sietová frekvencia	50 to 60 Hz

Ovládanie a stmievanie

Maximálna úroveň stmievania	10%
Vstavané riadenie	Snímač SNH (R) 210

Mechanické časti a teleso

Farba telesa	Strieborná
Krytie IP	IP65 [Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody]

Núdzová prevádzka

Menovitá dĺžka trvania núdzového osvetlenia (pri plnom nabití)	3 h
Centrálna núdzová prevádzka	Nie
Typ batérie núdzového osvetlenia	Lithium

Schválenie a použitie

Značka horľavosti	Na montáž na ľahko horľavých povrchoch
Značka CE	Áno
Značka ENEC	Značka ENEC

Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Tolerancia svetelného toku

+/-10%

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Svetelný tok	Náhradná teplota chroma- tickosti (nom.)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Index pod- ania farieb (CRI)	Typ optiky
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	70 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Široké vyžarovanie
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	70 000 lm	4000 K	177 lm/W	>80	Široké vyžarovanie
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	70 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Široké vyžarovanie
58952000	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	70 000 lm	4000 K	177 lm/W	>80	Široké vyžarovanie
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	25 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Široké vyžarovanie
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	25 000 lm	4000 K	184 lm/W	>80	Široké vyžarovanie
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	25 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Široké vyžarovanie
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	35 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Široké vyžarovanie
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	25 000 lm	4000 K	184 lm/W	>80	Široké vyžarovanie
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	35 000 lm	4000 K	177 lm/W	>80	Široké vyžarovanie
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	25 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Široké vyžarovanie
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	25 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Široké vyžarovanie
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	25 000 lm	4000 K	184 lm/W	>80	Široké vyžarovanie
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	25 000 lm	4000 K	184 lm/W	>80	Široké vyžarovanie
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	17 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Široké vyžarovanie
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	17 000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Široké vyžarovanie
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	17 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Široké vyžarovanie
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	17 000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Široké vyžarovanie
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	13 000 lm	4000 K	171 lm/W	>80	Široké vyžarovanie
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	17 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Široké vyžarovanie
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	13 000 lm	4000 K	178 lm/W	>80	Široké vyžarovanie
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	17 000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Široké vyžarovanie
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	17 000 lm	4000 K	155 lm/W	>80	Široké vyžarovanie
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	17 000 lm	4000 K	164 lm/W	>80	Široké vyžarovanie
59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	17 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Široké vyžarovanie
59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	17 000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Široké vyžarovanie
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	13 000 lm	4000 K	169 lm/W	>80	Stredné vyžarovanie
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	17 000 lm	4000 K	164 lm/W	>80	Stredné vyžarovanie
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	13 000 lm	4000 K	178 lm/W	>80	Stredné vyžarovanie
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	17 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Stredné vyžarovanie
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	17 000 lm	4000 K	164 lm/W	>80	Úzke vyžarovanie
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	17 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Úzke vyžarovanie
58912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	17 000 lm	4000 K	164 lm/W	>80	Úzke vyžarovanie

Order Code	Full Product Name	Svetelný tok	Náhradná teplota chroma- tickosti (nom.)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Index pod- ania farieb (CRI)	Typ optiky
58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	17 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Úzke vyžarovanie
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	17 000 lm	4000 K	164 lm/W	>80	Vysoko závesná regálová optika
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	17 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Vysoko závesná regálová optika
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	17 000 lm	6500 K	164 lm/W	>80	Široké vyžarovanie
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	17 000 lm	6500 K	172 lm/W	>80	Široké vyžarovanie
58924700	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	17 000 lm	3000 K	155 lm/W	>80	Široké vyžarovanie
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	17 000 lm	3000 K	159 lm/W	>80	Široké vyžarovanie
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	17 000 lm	4000 K	157 lm/W	>90	Široké vyžarovanie
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	25 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Široké vyžarovanie
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	25 000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Široké vyžarovanie
59047200	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	25 000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Široké vyžarovanie
59049600	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	25 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Široké vyžarovanie
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	17 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Široké vyžarovanie
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	17 000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Široké vyžarovanie
59046500	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	17 000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Široké vyžarovanie
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	25 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Široké vyžarovanie
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	25 000 lm	4000 K	184 lm/W	>80	Široké vyžarovanie
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	20 000 lm	4000 K	189 lm/W	>80	Široké vyžarovanie
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	25 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Široké vyžarovanie
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	35 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Široké vyžarovanie
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	25 000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Široké vyžarovanie
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	35 000 lm	4000 K	177 lm/W	>80	Široké vyžarovanie
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	25 000 lm	4000 K	162 lm/W	>80	Široké vyžarovanie
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	25 000 lm	4000 K	171 lm/W	>80	Široké vyžarovanie
59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	25 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Široké vyžarovanie
59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	25 000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Široké vyžarovanie
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	25 000 lm	4000 K	171 lm/W	>80	Stredné vyžarovanie
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	35 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Stredné vyžarovanie
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	25 000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Stredné vyžarovanie
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	35 000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Stredné vyžarovanie
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	25 000 lm	4000 K	171 lm/W	>80	Úzke vyžarovanie
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	25 000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Úzke vyžarovanie
58913100	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	25 000 lm	4000 K	171 lm/W	>80	Úzke vyžarovanie
58915500	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	25 000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Úzke vyžarovanie
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	25 000 lm	4000 K	171 lm/W	>80	Vysoko závesná regálová optika
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	25 000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Vysoko závesná regálová optika
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	25 000 lm	6500 K	171 lm/W	>80	Široké vyžarovanie
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	25 000 lm	6500 K	179 lm/W	>80	Široké vyžarovanie

Order Code	Full Product Name	Svetelný tok	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Index podania farieb (CRI)	Typ optiky
58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	25 000 lm	3000 K	162 lm/W	>80	Široké vyžarovanie
58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	25 000 lm	3000 K	171 lm/W	>80	Široké vyžarovanie
58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	25 000 lm	4000 K	165 lm/W	>90	Široké vyžarovanie
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	13 000 lm	4000 K	171 lm/W	>80	Široké vyžarovanie
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	17 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Široké vyžarovanie
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	13 000 lm	4000 K	178 lm/W	>80	Široké vyžarovanie
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	17 000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Široké vyžarovanie

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotreba	Vhodné pre náhodné prepínanie	Trieda ochrany IEC
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	420 W	Nie	Bezpečnostná trieda I
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	397 W	Nie	Bezpečnostná trieda I
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	420 W	Nie	Bezpečnostná trieda I
58952000	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	397 W	Nie	Bezpečnostná trieda I
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	144 W	Áno (týka sa detekcie prítomnosti/pohybu a zberu denného svetla)	Bezpečnostná trieda I
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	136 W	Áno (týka sa detekcie prítomnosti/pohybu a zberu denného svetla)	Bezpečnostná trieda I
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	144 W	Áno (týka sa detekcie prítomnosti/pohybu a zberu denného svetla)	Bezpečnostná trieda I
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	210 W	Áno (týka sa detekcie prítomnosti/pohybu a zberu denného svetla)	Bezpečnostná trieda I
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	136 W	Áno (týka sa detekcie prítomnosti/pohybu a zberu denného svetla)	Bezpečnostná trieda I
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	198 W	Áno (týka sa detekcie prítomnosti/pohybu a zberu denného svetla)	Bezpečnostná trieda I
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	144 W	Áno (týka sa detekcie prítomnosti/pohybu a zberu denného svetla)	Bezpečnostná trieda I
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	144 W	Áno (týka sa detekcie prítomnosti/pohybu a zberu denného svetla)	Bezpečnostná trieda I
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	136 W	Áno (týka sa detekcie prítomnosti/pohybu a zberu denného svetla)	Bezpečnostná trieda I
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	136 W	Áno (týka sa detekcie prítomnosti/pohybu a zberu denného svetla)	Bezpečnostná trieda I
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	102 W	Áno (týka sa detekcie prítomnosti/pohybu a zberu denného svetla)	Bezpečnostná trieda I
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	97 W	Áno (týka sa detekcie prítomnosti/pohybu a zberu denného svetla)	Bezpečnostná trieda I
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	102 W	Nie	Bezpečnostná trieda I
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	97 W	Nie	Bezpečnostná trieda I
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	76 W	Nie	Bezpečnostná trieda I
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	102 W	Nie	Bezpečnostná trieda I
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	73 W	Nie	Bezpečnostná trieda I
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	97 W	Nie	Bezpečnostná trieda I
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	110 W	Nie	Bezpečnostná trieda I

Order Code	Full Product Name	Spotreba	Vhodné pre náhodné prepínanie	Trieda ochrany IEC
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	104 W	Nie	Bezpečnostná trieda I
59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	102 W	Nie	Bezpečnostná trieda I
59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	97 W	Nie	Bezpečnostná trieda I
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	77 W	Nie	Bezpečnostná trieda I
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	104 W	Nie	Bezpečnostná trieda I
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	73 W	Nie	Bezpečnostná trieda I
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	98 W	Nie	Bezpečnostná trieda I
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	104 W	Nie	Bezpečnostná trieda I
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	98 W	Nie	Bezpečnostná trieda I
58912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	104 W	Nie	Bezpečnostná trieda I
58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	98 W	Nie	Bezpečnostná trieda I
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	104 W	Nie	Bezpečnostná trieda I
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	98 W	Nie	Bezpečnostná trieda I
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	104 W	Nie	Bezpečnostná trieda I
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	99 W	Nie	Bezpečnostná trieda I
58924700	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	110 W	Nie	Bezpečnostná trieda I
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	104 W	Nie	Bezpečnostná trieda I
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	108 W	Nie	Bezpečnostná trieda I
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	144 W	Nie	Bezpečnostná trieda I
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	138 W	Nie	Bezpečnostná trieda I
59047200	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	138 W	Nie	Bezpečnostná trieda I
59049600	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	144 W	Nie	Bezpečnostná trieda II
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	102 W	Nie	Bezpečnostná trieda I
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	97 W	Nie	Bezpečnostná trieda I
59046500	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	97 W	Nie	Bezpečnostná trieda I
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	144 W	Nie	Bezpečnostná trieda I
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	136 W	Nie	Bezpečnostná trieda I
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	106 W	Nie	Bezpečnostná trieda I
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	144 W	Nie	Bezpečnostná trieda I
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	210 W	Nie	Bezpečnostná trieda I
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	138 W	Nie	Bezpečnostná trieda I
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	198 W	Nie	Bezpečnostná trieda I
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	154 W	Nie	Bezpečnostná trieda I
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	146 W	Nie	Bezpečnostná trieda I
59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	144 W	Nie	Bezpečnostná trieda I
59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	138 W	Nie	Bezpečnostná trieda I
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	146 W	Nie	Bezpečnostná trieda I
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	210 W	Nie	Bezpečnostná trieda I
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	138 W	Nie	Bezpečnostná trieda I
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	200 W	Nie	Bezpečnostná trieda I
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	146 W	Nie	Bezpečnostná trieda I
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	138 W	Nie	Bezpečnostná trieda I

Order Code	Full Product Name	Spotreba	Vhodné pre náhodné prepínanie	Trieda ochrany IEC
58913100	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	146 W	Nie	Bezpečnostná trieda I
58915500	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	138 W	Nie	Bezpečnostná trieda I
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	146 W	Nie	Bezpečnostná trieda I
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	138 W	Nie	Bezpečnostná trieda I
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	146 W	Nie	Bezpečnostná trieda I
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	140 W	Nie	Bezpečnostná trieda I
58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	154 W	Nie	Bezpečnostná trieda I
58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	146 W	Nie	Bezpečnostná trieda I
58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	152 W	Nie	Bezpečnostná trieda I
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	76 W	Áno (týka sa detekcie prítomnosti/pohybu a zberu denného svetla)	Bezpečnostná trieda I
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	102 W	Áno (týka sa detekcie prítomnosti/pohybu a zberu denného svetla)	Bezpečnostná trieda I
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	73 W	Áno (týka sa detekcie prítomnosti/pohybu a zberu denného svetla)	Bezpečnostná trieda I
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	97 W	Áno (týka sa detekcie prítomnosti/pohybu a zberu denného svetla)	Bezpečnostná trieda I

Ovládanie a stmievanie

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	Áno
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	Áno
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	Áno
58952000	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	Áno
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Áno
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Áno
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	Áno
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	Áno
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	Áno
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	Áno
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	Áno
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	Áno
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	Áno
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	Áno
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Áno
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Áno
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	Nie
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	Nie
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	Áno
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	Áno
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	Áno
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	Áno
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	Áno

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	Áno
59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	Áno
59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	Áno
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	Áno
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	Áno
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	Áno
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	Áno
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	Áno
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	Áno
58912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	Áno
58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	Áno
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	Áno
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	Áno
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	Áno
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	Áno
58924700	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	Áno
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	Áno
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	Áno
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	Áno
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	Áno
59047200	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	Áno
59049600	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	Áno
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	Áno
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	Áno
59046500	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	Áno
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	Nie
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	Nie
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	Áno
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	Áno
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	Áno
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	Áno
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	Áno
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	Áno
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	Áno
59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	Áno
59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	Áno
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	Áno
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	Áno
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	Áno
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	Áno
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	Áno
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	Áno

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné
58913100	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	Áno
58915500	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	Áno
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	Áno
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	Áno
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	Áno
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	Áno
58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	Áno
58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	Áno
58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	Áno
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	Áno
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	Áno
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	Áno
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	Áno

Mechanické časti a teleso

Order Code	Full Product Name	Kód krytia IP (mechanický náraz)
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	IK07
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	IK07
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	IK07
58952000	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	IK07
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	IK03
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	IK03
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	IK03
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	IK03
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK03
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK03
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	IK03
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	IK03
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	IK03
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	IK03
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	IK03
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	IK03
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	IK07
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	IK07
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	IK07
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	IK07
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	IK07
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	IK07
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	IK07
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	IK07
59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	IK07

Order Code	Full Product Name	Kód krytia IP (mechanický náraz)
59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	IK07
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	IK07
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	IK07
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	IK07
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	IK07
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	IK07
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	IK07
58912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	IK07
58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	IK07
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	IK07
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	IK07
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	IK07
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	IK07
58924700	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	IK07
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	IK07
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	IK07
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	IK07
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	IK07
59047200	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	IK07
59049600	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	IK07
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	IK07
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	IK07
59046500	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	IK07
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	IK07
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	IK07
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	IK07
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	IK07
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	IK07
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	IK07
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	IK07
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	IK07
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	IK07
59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	IK07
59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	IK07
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	IK07
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	IK07
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	IK07
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	IK07
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	IK07
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	IK07
58913100	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	IK07
58915500	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	IK07

Order Code	Full Product Name	Kód krytia IP (mechanický náraz)
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	IK07
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	IK07
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	IK07
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	IK07
58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	IK07
58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	IK07
58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	IK07
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	IK03
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	IK03
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK03
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK03

Núdzová prevádzka

Order Code	Full Product Name	Núdzový svetelný tok	Spotreba energie v núdzovom režime pri centrálnej prevádzke na jednosmerný prúd	Núdzové osvetlenie
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	-	-	-
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	-	-	-
58952000	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	-	-
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-	-	-
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-	-	-
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	-	-	-
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	-	-	-
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	-	-
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	-	-
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	850 lm	5 W	Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., verzia Pro
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	850 lm	5 W	Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod. s bezdrôtovým rozhraním
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	850 lm	5 W	Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., verzia Pro
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	850 lm	5 W	Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod. s bezdrôtovým rozhraním
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-	-	-
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-	-	-
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	-	-	-
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	-	-	-
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	-	-	-
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	-	-	-
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Núdzový svetelný tok	Spotreba energie v núdzovom režime pri centrálnej prevádzke na jednosmerný prúd	Núdzové osvetlenie
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	-	-	-
59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	450 lm	3 W	Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., verzia Pro
59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	450 lm	3 W	Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., verzia Pro
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	-	-	-
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	-	-	-
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	-	-	-
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	-	-	-
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	-	-	-
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	-	-	-
58912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	-	-	-
58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	-	-	-
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	-	-	-
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	-	-	-
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	-	-	-
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	-	-	-
58924700	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	-	-	-
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	-	-	-
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	-	-	-
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	-	-	-
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	-	-
59047200	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-	-	-
59049600	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	-	-	-
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	-	-	-
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	-	-
59046500	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-	-	-
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	-	-	-
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	-	-	-
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	-	-	-
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	-	-	-
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	-	-	-
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	-	-	-
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	-	-	-
59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	850 lm	5 W	Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod. s rozhraním DALI
59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	850 lm	5 W	Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod. s rozhraním DALI
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	-	-	-
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Núdzový svetelný tok	Spotreba energie v núdzovom režime pri centrálnej prevádzke na jednosmerný prúd	Núdzové osvetlenie
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	-	-	-
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	-	-	-
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	-	-	-
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	-	-	-
58913100	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	-	-	-
58915500	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	-	-	-
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	-	-	-
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	-	-	-
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	-	-	-
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	-	-	-
58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	-	-	-
58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	-	-	-
58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	-	-	-
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	-	-	-
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	-	-	-
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	-	-
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	-	-

Schválenie a použitie

Order Code	Full Product Name	Požiarna odolnosť	Hodnota blikania (PstLM) – hodnota blikania podľa normy EN 61000-3-3	Miera viditeľnosti stroboskopického efektu (SVM)	Rozsah okolitých teplôt
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	0,22	0,01	–30 až +55 °C
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	0,22	0,01	–30 až +55 °C
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	0,22	0,01	–30 až +55 °C
58952000	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	0,22	0,01	–30 až +55 °C
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	1	0,4	–30 až +55 °C
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	1	0,4	–30 až +55 °C
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	1	0,4	–30 až +55 °C
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	1	0,4	–30 až +55 °C
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	1	0,4	–30 až +55 °C
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	1	0,4	–30 až +55 °C
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	Teplota 850 °C, trvanie 30 s	1	0,4	0 °C až 25 °C
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	Teplota 850 °C, trvanie 30 s	1	0,4	0 °C až 25 °C
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	Teplota 850 °C, trvanie 30 s	1	0,4	0 °C až 25 °C
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	Teplota 850 °C, trvanie 30 s	1	0,4	0 °C až 25 °C
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	1	0,4	–30 až +55 °C
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	1	0,4	–30 až +55 °C
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	0,04	0,07	–30 až +55 °C

Order Code	Full Product Name	Požiarna odolnosť	Hodnota blikania (PstLM) – hodnota blikania podľa normy EN 61000-3-3	Miera viditeľnosti stroboskopického efektu (SVM)	Rozsah okolitých teplôt
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	0,04	0,07	–30 až +55 °C
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	-	-	–30 až +55 °C
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	0,12	0,07	–30 až +55 °C
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	-	-	–30 až +55 °C
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	-	-	–30 až +55 °C
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	0,12	0,07	–30 až +55 °C
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	-	-	–30 až +55 °C
59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	Teplota 850 °C, trvanie 30 s	0,12	0,07	0 °C až 25 °C
59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	Teplota 850 °C, trvanie 30 s	-	-	0 °C až 25 °C
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	-	-	–30 až +55 °C
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	0,12	0,07	–30 až +55 °C
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	-	-	–30 až +55 °C
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	-	-	–30 až +55 °C
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	-	-	–30 až +55 °C
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	-	-	–30 až +55 °C
58912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	0,12	0,07	–30 až +55 °C
58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	-	-	–30 až +55 °C
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	0,12	0,07	–30 až +55 °C
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	-	-	–30 až +55 °C
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	0,12	0,07	–30 až +55 °C
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	-	-	–30 až +55 °C
58924700	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	0,12	0,07	–30 až +55 °C
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	-	-	–30 až +55 °C
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	0,12	0,07	–30 až +55 °C
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	0,12	0,07	–30 až +55 °C
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	0,12	0,07	–30 až +55 °C
59047200	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	0,12	0,07	–30 až +55 °C
59049600	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	0,35	0,07	–30 až +55 °C
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	0,12	0,07	–30 až +55 °C
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	-	-	–30 až +55 °C
59046500	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	-	-	–30 až +55 °C
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	0,04	0,07	–30 až +55 °C
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	0,04	0,07	–30 až +55 °C
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	0,12	0,07	–30 až +55 °C
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	0,12	0,07	–30 až +55 °C
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	0,22	0,01	–30 až +55 °C
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	0,12	0,07	–30 až +55 °C
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	0,22	0,01	–30 až +55 °C
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	0,12	0,07	–30 až +55 °C
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	0,12	0,07	–30 až +55 °C

Order Code	Full Product Name	Požiarina odolnosť	Hodnota blikania (PstLM) – hodnota blikania podľa normy EN 61000-3-3	Miera viditeľnosti stroboskopického efektu (SVM)	Rozsah okolitých teplôt
59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	Teplota 850 °C, trvanie 30 s	0,12	0,07	0 °C až 25 °C
59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	Teplota 850 °C, trvanie 30 s	0,12	0,07	0 °C až 25 °C
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	0,12	0,07	–30 až +55 °C
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	0,22	0,01	–30 až +55 °C
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	0,12	0,07	–30 až +55 °C
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	0,22	0,01	–30 až +55 °C
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	0,12	0,07	–30 až +55 °C
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	0,12	0,07	–30 až +55 °C
58913100	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	0,12	0,07	–30 až +55 °C
58915500	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	0,12	0,07	–30 až +55 °C
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	0,12	0,07	–30 až +55 °C
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	0,12	0,07	–30 až +55 °C
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	0,12	0,07	–30 až +55 °C
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	0,12	0,07	–30 až +55 °C
58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	0,12	0,07	–30 až +55 °C
58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	0,12	0,07	–30 až +55 °C
58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	0,12	0,07	–30 až +55 °C
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	1	0,4	–30 až +55 °C
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	1	0,4	–30 až +55 °C
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	1	0,4	–30 až +55 °C
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	1	0,4	–30 až +55 °C

Počiatkový výkon (súladi s požiadavkami IEC)

Order Code	Full Product Name	Počiatková chromatickosť
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
58952000	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	(0.380, 0.375) SDCM 3

Order Code	Full Product Name	Počiatočná chromatickosť
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	(0.380, 0.375) SDCM 3
59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	(0.383, 0.377) SDCM 3
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
58912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	(0.312, 0.327) SDCM 3
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	(0.312, 0.325) SDCM 3
58924700	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	(0.432, 0.400) SDCM 3
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	(0.435, 0.401) SDCM 3
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
59047200	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
59049600	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
59046500	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3

Order Code	Full Product Name	Počiatočná chromatickosť
59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	(0.380, 0.375) SDCM 3
59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	(0.383, 0.377) SDCM 3
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
58913100	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
58915500	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	(0.312, 0.327) SDCM 3
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	(0.312, 0.325) SDCM 3
58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	(0.432, 0.400) SDCM 3
58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	(0.435, 0.401) SDCM 3
58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	(0.383, 0.377) SDCM 3


Údaje o produkte

Order Code	Full Product Name	Kód radu produktov
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	BY581P
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	BY581P
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	BY581P
58952000	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	BY581P
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	BY580X
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	BY581X
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	BY580X
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	BY581X
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	BY581X
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	BY581X
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	BY581X
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	BY581X
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	BY581X
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	BY581X
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	BY580X
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	BY580X
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	BY580P

Order Code	Full Product Name	Kód radu produktov
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	BY580P
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	BY580P
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	BY580P
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	BY580P
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	BY580P
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	BY580P
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	BY580P
59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	BY580P
59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	BY580P
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	BY580P
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	BY580P
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	BY580P
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	BY580P
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	BY580P
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	BY580P
58912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	BY580P
58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	BY580P
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	BY580P
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	BY580P
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	BY580P
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	BY580P
58924700	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	BY580P
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	BY580P
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	BY580P
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	BY581P
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	BY581P
59047200	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	BY581P
59049600	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	BY581P
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	BY580P
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	BY580P
59046500	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	BY580P
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	BY581P
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	BY581P
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	BY581P
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	BY581P
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	BY581P
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	BY581P
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	BY581P
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	BY581P
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	BY581P
59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	BY581P
59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	BY581P

Order Code	Full Product Name	Kód radu produktov
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	BY581P
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	BY581P
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	BY581P
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	BY581P
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	BY581P
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	BY581P
58913100	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	BY581P
58915500	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	BY581P
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	BY581P
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	BY581P
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	BY581P
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	BY581P
58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	BY581P
58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	BY581P
58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	BY581P
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	BY580X
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	BY580X
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	BY580X
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	BY580X


Polar normal diagrams




BY580PI - 910505102872

BY580PI - 910505102863


BY580PI - 910505102914




BY580PI - 910505102899




BY580PI - 910505102869




BY580PI - 910505102915




BY580PI - 910505102865




BY580PI - 910505102895




BY580PI - 910505102898




BY580PI - 910505102856




BY580PI - 910505102924




BY580PI - 910505102881




BY580PI - 910505102925




BY580PI - 910505102857




BY580PI - 910505102933




BY580PI - 910505102873




BY580PI - 910505102902




BY580PI - 910505102884




BY580PI - 910505102874




BY580PI - 910505102896




BY580PI - 910505102875




BY580PI - 910505102868




BY580PI - 910505102923




BY580PI - 910505102858




BY580PI - 910505102871




BY580PI - 910505102901




BY580PI - 910505102922




BY580PI - 910505102862




BY580PI - 910505102906




BY580PI - 910505102921




BY580PI - 910505102920




BY580PI - 910505102932




BY580PI - 910505102864




BY580PI - 910505102934




BY580PI - 910505102878




BY580PI - 910505102866




BY580PI - 910505102885




BY580PI - 910505102883




BY580PI - 910505102918




BY580PI - 910505102882




BY580PI - 910505102916




BY580PI - 910505102926




BY580PI - 910505102928




BY580PI - 910505102935




BY580PI - 910505102903




BY580PI - 910505102891




BY580PI - 910505102904




BY580PI - 910505102886




BY580PI - 910505102867




BY580PI - 910505102905




BY580PI - 910505102890




BY580PI - 910505102894




BY580PI - 910505102930




BY580PI - 910505102919




BY580PI - 910505102879




BY580PI - 910505102870




BY580PI - 910505102887




BY580PI - 910505102859




BY580PI - 910505102892




BY580PI - 910505102893




BY580PI - 910505102860




BY580PI - 910505102929




BY580PI - 910505102931




BY580PI - 910505102917




BY580PI - 910505102877




BY580PI - 910505102889




BY580PI - 910505102927




BY580PI - 910505102861




BY580PI - 910505102888




BY580PI - 910505102880




BY580PI - 910505102897



BY580PI - 910505104550



BY580PI - 910505104551



BY580PI - 910505104553