



GentleSpace – Vysokokvalitné a efektívne osvetlenie navrhnuté pre vynikajúce výsledky v náročných prostrediach

GentleSpace gen4

GentleSpace gen4 je dokonalé riešenie osvetlenia pre priemyselné prostredie a vnútorné športové zariadenia. Prevyšuje očakávania tým, že zabezpečuje vynikajúcu kvalitu svetla, zlepšuje bezpečnosť a produktivitu zamestnancov a splňa všetky príslušné bezpečnostné predpisy. GentleSpace gen4 je osvetlenie navrhnuté s dôrazom na dlhú životnosť, zníženie frekvencie zásahov, menej problémov a nižšie náklady na údržbu, vďaka čomu je ideálne na inštaláciu na vysoké stropy. Jeho energeticky efektívny dizajn znižuje prevádzkové náklady, ponúka maximálnu efektivitu použitia a atraktívne celkové náklady na vlastníctvo (TCO). Tento rad produktov ponúka širokú škálu typov optiky, uhlov vyžarovania (od veľmi úzkych po široké), svetelných účinností a možností pripojenia. S GentleSpace gen4 môžete ľahko vytvoriť riešenie osvetlenia na mieru pre každú aplikáciu s vysokým stropom. Jeho moderný plochý dizajn uľahčuje inštaláciu, čistenie a údržbu. Dizajn s jedným optickým prvkom prináša vynikajúci výkon. Rôzne možnosti montáže a konektory, ako napríklad vopred namontovaný konektor IP65, umožňujú rýchlu a jednoduchú inštaláciu. Robustný dizajn umožňuje odolávať náročným podmienkam vo všetkých druhoch prostredí. Môžete si vybrať z rôznych materiálov tienidla/rámu, vrátane špecializovaných variantov pre extrémne teploty (XT), nebezpečné oblasti (ATEX

2/22) a športové použitia. Svetidlo GentleSpace gen4 navyše ponúka pokročilé možnosti pripojenia. Je pripravený na použitie v pripojených osvetľovacích systémoch, ako je Interact. Spoľahlivé a efektívne osvetlenie s inteligentnou konektivitou je dokonalou voľbou pre lepšiu budúcnosť. Vyberte si trvanlivosť, recyklovateľnosť a zamerajte sa na udržateľnosť so svetidlom GentleSpace gen4, riešením osvetlenia na vysoké stropy, ktoré sa riadi princípmi obehového hospodárstva. Svetidlo je opraviteľné a všetky informácie máte na dosah ruky prostredníctvom aplikácie Signify Service tag. Či už hľadáte spoľahlivé riešenie „nasadte a zabudnite“ alebo také, ktoré sa dá po inštalácii prispôsobiť a ovládať, GentleSpace gen4 je pre vás tou správnu voľbou.

Výhody

- Robustný dizajn vytvorený tak, aby odolal drsným podmienkam vo všetkých druhoch prostredia
- Kompaktná architektúra produktu, odolná voči vysokým nárazom (IK08), vode a prachu (IP65)
- Vynikajúca rovnomernosť svetla a nízke oslnenie pre optimalizované pracovné podmienky so zvýšenou bezpečnosťou a vyšším vizuálnym komfortom
- Atraktívne celkové náklady na vlastníctvo vďaka vysokej svetelnej účinnosti (až 189 lm/W), dlhej životnosti (100 000 hodín @L85) a optimalizovanému plánu osvetlenia, ktorý vyžaduje menej svetidiel na jednu aplikáciu
- Jednoduchá inštalácia. Jednodielná, ľahšia architektúra (približne o 20 % ľahšia ako predchádzajúca generácia) s viacerými možnosťami montáže pre flexibilnú inštaláciu v rôznych prostrediach a podmienkach
- Konektivita Interact Ready pre inteligentné osvetlenie. Pripojte sa ku cloudu a objavte ďalšie spôsoby, ako šetriť energiu pomocou optimalizovaného výkonu, detekcie pohybu a denného osvetlenia, ako aj vylepšenej správy osvetlenia, produktivity a zabezpečenia.
- Navrhnuté s ohľadom na udržateľnosť. Osvetlenie prispôbené požiadavkám obehového hospodárstva prispieva k dosahovaniu cieľov trvalo udržateľného rozvoja

Vlastnosti

- Výnimočný výkon s verziami UltraEfficient (UE, 189 lm/W) a High-Efficiency (HE, 183 lm/W)
- Dlhá životnosť 100 000 hodín pri L85
- Vysoká ochrana proti vode (IP65) a nárazu (IK08)
- Široká škála typov optiky (široké vyžarovanie/stredné vyžarovanie/úzke vyžarovanie/mimoriadne úzke vyžarovanie/pre vysoké regály/asymetrické)
- Špeciálne možnosti na širokú škálu použití: verzia Extreme (XT) do 70 °C, bezpečnostná trieda I alebo II, verzia s ochranou pred vodou v bazéne (SWP), ochrana pred pôsobením morskej vody (MSP), verzia odolná voči nárazom lopty VDE (BP), verzia s certifikátom ATEX 2/22. Testované proti širokému zoznamu chemických látok, ktoré môžu byť prítomné v priemyselnom prostredí
- Odnímateľný montážny systém na jednoduchú inštaláciu vrátane rôznych možností montáže a konektorov (predinštalovaný konektor IP65 alebo voľný vodič)
- Robustný kryt z tlakovo liateho hliníka s účinným tepelným manažmentom a plochým predným a zadným dizajnom pre jednoduchú inštaláciu, čistenie a údržbu
- Dizajn jedného LED modulu pre vynikajúcu kvalitu svetla
- Prístup k aplikácii Signify Service tag s informáciami o servise a údržbe

Aplikácie

- Výrobné miesta (od potravín a nápojov až po ťažký priemysel)
- Sklady a logistické centrá
- Vnútorne športové zariadenia, bazény a výstavné haly

Versions




GentleSpace gen4-large, bracket,
Interact ready



GentleSpace gen4-small, bracket,
Interact ready


Rozmerový obrázok

BY580X suspended




With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 2m or 1.5m or 2m

700s suspended




With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 2m or 1.5m or 2m

BY581X suspended









With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 2m or 1.5m or 2m

BY580P, BY582P suspended




With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 2m or 1.5m or 2m

Rozmerový obrázok



Podrobnosti o produkte



GentleSpace gen4-large,
suspension



GentleSpace gen4-small,
suspension

Všeobecné informácie	
Vrátane napájača	Áno
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka
Prevádzkové a elektrické	
Vstupné napätie	220 až 240 V
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Mechanické časti a teleso	
Farba telesa	Strieborná
Krytie IP	IP65
Núdzová prevádzka	
Centrálna núdzová prevádzka	Nie
Schválenie a použitie	
Značka CE	Áno
Značka ENEC	Značka ENEC
Značka horľavosti	Na montáž na ľahko horľavých povrchoch
Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)	
Tolerancia svetelného toku	+/-10%

Všeobecné informácie

Order Code	Full Product Name	Servisná značka
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	Áno
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	Áno
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	Áno
58952000	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	Áno
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Áno
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Áno
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	Áno
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	Áno
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	Áno
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	Áno
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	Áno
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	Áno
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	Áno
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	Áno
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	Áno
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	Áno
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	Áno
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	Áno
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Áno
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Áno
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	Áno
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	Áno
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	Áno
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	Áno
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	Áno
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	Áno
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	Áno
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	Áno
59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	Áno
59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	Áno
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	Áno
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	Áno
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	Áno
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	Áno
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	Áno
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	Áno
58912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	-
58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	-
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	Áno
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	Áno
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	Áno
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	Áno
58924700	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	Áno
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	Áno
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	Áno
59046500	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	Áno
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	Áno
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	Áno
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	Áno
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	Áno

Order Code	Full Product Name	Servisná značka
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	Áno
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	-
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	Áno
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	Áno
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	Áno
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	Áno
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	Áno
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	Áno
59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	Áno
59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	Áno
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	Áno
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	Áno
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	Áno
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	Áno
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	Áno
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	Áno
58913100	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	-
58915500	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	-
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	Áno
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	Áno
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	Áno
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	Áno
58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	Áno
58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	Áno
58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	Áno
59047200	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-
59049600	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	-

Svetelné technické (1/2)

Order Code	Full Product Name	Uhol vyžarovania svetelného zdroja	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Index podania farieb (CRI)	Merný výkon (menovitý) (nom.)
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	-	4000 K	>80	167 lm/W
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	-	4000 K	>80	177 lm/W
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	-	4000 K	>80	167 lm/W
58952000	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	4000 K	>80	177 lm/W
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-	4000 K	>80	174 lm/W

Order Code	Full Product Name	Uhol vyžarovania svetelného zdroja	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Index podania farieb (CRI)	Merný výkon (menovitý) (nom.)
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-	4000 K	>80	184 lm/W
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	-	4000 K	>80	171 lm/W
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	-	4000 K	>80	167 lm/W
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	-	4000 K	>80	174 lm/W
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	-	4000 K	>80	167 lm/W
59396100	BY580X 130S/840 SIA	-	4000 K	>80	178 lm/W

	Full Product	Uhol vyžarovania svetelného zdroja	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Index podania farieb (CRI)	Merný výkon (menovitý) (nom.)
	HE WB GC SI H4				
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	4000 K	>80	175 lm/W
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	4000 K	>80	184 lm/W
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	4000 K	>80	177 lm/W
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	-	4000 K	>80	174 lm/W
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	-	4000 K	>80	174 lm/W
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	-	4000 K	>80	184 lm/W
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	-	4000 K	>80	184 lm/W
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-	4000 K	>80	167 lm/W
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-	4000 K	>80	175 lm/W
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	-	4000 K	>80	167 lm/W
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	-	4000 K	>80	175 lm/W
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	-	4000 K	>80	171 lm/W

	Full Product	Uhol vyžarovania svetelného zdroja	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Index podania farieb (CRI)	Merný výkon (menovitý) (nom.)
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	-	4000 K	>80	167 lm/W
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	-	4000 K	>80	178 lm/W
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	-	4000 K	>80	175 lm/W
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	-	4000 K	>80	155 lm/W
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	-	4000 K	>80	164 lm/W
59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	-	4000 K	>80	167 lm/W
59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	-	4000 K	>80	175 lm/W
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	-	4000 K	>80	169 lm/W
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	-	4000 K	>80	164 lm/W
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	-	4000 K	>80	178 lm/W
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	-	4000 K	>80	174 lm/W
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	10 or 24 stupeň (stupne)	4000 K	>80	164 lm/W
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	10 or 24 stupeň (stupne)	4000 K	>80	174 lm/W
58912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	-	4000 K	>80	164 lm/W
58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	-	4000 K	>80	174 lm/W
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	-	4000 K	>80	164 lm/W

		Uhol vyžarovania	Náhradná teplota	Index podania	Merný výkon
Order Code	Full Product Name	svetelného zdroja	chromatickosti (nom.)	farieb (CRI)	(menovitý) (nom.)
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	-	4000 K	>80	174 lm/W
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	-	6500 K	>80	164 lm/W
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	-	6500 K	>80	172 lm/W
58924700	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	-	3000 K	>80	155 lm/W
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	-	3000 K	>80	159 lm/W
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	-	4000 K	>90	157 lm/W
59046500	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-	4000 K	>80	175 lm/W
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	-	4000 K	>80	167 lm/W
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	4000 K	>80	175 lm/W
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	-	4000 K	>80	174 lm/W
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	4000 K	>80	181 lm/W
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	-	4000 K	>80	174 lm/W
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	-	4000 K	>80	184 lm/W
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	-	4000 K	>80	189 lm/W
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	-	4000 K	>80	174 lm/W

		Uhol vyžarovania	Náhradná teplota	Index podania	Merný výkon
Order Code	Full Product Name	svetelného zdroja	chromatickosti (nom.)	farieb (CRI)	(menovitý) (nom.)
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	-	4000 K	>80	167 lm/W
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	-	4000 K	>80	181 lm/W
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	-	4000 K	>80	177 lm/W
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	-	4000 K	>80	162 lm/W
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	-	4000 K	>80	171 lm/W
59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	-	4000 K	>80	174 lm/W
59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	-	4000 K	>80	181 lm/W
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	-	4000 K	>80	171 lm/W
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	-	4000 K	>80	167 lm/W
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	-	4000 K	>80	181 lm/W
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	-	4000 K	>80	175 lm/W
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	10 or 24 stupeň (stupne)	4000 K	>80	171 lm/W
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	10 or 24 stupeň (stupne)	4000 K	>80	181 lm/W
58913100	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	-	4000 K	>80	171 lm/W
58915500	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	-	4000 K	>80	181 lm/W
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	-	4000 K	>80	171 lm/W

		Uhol vyžarovania	Náhradná teplota	Index podania	Merný výkon
Order Code	Full Product Name	svetelného zdroja	chromatickosti (nom.)	farieb (CRI)	(menovitý) (nom.)
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	-	4000 K	>80	181 lm/W
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	-	6500 K	>80	171 lm/W
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	-	6500 K	>80	179 lm/W
58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	-	3000 K	>80	162 lm/W
58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	-	3000 K	>80	171 lm/W

		Uhol vyžarovania	Náhradná teplota	Index podania	Merný výkon
Order Code	Full Product Name	svetelného zdroja	chromatickosti (nom.)	farieb (CRI)	(menovitý) (nom.)
58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	-	4000 K	>90	165 lm/W
59047200	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-	4000 K	>80	181 lm/W
59049600	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	-	4000 K	>80	174 lm/W

Svetelné technické (2/2)

Order Code	Full Product Name	Svetelný tok	Typ optiky
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	70 000 lm	Široké vyžarovanie
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	70 000 lm	Široké vyžarovanie
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	70 000 lm	Široké vyžarovanie
58952000	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	70 000 lm	Široké vyžarovanie
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	25 000 lm	Široké vyžarovanie
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	25 000 lm	Široké vyžarovanie
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	13 000 lm	Široké vyžarovanie
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	17 000 lm	Široké vyžarovanie
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	25 000 lm	Široké vyžarovanie
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	35 000 lm	Široké vyžarovanie
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	13 000 lm	Široké vyžarovanie
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	17 000 lm	Široké vyžarovanie
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	25 000 lm	Široké vyžarovanie
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	35 000 lm	Široké vyžarovanie
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	25 000 lm	Široké vyžarovanie
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	25 000 lm	Široké vyžarovanie
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	25 000 lm	Široké vyžarovanie
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	25 000 lm	Široké vyžarovanie
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	17 000 lm	Široké vyžarovanie
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	17 000 lm	Široké vyžarovanie
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	17 000 lm	Široké vyžarovanie
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	17 000 lm	Široké vyžarovanie
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	13 000 lm	Široké vyžarovanie
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	17 000 lm	Široké vyžarovanie

Order Code	Full Product Name	Svetelný tok	Typ optiky
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	13 000 lm	Široké vyžarovanie
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	17 000 lm	Široké vyžarovanie
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	17 000 lm	Široké vyžarovanie
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	17 000 lm	Široké vyžarovanie
59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	17 000 lm	Široké vyžarovanie
59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	17 000 lm	Široké vyžarovanie
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	13 000 lm	Stredné vyžarovanie
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	17 000 lm	Stredné vyžarovanie
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	13 000 lm	Stredné vyžarovanie
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	17 000 lm	Stredné vyžarovanie
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	17 000 lm	Úzke vyžarovanie
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	17 000 lm	Úzke vyžarovanie
58912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	17 000 lm	Úzke vyžarovanie
58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	17 000 lm	Úzke vyžarovanie
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	17 000 lm	Vysoko závesná regálová optika
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	17 000 lm	Vysoko závesná regálová optika
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	17 000 lm	Široké vyžarovanie
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	17 000 lm	Široké vyžarovanie
58924700	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	17 000 lm	Široké vyžarovanie
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	17 000 lm	Široké vyžarovanie
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	17 000 lm	Široké vyžarovanie
59046500	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	17 000 lm	Široké vyžarovanie

Order Code	Full Product Name	Svetelný tok	Typ optiky
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	17 000 lm	Široké vyžarovanie
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	17 000 lm	Široké vyžarovanie
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	25 000 lm	Široké vyžarovanie
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	25 000 lm	Široké vyžarovanie
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	25 000 lm	Široké vyžarovanie
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	25 000 lm	Široké vyžarovanie
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	20 000 lm	Široké vyžarovanie
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	25 000 lm	Široké vyžarovanie
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	35 000 lm	Široké vyžarovanie
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	25 000 lm	Široké vyžarovanie
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	35 000 lm	Široké vyžarovanie
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	25 000 lm	Široké vyžarovanie
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	25 000 lm	Široké vyžarovanie
59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	25 000 lm	Široké vyžarovanie
59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	25 000 lm	Široké vyžarovanie
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	25 000 lm	Stredné vyžarovanie
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	35 000 lm	Stredné vyžarovanie

Order Code	Full Product Name	Svetelný tok	Typ optiky
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	25 000 lm	Stredné vyžarovanie
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	35 000 lm	Stredné vyžarovanie
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	25 000 lm	Úzke vyžarovanie
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	25 000 lm	Úzke vyžarovanie
58913100	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	25 000 lm	Úzke vyžarovanie
58915500	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	25 000 lm	Úzke vyžarovanie
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	25 000 lm	Vysoko závesná regálová optika
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	25 000 lm	Vysoko závesná regálová optika
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	25 000 lm	Široké vyžarovanie
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	25 000 lm	Široké vyžarovanie
58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	25 000 lm	Široké vyžarovanie
58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	25 000 lm	Široké vyžarovanie
58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	25 000 lm	Široké vyžarovanie
59047200	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	25 000 lm	Široké vyžarovanie
59049600	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	25 000 lm	Široké vyžarovanie

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Trieda ochrany IEC	Spotreba	Vhodné pre náhodné prepínanie
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	Bezpečnostná trieda I	420 W	Nie
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	Bezpečnostná trieda I	397 W	Nie
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	Bezpečnostná trieda I	420 W	Nie
58952000	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	Bezpečnostná trieda I	397 W	Nie
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Bezpečnostná trieda I	144 W	Áno (týka sa detekcie prítomnosti/pohybu a zberu denného svetla)
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Bezpečnostná trieda I	136 W	Áno (týka sa detekcie prítomnosti/pohybu a zberu denného svetla)
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	Bezpečnostná trieda I	76 W	Áno (týka sa detekcie prítomnosti/pohybu a zberu denného svetla)
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	Bezpečnostná trieda I	102 W	Áno (týka sa detekcie prítomnosti/

Order Code	Full Product Name	Trieda ochrany IEC	Spotreba	Vhodné pre náhodné prepínanie
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	Bezpečnostná trieda I	144 W	pohybu a zberu denného svetla)
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	Bezpečnostná trieda I	210 W	Áno (týka sa detekcie prítomnosti/pohybu a zberu denného svetla)
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	Bezpečnostná trieda I	73 W	Áno (týka sa detekcie prítomnosti/pohybu a zberu denného svetla)
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	Bezpečnostná trieda I	97 W	Áno (týka sa detekcie prítomnosti/pohybu a zberu denného svetla)
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	Bezpečnostná trieda I	136 W	Áno (týka sa detekcie prítomnosti/

Order Code	Full Product Name	Trieda ochrany IEC	Spotreba	Vhodné pre náhodné prepínanie
				pohybu a zberu denného svetla)
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	Bezpečnostná trieda I	198 W	Áno (týka sa detekcie prítomnosti/ pohybu a zberu denného svetla)
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	Bezpečnostná trieda I	144 W	Áno (týka sa detekcie prítomnosti/ pohybu a zberu denného svetla)
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	Bezpečnostná trieda I	144 W	Áno (týka sa detekcie prítomnosti/ pohybu a zberu denného svetla)
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	Bezpečnostná trieda I	136 W	Áno (týka sa detekcie prítomnosti/ pohybu a zberu denného svetla)
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	Bezpečnostná trieda I	136 W	Áno (týka sa detekcie prítomnosti/ pohybu a zberu denného svetla)
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Bezpečnostná trieda I	102 W	Áno (týka sa detekcie prítomnosti/ pohybu a zberu denného svetla)
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Bezpečnostná trieda I	97 W	Áno (týka sa detekcie prítomnosti/ pohybu a zberu denného svetla)
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	Bezpečnostná trieda I	102 W	Nie
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	Bezpečnostná trieda I	97 W	Nie
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	Bezpečnostná trieda I	76 W	Nie
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	Bezpečnostná trieda I	102 W	Nie
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	Bezpečnostná trieda I	73 W	Nie
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	Bezpečnostná trieda I	97 W	Nie

Order Code	Full Product Name	Trieda ochrany IEC	Spotreba	Vhodné pre náhodné prepínanie
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	Bezpečnostná trieda I	110 W	Nie
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	Bezpečnostná trieda I	104 W	Nie
59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	Bezpečnostná trieda I	102 W	Nie
59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	Bezpečnostná trieda I	97 W	Nie
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	Bezpečnostná trieda I	77 W	Nie
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	Bezpečnostná trieda I	104 W	Nie
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	Bezpečnostná trieda I	73 W	Nie
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	Bezpečnostná trieda I	98 W	Nie
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	Bezpečnostná trieda I	104 W	Nie
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	Bezpečnostná trieda I	98 W	Nie
58912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	Bezpečnostná trieda I	104 W	Nie
58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	Bezpečnostná trieda I	98 W	Nie
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	Bezpečnostná trieda I	104 W	Nie
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	Bezpečnostná trieda I	98 W	Nie
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	Bezpečnostná trieda I	104 W	Nie
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	Bezpečnostná trieda I	99 W	Nie
58924700	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	Bezpečnostná trieda I	110 W	Nie
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	Bezpečnostná trieda I	104 W	Nie
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	Bezpečnostná trieda I	108 W	Nie
59046500	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	Bezpečnostná trieda I	97 W	Nie
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	Bezpečnostná trieda I	102 W	Nie
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	Bezpečnostná trieda I	97 W	Nie
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	Bezpečnostná trieda I	144 W	Nie
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	Bezpečnostná trieda I	138 W	Nie
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	Bezpečnostná trieda I	144 W	Nie

Order Code	Full Product Name	Trieda ochrany IEC	Spotreba	Vhodné pre náhodné prepínanie
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	Bezpečnostná trieda I	136 W	Nie
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	Bezpečnostná trieda I	106 W	Nie
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	Bezpečnostná trieda I	144 W	Nie
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	Bezpečnostná trieda I	210 W	Nie
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	Bezpečnostná trieda I	138 W	Nie
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	Bezpečnostná trieda I	198 W	Nie
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	Bezpečnostná trieda I	154 W	Nie
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	Bezpečnostná trieda I	146 W	Nie
59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	Bezpečnostná trieda I	144 W	Nie
59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	Bezpečnostná trieda I	138 W	Nie
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	Bezpečnostná trieda I	146 W	Nie
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	Bezpečnostná trieda I	210 W	Nie
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	Bezpečnostná trieda I	138 W	Nie
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	Bezpečnostná trieda I	200 W	Nie

Order Code	Full Product Name	Trieda ochrany IEC	Spotreba	Vhodné pre náhodné prepínanie
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	Bezpečnostná trieda I	146 W	Nie
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	Bezpečnostná trieda I	138 W	Nie
58913100	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	Bezpečnostná trieda I	146 W	Nie
58915500	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	Bezpečnostná trieda I	138 W	Nie
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	Bezpečnostná trieda I	146 W	Nie
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	Bezpečnostná trieda I	138 W	Nie
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	Bezpečnostná trieda I	146 W	Nie
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	Bezpečnostná trieda I	140 W	Nie
58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	Bezpečnostná trieda I	154 W	Nie
58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	Bezpečnostná trieda I	146 W	Nie
58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	Bezpečnostná trieda I	152 W	Nie
59047200	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	Bezpečnostná trieda I	138 W	Nie
59049600	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	Bezpečnostná trieda II	144 W	Nie

Ovládanie a stmievanie

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné	Vstavané riadenie	Maximálna úroveň stmievania
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	Áno	-	10%
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	Áno	-	10%
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	Áno	-	10%
58952000	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	Áno	-	10%
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Áno	Snímač SNH (R) 210	-
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Áno	Snímač SNH (R) 210	-
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	Áno	Snímač SNH (R) 210	-
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	Áno	Snímač SNH (R) 210	-

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné	Vstavané riadenie	Maximálna úroveň stmievania
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	Áno	Snímač SNH (R) 210	-
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	Áno	Snímač SNH (R) 210	-
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	Áno	Snímač SNH (R) 210	-
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	Áno	Snímač SNH (R) 210	-
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	Áno	Snímač SNH (R) 210	-
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	Áno	Snímač SNH (R) 210	-
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	Áno	Snímač SNH (R) 210	-
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	Áno	Snímač SNH (R) 210	-

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné	Vstavané riadenie	Maximálna úroveň stmievania
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	Áno	Snímač SNH (R) 210	-
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	Áno	Snímač SNH (R) 210	-
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Áno	Snímač SNH (R) 210	-
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Áno	Snímač SNH (R) 210	-
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	Nie	-	-
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	Nie	-	-
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	Áno	-	10%
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	Áno	-	10%
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	Áno	-	10%
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	Áno	-	10%
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	Áno	-	10%
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	Áno	-	10%
59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	Áno	-	10%
59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	Áno	-	10%
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	Áno	-	10%
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	Áno	-	10%
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	Áno	-	10%
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	Áno	-	10%
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	Áno	-	10%
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	Áno	-	10%
58912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	Áno	-	10%
58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	Áno	-	10%
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	Áno	-	10%
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	Áno	-	10%
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	Áno	-	10%

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné	Vstavané riadenie	Maximálna úroveň stmievania
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	Áno	-	10%
58924700	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	Áno	-	10%
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	Áno	-	10%
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	Áno	-	10%
59046500	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	Áno	-	10%
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	Áno	-	10%
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	Áno	-	10%
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	Áno	-	10%
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	Áno	-	10%
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	Nie	-	-
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	Nie	-	-
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	Áno	-	10%
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	Áno	-	10%
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	Áno	-	10%
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	Áno	-	10%
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	Áno	-	10%
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	Áno	-	10%
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	Áno	-	10%
59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	Áno	-	10%
59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	Áno	-	10%
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	Áno	-	10%
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	Áno	-	10%
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	Áno	-	10%
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	Áno	-	10%
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	Áno	-	10%

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné riadenie	Vstavané riadenie	Maximálna úroveň stmievania
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	Áno	-	10%
58913100	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	Áno	-	10%
58915500	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	Áno	-	10%
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	Áno	-	10%
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	Áno	-	10%
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	Áno	-	10%

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné riadenie	Vstavané riadenie	Maximálna úroveň stmievania
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	Áno	-	10%
58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	Áno	-	10%
58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	Áno	-	10%
58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	Áno	-	10%
59047200	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	Áno	-	10%
59049600	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	Áno	-	10%

Mechanické časti a teleso

Order Code	Full Product Name	Kód krytia IP (mechanický náraz)
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	IK07
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	IK07
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	IK07
58952000	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	IK07
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	IK03
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	IK03
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	IK03
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	IK03
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	IK03
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	IK03
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK03
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK03
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK03
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK03
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	IK03
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	IK03
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	IK03
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	IK03
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	IK03
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	IK03
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	IK07
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	IK07
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	IK07
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	IK07
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	IK07
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	IK07
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	IK07
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	IK07
59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	IK07
59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	IK07
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	IK07
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	IK07
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	IK07

Order Code	Full Product Name	Kód krytia IP (mechanický náraz)
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	IK07
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	IK07
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	IK07
58912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	IK07
58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	IK07
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	IK07
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	IK07
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	IK07
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	IK07
58924700	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	IK07
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	IK07
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	IK07
59046500	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	IK07
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	IK07
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	IK07
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	IK07
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	IK07
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	IK07
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	IK07
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	IK07
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	IK07
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	IK07
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	IK07
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	IK07
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	IK07
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	IK07
59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	IK07
59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	IK07
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	IK07
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	IK07
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	IK07
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	IK07
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	IK07

Order Code	Full Product Name	Kód krytia IP (mechanický náraz)
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	IK07
58913100	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	IK07
58915500	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	IK07
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	IK07
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	IK07
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	IK07

Order Code	Full Product Name	Kód krytia IP (mechanický náraz)
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	IK07
58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	IK07
58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	IK07
58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	IK07
59047200	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	IK07
59049600	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	IK07

Núdzová prevádzka (1/2)

Order Code	Full Product Name	Núdzové osvetlenie	Núdzový svetelný tok	Typ batérie núdzového osvetlenia	Spotreba energie v núdzovom režime pri centrálnej prevádzke na jednosmerný prúd
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	-	-	-	-
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-	-
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	-	-	-	-
58952000	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	-	-	-
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-	-	-	-
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-	-	-	-
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	-	-	-	-
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	-	-	-	-
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	-	-	-	-
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Núdzové osvetlenie	Núdzový svetelný tok	Typ batérie núdzového osvetlenia	Spotreba energie v núdzovom režime pri centrálnej prevádzke na jednosmerný prúd
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	-	-	-
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	-	-	-
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	-	-	-
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	-	-	-
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., verzia Pro	850 lm	Lithium	5 W
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod. s bezdrôtovým rozhraním	850 lm	Lithium	5 W
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., verzia Pro	850 lm	Lithium	5 W
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod. s bezdrôtovým rozhraním	850 lm	Lithium	5 W

Order Code	Full Product Name	Núdzové osvetlenie	Núdzový svetelný tok	Typ batérie núdzového osvetlenia	Spotreba energie v núdzovom režime pri centrálnej prevádzke na jednosmerný prúd
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-	-	-	-
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-	-	-	-
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	-	-	-	-
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	-	-	-	-
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	-	-	-	-
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	-	-	-	-
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-	-
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-	-
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	-	-	-	-
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	-	-	-	-
59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., verzia Pro	450 lm	Lithium	3 W
59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., verzia Pro	450 lm	Lithium	3 W
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Núdzové osvetlenie	Núdzový svetelný tok	Typ batérie núdzového osvetlenia	Spotreba energie v núdzovom režime pri centrálnej prevádzke na jednosmerný prúd
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	-	-	-	-
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	-	-	-	-
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	-	-	-	-
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	-	-	-	-
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	-	-	-	-
58912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	-	-	-	-
58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	-	-	-	-
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	-	-	-	-
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	-	-	-	-
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	-	-	-	-
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	-	-	-	-
58924700	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	-	-	-	-
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	-	-	-	-
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	-	-	-	-
59046500	BY580P 170S/840 DIA	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Núdzové osvetlenie	Núdzový svetelný tok	Typ batérie núdzového osvetlenia	Spotreba energie v núdzovom režime pri centrálnej prevádzke na jednosmerný prúd
	HE WB GC SI MSP BR				
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	-	-	-	-
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	-	-	-
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	-	-	-	-
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	-	-	-
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	-	-	-	-
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	-	-	-	-
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	-	-	-	-
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	-	-	-	-
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	-	-	-	-
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-	-
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-	-
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	-	-	-	-
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Núdzové osvetlenie	Núdzový svetelný tok	Typ batérie núdzového osvetlenia	Spotreba energie v núdzovom režime pri centrálnej prevádzke na jednosmerný prúd
59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod. s rozhraním DALI	850 lm	Lithium	5 W
59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod. s rozhraním DALI	850 lm	Lithium	5 W
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	-	-	-	-
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	-	-	-	-
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	-	-	-	-
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	-	-	-	-
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	-	-	-	-
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	-	-	-	-
58913100	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	-	-	-	-
58915500	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	-	-	-	-
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	-	-	-	-
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	-	-	-	-
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	-	-	-	-

					Spotreba energie v núdzovom režime pri centrálnej prevádzke na jednosmerný prúd
Order Code	Full Product Name	Núdzové osvetlenie	Núdzový svetelný tok	Typ batérie núdzového osvetlenia	
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	-	-	-	-
58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	-	-	-	-
58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	-	-	-	-
58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	-	-	-	-

Núdzová prevádzka (2/2)

Order Code	Full Product Name	Menovitá dĺžka trvania núdzového osvetlenia (pri plnom nabití)
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	-
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	-
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	-
58952000	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	-
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	-
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	-
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	-
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	-
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	-
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	-
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	-
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	-
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	3 h
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	3 h
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	3 h
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	3 h
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	-
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	-
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	-
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	-
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	-
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	-
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	-

					Spotreba energie v núdzovom režime pri centrálnej prevádzke na jednosmerný prúd
Order Code	Full Product Name	Núdzové osvetlenie	Núdzový svetelný tok	Typ batérie núdzového osvetlenia	
59047200	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-	-	-	-
59049600	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Menovitá dĺžka trvania núdzového osvetlenia (pri plnom nabití)
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	-
59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	3 h
59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	3 h
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	-
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	-
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	-
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	-
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	-
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	-
58912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	-
58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	-
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	-
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	-
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	-
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	-
58924700	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	-
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	-
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	-
59046500	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	-
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	-
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	-
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	-
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	-
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	-
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	-
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	-

Order Code	Full Product Name	Menovitá dĺžka trvania núdzového osvetlenia (pri plnom nabití)
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	-
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	-
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	-
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	-
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	-
59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	3 h
59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	3 h
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	-
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	-
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	-
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	-
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	-

Order Code	Full Product Name	Menovitá dĺžka trvania núdzového osvetlenia (pri plnom nabití)
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	-
58913100	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	-
58915500	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	-
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	-
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	-
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	-
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	-
58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	-
58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	-
58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	-
59047200	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-
59049600	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	-

Schválenie a použitie

Order Code	Full Product Name	Rozsah okolitých teplôt	Požiarne odolnosť	Hodnota blikania (PstLM) – hodnota blikania podľa normy EN 61000-3-3	Miera viditeľnosti stroboskopického efektu (SVM)
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	-30 až +55 °C	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	0,22	0,01
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	-30 až +55 °C	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	0,22	0,01
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	-30 až +55 °C	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	0,22	0,01
58952000	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	-30 až +55 °C	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	0,22	0,01
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-30 až +55 °C	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	1	0,4
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-30 až +55 °C	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	1	0,4
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	-30 až +55 °C	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	1	0,4

Order Code	Full Product Name	Rozsah okolitých teplôt	Požiarne odolnosť	Hodnota blikania (PstLM) – hodnota blikania podľa normy EN 61000-3-3	Miera viditeľnosti stroboskopického efektu (SVM)
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	-30 až +55 °C	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	1	0,4
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	-30 až +55 °C	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	1	0,4
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	-30 až +55 °C	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	1	0,4
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	-30 až +55 °C	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	1	0,4
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	-30 až +55 °C	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	1	0,4
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	-30 až +55 °C	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	1	0,4
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	-30 až +55 °C	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	1	0,4

Order Code	Full Product Name	Rozsah okolitých teplôt		Požiarna odolnosť	Hodnota blikania (PstLM) – hodnota blikania podľa normy EN 61000-3-3		Miera viditeľnosti stroboskopického efektu (SVM)
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	0 °C až 25 °C		Teplota 850 °C, trvanie 30 s	1		0,4
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	0 °C až 25 °C		Teplota 850 °C, trvanie 30 s	1		0,4
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	0 °C až 25 °C		Teplota 850 °C, trvanie 30 s	1		0,4
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	0 °C až 25 °C		Teplota 850 °C, trvanie 30 s	1		0,4
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	–30 až +55 °C		Teplota 650 °C, trvanie 30 s	1		0,4
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	–30 až +55 °C		Teplota 650 °C, trvanie 30 s	1		0,4
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	–30 až +55 °C		Teplota 650 °C, trvanie 30 s	0,04		0,07
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	–30 až +55 °C		Teplota 650 °C, trvanie 30 s	0,04		0,07
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	–30 až +55 °C		Teplota 650 °C, trvanie 30 s	-		-
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	–30 až +55 °C		Teplota 650 °C, trvanie 30 s	0,12		0,07
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	–30 až +55 °C		Teplota 650 °C, trvanie 30 s	-		-
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	–30 až +55 °C		Teplota 650 °C, trvanie 30 s	-		-

Order Code	Full Product Name	Rozsah okolitých teplôt		Požiarna odolnosť	Hodnota blikania (PstLM) – hodnota blikania podľa normy EN 61000-3-3		Miera viditeľnosti stroboskopického efektu (SVM)
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	–30 až +55 °C		Teplota 650 °C, trvanie 30 s	0,12		0,07
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	–30 až +55 °C		Teplota 650 °C, trvanie 30 s	-		-
59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	0 °C až 25 °C		Teplota 850 °C, trvanie 30 s	0,12		0,07
59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	0 °C až 25 °C		Teplota 850 °C, trvanie 30 s	-		-
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	–30 až +55 °C		Teplota 650 °C, trvanie 30 s	-		-
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	–30 až +55 °C		Teplota 650 °C, trvanie 30 s	0,12		0,07
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	–30 až +55 °C		Teplota 650 °C, trvanie 30 s	-		-
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	–30 až +55 °C		Teplota 650 °C, trvanie 30 s	-		-
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	–30 až +55 °C		Teplota 650 °C, trvanie 30 s	-		-
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	–30 až +55 °C		Teplota 650 °C, trvanie 30 s	-		-
58912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	–30 až +55 °C		Teplota 650 °C, trvanie 30 s	0,12		0,07
58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	–30 až +55 °C		Teplota 650 °C, trvanie 30 s	-		-
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	–30 až +55 °C		Teplota 650 °C, trvanie 30 s	0,12		0,07
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	–30 až +55 °C		Teplota 650 °C, trvanie 30 s	-		-

Order Code	Full Product Name	Rozsah okolitých teplôt	Požiarna odolnosť	Hodnota blikania (PstLM) – hodnota blikania podľa normy EN 61000-3-3		Miera viditeľnosti stroboskopického efektu (SVM)
58920900	BY580P	–30 až	Teplota	0,12		0,07
	170S/865 DIA	+55 °C	650 °C,			
	WB GC SI		trvanie 30 s			
58922300	BY580P	–30 až	Teplota	-		-
	170S/865 DIA	+55 °C	650 °C,			
	HE WB GC SI		trvanie 30 s			
58924700	BY580P	–30 až	Teplota	0,12		0,07
	170S/830 DIA	+55 °C	650 °C,			
	WB GC SI		trvanie 30 s			
58926100	BY580P	–30 až	Teplota	-		-
	170S/830 DIA	+55 °C	650 °C,			
	HE WB GC SI		trvanie 30 s			
58928500	BY580P	–30 až	Teplota	0,12		0,07
	170S/940 DIA	+55 °C	650 °C,			
	WB GC SI		trvanie 30 s			
59046500	BY580P	–30 až	Teplota	-		-
	170S/840 DIA	+55 °C	650 °C,			
	HE WB GC SI		trvanie 30 s			
	MSP BR					
59424100	BY580P	–30 až	Teplota	0,12		0,07
	170S/840 DIA	+55 °C	650 °C,			
	WB GC SI BR		trvanie 30 s			
59428900	BY580P	–30 až	Teplota	-		-
	170S/840 DIA	+55 °C	650 °C,			
	HE WB GC SI		trvanie 30 s			
	BR					
59425800	BY581P	–30 až	Teplota	0,12		0,07
	250S/840	+55 °C	650 °C,			
	DIA WB GC SI		trvanie 30 s			
	BR					
59429600	BY581P	–30 až	Teplota	0,12		0,07
	250S/840	+55 °C	650 °C,			
	DIA HE WB		trvanie 30 s			
	GC SI BR					
59409800	BY581P	–30 až	Teplota	0,04		0,07
	250S/840	+55 °C	650 °C,			
	PSU WB GC		trvanie 30 s			
	SI					
59411100	BY581P	–30 až	Teplota	0,04		0,07
	250S/840	+55 °C	650 °C,			
	PSU HE WB		trvanie 30 s			
	GC SI					
59413500	BY581P	–30 až	Teplota	0,12		0,07
	200S/840	+55 °C	650 °C,			
			trvanie 30 s			

Order Code	Full Product Name	Rozsah okolitých teplôt	Požiarna odolnosť	Hodnota blikania (PstLM) – hodnota blikania podľa normy EN 61000-3-3		Miera viditeľnosti stroboskopického efektu (SVM)
59416600	DIA UE WB					
	GC SI					
59416600	BY581P	–30 až	Teplota	0,12		0,07
	250S/840	+55 °C	650 °C,			
	DIA WB GC SI		trvanie 30 s			
59417300	BY581P	–30 až	Teplota	0,22		0,01
	350S/840	+55 °C	650 °C,			
	DIA WB GC SI		trvanie 30 s			
59420300	BY581P	–30 až	Teplota	0,12		0,07
	250S/840	+55 °C	650 °C,			
	DIA HE WB		trvanie 30 s			
	GC SI					
59421000	BY581P	–30 až	Teplota	0,22		0,01
	350S/840	+55 °C	650 °C,			
	DIA HE WB		trvanie 30 s			
	GC SI					
59423400	BY581P	–30 až	Teplota	0,12		0,07
	250S/840	+55 °C	650 °C,			
	DIA WB PC SI		trvanie 30 s			
59427200	BY581P	–30 až	Teplota	0,12		0,07
	250S/840	+55 °C	650 °C,			
	DIA HE WB		trvanie 30 s			
	PC SI					
59431900	BY581P	0 °C až	Teplota	0,12		0,07
	250S/840	25 °C	850 °C,			
	DIA WB GC SI		trvanie 30 s			
	ELD3					
59433300	BY581P	0 °C až	Teplota	0,12		0,07
	250S/840	25 °C	850 °C,			
	DIA HE WB		trvanie 30 s			
	GC SI ELD3					
59436400	BY581P	–30 až	Teplota	0,12		0,07
	250S/840	+55 °C	650 °C,			
	DIA MB GC SI		trvanie 30 s			
59437100	BY581P	–30 až	Teplota	0,22		0,01
	350S/840	+55 °C	650 °C,			
	DIA MB GC SI		trvanie 30 s			
59440100	BY581P	–30 až	Teplota	0,12		0,07
	250S/840	+55 °C	650 °C,			
	DIA HE MB		trvanie 30 s			
	GC SI					
59441800	BY581P	–30 až	Teplota	0,22		0,01
	350S/840	+55 °C	650 °C,			
	DIA HE MB		trvanie 30 s			
	GC SI					

				Hodnota blikania (PstLM) – hodnota blikania podľa normy EN 61000-3-3	Miera viditeľnosti stroboskopického efektu (SVM)
Order Code	Full Product Name	Rozsah okolitých teplôt	Požiarne odolnosť		
58909400	BY581P	–30 až	Teplota	0,12	0,07
	250S/840	+55 °C	650 °C,		
	DIA NB GC SI		trvanie 30 s		
58911700	BY581P	–30 až	Teplota	0,12	0,07
	250S/840	+55 °C	650 °C,		
	DIA HE NB GC SI		trvanie 30 s		
58913100	BY581P	–30 až	Teplota	0,12	0,07
	250S/840	+55 °C	650 °C,		
	DIA XNB GC SI		trvanie 30 s		
58915500	BY581P	–30 až	Teplota	0,12	0,07
	250S/840	+55 °C	650 °C,		
	DIA HE XNB GC SI		trvanie 30 s		
58917900	BY581P	–30 až	Teplota	0,12	0,07
	250S/840	+55 °C	650 °C,		
	DIA HRO GC SI		trvanie 30 s		
58919300	BY581P	–30 až	Teplota	0,12	0,07
	250S/840	+55 °C	650 °C,		
	DIA HE HRO GC SI		trvanie 30 s		
58921600	BY581P	–30 až	Teplota	0,12	0,07
	250S/865	+55 °C	650 °C,		
	DIA WB GC SI		trvanie 30 s		

Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Order Code	Full Product Name	Počiatočná chromatickosť
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
58952000	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	(0.380, 0.375) SDCM 3

				Hodnota blikania (PstLM) – hodnota blikania podľa normy EN 61000-3-3	Miera viditeľnosti stroboskopického efektu (SVM)
Order Code	Full Product Name	Rozsah okolitých teplôt	Požiarne odolnosť		
58923000	BY581P	–30 až	Teplota	0,12	0,07
	250S/865	+55 °C	650 °C,		
	DIA HE WB GC SI		trvanie 30 s		
58925400	BY581P	–30 až	Teplota	0,12	0,07
	250S/830	+55 °C	650 °C,		
	DIA WB GC SI		trvanie 30 s		
58927800	BY581P	–30 až	Teplota	0,12	0,07
	250S/830	+55 °C	650 °C,		
	DIA HE WB GC SI		trvanie 30 s		
58929200	BY581P	–30 až	Teplota	0,12	0,07
	250S/940	+55 °C	650 °C,		
	DIA WB GC SI		trvanie 30 s		
59047200	BY581P	–30 až	Teplota	0,12	0,07
	250S/840	+55 °C	650 °C,		
	DIA HE WB GC SI MSP BR		trvanie 30 s		
59049600	BY581P	–30 až	Teplota	0,35	0,07
	250S/840	+55 °C	650 °C,		
	PSD WB GC II SI BR		trvanie 30 s		

Order Code	Full Product Name	Počiatočná chromatickosť
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	(0.380, 0.375) SDCM 3
59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	(0.383, 0.377) SDCM 3

Order Code	Full Product Name	Počiatočná chromatickosť
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
58912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	(0.312, 0.327) SDCM 3
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	(0.312, 0.325) SDCM 3
58924700	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	(0.432, 0.400) SDCM 3
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	(0.435, 0.401) SDCM 3
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59046500	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3

Order Code	Full Product Name	Počiatočná chromatickosť
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	(0.380, 0.375) SDCM 3
59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	(0.383, 0.377) SDCM 3
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
58913100	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
58915500	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	(0.312, 0.327) SDCM 3
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	(0.312, 0.325) SDCM 3
58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	(0.432, 0.400) SDCM 3
58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	(0.435, 0.401) SDCM 3
58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59047200	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
59049600	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3

Údaje o produkte




Order Code	Full Product Name	Kód radu produktov
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	BY581P
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	BY581P
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	BY581P
58952000	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	BY581P
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	BY580X
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	BY581X
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	BY580X
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	BY580X
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	BY580X
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	BY581X
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	BY580X
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	BY580X
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	BY581X
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	BY581X
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	BY581X
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	BY581X
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	BY581X
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	BY581X
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	BY580X
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	BY580X
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	BY580P
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	BY580P
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	BY580P
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	BY580P

Order Code	Full Product Name	Kód radu produktov
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	BY580P
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	BY580P
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	BY580P
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	BY580P
59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	BY580P
59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	BY580P
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	BY580P
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	BY580P
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	BY580P
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	BY580P
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	BY580P
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	BY580P
58912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	BY580P
58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	BY580P
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	BY580P
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	BY580P
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	BY580P
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	BY580P
58924700	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	BY580P
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	BY580P
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	BY580P
59046500	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	BY580P
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	BY580P
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	BY580P

Order Code	Full Product Name	Kód radu produktov
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	BY581P
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	BY581P
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	BY581P
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	BY581P
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	BY581P
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	BY581P
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	BY581P
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	BY581P
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	BY581P
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	BY581P
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	BY581P
59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	BY581P
59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	BY581P
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	BY581P
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	BY581P

Order Code	Full Product Name	Kód radu produktov
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	BY581P
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	BY581P
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	BY581P
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	BY581P
58913100	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	BY581P
58915500	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	BY581P
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	BY581P
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	BY581P
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	BY581P
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	BY581P
58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	BY581P
58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	BY581P
58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	BY581P
59047200	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	BY581P
59049600	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	BY581P




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102872

Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102863

Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102914




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102872


Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102863

Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102915


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102865




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102895




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102898




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102856




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102924




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102881



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102925




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102857




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102933


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102873




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102902




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102884




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102874




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102896




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102875



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102868




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102923




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102858


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102871




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102901




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102922




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102862




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102906




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102921



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102920




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102932




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102864


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102934




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102878




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102866




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102885




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102883




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102918



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102882




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102916




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102926


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102928




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102935




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102903




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102891




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102904




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102886



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102867




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102905




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102890


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102894




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102930




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102919




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102879




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102870




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102887



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102859




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102892




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102893


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102860




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102929




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102931




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102917




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102877




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102889



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102927




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102861




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102888


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102880




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102897




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104550




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104551




Polar Normal (separate) - null - 910505102956




Polar Normal (separate) - null - 910505102953



Polar Normal (separate) - null - 910505102955



Polar Normal (separate) - null - 910505102954



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104553

