



GentleSpace – Högkvalitativ, effektiv belysning konstruerad för högsta prestanda i tuffa miljöer

GentleSpace gen4 är den ultimata belysningslösningen för industriella miljöer och sporthallar. Den överträffar alla förväntningar med överlägsen ljuskvalitet, förbättrad produktivitet och säkerhet för medarbetarna och uppfyller samtidigt relevanta säkerhetsnormer. GentleSpace gen4 är utformad för lång livslängd och enkelt underhåll, vilket gör den idealisk för installationer i höga takhöjder. Den energieffektiva designen minskar driftskostnaderna och ger maximal effektivitet och en attraktiv total ägandekostnad (TCO). Produktsortimentet erbjuder ett brett utbud av optik, spridningsvinklar (från mycket smalstrålande till bredstrålande), ljusflöden och anslutningsalternativ. Med GentleSpace gen4 kan du enkelt skapa en skräddarsydd belysningslösning för varje applikation med hög takhöjd. Den moderna, slimmade designen gör den enklare att installera, rengöra och underhålla. Designen med ett ljusplan ger överlägsen visuell prestanda. En mängd olika monteringsmöjligheter och anslutningar som den förmonterade IP65-kontakten möjliggör

snabb och enkel installation. Den robusta designen gör att den tål tuffa förhållanden i alla typer av miljöer. Du kan välja mellan olika material på kåpan, inklusive specialvarianter för extrema temperaturer (XT), farliga områden (ATEX 2/22) och sportapplikationer. Dessutom erbjuder GentleSpace gen4 avancerade anslutningsalternativ och är redo att användas med uppkopplade belysningsystem som Interact. Pålitlig, högeffektiv belysning med smarta anslutningsmöjligheter - ett ljust val för en bättre framtid. Omfamna hållbarhet med GentleSpace gen4, highbay-lösningen som prioriterar tålighet och återvinningsmöjligheter för en cirkulär ekonomi. Armaturen är servicevänlig och all information finns tillgänglig via Signifys Service Tag-app. Oavsett om du letar efter en pålitlig "fit and forget"-lösning eller en lösning som kan anpassas och styras efter installationen är GentleSpace gen4 det rätta valet för dig.

Fördelar

- Robust design för att klara tuffa förhållanden i alla typer av miljöer.
- Kompakt produktarkitektur, hög slagtålighet (IK08), vatten- och dammskydd (IP65).
- Utmärkt ljusenhetlighet och låg bländning för optimerade arbetsförhållanden med förbättrad säkerhet och behagligare ljus.
- Attraktiv total ägandekostnad tack vare högt ljusutbyte (upp till 189 lm/W), lång livslängd (100 000 timmar vid L85) och optimerad belysningsplan som kräver färre armaturer per användningsområde.
- Enkel installation. Lättviktigt utförande i ett stycke (cirka 20 % lättare än föregående generation) med flera monteringsalternativ för flexibel installation i olika miljöer och förhållanden.
- Interact Ready-uppkoppling för smart belysning. Anslut till molnet och upptäck ytterligare sätt att spara energi genom optimerad effektivitet, rörelsedetektering och dagsljuskontroll samt förbättrad belysningshantering, produktivitet och säkerhet.
- Utvecklad för hållbarhet. Uppfyller kriterier för cirkulär belysning och hjälper dig att uppnå dina hållbarhetsmål.

Applications

- Tillverkningsanläggningar (från mat och dryck till tung industri)
- Lagerlokaler och logistikcenter
- Idrottshallar, simbassänger och utställningslokaler

Funktioner

- Exceptionell prestanda med UltraEfficient (UE, 189 lm/W) och högeffektiva (HE, 183 lm/W) versioner
- Lång livslängd på 100 000 timmar vid L85
- Hög skyddsklassning (IP65) och slagtålighet (IK08)
- Brett utbud av optik (bredstrålande/medelstrålande/smälstrålande/extra smälstrålande/high-rack/asymmetrisk)
- Specialalternativ för ett brett urval av användningsområden: extremutförande (XT) upp till 70° C, säkerhetsklass I eller II, skyddsutförande för simbassäng (SWP), saltvattenskydd (MSP), VDE-certifierat bollsäkert utförande (BP) och ATEX 2/22-certifierad version. Testad för ett stort urval kemiska ämnen som kan förekomma i industriella miljöer
- Löstagbart monteringsystem för enkel installation, inklusive olika monteringsalternativ (förmonterad IP65-kontakt eller fly-wire-kabel)
- Robust armaturhus i pressgjuten aluminium med effektiv värmehantering och plan yta fram och bak för enkel installation, rengöring och underhåll
- Enkel LED-moduldesign för överlägsen ljuskvalitet
- Tillgång till Signify Service Tag-appen med service- och underhållsinformation

Versions



GentleSpace gen4-large,
suspension



GentleSpace gen4-large,
bracket, Interact ready



GentleSpace gen4-large,
suspension, Interact ready



GentleSpace gen4-small,
bracket, Interact ready



GentleSpace gen4-large, wall-
bracket



GentleSpace gen4-small,
suspension



GentleSpace gen4-small,
bracket



GentleSpace gen4-large,
bracket



GentleSpace gen4



GentleSpace gen4-small, wall-
bracket




GentleSpace gen4-large,
suspension



GentleSpace gen4, Interact
Ready

Måttskiss


BY580X suspended



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4


700s suspended



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI


BY581X suspended



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4


BY580P, BY582P suspended



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY580P 170S/840 PSU WB GC SI


BY581P, BY583P Bracket



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5


BY580P, BY582P Wallmounted bracket



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW


BY580P, BY582P Bracket



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR


BY581X Bracket



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR


BY580X Bracket



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR


BY581P, BY583P Wallmounted bracket



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW


700S Bracket



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR


BY581P, BY583P suspended




With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5

Produktinformation



GentleSpace gen4-large,
suspension



GentleSpace gen4-small,
suspension

Allmän information

Antal driftdonsenheter	1 enhet
Driftdon ingår	Ja
Service tag	Ja

Ljusteknik

Ljuskällans spridningsvinkel	10 or 24 °
------------------------------	------------

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz

Styrenheter och dimring

Max. dimringsnivå	10%
Inbyggd styrning	Sensor SNH (R) 210

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets färg	Silver
Slagtålighet för specifika applikationer	Bolttålig belysning/belysning med slagtålighet mot bollar
Kod för kapslingsklass	IP65 [Dammtät, skydd mot vattenstrålar]

Nöddrift

Uppskattad användningstid av nödbelysning (när den är fulladdad)	3 h
Central nödbelysning	Nej
Typ av nödbelysningsbatteri	Lithium

Användning och godkännande

Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på lättantändliga ytor
CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	ENEC-märkning

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
------------------------	--------

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Färgåtergivnings-index	Optiktyp
910505102953	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	70 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102954	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	70 000 lm	4000 K	177 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102955	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	70 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102956	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	70 000 lm	4000 K	177 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102865	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	25 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102866	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	25 000 lm	4000 K	184 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102858	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	25 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102859	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	35 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102862	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	25 000 lm	4000 K	184 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde	Korrelerad färgtempe- ratur (Nom)	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Färgåter- givnings- index	Optiktyp
910505102863	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	35 000 lm	4000 K	177 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102868	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	25 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102869	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	25 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102870	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	25 000 lm	4000 K	184 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102871	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	25 000 lm	4000 K	184 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102864	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	17 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102867	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	17 000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel
910505104565	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	25 000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102872	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	17 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102874	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	17 000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102876	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	10 000 lm	4000 K	182 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102878	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	13 000 lm	4000 K	171 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102879	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	17 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102882	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	13 000 lm	4000 K	178 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102883	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	17 000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102886	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	17 000 lm	4000 K	155 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102890	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	17 000 lm	4000 K	164 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102894	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	17 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102896	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	17 000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102898	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	13 000 lm	4000 K	169 lm/W	>80	Medelstrålande spridningsvinkel
910505102899	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	17 000 lm	4000 K	164 lm/W	>80	Medelstrålande spridningsvinkel
910505102903	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	13 000 lm	4000 K	178 lm/W	>80	Medelstrålande spridningsvinkel
910505102904	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	17 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Medelstrålande spridningsvinkel
910505102914	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	17 000 lm	4000 K	164 lm/W	>80	Smalstrålande spridningsvinkel
910505102916	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	17 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Smalstrålande spridningsvinkel
910505102918	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	17 000 lm	4000 K	164 lm/W	>80	Smalstrålande spridningsvinkel

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde	Korrelerad färgtempe- ratur (Nom)	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Färgåter- givnings- index	Optiktyp
910505102920	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	17 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Smalstrålande spridningsvinkel
910505102922	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	17 000 lm	4000 K	164 lm/W	>80	Optik för höga hyllor
910505102924	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	17 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Optik för höga hyllor
910505102926	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	17 000 lm	6500 K	164 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102928	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	17 000 lm	6500 K	172 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102930	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	17 000 lm	3000 K	155 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102932	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	17 000 lm	3000 K	159 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102934	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	17 000 lm	4000 K	157 lm/W	>90	Bredstrålande spridningsvinkel
910505104554	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	17 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel
910505104556	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	17 000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102910	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	17 000 lm	4000 K	157 lm/W	>80	Asymmetrisk spridningsvinkel
910505102912	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	17 000 lm	4000 K	170 lm/W	>80	Asymmetrisk spridningsvinkel
910505102889	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	25 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102893	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	25 000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102907	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	25 000 lm	4000 K	165 lm/W	>80	Asymmetrisk spridningsvinkel
910505102909	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	25 000 lm	4000 K	176 lm/W	>80	Asymmetrisk spridningsvinkel
910505102911	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	25 000 lm	4000 K	165 lm/W	>80	Asymmetrisk spridningsvinkel
910505102913	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	25 000 lm	4000 K	176 lm/W	>80	Asymmetrisk spridningsvinkel
910505102938	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	35 000 lm	4000 K	177 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel
910505104551	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	25 000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel
910505104553	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	25 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel
910505104563	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	25 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102888	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	17 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102892	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	17 000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102908	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	17 000 lm	4000 K	170 lm/W	>80	Asymmetrisk spridningsvinkel
910505104550	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	17 000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde	Korrelerad färgtempe- ratur (Nom)	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Färgåter- givnings- index	Optiktyp
910505104562	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	17 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel
910505104564	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	17 000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102873	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	25 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102875	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	25 000 lm	4000 K	184 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102877	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	20 000 lm	4000 K	189 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102880	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	25 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102881	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	35 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102884	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	25 000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102885	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	35 000 lm	4000 K	177 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102887	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	25 000 lm	4000 K	162 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102891	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	25 000 lm	4000 K	171 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102895	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	25 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102897	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	25 000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102901	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	25 000 lm	4000 K	171 lm/W	>80	Medelstrålande spridningsvinkel
910505102902	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	35 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Medelstrålande spridningsvinkel
910505102905	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	25 000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Medelstrålande spridningsvinkel
910505102906	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	35 000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Medelstrålande spridningsvinkel
910505102915	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	25 000 lm	4000 K	171 lm/W	>80	Smalstrålande spridningsvinkel
910505102917	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	25 000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Smalstrålande spridningsvinkel
910505102919	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	25 000 lm	4000 K	171 lm/W	>80	Smalstrålande spridningsvinkel
910505102921	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	25 000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Smalstrålande spridningsvinkel
910505102923	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	25 000 lm	4000 K	171 lm/W	>80	Optik för höga hyllor
910505102925	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	25 000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Optik för höga hyllor
910505102927	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	25 000 lm	6500 K	171 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102929	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	25 000 lm	6500 K	179 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102931	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	25 000 lm	3000 K	162 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Färgåtergivnings-index	Optiktyp
910505102933	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	25 000 lm	3000 K	171 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102935	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	25 000 lm	4000 K	165 lm/W	>90	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102936	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	25 000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102937	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	35 000 lm	4000 K	177 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel
910505104555	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	25 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel
910505104557	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	25 000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102856	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	13 000 lm	4000 K	171 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102857	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	17 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102860	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	13 000 lm	4000 K	178 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102861	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	17 000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Strömförbrukning	Lämplig för slumpmässig brytning	Skyddsklass IEC
910505102953	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	420 W	Nej	Säkerhetsklass I
910505102954	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	397 W	Nej	Säkerhetsklass I
910505102955	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	420 W	Nej	Säkerhetsklass I
910505102956	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	397 W	Nej	Säkerhetsklass I
910505102865	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	144 W	Ja (avser närvaro-/rörelsedetektion och dagsljuskontroll)	Säkerhetsklass I
910505102866	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	136 W	Ja (avser närvaro-/rörelsedetektion och dagsljuskontroll)	Säkerhetsklass I
910505102858	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	144 W	Ja (avser närvaro-/rörelsedetektion och dagsljuskontroll)	Säkerhetsklass I
910505102859	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	210 W	Ja (avser närvaro-/rörelsedetektion och dagsljuskontroll)	Säkerhetsklass I
910505102862	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	136 W	Ja (avser närvaro-/rörelsedetektion och dagsljuskontroll)	Säkerhetsklass I
910505102863	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	198 W	Ja (avser närvaro-/rörelsedetektion och dagsljuskontroll)	Säkerhetsklass I
910505102868	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	144 W	Ja (avser närvaro-/rörelsedetektion och dagsljuskontroll)	Säkerhetsklass I
910505102869	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	144 W	Ja (avser närvaro-/rörelsedetektion och dagsljuskontroll)	Säkerhetsklass I
910505102870	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	136 W	Ja (avser närvaro-/rörelsedetektion och dagsljuskontroll)	Säkerhetsklass I
910505102871	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	136 W	Ja (avser närvaro-/rörelsedetektion och dagsljuskontroll)	Säkerhetsklass I
910505102864	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	102 W	Ja (avser närvaro-/rörelsedetektion och dagsljuskontroll)	Säkerhetsklass I

Order Code	Full Product Name	Strömförbrukning	Lämplig för slumpmässig brytning	Skyddsklass IEC
910505102867	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	97 W	Ja (avser närvaro-/rörelsedetektion och dagsljuskontroll)	Säkerhetsklass I
910505104565	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	138 W	Nej	Säkerhetsklass I
910505102872	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	102 W	Nej	Säkerhetsklass I
910505102874	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	97 W	Nej	Säkerhetsklass I
910505102876	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	55 W	Nej	Säkerhetsklass I
910505102878	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	76 W	Nej	Säkerhetsklass I
910505102879	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	102 W	Nej	Säkerhetsklass I
910505102882	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	73 W	Nej	Säkerhetsklass I
910505102883	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	97 W	Nej	Säkerhetsklass I
910505102886	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	110 W	Nej	Säkerhetsklass I
910505102890	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	104 W	Nej	Säkerhetsklass I
910505102894	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	102 W	Nej	Säkerhetsklass I
910505102896	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	97 W	Nej	Säkerhetsklass I
910505102898	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	77 W	Nej	Säkerhetsklass I
910505102899	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	104 W	Nej	Säkerhetsklass I
910505102903	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	73 W	Nej	Säkerhetsklass I
910505102904	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	98 W	Nej	Säkerhetsklass I
910505102914	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	104 W	Nej	Säkerhetsklass I
910505102916	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	98 W	Nej	Säkerhetsklass I
910505102918	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	104 W	Nej	Säkerhetsklass I
910505102920	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	98 W	Nej	Säkerhetsklass I
910505102922	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	104 W	Nej	Säkerhetsklass I
910505102924	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	98 W	Nej	Säkerhetsklass I
910505102926	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	104 W	Nej	Säkerhetsklass I
910505102928	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	99 W	Nej	Säkerhetsklass I
910505102930	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	110 W	Nej	Säkerhetsklass I
910505102932	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	104 W	Nej	Säkerhetsklass I
910505102934	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	108 W	Nej	Säkerhetsklass I
910505104554	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	102 W	Nej	Säkerhetsklass I
910505104556	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	97 W	Nej	Säkerhetsklass I
910505102910	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	108 W	Nej	Säkerhetsklass I
910505102912	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	100 W	Nej	Säkerhetsklass I
910505102889	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	144 W	Nej	Säkerhetsklass I
910505102893	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	138 W	Nej	Säkerhetsklass I
910505102907	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	152 W	Nej	Säkerhetsklass I
910505102909	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	142 W	Nej	Säkerhetsklass I
910505102911	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	152 W	Nej	Säkerhetsklass I
910505102913	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	142 W	Nej	Säkerhetsklass I
910505102938	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	198 W	Nej	Säkerhetsklass I
910505104551	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	138 W	Nej	Säkerhetsklass I
910505104553	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	144 W	Nej	Säkerhetsklass II
910505104563	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	144 W	Nej	Säkerhetsklass I

Order Code	Full Product Name	Strömförbrukning	Lämplig för slumpmässig brytning	Skyddsklass IEC
910505102888	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	102 W	Nej	Säkerhetsklass I
910505102892	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	97 W	Nej	Säkerhetsklass I
910505102908	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	100 W	Nej	Säkerhetsklass I
910505104550	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	97 W	Nej	Säkerhetsklass I
910505104562	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	102 W	Nej	Säkerhetsklass I
910505104564	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	97 W	Nej	Säkerhetsklass I
910505102873	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	144 W	Nej	Säkerhetsklass I
910505102875	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	136 W	Nej	Säkerhetsklass I
910505102877	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	106 W	Nej	Säkerhetsklass I
910505102880	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	144 W	Nej	Säkerhetsklass I
910505102881	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	210 W	Nej	Säkerhetsklass I
910505102884	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	138 W	Nej	Säkerhetsklass I
910505102885	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	198 W	Nej	Säkerhetsklass I
910505102887	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	154 W	Nej	Säkerhetsklass I
910505102891	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	146 W	Nej	Säkerhetsklass I
910505102895	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	144 W	Nej	Säkerhetsklass I
910505102897	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	138 W	Nej	Säkerhetsklass I
910505102901	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	146 W	Nej	Säkerhetsklass I
910505102902	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	210 W	Nej	Säkerhetsklass I
910505102905	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	138 W	Nej	Säkerhetsklass I
910505102906	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	200 W	Nej	Säkerhetsklass I
910505102915	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	146 W	Nej	Säkerhetsklass I
910505102917	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	138 W	Nej	Säkerhetsklass I
910505102919	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	146 W	Nej	Säkerhetsklass I
910505102921	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	138 W	Nej	Säkerhetsklass I
910505102923	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	146 W	Nej	Säkerhetsklass I
910505102925	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	138 W	Nej	Säkerhetsklass I
910505102927	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	146 W	Nej	Säkerhetsklass I
910505102929	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	140 W	Nej	Säkerhetsklass I
910505102931	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	154 W	Nej	Säkerhetsklass I
910505102933	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	146 W	Nej	Säkerhetsklass I
910505102935	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	152 W	Nej	Säkerhetsklass I
910505102936	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	138 W	Nej	Säkerhetsklass I
910505102937	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	198 W	Nej	Säkerhetsklass I
910505104555	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	144 W	Nej	Säkerhetsklass I
910505104557	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	138 W	Nej	Säkerhetsklass I
910505102856	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	76 W	Ja (avser närvaro-/rörelsedetektion och dagsljuskontroll)	Säkerhetsklass I
910505102857	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	102 W	Ja (avser närvaro-/rörelsedetektion och dagsljuskontroll)	Säkerhetsklass I
910505102860	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	73 W	Ja (avser närvaro-/rörelsedetektion och dagsljuskontroll)	Säkerhetsklass I
910505102861	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	97 W	Ja (avser närvaro-/rörelsedetektion och dagsljuskontroll)	Säkerhetsklass I

Styrenheter och dimring

Order Code	Full Product Name	Dimbar
910505102953	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	Ja
910505102954	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	Ja
910505102955	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	Ja
910505102956	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	Ja
910505102865	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Ja
910505102866	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Ja
910505102858	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	Ja
910505102859	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	Ja
910505102862	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	Ja
910505102863	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	Ja
910505102868	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	Ja
910505102869	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	Ja
910505102870	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	Ja
910505102871	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	Ja
910505102864	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Ja
910505102867	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Ja
910505104565	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSCHEMMBW1mCW5	Ja
910505102872	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	Nej
910505102874	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	Nej
910505102876	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	Ja
910505102878	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	Ja
910505102879	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	Ja
910505102882	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	Ja
910505102883	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	Ja
910505102886	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	Ja
910505102890	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	Ja
910505102894	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	Ja
910505102896	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	Ja
910505102898	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	Ja
910505102899	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	Ja
910505102903	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	Ja
910505102904	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	Ja
910505102914	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	Ja
910505102916	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	Ja
910505102918	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	Ja
910505102920	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	Ja
910505102922	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	Ja
910505102924	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	Ja
910505102926	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	Ja
910505102928	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	Ja
910505102930	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	Ja

Order Code	Full Product Name	Dimbar
910505102932	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	Ja
910505102934	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	Ja
910505104554	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	Ja
910505104556	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	Ja
910505102910	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	Ja
910505102912	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	Ja
910505102889	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	Ja
910505102893	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	Ja
910505102907	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	Ja
910505102909	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	Ja
910505102911	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	Ja
910505102913	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	Ja
910505102938	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	Ja
910505104551	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	Ja
910505104553	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	Ja
910505104563	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	Ja
910505102888	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	Ja
910505102892	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	Ja
910505102908	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	Ja
910505104550	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	Ja
910505104562	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	Ja
910505104564	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	Ja
910505102873	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	Nej
910505102875	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	Nej
910505102877	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	Ja
910505102880	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	Ja
910505102881	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	Ja
910505102884	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	Ja
910505102885	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	Ja
910505102887	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	Ja
910505102891	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	Ja
910505102895	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	Ja
910505102897	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	Ja
910505102901	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	Ja
910505102902	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	Ja
910505102905	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	Ja
910505102906	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	Ja
910505102915	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	Ja
910505102917	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	Ja
910505102919	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	Ja
910505102921	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	Ja
910505102923	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	Ja

Order Code	Full Product Name	Dimbar
910505102925	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	Ja
910505102927	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	Ja
910505102929	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	Ja
910505102931	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	Ja
910505102933	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	Ja
910505102935	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	Ja
910505102936	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	Ja
910505102937	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	Ja
910505104555	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	Ja
910505104557	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	Ja
910505102856	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	Ja
910505102857	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	Ja
910505102860	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	Ja
910505102861	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	Ja

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Skyddskod för mekanisk påverkan
910505102953	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	IK07
910505102954	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	IK07
910505102955	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	IK07
910505102956	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	IK07
910505102865	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	IK03
910505102866	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	IK03
910505102858	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	IK03
910505102859	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	IK03
910505102862	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK03
910505102863	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK03
910505102868	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	IK03
910505102869	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	IK03
910505102870	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	IK03
910505102871	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	IK03
910505102864	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	IK03
910505102867	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	IK03
910505104565	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	IK07
910505102872	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	IK07
910505102874	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	IK07
910505102876	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	IK07
910505102878	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	IK07
910505102879	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	IK07
910505102882	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	IK07
910505102883	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	IK07
910505102886	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	IK07

Order Code	Full Product Name	Skyddskod för mekanisk påverkan
910505102890	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	IK07
910505102894	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	IK07
910505102896	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	IK07
910505102898	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	IK07
910505102899	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	IK07
910505102903	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	IK07
910505102904	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	IK07
910505102914	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	IK07
910505102916	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	IK07
910505102918	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	IK07
910505102920	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	IK07
910505102922	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	IK07
910505102924	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	IK07
910505102926	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	IK07
910505102928	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	IK07
910505102930	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	IK07
910505102932	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	IK07
910505102934	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	IK07
910505104554	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	IK07
910505104556	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	IK07
910505102910	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	IK07
910505102912	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	IK07
910505102889	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	IK07
910505102893	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	IK07
910505102907	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	IK07
910505102909	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	IK07
910505102911	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	IK07
910505102913	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	IK07
910505102938	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	IK07
910505104551	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	IK07
910505104553	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	IK07
910505104563	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	IK07
910505102888	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	IK07
910505102892	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	IK07
910505102908	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	IK07
910505104550	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	IK07
910505104562	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	IK07
910505104564	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	IK07
910505102873	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	IK07
910505102875	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	IK07
910505102877	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	IK07
910505102880	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	IK07

Order Code	Full Product Name	Skyddskod för mekanisk påverkan
910505102881	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	IK07
910505102884	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	IK07
910505102885	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	IK07
910505102887	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	IK07
910505102891	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	IK07
910505102895	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	IK07
910505102897	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	IK07
910505102901	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	IK07
910505102902	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	IK07
910505102905	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	IK07
910505102906	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	IK07
910505102915	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	IK07
910505102917	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	IK07
910505102919	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	IK07
910505102921	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	IK07
910505102923	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	IK07
910505102925	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	IK07
910505102927	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	IK07
910505102929	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	IK07
910505102931	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	IK07
910505102933	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	IK07
910505102935	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	IK07
910505102936	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	IK07
910505102937	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	IK07
910505104555	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	IK07
910505104557	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	IK07
910505102856	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	IK03
910505102857	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	IK03
910505102860	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK03
910505102861	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK03

Nöddrift

Order Code	Full Product Name	Nödljusflöde	Energiförbrukning under nödläge för central likström	Nödbelysning
910505102953	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	-	-	-
910505102954	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-
910505102955	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	-	-	-
910505102956	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	-	-
910505102865	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-	-	-
910505102866	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-	-	-
910505102858	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Nödljusflöde	Energiförbrukning under nödläge för central likström	Nödbelysning
910505102859	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	-	-	-
910505102862	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	-	-
910505102863	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	-	-
910505102868	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	850 lm	5 W	Nödbelysning, 3 timmars användning, Pro-version
910505102869	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	850 lm	5 W	Nödbelysning, 3 timmars användning med trådlöst gränssnitt
910505102870	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	850 lm	5 W	Nödbelysning, 3 timmars användning, Pro-version
910505102871	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	850 lm	5 W	Nödbelysning, 3 timmars användning med trådlöst gränssnitt
910505102864	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-	-	-
910505102867	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-	-	-
910505104565	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	-	-	-
910505102872	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	-	-	-
910505102874	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	-	-	-
910505102876	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	-	-	-
910505102878	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	-	-	-
910505102879	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	-	-	-
910505102882	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-
910505102883	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-
910505102886	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	-	-	-
910505102890	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	-	-	-
910505102894	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	450 lm	3 W	Nödbelysning, 3 timmars användning, Pro-version
910505102896	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	450 lm	3 W	Nödbelysning, 3 timmars användning, Pro-version
910505102898	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	-	-	-
910505102899	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	-	-	-
910505102903	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	-	-	-
910505102904	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	-	-	-
910505102914	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	-	-	-
910505102916	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	-	-	-
910505102918	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	-	-	-
910505102920	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	-	-	-
910505102922	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	-	-	-
910505102924	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	-	-	-
910505102926	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	-	-	-
910505102928	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	-	-	-
910505102930	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	-	-	-
910505102932	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	-	-	-
910505102934	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	-	-	-
910505104554	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	-	-	-
910505104556	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Nödljusflöde	Energiförbrukning under nödläge för central likström	Nödbelysning
910505102910	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-	-	-
910505102912	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-	-	-
910505102889	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	-	-	-
910505102893	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	-	-
910505102907	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	-	-	-
910505102909	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-	-	-
910505102911	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-	-	-
910505102913	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-	-	-
910505102938	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	-	-	-
910505104551	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-	-	-
910505104553	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	-	-	-
910505104563	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	-	-	-
910505102888	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	-	-	-
910505102892	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	-	-
910505102908	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-	-	-
910505104550	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-	-	-
910505104562	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	-	-	-
910505104564	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMBW1mCW5	-	-	-
910505102873	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	-	-	-
910505102875	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	-	-	-
910505102877	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	-	-	-
910505102880	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	-	-	-
910505102881	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	-	-	-
910505102884	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-
910505102885	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-
910505102887	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	-	-	-
910505102891	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	-	-	-
910505102895	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	850 lm	5 W	Nödbelysning, 3 timmars användning med DALI-gränssnitt
910505102897	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	850 lm	5 W	Nödbelysning, 3 timmars användning med DALI-gränssnitt
910505102901	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	-	-	-
910505102902	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	-	-	-
910505102905	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	-	-	-
910505102906	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	-	-	-
910505102915	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	-	-	-
910505102917	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	-	-	-
910505102919	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	-	-	-
910505102921	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	-	-	-
910505102923	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	-	-	-
910505102925	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	-	-	-
910505102927	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Nödljusflöde	Energiförbrukning under nödläge för central likström	Nödbelysning
910505102929	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	-	-	-
910505102931	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	-	-	-
910505102933	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	-	-	-
910505102935	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	-	-	-
910505102936	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-	-	-
910505102937	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-	-	-
910505104555	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	-	-	-
910505104557	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	-	-	-
910505102856	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	-	-	-
910505102857	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	-	-	-
910505102860	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	-	-
910505102861	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	-	-

Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Glödtrådstest	Flimmervärde (PstLM)	Stroboskopisk effekt	Omgivningstemperatur
910505102953	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,22	0,01	–30 till +55 °C
910505102954	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,22	0,01	–30 till +55 °C
910505102955	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,22	0,01	–30 till +55 °C
910505102956	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,22	0,01	–30 till +55 °C
910505102865	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Temperatur 650 °C, under 30 s	1	0,4	–30 till +55 °C
910505102866	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Temperatur 650 °C, under 30 s	1	0,4	–30 till +55 °C
910505102858	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	Temperatur 650 °C, under 30 s	1	0,4	–30 till +55 °C
910505102859	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	Temperatur 650 °C, under 30 s	1	0,4	–30 till +55 °C
910505102862	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	Temperatur 650 °C, under 30 s	1	0,4	–30 till +55 °C
910505102863	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	Temperatur 650 °C, under 30 s	1	0,4	–30 till +55 °C
910505102868	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	Temperatur 850 °C, under 30 s	1	0,4	0 °C till 25 °C
910505102869	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	Temperatur 850 °C, under 30 s	1	0,4	0 °C till 25 °C
910505102870	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	Temperatur 850 °C, under 30 s	1	0,4	0 °C till 25 °C
910505102871	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	Temperatur 850 °C, under 30 s	1	0,4	0 °C till 25 °C
910505102864	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Temperatur 650 °C, under 30 s	1	0,4	–30 till +55 °C

Order Code	Full Product Name	Glödtrådstest	Flimmer- värde (PstLM)	Strobos- kopisk effekt	Omgivningstempera- tur
910505102867	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Temperatur 650 °C, under 30 s	1	0,4	-30 till +55 °C
910505104565	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,12	0,07	-30 till +55 °C
910505102872	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,04	0,07	-30 till +55 °C
910505102874	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,04	0,07	-30 till +55 °C
910505102876	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	Temperatur 650 °C, under 30 s	-	-	-30 till +55 °C
910505102878	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	Temperatur 650 °C, under 30 s	-	-	-30 till +55 °C
910505102879	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,12	0,07	-30 till +55 °C
910505102882	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	Temperatur 650 °C, under 30 s	-	-	-30 till +55 °C
910505102883	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	Temperatur 650 °C, under 30 s	-	-	-30 till +55 °C
910505102886	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,12	0,07	-30 till +55 °C
910505102890	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	Temperatur 650 °C, under 30 s	-	-	-30 till +55 °C
910505102894	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	Temperatur 850 °C, under 30 s	0,12	0,07	0 °C till 25 °C
910505102896	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	Temperatur 850 °C, under 30 s	-	-	0 °C till 25 °C
910505102898	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	Temperatur 650 °C, under 30 s	-	-	-30 till +55 °C
910505102899	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,12	0,07	-30 till +55 °C
910505102903	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	Temperatur 650 °C, under 30 s	-	-	-30 till +55 °C
910505102904	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	Temperatur 650 °C, under 30 s	-	-	-30 till +55 °C
910505102914	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	Temperatur 650 °C, under 30 s	-	-	-30 till +55 °C
910505102916	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	Temperatur 650 °C, under 30 s	-	-	-30 till +55 °C
910505102918	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,12	0,07	-30 till +55 °C
910505102920	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	Temperatur 650 °C, under 30 s	-	-	-30 till +55 °C
910505102922	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,12	0,07	-30 till +55 °C
910505102924	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	Temperatur 650 °C, under 30 s	-	-	-30 till +55 °C
910505102926	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,12	0,07	-30 till +55 °C
910505102928	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	Temperatur 650 °C, under 30 s	-	-	-30 till +55 °C
910505102930	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,12	0,07	-30 till +55 °C

Order Code	Full Product Name	Glödtrådstest	Flimmer- värde (PstLM)	Strobos- kopisk effekt	Omgivningstempera- tur
910505102932	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	Temperatur 650 °C, under 30 s	-	-	-30 till +55 °C
910505102934	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,12	0,07	-30 till +55 °C
910505104554	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,12	0,07	-30 till +55 °C
910505104556	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	Temperatur 650 °C, under 30 s	-	-	-30 till +55 °C
910505102910	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,12	0,07	-30 till +55 °C
910505102912	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	Temperatur 650 °C, under 30 s	-	-	-30 till +55 °C
910505102889	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,12	0,07	-30 till +55 °C
910505102893	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,12	0,07	-30 till +55 °C
910505102907	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,12	0,07	-30 till +55 °C
910505102909	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,12	0,07	-30 till +55 °C
910505102911	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,12	0,07	-30 till +55 °C
910505102913	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,12	0,07	-30 till +55 °C
910505102938	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,22	0,01	-30 °C till +55 °C
910505104551	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,12	0,07	-30 till +55 °C
910505104553	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,35	0,07	-30 till +55 °C
910505104563	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,12	0,07	-30 till +55 °C
910505102888	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,12	0,07	-30 till +55 °C
910505102892	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	Temperatur 650 °C, under 30 s	-	-	-30 till +55 °C
910505102908	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	Temperatur 650 °C, under 30 s	-	-	-30 till +55 °C
910505104550	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	Temperatur 650 °C, under 30 s	-	-	-30 till +55 °C
910505104562	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,12	0,07	-30 till +55 °C
910505104564	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	Temperatur 650 °C, under 30 s	-	-	-30 till +55 °C
910505102873	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,04	0,07	-30 till +55 °C
910505102875	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,04	0,07	-30 till +55 °C
910505102877	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,12	0,07	-30 till +55 °C
910505102880	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,12	0,07	-30 till +55 °C

Order Code	Full Product Name	Glödtrådstest	Flimmer- värde (PstLM)	Strobos- kopisk effekt	Omgivningstempera- tur
910505102881	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,22	0,01	-30 till +55 °C
910505102884	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,12	0,07	-30 till +55 °C
910505102885	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,22	0,01	-30 till +55 °C
910505102887	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,12	0,07	-30 till +55 °C
910505102891	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,12	0,07	-30 till +55 °C
910505102895	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	Temperatur 850 °C, under 30 s	0,12	0,07	0 °C till 25 °C
910505102897	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	Temperatur 850 °C, under 30 s	0,12	0,07	0 °C till 25 °C
910505102901	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,12	0,07	-30 till +55 °C
910505102902	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,22	0,01	-30 till +55 °C
910505102905	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,12	0,07	-30 till +55 °C
910505102906	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,22	0,01	-30 till +55 °C
910505102915	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,12	0,07	-30 till +55 °C
910505102917	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,12	0,07	-30 till +55 °C
910505102919	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,12	0,07	-30 till +55 °C
910505102921	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,12	0,07	-30 till +55 °C
910505102923	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,12	0,07	-30 till +55 °C
910505102925	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,12	0,07	-30 till +55 °C
910505102927	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,12	0,07	-30 till +55 °C
910505102929	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,12	0,07	-30 till +55 °C
910505102931	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,12	0,07	-30 till +55 °C
910505102933	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,12	0,07	-30 till +55 °C
910505102935	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,12	0,07	-30 till +55 °C
910505102936	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,12	0,07	-30 °C till +65 °C
910505102937	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,22	0,01	-30 °C till +55 °C
910505104555	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,12	0,07	-30 till +55 °C
910505104557	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,12	0,07	-30 till +55 °C

Order Code	Full Product Name	Glödtrådstest	Flimmer-värde (PstLM)	Strobos-kopisk effekt	Omgivningstempera-tur
910505102856	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	Temperatur 650 °C, under 30 s	1	0,4	–30 till +55 °C
910505102857	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	Temperatur 650 °C, under 30 s	1	0,4	–30 till +55 °C
910505102860	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	Temperatur 650 °C, under 30 s	1	0,4	–30 till +55 °C
910505102861	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	Temperatur 650 °C, under 30 s	1	0,4	–30 till +55 °C

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
910505102953	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102954	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102955	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102956	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102865	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102866	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102858	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102859	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102862	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102863	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102868	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102869	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102870	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102871	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102864	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102867	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505104565	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102872	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102874	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102876	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102878	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102879	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102882	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102883	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102886	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102890	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102894	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102896	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102898	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102899	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102903	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
910505102904	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102914	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102916	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102918	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102920	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102922	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102924	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102926	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	(0.312, 0.327) SDCM 3
910505102928	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	(0.312, 0.325) SDCM 3
910505102930	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	(0.432, 0.400) SDCM 3
910505102932	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	(0.435, 0.401) SDCM 3
910505102934	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505104554	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505104556	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102910	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102912	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102889	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102893	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102907	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102909	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102911	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102913	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102938	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505104551	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505104553	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505104563	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102888	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102892	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102908	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505104550	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505104562	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505104564	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102873	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102875	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102877	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102880	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102881	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102884	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102885	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102887	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102891	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102895	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	(0.380, 0.375) SDCM 3

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
910505102897	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102901	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102902	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102905	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102906	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102915	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102917	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102919	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102921	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102923	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102925	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102927	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	(0.312, 0.327) SDCM 3
910505102929	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	(0.312, 0.325) SDCM 3
910505102931	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	(0.432, 0.400) SDCM 3
910505102933	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	(0.435, 0.401) SDCM 3
910505102935	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102936	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102937	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505104555	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505104557	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102856	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102857	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102860	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102861	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	(0.383, 0.377) SDCM 3


Produktdata

Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
910505102953	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	BY581P
910505102954	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	BY581P
910505102955	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	BY581P
910505102956	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	BY581P
910505102865	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	BY580X
910505102866	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	BY581X
910505102858	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	BY580X
910505102859	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	BY581X
910505102862	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	BY581X
910505102863	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	BY581X
910505102868	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	BY581X
910505102869	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	BY581X
910505102870	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	BY581X
910505102871	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	BY581X
910505102864	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	BY580X

Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
910505102867	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	BY580X
910505104565	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	BY581P
910505102872	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	BY580P
910505102874	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	BY580P
910505102876	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	BY580P
910505102878	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	BY580P
910505102879	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	BY580P
910505102882	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	BY580P
910505102883	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	BY580P
910505102886	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	BY580P
910505102890	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	BY580P
910505102894	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	BY580P
910505102896	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	BY580P
910505102898	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	BY580P
910505102899	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	BY580P
910505102903	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	BY580P
910505102904	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	BY580P
910505102914	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	BY580P
910505102916	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	BY580P
910505102918	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	BY580P
910505102920	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	BY580P
910505102922	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	BY580P
910505102924	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	BY580P
910505102926	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	BY580P
910505102928	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	BY580P
910505102930	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	BY580P
910505102932	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	BY580P
910505102934	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	BY580P
910505104554	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	BY580P
910505104556	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	BY580P
910505102910	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	BY580P
910505102912	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	BY580P
910505102889	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	BY581P
910505102893	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	BY581P
910505102907	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	BY581P
910505102909	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	BY581P
910505102911	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	BY581P
910505102913	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	BY581P
910505102938	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	BY581P
910505104551	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	BY581P
910505104553	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	BY581P
910505104563	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	BY581P

Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
910505102888	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	BY580P
910505102892	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	BY580P
910505102908	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	BY580P
910505104550	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	BY580P
910505104562	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	BY580P
910505104564	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	BY580P
910505102873	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	BY581P
910505102875	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	BY581P
910505102877	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	BY581P
910505102880	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	BY581P
910505102881	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	BY581P
910505102884	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	BY581P
910505102885	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	BY581P
910505102887	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	BY581P
910505102891	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	BY581P
910505102895	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	BY581P
910505102897	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	BY581P
910505102901	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	BY581P
910505102902	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	BY581P
910505102905	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	BY581P
910505102906	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	BY581P
910505102915	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	BY581P
910505102917	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	BY581P
910505102919	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	BY581P
910505102921	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	BY581P
910505102923	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	BY581P
910505102925	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	BY581P
910505102927	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	BY581P
910505102929	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	BY581P
910505102931	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	BY581P
910505102933	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	BY581P
910505102935	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	BY581P
910505102936	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	BY581P
910505102937	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	BY581P
910505104555	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	BY581P
910505104557	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	BY581P
910505102856	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	BY580X
910505102857	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	BY580X
910505102860	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	BY580X
910505102861	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	BY580X


Polar normal diagrams



BY580PI - 910505102872

BY580PI - 910505102863


BY580PI - 910505102914



BY580PI - 910505102899

BY580PI - 910505102869


BY580PI - 910505102915




BY580PI - 910505102865

BY580PI - 910505102895


BY580PI - 910505102898




BY580PI - 910505102856




BY580PI - 910505102924




BY580PI - 910505102881




BY580PI - 910505102925




BY580PI - 910505102857




BY580PI - 910505102933




BY580PI - 910505102873




BY580PI - 910505102902




BY580PI - 910505102884




BY580PI - 910505102874




BY580PI - 910505102896




BY580PI - 910505102875




BY580PI - 910505102868




BY580PI - 910505102923




BY580PI - 910505102858




BY580PI - 910505102871




BY580PI - 910505102901




BY580PI - 910505102922




BY580PI - 910505102862




BY580PI - 910505102906




BY580PI - 910505102921




BY580PI - 910505102920




BY580PI - 910505102932




BY580PI - 910505102864




BY580PI - 910505102934




BY580PI - 910505102878




BY580PI - 910505102866




BY580PI - 910505102885




BY580PI - 910505102883




BY580PI - 910505102918




BY580PI - 910505102882




BY580PI - 910505102916




BY580PI - 910505102926




BY580PI - 910505102928




BY580PI - 910505102935




BY580PI - 910505102903




BY580PI - 910505102891




BY580PI - 910505102904




BY580PI - 910505102886




BY580PI - 910505102867




BY580PI - 910505102905




BY580PI - 910505102890




BY580PI - 910505102894




BY580PI - 910505102930




BY580PI - 910505102919




BY580PI - 910505102879




BY580PI - 910505102870




BY580PI - 910505102887




BY580PI - 910505102859




BY580PI - 910505102892




BY580PI - 910505102893




BY580PI - 910505102860




BY580PI - 910505102929




BY580PI - 910505102931




BY580PI - 910505102917




BY580PI - 910505102877




BY580PI - 910505102889




BY580PI - 910505102927




BY580PI - 910505102861




BY580PI - 910505102888




BY580PI - 910505102880




BY580PI - 910505102897




BY580PI - 910505102876




BY580PI - 910505102938




BY580PI - 910505102936




BY580PI - 910505102937




BY580PI - 910505104550




BY580PI - 910505104551




BY580PI - 910505102907




BY580PI - 910505102913




BY580PI - 910505102912




BY580PI - 910505102909




BY580PI - 910505102908




BY580PI - 910505102910




BY580PI - 910505102911




BY580PI - 910505104557




BY580PI - 910505104554




BY580PI - 910505104555




BY580PI - 910505104563




BY580PI - 910505104556




BY580PI - 910505104564



BY580PI - 910505104565



BY580PI - 910505104562



BY580PI - 910505104553