



GentleSpace – Högkvalitativ, effektiv belysning konstruerad för högsta prestanda i tuffa miljöer

GentleSpace gen4

GentleSpace gen4 är den ultimata belysningslösningen för industriella miljöer och sporthallar. Den överträffar alla förväntningar med överlägsen ljuskvalitet, förbättrad produktivitet och säkerhet för medarbetarna och uppfyller samtidigt relevanta säkerhetsnormer. GentleSpace gen4 är utformad för lång livslängd och enkelt underhåll, vilket gör den idealisk för installationer i höga takhöjder. Den energieffektiva designen minskar driftskostnaderna och ger maximal effektivitet och en attraktiv total ägandekostnad (TCO). Produktsortimentet erbjuder ett brett utbud av optik, spridningsvinklar (från mycket smalstrålande till bredstrålande), ljusflöden och anslutningsalternativ. Med GentleSpace gen4 kan du enkelt skapa en skräddarsydd belysningslösning för varje applikation med hög takhöjd. Den moderna, slimmade designen gör den enklare att installera, rengöra och underhålla. Designen med ett ljusplan ger överlägsen visuell prestanda. En mängd olika monteringsmöjligheter och anslutningar som den förmonterade IP65-kontakten möjliggör snabb och enkel installation. Den robusta designen gör att den tål tuffa förhållanden i alla typer av miljöer. Du kan välja mellan olika material på kåpan, inklusive specialvarianter för extrema temperaturer (XT), farliga områden (ATEX 2/22) och sportapplikationer. Dessutom erbjuder GentleSpace gen4 avancerade anslutningsalternativ och är redo att användas med uppkopplade belysningssystem som Interact. Pålitlig, högeffektiv belysning med smarta anslutningsmöjligheter - ett ljust val för en bättre framtid. Omfamna hållbarhet med GentleSpace gen4, highbay-lösningen som prioriterar tålighet och återvinningsmöjligheter för en cirkulär ekonomi. Armaturen är servicevänlig och all information finns tillgänglig via Signify Service Tag-app. Oavsett om du letar efter en pålitlig "fit and forget"-lösning eller en

GentleSpace gen4

lösning som kan anpassas och styras efter installationen är GentleSpace gen4 det rätta valet för dig.

Fördelar

- Robust design för att klara tuffa förhållanden i alla typer av miljöer.
- Kompakt produktarkitektur, hög slagtlighet (IK08), vatten- och dammskydd (IP65).
- Utmärkt ljusenhetlighet och låg bländning för optimerade arbetsförhållanden med förbättrad säkerhet och behagligare ljus.
- Attraktiv total ägandekostnad tack vare högt ljusutbyte (upp till 189 lm/W), lång livslängd (100 000 timmar vid L85) och optimerad belysningsplan som kräver färre armaturer per användningsområde.
- Enkel installation. Lättviktigt utförande i ett stycke (cirka 20 % lättare än föregående generation) med flera monteringsalternativ för flexibel installation i olika miljöer och förhållanden.
- Interact Ready-uppkoppling för smart belysning. Anslut till molnet och upptäck ytterligare sätt att spara energi genom optimerad effektivitet, rörelsedetektering och dagsljuskontroll samt förbättrad belysningshantering, produktivitet och säkerhet.
- Utvecklad för hållbarhet. Uppfyller kriterier för cirkulär belysning och hjälper dig att uppnå dina hållbarhetsmål.

Funktioner

- Exceptionell prestanda med UltraEfficient (UE, 189 lm/W) och högeffektiva (HE, 183 lm/W) versioner
- Lång livslängd på 100 000 timmar vid L85
- Hög skyddsklassning (IP65) och slagtlighet (IK08)
- Brett utbud av optik (bredstrålande/medelstrålande/smalstrålande/extra smalstrålande/high-rack/asymmetrisk)
- Specialalternativ för ett brett urval av användningsområden: extremutförande (XT) upp till 70° C, säkerhetsklass I eller II, skyddsutförande för simbassäng (SWP), saltvattenskydd (MSP), VDE-certifierat bollsäkert utförande (BP) och ATEX 2/22-certifierad version. Testad för ett stort urval kemiska ämnen som kan förekomma i industriella miljöer
- Löstagbart monteringsystem för enkel installation, inklusive olika monteringsalternativ (förmonterad IP65-kontakt eller fly-wire-kabel)
- Robust armaturhus i pressgjuten aluminium med effektiv värmehantering och plan yta fram och bak för enkel installation, rengöring och underhåll
- Enkel LED-moduldesign för överlägsen ljuskvalitet
- Tillgång till Signify Service Tag-appen med service- och underhållsinformation

Användning

- Tillverkningsanläggningar (från mat och dryck till tung industri)
- Lagerlokaler och logistikcenter
- Idrottshallar, simbassänger och utställningslokaler

GentleSpace gen4

Versions



GentleSpace gen4-large, suspension, Interact ready



GentleSpace gen4-large, wall-bracket




GentleSpace gen4-small, bracket



GentleSpace gen4-small, wall-bracket


Måttskiss

BY580X suspended



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is 0.5m or 1m or 1.5m, or 2m


700s suspended



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is 0.5m or 1m or 1.5m, or 2m


Måttskiss

BY581X suspended




With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m, or 2m

BY580P, BY582P suspended




With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m, or 2m

BY581P, BY583P Bracket




With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m, or 2m

BY580P, BY582P Wallmounted bracket




With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m, or 2m

BY580P, BY582P Bracket




With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m, or 2m

BY581X Bracket




With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m, or 2m

BY580X Bracket



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m, or 2m



BY581P, BY583P Wallmounted bracket




With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m, or 2m

GentleSpace gen4

Måttskiss



Produktinformation



GentleSpace gen4-large,
suspension



GentleSpace gen4-small,
suspension

Allmän information

Driftdon ingår	Ja
Antal driftdonsenheter	1 enhet

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets färg	Silver
Kod för kapslingsklass	IP65

Nöddrift

Central nödbelysning	Nej
----------------------	-----

Användning och godkännande

CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	ENEC-märkning
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på lättantändliga ytor

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
------------------------	--------

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Service tag
910505102953	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	Ja
910505102954	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	Ja
910505102955	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	Ja
910505102956	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	Ja
910505102865	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Ja
910505102866	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Ja
910505102858	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	Ja
910505102859	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	Ja
910505102862	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	Ja
910505102863	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	Ja
910505102868	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	Ja
910505102869	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	Ja
910505102870	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	Ja
910505102871	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	Ja
910505102864	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Ja
910505102867	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Ja
910505104565	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	-
910505102872	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	Ja
910505102874	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	Ja
910505102876	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	-
910505102878	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	Ja
910505102879	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	Ja

Order Code	Full Product Name	Service tag
910505102882	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	Ja
910505102883	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	Ja
910505102886	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	Ja
910505102890	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	Ja
910505102894	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	Ja
910505102896	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	Ja
910505102898	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	Ja
910505102899	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	Ja
910505102903	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	Ja
910505102904	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	Ja
910505102914	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	Ja
910505102916	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	Ja
910505102918	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	-
910505102920	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	-
910505102922	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	Ja
910505102924	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	Ja
910505102926	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	Ja
910505102928	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	Ja
910505102930	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	Ja
910505102932	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	Ja
910505102934	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	Ja
910505104554	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	-
910505104556	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	-
910505102910	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-
910505102912	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-
910505102889	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	Ja
910505102893	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	Ja
910505102907	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	-
910505102909	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-
910505102911	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-
910505102913	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-
910505102938	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	-
910505104551	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-
910505104553	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	-
910505104563	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	-
910505102888	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	Ja
910505102892	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	Ja
910505102908	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-
910505104550	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-
910505104562	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	-
910505104564	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	-
910505102873	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	Ja
910505102875	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	Ja
910505102877	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	-
910505102880	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	Ja
910505102881	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	Ja
910505102884	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	Ja
910505102885	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	Ja
910505102887	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	Ja
910505102891	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	Ja
910505102895	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	Ja
910505102897	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	Ja

Order Code	Full Product Name	Service tag
910505102901	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	Ja
910505102902	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	Ja
910505102905	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	Ja
910505102906	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	Ja
910505102915	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	Ja
910505102917	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	Ja
910505102919	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	-
910505102921	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	-
910505102923	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	Ja
910505102925	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	Ja
910505102927	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	Ja
910505102929	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	Ja
910505102931	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	Ja
910505102933	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	Ja
910505102935	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	Ja
910505102936	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-
910505102937	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-
910505104555	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	-
910505104557	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1m CW5	-
910505102856	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	Ja
910505102857	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	Ja
910505102860	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	Ja
910505102861	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	Ja

Ljusteknik (1/2)

Order Code	Full Product Name	Ljuskällans spridningsvinkel	Korrelerad färgtemperatur			Order Code	Full Product Name	Ljuskällans spridningsvinkel	Korrelerad färgtemperatur		
			(Nom)	Färgåterg	Färgåtergivnings				(Nom)	Färgåterg	Färgåtergivnings
910505102953	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	-	4000 K	>80	910505102866	BY580X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	-	4000 K	>80		
910505102954	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	-	4000 K	>80	910505102870	BY580X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	-	4000 K	>80		
910505102955	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	-	4000 K	>80	910505102871	BY580X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	-	4000 K	>80		
910505102956	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	4000 K	>80	910505102867	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-	4000 K	>80		
910505102865	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-	4000 K	>80	910505102867	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-	4000 K	>80		
910505102866	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-	4000 K	>80	910505104564	BY580P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	-	4000 K	>80		
910505102858	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	-	4000 K	>80	910505102872	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	-	4000 K	>80		
910505102859	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	-	4000 K	>80	910505102874	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	-	4000 K	>80		
910505102862	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	4000 K	>80	910505102876	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	-	4000 K	>80		
910505102863	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	4000 K	>80	910505102877	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	-	4000 K	>80		
910505102868	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	-	4000 K	>80	910505102879	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	-	4000 K	>80		

Order Code	Full Product Name	Ljuskällans spridningsvinkel	Korrelerad färgtemperatur		Order Code	Full Product Name	Ljuskällans spridningsvinkel	Korrelerad färgtemperatur	
			(Nom)	Färgåterg				(Nom)	Färgåtergivnings
910505102882	BY580P 130S/840 DIA HE WB - GC SI	-	4000 K	>80	910505102882	BY580P 250S/840 DIA WB GC - SI BR	-	4000 K	>80
910505102883	BY580P 170S/840 DIA HE WB - GC SI	-	4000 K	>80	910505102883	BY580P 250S/840 DIA HE WB - GC SI BR	-	4000 K	>80
910505102886	BY580P 170S/840 DIA WB PC - SI	-	4000 K	>80	910505102905	BY580P 250S/840 DIA ASYM - GC SI BR	-	4000 K	>80
910505102890	BY580P 170S/840 DIA HE WB - PC SI	-	4000 K	>80	910505102905	BY580P 250S/840 DIA HE - ASYM GC SI BR	-	4000 K	>80
910505102894	BY580P 170S/840 DIA WB GC - SI ELP3	-	4000 K	>80	910505102911	BY580P 250S/840 DIA ASYM - GC SI MBW	-	4000 K	>80
910505102896	BY580P 170S/840 DIA HE WB - GC SI ELP3	-	4000 K	>80	910505102913	BY580P 250S/840 DIA HE - ASYM GC SI MBW	-	4000 K	>80
910505102898	BY580P 130S/840 DIA MB GC - SI	-	4000 K	>80	910505102936	BY580P 350S/840 DIA HE WB - GC SI BR XT 1m	-	4000 K	>80
910505102899	BY580P 170S/840 DIA MB GC - SI	-	4000 K	>80	910505104551	BY580P 250S/840 DIA HE WB - GC SI MSP BR	-	4000 K	>80
910505102903	BY580P 130S/840 DIA HE MB - GC SI	-	4000 K	>80	910505104553	BY580P 250S/840 PSD WB - GC II SI BR	-	4000 K	>80
910505102904	BY580P 170S/840 DIA HE MB - GC SI	-	4000 K	>80	910505104567	BY580P 250S/840 DIA HE - WBGCSICHEMBR1mCW5	-	4000 K	>80
910505102914	BY580P 170S/840 DIA NB GC - SI	10 or 24 °	4000 K	>80	910505102886	BY580P 170S/840 DIA WB GC - SI BR	-	4000 K	>80
910505102916	BY580P 170S/840 DIA HE NB - GC SI	10 or 24 °	4000 K	>80	910505102897	BY580P 170S/840 DIA HE WB - GC SI BR	-	4000 K	>80
910505102918	BY580P 170S/840 DIA XNB - GC SI	-	4000 K	>80	910505102906	BY580P 170S/840 DIA HE - ASYM GC SI BR	-	4000 K	>80
910505102920	BY580P 170S/840 DIA HE - XNB GC SI	-	4000 K	>80	910505104550	BY580P 170S/840 DIA HE WB - GC SI MSP BR	-	4000 K	>80
910505102922	BY580P 170S/840 DIA HRO - GC SI	-	4000 K	>80	910505104562	BY580P 170S/840 DIA HE - WBGCSICHEMBR1mCW5	-	4000 K	>80
910505102924	BY580P 170S/840 DIA HE - HRO GC SI	-	4000 K	>80	910505104567	BY580P 170S/840 DIA - HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	-	4000 K	>80
910505102926	BY580P 170S/865 DIA WB GC - SI	-	6500 K	>80	910505102873	BY580P 250S/840 PSU WB - GC SI	-	4000 K	>80
910505102928	BY580P 170S/865 DIA HE WB - GC SI	-	6500 K	>80	910505102875	BY580P 250S/840 PSU HE - WB GC SI	-	4000 K	>80
910505102930	BY580P 170S/830 DIA WB GC - SI	-	3000 K	>80	910505102877	BY580P 200S/840 DIA UE WB - GC SI	-	4000 K	>80
910505102932	BY580P 170S/830 DIA HE WB - GC SI	-	3000 K	>80	910505102880	BY580P 250S/840 DIA WB GC - SI	-	4000 K	>80
910505102934	BY580P 170S/940 DIA WB GC - SI	-	4000 K	>90	910505102881	BY580P 350S/840 DIA WB GC - SI	-	4000 K	>80
910505104554	BY580P 170S/840 DIA WB GC - SI BP 1m CW5	-	4000 K	>80	910505102884	BY580P 250S/840 DIA HE WB - GC SI	-	4000 K	>80
910505104556	BY580P 170S/840 DIA HE WB - GC SI BP 1mCW5	-	4000 K	>80	910505102885	BY580P 350S/840 DIA HE WB - GC SI	-	4000 K	>80
910505102910	BY580P 170S/840 DIA ASYM - GC SI MBW	-	4000 K	>80	910505102887	BY580P 250S/840 DIA WB PC - SI	-	4000 K	>80
910505102912	BY580P 170S/840 DIA HE - ASYM GC SI MBW	-	4000 K	>80	910505102891	BY580P 250S/840 DIA HE WB - PC SI	-	4000 K	>80

Order Code	Full Product Name	Ljuskällans spridningsvinkel	Korrelerad färgtemperatur			Order Code	Full Product Name	Ljuskällans spridningsvinkel	Korrelerad färgtemperatur		
			(Nom)	Färgåterg	Färgåtergivnings				(Nom)	Färgåterg	Färgåtergivnings
910505102895	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	-	4000 K	>80	910505102929	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	-	6500 K	>80		
910505102897	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	-	4000 K	>80	910505102931	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	-	3000 K	>80		
910505102901	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	-	4000 K	>80	910505102937	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	-	3000 K	>80		
910505102902	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	-	4000 K	>80	910505102935	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	-	4000 K	>90		
910505102905	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	-	4000 K	>80	910505102938	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-	4000 K	>80		
910505102906	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	-	4000 K	>80	910505102937	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-	4000 K	>80		
910505102915	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	10 or 24 °	4000 K	>80	910505104555	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	-	4000 K	>80		
910505102917	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	10 or 24 °	4000 K	>80	910505104557	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1m CW5	-	4000 K	>80		
910505102919	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	-	4000 K	>80	910505102856	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	-	4000 K	>80		
910505102921	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	-	4000 K	>80	910505102857	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	-	4000 K	>80		
910505102923	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	-	4000 K	>80	910505102860	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	4000 K	>80		
910505102925	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	-	4000 K	>80	910505102861	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	4000 K	>80		
910505102927	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	-	6500 K	>80		171 lm/W					

Ljusteknik (2/2)

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde	Optiktyp	Order Code	Full Product Name	Ljusflöde	Optiktyp
910505102953	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	70 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel	910505102868	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	25 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102954	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	70 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel	910505102869	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	25 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102955	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	70 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel	910505102870	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	25 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102956	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	70 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel	910505102871	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	25 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102865	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	25 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel	910505102864	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	17 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102866	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	25 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel	910505102867	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	17 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102858	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	25 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel	910505104565	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSCHEMMBW1mCW5	25 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102859	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	35 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel	910505102872	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	17 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102862	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	25 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel	910505102874	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	17 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102863	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	35 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel	910505102876	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	10 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde	Optiktyp
910505102878	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	13 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102879	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	17 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102882	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	13 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102883	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	17 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102886	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	17 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102890	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	17 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102894	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	17 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102896	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	17 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102898	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	13 000 lm	Medelstrålande spridningsvinkel
910505102899	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	17 000 lm	Medelstrålande spridningsvinkel
910505102903	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	13 000 lm	Medelstrålande spridningsvinkel
910505102904	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	17 000 lm	Medelstrålande spridningsvinkel
910505102914	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	17 000 lm	Smalstrålande spridningsvinkel
910505102916	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	17 000 lm	Smalstrålande spridningsvinkel
910505102918	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	17 000 lm	Smalstrålande spridningsvinkel
910505102920	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	17 000 lm	Smalstrålande spridningsvinkel
910505102922	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	17 000 lm	Optik för höga hyllor
910505102924	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	17 000 lm	Optik för höga hyllor
910505102926	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	17 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102928	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	17 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102930	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	17 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102932	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	17 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102934	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	17 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910505104554	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	17 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910505104556	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	17 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102910	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	17 000 lm	Asymmetrisk spridningsvinkel

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde	Optiktyp
910505102912	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	17 000 lm	Asymmetrisk spridningsvinkel
910505102889	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	25 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102893	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	25 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102907	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	25 000 lm	Asymmetrisk spridningsvinkel
910505102909	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	25 000 lm	Asymmetrisk spridningsvinkel
910505102911	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	25 000 lm	Asymmetrisk spridningsvinkel
910505102913	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	25 000 lm	Asymmetrisk spridningsvinkel
910505102938	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	35 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910505104551	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	25 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910505104553	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	25 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910505104563	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	25 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102888	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	17 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102892	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	17 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102908	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	17 000 lm	Asymmetrisk spridningsvinkel
910505104550	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	17 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910505104562	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	17 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910505104564	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMBW1mCW5	17 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102873	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	25 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102875	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	25 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102877	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	20 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102880	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	25 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102881	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	35 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102884	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	25 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102885	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	35 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102887	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	25 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102891	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	25 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel

GentleSpace gen4

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde	Optiktyp
910505102895	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	25 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102897	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	25 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102901	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	25 000 lm	Medelstrålande spridningsvinkel
910505102902	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	35 000 lm	Medelstrålande spridningsvinkel
910505102905	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	25 000 lm	Medelstrålande spridningsvinkel
910505102906	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	35 000 lm	Medelstrålande spridningsvinkel
910505102915	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	25 000 lm	Smalstrålande spridningsvinkel
910505102917	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	25 000 lm	Smalstrålande spridningsvinkel
910505102919	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	25 000 lm	Smalstrålande spridningsvinkel
910505102921	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	25 000 lm	Smalstrålande spridningsvinkel
910505102923	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	25 000 lm	Optik för höga hyllor
910505102925	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	25 000 lm	Optik för höga hyllor
910505102927	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	25 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde	Optiktyp
910505102929	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	25 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102931	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	25 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102933	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	25 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102935	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	25 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102936	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	25 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102937	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	35 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910505104555	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	25 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910505104557	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	25 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102856	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	13 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102857	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	17 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102860	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	13 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102861	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	17 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Skyddsklass		Lämplig i slumpmä		Order Code	Full Product Name	Skyddsklass		Lämplig för slumpmässig brytning
		IEC	Effektförbrukning	brytning	brytning			IEC	Effektförbrukning	
910505102953	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	Säkerhetsklass I	420 W	Nej						rörelsedetektion och dagsljuskontroll)
910505102954	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	Säkerhetsklass I	397 W	Nej	910505102859	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	Säkerhetsklass I	210 W		Ja (avser närvaro-/ rörelsedetektion och dagsljuskontroll)
910505102955	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	Säkerhetsklass I	420 W	Nej						
910505102956	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	Säkerhetsklass I	397 W	Nej						
910505102865	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Säkerhetsklass I	144 W	Ja (avser närvaro-/ rörelsedetektion och dagsljuskontroll)	910505102862	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	Säkerhetsklass I	136 W		Ja (avser närvaro-/ rörelsedetektion och dagsljuskontroll)
910505102866	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Säkerhetsklass I	136 W	Ja (avser närvaro-/ rörelsedetektion och dagsljuskontroll)	910505102863	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	Säkerhetsklass I	198 W		Ja (avser närvaro-/ rörelsedetektion och dagsljuskontroll)
910505102858	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	Säkerhetsklass I	144 W	Ja (avser närvaro-/	910505102868	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	Säkerhetsklass I	144 W		Ja (avser närvaro-/

Order Code	Full Product Name	Skyddsklass		Lämplig i slumpmä		Skyddsklass		Lämplig för slumpmässig	
		IEC	Effektförbrukning	brytning	Order Code	Full Product Name	IEC		Effektförbrukning
				rörelsedetek	910505102896	BY580P 170S/840 DIA HE WB	Säkerhetsklass	97 W	Nej
				och		GC SI ELP3	I		
				dagsljuskont	910505102898	BY580P 130S/840 DIA MB GC	Säkerhetsklass	77 W	Nej
910505102869	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	Säkerhetsklass	144 W	Ja (avser		SI	I		
				närvaro-/	910505102899	BY580P 170S/840 DIA MB GC	Säkerhetsklass	104 W	Nej
				rörelsedetek		SI	I		
				och	910505102903	BY580P 130S/840 DIA HE MB	Säkerhetsklass	73 W	Nej
				dagsljuskont		GC SI	I		
910505102870	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	Säkerhetsklass	136 W	Ja (avser	910505102904	BY580P 170S/840 DIA HE MB	Säkerhetsklass	98 W	Nej
				närvaro-/		GC SI	I		
				rörelsedetek	910505102914	BY580P 170S/840 DIA NB GC	Säkerhetsklass	104 W	Nej
				och		SI	I		
				dagsljuskont	910505102916	BY580P 170S/840 DIA HE NB	Säkerhetsklass	98 W	Nej
910505102871	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	Säkerhetsklass	136 W	Ja (avser		GC SI	I		
				närvaro-/	910505102918	BY580P 170S/840 DIA XNB	Säkerhetsklass	104 W	Nej
				rörelsedetek		GC SI	I		
				och	910505102920	BY580P 170S/840 DIA HE	Säkerhetsklass	98 W	Nej
				dagsljuskont		XNB GC SI	I		
910505102864	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Säkerhetsklass	102 W	Ja (avser	910505102922	BY580P 170S/840 DIA HRO	Säkerhetsklass	104 W	Nej
				närvaro-/		GC SI	I		
				rörelsedetek	910505102924	BY580P 170S/840 DIA HE	Säkerhetsklass	98 W	Nej
				och		HRO GC SI	I		
				dagsljuskont	910505102926	BY580P 170S/865 DIA WB GC	Säkerhetsklass	104 W	Nej
910505102867	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Säkerhetsklass	97 W	Ja (avser		SI	I		
				närvaro-/	910505102928	BY580P 170S/865 DIA HE WB	Säkerhetsklass	99 W	Nej
				rörelsedetek		GC SI	I		
				och	910505102930	BY580P 170S/830 DIA WB GC	Säkerhetsklass	110 W	Nej
				dagsljuskont		SI	I		
910505104565	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSCHEMMBW1mCW5	Säkerhetsklass	138 W	Nej	910505102932	BY580P 170S/830 DIA HE WB	Säkerhetsklass	104 W	Nej
						GC SI	I		
910505102872	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	Säkerhetsklass	102 W	Nej	910505102934	BY580P 170S/940 DIA WB GC	Säkerhetsklass	108 W	Nej
						SI	I		
910505102874	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	Säkerhetsklass	97 W	Nej	910505104554	BY580P 170S/840 DIA WB GC	Säkerhetsklass	102 W	Nej
						SI BP 1m CW5	I		
910505102876	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	Säkerhetsklass	55 W	Nej	910505104556	BY580P 170S/840 DIA HE WB	Säkerhetsklass	97 W	Nej
						GC SI BP 1mCW5	I		
910505102878	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	Säkerhetsklass	76 W	Nej	910505102910	BY580P 170S/840 DIA ASYM	Säkerhetsklass	108 W	Nej
						GC SI MBW	I		
910505102879	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	Säkerhetsklass	102 W	Nej	910505102912	BY580P 170S/840 DIA HE	Säkerhetsklass	100 W	Nej
						ASYM GC SI MBW	I		
910505102882	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	Säkerhetsklass	73 W	Nej	910505102889	BY581P 250S/840 DIA WB GC	Säkerhetsklass	144 W	Nej
						SI BR	I		
910505102883	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	Säkerhetsklass	97 W	Nej	910505102893	BY581P 250S/840 DIA HE WB	Säkerhetsklass	138 W	Nej
						GC SI BR	I		
910505102886	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	Säkerhetsklass	110 W	Nej	910505102907	BY581P 250S/840 DIA ASYM	Säkerhetsklass	152 W	Nej
						GC SI BR	I		
910505102890	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	Säkerhetsklass	104 W	Nej	910505102909	BY581P 250S/840 DIA HE	Säkerhetsklass	142 W	Nej
						ASYM GC SI BR	I		
910505102894	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	Säkerhetsklass	102 W	Nej	910505102911	BY581P 250S/840 DIA ASYM	Säkerhetsklass	152 W	Nej
						GC SI MBW	I		

Order Code	Full Product Name	Skyddsklass		Lämplig i slumpmä		Order Code	Full Product Name	Skyddsklass		Lämplig för slumpmässig
		IEC	Effektförbrukning	brytning	brytning			IEC	Effektförbrukning	
910505102913	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	Säkerhetsklass I	142 W	Nej	910505102915	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	Säkerhetsklass I	146 W	Nej	
910505102938	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	Säkerhetsklass I	198 W	Nej	910505102917	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	Säkerhetsklass I	138 W	Nej	
910505104551	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	Säkerhetsklass I	138 W	Nej	910505102919	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	Säkerhetsklass I	146 W	Nej	
910505104553	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	Säkerhetsklass II	144 W	Nej	910505102921	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	Säkerhetsklass I	138 W	Nej	
910505104563	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	Säkerhetsklass I	144 W	Nej	910505102923	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	Säkerhetsklass I	146 W	Nej	
910505102888	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	Säkerhetsklass I	102 W	Nej	910505102925	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	Säkerhetsklass I	138 W	Nej	
910505102892	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	Säkerhetsklass I	97 W	Nej	910505102927	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	Säkerhetsklass I	146 W	Nej	
910505102908	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	Säkerhetsklass I	100 W	Nej	910505102929	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	Säkerhetsklass I	140 W	Nej	
910505104550	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	Säkerhetsklass I	97 W	Nej	910505102931	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	Säkerhetsklass I	154 W	Nej	
910505104562	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	Säkerhetsklass I	102 W	Nej	910505102933	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	Säkerhetsklass I	146 W	Nej	
910505104564	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	Säkerhetsklass I	97 W	Nej	910505102935	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	Säkerhetsklass I	152 W	Nej	
910505102873	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	Säkerhetsklass I	144 W	Nej	910505102936	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	Säkerhetsklass I	138 W	Nej	
910505102875	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	Säkerhetsklass I	136 W	Nej	910505102937	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	Säkerhetsklass I	198 W	Nej	
910505102877	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	Säkerhetsklass I	106 W	Nej	910505104555	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	Säkerhetsklass I	144 W	Nej	
910505102880	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	Säkerhetsklass I	144 W	Nej	910505104557	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	Säkerhetsklass I	138 W	Nej	
910505102881	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	Säkerhetsklass I	210 W	Nej	910505102856	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	Säkerhetsklass I	76 W	Ja (avser närvaro-/ rörelsedetektion och dagsljuskontroll)	
910505102884	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	Säkerhetsklass I	138 W	Nej						
910505102885	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	Säkerhetsklass I	198 W	Nej	910505102857	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	Säkerhetsklass I	102 W	Ja (avser närvaro-/ rörelsedetektion och dagsljuskontroll)	
910505102887	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	Säkerhetsklass I	154 W	Nej						
910505102891	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	Säkerhetsklass I	146 W	Nej						
910505102895	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	Säkerhetsklass I	144 W	Nej	910505102860	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	Säkerhetsklass I	73 W	Ja (avser närvaro-/ rörelsedetektion och dagsljuskontroll)	
910505102897	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	Säkerhetsklass I	138 W	Nej						
910505102901	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	Säkerhetsklass I	146 W	Nej	910505102861	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	Säkerhetsklass I	97 W	Ja (avser närvaro-/ rörelsedetektion och dagsljuskontroll)	
910505102902	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	Säkerhetsklass I	210 W	Nej						
910505102905	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	Säkerhetsklass I	138 W	Nej						
910505102906	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	Säkerhetsklass I	200 W	Nej						

Styrenheter och dimring

Order Code	Full Product Name	Dimbar	Inbyggd styrning	Max. dimringsnivå
910505102953	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	Ja	-	10%
910505102954	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	Ja	-	10%
910505102955	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	Ja	-	10%
910505102956	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	Ja	-	10%
910505102865	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Ja	Sensor SNH (R) 210	-
910505102866	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Ja	Sensor SNH (R) 210	-
910505102858	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	Ja	Sensor SNH (R) 210	-
910505102859	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	Ja	Sensor SNH (R) 210	-
910505102862	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	Ja	Sensor SNH (R) 210	-
910505102863	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	Ja	Sensor SNH (R) 210	-
910505102868	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	Ja	Sensor SNH (R) 210	-
910505102869	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	Ja	Sensor SNH (R) 210	-
910505102870	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	Ja	Sensor SNH (R) 210	-
910505102871	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	Ja	Sensor SNH (R) 210	-
910505102864	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Ja	Sensor SNH (R) 210	-
910505102867	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Ja	Sensor SNH (R) 210	-
910505104565	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSCICHEMMBW1mCW5	Ja	-	10%
910505102872	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	Nej	-	-
910505102874	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	Nej	-	-
910505102876	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	Ja	-	10%
910505102878	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	Ja	-	10%
910505102879	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	Ja	-	10%
910505102882	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	Ja	-	10%
910505102883	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	Ja	-	10%

Order Code	Full Product Name	Dimbar	Inbyggd styrning	Max. dimringsnivå
910505102886	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	Ja	-	10%
910505102890	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	Ja	-	10%
910505102894	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	Ja	-	10%
910505102896	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	Ja	-	10%
910505102898	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	Ja	-	10%
910505102899	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	Ja	-	10%
910505102903	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	Ja	-	10%
910505102904	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	Ja	-	10%
910505102914	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	Ja	-	10%
910505102916	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	Ja	-	10%
910505102918	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	Ja	-	10%
910505102920	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	Ja	-	10%
910505102922	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	Ja	-	10%
910505102924	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	Ja	-	10%
910505102926	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	Ja	-	10%
910505102928	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	Ja	-	10%
910505102930	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	Ja	-	10%
910505102932	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	Ja	-	10%
910505102934	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	Ja	-	10%
910505104554	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	Ja	-	10%
910505104556	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	Ja	-	10%
910505102910	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	Ja	-	10%
910505102912	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	Ja	-	10%
910505102889	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	Ja	-	10%
910505102893	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	Ja	-	10%
910505102907	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	Ja	-	10%
910505102909	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	Ja	-	10%
910505102911	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	Ja	-	10%
910505102913	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	Ja	-	10%
910505102938	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	Ja	-	10%
910505104551	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	Ja	-	10%
910505104553	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	Ja	-	10%
910505104563	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	Ja	-	10%

Order Code	Full Product Name	Inbyggd		Max. dimringsnivå
		Dimbar	styrning	
910505102888	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	Ja	-	10%
910505102892	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	Ja	-	10%
910505102908	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	Ja	-	10%
910505104550	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	Ja	-	10%
910505104562	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	Ja	-	10%
910505104564	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	Ja	-	10%
910505102873	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	Nej	-	-
910505102875	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	Nej	-	-
910505102877	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	Ja	-	10%
910505102880	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	Ja	-	10%
910505102881	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	Ja	-	10%
910505102884	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	Ja	-	10%
910505102885	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	Ja	-	10%
910505102887	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	Ja	-	10%
910505102891	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	Ja	-	10%
910505102895	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	Ja	-	10%
910505102897	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	Ja	-	10%
910505102901	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	Ja	-	10%
910505102902	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	Ja	-	10%
910505102905	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	Ja	-	10%
910505102906	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	Ja	-	10%
910505102915	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	Ja	-	10%
910505102917	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	Ja	-	10%

Order Code	Full Product Name	Inbyggd		Max. dimringsnivå
		Dimbar	styrning	
910505102919	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	Ja	-	10%
910505102921	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	Ja	-	10%
910505102923	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	Ja	-	10%
910505102925	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	Ja	-	10%
910505102927	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	Ja	-	10%
910505102929	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	Ja	-	10%
910505102931	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	Ja	-	10%
910505102933	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	Ja	-	10%
910505102935	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	Ja	-	10%
910505102936	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	Ja	-	10%
910505102937	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	Ja	-	10%
910505104555	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	Ja	-	10%
910505104557	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	Ja	-	10%
910505102856	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	Ja	Sensor	-
910505102857	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	Ja	SNH (R) 210	-
910505102858	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	Ja	Sensor 210	-
910505102859	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	Ja	SNH (R) 210	-
910505102860	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	Ja	Sensor 210	-
910505102861	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	Ja	Sensor 210	-
910505102862	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	Ja	SNH (R) 210	-

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Skyddskod	
		för mekanisk påverkan	Slagtålighet för specifika applikationer
910505102953	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	IK07	-
910505102954	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	IK07	-
910505102955	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	IK07	-
910505102956	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	IK07	-
910505102865	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	IK03	-
910505102866	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	IK03	-
910505102858	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	IK03	-
910505102859	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	IK03	-
910505102862	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK03	-
910505102863	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK03	-
910505102868	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	IK03	-
910505102869	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	IK03	-

Order Code	Full Product Name	Skyddskod	
		för mekanisk påverkan	Slagtålighet för specifika applikationer
910505102870	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	IK03	-
910505102871	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	IK03	-
910505102864	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	IK03	-
910505102867	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	IK03	-
910505104565	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	IK07	-
910505102872	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	IK07	-
910505102874	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	IK07	-
910505102876	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	IK07	-
910505102878	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	IK07	-
910505102879	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	IK07	-

Order Code	Full Product Name	Skyddskod	
		för mekanisk påverkan	Slagtålighet för specifika applikationer
910505102882	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	IK07	-
910505102883	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	IK07	-
910505102886	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	IK07	-
910505102890	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	IK07	-
910505102894	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	IK07	-
910505102896	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	IK07	-
910505102898	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	IK07	-
910505102899	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	IK07	-
910505102903	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	IK07	-
910505102904	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	IK07	-
910505102914	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	IK07	-
910505102916	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	IK07	-
910505102918	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	IK07	-
910505102920	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	IK07	-
910505102922	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	IK07	-
910505102924	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	IK07	-
910505102926	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	IK07	-
910505102928	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	IK07	-
910505102930	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	IK07	-
910505102932	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	IK07	-
910505102934	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	IK07	-
910505104554	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	IK07	Bolttålig belysning/ belysning med slagtålighet mot bollar
910505104556	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	IK07	Bolttålig belysning/ belysning med slagtålighet mot bollar
910505102910	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	IK07	-
910505102912	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	IK07	-
910505102889	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	IK07	-
910505102893	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	IK07	-
910505102907	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	IK07	-
910505102909	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	IK07	-
910505102911	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	IK07	-
910505102913	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	IK07	-
910505102938	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	IK07	-
910505104551	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	IK07	-
910505104553	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	IK07	-

Order Code	Full Product Name	Skyddskod	
		för mekanisk påverkan	Slagtålighet för specifika applikationer
910505104563	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	IK07	-
910505102888	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	IK07	-
910505102892	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	IK07	-
910505102908	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	IK07	-
910505104550	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	IK07	-
910505104562	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	IK07	-
910505104564	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMBW1mCW5	IK07	-
910505102873	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	IK07	-
910505102875	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	IK07	-
910505102877	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	IK07	-
910505102880	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	IK07	-
910505102881	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	IK07	-
910505102884	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	IK07	-
910505102885	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	IK07	-
910505102887	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	IK07	-
910505102891	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	IK07	-
910505102895	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	IK07	-
910505102897	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	IK07	-
910505102901	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	IK07	-
910505102902	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	IK07	-
910505102905	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	IK07	-
910505102906	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	IK07	-
910505102915	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	IK07	-
910505102917	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	IK07	-
910505102919	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	IK07	-
910505102921	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	IK07	-
910505102923	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	IK07	-
910505102925	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	IK07	-
910505102927	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	IK07	-
910505102929	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	IK07	-
910505102931	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	IK07	-
910505102933	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	IK07	-
910505102935	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	IK07	-
910505102936	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	IK07	-
910505102937	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	IK07	-
910505104555	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	IK07	Bolttålig belysning/ belysning med slagtålighet mot bollar

Order Code	Full Product Name	Skyddskod	
		för mekanisk påverkan	Slagtålighet för specifika applikationer
910505104557	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	IK07	Bolttålig belysning/ belysning med

Order Code	Full Product Name	Skyddskod	
		för mekanisk påverkan	Slagtålighet för specifika applikationer
910505102856	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	IK03	-
910505102857	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	IK03	-
910505102860	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK03	-
910505102861	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK03	-

Nöddrift (1/2)

Order Code	Full Product Name	Typ av			Order Code	Full Product Name	Typ av		
		Nödbelysning	Nödljusflöde	nödbelysnings			Nödbelysning	Nödljusflöde	nödbelysningsbatteri
910505102953	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	-	-	-	-	med trådlöst gränssnitt	-	-	-
910505102954	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-	910505102864	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-	-	-
910505102955	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	-	-	-	910505102867	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-	-	-
910505102956	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	-	-	910505104565	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	-	-	-
910505102865	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-	-	-	910505102872	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	-	-	-
910505102866	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-	-	-	910505102874	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	-	-	-
910505102858	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	-	-	-	910505102876	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	-	-	-
910505102859	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	-	-	-	910505102878	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	-	-	-
910505102862	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	-	-	910505102879	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	-	-	-
910505102863	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	-	-	910505102882	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-
910505102868	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	Nödbelysning, 3 timmars användning, Pro-version	850 lm	Lithium	910505102883	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-
910505102869	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	Nödbelysning, 3 timmars användning med trådlöst gränssnitt	850 lm	Lithium	910505102886	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	-	-	-
910505102870	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	Nödbelysning, 3 timmars användning, Pro-version	850 lm	Lithium	910505102890	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	-	-	-
910505102871	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	Nödbelysning, 3 timmars användning	850 lm	Lithium	910505102894	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	Nödbelysning, 3 timmars användning, Pro-version	450 lm	Lithium
					910505102896	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	Nödbelysning, 3 timmars användning, Pro-version	450 lm	Lithium
					910505102898	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Nödbelysning	Nödljusflöde	Typ av			Order Code	Full Product Name	Nödbelysning	Nödljusflöde	Typ av	
				nödbelysning	nödbelysning	nödbelysning					nödbelysning	nödbelysning
910505102899	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	-	-	-	-	910505104551	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-	-	-	-	-
910505102903	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	-	-	-	-	910505104553	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	-	-	-	-	-
910505102904	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	-	-	-	-	910505104563	BY581P 250S/840 DIA HE WBGC SICHEMBR1mCW5	-	-	-	-	-
910505102914	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	-	-	-	-	910505102888	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	-	-	-	-	-
910505102916	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	-	-	-	-	910505102892	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	-	-	-	-
910505102918	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	-	-	-	-	910505102908	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-	-	-	-	-
910505102920	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	-	-	-	-	910505104550	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-	-	-	-	-
910505102922	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	-	-	-	-	910505104562	BY580P 170S/840 DIA HE WBGC SICHEMBR1mCW5	-	-	-	-	-
910505102924	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	-	-	-	-	910505104564	BY580P 170S/840 DIA HEWBGC SICHEMMBW1mCW5	-	-	-	-	-
910505102926	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	-	-	-	-	910505102873	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	-	-	-	-	-
910505102928	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	-	-	-	-	910505102875	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	-	-	-	-	-
910505102930	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	-	-	-	-	910505102877	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	-	-	-	-	-
910505102932	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	-	-	-	-	910505102880	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	-	-	-	-	-
910505102934	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	-	-	-	-	910505102881	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	-	-	-	-	-
910505104554	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	-	-	-	-	910505102884	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-	-	-
910505104556	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	-	-	-	-	910505102885	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-	-	-
910505102910	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-	-	-	-	910505102887	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	-	-	-	-	-
910505102912	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-	-	-	-	910505102891	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	-	-	-	-	-
910505102889	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	-	-	-	-	910505102895	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	Nödbelysning, 3 timmars användning med DALI-gränssnitt	850 lm	-	Lithium	
910505102893	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
910505102907	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	-	-	-	-	910505102897	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	Nödbelysning, 3 timmars användning med DALI-gränssnitt	850 lm	-	Lithium	
910505102909	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
910505102911	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
910505102913	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-	-	-	-	910505102901	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	-	-	-	-	-
910505102938	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	-	-	-	-	910505102902	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	-	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Nödbelysning	Nödljusflöde	Typ av		Order Code	Full Product Name	Nödbelysning	Nödljusflöde	Nödbelysning
				nödbelysning	nödbelysning					
910505102905	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	-	-	-		910505102933	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	-	-	-
910505102906	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	-	-	-		910505102935	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	-	-	-
910505102915	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	-	-	-		910505102936	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-	-	-
910505102917	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	-	-	-		910505102937	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-	-	-
910505102919	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	-	-	-		910505104555	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	-	-	-
910505102921	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	-	-	-		910505104557	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	-	-	-
910505102923	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	-	-	-		910505102856	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	-	-	-
910505102925	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	-	-	-		910505102857	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	-	-	-
910505102927	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	-	-	-		910505102860	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	-	-
910505102929	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	-	-	-		910505102861	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	-	-
910505102931	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	-	-	-		-	-	-	-	-

Nöddrift (2/2)

Order Code	Full Product Name	Uppskattad användningstid av nödbelysning (när den är fulladdad)
910505102953	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	-
910505102954	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	-
910505102955	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	-
910505102956	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	-
910505102865	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-
910505102866	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-
910505102858	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	-
910505102859	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	-
910505102862	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	-
910505102863	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	-
910505102868	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	3 h
910505102869	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	3 h
910505102870	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	3 h
910505102871	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	3 h
910505102864	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-
910505102867	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-
910505104565	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	-
910505102872	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	-
910505102874	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	-
910505102876	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	-

Order Code	Full Product Name	Uppskattad användningstid av nödbelysning (när den är fulladdad)
910505102878	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	-
910505102879	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	-
910505102882	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	-
910505102883	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	-
910505102886	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	-
910505102890	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	-
910505102894	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	3 h
910505102896	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	3 h
910505102898	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	-
910505102899	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	-
910505102903	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	-
910505102904	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	-
910505102914	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	-
910505102916	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	-
910505102918	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	-
910505102920	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	-
910505102922	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	-
910505102924	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	-
910505102926	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	-
910505102928	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	-
910505102930	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	-

Order Code	Full Product Name	Uppskattad användningstid av nödbelysning (när den är fulladdad)	Order Code	Full Product Name	Uppskattad användningstid av nödbelysning (när den är fulladdad)
910505102932	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	-	910505102885	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	-
910505102934	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	-	910505102887	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	-
910505104554	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	-	910505102891	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	-
910505104556	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	-	910505102895	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	3 h
910505102910	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-	910505102897	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	3 h
910505102912	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-	910505102901	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	-
910505102889	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	-	910505102902	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	-
910505102893	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	910505102905	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	-
910505102907	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	-	910505102906	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	-
910505102909	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-	910505102915	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	-
910505102911	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-	910505102917	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	-
910505102913	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-	910505102919	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	-
910505102938	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	-	910505102921	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	-
910505104551	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-	910505102923	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	-
910505104553	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	-	910505102925	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	-
910505104563	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	-	910505102927	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	-
910505102888	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	-	910505102929	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	-
910505102892	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	910505102931	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	-
910505102908	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-	910505102933	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	-
910505104550	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-	910505102935	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	-
910505104562	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	-	910505102936	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-
910505104564	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMB1mCW5	-	910505102937	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-
910505102873	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	-	910505104555	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	-
910505102875	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	-	910505104557	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	-
910505102877	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	-	910505102856	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	-
910505102880	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	-	910505102857	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	-
910505102881	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	-	910505102860	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	-
910505102884	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	-	910505102861	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	-

Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Omgivningstemperatur	Glödtrådtest	Flim		Order Code	Full Product Name	Omgivningstemperatur	Glödtrådtest	Flimmervärde (PstLM)
				(Pst)	Order Code					
910505102953	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	-30 till +55 °C	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,22	910505102866	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-30 till +55 °C	Temperatur 650 °C, under 30 s	1	
910505102954	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	-30 till +55 °C	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,22	910505102868	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	-30 till +55 °C	Temperatur 650 °C, under 30 s	1	
910505102955	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	-30 till +55 °C	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,22	910505102869	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	-30 till +55 °C	Temperatur 650 °C, under 30 s	1	
910505102956	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	-30 till +55 °C	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,22	910505102862	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	-30 till +55 °C	Temperatur 650 °C, under 30 s	1	
910505102865	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-30 till +55 °C	Temperatur 650 °C, under 30 s	1	910505102863	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	-30 till +55 °C	Temperatur 650 °C, under 30 s	1	

Order Code	Full Product Name	Omgivningstemperatur	Glödtrådstest	Flim		Order Code	Full Product Name	Omgivningstemperatur	Glödtrådstest	Flimmervärde (PstLM)
				(Pst)						
910505102868	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	0 °C till 25 °C	Temperatur 850 °C, under 30 s	1		910505102896	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	0 °C till 25 °C	Temperatur 850 °C, under 30 s	-
910505102869	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	0 °C till 25 °C	Temperatur 850 °C, under 30 s	1		910505102898	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	-30 till +55 °C	Temperatur 650 °C, under 30 s	-
910505102870	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	0 °C till 25 °C	Temperatur 850 °C, under 30 s	1		910505102899	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	-30 till +55 °C	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,12
910505102871	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	0 °C till 25 °C	Temperatur 850 °C, under 30 s	1		910505102903	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	-30 till +55 °C	Temperatur 650 °C, under 30 s	-
910505102864	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-30 till +55 °C	Temperatur 650 °C, under 30 s	1		910505102904	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	-30 till +55 °C	Temperatur 650 °C, under 30 s	-
910505102867	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-30 till +55 °C	Temperatur 650 °C, under 30 s	1		910505102944	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	-30 till +55 °C	Temperatur 650 °C, under 30 s	-
910505104565	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	-30 till +55 °C	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,12		910505102907	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	-30 till +55 °C	Temperatur 650 °C, under 30 s	-
910505102872	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	-30 till +55 °C	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,04		910505102907	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	-30 till +55 °C	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,12
910505102874	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	-30 till +55 °C	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,04		910505102900	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	-30 till +55 °C	Temperatur 650 °C, under 30 s	-
910505102876	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	-30 till +55 °C	Temperatur 650 °C, under 30 s	-		910505102922	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	-30 till +55 °C	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,12
910505102878	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	-30 till +55 °C	Temperatur 650 °C, under 30 s	-		910505102924	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	-30 till +55 °C	Temperatur 650 °C, under 30 s	-
910505102879	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	-30 till +55 °C	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,12		910505102906	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	-30 till +55 °C	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,12
910505102882	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	-30 till +55 °C	Temperatur 650 °C, under 30 s	-		910505102928	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	-30 till +55 °C	Temperatur 650 °C, under 30 s	-
910505102883	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	-30 till +55 °C	Temperatur 650 °C, under 30 s	-		910505102930	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	-30 till +55 °C	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,12
910505102886	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	-30 till +55 °C	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,12		910505102902	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	-30 till +55 °C	Temperatur 650 °C, under 30 s	-
910505102890	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	-30 till +55 °C	Temperatur 650 °C, under 30 s	-		910505102934	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	-30 till +55 °C	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,12
910505102894	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	0 °C till 25 °C	Temperatur 850 °C, under 30 s	0,12		910505104567	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	-30 till +55 °C	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,12

Order Code	Full Product Name	Omgivningstemperatur	Glödtrådstest	Flim		Omgivningstemperatur	Glödtrådstest	Flimmervärde
				(PstI)	(PstLM)			
910505104556	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	-30 till +55 °C	Temperatur 650 °C, under 30 s	-	910505104562	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	-30 till +55 °C Temperatur 650 °C, under 30 s	0,12
910505102910	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-30 till +55 °C	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,12	910505104567	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	-30 till +55 °C Temperatur 650 °C, under 30 s	-
910505102912	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-30 till +55 °C	Temperatur 650 °C, under 30 s	-	910505102873	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	-30 till +55 °C Temperatur 650 °C, under 30 s	0,04
910505102889	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	-30 till +55 °C	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,12	910505102807	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	-30 till +55 °C Temperatur 650 °C, under 30 s	0,04
910505102893	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	-30 till +55 °C	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,12	910505102807	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	-30 till +55 °C Temperatur 650 °C, under 30 s	0,12
910505102907	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	-30 till +55 °C	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,12	910505102800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	-30 till +55 °C Temperatur 650 °C, under 30 s	0,12
910505102909	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-30 till +55 °C	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,12	910505102807	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	-30 till +55 °C Temperatur 650 °C, under 30 s	0,22
910505102911	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-30 till +55 °C	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,12	910505102807	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	-30 till +55 °C Temperatur 650 °C, under 30 s	0,12
910505102913	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-30 till +55 °C	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,12	910505102803	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	-30 till +55 °C Temperatur 650 °C, under 30 s	0,22
910505102938	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	-30 °C till +55 °C	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,22	910505102807	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	-30 till +55 °C Temperatur 650 °C, under 30 s	0,12
910505104551	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-30 till +55 °C	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,12	910505102807	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	-30 till +55 °C Temperatur 650 °C, under 30 s	0,12
910505104553	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	-30 till +55 °C	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,35	910505102803	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	0 °C till 25 °C Temperatur 850 °C, under 30 s	0,12
910505104563	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	-30 till +55 °C	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,12	910505102807	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	0 °C till 25 °C Temperatur 850 °C, under 30 s	0,12
910505102888	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	-30 till +55 °C	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,12	910505102907	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	-30 till +55 °C Temperatur 650 °C, under 30 s	0,12
910505102892	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	-30 till +55 °C	Temperatur 650 °C, under 30 s	-	910505102902	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	-30 till +55 °C Temperatur 650 °C, under 30 s	0,22
910505102908	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-30 till +55 °C	Temperatur 650 °C, under 30 s	-	910505102905	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	-30 till +55 °C Temperatur 650 °C, under 30 s	0,12
910505104550	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-30 till +55 °C	Temperatur 650 °C, under 30 s	-	910505102906	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	-30 till +55 °C Temperatur 650 °C, under 30 s	0,22

Order Code	Full Product Name	Omgivningstemperatur	Glödtrådstest	Flim		Omgivningstemperatur	Glödtrådstest	Flimmervärde (PstLM)
				(Pst)	Order Code			
910505102915	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	-30 till +55 °C	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,12	910505102903	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	-30 till +55 °C Temperatur 650 °C, under 30 s	0,12
910505102917	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	-30 till +55 °C	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,12	910505102906	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-30 °C till +65 °C Temperatur 650 °C, under 30 s	0,12
910505102919	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	-30 till +55 °C	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,12	910505102907	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-30 °C till +55 °C Temperatur 650 °C, under 30 s	0,22
910505102921	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	-30 till +55 °C	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,12	910505104563	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	-30 till +55 °C Temperatur 650 °C, under 30 s	0,12
910505102923	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	-30 till +55 °C	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,12	910505104567	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	-30 till +55 °C Temperatur 650 °C, under 30 s	0,12
910505102925	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	-30 till +55 °C	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,12	910505102868	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	-30 till +55 °C Temperatur 650 °C, under 30 s	1
910505102927	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	-30 till +55 °C	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,12	910505102867	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	-30 till +55 °C Temperatur 650 °C, under 30 s	1
910505102929	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	-30 till +55 °C	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,12	910505102860	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	-30 till +55 °C Temperatur 650 °C, under 30 s	1
910505102931	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	-30 till +55 °C	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,12	910505102867	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	-30 till +55 °C Temperatur 650 °C, under 30 s	1
910505102933	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	-30 till +55 °C	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,12	0,07			

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet	Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
910505102953	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3	910505102862	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102954	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3	910505102863	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102955	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3	910505102868	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102956	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3	910505102869	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102865	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	(0.380, 0.375) SDCM 3	910505102870	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102866	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	(0.383, 0.377) SDCM 3	910505102871	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102858	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	(0.380, 0.375) SDCM 3	910505102864	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102859	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	(0.380, 0.375) SDCM 3	910505102867	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	(0.383, 0.377) SDCM 3

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet	Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
910505104565	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	(0.383, 0.377) SDCM 3	910505102934	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102872	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3	910505104554	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102874	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3	910505104556	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102876	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3	910505102910	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102878	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3	910505102912	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102879	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3	910505102889	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102882	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3	910505102893	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102883	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3	910505102907	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102886	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3	910505102909	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102890	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3	910505102911	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102894	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	(0.380, 0.375) SDCM 3	910505102913	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102896	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	(0.383, 0.377) SDCM 3	910505102938	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102898	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3	910505104551	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102899	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3	910505104553	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102903	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3	910505104563	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102904	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3	910505102888	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102914	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3	910505102892	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102916	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3	910505102908	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102918	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3	910505104550	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102920	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3	910505104562	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102922	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3	910505104564	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102924	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3	910505102873	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102926	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	(0.312, 0.327) SDCM 3	910505102875	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102928	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	(0.312, 0.325) SDCM 3	910505102877	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102930	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	(0.432, 0.400) SDCM 3	910505102880	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102932	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	(0.435, 0.401) SDCM 3	910505102881	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
910505102884	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102885	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102887	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102891	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102895	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102897	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102901	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102902	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102905	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102906	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102915	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102917	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102919	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102921	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102923	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
910505102925	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102927	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	(0.312, 0.327) SDCM 3
910505102929	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	(0.312, 0.325) SDCM 3
910505102931	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	(0.432, 0.400) SDCM 3
910505102933	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	(0.435, 0.401) SDCM 3
910505102935	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102936	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102937	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505104555	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505104557	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102856	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102857	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102860	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102861	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	(0.383, 0.377) SDCM 3


Produktdata

Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
910505102953	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	BY581P
910505102954	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	BY581P
910505102955	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	BY581P
910505102956	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	BY581P
910505102865	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	BY580X
910505102866	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	BY581X
910505102858	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	BY580X
910505102859	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	BY581X
910505102862	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	BY581X
910505102863	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	BY581X
910505102868	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	BY581X
910505102869	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	BY581X
910505102870	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	BY581X
910505102871	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	BY581X
910505102864	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	BY580X
910505102867	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	BY580X
910505104565	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMB1mCW5	BY581P


Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
910505102872	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	BY580P
910505102874	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	BY580P
910505102876	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	BY580P
910505102878	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	BY580P
910505102879	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	BY580P
910505102882	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	BY580P
910505102883	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	BY580P
910505102886	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	BY580P
910505102890	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	BY580P
910505102894	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	BY580P
910505102896	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	BY580P
910505102898	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	BY580P
910505102899	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	BY580P
910505102903	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	BY580P
910505102904	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	BY580P
910505102914	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	BY580P
910505102916	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	BY580P
910505102918	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	BY580P

Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod	Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
910505102920	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	BY580P	910505102880	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	BY581P
910505102922	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	BY580P	910505102881	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	BY581P
910505102924	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	BY580P	910505102884	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	BY581P
910505102926	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	BY580P	910505102885	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	BY581P
910505102928	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	BY580P	910505102887	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	BY581P
910505102930	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	BY580P	910505102891	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	BY581P
910505102932	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	BY580P	910505102895	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	BY581P
910505102934	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	BY580P	910505102897	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	BY581P
910505104554	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	BY580P	910505102901	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	BY581P
910505104556	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	BY580P	910505102902	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	BY581P
910505102910	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	BY580P	910505102905	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	BY581P
910505102912	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	BY580P	910505102906	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	BY581P
910505102889	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	BY581P	910505102915	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	BY581P
910505102893	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	BY581P	910505102917	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	BY581P
910505102907	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	BY581P	910505102919	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	BY581P
910505102909	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	BY581P	910505102921	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	BY581P
910505102911	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	BY581P	910505102923	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	BY581P
910505102913	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	BY581P	910505102925	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	BY581P
910505102938	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	BY581P	910505102927	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	BY581P
910505104551	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	BY581P	910505102929	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	BY581P
910505104553	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	BY581P	910505102931	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	BY581P
910505104563	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	BY581P	910505102933	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	BY581P
910505102888	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	BY580P	910505102935	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	BY581P
910505102892	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	BY580P	910505102936	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	BY581P
910505102908	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	BY580P	910505102937	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	BY581P
910505104550	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	BY580P	910505104555	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	BY581P
910505104562	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	BY580P	910505104557	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	BY581P
910505104564	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	BY580P	910505102856	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	BY580X
910505102873	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	BY581P	910505102857	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	BY580X
910505102875	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	BY581P	910505102860	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	BY580X
910505102877	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	BY581P	910505102861	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	BY580X


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BY580PI -
910505102872




Polar Normal (separate) - BY580PI -
910505102863




Polar Normal (separate) - BY580PI -
910505102914


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102899




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102869




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102915




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102865




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102895




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102898



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102856




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102924




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102881


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102925




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102857




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102933




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102873




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102902




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102884



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102874






Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102896



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102875




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102868

Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102923




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102858



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102871

Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102901

Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102922




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102862


Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102906

Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102921


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102920




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102932




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102864




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102934




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102878




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102866



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102885




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102883




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102918


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102882




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102916




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102926




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102928




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102935




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102903



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102891




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102904




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102886


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102867




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102905




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102890




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102894




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102930




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102919



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102879




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102870




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102887


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102859




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102892




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102893




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102860




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102929




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102931



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102917




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102877




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102889


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102927




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102861




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102888




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102880




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102897




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102876



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102938




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102936




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102937


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104550




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104551




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102907




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102913




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102912




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102909



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102908




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102910




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102911


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104557




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104554




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104555




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104563




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104556




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104564




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104565



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104562




Polar Normal (separate) - null - 910505102956




Polar Normal (separate) - null - 910505102953


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 910505102955



Polar Normal (separate) - null - 910505102954



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104553

