



GentleSpace – високоякісне, ефективне освітлення, розроблене для досконалості в складних умовах

GentleSpace 4-го покоління – це найкраще рішення для освітлення промислових приміщень та критих спортивних споруд. Він перевершує очікування, забезпечуючи чудову якість освітлення, підвищуючи безпеку та продуктивність працівників, а також дотримуючись усіх відповідних норм безпеки. Розроблений для довговічності, GentleSpace 4-го покоління зменшує частоту, клопіт та витрати на технічне обслуговування, що робить його ідеальним для встановлення з високими стелями. Його енергоефективна конструкція скорочує експлуатаційні витрати, забезпечуючи максимальну ефективність застосування та привабливу загальну вартість володіння (TCO). У цій лінійці є широкий вибір оптики, різних варіантів кутів променя (від дуже вузьких до широких), світлового потоку та підключення. З GentleSpace gen4 ви можете легко встановити освітлення в приміщеннях із високою стелею відповідно до своїх потреб. Його сучасний плоский дизайн полегшує встановлення, очищення та

обслуговування. Конструкція з одним оптичним вікном забезпечує чудову візуальну якість. Різноманітні можливості монтажу та роз'єми, такі як попередньо встановлений роз'єм IP65, забезпечують швидке та просте встановлення. Міцна конструкція дозволяє витримувати суворі умови в будь-яких середовищах. Ви можете вибрати різні матеріали покриття, зокрема ті, що підходять для екстремальних температур (XT), вибухонебезпечних зон (ATEX 2/22) та спортивних приміщень. Крім того, GentleSpace gen4 має різноманітні можливості підключення. Він готовий до використання в підключених системах освітлення, таких як Interact. Надійне, високоефективне освітлення з інтелектуальним підключенням — яскравий вибір для кращого майбутнього. Підтримуйте сталий розвиток із GentleSpace gen4 — рішенням для освітлення високих стель, яке відповідає принципам циркулярної економіки, довго служить і використовує перероблені матеріали. Світильник придатний для обслуговування, вся інформація доступна під рукою через додаток Signify Service tag. Якщо ви шукаєте надійне рішення, яке можна встановити й забути, або хочете створити систему освітлення, яку пізніше можна буде скоригувати, GentleSpace gen4 — саме те, що вам треба.

Переваги

- Міцна конструкція, створена для роботи в суворих умовах у будь-яких середовищах
- Компактна архітектура виробу, стійка до сильних ударів (IK08), води та пилу (IP65)
- Відмінна рівномірність світла та низький рівень відблисків для оптимізованих умов роботи з підвищеною безпекою та більшим візуальним комфортом
- Приваблива загальна вартість володіння завдяки високій світловіддачі (до 189 лм/Вт), тривалому терміну служби (100 000 годин при L85) та оптимізованому плану освітлення, який вимагає меншої кількості світильників на одне застосування.
- Легкий монтаж. Цілісна, легша архітектура (приблизно на 20% легша, ніж попереднє покоління) з кількома варіантами кріплення для гнучкого встановлення в різних середовищах та умовах
- Підтримка Interact Ready для інтелектуального освітлення. Підключіться до хмари та відкрийте для себе додаткові способи економії енергії завдяки оптимізованій ефективності, датчикам руху та використанню денного світла, а також покращеному керуванню освітленням, продуктивності та безпеці.
- Розроблено з урахуванням принципів сталого розвитку. Відповідає критеріям циркулярного освітлення, що допомагає вам досягти ваших цілей сталого розвитку

Applications

- Виробничі майданчики (від виробництва харчових продуктів і напоїв до важкої промисловості)
- Склади й логістичні центри
- Криті спортивні споруди, басейни та виставкові зали

Характеристики

- Виняткова продуктивність завдяки версіям UltraEfficient (UE, 189 лм/Вт) та High-Efficiency (HE, 183 лм/Вт)
- Тривалий термін служби 100 000 годин при L85
- Високий рівень захисту від води (IP65) та ударів (IK08)
- Широкий вибір оптики (широкий промінь/середній промінь/вузький промінь/надвузький промінь/оптика для високої стелі/асиметричний промінь)
- Спеціальні моделі для використання в різних умовах: екстремальна модель (XT) до 70°C (клас безпеки I або II), захищена модель для басейнів (SWP) (захист відповідно до MSP), сертифікована VDE ударостійка модель (BP), версія із сертифікатом ATEX 2/22. Протестовано на відповідність широкому переліку хімічних речовин, які можуть бути присутніми в промислових умовах

- Знімна система кріплення для легкого встановлення, зокрема різні варіанти кріплення та роз'єми (попередньо встановлений роз'єм IP65 або кабель з гнучким проводом)
- Міцний литий алюмінієвий корпус з ефективним терморегулюванням та плоским дизайном спереду та ззаду для легкого встановлення, очищення та обслуговування

- Конструкція з одним світлодіодним модулем для чудової якості світла
- Доступ до застосунку Signify Service tag з інформацією про сервісне обслуговування та технічне обслуговування

Версії



GentleSpace gen4-large,
suspension



GentleSpace gen4-large, wall-
bracket



GentleSpace gen4-small,
suspension



GentleSpace gen4-large,
bracket



GentleSpace gen4




GentleSpace gen4-small, wall-
bracket



GentleSpace gen4-large,
suspension

Розміри


700s suspended



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI


BY580P, BY582P suspended



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY580P 130S/840 DIA MB GC SI


BY581P, BY583P Bracket



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR


BY580P, BY582P Bracket



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR


700S Bracket



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR


BY581P, BY583P suspended



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY581X 250S/840 SIA WB GC SI IA9

Деталі по продукції

	GentleSpace gen4-large, suspension		GentleSpace gen4-small, suspension
---	---------------------------------------	---	---------------------------------------

Загальна інформація

Кількість розподільних коробок	1 шт.
Драйвер входить у комплект	Так
Service tag	Так

Світлотехнічні

Кут променю джерела світла	10 or 24 °
----------------------------	------------

Експлуатаційні й електричні

Вхідна напруга	Від 220 до 240 V
Частота мережі	50 to 60 Hz

Елементи керування й затемнення

Максимальний рівень зменшення яскравості	10%
Вбудований контроль	Датчик SNH (R) 210

Механічні деталі й корпус

Колір корпусу	Сріблястий
Ударостійкість для спеціальних застосувань	Освітлення, стійке до ударів м'ячем
Код захисту від проникнення	IP65 [Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води]
Клас вибухонебезпеки	Зона 2 й 22

Робота в аварійному режимі

Номінальна тривалість аварійного освітлення (після повної зарядки)	3 година (-н)
Центральне аварійне освітлення	Ні
Тип акумуляторної батареї для аварійного освітлення	Lithium

Затвердження й застосування

Позначка займистості	Для монтажу на легкозаймисті поверхні
Знак CE	Так
Знак ENEC	Знак ENEC

Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)

Допустиме відхилення світлового потоку +/-10%

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Світловий потік	Корельована колірна температура (ном.)	Світловіддача (номінальна) (ном.)	Індекс якості кольоропередачі (CRI)	Тип оптичного пристрою
910505102953	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	70 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Широкий промінь
910505102954	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	70 000 lm	4000 K	177 lm/W	>80	Широкий промінь
910505102955	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	70 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Широкий промінь
910505102956	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	70 000 lm	4000 K	177 lm/W	>80	Широкий промінь
910505104565	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	25 000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Широкий промінь
910505102872	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	17 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Широкий промінь
910505102874	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	17 000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Широкий промінь
910505102878	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	13 000 lm	4000 K	171 lm/W	>80	Широкий промінь
910505102879	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	17 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Широкий промінь
910505102882	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	13 000 lm	4000 K	178 lm/W	>80	Широкий промінь
910505102883	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	17 000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Широкий промінь
910505102886	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	17 000 lm	4000 K	155 lm/W	>80	Широкий промінь
910505102890	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	17 000 lm	4000 K	164 lm/W	>80	Широкий промінь
910505102894	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	17 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Широкий промінь
910505102896	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	17 000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Широкий промінь
910505102898	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	13 000 lm	4000 K	169 lm/W	>80	Середній промінь
910505102899	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	17 000 lm	4000 K	164 lm/W	>80	Середній промінь
910505102903	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	13 000 lm	4000 K	178 lm/W	>80	Середній промінь
910505102904	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	17 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Середній промінь
910505102914	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	17 000 lm	4000 K	164 lm/W	>80	Вузький промінь
910505102916	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	17 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Вузький промінь
910505102918	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	17 000 lm	4000 K	164 lm/W	>80	Вузький промінь
910505102920	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	17 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Вузький промінь
910505102922	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	17 000 lm	4000 K	164 lm/W	>80	Оптичний пристрій для високого встановлення
910505102924	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	17 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Оптичний пристрій для високого встановлення

Order Code	Full Product Name	Світловий потік	Корельована колірна температура (ном.)	Світловіддача (номінальна) (ном.)	Індекс якості кольоропередачі (CRI)	Тип оптичного пристрою
910505102926	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	17 000 lm	6500 K	164 lm/W	>80	Широкий промінь
910505102928	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	17 000 lm	6500 K	172 lm/W	>80	Широкий промінь
910505102930	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	17 000 lm	3000 K	155 lm/W	>80	Широкий промінь
910505102932	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	17 000 lm	3000 K	159 lm/W	>80	Широкий промінь
910505102934	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	17 000 lm	4000 K	157 lm/W	>90	Широкий промінь
910505104540	BY582P 170S/840 DIA HE WB GC SI 0.5m CW5	17 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Широкий промінь
910505104542	BY582P 170S/840 DIA HE WB GC SI 1m CW5	17 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Широкий промінь
910505104554	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	17 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Широкий промінь
910505104556	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	17 000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Широкий промінь
910505104558	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI IA9	17 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Широкий промінь
910505104560	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 IA9	17 000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Широкий промінь
910505102889	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	25 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Широкий промінь
910505102893	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	25 000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Широкий промінь
910505104551	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	25 000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Широкий промінь
910505104553	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	25 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Широкий промінь
910505104559	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI IA9	25 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Широкий промінь
910505104561	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 IA9	25 000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Широкий промінь
910505104563	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	25 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Широкий промінь
910505102888	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	17 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Широкий промінь
910505102892	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	17 000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Широкий промінь
910505104550	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	17 000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Широкий промінь
910505104562	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	17 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Широкий промінь
910505104564	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	17 000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Широкий промінь
910505102873	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	25 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Широкий промінь
910505102875	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	25 000 lm	4000 K	184 lm/W	>80	Широкий промінь
910505102877	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	20 000 lm	4000 K	189 lm/W	>80	Широкий промінь
910505102880	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	25 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Широкий промінь
910505102881	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	35 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Широкий промінь
910505102884	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	25 000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Широкий промінь
910505102885	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	35 000 lm	4000 K	177 lm/W	>80	Широкий промінь
910505102887	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	25 000 lm	4000 K	162 lm/W	>80	Широкий промінь
910505102891	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	25 000 lm	4000 K	171 lm/W	>80	Широкий промінь
910505102895	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	25 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Широкий промінь
910505102897	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	25 000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Широкий промінь
910505102901	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	25 000 lm	4000 K	171 lm/W	>80	Середній промінь
910505102902	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	35 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Середній промінь
910505102905	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	25 000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Середній промінь
910505102906	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	35 000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Середній промінь
910505102915	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	25 000 lm	4000 K	171 lm/W	>80	Вузький промінь
910505102917	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	25 000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Вузький промінь

Order Code	Full Product Name	Світловий потік	Корельована колірна температура (ном.)	Світловіддача (номінальна) (ном.)	Індекс якості кольоропередачі (CRI)	Тип оптичного пристрою
910505102919	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	25 000 lm	4000 K	171 lm/W	>80	Вузький промінь
910505102921	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	25 000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Вузький промінь
910505102923	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	25 000 lm	4000 K	171 lm/W	>80	Оптичний пристрій для високого встановлення
910505102925	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	25 000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Оптичний пристрій для високого встановлення
910505102927	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	25 000 lm	6500 K	171 lm/W	>80	Широкий промінь
910505102929	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	25 000 lm	6500 K	179 lm/W	>80	Широкий промінь
910505102931	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	25 000 lm	3000 K	162 lm/W	>80	Широкий промінь
910505102933	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	25 000 lm	3000 K	171 lm/W	>80	Широкий промінь
910505102935	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	25 000 lm	4000 K	165 lm/W	>90	Широкий промінь
910505104541	BY583P 250S/840 DIA HE WB GC SI 0.5m CW5	25 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Широкий промінь
910505104543	BY583P 250S/840 DIA HE WB GC SI 1m CW5	25 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Широкий промінь
910505104555	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	25 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Широкий промінь
910505104557	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	25 000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Широкий промінь

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність	Підходить для довільного перемикання	Клас захисту IEC
910505102953	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	420 W	Hi	Клас безпеки I
910505102954	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	397 W	Hi	Клас безпеки I
910505102955	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	420 W	Hi	Клас безпеки I
910505102956	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	397 W	Hi	Клас безпеки I
910505104565	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCISICHEMMBW1mCW5	138 W	Hi	Клас безпеки I
910505102872	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	102 W	Hi	Клас безпеки I
910505102874	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	97 W	Hi	Клас безпеки I
910505102878	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	76 W	Hi	Клас безпеки I
910505102879	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	102 W	Hi	Клас безпеки I
910505102882	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	73 W	Hi	Клас безпеки I
910505102883	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	97 W	Hi	Клас безпеки I
910505102886	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	110 W	Hi	Клас безпеки I
910505102890	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	104 W	Hi	Клас безпеки I
910505102894	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	102 W	Hi	Клас безпеки I
910505102896	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	97 W	Hi	Клас безпеки I
910505102898	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	77 W	Hi	Клас безпеки I
910505102899	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	104 W	Hi	Клас безпеки I
910505102903	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	73 W	Hi	Клас безпеки I
910505102904	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	98 W	Hi	Клас безпеки I
910505102914	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	104 W	Hi	Клас безпеки I
910505102916	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	98 W	Hi	Клас безпеки I

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність	Підходить для довільного перемикання	Клас захисту IEC
910505102918	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	104 W	Ні	Клас безпеки I
910505102920	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	98 W	Ні	Клас безпеки I
910505102922	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	104 W	Ні	Клас безпеки I
910505102924	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	98 W	Ні	Клас безпеки I
910505102926	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	104 W	Ні	Клас безпеки I
910505102928	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	99 W	Ні	Клас безпеки I
910505102930	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	110 W	Ні	Клас безпеки I
910505102932	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	104 W	Ні	Клас безпеки I
910505102934	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	108 W	Ні	Клас безпеки I
910505104540	BY582P 170S/840 DIA HE WB GC SI 0.5m CW5	102 W	Ні	Клас безпеки I
910505104542	BY582P 170S/840 DIA HE WB GC SI 1m CW5	102 W	Ні	Клас безпеки I
910505104554	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	102 W	Ні	Клас безпеки I
910505104556	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	97 W	Ні	Клас безпеки I
910505104558	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI IA9	102 W	Так (стосується виявлення присутності/руху та використання денного світла)	Клас безпеки I
910505104560	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 IA9	97 W	Так (стосується виявлення присутності/руху та використання денного світла)	Клас безпеки I
910505102889	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	144 W	Ні	Клас безпеки I
910505102893	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	138 W	Ні	Клас безпеки I
910505104551	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	138 W	Ні	Клас безпеки I
910505104553	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	144 W	Ні	II клас безпеки
910505104559	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI IA9	144 W	Так (стосується виявлення присутності/руху та використання денного світла)	Клас безпеки I
910505104561	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 IA9	138 W	Так (стосується виявлення присутності/руху та використання денного світла)	Клас безпеки I
910505104563	BY581P 250S/840 DIA HE WBGC SICHEMBR1mCW5	144 W	Ні	Клас безпеки I
910505102888	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	102 W	Ні	Клас безпеки I
910505102892	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	97 W	Ні	Клас безпеки I
910505104550	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	97 W	Ні	Клас безпеки I
910505104562	BY580P 170S/840 DIA HE WBGC SICHEMBR1mCW5	102 W	Ні	Клас безпеки I
910505104564	BY580P 170S/840 DIA HEWBGC SICHEMMBW1mCW5	97 W	Ні	Клас безпеки I
910505102873	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	144 W	Ні	Клас безпеки I
910505102875	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	136 W	Ні	Клас безпеки I
910505102877	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	106 W	Ні	Клас безпеки I
910505102880	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	144 W	Ні	Клас безпеки I
910505102881	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	210 W	Ні	Клас безпеки I
910505102884	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	138 W	Ні	Клас безпеки I
910505102885	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	198 W	Ні	Клас безпеки I
910505102887	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	154 W	Ні	Клас безпеки I
910505102891	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	146 W	Ні	Клас безпеки I
910505102895	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	144 W	Ні	Клас безпеки I
910505102897	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	138 W	Ні	Клас безпеки I

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність	Підходить для довільного перемикання	Клас захисту IEC
910505102901	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	146 W	Hi	Клас безпеки I
910505102902	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	210 W	Hi	Клас безпеки I
910505102905	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	138 W	Hi	Клас безпеки I
910505102906	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	200 W	Hi	Клас безпеки I
910505102915	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	146 W	Hi	Клас безпеки I
910505102917	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	138 W	Hi	Клас безпеки I
910505102919	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	146 W	Hi	Клас безпеки I
910505102921	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	138 W	Hi	Клас безпеки I
910505102923	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	146 W	Hi	Клас безпеки I
910505102925	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	138 W	Hi	Клас безпеки I
910505102927	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	146 W	Hi	Клас безпеки I
910505102929	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	140 W	Hi	Клас безпеки I
910505102931	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	154 W	Hi	Клас безпеки I
910505102933	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	146 W	Hi	Клас безпеки I
910505102935	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	152 W	Hi	Клас безпеки I
910505104541	BY583P 250S/840 DIA HE WB GC SI 0.5m CW5	144 W	Hi	Клас безпеки I
910505104543	BY583P 250S/840 DIA HE WB GC SI 1m CW5	144 W	Hi	Клас безпеки I
910505104555	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	144 W	Hi	Клас безпеки I
910505104557	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	138 W	Hi	Клас безпеки I

Елементи керування й затемнення

Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю
910505102953	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	Так
910505102954	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	Так
910505102955	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	Так
910505102956	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	Так
910505104565	BY581P 250S/840 DIA HEWBGC SICHEMMBW1mCW5	Так
910505102872	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	Hi
910505102874	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	Hi
910505102878	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	Так
910505102879	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	Так
910505102882	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	Так
910505102883	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	Так
910505102886	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	Так
910505102890	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	Так
910505102894	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	Так
910505102896	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	Так
910505102898	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	Так
910505102899	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	Так
910505102903	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	Так
910505102904	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	Так

Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю
910505102914	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	Так
910505102916	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	Так
910505102918	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	Так
910505102920	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	Так
910505102922	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	Так
910505102924	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	Так
910505102926	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	Так
910505102928	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	Так
910505102930	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	Так
910505102932	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	Так
910505102934	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	Так
910505104540	BY582P 170S/840 DIA HE WB GC SI 0.5m CW5	Так
910505104542	BY582P 170S/840 DIA HE WB GC SI 1m CW5	Так
910505104554	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	Так
910505104556	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	Так
910505104558	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI IA9	Так
910505104560	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 IA9	Так
910505102889	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	Так
910505102893	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	Так
910505104551	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	Так
910505104553	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	Так
910505104559	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI IA9	Так
910505104561	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 IA9	Так
910505104563	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	Так
910505102888	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	Так
910505102892	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	Так
910505104550	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	Так
910505104562	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	Так
910505104564	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	Так
910505102873	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	Hi
910505102875	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	Hi
910505102877	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	Так
910505102880	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	Так
910505102881	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	Так
910505102884	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	Так
910505102885	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	Так
910505102887	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	Так
910505102891	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	Так
910505102895	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	Так
910505102897	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	Так
910505102901	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	Так
910505102902	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	Так

Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю
910505102905	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	Так
910505102906	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	Так
910505102915	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	Так
910505102917	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	Так
910505102919	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	Так
910505102921	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	Так
910505102923	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	Так
910505102925	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	Так
910505102927	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	Так
910505102929	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	Так
910505102931	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	Так
910505102933	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	Так
910505102935	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	Так
910505104541	BY583P 250S/840 DIA HE WB GC SI 0.5m CW5	Так
910505104543	BY583P 250S/840 DIA HE WB GC SI 1m CW5	Так
910505104555	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	Так
910505104557	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	Так

Механічні деталі й корпус

Order Code	Full Product Name	Код захисту від механічного впливу
910505102953	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	IK07
910505102954	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	IK07
910505102955	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	IK07
910505102956	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	IK07
910505104565	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	IK07
910505102872	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	IK07
910505102874	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	IK07
910505102878	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	IK07
910505102879	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	IK07
910505102882	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	IK07
910505102883	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	IK07
910505102886	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	IK07
910505102890	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	IK07
910505102894	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	IK07
910505102896	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	IK07
910505102898	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	IK07
910505102899	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	IK07
910505102903	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	IK07
910505102904	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	IK07
910505102914	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	IK07
910505102916	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	IK07

Order Code	Full Product Name	Код захисту від механічного впливу
910505102918	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	IK07
910505102920	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	IK07
910505102922	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	IK07
910505102924	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	IK07
910505102926	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	IK07
910505102928	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	IK07
910505102930	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	IK07
910505102932	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	IK07
910505102934	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	IK07
910505104540	BY582P 170S/840 DIA HE WB GC SI 0.5m CW5	IK07
910505104542	BY582P 170S/840 DIA HE WB GC SI 1m CW5	IK07
910505104554	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	IK07
910505104556	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	IK07
910505104558	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI IA9	IK03
910505104560	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 IA9	IK03
910505102889	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	IK07
910505102893	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	IK07
910505104551	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	IK07
910505104553	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	IK07
910505104559	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI IA9	IK03
910505104561	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 IA9	IK03
910505104563	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSCHEMBR1mCW5	IK07
910505102888	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	IK07
910505102892	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	IK07
910505104550	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	IK07
910505104562	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSCHEMBR1mCW5	IK07
910505104564	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSCHEMMBW1mCW5	IK07
910505102873	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	IK07
910505102875	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	IK07
910505102877	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	IK07
910505102880	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	IK07
910505102881	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	IK07
910505102884	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	IK07
910505102885	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	IK07
910505102887	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	IK07
910505102891	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	IK07
910505102895	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	IK07
910505102897	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	IK07
910505102901	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	IK07
910505102902	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	IK07
910505102905	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	IK07
910505102906	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	IK07

Order Code	Full Product Name	Код захисту від механічного впливу
910505102915	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	IK07
910505102917	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	IK07
910505102919	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	IK07
910505102921	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	IK07
910505102923	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	IK07
910505102925	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	IK07
910505102927	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	IK07
910505102929	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	IK07
910505102931	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	IK07
910505102933	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	IK07
910505102935	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	IK07
910505104541	BY583P 250S/840 DIA HE WB GC SI 0.5m CW5	IK07
910505104543	BY583P 250S/840 DIA HE WB GC SI 1m CW5	IK07
910505104555	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	IK07
910505104557	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	IK07

Робота в аварійному режимі

Order Code	Full Product Name	Резервний світловий потік	Споживана потужність при централізованому живленні постійним струмом під час аварійного режиму	Аварійне освітлення
910505102953	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	-	-	-
910505102954	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-
910505102955	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	-	-	-
910505102956	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	-	-
910505104565	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	-	-	-
910505102872	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	-	-	-
910505102874	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	-	-	-
910505102878	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	-	-	-
910505102879	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	-	-	-
910505102882	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-
910505102883	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-
910505102886	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	-	-	-
910505102890	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	-	-	-
910505102894	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	450 lm	3 W	Аварійне освітлення, професійна версія, тривалість роботи: 3 години
910505102896	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	450 lm	3 W	Аварійне освітлення, професійна версія, тривалість роботи: 3 години
910505102898	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	-	-	-
910505102899	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Резервний світловий потік	Споживана потужність при централізованому живленні постійним струмом під час аварійного режиму	Аварійне освітлення
910505102903	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	-	-	-
910505102904	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	-	-	-
910505102914	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	-	-	-
910505102916	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	-	-	-
910505102918	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	-	-	-
910505102920	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	-	-	-
910505102922	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	-	-	-
910505102924	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	-	-	-
910505102926	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	-	-	-
910505102928	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	-	-	-
910505102930	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	-	-	-
910505102932	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	-	-	-
910505102934	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	-	-	-
910505104540	BY582P 170S/840 DIA HE WB GC SI 0.5m CW5	-	-	-
910505104542	BY582P 170S/840 DIA HE WB GC SI 1m CW5	-	-	-
910505104554	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	-	-	-
910505104556	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	-	-	-
910505104558	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI IA9	-	-	-
910505104560	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 IA9	-	-	-
910505102889	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	-	-	-
910505102893	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	-	-
910505104551	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-	-	-
910505104553	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	-	-	-
910505104559	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI IA9	-	-	-
910505104561	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 IA9	-	-	-
910505104563	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	-	-	-
910505102888	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	-	-	-
910505102892	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	-	-
910505104550	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-	-	-
910505104562	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	-	-	-
910505104564	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	-	-	-
910505102873	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	-	-	-
910505102875	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	-	-	-
910505102877	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	-	-	-
910505102880	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	-	-	-
910505102881	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	-	-	-
910505102884	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-
910505102885	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-
910505102887	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	-	-	-
910505102891	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Резервний світловий потік	Споживана потужність при централізованому живленні постійним струмом під час аварійного режиму	Аварійне освітлення
910505102895	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	850 lm	5 W	Аварійне освітлення з інтерфейсом DALI, тривалість роботи: 3 години
910505102897	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	850 lm	5 W	Аварійне освітлення з інтерфейсом DALI, тривалість роботи: 3 години
910505102901	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	-	-	-
910505102902	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	-	-	-
910505102905	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	-	-	-
910505102906	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	-	-	-
910505102915	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	-	-	-
910505102917	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	-	-	-
910505102919	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	-	-	-
910505102921	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	-	-	-
910505102923	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	-	-	-
910505102925	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	-	-	-
910505102927	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	-	-	-
910505102929	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	-	-	-
910505102931	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	-	-	-
910505102933	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	-	-	-
910505102935	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	-	-	-
910505104541	BY583P 250S/840 DIA HE WB GC SI 0.5m CW5	-	-	-
910505104543	BY583P 250S/840 DIA HE WB GC SI 1m CW5	-	-	-
910505104555	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	-	-	-
910505104557	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	-	-	-

Затвердження й застосування

Order Code	Full Product Name	Випробування на займання	Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно до EN 61000-3-3	Міра видимості стробоскопічного ефекту (SVM)	Діапазон температури довкілля
910505102953	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	Температура 650 °C, тривалість 30 с	0,22	0,01	від -30 °C до +55 °C
910505102954	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	Температура 650 °C, тривалість 30 с	0,22	0,01	від -30 °C до +55 °C
910505102955	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	Температура 650 °C, тривалість 30 с	0,22	0,01	від -30 °C до +55 °C
910505102956	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	Температура 650 °C, тривалість 30 с	0,22	0,01	від -30 °C до +55 °C
910505104565	BY581P 250S/840 DIA HEWBGC SICHEMMBW1mCW5	Температура 650 °C, тривалість 30 с	0,12	0,07	від -30 °C до +55 °C

Order Code	Full Product Name	Випробування на займання	Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно до EN 61000-3-3	Міра видимості стробоскопічного ефекту (SVM)	Діапазон температури довкілля
910505102872	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	Температура 650 °C, тривалість 30 с	0,04	0,07	від -30 °C до +55 °C
910505102874	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	Температура 650 °C, тривалість 30 с	0,04	0,07	від -30 °C до +55 °C
910505102878	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	Температура 650 °C, тривалість 30 с	-	-	від -30 °C до +55 °C
910505102879	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	Температура 650 °C, тривалість 30 с	0,12	0,07	від -30 °C до +55 °C
910505102882	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	Температура 650 °C, тривалість 30 с	-	-	від -30 °C до +55 °C
910505102883	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	Температура 650 °C, тривалість 30 с	-	-	від -30 °C до +55 °C
910505102886	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	Температура 650 °C, тривалість 30 с	0,12	0,07	від -30 °C до +55 °C
910505102890	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	Температура 650 °C, тривалість 30 с	-	-	від -30 °C до +55 °C
910505102894	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	Температура 850 °C, тривалість 30 с	0,12	0,07	від 0 °C до +25 °C
910505102896	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	Температура 850 °C, тривалість 30 с	-	-	від 0 °C до +25 °C
910505102898	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	Температура 650 °C, тривалість 30 с	-	-	від -30 °C до +55 °C
910505102899	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	Температура 650 °C, тривалість 30 с	0,12	0,07	від -30 °C до +55 °C
910505102903	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	Температура 650 °C, тривалість 30 с	-	-	від -30 °C до +55 °C
910505102904	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	Температура 650 °C, тривалість 30 с	-	-	від -30 °C до +55 °C
910505102914	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	Температура 650 °C, тривалість 30 с	-	-	від -30 °C до +55 °C
910505102916	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	Температура 650 °C, тривалість 30 с	-	-	від -30 °C до +55 °C
910505102918	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	Температура 650 °C, тривалість 30 с	0,12	0,07	від -30 °C до +55 °C
910505102920	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	Температура 650 °C, тривалість 30 с	-	-	від -30 °C до +55 °C
910505102922	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	Температура 650 °C, тривалість 30 с	0,12	0,07	від -30 °C до +55 °C
910505102924	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	Температура 650 °C, тривалість 30 с	-	-	від -30 °C до +55 °C
910505102926	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	Температура 650 °C, тривалість 30 с	0,12	0,07	від -30 °C до +55 °C
910505102928	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	Температура 650 °C, тривалість 30 с	-	-	від -30 °C до +55 °C
910505102930	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	Температура 650 °C, тривалість 30 с	0,12	0,07	від -30 °C до +55 °C
910505102932	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	Температура 650 °C, тривалість 30 с	-	-	від -30 °C до +55 °C

Order Code	Full Product Name	Випробування на займання	Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно до EN 61000-3-3	Міра видимості стробоскопічного ефекту (SVM)	Діапазон температури довкілля
910505102934	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	Температура 650 °C, тривалість 30 с	0,12	0,07	від -30 °C до +55 °C
910505104540	BY582P 170S/840 DIA HE WB GC SI 0.5m CW5	Температура 650 °C, тривалість 30 с	0,12	0,07	від -30 °C до +55 °C
910505104542	BY582P 170S/840 DIA HE WB GC SI 1m CW5	Температура 650 °C, тривалість 30 с	0,12	0,07	від -30 °C до +55 °C
910505104554	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	Температура 650 °C, тривалість 30 с	0,12	0,07	від -30 °C до +55 °C
910505104556	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	Температура 650 °C, тривалість 30 с	-	-	від -30 °C до +55 °C
910505104558	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI IA9	Температура 650 °C, тривалість 30 с	1	0,4	від -30 °C до +55 °C
910505104560	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 IA9	Температура 650 °C, тривалість 30 с	1	0,4	від -30 °C до +55 °C
910505102889	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	Температура 650 °C, тривалість 30 с	0,12	0,07	від -30 °C до +55 °C
910505102893	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	Температура 650 °C, тривалість 30 с	0,12	0,07	від -30 °C до +55 °C
910505104551	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	Температура 650 °C, тривалість 30 с	0,12	0,07	від -30 °C до +55 °C
910505104553	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	Температура 650 °C, тривалість 30 с	0,35	0,07	від -30 °C до +55 °C
910505104559	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI IA9	Температура 650 °C, тривалість 30 с	1	0,4	від -30 °C до +55 °C
910505104561	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 IA9	Температура 650 °C, тривалість 30 с	1	0,4	від -30 °C до +55 °C
910505104563	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	Температура 650 °C, тривалість 30 с	0,12	0,07	від -30 °C до +55 °C
910505102888	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	Температура 650 °C, тривалість 30 с	0,12	0,07	від -30 °C до +55 °C
910505102892	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	Температура 650 °C, тривалість 30 с	-	-	від -30 °C до +55 °C
910505104550	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	Температура 650 °C, тривалість 30 с	-	-	від -30 °C до +55 °C
910505104562	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	Температура 650 °C, тривалість 30 с	0,12	0,07	від -30 °C до +55 °C
910505104564	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	Температура 650 °C, тривалість 30 с	-	-	від -30 °C до +55 °C
910505102873	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	Температура 650 °C, тривалість 30 с	0,04	0,07	від -30 °C до +55 °C
910505102875	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	Температура 650 °C, тривалість 30 с	0,04	0,07	від -30 °C до +55 °C
910505102877	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	Температура 650 °C, тривалість 30 с	0,12	0,07	від -30 °C до +55 °C
910505102880	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	Температура 650 °C, тривалість 30 с	0,12	0,07	від -30 °C до +55 °C
910505102881	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	Температура 650 °C, тривалість 30 с	0,22	0,01	від -30 °C до +55 °C

Order Code	Full Product Name	Випробування на займання	Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно до EN 61000-3-3	Міра видимості стробоскопічного ефекту (SVM)	Діапазон температури довкілля
910505102884	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	Температура 650 °C, тривалість 30 с	0,12	0,07	від -30 °C до +55 °C
910505102885	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	Температура 650 °C, тривалість 30 с	0,22	0,01	від -30 °C до +55 °C
910505102887	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	Температура 650 °C, тривалість 30 с	0,12	0,07	від -30 °C до +55 °C
910505102891	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	Температура 650 °C, тривалість 30 с	0,12	0,07	від -30 °C до +55 °C
910505102895	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	Температура 850 °C, тривалість 30 с	0,12	0,07	від 0 °C до +25 °C
910505102897	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	Температура 850 °C, тривалість 30 с	0,12	0,07	від 0 °C до +25 °C
910505102901	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	Температура 650 °C, тривалість 30 с	0,12	0,07	від -30 °C до +55 °C
910505102902	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	Температура 650 °C, тривалість 30 с	0,22	0,01	від -30 °C до +55 °C
910505102905	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	Температура 650 °C, тривалість 30 с	0,12	0,07	від -30 °C до +55 °C
910505102906	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	Температура 650 °C, тривалість 30 с	0,22	0,01	від -30 °C до +55 °C
910505102915	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	Температура 650 °C, тривалість 30 с	0,12	0,07	від -30 °C до +55 °C
910505102917	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	Температура 650 °C, тривалість 30 с	0,12	0,07	від -30 °C до +55 °C
910505102919	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	Температура 650 °C, тривалість 30 с	0,12	0,07	від -30 °C до +55 °C
910505102921	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	Температура 650 °C, тривалість 30 с	0,12	0,07	від -30 °C до +55 °C
910505102923	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	Температура 650 °C, тривалість 30 с	0,12	0,07	від -30 °C до +55 °C
910505102925	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	Температура 650 °C, тривалість 30 с	0,12	0,07	від -30 °C до +55 °C
910505102927	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	Температура 650 °C, тривалість 30 с	0,12	0,07	від -30 °C до +55 °C
910505102929	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	Температура 650 °C, тривалість 30 с	0,12	0,07	від -30 °C до +55 °C
910505102931	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	Температура 650 °C, тривалість 30 с	0,12	0,07	від -30 °C до +55 °C
910505102933	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	Температура 650 °C, тривалість 30 с	0,12	0,07	від -30 °C до +55 °C
910505102935	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	Температура 650 °C, тривалість 30 с	0,12	0,07	від -30 °C до +55 °C
910505104541	BY583P 250S/840 DIA HE WB GC SI 0.5m CW5	Температура 650 °C, тривалість 30 с	0,12	0,07	від -30 °C до +55 °C
910505104543	BY583P 250S/840 DIA HE WB GC SI 1m CW5	Температура 650 °C, тривалість 30 с	0,12	0,07	від -30 °C до +55 °C
910505104555	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	Температура 650 °C, тривалість 30 с	0,12	0,07	від -30 °C до +55 °C
910505104557	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	Температура 650 °C, тривалість 30 с	0,12	0,07	від -30 °C до +55 °C

Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає ІЕС)

Order Code	Full Product Name	Початкова колірність
910505102953	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102954	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102955	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102956	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505104565	BY581P 250S/840 DIA HEWBGC5ICHEMMBW1mCW5	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102872	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102874	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102878	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102879	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102882	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102883	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102886	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102890	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102894	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102896	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102898	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102899	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102903	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102904	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102914	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102916	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102918	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102920	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102922	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102924	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102926	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	(0.312, 0.327) SDCM 3
910505102928	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	(0.312, 0.325) SDCM 3
910505102930	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	(0.432, 0.400) SDCM 3
910505102932	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	(0.435, 0.401) SDCM 3
910505102934	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505104540	BY582P 170S/840 DIA HE WB GC SI 0.5m CW5	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505104542	BY582P 170S/840 DIA HE WB GC SI 1m CW5	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505104554	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505104556	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505104558	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI IA9	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505104560	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 IA9	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102889	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102893	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505104551	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505104553	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505104559	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI IA9	(0.380, 0.375) SDCM 3

Order Code	Full Product Name	Початкова колірність
910505104561	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 IA9	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505104563	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102888	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102892	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505104550	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505104562	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505104564	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102873	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102875	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102877	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102880	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102881	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102884	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102885	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102887	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102891	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102895	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102897	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102901	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102902	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102905	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102906	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102915	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102917	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102919	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102921	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102923	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505102925	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
910505102927	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	(0.312, 0.327) SDCM 3
910505102929	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	(0.312, 0.325) SDCM 3
910505102931	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	(0.432, 0.400) SDCM 3
910505102933	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	(0.435, 0.401) SDCM 3
910505102935	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505104541	BY583P 250S/840 DIA HE WB GC SI 0.5m CW5	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505104543	BY583P 250S/840 DIA HE WB GC SI 1m CW5	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505104555	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	(0.380, 0.375) SDCM 3
910505104557	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	(0.383, 0.377) SDCM 3


Дані про виріб

Order Code	Full Product Name	Код сімейства продуктів
910505102953	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	BY581P

Order Code	Full Product Name	Код сімейства продуктів
910505102954	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	BY581P
910505102955	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	BY581P
910505102956	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	BY581P
910505104565	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSCHEMMBW1mCW5	BY581P
910505102872	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	BY580P
910505102874	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	BY580P
910505102878	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	BY580P
910505102879	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	BY580P
910505102882	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	BY580P
910505102883	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	BY580P
910505102886	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	BY580P
910505102890	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	BY580P
910505102894	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	BY580P
910505102896	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	BY580P
910505102898	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	BY580P
910505102899	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	BY580P
910505102903	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	BY580P
910505102904	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	BY580P
910505102914	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	BY580P
910505102916	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	BY580P
910505102918	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	BY580P
910505102920	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	BY580P
910505102922	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	BY580P
910505102924	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	BY580P
910505102926	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	BY580P
910505102928	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	BY580P
910505102930	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	BY580P
910505102932	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	BY580P
910505102934	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	BY580P
910505104540	BY582P 170S/840 DIA HE WB GC SI 0.5m CW5	BY582P
910505104542	BY582P 170S/840 DIA HE WB GC SI 1m CW5	BY582P
910505104554	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	BY580P
910505104556	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	BY580P
910505104558	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI IA9	BY580X
910505104560	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 IA9	BY580X
910505102889	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	BY581P
910505102893	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	BY581P
910505104551	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	BY581P
910505104553	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR	BY581P
910505104559	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI IA9	BY581X
910505104561	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 IA9	BY581X
910505104563	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSCHEMBR1mCW5	BY581P

Order Code	Full Product Name	Код сімейства продуктів
910505102888	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	BY580P
910505102892	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	BY580P
910505104550	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	BY580P
910505104562	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	BY580P
910505104564	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	BY580P
910505102873	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	BY581P
910505102875	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	BY581P
910505102877	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	BY581P
910505102880	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	BY581P
910505102881	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	BY581P
910505102884	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	BY581P
910505102885	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	BY581P
910505102887	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	BY581P
910505102891	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	BY581P
910505102895	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	BY581P
910505102897	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	BY581P
910505102901	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	BY581P
910505102902	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	BY581P
910505102905	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	BY581P
910505102906	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	BY581P
910505102915	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	BY581P
910505102917	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	BY581P
910505102919	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	BY581P
910505102921	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	BY581P
910505102923	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	BY581P
910505102925	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	BY581P
910505102927	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	BY581P
910505102929	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	BY581P
910505102931	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	BY581P
910505102933	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	BY581P
910505102935	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	BY581P
910505104541	BY583P 250S/840 DIA HE WB GC SI 0.5m CW5	BY583P
910505104543	BY583P 250S/840 DIA HE WB GC SI 1m CW5	BY583P
910505104555	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	BY581P
910505104557	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	BY581P


Polar normal diagrams



BY580PI - 910505104540

BY580PI - 910505104542


BY580PI - 910505104541



BY580PI - 910505104543

BY580PI - 910505102872


BY580PI - 910505102914




BY580PI - 910505102899

BY580PI - 910505102915


BY580PI - 910505102895




BY580PI - 910505102898




BY580PI - 910505102924




BY580PI - 910505102881




BY580PI - 910505102925




BY580PI - 910505102933




BY580PI - 910505102873




BY580PI - 910505102902




BY580PI - 910505102884




BY580PI - 910505102874




BY580PI - 910505102896




BY580PI - 910505102875




BY580PI - 910505102923




BY580PI - 910505102901




BY580PI - 910505102922




BY580PI - 910505102906




BY580PI - 910505102921




BY580PI - 910505102920




BY580PI - 910505102932




BY580PI - 910505102934




BY580PI - 910505102878




BY580PI - 910505102885




BY580PI - 910505102883




BY580PI - 910505102918




BY580PI - 910505102882




BY580PI - 910505102916




BY580PI - 910505102926




BY580PI - 910505102928




BY580PI - 910505102935




BY580PI - 910505102903




BY580PI - 910505102891




BY580PI - 910505102904




BY580PI - 910505102886




BY580PI - 910505102905




BY580PI - 910505102890




BY580PI - 910505102894




BY580PI - 910505102930




BY580PI - 910505102919




BY580PI - 910505102879




BY580PI - 910505102887




BY580PI - 910505102892




BY580PI - 910505102893




BY580PI - 910505102929




BY580PI - 910505102931




BY580PI - 910505102917




BY580PI - 910505102877




BY580PI - 910505102889




BY580PI - 910505102927




BY580PI - 910505102888




BY580PI - 910505102880




BY580PI - 910505102897




BY580PI - 910505104550




BY580PI - 910505104551




BY580PI - 910505104557




BY580PI - 910505104554




BY580PI - 910505104555




BY580PI - 910505104563




BY580PI - 910505104556




BY580PI - 910505104564




BY580PI - 910505104565




BY580PI - 910505104562




BY580PI - 910505104561




BY580PI - 910505104553



BY580PI - 910505104558



BY580PI - 910505104559



BY580PI - 910505104560