



Funkční osvětlení s nastavitelnou teplotou chromatičnosti

Svítlidla navržena tak, aby poskytovala vysoce kvalitní, funkční a laditelné bílé světlo bez viditelného oslnění nebo blikání, pro optimální vizuální pohodlí. Má také vynikající podání barev a zajišťuje vysoce rovnoměrné osvětlení celé světelné plochy. Je vhodný pro zapuštěnou instalaci do stropních mřížek nebo může být zavěšen pomocí zavěšovací sady.

Výhody

- Vysoce kvalitní, vhodné do kanceláří, funkční osvětlení
- Správné světlo může stimulovat kreativitu a emoce
- Kombinujte s propojením NatureConnect nebo nastavením scény pro světlo, které napodobuje přirozené denní světlo.

Applications

- Kanceláře
- Zdravotní péče
- Pohostinství

Versions




LP911P NC2 DAYLIGHT
W120L120 WHT

- Vzdělávání
- Maloobchod

Vlastnosti

- Skvěle pasuje ke světlíkům NatureConnect
- Dynamický režim „Denní rytmus“ při použití s nastavením scén NatureConnect:
- Nastavitelná teplota chromatičnosti v rozsahu 2700 až 6500 K
- CRI > 90; UGR 19; SDCM 3
- Je určen k použití s NatureConnect_daylight_W60L60_driver (DALI-2)

Rozměrové výkresy



LP911P NC2 DAYLIGHT W120L120 WHT

Obecné informace	
Počet předřadňkových jednotek	3 jednotky
Včetně předřadníku	Ano
Světelné technické	
Světelný tok	10 100 lm
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	96 lm/W
Index podání barev (CRI)	>95
Vyzařovací úhel světelného zdroje	100 stupňů
Typ optiky	Prizmatický reflektor se širokým paprskem
Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	220–240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Spotřeba energie	127 W
Vhodné pro náhodné spínání	Ano (týká se detekce přítomnosti/ pohybu a využívání denního světla)
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I

Řízení a stmívání

Stmívatelné	-
-------------	---

Mechanické a materiály

Barva těla	Bílá, RAL 9003
Kód ochrany proti vniknutí	IP44 [Ochrana proti proniknutí drátů, ochrana proti stříkající vodě]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02 [0,2 J standardní]

Nouzové osvětlení

Centrální nouzový provoz	Ne
--------------------------	----

Certifikace a použití

Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s
Značka hořlavosti	-
Značka CE	Ano
Značka ENEC	-
Rozsah okolní teploty	0 až +35 °C

Počáteční parametry (podle IEC)

Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční chromatičnost	-