



Funktionelt lys med justerbar farvetemperatur

Armaturer designet til at levere funktionel belysning i høj kvalitet med justerbart hvidt lys, uden synlig blænding eller flimmer for optimal visuel komfort. Armaturerne har desuden fremragende farvegengivelse og giver et ensartet lys over hele den lysudsendende flade. Det kan indbygges i systemlofter eller monteres som nedhængte armaturer ved hjælp af et ophængssæt.

Fordele

- Funktionel belysning af høj kvalitet, egnet til kontormiljøer
- Det rette lys kan stimulere kreativitet og følelser
- Kombiner med NatureConnect link/scene-system og oplev lys, der efterligner naturligt dagslys

Applications

- Kontorer
- Sundhedsvæsenet
- Hotel og restaurationsbranchen

- Skoler og uddannelsesinstitutioner
- Detailhandel

Funktioner


- Passer perfekt til NatureConnect ovenlysvinduer
- Dynamisk "Døgnyrtme" ved kombination med NatureConnect link/scenesæt
- Justerbar farvetemperatur fra 2700 K til 6500 K
- CRI > 90; UGR 19; SDCM 3
- Skal anvendes med NatureConnect_daylight_W60L60_driver (DALI-2)

Versions



LP911P NC2 DAYLIGHT
W120L120 WHT

Målskitse



LP911P NC2 DAYLIGHT W120L120 WHT

Generelle oplysninger	
Antal forkoblingsenheder	3 enheder
Driver inkluderet	Ja
Lysteknisk	
Lysstrøm	10.100 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	96 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>95
Lyskildens strålevinkel	100 °
Optiktype	Prismatisk reflektor, bredstrålende
Drift og el	
Indgangsspænding	220-240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Strømforbrug	127 W
Velegnet til tilfældigt skift	Ja (vedrører tilstedeværelses-/ bevægelsesdetektering og udnyttelse af dagslys)
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar -

Mekanik og armaturhus

Farve på armaturhus	Hvid RAL 9003
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP44 [Beskyttet med ståltråd, stænktæt]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]

Nøddrift

Centraliseret nødbelysning Nej

Godkendelse og anvendelsesområde

Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Mærke for brændbarhed	-
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	-
Omgivelsestemperaturområde	0 til +35 °C

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	-