



Funktionales Licht mit einstellbarer Farbtemperatur

Leuchten, die hochwertiges, funktionales und abstimmbares weißes Licht ohne sichtbare Blendung oder Flackern bieten, um optimalen visuellen Komfort zu gewährleisten. Die Leuchten bieten zudem eine hervorragende Farbwiedergabe und sorgen für besonders gleichmäßiges Licht über die gesamte lichtemittierende Oberfläche. Sie eignen sich für den Einbau in Deckengitter oder können mit einem Abhängeset abgehängt werden.

Vorteile

- Hochwertige, bürokonforme, funktionale Beleuchtung
- Das richtige Licht kann Kreativität und Emotionen anregen.
- Zu kombinieren mit NatureConnect Link/Szenen-Set für Licht, das natürliches Tageslicht nachahmt

Applications

- Büros
- Gesundheitswesen
- Hotel- und Gastgewerbe

Versions




LP911P NC2 DAYLIGHT
W120L120 WHT

- Bildungswesen
- Einzelhandel

Merkmale

- Passt perfekt zu den NatureConnect-Oberlichtern
- Dynamischer "Tagesrhythmus" in Kombination mit NatureConnect Link/Szenenset
- Einstellbarer CCT-Bereich von 2700 K bis 6500 K
- CRI > 90; UGR 19; SDCM 3
- Zu kombinieren mit NatureConnect_daylight_W60L60_driver (DALI-2)

Abmessungsskizzen



LP911P NC2 DAYLIGHT W120L120 WHT

Allgemeine Informationen	
Anzahl Betriebsgeräte	3 Einheiten
Betriebsgerät inklusive	Ja
Lichttechnische Daten	
Lichtstrom	10.100 lm
Ähnlichste Farbtemperatur	4000 K
Nennlichtausbeute (Nom)	96 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	>95
Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	100 Grad
Optik	Prismatischer Reflektor, breitstrahlend
Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	220-240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Systemleistung	127 W
Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	-
---------	---

Mechanik und Gehäuse

Gehäusefarbe	Weiß RAL 9003
Schutzart (IP)	IP44 [Drahtschutz, spritzwassergeschützt]
Schlagfestigkeit (IK)	IK02 [0,2 J Standard]

Notfallbetrieb

Zentrale Notbeleuchtung	Nein
-------------------------	------

Genehmigung und Anwendung

Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
Entflammbarkeitszeichen	-
CE-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen	-
Umgebungstemperaturbereich	0 bis +35 °C

Initialkennwerte (IEC-konform)

Lichtstromtoleranz	+/-10%
Anfängliche Farbsättigung	-