



Lumière fonctionnelle avec température de couleur réglable

Des luminaires conçus pour fournir une lumière blanche de haute qualité, fonctionnelle et réglable, sans éblouissement visible ni scintillement, pour un confort visuel optimal. Il offre également un excellent rendu des couleurs et produit une lumière très uniforme sur toute la surface émettrice de lumière. Il convient à une installation encastrée dans des grilles de plafond ou peut être suspendu à l'aide d'un kit de suspension.

Avantages

- Éclairage de haute qualité, conforme aux exigences des bureaux, fonctionnel
- Un éclairage adapté peut stimuler la créativité et les émotions.
- À combiner avec NatureConnect link/scene set pour une lumière qui simule la lumière naturelle du jour.

Applications

- Bureaux
- Etablissements de santé
- Hôtellerie

- Établissements scolaires
- Commerces

Fonctions


- S'intègre parfaitement aux puits de lumière NatureConnect
- « Day Rhythm » dynamique lorsque combinée avec le lien NatureConnect ou l'ensemble de scènes NatureConnect.
- Plage de CCT accordable de 2700 K à 6500 K.
- CRI > 90 ; UGR 19 ; SDCM 3
- À combiner avec NatureConnect_daylight_W60L60_driver (DALI-2).

Versions



LP911P NC2 DAYLIGHT
W120L120 WHT

Schéma dimensionnel



LP911P NC2 DAYLIGHT W120L120 WHT

Informations générales

Nombre d'appareillages	3 unités
Ballast/pilote inclus	Oui

Données techniques de l'éclairage

Flux lumineux	10 100 lm
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	96 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	>95
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	100 degré(s)
Type d'optique	Réflecteur prismatique, faisceau extensif

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	220-240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Consommation électrique	127 W
Convient pour la commutation aléatoire	Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
Classe de protection IEC	Classe électrique I

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	-
------------------------------------	---

Mécanique et boîtier

Couleur du boîtier	Blanc RAL 9003
Code d'indice de protection	IP44 [Protection des fils, protection contre les éclaboussures]
Code de protection contre les chocs méca.	IK02 [0,2 J standard]

Fonctionnement de secours

Secours central	Non
-----------------	-----

Approbation et application

Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Essai au fil incandescent	-
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	-
Plage de température ambiante	0 à +35 °C

Performances initiales (conformité à la norme IEC)

Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Chromaticité initiale	-