



Luce funzionale con temperatura di colore regolabile

Apparecchi di illuminazione progettati per fornire luce bianca di alta qualità, funzionale e con tonalità regolabile, senza abbagliamento o sfarfallio visibile, per un comfort visivo ottimale. Ha inoltre un'eccellente resa cromatica e garantisce una distribuzione della luce altamente uniforme su tutta la superficie emittente. È adatto per l'installazione a incasso nelle griglie del soffitto oppure può essere sospeso tramite un kit di sospensione.

Vantaggi

- Illuminazione di alta qualità, conforme agli standard per uffici e funzionale
- La luce giusta può stimolare creatività ed emozioni
- Da combinare con il link/set di scene NatureConnect per una luce che riproduce la luce naturale.

Applications

- Uffici
- Settore sanitario
- Hotel, ristoranti e bar

Versions




LP911P NC2 DAYLIGHT
W120L120 WHT

- Istruzione
- Vendita al dettaglio

Caratteristiche

- Si adatta perfettamente ai lucernari NatureConnect
- Ritmo diurno dinamico quando combinato con il link/set di scene NatureConnect
- Intervallo CCT sintonizzabile da 2700 K a 6500 K
- CRI > 90; UGR 19; SDCM 3
- Da combinare con NatureConnect_daylight_W60L60_driver (DALI-2)

Disegno tecnico



LP911P NC2 DAYLIGHT W120L120 WHT

Informazioni generali	
Numero di riduttori	3 unità
Driver incluso	Sì
Dati tecnici di illuminazione	
Flusso luminoso	10.100 lm
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	96 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	>95
Angolo del fascio della sorgente luminosa	100 °
Tipo di ottica	Riflettore prismatico fascio largo
Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	220-240 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Consumo energetico	127 W
Adatto per la commutazione casuale	Sì (relativo ai sensori per il rilevamento di presenza/movimento/luce naturale)
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento I

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	-
-------------	---

Meccanica e corpo

Colore alloggiamento	Bianco RAL 9003
e una gestione termica	IP44 [Protetto contro l'accesso con un filo, a prova di schizzi]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK02 [0,2 J standard]

Funzionamento di emergenza

Emergenza centralizzata	No
-------------------------	----

Approvazione e applicazione

Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 30 s
Marchio di infiammabilità	-
Marchio CE	Sì
Marchio ENEC	-
Intervallo temperatura ambiente	Da 0 a +35 °C

Performance iniziale (conforme a IEC)

Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
Cromaticità iniziale	-