



Funksjonell belysning med justerbar fargetemperatur

Armaturer utviklet for å levere høykvalitets, funksjonelt og innstillbart hvitt lys uten synlig blendning eller flimring, for best mulig visuell komfort. De har også utmerket fargegjengivelse og gir svært jevnt lys over den lysavgivende flaten. Den passer for innfelte installasjoner i systemhimling eller kan henges opp med et opphengssett.

Fordeler

- Belysning av høy kvalitet, i samsvar med kontorstandarder og funksjonell
- Det rette lyset kan stimulere kreativitet og følelser
- Kombiner med NatureConnect link/scenesett for lys som etterligner naturlig dagslys

Applications

- Kontorer
- Helse
- Hotell, restaurant og catering

Versions




LP911P NC2 DAYLIGHT
W120L120 WHT

- Utdanning
- Detaljhandel

Funksjoner

- Passer perfekt med NatureConnect skylights
- Dynamisk "Dagrytme" når det kombineres med NatureConnect link/scene set
- Justerbar fargetemperatur (CCT) fra 2700 K til 6500 K
- CRI > 90; UGR 19; SDCM 3
- Skal kombineres med NatureConnect_daylight_W60L60_driver (DALI-2)

Målskisse



LP911P NC2 DAYLIGHT W120L120 WHT

Generell informasjon	
Antall utstyrsenheter	3 enheter
Driver inkludert	Ja
Teknisk belysning	
Lysytelse	10 100 lm
Korrelert fargetemperatur (nom.)	4000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	96 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>95
Lyskjeglevinkel for lyskilde	100 grad(er)
Optikktype	Prismatisk reflektor, bredstrålet
Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Effektforbruk	127 W
Egnet for tilfeldig vekslng	Ja (relatert til nærværs-/bevegelsesdeteksjon og utnyttelse av dagslys)
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I

Kontroller og dimming

Kan dimmes	-
------------	---

Mekanikk og innfatning

Innfatningsfarge	Hvit RAL 9003
Ingress beskyttelseskode	IP44 [Ledningsbeskyttet, sprutsikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]

Nøddrift

Sentral nødbelysning	Nei
----------------------	-----

Godkjenning og bruksområde

Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Brennbarhetsmerke	-
CE-merke	Ja
ENEC-merke	-
For omgivelsestemperaturer mellom	0 til +35 °C

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	-