



Funkčné svetlo s nastaviteľnou teplotou chromatickosti

Svietidlá navrhnuté tak, aby poskytovali kvalitné, funkčné a nastaviteľné biele svetlo bez viditeľného oslnenia alebo blikania, pre optimálny vizuálny komfort. Má tiež vynikajúce farebné podanie a vytvára mimoriadne rovnomerné osvetlenie na svetelnom povrchu. Je vhodný na zapustenú montáž do stropných mriežok alebo ho možno zavesiť pomocou zavesnej súpravy.

Výhody

- Vysokokvalitné, funkčné osvetlenie spĺňajúce požiadavky kancelárskych priestorov
- Správne svetlo môže stimulovať kreativitu a emócie.
- Skombinujte s ovládaním alebo nastavením scén NatureConnect pre svetlo, ktoré napodobňuje prirodzené denné svetlo

Applications

- Kancelárie
- Zdravotnícke zariadenia
- Hotely a gastronómia

Versions




LP911P NC2 DAYLIGHT
W120L120 WHT

- Priestory na vzdelávanie
- Obchod

Vlastnosti

- Ideálne sa hodí k svietidlám NatureConnect Skylights
- Dynamický „denný rytmus“ pri kombinácii s prepojením a nastaveniami scén NatureConnect
- Nastaviteľná teplota chromatickosti v rozsahu od 2700 K do 6500 K
- CRI > 90; UGR 19; SDCM 3
- Možno kombinovať s NatureConnect_daylight_W60L60_driver (DALI-2)

Rozmerový obrázok



LP911P NC2 DAYLIGHT W120L120 WHT

Všeobecné informácie

Počet jednotiek predradníka	3 jednotky
Vrátane napájača	Áno

Svetelné technické

Svetelný tok	10 100 lm
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	4000 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	96 lm/W
Index podania farieb (CRI)	>95
Uhol vyžarovania svetelného zdroja	100 stupeň (stupne)
Typ optiky	Prizmatický reflektor so širokým vyžarovaním

Prevádzkové a elektrické

Vstupné napätie	220-240 V
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Spotreba	127 W
Vhodné pre náhodné prepínanie	Áno (týka sa detekcie prítomnosti/pohybu a zberu denného svetla)
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	-
--------------	---

Mechanické časti a teleso

Farba telesa	Biela RAL 9003
Krytie IP	IP44 [Ochrana pred dotykom káblom a odolnosť proti ostriekaniu]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02 [0,2 J, štandardné]

Núdzová prevádzka

Centrálna núdzová prevádzka	Nie
-----------------------------	-----

Schválenie a použitie

Požiarna odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
Značka horľavosti	-
Značka CE	Áno
Značka ENEC	-
Rozsah okolitých teplôt	0 až +35 °C

Počiatkový výkon (súladi s požiadavkami IEC)

Tolerancia svetelného toku	+/-10%
Počiatková chromatickosť	-