



Функціональне світло з регульованою температурою кольору

Світильники, розроблені для забезпечення високоякісного, функціонального та регульованого білого світла без видимих відблисків чи мерехтіння, для оптимального візуального комфорту. Він також має відмінне відтворення кольорів і забезпечує дуже рівномірне освітлення на світловипромінюючій поверхні. Підходить для вбудованого монтажу у стельові решітки або може бути підвішений за допомогою комплекту підвіски.

Переваги

- Високоякісне, функціональне освітлення, що відповідає вимогам офісних приміщень
- Правильне світло може стимулювати креативність і емоції
- Рекомендується використовувати разом із комплектом NatureConnect link/scene set для освітлення, яке імітує природне денне світло

Applications

- Офіси
- Медичні заклади

- Готелі
- Навчальні заклади
- Крамниці

Характеристики


- Ідеально підходить до стельових вікон NatureConnect.
- Динамічний «денний ритм» при поєднанні з комплектом NatureConnect link/scene set
- Регульований діапазон CCT від 2700 K до 6500 K
- CRI > 90; UGR 19; SDCM 3
- Поєднуйте з NatureConnect_daylight_W60L60_driver (DALI-2)

Версії



LP911P NC2 DAYLIGHT
W120L120 WHT

Розміри



LP911P NC2 DAYLIGHT W120L120 WHT

Загальна інформація	
Кількість розподільних коробок	3 шт.
Драйвер входить у комплект	Так
Світлотехнічні	
Світловий потік	10 100 lm
Корельована колірна температура (ном.)	4000 K
Світловіддача (номінальна) (ном.)	96 lm/W
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	>95
Кут променя джерела світла	100 °
Тип оптичного пристрою	Призматичний відбивач, із широким променем

Експлуатаційні й електричні

Вхідна напруга	220-240 V
Частота мережі	50 to 60 Hz
Споживана потужність	127 W
Підходить для довільного перемикання	Так (стосується виявлення присутності/руху та використання денного світла)
Клас захисту IEC	Клас безпеки I

Елементи керування й затемнення

З регульованою яскравістю	-
---------------------------	---

Механічні деталі й корпус

Колір корпусу	Білий (RAL 9003)
Код захисту від проникнення	IP44 [Захист проводів, захист від бризок]
Код захисту від механічного впливу	IK02 [0,2 Дж стандарт]

Робота в аварійному режимі

Центральне аварійне освітлення	Ні
--------------------------------	----

Затвердження й застосування

Випробування на займання	Температура 650 °C, тривалість 30 с
Позначка займистості	-
Знак CE	Так
Знак ENEC	-
Діапазон температури довкілля	від 0 °C до +35 °C

Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)

Допустиме відхилення світлового потоку	+/-10%
Початкова колірність	-