




Zážitek denního světla s efektem oblohy a špičkovým funkčním osvětlením

Miniostrůvek NatureConnect vytváří realistický efekt světlíku v prostorách bez oken. Skládá se z komponenty Sky & Sun, která plní dekorativní funkci umělého střešního okna, a komponenty Daylight, která poskytuje vysoce kvalitní funkční světlo. Ve spojení s odkazem nebo scénou NatureConnect napodobuje denní světlo simulací denních vzorců slunce, pomocí světelných receptů, které zvyšují energii a pomáhají vnitřním prostorům působit v souladu s přírodou. Navrženo pro flexibilní montáž: zapuštěné, zavěšené nebo přisazené.

Výhody

- Zvýšená bdělost lidí (potvrzená studiemi).
- Lidé pracující v prostorách bez oken méně pociťují nedostatek denního světla.
- Tmavé oblasti vykazují o 50 % vyšší obsazenost
- Napodobujte každodenní rytmus přirozeného denního světla s kvalitním, kancelářským a funkčním osvětlením.
- Lze jej kombinovat s dalšími svítidly NatureConnect a laditelnými bílými světelnými zdroji.

- Scénové sety NatureConnect synchronizují všechna svítidla a jsou kompatibilní s Interact/DALI/Dynalite.
- Instalaci lze provést jako zavěšenou, zapuštěnou nebo přisazenou.

Applications


- Kanceláře
- Zdravotní péče
- Pohostinství
- Vzdělávání
- Maloobchod

Vlastnosti

- Dynamický „denní rytmus“ v kombinaci se sadou NatureConnect Link/Scene

- Nebe, Slunce a laditelná bílá CCT mezi 3700–5200 K
- Bílý a tmavě šedý rám
- CRI > 90, UGR 19

Versions




LP911P NC2 SKYLIGHT A
W120L120 WHT



LP911P NC2 SKYLIGHT A
W120L120 GRY

Rozměrové výkresy



LP911P NC2 SKYLIGHT A W120L120 GRY

Obecné informace

Počet předřadňkových jednotek	6 jednotek
Včetně předřadníku	Ano

Světelně technické

Světelný tok	15 300 lm
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Variable
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	102 lm/W
Typ optiky	Prizmatický reflektor se širokým paprskem

Provozní a elektrické

Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Spotřeba energie	150 W
Vhodné pro náhodné spínání	Ano (týká se detekce přítomnosti/pohybu a využívání denního světla)
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I

Mechanické a materiály

Kód ochrany proti vniknutí	IP20 (IP44 přední)
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02 [0,2 J standardní]

Certifikace a použití

Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s
Značka hořlavosti	-
Značka ENEC	Značka ENEC
Rozsah okolní teploty	0 až +35 °C

Počáteční parametry (podle IEC)

Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční chromatičnost	3

Světelně technické

Order Code	Full Product Name	Index podání barev (CRI)
10357300	LP911P NC2 SKYLIGHT A W120L120 WHT	>95
10844800	LP911P NC2 SKYLIGHT A W120L120 GRY	95

Řízení a stmívání

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné
10357300	LP911P NC2 SKYLIGHT A W120L120 WHT	DALI
10844800	LP911P NC2 SKYLIGHT A W120L120 GRY	DALI 0-10 V Ano

Mechanické a materiály

Order Code	Full Product Name	Barva těla
10357300	LP911P NC2 SKYLIGHT A W120L120 WHT	Bílá, RAL 9003
10844800	LP911P NC2 SKYLIGHT A W120L120 GRY	RAL 7043