




Expérience de la lumière du jour avec ciel et éclairage fonctionnel supérieur

La mini île NatureConnect crée un effet de puits de lumière convaincant dans les espaces sans fenêtres. Il se compose d'un composant Sky & Sun qui remplit la fonction décorative d'un puits de lumière artificiel, et d'un composant Daylight qui fournit une lumière fonctionnelle de haute qualité. Combiné au lien NatureConnect ou au décor de scène, il imite la lumière du jour en simulant les motifs quotidiens du soleil, en utilisant des recettes lumineuses qui augmentent le niveau d'énergie et aident les espaces intérieurs à être en harmonie avec la nature. Conçu pour un montage flexible : encastré, suspendu ou monté en surface.


Avantages

- Une vigilance accrue des personnes (prouvé par des études).
- Les personnes travaillant dans des espaces sans fenêtres regrettent moins la lumière du jour.
- Les zones sombres affichent un taux d'occupation 50 % plus élevé
- Imiter le rythme quotidien de la lumière naturelle avec un éclairage fonctionnel et de haute qualité, conforme aux bureaux.
- Il peut être combiné avec d'autres luminaires NatureConnect et des sources de lumière blanche réglables.
- Les ensembles lien/scène NatureConnect synchronisent tous les luminaires et sont compatibles avec Interact/DALI/Dynalite.
- L'installation peut être suspendue, encastrée ou montée en surface.


Applications

- Bureaux
- Etablissements de santé
- Hôtellerie
- Établissements scolaires
- Commerces

Versions




LP911P NC2 SKYLIGHT A
W120L120 WHT



LP911P NC2 SKYLIGHT A
W120L120 GRY

Schéma dimensionnel



LP911P NC2 SKYLIGHT A W120L120 WHT

Informations générales	
Nombre d'appareillages	6 unités
Ballast/pilote inclus	Oui

Fonctions

- « Day Rhythm » dynamique lorsqu'il est associé au lien/ensemble de scènes NatureConnect
- Ciel, Soleil et température de couleur blanche réglable (CCT) entre 3700 et 5200 K
- Cadre blanc et gris foncé
- CRI > 90, UGR 19

Données techniques de l'éclairage

Flux lumineux	15 300 lm
Température de couleur corrélée (nom.)	Variable
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	102 lm/W
Type d'optique	Réflecteur prismatique, faisceau extensif

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Consommation électrique	150 W
Convient pour la commutation aléatoire	Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
Classe de protection IEC	Classe électrique I

Mécanique et boîtier

Code d'indice de protection	IP20 (IP44 côté face)
Code de protection contre les chocs méca.	IK02 [0,2 J standard]

Approbation et application

Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Essai au fil incandescent	-
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Plage de température ambiante	0 à +35 °C

Performances initiales (conformité à la norme IEC)

Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Chromaticité initiale	3

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Indice de rendu de couleur (IRC)
910505103473	LP911P NC2 SKYLIGHT A W120L120 WHT	>95
910505103544	LP911P NC2 SKYLIGHT A W120L120 GRY	95

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
910505103473	LP911P NC2 SKYLIGHT A W120L120 WHT	DALI
910505103544	LP911P NC2 SKYLIGHT A W120L120 GRY	DALI 0-10 V Oui

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Couleur du boîtier
910505103473	LP911P NC2 SKYLIGHT A W120L120 WHT	Blanc RAL 9003
910505103544	LP911P NC2 SKYLIGHT A W120L120 GRY	RAL 7043